PHILIPS

Innfelt Sparkle-lampe

Downlights

2700 K

White

Kan dimmes

8718699755683

Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

Enkel å oppleve
- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

Lyseffekt
- Fokusert lysstråle

Overlegen kvalitet
- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll
- Kan dimmes

Holdbarhet
- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Justerbar modulbelysning
Fokusert lysstråle
Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

Eyecomfort
Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Kan dimmes
Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

Lang levetid opptil 15 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper
- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende
- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet
- Antall brytersykluser: 10 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet
- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper
- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 58 lm/W

Diverse
- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper
- Strøm til lyskilden: 31 mA

Produktets mål og vekt
- Nettovekt: 0,118 kg
- Forsenkningsavstand: 15 mm
- Total høyde: 55 mm
- Total lengde: 85 mm
- Total bredde: 85 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.0 cm x 7.0 cm

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8718699755683
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,15 kg
- Høyde: 9 cm
- Lengde: 7,5 cm
- Bredde: 10,5 cm

Service
- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Lyspære følger med: 5.5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Utgivelsesdato:
2025-09-03
Versjon: 0.327

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com