PHILIPS

Lampă încastrată Sparkle 5,5 W

Lămpi încastrate

2700 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă

8718699755683

Creaţi ambianţa perfectă cu ajutorul luminii de înaltă calitate cu intensitate reglabilă.

Creaţi atmosfera perfectă cu ajutorul spoturilor Philips LED încastrate cu intensitate luminoasă reglabilă. Puteţi regla cu uşurinţă intensitatea luminii de la lumină strălucitoare de fiecare zi până la nuanţe confortabile.

Uşor de experimentat
- Alegeţi modul şi locul de proiectare a luminii cu ajutorul acestor lumini modulare reglabile.

Efect de lumină
- Fascicul strălucitor şi concentrat

Calitate premium
- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control
- Intensitate luminoasă reglabilă

Rezistenţă
- Durată de viaţă îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Lumină modulară reglabilă
Fascicul strălucitor și concentrat
Concentraţi lumina pe obiecte, o masă sau alte obiecte interioare pentru a atrage atenţia asupra lor.

Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulţi dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminaţi corespunzător locuinţa. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuaţiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensităţii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerinţele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viaţă, asigurând niveluri constante ale colurilor, fluxului și calităţii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeţi lumina care este plăcută ochilor. Aveţi grijă de ochii dvs.

Intensitate luminoasă reglabilă
Vă permite să schimbaţi atmosfera prin reducerea nivelurilor de luminozitate ale LED-ului, de la lumină albă puternică, la o strălucire confortabilă – asemenea lămpilor tradiţionale.

Durată de viaţă îndelungată de până la 15.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viaţă a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj
- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 10.000
- Durată de viaţă nominală: 20.000

Protecţia mediului
- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viaţă (economice), aruncaţi produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecinţelor potenţiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice
- Unghi fascicul: 36 °
- Consistenţa culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 58 lm/W

Diverse
- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensităţii luminoase

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 31 mA

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,118 kg
- Distanţă de încastrare: 15 mm
- Înălţime totală: 55 mm
- Lungime totală: 85 mm
- Lăţime totală: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Diametru: 85 mm
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 350
- Culoare lumină: 2700
- Alimentare de la reţea: CA 220-240
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Puterea becului inclus: 5.5
- Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Clasa de protecţie: Clasa II - Dublu izolat

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8718699755683
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înălţime: 9 cm
- Lungime: 7,5 cm
- Lăţime: 10,5 cm

Data apariției: 2025-09-03
Versiune: 0.327

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com