PLQ-35



DATASHEET / BROCHURE

No.1 WORLD LEADER IMPACT DOT MATRIX PRINTER SINCE 1996

En 24-nåls matrix passbook-printer, der er designet som en økonomisk løsning, og som tilbyder pålidelighed samt hurtig udskrivning og et moderne design.

PLQ-35 er en matrixprinter, der er økonomisk, fuldstændig pålidelig og kan håndtere bankbøger. Produktet er i stand til at replikere tidligere emuleringer, hvilket reducerer behovet for genoptræning.

}
Når der er behov for en økonomisk løsning til at erstatte eksisterende passbook-printere, er PLQ-35 det ideelle valg. Med en 150 % forbedret gennemsnitstid mellem fejl på 35.000 timer og pålidelig matrixteknologi kan du regne med, at disse printere leverer udskrivninger i høj kvalitet med minimal indgriben.

{b
Når tiden er vigtig, leverer PLQ-35 desuden hurtig udskrivning på op til 540 tegn pr. sekund (højhastighedskladde, 10 cpi) ved hjælp af 24-nåle og 94 kolonner. Der kan desuden fremstilles op til 6 kopier samtidig med originalen.

{b}
Printerens ydeevne matches af dens omkostningseffektivitet. Båndet er kompatibelt på tværs af hele Epsons passbook-sortiment og repræsenterer en budgetvenlig udskrivningsløsning. Hold virksomhedens omkostninger nede, samtidig med at du holder dig ajour med de aktuelle krav til CSR og organisatorisk affald.

NØGLEFUNKTIONER

- **Økonomisk**
  Omkostningseffektivt alternativ til andre passbook-printere
- **Hurtig ydeevne**
  Udskriver op til 540 tegn pr. sekund med op til 6+1 kopier
- **Pålidelig**
  Betydeligt øget gennemsnitstid mellem fejl på 35.000 timer
- **Kompatible forbrugsvarer**
  Samme langtidsholdbare bånd, der er kompatible med alle modeller
- **Design**
  Forbedret, moderne design

EPSON®

PLQ-35

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	94 kolonner
UDSKRIFT	
Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 480 cpi: 10 Tegn/s, Draft: 360 cpi: 10 Tegn/s, LQ: 120 cpi: 10 Tegn/s, Ultra Speed-Draft: 540 cpi: 10 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tegnsæt	14
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	Tovejs parallel, RS-232, Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, IEEE 1284
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir foran, Papirudgang foran og bag
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag)
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm
GENERELT	
Energiforbrug	61 Watt, 0,7 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	384 x 280 x 203 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 38° C
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	35.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:55 dB (A)- på standby:52 dB (A)
Fonte	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif H
Luftfugtighed	Drift 10% - 85%
ØVRIGE FUNKTIONER	
Emulationer	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Input Data Buffer	128 kB
ANDRE	
Garanti	12 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ11401
Stregkode	8715946674636
Oprindelsesland	Indonesien

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Farvebånd
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)

FORBRUGSMATERIALE

- Epson SIDM Kassette med stofbånd, sort, til PLQ-20/22, 3-Pack (C13S015339) (C13S015339)

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.