Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013

INFORMACIJA		Vert#	Vienetas
1. Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		ViewSonic	
2. Modelio žymuo		VS18131	
3. Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena		E	
4. Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veiksena		18,0	W
5. Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena		netaikoma	
6. Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veiksena		netaikoma	W
7. Išjungties veiksenos galios poreikis		0,3	W
8. Budėjimo veiksenos galios poreikis		0,5	W
9. Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis		netaikoma	W
10. Elektroninio vaizduoklio kategorija		Monitorius	
11. Dydžio santykis		16 : 9	
12. Ekrano skyra (pikseliais)		1 920 x 1 080	pikseliai
13. Ekrano įstrižainė		60,0	cm
14. Ekrano įstrižainė		24	coliai
15. Matomas ekrano plotas		1 528,0	cm^2
16. Naudojama ekrano technologija		LED LCD	
17. Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija		Ne	
18. Yra balso atpažinimo jutiklis		Ne	
19. Yra buvimo patalpoje jutiklis		Ne	
20. Vaizdo atnaujinimo dažnis		60	Hz
21. Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):		07 04 2029	
22. Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki)		07 10 2028	
23. Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki)		07 04 2028	
24. Maitinimo šaltinio tipas:		Vidinis	
¡ Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	-	
	Įėjimo įtampa	-	V
	Išėjimo įtampa	-	V
¡¡ Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	-	
	Reikiama išėjimo įtampa	-	V
	Reikiama tiekiama srovė	-	A

INFORMACIJA		Vert#	Vienetas
	Reikiamas srovės dažnis	-	Hz