Technické specifikace

Cestovní rozbočovač HP USB-C s více porty

Připojení. Nabíjení. Kompatibilita.

Cestuj nalehko s rozbočovačem USB-C®, který váží pouhých 171 g. Konečně lze nabíjet a připojovat veškerá zařízení pomocí jednoho rozbočovače s šesti porty pro přenos dat, příslušenství a nabíjení. Navíc si můžeš užívat připojení, které podporuje port Ethernet RJ45 1 Gb/s a konektor USB-C®, který umožňuje streamovat souběžně přes rozhraní HDMI a VGA.[1]



*Product image may differ from actual product

Připoj se k jakémukoli zařízení
Pořiď si praktický rozbočovač pro všechny varianty připojení s portem USB-C® pro průchozí nabíjení notebooku, porty USB 3.0 pro připojení s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s a porty USB 2.0 pro připojení příslušenství.[2]

Jeden port pro připojení i napájení
Napájení notebooku a veškerého příslušenství vyžaduje pouze jeden port USB-C®.

Bezchybné připojení. Plynulé streamování.
Připoj se snadno k displejům pomocí jednoho rozbočovače USB-C® se souběžným připojením HDMI a VGA.[1]

Cestovní rozbočovač HP USB-C s více porty

Užívej si připojení a práci
Využívej spolehlivé internetové připojení pomocí portu Ethernet RJ45 1 Gb/s.

Větší paměť. Větší pohodlí.
Ušetři čas díky čtečce paměťových karet, která přenáší souběžně obsah SD a Micro SD (TransFlash).

Škálovatelné napájení do kapsy
Buď produktivní díky rozbočovači, který poskytuje škálovatelné napájení pro notebook prostřednictvím 65W nebo 90W adaptéru.[3]

Cestovní rozbočovač HP USB-C s více porty

Produktové číslo	1C1Y5AA
Podporované platformy	Kompatibilní s počítači vybavenými portem USB Type-C®.
Číslo UPC	195122255237
Porty a konektory	2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s 2x USB 2.0 Type-A 1x 3,5mm zvukový konektor 1x RJ-45 1x čtečka karet SD 1x karta TF 1x průchozí USB Type-C® (USB Power Delivery až 65 W)
Software součástí dodávky	Aktualizace firmwaru HP One Click Installer (OCI)
Napájení systému	Až 65 W přes USB Type-C® (vyžaduje 90W napájení)
Délka kabelu	5.91 in; 15 cm
Podpora externího monitoru	1x HDMI 1.4 (4K při 30 Hz); 1x VGA (1080p při 60 Hz) (v režimu klonování podporuje dva výstupy videa)
Podporované operační systémy	Windows 10; Windows 11; Chrome OS™
Minimální systémové požadavky	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Záruka	Dvouletá omezená záruka.
Obsah balení	Cestovní rozbočovač HP USB-C s více porty Záruční list Úvodní příručka Produktový list
Země původu	Vyrobeno v Číně
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	140 x 70 x 20 mm
Hmotnost	130 g
Rozměry balení (Š x H x V)	189 x 80 x 44 mm
Hmotnost balení	200 g
Rozměry hlavní krabice (Š x H x V)	48 x 39,2 x 20,5 cm
Hmotnost hlavní krabice	8,16 kg

Cestovní rozbočovač HP USB-C s více porty

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Port HDMI podporuje 4K při 30 Hz a port VGA podporuje 1080p při 60 Hz v případě, že oba porty pracují samostatně. Při současném využití dvou monitorů budou mít oba monitory rozlišení 1080p a budou zobrazovat stejný obsah. Nejlepších výsledků dosahuje 65W nebo 90W adaptér AC. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku.
[2] Skutečná propustnost se může lišit.
[3] Napájecí adaptér není součástí dodávky.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Prosinec 2023
--