PHILIPS

Magneos-taklampe, 12 W, kvadratisk

Taklamper

2700 K

Svart

8719514328730



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED Slim Downlight gir en naturlig lyseffekt for bruk til allmennbelysning. Armaturen er slank og elegant og utformet for rom med lav takhøyde, og skaper en deilig atmosfære hvor som helst i hjemmet. Kort sagt: behagelig lys som er skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- En diskré og delikat lysarmatur som passer perfekt for rom med lave tak.
- Enkel installering

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 25 000 timer

Høydepunkter

Egnet til lave takSlank design

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Eyecomfort

Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

Lang levetid opptil 25 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 25 000 timer

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 12 500
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 110 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

Produktets mål og vekt
- Nettovekt: 0,43 kg
- Høyde: 2,8 cm
- Lengde: 21 cm
- Bredde: 21 cm

Service
- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1150
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Lyspære følger med: 12
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt: 8719514328730
- Nettovekt: 0,43 kg
- Bruttovekt: 0,5 kg
- Høyde: 22 cm
- Lengde: 3,3 cm
- Bredde: 21,5 cm

Utgivelsesdato:
2025-06-11
Versjon: 0.476

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com