PHILIPS

Magneos četrstūra griestu gaismeklis, 12 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Melns

8719514328730



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Griestu lampa Philips LED Slim nodrošina dabiskas gaismas efektu, tādēļ to var izmantot kā vispārējo apgaismojumu. Tā ir izcili piemērota zemiem griestiem, un radīs elegantu gaisotni jebkurā istabā. Ērts un acīm saudzējošs gaismeklis.

Viegla lietošana

- Ideāli piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem, jo gaismeklis ir neuzkrītošs.
- Vienkārša uzstādīšana

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 25 000 stundu

Izceltie produkti

Piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiemSmalks dizains Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 25 000 stundu

Phillips LED tehnoloģija pagarina jūsu izstrādājumu kalpošanas laiku līdz 25 000 stundu

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 12 500
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000

Vide

- Produkta utilizācija: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi
- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi
- Spuldzes strāvas stiprums: 110 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

Produkta izmēri un svars
- Neto svars: 0,43 kg
- Augstums: 2,8 cm
- Garums: 21 cm
- Platums: 21 cm

Serviss
- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1150
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 12
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars
- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514328730
- Neto svars: 0,43 kg
- Bruto svars: 0,5 kg
- Augstums: 22 cm
- Garums: 3,3 cm
- Platums: 21,5 cm

Izlaides datums:
2025-06-11
Versija: 0.476

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.