Veri sayfası

HP LaserJet M111w Yazıcı

Alanınıza ve bütçenize uygun bir verimli, yüksek kaliteli lazer yazıcı. Sınıfında HP'nin en küçük lazer yazıcısı[1] ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması ile hızlı baskı deneyimini yaşayın.[2,3] Profesyonel kalitede lazer baskıya ve sorunsuz kuruluma güvenin.





Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

Önemli Haberler

- Sınıfında dünyanın en küçük lazer yazıcısı
- Endüstri liderinden beklediğiniz kalite ve güvenilirlik
- Dakikada 20 sayfaya varan baskı hızı
- Kolay anlaşılır, kullanımı kolay
- HP Smart Uygulaması ile kolay mobil baskı ve tarama
- HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
- HP Otomatik Açılma/Kapanma teknolojisi

HP'den sınıfının en küçük lazer yazıcısı

- Verimli performans için tasarlanmış, HP'nin sınıfında en küçük lazer yazıcısı[1].
- İşler, yazıcınızı beklemek zorunda değil. A4 kağıtta dakikada 20 sayfaya varan baskı hızlarıyla çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.[4]
- Bağlantınızı korumanıza yardımcı olan kendini sıfırlama özelliği ile kablosuz çalışın.[6]
- Akıllı ve zarif tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolaydır.

Telefonunuzdan üretkenlik

- HP Smart uygulaması[2] ile yüksek kaliteli tarama yapın ve telefonunuzdan Dropbox, Google Drive veya buluta paylaşın.
- HP Smart uygulaması ile telefonunuzdan Dropbox ve Google Drive'daki belgelere bile erişip onları basın.[2]
- HP Smart uygulamasını kullanarak kopya olarak bir fotoğraf çekin ve akıllı telefonunuzdan yazıcınıza gönderin.[2]
- Kısayollar sayesinden tekrarlanan görevlerdeki adımları ortadan kaldırın.[2] Buluta, e-postaya ve daha fazlasına sadece tek bir dokunmayla tarayın.[2]

Güvenilir kalite ve rahatlık

- Orijinal HP Tonerleri kullanarak küçük bir lazer yazıcısından her seferinde üstün baskılar alacağınıza güvenin.
- HP Smart uygulaması ile kolay kurulum. Her cihazdan bağlanmak için her adımda sizi yönlendirir.[2]
- Bağlanın ve basmaya başlayın. Dahili USB bağlantı noktasıyla yazıcınızı kolayca bilgisayarınıza bağlayın.[6]
- Hemen baskı almaya başlayın. Basit LED düğmeler, projeleri hızla ve kolayca tamamlamanızı sağlar.

Performanstan ödün vermeden kaynakların korunmasına yardımcı olun

- HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi: Akıllı teknoloji, yazıcınızı ihtiyacınız olduğunda açar ve ihtiyacınız olmadığında kapatır.[7]
- Bu HP LaserJet, BLUE ANGEL dahil eko-etiket gereksinimlerini karşılar.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet M111w Yazıcı gösterilmiştir

1. Kullanımı Kolay Kontrol Paneli
2. 150 yapraklık Giriş Tepsisi
3. 100 yapraklık Çıkış Bölmesi
4. Sınıfında HP'nin En Küçük Lazer Yazıcısı



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri [4]	**W1500A** HP 150A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Yaklaşık 975 sayfa)
Aksesuarlar	
Servis ve Destek	**U35PQE** HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Standart Değişim hizmeti içeren Care Pack **U35PLE** HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Sonraki Gün Değişim hizmeti içeren Care Pack **U35PTE** HP 3 yıl LaserJet Yazıcılar için Depoya İade Desteği içeren Care Pack (U35PQE: ME, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, U35PLE: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, U35PTE: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)

Teknik özellikler

Model	**HP LaserJet M111w Yazıcı**
Ürün numarası	7MD68A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	3 LED (Dikkat, Hazır, Kablosuz); 3 düğme (Güç, İptal, Kablosuz)
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı[6]	**Siyah (A4, normal)**: Dakikada 20 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı[8]	**Siyah (A4, hazır)**: 8,5 saniye kadar kısa bir sürede ; **Renkli (A4, uyku)**: 9,1 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	**Siyah (en iyi)**: 600 x 600 dpi değerine kadar ; **Teknoloji**: HP FastRes 600
Aylık baskı kapasitesi	8000 sayfaya kadar A4; **Önerilen aylık sayfa sayısı**: 100 ile 1000 arası
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri[2,3]	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma[1], HP Smart Uygulaması[2]
Standart yazıcı dilleri	PCLm/PCLmS; URF; PWG
Baskı alanı	**Yazdırma kenar boşlukları** üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı : 216 x 355,6 mm
Çift taraflı baskı	Yok
İşlemci hızı	500 MHz
Bağlantı	
Standart	1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); Kablosuz 802.11b/g/n 2.4GHz
Mobil baskı yeteneği[5]	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct baskı; Mopria™ Sertifikalı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS Aktarımı; FQDN; DNS
Bellek	**Standart**: 32 MB ;**En yüksek**: 16 MB Flash ROM; 32 MB SDRAM; 32 KB NVRAM
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	**Standart**: 1 giriş tepsisi ;**En yüksek**: 1 giriş tepsisi
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, zarf, kartpostal, etiket
Baskı malzemesi boyutu	**Özel (ölçü)**: 105 x 148 - 216 - 355,6 mm **Desteklenen (ölçü)**: A4; A5; A6; zarflar (C5, DL); özel

Model	**HP LaserJet M111w Yazıcı**
Ürün numarası	7MD68A
Ortam kullanımı	**Standart giriş:** 150 yapraklık giriş tepsisi **Standart çıkış:** 100 yapraklık çıktı tepsisi
Baskı malzemesi ağırlığı	65 - 120 g/m²
Girdi kapasitesi	**Tepsi 1:** Yaprak: 150; Zarflar: 10 **En yüksek:** 150 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	**Standart:** En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar **En yüksek:** En fazla 100 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sekoya; Linux
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 11; Windows 8; Windows Sunucusu; macOS 15 Sekoya; Linux
Minimum sistem gereksinimleri	**Windows**: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. **Mac**: Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; İnternet gereklidir
Ürünle gelen yazılım	Kutuda CD yoktur. Yazılımı hp.com veya 123.hp.com adresinden indirin
Güvenlik yönetimi	Parola korumalı ağ için yerleşik Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1/2/3 topluluğu parola değişikliği
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	**Minimum** 346 x 189 x 159 mm; **En yüksek**: 346 x 360 x 280 mm
Yazıcı ağırlığı	3,8 kg
Çalıştırma koşulları	**Sıcaklık**: 15 - 32,5ºC **Nem**: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	**Sıcaklık**: -20 - 60°C
Akustik	**Akustik güç emisyonları**: 6,0 B(A) **Akustik basınç emisyonları**: 48 dB(A)
Güç	**Gereksinimler**: 220 V - 240 V nominal +/-%10'da (min 198 V, Maks 264 V), 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, maks 63 Hz); **Tüketim**: 361 watt (aktif baskı), 2,3 watt (hazır), 1,0 watt (uyku), 0,05 watt (Elle kapatma), 0,05 watt (Otomatik kapanma/Elle açma), 1,0 watt (Otomatik kapanma/USB'de uyandırma); **Genel Elektrik Tüketimi (TEC)**[9]: 0,239 kWh/Hafta (Blue Angel); 0,256 kWh/Hafta (Energy Star 3,0); **Güç kaynağı türü**: Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi
Sertifikalar	RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), KC (Güney Kore), Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, UL, Singapur vb. **Elektromanyetik emisyon standardı**: CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6 **Blue Angel uyumlu** Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır **Telekom uyumluluğu**: Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Sürdürülebilir etki özellikleri[22,26]	HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir; Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği[1]	7MD68A HP LaserJet M111w Yazıcı; Güç kablosu; HP Siyah LaserJet Toner (baskı kapasitesi: 500 sayfa); Kurulum Posteri; Başvuru Kılavuzu; Garanti Kılavuzu; El ilanı
Garanti	Bir yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir

Dipnotlar

[1] Yalnızca sırasıyla 152 Euro'dan ve 211 Euro'dan düşük olan çoğu kişisel tek renkli lazer yazıcıların ve MFP'lerin boyutları ile karşılaştırıldığında sınıfının en az yer kaplayan ürünüdür. Bu analizde minimum boyutlar kullanılmıştır. HP tarafından Buyers Lab'e yaptırılan Ağustos 2020 tarihli çalışma; 31.07.2020 itibarıyla OEM tarafından yayınlanan kamuya açık teknik bilgilere göre yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. HP'nin bilgilerine göre ölçülen HP LaserJet Pro M109–112 serisi kaplama alanı 658,06 cm kare (102,0 inç kare) ve HP LaserJet Pro MFP M139- 142 serisi kaplama alanı 949,84 cm karedir (147,226 inç kare). IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020 1. Çeyrek Worldwide tarafından bildirilen pazar payı. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.keypointintelligence.com/HPSmallestLaserM100
[2] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting . Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir; abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.hpsmart.com . İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan desteklenen işletim sistemlerinin listesi.
[3] HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil veya masaüstü cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama süre tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting
[4] ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Gerçek hız sistem yapılandırmasına, ana bilgisayar işletim sistemine, bağlantı noktası monitörüne, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[5] Fiyatı 449,99 Euro veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ile evlere ve ofislere yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM baskı uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp
[6] USB kablosu dahil değildir; ayrı satın alınması gerekir.
[7] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

[1] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
[2] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
[3] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax
[4] ISO/IEC 19752 uyarınca kesintisiz baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[5] Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple® Inc. firmasının ticari markalarıdır. Mopria® Logosu, Mopria Alliance, Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax
[6] ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[7] ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[8] ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
[9] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.

© Telif Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Şubat 2025