PHILIPS

Reflektor punktowy 4,7 W (odp. 50 W) PAR16 GU10

Oświetlenie LED Smart

Kolorowa

Plastik

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu

8719514372344

A ↑ G F

Kolorowe światło odpowiednie do nastroju

Kolorowa, inteligentna żarówka Philips LED GU10 WiZ do standardowych opraw wpuszczanych lub reflektorów świeci rozproszonym światłem kolorowym. Możesz nią sterować za pomocą aplikacji WiZ lub głosem w istniejącej sieci Wi-Fi.

Łatwa konfiguracja
- Po prostu podłącz i korzystaj. Współpracuje z istniejącą siecią Wi-Fi.

Inteligentne sposoby sterowania światłem
- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.
- Sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, Alexa lub skrótów Siri.

Inteligentne funkcje
- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie

Tryby światła
- Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Dostosuj aranżacje za pomocą trybów dynamicznego oświetlenia.

Zalety

Po prostu wkręć i korzystaj
WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca
Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Sterowanie głosem
Steruj oświetleniem za pomocą głosu przy użyciu Asystenta Google, Amazon Alexa i skrótów Siri. Używaj prostych poleceń głosowych, aby włączać i wyłączać światła, rozjaśniać lub przyciemniać, zmieniać kolor i tworzyć własne aranżacje świetlne.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączanie go, gdy jest niepotrzebne.

Zaprogramuj funkcje poprawiające samopoczucie
Korzystaj z funkcji poprawiających samopoczucie zaprogramowanych w aplikacji WiZ, by cieszyć się oświetleniem najlepiej dopasowanym do Twojego rytmu dnia. WiZ zapewni Ci jasne światło dzienne, gdy będziesz potrzebować energii i skupienia, i płynnie przejdzie do ciepłej bieli, by pomóc Ci się odprężyć i lepiej spać.

Regulacja barwy światła (od zimnej do ciepłej bieli) i programowane tryby
Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i zimnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Koncentracja czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiaj nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu

Dostosowanie aranżacji świetlnych
Łącz różne tryby świateł białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz zapisać te ustawienia i uruchamiać je w dowolnym momencie za pomocą aplikacji, pilota WiZmote lub głosu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: PAR16
- Gniazdo: GU10
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Ściemnialna: W niektórych ściemniaczach

Wymiary źródła światła
- Wysokość: 5,8 cm
- Waga: 0,05 kg
- Szerokość: 5 cm

Trwałość
- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200-6500 K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne
- EyeComfort: Tak

Inne właściwości
- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA
- Wydajność: 73 lm/W

Informacje o pakowaniu
- Kod EAN: 8719514372344
- EAN: 871951437234400
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

Zużycie energii
- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 4,7 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu
- Długość: 5,8 cm

Wartości znamionowe
- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
- Moc znamionowa: 4.7 W

Serwis
- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 584542

Data wydania: 2024-06-15
Wersja: 0.173

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.