Datový list

Konferenční monitor HP E24mv G4 FHD

Bezchybná prezentace

Udělejte při videohovorech dojem na 60,45cm (23,8") konferenčním monitoru Full HD. Integrovaná 5Mpx výsuvná webkamera s nastavitelným sklonem poskytuje ostrý, detailní obraz i ve zhoršených světelných podmínkách a integrované reproduktory a mikrofon zajišťují zřetelný, autentický zvuk. Vše potřebné pro bezchybnou prezentaci při každém hovoru. [1]

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Skvělý obraz. Skvělý zvuk.

- Zapomeňte na rozmazaný obraz a tlumený zvuk při videohovorech. Reproduktory a mikrofon s plnohodnotným a bohatým zvukem, 5Mpx webkamera se sklonem 25 stupňů pro dokonalé záběry, možnost vysunutí kamery pro ochranu soukromí a vylepšená podpora Windows Hello vám umožní bezchybnou prezentaci při každém hovoru.

Maximálně pohodlné sledování

- V dnešní době se velká část práce odehrává na obrazovkách a dlouhodobé vysedávání před monitorem může být únavné a mít vliv na produktivitu. HP Eye Ease s certifikací TÜV Rheinland Hardware Low Blue Light zvyšuje pohodlí při celodenní práci tlumením modrého světla bez posunu žluté barvy.

Nekonečné možnosti nastavení

- Dopřejte si ergonomické nastavení ve 4 směrech, které zvyšuje pohodlí při celodenní práci a uleví vašemu krku, ramenům i zádům. Přizpůsobte si sklon, výšku, natočení a otočení podle svých představ a potřeb, ale i podle možností pracovního stolu. Obraz 60,45cm (23,8") monitoru FHD s tenkým rámečkem na 3 stranách uvidíte dokonale z jakéhokoli úhlu.

Šetrnost k životnímu prostředí. Zodpovědná výroba.

- Vyberte si monitor, který disponuje mnoha funkcemi a má minimální dopad na životní prostředí. Použité plasty obsahují více než 80 % recyklovaných materiálů[2] a 100 % recyklovaného obalu pochází z udržitelných zdrojů[3]. Monitor navíc disponuje certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT®[4].

Funkce

Více portů. Více flexibility.
Disponuje porty HDMI, DisplayPort™, USB-B a čtyřmi porty USB.[5]

Personalizace a ochrana
Přizpůsobte si nastavení jasu i barev a vytvářejte bezpečnostní protokoly bez ovládání na obrazovce. Se softwarem HP Display Center budete mít vše pod kontrolou.[6]

Revoluční vzdálená správa
HP Display Manager usnadňuje vzdálenou správu monitorů. Zjednodušte nasazení, sledování zařízení a vzdálenou správu monitorů, včetně vypnutí systému.[7]

3letá omezená záruka
Hoďte starosti za hlavu díky 3leté záruce.

Konferenční monitor HP E24mv G4 FHD Tabulka s technickými údaji

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Velikost displeje (úhlopříčka, metrické jednotky)	60,45 cm (23,8")
Typ displeje	IPS[1]
Aktivní oblast panelu	52,70 x 29,65 cm
Jas	250 nitů[1]
Kontrastní poměr	1000:1
Poměr odezvy	5ms GtG (s funkcí Overdrive)[1]
Barva produktu	Černá hlava, stříbrný podstavec
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080)[1]
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080
Funkce displeje	Ovládání na obrazovce; Režim tlumení modrého světla; Dva reproduktory (2 W na kanál); Antireflexní filtr; Infračervená webkamera; Nastavení výšky/sklonu/natočení/otočení
Uživatelské ovládací prvky	Jas; Konec; Informace; Správa; Nabídka; Napájení; Ovládání vstupů; Obraz; Barva
Vstupní signál	1x VGA; 1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4x USB-A 3.1 Gen 1
Porty a konektory	1 VGA 1 port HDMI 1.4 1x DisplayPort™ 1.2 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s Zvukový port: 1x 3,5mm zvukový konektor (zvukový výstup) 1x USB-B Čtečka karet: Ne
Kamera	Ano, 5 Mpx
Životní prostředí	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: 20 až 80% (nekondenzující);
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	50 W (maximální), 28 W (typická), 0,5 W (pohotovostní)
Rozměry	53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Bez podstavce.)
Hmotnost	6,5 kg (S podstavcem.)
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek[2]
Ekoznačky	Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace TCO; Registrace EPEAT®; TCO Certified Edge; CEL třída 1[3];
Certifikace a soulad s předpisy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge; TUV/GS; VCCI; MEPS (Vietnam); OEEZ; Tlumení modrého světla; Aplikace WW; UAE; Certifikáty pro Ukrajinu
Obsah balení	Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Kabel USB Type-A na B; Sada dokumentů; Napájecí kabel AC
Záruka	Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
Rozměry palety (šířka x hloubka x výška)	1150 x1170 x1907 mm (40' ft)
Hmotnost palety	377.426kg (40' ft)
Počet vrstev v paletě	5 layers – pallet 6 layers – slip sheet
Množství na paletě	100 sets – 40' pallet 120 sets – 40' slip sheet
Počet pixelů na palec (ppi)	93 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů (6 bitů + 2 FRC)
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178°
Rámeček	Tenký rámeček na 3 stranách
Otočení	±45°
Naklonění	-5 až +23°
Otočný bod	±90
Rozsah nastavení výšky	150 mm
Montáž dle standardu VESA	100 x 100 mm
Tvrdost	3H
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Dotykové ovládání	Nedotykový
Integrovaný filtr ochrany soukromí	Ne
Potlačení blikání	Ano
Režimy tlumení modrého světla	Ano, HP Eye Ease (certifikace TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Třída energetické účinnosti	E
Frekvence snímání displeje (vertikální)	50–60 Hz
Frekvence snímání displeje (horizontální)	30–80 KHz
Rozteč pixelů	0,274 mm
Barvy zobrazení	Podpora až 16,7 milionu barev (díky technologii FRC)
Barevná škála displeje	72% NTSC
Mikrofon	Ano
Kompatibilní se systémem Windows Hello	Yes
Reproduktory	2
Výstupní výkon reproduktoru	2x 2 W
Certifikovaný software pro spolupráci	Zoom
Software pro správu	HP Display Center; HP Display Manager
Možnosti vzdálené správy	No
VGA	1 VGA
HDMI	1 port HDMI 1.4
DisplayPort™	1x DisplayPort™ 1.2
USB A	4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zvukový port	1x 3,5mm zvukový konektor (zvukový výstup)
USB B (povolení rozbočovače)	1x USB-B
Čtečka karet	Ne

Konferenční monitor HP E24mv G4 FHD

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Konferenční monitor HP E24mv G4 FHD

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Vychází z interní analýzy HP zaměřené na řady monitorů s webkamerou. Nejpokročilejší vychází z fyzické integrace, úhlu kamery, infračerveného snímače Windows Hello, minimálního rozlišení 5 Mpx a možnosti vysunutí pro ochranu soukromí ke dni 28. 5. 2021.
[2] Podíl obsahu recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
[3] 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.
[4] Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.
[5] Zahrnuje kabely DisplayPort™, HDMI, USB-B na A a napájecí kabel.
[6] Hostitelský počítač vyžaduje systém Windows 10. HP Display Center je k dispozici v obchodě Microsoft Store.
[7] Softwarový agent HP Display Manager musí být spuštěný na webovém serveru a hostitelském počítači. Na starší monitory se mohou vztahovat některá omezení.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
[2] Zámek se prodává samostatně.
[3] Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

Přihlásit se k odběru novinek hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

DisplayPort™ je ochranná známka ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka vlády USA. EPEAT® je registrovaná ochranná známka společnosti GREEN ELECTRONICS COUNCIL.

Červen 2023