Datablad

HP 45 W USB-C-nätadapter

Ett smartare sätt att ladda

HP 45 W USB-C® -nätadaptern har stöd för fyra olika spänningar med en smalare kontakt än traditionella runda strömkontakter.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Smart spänning

PD-tekniken upptäcker och levererar automatiskt 5 V, 9 V, 12 V eller 15 V baserat på behoven hos era enheter.

Bekväm kompatibilitet

Denna 45 W USB-C® -nätadapter låter er använda er befintliga HP Smart-nätadapter.

”Works with Chromebook” -certifierad

Testad och certifierad för att uppfylla Chromebooks kompatibilitetsstandarder. Arbeta, studera och spela oavbruten med en snabb och enkel anslutning.

Åtgärder med hållbarhet

HP-testad och pålitlig

Skyddas med ett års begränsad garanti.

HP 45 W USB-C-nätadapter

Specifikationer





Produktnummer	N8N14AA
Plattformar som stöds	Kompatibel med HPs bärbara datorer eller plattor med USB-C® -kontakt med max 15 VDC/3 A.
UPC-nummer	(ABB) 195908316435; (ABT) 195908316459; (ABU) 195908316466; (ABZ) 195908316473; (UUZ) 195908316480
Anslutningstyp	4,5 mm cylinderport
Infrekvens	47–63 Hz
Tillslagsström	Max. 1,4 A vid 90 VAC
Inmatningseffektivitet	Min. 89 % vid 115 VAC/230 VAC vid 15 V/4,33 A; Min. 87,73 % vid 115 VAC/230 VAC vid 15 V/4,33 A
Väntetid	5 ms vid 115 VAC inspänning
Utströmsgräns	Max. 5 A
Tekniska noteringar	Likströmsutgång på 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A Har stöd för överspänningsskydd Har stöd för överströmsskydd Kortslutningsskydd
Kabellängd	180 cm (strömkabel)
Systemkrav, minimum	USB Type-C® -port
Garanti	Ett års begränsad garanti.
Certifieringar och överensstämmelser	CE-märkt; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 klass B; FCC klass B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 klass B; MTBF
Medföljer	Nätadapter; 1 strömkabel; garantikort
Ursprungsland	China(UUZ, ABB, ABL, ABT, ABU, ABZ)
Yttermått (B x D x H)	94 x 40 x 26,5 mm
Vikt	193 g
Emballagets yttermått (B x D x H)	23,5 x 11,6 x 6,5 cm
Vikt inklusive emballage	0,38 kg
Driftstemperatur	
Drifthöjd	Upp till 5,000 m;
Luftfuktighet vid drift	20 till 95 % RH (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring	10 till 95 % RH

HP 45 W USB-C-nätadapter

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

April 2026