32HE Enterprise Server Rack-Schrank, 19 Zoll 4-Pfosten Serverschrank, 83cm Montagetiefe, 800kg Traglast

Produkt-ID: RK3236BKF



Dieses Serverrack bietet Platz für 32 HE in einem eleganten, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19" Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie Telekommunikation- und AV-Geräte. Das Rack ist sehr robust und für ein Gesamtladegewicht von 800 kg (1763,7 lb)

Dieses Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen.

Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 830 mm ändern. Hierdurch wird gewährleistet, dass Ihre normalen Rackmontage-Geräte in das Rack passen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.

Das Rack verfügt über gebürstete Ports in der Deck- und Bodenplatte, wodurch Kabel leicht und sehr diskret in und aus dem Schrank heraus verlegt werden können. Für Ihre spezifische Konfiguration können Sie auch die Boden- und Deckplatte entfernen, und die Bodenanker am Rack ermöglichen es, Ihre Geräte zum zusätzlichen Schutz am Boden zu verankern.

Damit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Die Glastür sieht in jedem Serverraum gut aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte klar zu sehen, ohne hierzu das Rack öffnen zu müssen.

Das Rack ist außerdem mit abnehmbare Seitenwände mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.

Zur Verringerung des Versandvolumens wird der Schrank in einem Flachpack-Karton ausgeliefert, wodurch sich Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Und weil das Rack effizient verpackt ist, können Sie den Schrank für einen späteren Gebrauch problemlos lagern.

Der Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Serverrack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.

Passive Kühlung (der Luftstrom im Rack wird durch die aus einem Gitter bestehende hintere Tür und die vordere, belüftete Glastür erhöht) ist kosteneffektiv und sorgt dafür, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

• EINSTELLBARE TIEFE: 4-Pfosten 32HE 19" Serverschrank/Rack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe 5.7" bis 33.0" (14,4cm bis 83,8cm); Kompatibel mit verschiedenen Servern / Switches / Daten / Video / AV und anderen IT-Netzwerkgeräten

• EINFACHER VERSAND UND MONTAGE: Der 32HE-Datenschrank wird kompakt und flach verpackt geliefert, um Beschädigungen zu vermeiden und die Installation zu erleichtern; Räder und Nivellierfüße sorgen für mehr Stabilität; der Serverschrank ist nur 162 cm hoch

• DESIGN UND BELÜFTUNG: Serverschrank in halber Höhe mit abschließbaren Gittertüren und Seitenwänden, belüfteter Oberseite für Luftzirkulation; 4-Pfosten 19"-Rack mit einer Tragkraft von 800 kg (stationär); Computerschrank-Rack entspricht EIA/ECA-310-E

• INKLUSIVE MONTAGEMATERIAL: Befestigungsmaterial für das Rack und die Geräte, wie z.B. 20 M6 Käfigmuttern/Schrauben, PVC-Unterlegscheiben; Front-/Rücktüren und Seitenpanele Schlüssel, 2x Inbusschlüssel; Rack-Montagematerial; Rollen und Nivellierfüße

• DIE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und hergestellt für IT-Profis, ist dieser 32HE Serverschrank lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein

	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Geschlossener Schrank
	U-Höhe	32U
	Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
		Einfache Montage
		Erdungsöse(n)
		Stellfüße
		U-Markierungen
	Montageschienenprofil	G-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung		
	Weight Capacity (Stationary with Leveling Feet)	1764.0 lb [800 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	330.8 lb [150 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Frontdoor-Typ	Stahl mit Glasfenster
	Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
	Seitenblendentyp	Stahl
	Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss
	Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
	Merkmale der hinteren	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer

	Klappe	hinterer Klappe
Product Measurements		
	Interne Breite	22.8 in [58 cm]
	Interne Tiefe	39.0 in [99 cm]
	Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	61.1 in [155.2 cm]
	Produktgewicht	222.7 lb [101.0 kg]
	Max. Montagetiefe	33.0 in [83.8 cm]
	Min. Montagetiefe	5.7 in [14.4 cm]
	Höhe mit Rollen	63.8 in [162 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	3.5 ft [1.1 m]
	Paketbreite	5.3 ft [1.6 m]
	Pakethöhe	14.2 in [36.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	222.7 lb [101.0 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Vorderklappen-Baugruppe
		1 - Rückklappen-Baugruppe
		1 - Deckplatte
		1 - Bodenplatte
		8 - Kantenschutz

2 - Rollen

4 - Stellfüße

2 - Türscharnierstifte

40 - M6-Käfigmuttern

40 - M6-Montageschrauben

2 - Seitenwandschlüssel

1 - Großer M6-Sechskantschlüssel

1 - M8-Sechskantschlüssel

4 - Schrauben, M6 x 12mm

6 - Schrauben, M5 x 12mm

2 - Seitenwände

2 - Bodenplatten mit Kabelführung

4 - Querträger

2 - Rollen mit Bremsen

40 - M6-Unterlegscheiben

2 - Schlüssel vorn/hinten

8 - Schrauben, M8 x 20 mm

8 - M8 Unterlegscheiben

16 - Schrauben, M6 x 10mm

8 - Schrauben, M4 x 10 mm

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.