Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ25M



Il cavo VGA ad alta risoluzione (25 metri) MXTMMHQ25M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito

• Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

• Crea un collegamento di maggiore lunghezza tra un display VGA ad alta risoluzione e un PC desktop/switch video rispetto a un cavo di lunghezza normale

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	14
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di ferriti	1
Connettore/i		
	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
	Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
	Umidità	0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG

	Lunghezza prodotto	82.0 ft [25.0 m]
	Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
	Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
	Peso prodotto	4.8 lb [2.2 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	18.1 in [46.0 cm]
	Larghezza del Pacco	13.8 in [35.0 cm]
	Altezza del Pacco	4.2 in [10.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.0 lb [2.3 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.