Sandberg®

USB BT 5.3 Wireless Dongle

Artikelnr.:

134-34

EAN: 5705730134340

5 Years Warranty

Up to 20 metres range

Bluetooth 5.3



Met USB BT 5.3 Wireless Dongle kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten.

Meer informatie:
www.sandberg.world

Product Sheet 134-34 nl - v2.33

Sandberg USB BT 5.3 Wireless Dongle

Specificaties

Bluetooth standard: 5.3 + EDR
Chipset: Realtek RTL8761b
USB standard: USB 2.0 Hi-Speed
Connect devices within a range of up to 20 meters
Data rate: 2.1 Mbps
Frequency band: 2.4 GHz ISM Band
Supports FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Supports GATT (Generic Attribute Profile)
Security: Pairing, Encryption, Authentication
Multiple connections supported
Profile support: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Bluetooth AV
Service, GAP, Headset (HSP), Dial-Up, Synchronization, Service Discovery
Application, Serial port, FAX, File transfer, LAN Access, Object Push,
Generic Object Exchange and Hardcopy Cable Replacement, Human Interface Device.

Verpakkingsinformatie

1 Sandberg USB BT 5.3 Wireless Dongle
1 Quick guide

Snelle gids: https://sandberg.world/mt/manual/134-34

Afmetingen

	Product	Verpakking
Hoogte (cm)	2,70	11,30
Breedte (cm)	1,40	8,00
Diepte (cm)	0,60	2,00
Gewicht (g)	2,00	24,00

Product:
www.sandberg.world/product/usb-bluetooth-50-dongle

Sandberg®

Dealer: