Hub X

USB-C 10-in-1 Hub

English

User Manual



www.adamelements.com

Specification

- USB-C 10-in-1 Hub
  Model Name: Hub X

Connector Interface:

- USB-C 3.1 Gen 2 Male x1
- USB-C 3.1 Gen 1 & PD Charging Female x1
  Transfer Speed: Up to 5 Gbps
  Input Power: Up to 20V ⎓ 5A, 100W
- USB-C 3.1 Gen 1 Female x1
  Transfer Speed: Up to 5 Gbps
- USB-A 3.1 Gen 1 Female x2
  Transfer Speed: Up to 5 Gbps
  Output Power: Up to 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Supports BC 1.2 charging)
- OS Compatibility:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Size: 258 x 50 x 17 mm Weight: 90 g
  Warranty: 3 years
- RJ45 Female x1
  IEEE Standard: 802.3
  Data Rate: 10 / 100 / 1000 Mbps
- SD Card Slot x1
  Compatibility: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- microSD Card Slot x1
  Compatibility:
  microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards
- 3.5 mm Audio Jack x1
  Output: up to 48 kHz, 16 bit stereo output
- HDMI Std.A Female x1
  Up to 4K (3840 x 2160)@60Hz
- VGA x1
  Up to 1080p@60Hz
- If 2 ports are used at the same time,
  the max resolution is 1080p@60Hz.

Introduction of Ports



Display Mode



Mirror Mode



macOS Extended Mode



Windows Extended Mode

Attention

- Avoid extreme temperatures.
- Do not expose to liquids.
- Do not bend, puncture or drop the product.

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

Hub Multifunción USB-C de 10 puertos

Español

Manual del usuario



www.adamelements.com

Especificación

- Hub Multifunción USB-C de 10 puertos
  Nombre del modelo: Hub X

Interfaz del conector:

- USB-C 3.1 Gen 2 Macho x1
- USB-C 3.1 Gen 1 & PD Cargador Hembra x1
  Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
  Potencia de entrada: Hasta 20V ⎓ 5A, 100W
- USB-C 3.1 Gen 1 Hembra x1
  Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
- USB-A 3.1 Gen 1 Hembra x2
  Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps
  Potencia de salida: Hasta 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Soporta el protocolo de carga BC 1.2)
- Compatibilidad con el sistema operativo:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Tamaño: 258 x 50 x 17 mm Peso: 90 g
  Garantía: 3 años
- RJ45 Hembra x1
  Normas IEEE: 802,3
  Velocidad de datos: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Ranura para tarjetas SD x1
  Compatibilidad: Tarjetas SD / SDHC / SDXC / UHS-I
- Ranura para tarjetas microSD x1
  Compatibilidad:
  tarjetas microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I
- Jack de audio de 3,5 mm x1
  Salida: hasta 48 kHz, 16 bits de salida estéreo
- HDMI Estándar A Hembra x1
  Hasta 4K (3840 x 2160)@60Hz
- VGA x1
  Hasta 1080p@60Hz
- Si se utilizan 2 puertos al mismo tiempo,
  la resolución máxima será de 1080p@60Hz.

Presentación de los puertos





Modo de Visualización



Modo Espejo



Modo extendido de macOS



Modo extendido de Windows

Atención

- Evite temperaturas extremas.
- No lo exponga a líquidos.
- No doble, perfore o deje caer el producto.

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

10-in-1 USB-C-Hub

Deutsch

Bedienungsanleitung



www.adamelements.com

Spezifikation

- 10-in-1 USB-C-Hub
  Modellname: Hub X

Schnittstellen:

- USB-C 3.1 Gen 2 Stecker x1
- USB-C 3.1 Gen 1 & PD-Ladebuchse x1
  Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 5 Gbps
  Eingangsleistung: Bis zu 20V ⎓ 5A, 100W
- USB-C 3.1 Gen 1 Buchse x1
  Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 5 Gbit/s
- USB-A 3.1 Gen 1 Buchse x2
  Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 5 Gbps
  Ausgangsleistung: Bis zu 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Unterstützt BC 1.2-Aufladung)
- Betriebssystemkompatibilität:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Größe: 258 x 50 x 17 mm Gewicht: 90 g
  Garantie: 3 Jahre
- RJ45 Buchse x1
  IEEE-Norm: 802.3
  Datenrate: 10 / 100 / 1000 Mbit/s
- SD-Kartensteckplatz x1
  Kompatibilität: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Karten
- microSD-Kartensteckplatz x1
  Kompatibilität:
  microSD- / microSDHC- / microSDXC- / UHS-I-Karten
- 3,5-mm-Audiobuchse x1
  Ausgang: bis zu 48 kHz, 16 Bit Stereoausgang
- HDMI Std.A Buchse x1
  Bis zu 4K (3840 x 2160)@60Hz
- VGA x1
  Bis zu 1080p@60Hz
- Wenn 2 Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Auflösung 1080p@60Hz.

Einführung der Ports



Display Modus



Spiegelnder Modus

macOS Erweiterter Modus

Windows Erweiterter Modus

Achtung

- Extreme temperaturen vermeiden.
- Keinen flüssigkeiten aussetzen.
- Nicht demontieren, durchstechen, fallen lassen, biegen oder modifizieren

Konformitätserklärung

ADAM elements International Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/30/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

USB-C Hub 10v1

Čeština

Uživatelská příručka



www.adamelements.com

Specifikace

- USB-C Hub 10v1
  Název modelu: Hub X

Rozhraní konektoru:

- 1x USB-C 3.1 Gen 2 samec
- 1x USB-C 3.1 Gen 1 & PD samice
  Rychlost přenosu: až 5 Gbps
  Příkon: až 20V ⎓ 5A, 100W
- 1x USB-C 3.1 Gen 1 samice,
  Rychlost přenosu: až 5 Gbps
- 2x USB-A 3.1 Gen 1 samice
  Rychlost přenosu: až 5 Gbps
  Výstupní výkon: až 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Podporuje nabíjení BC 1.2)
- Kompatibilita s operačními systémy:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Rozměry: 258 x 50 x 17 mm Hmotnost: 90 g
  Záruka: 3 roky
- 1x RJ45 samice
  IEEE Standard: 802.3
  Rychlost přenosu dat: 10 / 100 / 1000 Mbps
- 1x slot pro SD kardy
  Kompatibilita: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- 1x slot pro microSD karty
  Kompatibilita:
  microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards
- 1x 3.5 mm Audio Jack
  Výstup: až 48 kHz, 16 bit stereo výstup
- 1x HDMI Std.A samice
  až 4K (3840 x 2160)@60Hz
- 1x VGA
  až 1080p@60Hz
- Pokud jsou 2 porty použity současně,
  maximální rozlišení je 1080p@60Hz.

Porty



Režim zobrazení obrazovky



Režim zrcadlení obrazovky



macOS režim rozšíření



Windows režim rozšíření

Upozornění

- Nevystavujte extrémním teplotám.
- Nevystavujte vlhkosti.
- Mechanicky nepoškozujte.

Declaration of Conformity

CE

ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

USB-C Hub 10v1

Slovenština

Užívateľská príručka



www.adamelements.com

Špecifikácia

- USB-C Hub 10v1
  Názov modelu: Hub X

Rozhranie konektora:

- 1x USB-C 3.1 Gen 2 samec
- 1x USB-C 3.1 Gen 1 & PD samica
  Rýchlosť prenosu: až 5 Gbps
  Príkon: až 20V ⎓ 5A, 100W
- 1x USB-C 3.1 Gen 1 samica
  Rýchlosť prenosu: až 5 Gbps
- 2x USB-A 3.1 Gen 1 samica
  Rýchlosť prenosu: až 5 Gbps
  Výstupný výkon: až 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Podporuje nabíjanie BC 1.2)
- Kompatibilita s operačnými systémami:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Rozmery: 258 x 50 x 17 mm Hmotnosť: 90 g
  Záruka: 3 roky
- 1x RJ45 samica
  IEEE Štandard: 802.3
  Rýchlosť prenosu dát: 10 / 100 / 1000 Mbps
- 1x slot pre SD karty
  Kompatibilita: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- 1x slot pre microSD karty
  Kompatibilita:
  microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards
- 1x 3.5 mm Audio Jack
  Výstup: až 48 kHz, 16 bit stereo výstup
- 1x HDMI Std.A samica
  až 4K (3840 x 2160)@60Hz
- 1x VGA
  až 1080p@60Hz
- Ak sú 2 porty použité súčasne,
  maximálne rozlíšenie je 1080p@60Hz.

Porty



Režim zobrazenia



Režim zrkadlenia



macOS režim rozšírenia



Windows režim rozšírenia

Upozornenie

- Nevystavujte extrémnym teplotám.
- Nevystavujte vlhkosti.
- Mechanicky nepoškodzujte.

Declaration of Conformity

CE

ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

Koncentrator USB-C 10-w-1

Polski

Instrukcja obsługi



www.adamelements.com

Specyfikacja

- Koncentrator USB-C 10-w-1
  Nazwa modelu: Hub X

Interfejs złącza:

- USB-C 3.1 Gen 2 męski x1
- USB-C 3.1 Gen 1 i żeńskie ładowanie PD x1
  Szybkość transferu: do 5 Gbps
  Moc wejściowa: do 20V ⎓ 5A, 100W
- Szybkość transferu USB-C 3.1 Gen 1 żeńska x1: do 5 Gbps
- Szybkość transferu USB-A 3.1 Gen 1 żeńska x2: do 5 Gbps
  Moc wyjściowa: do 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Obsługuje ładowanie BC 1.2)
- Kompatybilność z systemem operacyjnym: macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Rozmiar: 258 x 50 x 17 mm Waga: 90 g
  Gwarancja: 3 lata
- RJ45 żeńskie x1
  Standard IEEE: 802.3
  Szybkość transmisji danych: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Gniazdo kart SD x1
  Kompatybilność: Karty SD / SDHC / SDXC / UHS-I
- Gniazdo kart microSD x1
  Kompatybilność:
  karty microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I
- Gniazdo audio 3,5 mm x1
  Wyjście: do 48 kHz, 16-bitowe wyjście stereo
- HDMI Std.A żeńskie x1
  Do 4K (3840 x 2160) przy 60Hz
- VGA x1
  Do 1080p przy 60 Hz
- Jeśli jednocześnie używane są 2 porty, maksymalna rozdzielczość to 1080p przy 60Hz.

Wprowadzenie portów



Tryb wyświetlania



Tryb lustrzany



Tryb rozszerzony macOS



Tryb rozszerzony systemu Windows

Uwaga

- Unikaj ekstremalnych temperatur.
- Nie wystawiać na działanie płynów.
- Nie zginaj, nie przekłuwaj ani nie upuszczaj produktu.

Declaration of Conformity

CE

ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

Hub USB-C 10-în-1

Română

Manual de utilizare



www.adamelements.com

Specificație

- Hub USB-C 10-în-1
  Numele modelului: Hub X

Interfață conector:

- USB-C 3.1 Gen 2 Mascul x1
- USB-C 3.1 Gen 1 și mamă de încărcare PD x1
  Viteza de transfer: Până la 5 Gbps
  Putere de intrare: Până la 20V ⎓ 5A, 100W
- USB-C 3.1 Gen 1 Femeie x1
  Viteză de transfer: Până la 5 Gbps
- USB-A 3.1 Gen 1 Femeie x2
  Viteză de transfer: Până la 5 Gbps
  Putere de ieșire: Până la 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Suportă încărcarea BC 1.2)
- Compatibilitate cu sistemul de operare:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Dimensiune: 258 x 50 x 17 mm Greutate: 90 g
  Garantie: 3 ani
- RJ45 mamă x1
  Standard IEEE: 802.3
  Rata de date: 10 / 100 / 1000 Mbps
- Slot pentru card SD x1
  Compatibilitate: Carduri SD / SDHC / SDXC / UHS-I
- Slot pentru card microSD x1
  Compatibilitate:
  carduri microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I
- Mufă audio de 3,5 mm x1
  Ieșire: până la 48 kHz, ieșire stereo de 16 biți
- HDMI Std.A Femeie x1
  Până la 4K (3840 x 2160)@60 Hz
- VGA x1
  Până la 1080p@60Hz
- Dacă sunt utilizate 2 porturi în același timp, rezoluția maximă este 1080p@60Hz.

Introducerea Porturilor





Modul de afișare



Modul Oglindă



macOS Modul Extindere



Windows Modul Extindere

Atenţie

- Evitați temperaturile extreme.
- Nu expuneți la lichide.
- Nu dezasamblați, perforați, scăpați, îndoiți sau modificați

Declaration of Conformity

CE

ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

USB-C 10 az 1-ben Hub

Magyar

Használati utasítás



www.adamelements.com

Leírás

- USB-C 10 az 1-ben Hub
  Modell neve: Hub X

Csatlakozó interfész:

- USB-C 3.1 Gen 2 Male x1
- USB-C 3.1 Gen 1 és PD töltőhüvely x1
  Átviteli sebesség: Akár 5 Gbps
  Bemeneti teljesítmény: Akár 20V ⎓ 5A, 100W
- USB-C 3.1 Gen 1 Female x1
  Adatátviteli sebesség: Akár 5 Gbps
- USB-A 3.1 Gen 1 Female x2
  Adatátviteli sebesség: Akár 5 Gbps
  Kimeneti teljesítmény: Akár 5V ⎓ 1.5A, 7.5W
  (Támogatja a BC 1.2 töltést)
- OS-kompatibilitás:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- Méret: 258 x 50 x 17 mm Súly: 90 g
  Garancia: 3 év
- RJ45 női x1
  IEEE szabvány: 802.3
  Adatsebesség: 10 / 100 / 1000 Mbps
- SD kártyanyílás x1
  Kompatibilitás: SD / SDHC / SDXC / UHS-I kártyák
- microSD kártyanyílás x1
  Kompatibilitás:
  microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I kártyák
- 3,5 mm-es audio csatlakozó x1
  Kimenet: 48 kHz-ig, 16 bites sztereó kimenet
- HDMI Std.A aljzat x1
  Akár 4K (3840 x 2160)@60Hz
- VGA x1
  Akár 1080p@60Hz
- Ha 2 portot használunk egyszerre,
  a maximális felbontás 1080p@60Hz.

A portok bemutatása



Megjelenítési mód



Tükör mód



macOS kiterjesztett mód



Windows kiterjesztett mód

Figyelem

- Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet.
- Ne tegye ki folyadékoknak.
- Ne hajlítsa meg,
  ne szúrja ki vagy ejtse le a terméket.

Declaration of Conformity

ADAM elements International Co., Ltd. hereby declares that the product complies with Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
http://www.adamelements.com/eu-conformity.html

ADAM elements International Co., Ltd.
www.adamelements.com
support@adamelements.com
+886-2-2738-9900

Hub X

USB-C十合一集線器

繁體中文

使用說明書



www.adamelements.com

產品規格

USB -C十合一集線器　　型號：Hub X

產品介面:

- USB-C 3.1 Gen 2 公頭 x1
- USB-C 3.1 Gen 1 & PD Charging 母座 x1
  傳輸速度: 高達 5 Gbps
  輸入電力: 高達 20V ⎓ 5A, 100 瓦
- USB-C 3.1 Gen 1 母座 x1
  傳輸速度: 高達 5 Gbps
- USB-A 3.1 Gen 1 母座 x2
  傳輸速度: 高達 5 Gbps
  輸出電力: 高達 5V ⎓ 1.5A, 7.5 瓦 (支援 BC 1.2)
- 作業系統相容性:
  macOS, iPadOS, Windows OS, Chrome OS
- 尺寸: 258 x 50 x 17 mm　　重量: 90 g
  保固: 3 年
- 乙太網路母座 x1
  IEEE Standard: 802.3
  傳輸速度: 10 / 100 / 1000 Mbps
- SD Card 卡槽 x1
  相容性: SD / SDHC / SDXC / UHS-I Cards
- microSD 卡槽 x1
  相容性: microSD / microSDHC / microSDXC / UHS-I Cards
- 3.5 公釐音源孔 x1
  輸出: 高達 48 kHz,16 bit stereo output
- HDMI Std.A 母座 x1
  高達 4K (3840 x 2160)@60Hz
- VGA 母座 x1
  高達 1080p@60Hz
- 若兩個視訊輸出孔同時使用，最高輸出格式為1080p@60Hz

產品介紹



顯示模式



鏡像模式　　macOS 延伸模式　　Windows 延伸模式

注意

- 避免高溫或過低溫環境下使用。
- 請勿接觸液體。
- 請勿彎折、刺穿或摔落產品。

D39108
RoHS

PRINTED WITH SOY INK

RoHS聲明書

產品中限用物質含有情況標示說明：

設備名稱：USB-C十合一集線器　　型號（型式）：Hub X
Equipment name　　Type designation　　AAPADHUBXGY

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬插頭	—	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：〝Exceeding 0.1 wt %〞and〝exceeding 0.01 wt %〞indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：〝○〞indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The〝-〞indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

ADAM
廠商：亞果元素國際股份有限公司
地址：臺北市大安區基隆路三段85號2樓
電話：02-2738-9900

包裝內容物：
集線器 x1、收納袋x1、說明書 x1