Datablad

HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw skrivare

Färgglad produktivitet. Smidig konfigurering

Få blixtsnabba färgutskrifter och enkla manageringsverktyg med LaserJet Pro.





Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Höjdpunkter

- Hög utskriftshastighet (33 sid/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög kapacitet per månad (50 000 sidor)
- Dual-band WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- Enkelsidig skanning med dokumentmatare för 50 ark

Maximera produktiviteten i fullfärg

- Stötta företaget med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren som är perfekt för upp till tio användare.
- Undvik störningar med Wi-Fi® som söker upp den bästa anslutningen för att förbli uppkopplad. [6]
- Gör mer i färre steg. Med enkla genvägar kan era anställda slutföra vanliga uppgifter med bara ett klick.
- Professionella sidor med utskrifter av hög kvalitet, verklighetstrogna färger och skarpa detaljer. [14]

Smidig managering [3]

- Centralisera utskriftsmanageringen. HP Web Jetadmin lägger enkelt till och uppdaterar enheter och lösningar. [3]
- Konfigurera skrivarna snabbt så att ni kan fokusera mer på verksamheten. Gör det enkelt för teamet att konfigurera och fortsätta med sådant som är viktigt. [1]

HP Wolf Pro Security

- Få skrivarsäkerhet direkt vid leverans. Förkonfigurerade inställningar innebär att programvaran är redo när ni är det
- Lägg till ett extra lager av säkerhet. Alternativet PIN-kod/pull printing autentiserar endast utskriftsjobben när ägaren till utskriften är närvarande.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Det här uppgraderar era företagspolicyer över hela skrivarparken. [7]

Hållbara utskrifter [4,12,13]

- Omdesignad HP TerraJet-originalkassett för mindre plast och energiförbrukning vid utskrifter. [12,13]
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bägge sidor av varje ark.
- Reducera koldioxidutsläppen. HP Auto-On/Auto-Off-teknik optimerar skrivarens energianvändning och kostnader. [5]

Produktrundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. Utskriftshastighet upp 33 sid/min med A4, standardkapacitet för 300 ark
3. 4,3-tums färgpekskärm
4. Självläkande Dual-band Wi-Fi®, USB och Ethernet
5. Förkonfigurerade säkerhetsinställningar
6. HP Smart-app för produktivitet direkt i handen
7. Designad för team på upp till tio användare
8. Mer verklighetstrogna färger med HP TerraJet-toner
9. Utskrift och skanning direkt vid skrivaren via USB



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar [4]	**W2200A** HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 2000 sidor)
	W2200X HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (~7 500 sidor)
	W2201A HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2201X HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2202A HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2202X HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2203A HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2203X HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
Tillbehör	**28N93A** HP Color LaserJet-pappersfack för 550 ark
Service och support	**U51Z1E** HP 3 års Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x **U51ZCPE** HP 1 års Post Warranty Next Business Day Onsite-tjänst för Color LaserJet Pro MFP 430x

Tekniska specifikationer

Modell	**HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw skrivare**
Produktnummer	4RA83F
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Kontrollpanel	4,3 tum kapacitiv pekskärm (alla inmatningsfunktioner)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	**Svart (A4, normal)**: Upp t 33 sid/min **Färg (A4, normal)**: Upp t 33 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 29 bilder/min **Färg (A4, dubbelsidig)**: 29 bilder/min
Första sidan ut	**Svart (A4, startklar)**: Så snabbt som 9,5 sek **Färg (A4, startklar)**: Bara 10,5 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: På bara 10,2 sek **Färg (A4, viloläge)**: Bara 10,5 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi; Upp till 38 400 x 600 med förbättrad dpi **Färg (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi ; **Teknik**: HP ImageREt 2400
Kapacitet per månad[7]	Upp till 50 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**: 750 till 4 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och typer
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopiera	
Kopieringshastighet	**Svart (A4)**: Upp t 33 kop/min; **Färg (A4)**: Upp t 33 kop/min
Kopieringsspecifikationer	ID-kopiering; Antal kopior; Ändra storlek (inkl. 2 per ark); Ljusare/mörkare; Förbättringar; Originalstorlek; Bindningsmarginal; Sortering; Val av fack; Dubbelsidig; Spara aktuella inställningar; Återställ fabriksinställningar; Kvalitet (utkast/normal/bästa); **Maximalt antal kopior**: Upp till 999 kopior; **Förminskning/förstoring**: 25 till 400 %
Skanna	
Skanningshastighet	**Normal (A4)**: Upp till 29 sid/min (s/v), upp till 26 sid/min (färg)
Filformat för skanning	PDF; JPG; TIFF
Skannerspecifikationer	**Skannertyp** Flatbädd, ADM; **Skanningsteknik**: Contact Image Sensor (CIS); **Metoder för inläsning vid skanning**: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post eller filer; HPs skanningsprogramvara; och användartillämpning via TWAIN eller WIA; **Twain-version**: Version 2.3; **Dubbesidig ADM-skanning**: Nej; **Optisk skanningsupplösning**: Upp till 1200 dpi
Rekommenderad skanningsvolym per månad	750 till 4 000
Skanningsbar yta	**Maximal mediestorlek (flatbädd)**: 216 x 297 mm ;**Minimal mediestorlek (ADM)**: 105 x 148 mm **Maximal mediestorlek (ADM)**: 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till SharePoint; Skanna till en enhet; Skanna till e-post
Faxa	
Faxa	Nej
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 USB-port på framsidan; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	Appen HP Smart; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Minne	**Standard**: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM ;**Maximal**: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2 ;**Maximal**: 3
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm **ADM**: Letter; Legal; A4; anpassade storlekar 102 x 152 till 216 x 356 mm

Modell	**HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw skrivare**
Produktnummer	4RA83F
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) **Standardutmatning:** 150-arks utmatningsfack **Tillval för inmatning:** 550-arksfack som tillval
Medievikt	60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² för HP Color Laser glättat fotopapper)
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Ark: 50; kuvert: 5 **Fack 2:** Ark: 250; kuvert: 10 **Fack 3:** Ark: 550 **Maximal:** Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval) **ADM:** Standard, 50 ark orullade
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert **Maximal:** Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAV
Lägsta systemkrav	**Windows**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; **Mac**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com, http://123.hp.com;
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin-programvara, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (en del av HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (en del av HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	**Lägsta** 421 x 427 x 384 mm; **Maximal**: 421 x 543 x 384 mm
Skrivarens vikt	20,4 1 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 10 till 32,5 °C **Luftfuktighet**: 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 40°C
Akustik[6]	**Ljudeffekt**: 6,1 B(A) **Ljudtryck**: 50 dB(A)
Strömförsörjning[5]	**Krav**: 220 V inspänning: 220 till 240 VAC (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz); **Energiförbrukning**: 585 W (aktiv utskrift), 18 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP Auto-off/auto-on), 0,07 W (auto av/manuellt på), 0,07 W (av); **Typisk elförbrukning (TEC)**[1]: 1,423 kWh/vecka (Blue Angel); **Nätaggregatstyp**: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat[2]	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. **Elektromagnetisk emission standard**: CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass A / EN 55032:2015 klass B + A11 :2020, CISPR 35:2016 (internationellt) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 klass A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR del 15 klass A, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. IT ECO-deklaration; Blue Angel **Blue Angel-anpassad** Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör **Telekomöverensstämmelse**: Trådlös telekommunikation: FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E (UNII); FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E; IRSS-gen utgåva 4/RSS 247 utgåva 2, 2017 och RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från enskilda länder.
Ursprungsland	Kina (B19, BAZ)
Medföljer[3]	4RA83F HP Color LaserJet Pro 4302dw skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2000 sidor, introduktion – CMY: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort); Garantikort (där det krävs); HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på https://www.hp.com/support; Strömkabel; USB-kabel.
Garanti	Ett års garanti, reparation på plats. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök https://hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

[1] Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 och 5,0 GHz. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
[2] Kräver att Smart Admin-kontrollpanelen används för skrivarinstallation och användarregistrering.
[3] HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från hp.com/go/webjetadmin.
[4] HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se hp.com/ecosmart
[5] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av den inbyggda programvaran.
[6] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 112 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på: www.hp.com/go/mobileprinting.
[7] HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Besök hp.com/go/securitymanager för mer information.
[12] Reduceringar av mängden plast beräknas per sida och baseras på kassettens vikt och angiven kapacitet i HP TerraJet-kassetter jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.
[13] HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® om HP TerraJet-kassetter, jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJet/energysaving för mer information.
[14] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-teknik jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJet/colors för mer information.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat; ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.
[2] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På http://www.epeat.net visas registreringsstatus för varje land.
[3] Se http://www.hp.com/go/toneryield för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
[5] Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.
[6] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 33 sid/min.
[7] Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Augusti 2025