Datablad

HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare

Färgglad produktivitet. Smidig konfigurering.

Få blixtsnabba färgutskrifter och enkel konfigurering med LaserJet Pro.





Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Höjdpunkter

- Hög utskriftshastighet (33 sid/min A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Hög kapacitet per månad (50 000 sidor)

Maximera produktiviteten i fullfärg

- Stötta verksamhetens team med den här kompakta och högpresterande färgskrivaren – perfekt för upp till tio användare.
- Ta arbetsflödet till nästa nivå med blixtsnabb hastighet för miljöer med höga krav.
- Undvik störningar med Wi-Fi® som söker upp den bästa anslutningen för att förbli uppkopplad.[1]
- Professionella sidor med utskrifter av hög kvalitet, verklighetstrogna färger och skarpa detaljer.[2]

Konfigurera skrivarna snabbt.

- Konfigurera skrivarna snabbt så att ni kan fokusera mer på verksamheten.
- Effektiv konfigurering gör det enkelt för teamet att konfigurera och fortsätta med det som är viktigt.

Skapa bättre säkerhet med HP Wolf Pro

- Få skrivarsäkerhet på en gång. Förkonfigurerade inställningar innebär att den är redo när ni är det.
- Lägg till ett extra lager av säkerhet. Alternativet PIN-kod/pull printing autentiserar endast utskriftsjobben när ägaren till utskriften är närvarande.
- Stärk och förenkla efterlevnad. Den här uppgraderingen/lösningen tillämpar företagspolicyerna över hela maskinparken.[5]

Hållbara utskrifter [6,7,8]

- Omdesignad HP TerraJet-originalkassett för mindre plastanvändning och energiförbrukning vid utskrifter.[8,9]
- Begränsa pappersförbrukningen. Förinställd dubbelsidig inställning skriver ut på bägge sidor av varje ark.
- Reducera koldioxidutsläppen. HP Auto-On/Auto-Off-teknik optimerar skrivarens energianvändning och kostnader.[10]
- Vi sluter återvinningscirkeln. Vi återanvänder plast i våra tonerkassetter och de kan skickas tillbaka efter användning.[7]

Produktrundtur

1. Automatisk dubbelsidig utskrift
2. Utskriftshastighet upp 33 sid/min med A4, standardkapacitet för 300 ark
3. LCD med fyra rader och vred för snabb interaktion
4. Utskrift direkt vid skrivaren via USB
5. Förkonfigurerade säkerhetsinställningar
6. HP Smart-app för produktivitet direkt i handen
7. Designad för team på upp till tio användare
8. Mer verklighetstrogna färger med HP TerraJet-toner
9. Självläkande Dual-band Wi-Fi® och Ethernet



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	**W2200A** HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 2000 sidor)
	W2200X HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (~7 500 sidor)
	W2201A HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2201X HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2202A HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2202X HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
	W2203A HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (Cirka 1 800 sidor)
	W2203X HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (Ca 5 500 sidor)
Service och support	**U51Y5E** HP 3 års service på plats nästa arbetsdag för Color LaserJet Pro 420x **U51YGPE** – HP 1 års eftergaranti med service på plats nästa arbetsdag för Color LaserJet Pro 420x

Tekniska specifikationer

Modell	**HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare**
Produktnummer	4RA88F
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	LCD med fyra rader med rotationsvred och tryckknapp för menyval
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet	**Svart (A4, normal)**: Upp t 33 sid/min **Färg (A4, normal)**: Upp t 33 sid/min ; **Svart (A4, dubbelsidig)**: 29 bilder/min **Färg (A4, dubbelsidig)**: 29 bilder/min
Första sidan ut	**Svart (A4, startklar)**: Så snabbt som 9,5 sek **Färg (A4, startklar)**: Bara 10,5 sek ; **Svart (A4, viloläge)**: På bara 10,2 sek **Färg (A4, viloläge)**: Bara 10,5 sek
Utskriftsupplösning	**Svart (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi; Upp till 38 400 x 600 med förbättrad dpi **Färg (bästa)**: Upp till 600 x 600 dpi ; **Teknik**: HP ImageREt 2400
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor A4; **Rekommenderad sidvolym per månad**: 750 till 4 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, sortering, vattenstämplar, utskrivbara formulär, tyst läge, HP Premium-utskriftsläge, kompatibel med olika pappersstorlekar och -typer
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript level 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Teckensnitt och typsnitt	111 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftsområde	**Utskriftsmarginaler** Högst upp: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Faxa	
Faxa	Nej
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB-minne; Automatisk Ethernet-korskoppling; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX-nätverk
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilappar; Mopria™ -certifierad; Wireless Direct-utskrift
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), SSL säkerhet och certifikathantering; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Minne	**Standard**: 512 MB ; **Maximal**: 512 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	**Standard**: 2 ;**Maximal**: 3
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert
Mediestorlek	**Anpassad (metrisk)**: Enkelsidig: Fack 1: 76,2 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 98 x 148 till 216 x 356 mm; Fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm; Dubbelsidig (alla fack): 148 x 148 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	**Standardinmatning:** 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack **Standardutmatning:** 150-arks utmatningsfack **Tillval för inmatning:** 550-arksfack som tillval
Medievikt	60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² för HP Color Laser glättat fotopapper)
Inmatningskapacitet	**Fack 1:** Ark: 50; kuvert: 5 **Fack 2:** Ark: 250; kuvert: 10 **Fack 3:** Ark: 550 **Maximal:** Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval)
Utmatningskapacitet	**Standard:** Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert **Maximal:** Upp till 150 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Lägsta systemkrav	**Windows**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com; **Mac**: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port och webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com;
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer i förpackningen. Kan endast laddas hittas på http://hp.com eller http://123.hp.com
Skrivarhantering	HP Web JetAdmin-programvara; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (ingår i HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit för HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration; Utility – Driver; Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	**Lägsta** 421 x 427 x 288 mm; **Maximal**: 421 x 636 x 420 mm
Skrivarens vikt	Cirka 16,33 kg
Driftsmiljö	**Temperatur**: 10 till 32,5 °C **Luftfuktighet**: 30 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Lagringsvillkor	**Temperatur**: -20 till 40°C
Akustik[6]	**Ljudeffekt**: 6,2 B(A) **Ljudtryck**: 51 dB(A)
Strömförsörjning[5]	**Krav**: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/– 10 %), 50/60 Hz (+/– 3 Hz); **Typisk elförbrukning (TEC)**: 0,370 kWh/vecka (Blue Angel); **Nätaggregatstyp**: Intern (inbyggd) strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat[1]	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. **Elektromagnetisk emission standard**: CISPR 22:2008 (internationellt) klass B, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. IT ECO-deklaration; Blue Angel **Blue Angel-anpassad**[2] Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör **Telekomöverensstämmelse**: Trådlös telekommunikation: FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E (UNII); FCC 47 CFR, del 15 delavsnitt C och E; IRSS-gen utgåva 4/RSS 247 utgåva 2, 2017 och RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andra godkännanden för telekommunikation enligt krav från enskilda länder.
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnamn
Medföljer[3]	4RA88F HP Color LaserJet Pro 4202dw-skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 1200 sidor; Cyan, magenta gul: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort), broschyr med föreskrifter; HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på https://www.hp.com/support; Strömkabel; USB-kabel. Kapacitet för ca 1200 sidor i svart och ca 1000 sidor i en blandning av cyan, magenta, gult
Garanti	Ett års garanti med reparation bench/i depå. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök https://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. (garanti-kod 4E; garanti-ID A033)
Motorns livslängd	100000

Fotnoter

[1] Trådlös kommunikation kan ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 GHz och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.
[2] Standardutskriftsläge för HP Color LaserJet Pro-serierna med HP TerraJet-teknik jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJetcolors.
[3] HP Web Jetadmin kan laddas ned utan extra kostnad från hp.com/go/webjetadmin.
[5] HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Besök hp.com/go/securitymanager för mer information.
[6] HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® och jämför skrivare i HP LaserJet 200–500-serien vid lansering. Se hp.com/ecosmart.
[7] Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. Trådlös användning är endast kompatibelt med 2,4 och 5 GHz. Stödjer både 5,0 GHz och 2,4 GHz med 112 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Stödjer 5,0 GHz-band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz-band (upp till 72,2 Mbit/s). Läs mer på: www.hp.com/go/mobileprinting
[8] Reduceringar av mängden plast beräknas per sida och baseras på kassettens vikt och angiven kapacitet i HP TerraJet-kassetter jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.
[9] HPs beräkningar baseras på normaliserade data för typisk elförbrukning från Energy Star® om HP TerraJet-kassetter, jämfört med dess föregångare. Se hp.com/TerraJetenergysaving.
[10] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
[11] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på www.hp.com/go/mobileprinting. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] EPEAT® -registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se http://www.epeat.net för att se registreringsstatus per land. Observera att produkterna i HP LaserJet Pro 4201- och MFP 4301-serien är ENERGY STAR 3.0-certifierade i USA och den funktionellt likvärdiga HP LaserJet Pro 4202- och MFP 4302-serien uppfyller miljömärkningens gränsvärden för energieffektivitet.
[2] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). ENERGY STAR TEC-data är baserade på 115 V testresultat; Blue Angel TEC baseras på 230 V testresultat.
[3] Se http://www.hp.com/go/toneryield för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.
[5] Värden baseras på 115 V testresultat baserade på testmetod från Energy Star.
[6] Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 34 sid/min.
[7] Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Februari 2025