HP DesignJet T950 36 tum skrivare

Världens mest effektiva A4/A-A0/E-utskriftsupplevelse för ökad produktivitet[1]



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

EFFEKTIVT – spara tid och få mer gjort

- Skriv ut allt – från renderingar och CAD-ritningar till utbildningsaffischer och hållbara butiksskyltar. Få resultat av hög kvalitet i alla utskriftsstorlekar med pigmentbaserade HP Flex Tech-bläck.
- Skriv enkelt ut jobb i A4- till A0-format med det integrerade inmatningsfacket – inget manuellt växling mellan rulle och ark. Plocka snabbt upp jobb från utmatningsfacket med en staplare som rymmer upp till 40 sidor platt.[2]
- Behåll fokus – skriv ut plottar i A1/D-format på bara 25 sekunder[3] och få färre bläckavbrott med patroner på 130/300 ml.

UPPKOPPLAD – Sömlös och säker design

- Förenkla utskrifter med HP Click[4] – tillgängligt som drivrutin och app. Spara tid med förhandsgranskning i realtid och automatisk feldetektering.
- Skydda enkelt skrivare och data från cyberhot med HP Wolf Pro Security.

HÅLLBART – Spara energi[5] och minimera avfall[6][7]

- Investera i en kompakt och robust plotter som är tillverkad av minst 35 % återvunnen plast.[6]
- Sänk energiförbrukningen med upp till 65 % med automatisk på/av-schemaläggning[5] och upplev effektiva bläckunderhållsrutiner.
- Återvinn HP-patroner/-kassetter via HP Planet Partners-programmet.[7]

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Fotnoter om meddelandetjänster

[1] Baserat på testresultat med användning av HP Click med HP DesignJet T850. Den här lösningen erbjuder utskrifter med färre steg jämfört med huvudkonkurrentens utskriftslösningar. Utskrift av 5 sidor i blandad jobbuppsättning med A1 och A3 kräver 3 steg med HP Click jämfört med 12 steg med konkurrent A och 8 steg med konkurrent B. Tester utförda av Sogeti under april 2023. Detaljerad testrapport finns tillgänglig på begäran.
[2] Baserat på testresultat med A1/D-format, vanligt papper och standardkonfiguration. Staplingskapaciteten beror på papperstyp, utskriven fil och omgivningsförhållanden.
[3] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.
[4] HP Click-appen är kompatibel med Windows och Mac. HP Click-drivrutinen är endast kompatibel med Windows 11. HP Click-programvaran är endast kompatibel med HP-originalbläck. Detta är tillämpligt för filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2.
[5] De procentuella minskningarna av energiförbrukningen baseras på tester utförda av HP, 2024. Data baserade på implementeringen av automatiskt schemalagd på/av-användning i olika skrivarmodeller, uppmätta på månadsbasis. De faktiska besparingarna kan variera beroende på specifika användningsmönster, skrivarmodeller och miljöförhållanden.
[6] Deklarerat %RCP-innehåll baseras på mängden och vikten av delar tillverkade med RCP-harts jämfört med de totala plastdelarna.
[7] Programmets tillgänglighet varierar. Se https://www.hp.com/go/recycle.

Om du vill ha mer information, gå till https://www.hp.com/go/designjet-t950

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Utskriftshastighet	21 sek/sida på A1, 120 A1-utskrifter per timme[1]
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Bläcktyper	Pigmentbaserat (C, M, Y, mK)
Utskriftspatroner, antal	4 (C, M, Y, mK)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Utskriftspatron, volym	300 ml, 130 ml
Skrivhuvuden	1 (C, M, Y, mK)
Skrivhuvudenas munstycken	1376 per färg; 5504 totalt
Linjenoggrannhet	±0,1%[2]
Minsta linjebredd	0,02 mm (via rasterdrivrutin)
Maximal optisk densitet	15 L x min/1,7 D[3]

Media

Tillämpningar	Banderoller; Linjeritningar; Kartor; Affischer; Presentationer; Renderingar; Skyltar
Hantering	Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack med frontmatad påfyllning (kapacitet för 100 ark), arkorganisatör (kapacitet för 50 ark[4]), arksamlare (kapacitet för 40 ark[4]), automatisk horisontell trimmer
Maximal materialvikt	914 mm
Medierullar	1
Rullstorlek	369 till 914 mm
Maximal valsvikt	13 kg
Maximal valsdiameter	140 mm
Arkstorlek	Frontmatat inmatningsfack: 210 x 279 till 305 x 457 mm Manuell matning: 210 x 279 till 914 x 1676 mm
Standardmediastorlekar som stöds	Inmatningsfack: A4, A3 Manuell matning: A4, A3, A2, A1, A0
Rekommenderad medievikt	60 till 280 g/m² (rullmatning/manuell matning); 64 till 220 g/m² (frontmatat inmatningsfack)
Mediets tjocklek (maximal)	Upp till 0,3 mm
Medietyper	Finpapper och bestruket papper (brev, bestruket, tjockt bestruket, vanligt, ljust vitt, blåkopia), tekniskt papper (naturlig spårning), film (klar, matt, bakgrundsbelyst), fotopapper (ID-satin, glättat ID), självhäftande (matt/glättat, glättad polypropylen, avtagbart tyg), banderoll (matt polypropylen, PVC-banderoll), konstnärsmaterial (kanvas)

Inbyggd styrenhet

Minne	1 GB
Hårddisk	Ingen
Jobblagringsminne	2,7 GB kö för omtryck
Inbyggda utskriftsspråk	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Anslutning

Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Utskriftsmetoder	Wi-Fi Direct, fjärrutskrift, HP Click-appen, HP Click-drivrutin för Windows 11, Apple AirPrint och HP-appen för Android- och iOS-enheter, skrivardrivrutiner för Windows och macOS, utskriftsstöd för Chrome OS
Fjärrutskrift är aktiverad	Ja
Utskrifter med ett klick i flera storlekar	Ja
Drivrutiner	Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP Click-drivrutin för Windows 11, HP-GL/2-drivrutin för Windows
Säkerhetsfunktioner	HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, frilistning, loggning av säkerhetshändelser, inaktivera nätverksportar och protokoll, SNMPv3, 802.1x-kompatibilitet, TLS/SSL, semi-permanent köradering, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM-integrering, FIPS 140-2 (under överföring)

Yttermått (B x D x H)

Produkt	1407 x 720 x 967 mm
Frakt	1575 x 630 x 780 mm

Vikt

Produkt	56 kg
Frakt	84 kg

Medföljer

Medföljer	HP DesignJet T950-skrivare, skrivhuvuden, startbläckpatroner, skrivarstativ, spindel, guide, garantibroschyr, strömsladd
HP programvara och lösningar	HP Click-appen, HP Click-drivrutin för Windows 11, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS

Miljökrav

Drifttemperatur	5 till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Drifthöjd	Upp till 3000 m
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Återvunnen plast i skrivare	40 %

Akustik

Ljudtryck	Utskrift: 42 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)
Ljudstyrka	Utskrift: 5,8 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)

Strömförsörjning

Energiförbrukning	35 W (utskrift), <5,5 W (redo), <2,5 W (viloläge), <0,2 W (avstängd). Automatiskt schemalagd påslagning/avstängning av skrivaren.
Krav	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.

Certifieringar och efterlevnad

Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (i enlighet med RED-direktivet och EN 62368-1); Singapore (PSB); Kina (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (RED-direktivet), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
Miljö	ENERGY STAR-, EPEAT- och UL ECOLOGO®-certifierade bläck, CE-märkning (inklusive WEEE, RoHS, REACH och ErP). I enlighet med tillämpliga krav på materialbegränsningar i WW RoHS-direktivet.
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Ursprungsland	Kina (AB1, B1K, B19, ABG, AKV, AC4, BCD, ACJ); Schweiz (AB1); Thailand (B1K)

Beställningsinformation

Produkt

2Y9H1A	HP DesignJet T950 36 tum skrivare

Tillbehör

5EK00A	HP HD Pro 2 42-tums skanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44 tum skanner
7F2C8A	HP DesignJet 36-tumsspindel
CN538A	HP DesignJet adapter med 3-tums rullkärna

HP original förbrukningsmaterial

498N0A	HP 739 ersättningssats för DesignJet-skrivarhuvud
498N4A	HP 738 130 ml svart DesignJet-bläckpatron
498N5A	HP 738 130 ml cyan DesignJet-bläckpatron
498N6A	HP 738 130 ml magenta DesignJet-bläckpatron
498N7A	HP 738 130 ml gul DesignJet-bläckpatron
498N8A	HP 738 300 ml svart DesignJet-bläckpatron
676M6A	HP 738 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron
676M7A	HP 738 300 ml magenta DesignJet-bläckpatron
676M8A	HP 738 300 ml gul DesignJet-bläckpatron

Använd HP originalbläck och -skrivhuvuden och HP-förbrukningsmaterial för storformatutskrifter för högre kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter har designats och tillverkats för att verka som ett optimerat skrivarsystem samtidigt som HP originalbläck har designats för att maximera livslängden på HP-skrivhuvuden. Skydda investeringar i HP-skrivarsystem genom att använda HP originalbläck för ett komplett HP-garantiskydd. Besök https://hp.com/go/OriginalHPinks för mer information

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP Universal Bond-papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6]
HP Coated-papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6]
HP Heavyweight-papper (FSC®-certifierat)[5] (återvinningsbart)[6]
HP återvunnet[6] borttagbart självhäftande tyg
HP opak nätbanderoll
HP Production matt kanvas
HP bakgrundsbelyst polyesterfilm
HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper (FSC®-certifierat)[5]
HP Universal snabbtorkande satinfotopapper (FSC®-certifierat)[5]
HP Everyday matt polypropylen
Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com.

Service och support

U56SHE HP 3 år hårdvarusupport nästa arbetsdag
U56SJE HP 4 år hårdvarusupport nästa arbetsdag
U56SKE HP 5 år hårdvarusupport nästa arbetsdag
HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se http://www.hp.com/go/cpc för mer information

Specifikationer, fotnoter

[1] Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.
[2] ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på det som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-/E utskriftsmaterial i bästa läge eller normalläge med HP tung och bestruken rullmatning och HP originalbläck.
[3] Med HP Universal Instant Dry Photo-medie, glättat med HP originalbläck.
[4] Baserat på testresultat genom att använda 80 g/m² vanligt papper och standardkonfiguration. Kapaciteten beror på papperstypen, utskriven fil och omgivningsförhållandena.
[5] Licenskoden för varumärket BMG är FSC®-C115319, se http://www.fsc.org. Licenskoden för varumärket HP är FSC®-C017543, se http://www.fsc.org.
[6] Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Februari 2026