



الكمبيوتر الشخصي المحمول HP Dragonfly G4 مقاس 13.5 بوصة

اكتب قصة نجاحك



عبّر عن طابعك المتفرد بالاعتماد على جهاز HP Dragonfly. يقدم هذا الكمبيوتر الشخصي المصمم بمظهر أخاذ أساليب استخدام الصوت والفيديو تعززها حلول HP Presence³، كما أن الهيكل الخارجي مصنوع من ماغنسيوم معاد تدويره بنسبة 90 بالمئة⁴، ويساعد على حمايتك من الهجمات الإلكترونية بفضل خدمة HP Wolf Security⁵.

*قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلي

تجول بحرية وتفاعل بشكل طبيعي

• تمكن من الظهور في أي صورة وتوصيل صوتك بقاء على الإنترنت من خلال مكالمات الصوت والفيديو بالغة السلاسة المعززة بواسطة حلول HP Presence³ ويتم إجراء التعديلات لتحسين طريقة ظهورك داخل الإطار في الفيديو والإضاءة الخلفية والصوت النقي تلقائيًا، حتى تكون الاجتماعات عبر الإنترنت أكثر تعبيرًا عن الطابع الشخصي.

ارتقي بطريقة عملك

• استند من إنجاز مهام أكثر أمانًا كان مكان العمل. بفضل توازن مثالي بين ميزات الكفاءة العالية وسهولة التنقل والنقاء السياقي، يساعد HP Dragonfly في الحفاظ على الراحة كما يوفر أفضل عمر للبطارية من خلال التكيف مع بيئة استخدامك.

مصنوع ببراعة متقنة وخفيف الوزن للغاية

• تجسد السمة المميزة لكمبيوتر HP Dragonfly المصمم ببراعة متقنة في وضع أولويات التصميم بما يخدم تجارب المستخدم المتقدمة والاستخدام المثالي لمواد تصنيع عالية الجودة. اختر من اللونين الأزرق الداكن أو الفضي الطبيعي مع لمسات نهائية مبهرة وتفاصيل دقيقة روعة التصميم.

عبوة الصندوق الخارجي مستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%

• هذا الكمبيوتر الشخصي معتمد من ENERGY STAR[®] ومسجل في EPEAT[®] في 23 بلدًا⁷ وله هيكل خارجي يحتوي على ماغنسيوم معاد تدويره بنسبة 90 بالمئة حسب الوزن⁸. وتحتوي الهياكل الخارجية لمكبرات الصوت⁹ على مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات، كما أن مواد تغليف العبوة الخارجية مستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100 بالمئة⁹.

• تحرك بحرية واطهر في أي صورة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أثناء مكالمات الفيديو المعززة بواسطة حلول HP Presence. تعمل ميزات الإطارات التلقائية HP ودرجة اللون الطبيعية من HP و فلتر المظهر من HP معًا بحيث تبدو بشكل طبيعي للغاية وتمتلك من تعزيز سبل التواصل التفاعلية^{3,7}.

• ينشئ HP Wolf Security for Business دفاعًا مرئيًا دائم العمل يُطبق بواسطة الأجهزة. إذ تساعد هذه الحلول المتطورة باستمرار على حماية الكمبيوتر الشخصي من التهديدات الحديثة، بدءًا من نظام BIOS إلى المستعرض، وكذلك نظام التشغيل على جميع المستويات⁵.

• يدعم الجهاز أنشطة بث الفيديو المزدوجة وتبديل الكاميرا باستخدام برنامج Multi-Camera، مما يسهل بث فيديو واحد لأحد العناصر، بينما تظل الكاميرا الأخرى موجهة عليك¹¹.

• يمكن لجمهورك قراءة مستند أو سيرة بيضاء بسهولة باستخدام ميزة تصحيح الانحراف HP Keystone التي تقوم تلقائيًا بقص وتنسوية الصورة الملتقطة من الكاميرا¹⁰.

• استخدم خدمة HP Wolf Protect and Trace الاختيارية التي تتضمن خوارزميات تشفير قوية للعثور على البيانات ووقفلها ومحوها من جميع أجهزة HP المتميزة وضمن حماية معلوماتك الحساسة¹².

• يمكنك تفعيل ابتكارات الأجهزة والبرامج من HP باستخدام تطبيق myHP. تضم لوحة المعلومات بمفردها إمكانية الوصول إلى إعدادات الصوت والفيديو والمفتاح القابل للبرمجة وغيرها الكثير¹³.

• تحرك كما تريد دون أن تفقد انتباه المشاهدين أثناء مكالمات الفيديو باستخدام ميزة HP Auto Frame (الإطارات التلقائية من HP)¹⁰.

• يمكنك الظهور بأفضل صورة عبر جميع تطبيقات مكالمات الفيديو الجماعية من خلال ميزة ضبط الخلفية التي تتضمن طريقتين لإخفاء خلفية المكان الأصلية. يمكنك تعيين مستوى ضبابية الخلفية أو اختبار صورة مرة واحدة في myHP بدلاً من ضبط الإعدادات في تطبيقات متعددة¹⁰.

• استند من مشاهدة الألوان بشكل ثابت ومتسق في أي درجة إضاءة باستخدام شاشة مزودة بخاصية اللون التكيفي التي يتم ضبطها تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة في الغرفة لعرض اللون الحقيقي للمحتوى المعروض¹³.

• تساعد لوحات HP Eye Ease المضادة للتوهج التي تعمل بتقنية الضوء الأزرق الخافت المعتمدة من TÜV على إزالة موجات الضوء الأزرق مع الحفاظ على دقة الألوان الزاهية.

• تعمل ميزة ضبط مستوى الصوت الديناميكي من HP على تحسين الصوت الذي يكتسبه الميكروفون لتعزيز وضوح الصوت في نطاق 3 أمتار من الكمبيوتر. تستخدم ميزة "تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي من HP" تقنية فلترة الضوضاء لتحسين التعاون في المؤتمرات الصوتية حتى أثناء ارتداء قناع الوقاية الصحي¹⁰.

• يمكنك قفل الكمبيوتر عند الابتعاد عنه وتنشيطه عند الاقتراب باستخدام تطبيق HP Auto Lock and Awake. يكشف مستشعر التقارب المتقدم وجودك ويقوم بتشغيل الكاميرا وميزة Windows Hello لتأكيد هويتك وفتح قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك¹⁴.

توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

الكمبيوتر الشخصي المحمول HP Dragonfly G4 مقاس 13.5 بوصة جدول المواصفات



* قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلي

أنظمة التشغيل المتاحة	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – توصي HP باستخدام HP Dragonfly G4 مقاس 13.5 بوصة Windows 11 Home Single Language – توصي شركة HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال ¹ Windows 11 Enterprise (يتوفر Windows 11 Enterprise أو Windows 10 Enterprise باتفاقية ترخيص محقق) ¹ Windows 11 Pro (مُثبت مسبقًا مع إمكانية الرجوع إلى الإصدار الأقدم (Windows 10 Pro FreeDOS) ^{1,2}
	معالج Intel® Core™ i7™ من الجيل الثالث عشر ³ Intel® Core™ i5™ من الجيل الثالث عشر
	معالج Intel® i7-1355U Intel® Core™ i7 (يتردد أساسي 1.2 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و1.7 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 3.7 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 5.0 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الأداء (P)، وذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 12 ميجابايت، و2 من المراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و12 سلسلة معالجات؛ معالج Intel® i5-1335U Intel® Core™ i5 (يتردد أساسي 0.9 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و1.3 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 3.4 جيجاهرتز مع تقنية Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 4.6 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الأداء (P)، وذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 12 ميجابايت، و2 من المراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و12 سلسلة معالجات؛ معالج Intel® i7-1365U Intel® Core™ i7 (يتردد أساسي 1.3 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و1.8 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 3.9 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 5.2 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P) مع تقنية Max Turbo، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 12 ميجابايت، و2 من المراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و12 سلسلة معالجات؛ يدعم تقنية Intel® vPro®؛ معالج Intel® i5-1345U Intel® Core™ i5 (يتردد أساسي 1.2 جيجاهرتز من المراكز عالية الكفاءة (E)، و1.6 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P)، يصل إلى 3.5 جيجاهرتز مع تقنية Max Turbo من المراكز عالية الكفاءة (E)، وإلى 4.7 جيجاهرتز من المراكز عالية الأداء (P) مع تقنية Max Turbo، مع ذاكرة تخزين مؤقت L3 سعة 12 ميجابايت، و2 من المراكز عالية الأداء (P) و8 مراكز عالية الكفاءة (E)، و12 سلسلة معالجات؛ يدعم تقنية Intel® vPro®
المعالجات المتاحة ^{3,4,5,6}	
الذاكرة القصوى	32 GB LPDDR5-4800 MHz RAM ^{7,39} الذاكرة مدمجة بالحم، تدعم ذاكرة مزدوجة القناة.
التخزين الداخلي	512 جيجابايت حتى 2 تيرابايت وحدة تخزين PCIe® NVMe™ M.2 Value SSD TLC ⁸ 512 جيجابايت حتى 1 TB وحدة تخزين PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD TLC ⁸ 256 ج ب حتى 512 جيجابايت محرك أقراص PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ⁸ حتى 256 ج ب محرك أقراص PCIe® NVMe™ M.2 صلب الحالة ⁸
حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)	34.3 سم (13.5 بوصة)
الشاشة	شاشة لمس IPS بدقة (1920 × 1280) WUXGA+ بمقاس قطري 34.3 سم (13.5 بوصة)، دقيقة الحواف، مضادة للتوهج، سطوع بمعدل 400 شمعة، نطاق ألوان sRGB بواقع 100%؛ شاشة IPS بمقاس قطري 34.3 سم (13.5 بوصة)، بدقة (1920 × 1280) WUXGA+ بمقاس قطري 34.3 سم (13.5 بوصة)، دقيقة الحواف، مضادة للتوهج، سطوع بمعدل 1000 شمعة، نطاق ألوان NTSC بواقع 72%؛ شاشة خصوصية مدمجة HP Sure View؛ شاشة لمس IPS بدقة (1920 × 1280) WUXGA+ بمقاس قطري 34.3 سم (13.5 بوصة)، دقيقة الحواف، مضادة للتوهج، سطوع بمعدل 400 شمعة، نطاق ألوان sRGB بواقع 100%؛ شاشة OLED بمقاس قطري يبلغ 34.3 سم (13.5 بوصة)، بدقة (3000 × 2000) بكسل، تدعم تقنية DLVA، وتعمل بتقنية BrightView، ومزودة بزجاج Corning® Gorilla® Glass 7، ودرجة سطوع تبلغ 400 شمعة، ومتوافقة مع نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%؛ شاشة لمس بمقاس قطري 34.3 سم (13.5 بوصة) بدقة WUXGA+ (بمعدل 1280 × 1920) بمعدل 1280 × 1920 دقيقة الحواف مضادة للتوهج، سطوع بواقع 1000 شمعة، ونطاق ألوان NTSC بواقع 72%؛ شاشة الخصوصية المدمجة HP Sure View مزودة بتقنية HP Eye Ease ^{5,16,17}
خيارات الرسومات المتاحة	مدمج: بطاقة رسومات Intel® Iris® Xe ¹³ (تدعم فك الترميز عالي الدقة (H.265، DX12 وHDMI 2.1)
الصوت	وحدة الصوت من B&O
فتحات التوسيع	فتحة nano SIM واحدة ¹²
الأطراف والموصلات	مفتحة Thunderbolt™ مزودة بإمكانية Type-C™ USB4™ بسرعة نقل إشارات تبلغ 40 جيجابايت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB، DisplayPort™؛ منفذ SuperSpeed USB Type-A واحد. بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابايت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر USB)؛ مأخذ استرئو مشترك واحد لسماعة رأس/ميكروفون؛ منفذ HDMI 2.1 واحد ⁹ ؛ (تياك كبل HDMI على حدة.)
أجهزة الإدخال	لوحة مفاتيح HP Premium، بإضاءة خلفية اختيارية ومقاومة لانسكاب السوائل مع لوحة مفاتيح رقمية؛ لوحة تفر تميز بدعم الإيماءات على نقاط لمس متعددة؛
وسائل الاتصال	وحدة لاسلكية مشتركة(2x2) Intel® Wi-Fi 6E AX211 وIntel® 5.3 وBluetooth® non-vPro®؛ وحدة لاسلكية مشتركة(2x2) Intel® Wi-Fi 6E AX211 وIntel® 5.3 وBluetooth® vPro™ ^{10,11} ؛ Intel® XMM™ 7560 LTE-؛ Advanced Pro 5000؛ Intel® 5G Solution 5000؛ وحدة اتصالات قريبة المدى (NFC)
الكاميرا	كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 5 ميجابكسل مزودة بمفتاح خصوصية الكاميرا من HP
برامج	HP PC Hardware Diagnostics :HP Notifications :HP :myHP إعدادات :خصوصية :HP :HP Power Manager :HP Easy Clean :HP Support Assistant :HP Hotkey Support :HP Connection Optimizer :HP Patch Assistant (تنزيل) :HP Smart Support :HP Services Scan :Windows ^{19,20,21,22,43,18}
إدارة الأمان	وحدة Absolute Persistence :HP Secure Erase :HP Secure Click :HP Sure Sense :HP :تحديث BIOS غير الشبكة :HP Sure Admin :HP BIOSphere Gen6 :HP :شريحة أمان مضمنة TPM 2.0 (اعتماد Common Criteria EAL4 :FIPS 140-2، :Criteria EAL4 المستوى الثاني) :HP Sure Start Gen7 :HP :HP Wake on WLAN :HP :مزدود بإمكانات Secured-core :HP :HP Sure Recover Gen5 :HP :HP Sure Run Gen5 :HP :Tamper Lock :HP
تراخيص برامج الأمان	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
قارئ بصمات الأصابع	مستشعر بصمة الأصبع
مميزات الإدارة	HP Client Management Script Library (تنزيل)؛ حزم برامج التشغيل HP Driver Packs (تنزيل)؛ HP Client Catalog (تنزيل)؛ HP Manageability Integration Kit Gen4 (تنزيل)؛ HP Image Assistant Gen5 (تنزيل)؛ HP Patch Assistant (تنزيل)؛ HP Cloud Recovery (تنزيل)؛ HP Smart Support :HP Services Scan :Windows ^{23,24,25,26} ؛ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager
الطاقة	محول تيار متناوب دكي® USB Type-C بقدرة 65 واط من HP؛ محول USB Type-C® نحيف بقوة 65 واط من HP ⁴¹
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون بوليمر طويلة العمر من HP تحتوي على 4 خلايا بقدرة 45 واط/ساعة؛ بطارية ليثيوم أيون بوليمر طويلة العمر من 6 خلايا من HP بقدرة 68 واط/ساعة ⁴⁰
الأبعاد	29,74 × 22,04 × 1,64 سم
الوزن	بدءًا من 0.99 كجم؛ (ويختلف الوزن باختلاف التكوين. لا يتضمن ذلك محول الطاقة.)
علامات إيكولوجية	EPEAT® registered configurations available; CECP; IT ECO Declaration; EPEAT® Gold registered in the U.S.; SEPA; Taiwan Green Mark; Japan PC Green Label; KOECO; TCO Certified; FEMP ⁴²
معتمد من Energy star (مجموعة ثابتة)	اعتماد ENERGY STAR®
شهادة الاعتماد والتوافق	CCC
مواصفات الأثر المستدام	Low Halogen; Bulk packaging available; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 20% post-consumer recycled plastic; Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s); 85% recycled metal
الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة وضمان محدود على البرامج لمدة 90 يومًا حسب البلد. تتمتع البطاريات بضمان محدود لمدة سنة واحدة بشكل افتراضي. للحصول على معلومات إضافية عن البطارية، نقض بزيارة http://www.hp.com/support/batterywarranty/، تتوفر أيضًا الخدمة في موقع العمل والتغطية الموسعة. تمثل خدمات العناية بالمنتجات HP Care Pack عقود خدمة ممتدة اختيارية تتجاوز الضمانات المحدودة القياسية. لاختيار مستوى الخدمة المناسب لمنتج HP الذي بحوزتك، استخدم أداة البحث عن خدمات العناية بالمنتجات HP Care Pack Services Lookup Tool المتوفرة على الموقع: http://www.hp.com/go/cpc.

الكمبيوتر الشخصي المحمول HP Dragonfly G4 مقاس 13.5 بوصة

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

الآن يمكنك جعل لوحة المفاتيح بحوزتك بالكامل مع الاستمتاع بتجربة كتابة عالية، ويرجع ذلك إلى أنه يمكنك توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة إما عبر تقنية Bluetooth® أو منفذ USB-A. لقد قمنا أيضًا بتضمين العديد من الميزات التي يجب توافرها مثل مفاتيح الإرجاع المريحة والهادئة والتأعامة، والتي يمكن برمجة أكثر من 20 منها بالاختصارات والإضاءة الخلفية الذكية التي يمكن التحكم فيها والبطارية القابلة لإعادة الشحن التي تدوم طويلًا.

رقم المنتج: 3Z726AA

¹ يعتمد عمر البطارية على استخدام بمعدل 5 أيام في الأسبوع، لمدة 8 ساعات في اليوم. يختلف عمر البطارية الفعلي وفقًا للاستخدام والظروف البيئية، وسينخفض بشكل طبيعي بمرور الوقت وكثرة الاستخدام.

² يتم التفعيل بواسطة برنامج HP Accessory Center (HPAC)، يتوفر برنامج HP Accessory Center (HPAC) للتحميل المجاني من Microsoft Store أو Apple Store.



لوحة مفاتيح لاسلكية ثنائية الوضع
طراز 975 من HP

أطلق العنان لإمكانيات جديدة من خلال جهاز التوزيع متعدد المنافذ الشامل المزود بمنفذ USB-C من HP، والذي يدعم الآن أي جهاز كمبيوتر متوافق مع USB-C¹ 7. المنافذ وكابل واحد للشحن البيني يتيح التزويد بالطاقة ونقل البيانات والكثير من الأجهزة الطرفية للتوصيل والتشغيل بأي طريقة تريدها. يدعم أيضًا تشغيل شاشتين بدقة 4K² من خلال منفذ HDMI 2.0 ومينفذ DisplayPort™ 1.2. يقدم جهاز التوزيع هذا كل ما تحتاج إليه للبقاء على اتصال بكل أجهزتك.

رقم المنتج: 50H55AA

¹ تُعد USB Type-C و USB-C[®] علامتين تجاريتين لمنتدى USB Implementers Forum. [2] يتطلب عرض الصور بدقة 4K الكاملة وجود محتوى بدقة 4K.



جهاز توزيع متعدد المنافذ شامل
مزود بمنفذ USB-C من HP

حافظ على قفل جهاز الكمبيوتر المحمول لديك وتأمينه باستخدام قفل الكبل HP Combination Nano، المصمم ليناسب أي كمبيوتر محمول من HP مزود بفتحة قفل Nano¹. يمكنك التدوير والقفل باستخدام مجموعة فريدة مضبوطة مسبقًا لتوفير أمان بدون مفتاح ولا يسبب أي قلق في أي مكان تقريبًا.

رقم المنتج: 63B28AA

¹ متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة فئة 400-1000 G9 المزودة بفتحات قفل نانو.



قفل الكبل HP Nano Combination

لقد قمنا بإضفاء لمسة متميزة جديدة تمامًا على التصميم الرائع والمواد عالية الجودة. نظرًا لتصميمها بطريقة عملية، تناسب حافظة الكمبيوتر المحمول هذه احتياجات عملك أو حياتك من خلال أماكن وجيوب تناسب جميع متطلبات عملك الأساسية. احتفظ بالأشياء المهمة بالقرب منك وحافظ على التزامك تجاه الكوكب باستخدام المواد الخارجية التي تحتوي على مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%¹.

رقم المنتج: 6B8Y3AA

¹ تحتوي المواد الخارجية على مادة PET معاد تدويرها بنسبة 100% قبل إضافة الصبغة، أي ما يعادل 4 زجاجات مياه بلاستيكية معاد تدويرها سعة 16.9 أونصة.

² يمكن استخدام باخا Lysol المطهر من النوع C (رقم تسجيل وكالة حماية البيئة AA-54-777) لتنظيف غلاف الكمبيوتر المحمول HP Renew Executive مقاس 14.1 بوصة حتى 50 مرة. راجع تعليمات استخدام Lysol.



حافظة للكمبيوتر المحمول
Renew Executive مقاس 14 بوصة

احصل على حرية العمل بالطريقة التي تريدها باستخدام الأزرار القابلة للبرمجة، وعمر البطارية الذي يصل إلى 90 يومًا¹، والتصميم الذي يتيح الاستخدام بكتنا اليدين. حافظ على إنتاجيتك المرتفعة من أي مكان وعلى أي سطح ومع العديد من الأجهزة بفضل مستشعر التتبع على الزجاج والاتصال بأنظمة تشغيل متعددة. مارس عملك بشكل أفضل من خلال الحرية التي تريدها والمرونة التي تحتاجها، وكل هذه الميزات في ماوس واحد.

رقم المنتج: 6E6F0AA

¹ يختلف عمر البطارية الفعلي وفقًا للاستخدام والظروف البيئية ويقل بشكل طبيعي بمرور الوقت والاستخدام.

² استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته شركة HP على أجهزة الماوس التي تتم إعادة شحنها باستخدام Micro USB أو USB-C[®] والمزودة بعدد 6 أزرار أو أكثر قابلة للبرمجة عن طريق برامج أو تطبيقات الشركة المصنعة اعتبارًا من يناير 2023.



HP 715 Rechargeable Multi-Device
Mouse

توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

الكمبيوتر الشخصي المحمول HP Dragonfly G4 مقاس 13.5 بوصة

الحواشي السفلية للمراسلة

2. ضمنت تقنية المعالجات متعددة المراكز لتخسين أداء برامج محددة. وليس حتمياً أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. يختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. ولا يعد ترقيم AMD معياراً لسرعة الساعة. إمكانية الوصول إلى الإنترنت مطلوبة ولكنها ليست مضمّنة.

3. تم تزويد منتجات معينة من HP بحلول HP Presence. تختلف الميزات حسب النظام الأساسي.

4. يشمل الهيكل الخارجي الغطاء العلوي وإطار الشاشة وغطاء مسند راحة اليد وغطاء السفلي.

5. يتطلب برنامج HP Wolf Security for Business 1680 Pro نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث. ويشمل ميزات أمان متنوعة من HP. ويتوفر في أجهزة Pro وأجهزة Elite وDragonfly وأنظمة قناع بيغ متاجر التجزئة (RPOS) ومحطات العمل من HP. راجع تفاصيل المنتج لمعرفة ميزات الأمان المضمنة.

6. استناداً إلى تسجيل US EPEAT وفقاً لمعايير EPEAT 2018-2016 وIEEE 1680.1، وتختلف حالة EPEAT حسب البلد. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

7. شُعت مكوثات هيكيل مكيكر الصوت من مواد بلاستيكية من جمعها من الأماكن القريبة من المحطات بنسبة تبلغ 95%.

8. صندوق التغليف الخارجي مصنوع بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. البطانات المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية معاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره.

9. يلزم تطبيق myHP ونظام تشغيل Windows.

10. تتطلب عمليات بث الفيديو المزدوجة وتبديل الكاميرا باستخدام برنامج Multi-Camera كاميرا ثانية ثُباع بشكل منفصل أو كميزة اختيارية وتتطلب تطبيق myHP.

11. يتوفر HP Wolf Security Protect and Trace و HP Wolf Security 1680 Pro كميزة اختيارية في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة طرز HP 600g و HP 800g و HP 1000g التي تعمل بنظام التشغيل Windows. وبعض أجهزة السلسلة Dragonfly Elite وبعض أجهزة الكمبيوتر المكتبية التابعة للسلسلة 800 وبعض محطات العمل Z1، وسوف يعمل عند تشغيل الجهاز وتوصيله بالإنترنت. HP TechSupport عبارة عن خدمة للقياس على بُعد والتحكيم وتوفر بيانات مهمة عن الأجهزة والتطبيقات ولا يتم بيعها كخدمة قائمة بذاتها. تمتع منتج HP TechSupport بـ لوائح خصوصية قانون حماية البيانات العامة (GDPR) الصارمة، وفي معتمده لمعايير ISO 27701 و ISO 27017 و SOC 2 Type2 لأمان المعلومات. وتلزم ذلك الاتصال بالإنترنت مع الاتصال بواجهة TechSupport. للاطلاع على متطلبات النظام كاملة، تفضل زيارة موقع www.hpdaas.com.

12. يجب توفير نظام التشغيل والإصدارات الأحدث وإعادة التعريف على الوجه من خلال Windows Hello.

13. يلزم نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث وإعادة التعريف على الوجه من خلال Windows Hello.

الحواشى السفلية للمواصفات الفنية

[illegible]

التسجيل للحصول على التحديثات hp.com/go/getupdated

المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفق المرفق بمنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال ورتب في هذا المستند.

Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى. DisplayPort™ وشعار
DisplayPort، علامتان تجاريتان مملوكتان لجميعية معايير البروتوكولات الفيديو (VESA) في الولايات المتحدة والدول الأخرى. © USB Type-C، علامتان تجاريتان مسجلتان لمعنى USB Implementers Forum على علامة تجارية مسجلة لوكالة حماية البيئة الأمريكية. جميع العلامات التجارية للأخرى ملك لأصحابها المعنوية.

2023, أ ب , #ae-ar#