

**ART D'ARNOULD**  
FRENCH FINE ART\*

# GUIDE DE CHOIX

\* L'ART À LA FRANÇAISE

04/07	DESIGN
08	SOLUTIONS DOMOTIQUES
09	SOLUTIONS ÉCLAIRAGE
10/11	COMMANDER ART D'ARNOULD
12/18	ART D'ARNOULD COLLECTION
19	COMPATIBILITÉ
20/22	EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
23	MARQUAGES
24/25	BOÎTES D'ENCASTREMENT
26	PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
27	NOUS RENCONTRER

# Entrez dans un monde d'Art

ET DE **RAFFINEMENT À LA FRANÇAISE** QUI CULTIVE  
DEPUIS DES SIÈCLES UN GOÛT POUR L'ART DE VIVRE  
ET LA BEAUTÉ DES LIEUX.

## **UNE APTITUDE À LA COMPOSITION**

Configurez votre appareillage en puisant dans les caractéristiques de chaque univers. Un levier, une collerette, une matière, un chanfrein, une forme, une fonction permettront de composer le matériel qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu. Pour assurer la compatibilité technique des choix que vous aurez effectués, les experts Legrand vous accompagneront.



# DÉCOUVREZ NOS 4 UNIVERS

## DÉCO ET DÉFINISSEZ VOTRE STYLE

### MÉMOIRE

---



- Plaque en laiton plane de faible épaisseur 2,8 mm
- Léger chanfrein sur le pourtour de la plaque
- Visserie apparente
- Colletette ouvragée et dentelée
- Levier goutte d'eau pour les commandes à levier
- Mise à la terre obligatoire en respect de la réglementation
- Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50 mm

### ÉPURE

---



- Plaque en laiton plane épaisseur 5 mm
- Bords droits et angles nets (absence de chanfrein)
- Pas de visserie apparente
- Colletette en option
- Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier
- Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50 mm

### RÉTRO

---



- Plaque en laiton plane épaisseur 5 mm
- Bords droits et angles arrondis (absence de chanfrein)
- Pas de visserie apparente
- Colletette en option
- Levier cylindrique épuré pour les commandes à levier
- Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50 mm

### FUSION

---



- Plaque en laiton plane épaisseur 5 mm
- Large chanfrein sur le pourtour de la plaque
- Pas de visserie apparente
- Chanfrein droit ou gorge
- Décor ciselure sobre, ouvragée ou décor à galon
- Installation en boîte d'encastrement standard français, profondeur 50 mm

# DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

## MÉMOIRE


---



*Levier goutte d'eau*



*Visserie apparente*




*Chanfrein raffiné*

## ÉPURE

---



*Levier avec voyant à fibre optique en option*



*Bords droits et angles nets*




*Bouton rond*

## RÉTRO

---



*Levier cylindrique épuré et brut*



*Bords droits et angles arrondis*




*Finition brossée circulaire*

## FUSION

---



*Grande manette*




*Large chanfrein*



*Collerette avec vis*

# FORMATS




Petit rond  
Ø 63,5 mm




Petit carré  
50 x 50 mm




Grand carré  
80 x 80 mm




Grand carré double  
80 x 151 mm  
Horizontal et vertical



Grand carré triple  
80 x 222 mm  
Horizontal et vertical



Grand carré quadruple  
80 x 293 mm  
Horizontal et vertical



Médaille  
Vertical  
uniquement




Petit rectangle  
Vertical  
uniquement



Grand rectangle  
Vertical  
uniquement



Petit rectangle double



Plaque pour écran tactile et vidéo Display

# DÉCORS



*Ciselure sobre*




*Ciselure ouvragée*



*Décor à galons Louis XV,  
disponible uniquement  
pour l'univers Fusion*

# FINITIONS



NOIR MAT



BLANC SATIN



CRISTAL

## LES ESSENTIELS



OR BROSSÉ




ACIER BROSSÉ



LAITON BROSSÉ VERNI

## LES INTEMPORELS



ACIER MIROIR



ACIER SATIN



ACIER BROSSÉ CIRCULAIRE



BRONZE



OR MIROIR



OR SATIN



OR BROSSÉ CIRCULAIRE


## LES INSPIRATIONS



OR ROSE BROSSÉ




CANON DE FUSIL  
BROSSÉ



CANON DE FUSIL  
BROSSÉ CIRCULAIRE

## LES PATINES



ACIER MARTELÉ



CORTEN®

## LES FEUILLES



FEUILLE D'OR




FEUILLE  
DE PALLADIUM

# MyHOME

## DOMOTIQUE

Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques MyHOME\_Up telles que : commandes de lumière, commandes de volets, commandes de scénarios et thermostats.



### Bus SCS

Voyant excentré

Bouton 6 mm

(8 mm sur demande)

### Boutons ronds ou leviers poussoirs :

- **standards** finitions blanc, noir, doré et chrome...
- **sur demande** finition bronze, canon de fusil, or rose...



Art d'Arnould existe également sous la technologie KNX, nous consulter pour découvrir les configurations et possibilités d'intégration spécifiques.

## BOUTON POUSSOIR

### TRÈS BASSE TENSION 5- 24V


- Voyant centré sur le BP.
- Bouton 8 mm.
- Permet l'installation en fond de boîte de modules communicants de type MyHOME\_Up , KNX...

## AUTRES TECHNOLOGIES



Pour intégrer toutes autres technologies dans la gamme Art d'Arnould : nous consulter.

## LES APPLIQUES




- Applique murale à LED 9W max.
- 2 ambiances lumineuses sélectionnables :  
blanc chaud 3000K/628 lm et blanc froid 5700K/614 lm
- 4 finitions disponibles en Art d'Arnould Collection : acier brossé, bronze, noir, blanc.
- Art d'Arnould sur mesure : disponible dans toutes les finitions sauf cristal, Corten®, laiton brossé, laiton brossé vernis, brossage rotatif.
- Installation dans des boîtes d'encastrement standard profondeur 50 mm.

## LES LISEUSES



- Liseuse à LED 1W /  
Blanc chaud 3000K / 110 lm.
- S'installe en tête de lit et permet un éclairage directionnel.
- Flexible de 30 cm recouvert de tissu noir ou gris.
- Existe en 3 versions :
  - sans bouton de commande
  - avec 1 va-et-vient
  - avec 2 va-et-vient
- 4 finitions en Art d'Arnould Collection :  
acier brossé, bronze, noir, blanc avec 1 ou 2 va-et-vient.
- Installation dans des boîtes d'encastrement standard profondeur 50 mm.
- Positionnement du bouton à gauche sur demande.





# ART D'ARNOULD COLLECTION

**250 références disponibles sous ± 10 jours.**

Une gamme simple avec 2 univers, jusqu'à 32 fonctions (selon la finition et l'univers), dont 6 fonctions MyHOME\_UP (disponibles uniquement en Épure).



## ÉPURE

décliné en 7 finitions.  
(sans collerette).



## MÉMOIRE

décliné en 3 finitions.  
(avec collerette sauf pour la finition cristal).



OR  
MIROIR



ACIER  
MIROIR



OR  
BROSSÉ



ACIER  
BROSSÉ



OR  
BROSSÉ



CRISTAL




ACIER  
SATIN




ACIER  
BROSSÉ



BLANC  
SATIN



NOIR MAT



**CATALOGUE GÉNÉRAL  
2019-2020**

Pages catalogue ci-après.



# CONFIGURÉ

**Disponibilité de 5 à 8 semaines à réception de la commande.**

Proposer l'ensemble de la gamme en combinant univers, finitions, fonctions et formats hors Art d'Arnould COLLECTION.



# SUR-MESURE

**Disponibilité : nous consulter**

Combiner un univers à une finition, une fonction, ou personnaliser avec un marquage laser, une gravure, un autre format...

Nécessite une étude de faisabilité par notre service d'études pour validation et intégration de fonctions non standard Art d'Arnould.





67101



67207



67131



67222



67132



67238

Mémoire Acier brossé :

- Commandes chromées avec collerette
- Prises 2P+T Surface gris magnésium - Connexion par bornes automatiques

Mémoire Or brossé :

- Commandes dorées avec collerette
- Prises 2P+T Surface ivoire - Connexion par bornes automatiques

### Réf. Commandes à levier goutte d'eau

67101 67201		● Acier brossé ● Or brossé
67107 67207		Livré avec voyant 230 V ● Acier brossé ● Or brossé
67102 67202		● Acier brossé ● Or brossé
67104 67204		● Acier brossé ● Or brossé
67106 67206		● Acier brossé ● Or brossé
67108 67208		● Acier brossé ● Or brossé
67115 67215		● Acier brossé ● Or brossé
67117 67217		Livré avec voyant 230 V ● Acier brossé ● Or brossé
67112 67212		● Acier brossé ● Or brossé
67120 67220		● Acier brossé ● Or brossé
67121 67221		● Acier brossé ● Or brossé

### Commandes à bouton rond

67110 67210		● Acier brossé ● Or brossé
67111 67211		Livré avec voyant 230 V ● Acier brossé ● Or brossé

### Réf. Prises courant fort et faible


67131 67231		● Acier brossé ● Or brossé
67132 67232		● Acier brossé ● Or brossé
67133 67233		● Acier brossé ● Or brossé
67122 67222		● Acier brossé ● Or brossé
67129 67229		● Acier brossé ● Or brossé
67177 67277		Radio Fm + DAB+ ● Acier brossé ● Or brossé
67125 67225		● Acier brossé ● Or brossé
67139 67239		● Acier brossé ● Or brossé
67138 67238		● Acier brossé ● Or brossé
67137 67237		● Acier brossé ● Or brossé

### Guichets lumineux sans collerette

67191 67291		● Acier brossé ● Or brossé
67192 67292		● Acier brossé ● Or brossé
67193 67293		● Acier brossé ● Or brossé

# Art d'Arnould | COLLECTION

## univers Mémoire Cristal



Livré avec gabarit de découpe



67001



67031



Autres configurations, contactez votre direction régionale

Commandes et vis chromées. Sans collerette. Livré avec gabarit de découpe

### Réf. Commandes à levier goutte d'eau

67001	<b>Va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal
67007	<b>Va-et-vient lumineux 10 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal
67002	<b>Double va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal
67004	<b>Deux va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal
67006	<b>Trois va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal
67008	<b>Quatre va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal
67015	<b>Poussoir 6 A</b> ○ Cristal
67017	<b>Poussoir à levier lumineux 6 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal
67012	<b>Double poussoir à levier 6 A</b> ○ Cristal
67020	<b>Commande de volets roulants à position fixe</b> ○ Cristal
67021	<b>Commande de volets roulants 3 positions</b> ○ Cristal

### Commandes à bouton rond

67010	<b>Poussoir à bouton rond 2 A</b> ○ Cristal
-------	--

### Réf. Commandes à bouton rond (suite)

67011	<b>Poussoir lumineux à bouton rond 2 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal
67031	<b>Prises courant fort et faible</b> <b>Prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal
67032	<b>Double prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal
67033	<b>Triple prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal
67022	<b>Chargeur 2 USB 2,4 A - Type-A</b> ○ Cristal
67029	<b>Prise TV simple</b> ○ Cristal
67077	<b>Prise TV/FM/SAT</b> Radio Fm + DAB+ ○ Cristal
67025	<b>Prise RJ 45 cat. 6 FTP</b> ○ Cristal
67039	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + TV</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal
67038	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 - cat. 6 FTP</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal
67037	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 - cat. 6 FTP + TV</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal



67501



67601



67701



67301



67801



67410

Épure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés  
Épure Or miroir : leviers dorés

Épure Bronze/Noir mat : leviers noirs  
Épure Blanc satin : leviers blancs

### Réf. Commandes à levier cylindrique

<p>67401 67501 67601 67701 67301 67801 67901</p>	<p><b>Va-et-vient 10 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67407 67507 67607 67707 67307 67807 67907</p>	<p><b>Va-et-vient lumineux 10 A</b></p> <p>Voyant en fibre optique intégré au levier</p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67402 67502 67602 67702 67302 67802 67902</p>	<p><b>Double va-et-vient 10 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67404 67504 67604 67704 67304 67804 67904</p>	<p><b>Deux va-et-vient 10 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67406 67506 67606 67706 67306 67806 67906</p>	<p><b>Trois va-et-vient 10 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67408 67508 67608 67708 67308 67808 67908</p>	<p><b>Quatre va-et-vient 10 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67415 67515 67615 67715 67315 67815 67915</p>	<p><b>Poussoir 6 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>

### Réf. Commandes à levier cylindrique (suite)

<p>67417 67517 67617 67717 67317 67817 67917</p>	<p><b>Poussoir lumineux 6 A</b></p> <p>Voyant en fibre optique intégré au levier</p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67412 67512 67612 67712 67312 67812 67912</p>	<p><b>Double poussoir 6 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67420 67520 67620 67720 67320 67820 67920</p>	<p><b>Commande de volets roulants à position fixe</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67421 67521 67621 67721 67321 67821 67921</p>	<p><b>Commande de volets roulants 3 positions</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>

### Commandes à bouton rond

<p>67410 67510 67610 67710 67310 67810 67910</p>	<p><b>Poussoir 2 A</b></p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>
<p>67411 67511 67611 67711 67311 67811 67911</p>	<p><b>Poussoir lumineux 2 A</b></p> <p>Livré avec voyant 230 V</p> <p> ● Acier brossé ● Acier satin ○ Acier miroir ● Or miroir ● Bronze ● Noir mat ○ Blanc satin</p>

# Art d'Arnould | COLLECTION

univers Épure



AR67440



AR67341



AR67942



67792

Épure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés  
Épure Or miroir : leviers dorés

Épure Bronze/Noir mat : leviers noirs  
Épure Blanc satin : leviers blancs

## Réf. Appliques

Appliques murales à LED 9 W. Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :

- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)

Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

AR67440  
AR67340  
AR67840  
AR67940



- Acier brossé
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

## Liseuses

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)

S'installent à la tête du lit. Permettent de disposer d'un éclairage directionnel. Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande. Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm. Longueur du flexible 300 mm.

AR67441  
AR67341  
AR67841  
AR67941



## Une commande

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

- Acier brossé
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

## Deux commandes

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage

AR67442  
AR67342  
AR67842  
AR67942



- Acier brossé
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

## Ecovariateurs 2 fils sans Neutre

Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :

- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilisent :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction. Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

67419  
67519  
67619  
67719  
67319  
67819  
67919



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

## Réf. Ecodétecteurs 2 fils sans Neutre, sans dérogation

Puissance acceptée par type de lampes :

- LEDs : 3 W à 100 W
  - Fluocompactes : 3 W à 100 W
  - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
  - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle. Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min. Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux. Consommation en veille : 0,02 W

67460  
67560  
67660  
67760  
67360  
67860  
67960



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

## Guichets lumineux

### Guichet lumineux "Porte"

67491  
67591  
67691  
67791



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir

### Guichet lumineux "Lumière"

67492  
67592  
67692  
67792



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir

### Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

67493  
67593  
67693  
67793



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir



Autres configurations

Contactez votre direction régionale



67431



67722



67338



67838

Épure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : prises 2P+T Surface gris magnésium

Épure Or miroir : prises 2P+T Surface ivoire

Épure Noir mat /Bronze : prises 2P+T Surface anthracite



Épure Blanc satin : prises 2P+T Surface blanc

### Réf. Prises courant fort et faible




#### Prise 2P+T Surface 16 A 250 V

- 67431  ● Acier brossé
- 67531  ● Acier satin
- 67631  ● Acier miroir
- 67731  ● Or miroir
- 67331  ● Bronze
- 67831  ● Noir mat
- 67931  ○ Blanc satin

#### Double prise 2P+T Surface 16 A 250 V

- 67432  ● Acier brossé
- 67532  ● Acier satin
- 67632  ● Acier miroir
- 67732  ● Or miroir
- 67332  ● Bronze
- 67832  ● Noir mat
- 67932  ○ Blanc satin

#### Triple prise 2P+T Surface 16 A 250 V

- 67433  ● Acier brossé
- 67533  ● Acier satin
- 67633  ● Acier miroir
- 67733  ● Or miroir
- 67333  ● Bronze
- 67833  ● Noir mat
- 67933  ○ Blanc satin

#### Chargeur 2 USB 2,4 A - Type-A

- 67422  ● Acier brossé
- 67522  ● Acier satin
- 67622  ● Acier miroir
- 67722  ● Or miroir
- 67322  ● Bronze
- 67822  ● Noir mat
- 67922  ○ Blanc satin

#### Prise TV simple

- 67429  ● Acier brossé
- 67529  ● Acier satin
- 67629  ● Acier miroir
- 67729  ● Or miroir
- 67329  ● Bronze
- 67829  ● Noir mat
- 67929  ○ Blanc satin

#### Prise TV/R/SAT

Radio Fm + DAB+

- 67477  ● Acier brossé
- 67577  ● Acier satin
- 67677  ● Acier miroir
- 67777  ● Or miroir
- 67377  ● Bronze
- 67877  ● Noir mat
- 67977  ○ Blanc satin





### Réf. Prises courant fort et faible (suite)

#### Prise RJ 45 cat. 6 FTP

- 67425  ● Acier brossé
- 67525  ● Acier satin
- 67625  ● Acier miroir
- 67725  ● Or miroir
- 67325  ● Bronze
- 67825  ● Noir mat
- 67925  ○ Blanc satin




#### Prise 2P+T + TV

Composée d'une prise 2P+T Surface 16 A 250 V et d'une prise TV simple

- 67439  ● Acier brossé
- 67539  ● Acier satin
- 67639  ● Acier miroir
- 67739  ● Or miroir
- 67339  ● Bronze
- 67839  ● Noir mat
- 67939  ○ Blanc satin

#### Prise 2P+T + RJ 45

Composée d'une prise 2P+T Surface 16 A 250 V et d'une prise RJ 45 cat. 6 FTP

- 67438  ● Acier brossé
- 67538  ● Acier satin
- 67638  ● Acier miroir
- 67738  ● Or miroir
- 67338  ● Bronze
- 67838  ● Noir mat
- 67938  ○ Blanc satin

#### Prise 2P+T + RJ 45 + TV

Composée d'une prise 2P+T Surface 16 A 250 V, d'une prise RJ 45 cat. 6 FTP et d'une prise TV simple

- 67437  ● Acier brossé
- 67537  ● Acier satin
- 67637  ● Acier miroir
- 67737  ● Or miroir
- 67337  ● Bronze
- 67837  ● Noir mat
- 67937  ○ Blanc satin



Autres configurations



**Contactez votre direction régionale**

# Art d'Arnould | COLLECTION



## formats et dimensions

### Collection Mémoire Acier brossé/Or brossé

#### Commandes





#### Prises courant fort/faible





### Collection Mémoire Cristal

#### Commandes



67001



67010





#### Prises courant fort/faible





### Collection Épure

#### Commandes



#### Prises courant fort/faible



#### Caractéristiques mécaniques

Essai aux chocs : IK 02  
Pénétration de corps solides/liquides :  
- IP 21  
- IP 20 pour les prises RJ et les prises TV

#### Entretien

##### • Précaution

Utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à brûler, de produit nettoyant pour vitres ou d'eau savonneuse. Ces produits ne présentant pas de risque d'attaque chimique et ne contenant pas d'abrasif

##### • A proscrire absolument

Les produits spéciaux pour l'inox, les rénovateurs car ils contiennent souvent des abrasifs et possèdent des agents chimiques  
Les produits javellisés ainsi que les produits acides (détartrants par exemple). Les poudres à récurer (car présence d'abrasifs)

## boîtes d'encastrement et vis de fixation

	Grand carré 80 x 80 mm	Grand carré double 80 x 151 mm	Grand carré triple 80 x 222 mm
<b>Boîte étanche Ecobatibox Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm Réf. 0 800 31	Réf. 0 800 32	Réf. 0 800 33
<b>Boîte cloison sèche Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm Réf. 0 800 51	Réf. 0 800 52	Réf. 0 800 53
<b>Boîte maçonnerie Prof. 50 mm</b>	Réf. 0 801 51	Réf. 2 x 0 801 51	Réf. 3 x 0 801 51
<b>Boîte multi-matériaux Prof. 50 mm</b>	Ø 67 mm Réf. 0 801 21	Réf. 0 801 22	Réf. 0 801 23
<b>Boîte béton Prof. 58 mm</b>	Réf. 0 819 41	Réf. 2 x 0 819 41	Réf. 3 x 0 819 41

### VIS DE FIXATION POUR ART D'ARNOULD COLLECTION

		Emb.	Réf.
<b>Vis longue</b>	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401011
<b>Vis longue</b>	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401012
<b>Vis standard</b>	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes	10	AR401001
<b>Vis standard</b>	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides	10	AR401002
<b>Vis standard</b>	Fixation mécanismes Épure	10	402001
<b>Vis standard</b>	Fixation mécanismes Épure sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	402002

1 : Pour montage Mémoire Cristal utiliser uniquement les boîtes d'encastrement multi matériaux Batibox

2 : Utiliser vis longues AR401011 et AR401012 pour Univers Mémoire et AR402002 pour Univers Épure

3 : Conserver une cloison de séparation entre les boîtes pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

4 : Utiliser l'accessoire Legrand Batibox réf. 0 800 72 pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

Boîtes recommandées par Legrand pour un montage parfait des appareillages Art d'Arnould. Pour toute autre configuration, nous consulter

# Art d'Arnould | COLLECTION

MyHOME\_Up - univers Épure



67481



67883




67486

Épure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés  
Épure Or miroir : leviers dorés


## Réf. **Commande lumière**

67481	● Acier brossé
67581	● Acier satin
67681	● Acier miroir
67781	● Or miroir
67881	● Noir mat
67381	● Bronze
67981	○ Blanc satin




## Réf. **Commande double lumière ON/OFF**

67482	● Acier brossé
67582	● Acier satin
67682	● Acier miroir
67782	● Or miroir
67882	● Noir mat
67382	● Bronze
67982	○ Blanc satin



## Réf. **Commande lumière + volets**


67483	● Acier brossé
67583	● Acier satin
67683	● Acier miroir
67783	● Or miroir
67883	● Noir mat
67383	● Bronze



Épure Bronze/Noir mat : leviers noirs  
Épure Blanc satin : leviers blancs


## Réf. **Commande pour volets**

67484	● Acier brossé
67584	● Acier satin
67684	● Acier miroir
67784	● Or miroir
67884	● Noir mat
67384	● Bronze
67984	○ Blanc satin



## Réf. **Commande 4 scénarios**

67488	● Acier brossé
67588	● Acier satin
67688	● Acier miroir
67788	● Or miroir
67888	● Noir mat
67388	● Bronze
67988	○ Blanc satin



## Réf. **Thermostat sonde**

67486	● Acier brossé
67586	● Acier satin
67686	● Acier miroir
67786	● Or miroir
67886	● Noir mat
67386	● Bronze
67986	○ Blanc satin



# FORMATS / UNIVERS

À partir de formats de plaques, d'un choix de finitions et d'une grande variété de fonctions, il est possible d'imaginer une multitude de configurations répondant à tous vos besoins et toutes vos envies.

Univers		Formats										
		Petit rond	Médaille	Petit carré	Petit rectangle	Grand carré	Grand rectangle	Grand carré double	Grand carré triple	Grand carré quadruple	Petit rectangle double	Plaque écran tactile & vidéo Display
Mémoire	Métal	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	✓	✗	✓	✓	✓	✓ (1)	✗
Mémoire	Cristal	✗	✗	✓ (1)	✓ (1)	✓	✗	✓	✓	✗	✓ (1)	✗
Épure		✓ (1)	✓	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✓
Rétro		✗	✗	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✗
Fusion	Chanfrein Droit	✓ (1)	✓	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✗
Fusion	Chanfrein Gorge	✗	✓	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✗
Fusion	Chanfrein Gorge Ciselure sobre	✗	✗	✓ (1)	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✗
Fusion	Chanfrein Gorge Ciselure ouvragée	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Fusion	Chanfrein Gorge Galon Louis XV	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

(1) Uniquement pour les fonctions commandes d'éclairage classiques (Va et Vient et poussoir à levier + bouton poussoir rond).

- ✓ = Réalisable
- ✗ = Non réalisable

## EPAISSEUR DES PLAQUES :

Univers **MÉMOIRE** : 2,8 mm et 2,5 mm pour le format petit carré (+ ou - 2 /10)

Univers **ÉPURE, RÉTRO ET FUSION** : 5 mm (+ ou - 2/10)

## LES FINITIONS :

- **Couleur leviers** : noir/blanc satin/doré/chromé/or rose miroir (sur demande)/bronze /canon de fusil
  - **Couleur collerettes** : noir/blanc satin/doré/chromé/or rose miroir/bronze
  - **Couleur vis** : noir/blanc satin/doré/chromé/or rose miroir/anthracite/blanc/bronze
  - **Couleur prises** : ivoire/gris magnésium/blanc/noir
  - **Couleur manettes** : doré/chromé/noir/blanc/ivoire
- Autres finitions : nous consulter*

# EXEMPLES DE FONCTIONS

## Commande d'éclairage classique

Va-et-vient 10 A 250 V~ (levier)	Va-et-vient à voyant 10 A 250 V~ (levier)	Poussoir 6 A - 250 V~ (bouton poussoir ou levier)	Poussoir à voyant 6 A - 250 V~ (bouton poussoir ou levier)	Va-et-vient 10 A 250 V~ (manette)	Bp TBT 5 à 24 V	Va-et-vient à voyant 10 A 250 V~ (manette)	Poussoir 6 A 250 V~ (manette)	Poussoir à voyant 6 A - 250 V~ (manette)	Bp TBT à voyant 5 à 24 V	Poussoir à tirage 6 A - 250 V~

## Commande d'éclairage électronique

## Commande motorisation

Variateur universel	Interrupteur automatique infrarouge 2 fils	Interrupteur automatique infrarouge 3 fils	Commande volet roulant double poussoir et stop	Commande volet roulant position fixe (levier)	Commande volet roulant 3 positions fixes

## Prise courant fort

Prise 2P+T Surface 16A - 250 V~	Prise rasoir avec transformateur d'isolement	Chargeur double USB type A ou C & A+C

## Prise courant faible

Prise TV simple	Prise TV-FM- SAT	Prise TV câble- opérateurs	Prise téléphone 8 plots	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP	Prise double RJ45 Catégorie 6 FTP	Prise audio- vidéo 3 RCA	Prise audio- vidéo HD 15 femelle + Jack 3,5 mm	Prise HDMI	Prise 1 haut- parleur	Prise 2 haut- parleurs

## Gestion d'énergie

## Guichet lumineux / balisage lumineux

Économiseur d'énergie pour chambre d'hôtel	Thermostat d'ambiance fil pilote	Guichet lumineux «PORTE»	Guichet lumineux «LUMIERE»	Balisage lumineux

## MyHOME domotique

Commande lumière	Commande double lumière	Commande lumière + volets roulants	Commande pour volets	Commande diffusion sonore	Commande 4 scénarios

# EXEMPLES DE COMBINAISONS

## Commande à levier

Petit carré	Petit rond	Petit rectangle		Grand carré	
	Petit rectangle double	Médaillon		Grand rectangle	
		Grand carré double		Grand carré triple	

## Commande à bouton poussoir rond

Petit carré	Petit rond	Petit rectangle		Médaillon	
		Grand carré			
	Petit rectangle double		Grand rectangle		
		Grand carré double		Grand carré triple	

## Commande à manette

Grand carré	Grand rectangle	Grand carré	Grand rectangle	Grand carré double	Grand rectangle double

# EXEMPLES DE COMBINAISONS

Grand carré double					
Pose horizontale avec 1 W ou BP à levier + prise 2P+T	Pose horizontale avec prise 2P+T + 2 W ou BP à levier	Pose horizontale avec prise 2P+T + 1 BP rond	Pose horizontale avec prise 2P+T + 4 BP rond	Pose verticale avec 1 W ou BP à levier + prise 2P+T	Pose horizontale avec 1 W ou BP à levier + cde volet roulant
Pose verticale avec 1 W ou BP à levier + cde volet roulant	Pose horizontale avec 2 W ou BP à levier + chargeur double USB	Pose horizontale avec chargeur double USB + 4 BP rond	Pose verticale avec 2 prises 2P+T	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + chargeur double USB
Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise TV simple	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise TV-RD-SAT	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise haut-parleurs	Pose horizontale avec 1 prise TV-RD-SAT + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	

Grand carré triple			
Pose horizontale avec 3 prises 2P+T	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + chargeur double USB	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	
Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise TV simple	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise TV-RD-SAT	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise haut-parleurs	
Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise RJ45 Cat6 FTP + 1 prise TV simple	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise HDMI + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	Pose horizontale avec 1 prise 2P+T + 1 prise HDMI + 1 prise TV-RD-SAT	Pose verticale avec 1 liseuse + 1 W ou BP à levier + chargeur double USB



Grand carré quadruple		
Pose horizontale avec 4 prises 2P+T	Pose horizontale avec 3 prises 2P+T + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	Pose horizontale avec 3 prises 2P+T + chargeur double USB
Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise HDMI + 1 prise TV-RD-SAT	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 prise HDMI + 1 prise RJ45 Cat6 FTP	Pose horizontale avec 2 prises 2P+T + 1 chargeur double USB + 1 prise RJ45 Cat6 FTP

# PERSONNALISER LES COMMANDES

Fonctions				Lieux				Abréviations	
N°	DESSIN	N°	TEXTE	N°	DESSIN	N°	TEXTE	N°	TEXTE
1		2	Ventilo	31		32	Entrée	59	Push
3		4	Sonnerie	33		34	Cuisine	60	TV
5		6	Lumière	35		36	Salle de bain	61	FM
7		8	Room service	37		38	Diner	62	SAT
9		10	Porte	39		40	Dressing	63	Data
11		12	Ne pas déranger	41		42	Bureau	64	Tél
13		14	Maxi	43		44	Garage	65	WC
15		16	Midi	45		46	Fumoir	66	Stop
17		18	Mini	47		48	Cave	67	On
19		20	Off	49		50	Enfant	68	Off
21		22	Volets roulants	51		52	Chambre	69	Marche
23		24	Ouvert	53		54	Salon	70	Arrêt
25		26	Fermé	55		56	Variation +	71	M / A
27		28	Rasoir	57		58	Variation -		
29		30	Pressing						

Toute autre gravure, type pictogrammes, armoiries, logos, marques, dessins... pourra être réalisée sur mesure, à partir de l'illustration fournie (prix et délai à définir par notre service Etudes et Chiffrage).

# BOÎTES D'ENCASTREMENT

	 Petit rond Ø 63,5 mm Petit carré 50 x 50 mm	 Médaille 57 x 94 mm Petit rectangle 40 x 80 mm	 Petit rectangle double 40 x 222 mm	 Grand carré 80 x 80 mm Grand rectangle 80 x 110 mm
Boîte étanche Ecobatibox Prof. 50 mm	x	x	x	 Réf. 0 800 31
Boîte cloison sèche Prof. 50 mm	x	x	x	 Réf. 0 800 51
Boîte maçonnerie Prof. 50 mm	x	x	x	 Réf. 0 801 51
Boîte multi-matériaux Prof. 50 mm	Ø de perçage 32 mm Dimensions 40 x 40 mm  Réf. 440 004	Ø de perçage 32 mm Entraxe de perçage 43 mm Dimensions 77 x 35 mm  Réf. 432 001	Ø de perçage 32 mm Entraxe de perçage 88 mm Dimensions 122 x 35 mm  Réf. 432 002	Ø de perçage 67 mm  Réf. 0 801 21
Boîte béton Prof. 58 mm	x	x	x	 Réf. 0 8 19 41

## Vis de fixation pour Art d'Arnould

		Emb.	Réf.
<b>Vis longue</b> 	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401011
<b>Vis longue</b> 	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	AR401012
<b>Vis standard</b> 	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes	10	AR401001
<b>Vis standard</b> 	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides	10	AR401002
<b>Vis standard</b> 	Fixation mécanismes Épure	10	402001
<b>Vis standard</b> 	Fixation mécanismes Épure sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton	10	402002

1 : Pour montage Mémoire Cristal utiliser uniquement les boîtes d'encastrement multi matériaux Batibox


2 : Utiliser vis longues AR401011 et AR401012 pour Univers Mémoire et AR402002 pour Univers Épure

3 : Conserver une cloison de séparation entre les boîtes pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

4 : Utiliser l'accessoire Legrand Batibox réf. 0 800 72 pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

Boîtes recommandées par Legrand pour un montage parfait des appareillages Art d'Arnould. Pour toute autre configuration, nous consulter

# BOÎTES D'ENCASTREMENT

	 Grand carré double 80 x 151 mm	 Grand carré triple 80 x 222 mm	 Grand carré quadruple 80 x 293 mm	 Plaque écran tactile et vidéo display 125 x 140 mm
Boîte étanche Ecobatibox Prof. 50 mm	 Réf. 0 800 32	 Réf. 0 800 33	 Réf. 0 800 34	x
Boîte cloison sèche Prof. 50 mm	 Réf. 0 800 52	 Réf. 0 800 53	 Réf. 0 800 54	 Réf. 506E
Boîte maçonnerie Prof. 50 mm	 Réf. 2 x 0 801 51	 Réf. 3 x 0 801 51	 X4 Réf. 4 x 0 801 51	x
Boîte multi-matériaux Prof. 50 mm	 Réf. 0 801 22	 Réf. 0 801 23	x	x
Boîte béton Prof. 58 mm	 Réf. 2 x 0 819 41	 Réf. 3 x 0 819 41	 X4 Réf. 4 x 0 819 41	x

# INFORMATIONS DE MONTAGE

Installer les appareillages Art d'Arnould uniquement à l'intérieur du bâtiment.

Les appareillages Art d'Arnould peuvent être installés dans les pièces d'eau dans le volume 3. Produits IP21 – IK02.

Installer les appareillages Art d'Arnould sur des surfaces parfaitement planes et sèches.

Installer les appareillages Art d'Arnould sur des boîtes d'encastrement d'un minimum de 50 mm de profondeur.


Vérifier que les boîtes d'encastrement sont parfaitement scellées dans le mur et que l'axe des vis de fixation est bien de niveau.

Installer les appareillages Art d'Arnould uniquement avec la visserie fournie avec les produits.

Pour l'univers Mémoire, il convient d'installer les boîtes d'encastrement avec l'axe des vis de fixation dans le sens vertical. Il est impératif de raccorder les plaques à la terre.

Conserver les coques de protection\* sur les mécanismes pendant les opérations de montage.

Utiliser des outillages adaptés pour le montage des appareillages :



Tournevis cruciforme de type Philips n° 1 pour le montage des mécanismes ÉPURE, FUSION et RÉTRO.



Tournevis plat largeur 4 mm / épaisseur 0,8 mm pour le montage des mécanismes MÉMOIRE.

---

## ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits d'entretien agressifs ou abrasifs.

Ne pas utiliser de détergents ou de produits d'entretien corrosifs.

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les plaques.

Lors de travaux de peinture postérieurs à la pose des produits Art d'Arnould, il est absolument déconseillé de protéger les appareillages en recouvrant les plaques de rubans adhésifs, la colle de ceux-ci pouvant altérer irrémédiablement les décors.

Il est vivement recommandé de démonter les appareillages.

# SHOWROOM APPAREILLAGE



## LE LAB BY LEGRAND

*Ouvert du mardi au samedi  
de 11 h à 19 h*

38, rue du Bac  
75007 Paris  
tél : 01 44 39 20 10

## EN SAVOIR PLUS

### ÉTUDE ET CHIFFRAGE

**0810 48 48 48**


Service 0,05 € / min  
+ prix appel

Retrouvez les chantiers réalisés sur  
**legrand.fr** rubrique **"mon projet/je m'inspire"**.

Chiffrez votre projet sur  
**mon-interrupteur.fr**



## DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

### 1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

**Départements :** 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

@ : fr-dr-paris@legrand.fr

### 2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon  
59650 Villeneuve d'Ascq

**Départements :** 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

@ : fr-dr-lille@legrand.fr

### 3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

6 rue de Vienne - 67300 Schiltigheim

**Départements :** 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

### 4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

**Départements :** 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

### 5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C  
595 Rue Pierre Berthier  
13591 Aix en Provence Cedex 3

**Départements :** 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

### 6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière  
33185 Le Haillan

**Départements :** 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

### 7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière  
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863  
44338 Nantes Cedex 3

**Départements :** 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

### 8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches  
35132 Vezin-le-Coquet

**Départements :** 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 61 - 76

☎ : 0 800 730 974

@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

## FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

## SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

@ : direction-export.limoges@legrand.fr

## service Relations Pro

**0810 48 48 48** Service 0,05 €/min + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h  
128 av. de Lattre de Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France  
E-mail : accessible sur legrand.fr

@ legrand.fr

youtube.com/user/legrandvideos

facebook.com/LegrandFrance

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandfrance

**legrand**

LEGRAND SNC  
SNC au capital de 6 938 885 €  
RCS Limoges 389 290 586  
N° SIRET 389 290 586 000 12  
TVA FR 15 389 290 586

### Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France  
☎ : 05 55 06 87 87  
Fax : 05 55 06 88 88