







# VOUS ALLEZ ADORER!





# Simple

Les indispensables en blanc pour vos chantiers au quotidien.

Des formes carrées et rondes soulignées par une bague subtile.

# Moderne

# Connecté

L'innovation sans changer vos habitudes de câblage.



PERFORMANCE **D'INSTALLATION**  **EFFICACITÉ** 

**RÉPONSE AUX NOUVEAUX USAGES** 

**RÉPONSE AUX ENJEUX** SOCIÉTAUX

4 nouvelles astuces

pour faciliter la mise en œuvre : vario, transformeur, easyréno et rapido.

15 références pour intervenir sur vos chantiers en neuf et rénovation. dans les meilleurs délais.

Les incontournables du logement « branché » : RJ 45, USB Type-A et Type-C dooxie METATMO.

Des actions concrètes pour limiter l'impact sur l'environnement.

# Des fonctions iconiques accessibles pour tous







Prise USB



Prise 2P+T Surface



Commande pour volets roulants Self-e\*

# Des choix à composer en carré ou rond













Noir effet velours



Aluminium







bague effet chromé Inox brossé



bois ébène



<sup>\*</sup>Retrouvez la commande pour volets roulants Self-e sans fils, sans pile, sans fin dans la page catalogue p. 30





# Des actions concrètes pour répondre à un engagement fort



### Le saviez-vous?

L'équipe qui a travaillé à son développement est basée à Limoges et le site de production des prises et interrupteurs est situé à Chabanais (Charente) en Nouvelle-Aquitaine.





Prise 2P+T Surface blanche







Met en avant le savoirfaire français dans une usine connectée 4.0 et favorise l'emploi local



**Acteur responsable:** moins de transport, proximité et disponibilité des produits



Fabrication issue de sites certifiés QSE, Qualité, Sécurité, Environnement



> Découvrez les coulisses de l'usine dooxie



> Un Robot au service de la fabrication des interrupteurs et prises







# Privilégie l'économie circulaire



**Éco-conception** avec l'utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication des produits



**Limiter la production** des déchets liés aux activités industrielles



Revalorisation des déchets pour limiter l'impact environnemental



Le saviez-vous?

Les mécanismes et les supports plastiques des prises et interrupteurs sont en matière

100% recyclée

En savoir + sur l'impact environnemental des produits dooxie™



Téléchargez sur **legrand.fr** 

Les fiches PEP (PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT) ecopassport


Le programme de déclaration environnementale de référence pour les équipements électriques et numériques.





> Disponibles sur la fiche produit, rubrique "Normes et Réglementation"





# dooxie mone







**LE TOUT-EN-1** 

Avec seulement références

couvrez

des besoins

**A COMPOSER** 

Avec références réalisez de vos chantiers

# 1 seule référence à commander







1 plaque



1 mécanisme livré






2 griffes

avec sa coque chantier





2 designs dans l'air du temps

## Les essentiels

protégée dans un même emballage

### **CÔTÉ COMMANDES D'ÉCLAIRAGE**



### > Le transformeur réversible

### 1 référence qui couvre 5 commandes différentes.

Un produit qui se transforme en poussoir et va-et-vient, simple ou double.



# > Les interrupteurs lumineux et témoin

### Des produits à voyant pour :

- se repérer plus facilement,
- identifier l'état de son éclairage.

### **CÔTÉ PRISES**



> La prise 2P+T Surface

### Le nouveau standard de prise :

- design à fleur de mur,
- sécurité,
- propreté.



> La prise easyréno

### La plus faible profondeur du marché:

- facilité de câblage,
- compatibilité avec toutes les boîtes.



> La prise RJ 45

# Catégorie 6 STP

répondant à la NF C 15-100 en construction neuve.

**La legrand** 




# dooxie TM




# La meilleure performance d'installation

pour vos chantiers neufs et rénovation.







# > Qualité du raccordement



Repérage couleur des bornes en face arrière pour aider au câblage.

Poussette ergonomique pour faciliter la déconnexion.



# > dooxie<sup>™</sup> transformeur



Un simple appui permet de passer de poussoir à va-et-vient.

# 5 commandes d'éclairage en 1 seul produit.

Permet de réaliser :

- un poussoir,
- · un va-et-vient,
- un double poussoir,
- un double va-et-vient,
- un poussoir + un va-et-vient.




Un simple appui permet de revenir en poussoir.

# > dooxie<sup>™</sup> easyréno

### Prise 2P+T rénovation :

- · 25 % de place de câblage en plus,
- gain de profondeur de 6 mm par rapport à une prise standard.




**⊕** Vidéo

→ Vidéo







# dooxie TM

# MISE EN ŒUVRE



# > Prise RJ 45



# > Prise TV



Un 1/4 de tour qui permet de câbler facilement et sans outil.



- Connexion du câble coaxial décentré pour un rayon de courbure optimum.
- Une réception du signal optimisée.

# > dooxie<sup>™</sup> rapido 30, 40 ou 60 mm




- Boîte faible profondeur = 30 mm.
- Murs carrelés = 60 mm.
- N'endommagent pas les fils.





# > Coque de protection





Repositionnable.

 Protection pour peindre sans dégât.

# > Rénovation en appareillage 57 mm → Vidéo 3 références pour vos combinaisons double poste : 1 plaque 2 transformeur 3 prise easyréno Support 57 mm sécable Plaque 2 postes entraxe 57 mm. Blanc uniquement.

# #mamaisonsimplementconnectée

Proposez un logement connecté à vos clients pour répondre à leurs nouveaux usages.



# dooxie with **NETATMO**



### Simple à mettre en œuvre

- Câblage électrique classique.
- Appairage intuitif des fonctions.

### Pilotage de son habitat...

- ... manuellement : par une commande sans fils ou un interrupteur.
- · ... par smartphone : depuis chez moi comme à l'extérieur.
- · ...et par la voix : grâce à un assistant vocal.



> dooxie ™ metatmo, le premier appareillage entrée de gamme connecté du marché. Retrouvez l'offre p. 24 à 32



# $dooxie^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TM}}} composable$

### tableau de choix les essentiels









COMMANDES D'ÉCLAIRAGE			PI
eron.	Interrupteur ou va-et-vient	6 000 01	
	Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient	6 006 01	
	Lot de 150 interrupteurs ou va-et-vient	6 006 10	
	Double interrupteur ou va-et-vient	6 000 02	
	Poussoir	6 000 04	
	Double poussoir	6 000 08	
	Poussoir lumineux	6 000 16	PI
	Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	6 000 31	
PRISES			
6-0	Prise de courant Surface	6 003 35	
	Lot de 50 prises de courant Surface	6 006 35	
6	Lot de 150 prises de courant Surface	6 006 11	
- M - M -	Double prise de courant Surface précâblée	6 003 32	

	Transformeur réversible 5 fonctions :     - va-et-vient     - poussoir     - double va-et-vient     - double poussoir     - va-et-vient + poussoir     Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	6 000 31	
PRISES			
(C)=(D)	Prise de courant Surface	6 003 35	
	Lot de 50 prises de courant Surface	6 006 35	L
6	Lot de 150 prises de courant Surface	6 006 11	
	Double prise de courant Surface précâblée	6 003 32	
653	RENOVATION		A
	Prise de courant 2P	6 003 34	
	Prise de courant easyréno Idéale pour boite profondeur 30 mm	6 003 28	
	Prise TV-R-SAT (DAB+)	6 003 53	
	Prise TV simple mâle	6 003 51	
636	Prise RJ 45 cat. 6 STP blindée	6 003 75	
	Prise RJ 45 cat. 6 FTP	6 003 76	
5.0	Lot de 150 prises RJ 45 cat. 6 FTP	6 006 13	

PLAQUES		Réf
00	Plaque 1 poste carrée Plaque 1 poste ronde Lot de 100 plaques carrées Lot de 240 plaques carrées	6 008 01 6 009 80 6 009 41 <i>6 006 14</i>
00	Plaque 2 postes entraxe 71 mm	6 008 02
000	Plaque 3 postes entraxe 71 mm	6 008 03
0000	Plaque 4 postes entraxe 71 mm	6 008 04

AQUE ENTRAXE 57 MM	ET FONCTIONS COMPATIBLES	Réf
00	RENOVATION Plaque 2 postes entraxe 57 mm	6 008 07
	Transformeur réversible 5 fonctions: - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demidoigts	6 000 31
	RENOVATION  Prise de courant easyréno Idéale pour boîte profondeur 30 mm	6 003 28

ACCESSOIRES		
Tie	Griffe 40 mm Griffe 30 mm Griffe 60 mm	6 000 49 6 000 47 6 000 48
	Cadres saillie	6 000 41 (1 poste) 6 000 42 (2 postes)
	Sortie de câble IP 21	6 003 23

# dooxie<sup>™</sup>one complet

### tableau de choix les essentiels

Livré complet avec plaque blanche carrée et griffes de fixation 40 mm<sup>(1)</sup>

Le tout-en-un

1 : Sauf prise en T



COMMANDES D'ÉCLAIRAGE			
Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts			
	Transformeur réversible lumineux : - poussoir + va-et-vient lumineux - double va-et-vient lumineux - double poussoir lumineux - va-et-vient + poussoir lumineux Livré avec 1 demi-doigt et 2 demi-doigts lumineux	6 007 30	
	Interrupteur ou va-et-vient	6 007 01	
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	6 007 10	
	Poussoir	6 007 05	
	Poussoir lumineux	6 007 16	
ISES RENOVATION			
	Prise de courant easyréno Idéale pour boite profondeur 30 mm Livrée avec griffes de fixation 30mm	6 007 28	
	Double prise de courant 1 poste Idéale pour boite profondeur 30 mm Livrée avec griffes de fixation 30mm	6 007 21	
<b>•</b>	Prise de courant 2P Idéale pour boite profondeur 30 mm Livrée avec griffes de fixation 30mm	6 007 34	
~	Prise téléphone en T Griffes non fournies	6 007 68	

PRISES		Réf
	Prise de courant Surface	6 007 35
	Sortie de câble IP 21	6 007 24
	Prise RJ 45 cat. 6 FTP	6 007 76
	Prise RJ 45 cat. 5e FTP	6 007 77
<b>©</b>	Prise TV-R-SAT (DAB+)	6 007 53
(e)	Prise TV simple	6 007 51

PRÊT-A-POSER CONN	ECTABLES SANS FILS	Réf
	Commande sans fils, sans pile Self-e: créer un va-et-vient avec micromodule Composition: - 1 micromodule 230 V - 2 commandes sans fils, sans pile	6 006 99L <sup>(2)</sup>
	Commande sans fils : créer un va-etvient avec micromodule Composé de : - 1 micromodule 230 V - 2 commandes sans fils	6 006 99(2)
	Commande sans fils : créer un va-etvient sans micromodule et sans tirer de fils Composé de : - 1 interrupteur 230 V - 1 commande sans fils	6 006 92(2)
	Commande sans fils : centraliser vos volets roulants Composé de : - 1 interrupteur pour volets roulants 230 V - 1 commande sans fils	6 006 96 <sup>2</sup>
60	Commande sans fils : créer une prise de courant connectée Composé de : - 1 prise 2P+T 16A - 1 commande sans fils	6 006 94 <sup>(2)</sup>
2 · Peuvent être intégrés facilem	nent à une installation connectée "with Netatmo" (n	25)

<sup>:</sup> Peuvent être intégrés facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 25) Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### dooxie<sup>™</sup>composable

### transformeur, interrupteurs, va-et-vient et poussoirs











Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. A équiper de plaques (p. 20) Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21). Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

### Réf. Transformeur réversible 5 fonctions réalisables avec 1 référence : un simple va-et-vient ou simple poussoir un double va-et-vient ou double poussoir un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite) Livré en mode poussoir avec doigt simple monté Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support 6 000 31 O Blanc 6 001 31 Effet aluminium Noir

# Interrupteurs et va-et-vient 10AX - 250 V $\sim$

O Blanc lot spécial chantier emballage par 50

O Blanc lot spécial chantier emballage par 150

# Interrupteur ou va-et-vient

















O Blanc









Effet aluminium

Double interrupteur ou va-et-vient

Fffet aluminium

### Interrupteurs ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V $\sim$ voyant livré

### Interrupteur ou va-et-vient lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21)

Effet aluminium








6 001 09



















### Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V $\sim$ à équiper d'un voyant


### Interrupteur ou va-et-vient lumineux

Livré sans voyant Compatible avec les voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 et 12 V à 48 V réf. 6 001 43 (p. 21) Compatible avec le voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 21)

6 000 03 O Blanc



12



# 6 000 04 6 001 04







### Poussoirs lumineux 6A - 250 V \cdot voyant livré

### Poussoir lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21)

6 000 16
















### Poussoirs lumineux 6A - 250 V $\sim$ à équiper d'un voyant

Compatible avec les voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 et 12 V à 48 V réf. 6 001 43 (p. 21) Poussoir lumineux

6 000 0
















## Détecteur pour minuterie

S'installe en lieu et place d'un poussoir. S'associe à une minuterie électronique modulaire. Le réglage de la temporisation devra être identique à celle de la minuterie Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur



O Blanc Effet aluminium

# dooxie<sup>™</sup>composable

### Prêt-à-Poser pour éclairage





Tableau de choix des essentiels p. 10

Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante Produits pré-appairés - communication radio 2,4 GHz Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté Peuvent être intégrés facilement à une installation connectée "with

### Réf. Prêt-à-Poser connectable avec commandes sans fils : créer un va-et-vient avec micromodule

6 006 99 Permet de commander un éclairage de tout type depuis 2 points de commande sans tirer de fils

- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V \cdot (100 W LED) S'installe dans la DCL au plafond, dans une boîte de dérivation ou des appliques murales

2 commandes sans fils

Livrées complètes avec plaques blanches, pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 27)

### Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer un va-et-vient sans micromodule

# 6 006 92 Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer

Composition - 1 interrupteur d'éclairage 230 V√ sans Neutre 5-125 W LED. Livré avec coque de protection de chantier et compensateur

1 commande sans fils. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible Produits livrés complets avec plaques blanches Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 27)

### Prêt-à-Poser connectable avec commandes Self-e: créer un va-et-vient avec micromodule

# 6 006 99L Permet de commander un éclairage depuis 2 points de

Réalisez efficacement vos commandes

testez dès maintenant configpro.legrand.fr

d'appareillages avec le nouveau

En résidentiel et en petit tertiaire.

Configurateur Legrand

commandes sans tirer de fils Composition

- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V \cdot (100 W LED) S'installe dans la DCL au plafond, dans une boîte de dérivation ou des appliques murales

· 2 commandes sans fils sans pile Livrées complètes avec plaques blanches et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports Possibilité de rajouter une commande sans fils, sans pile réf. 6 000 83L (p. 27)

# dooxie<sup>™</sup>composable

### détecteurs et variateurs





0 401 49



Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

### Réf. Détecteur de mouvements 2 fils, sans Neutre

Compatible avec toutes les lampes du marché Détection par infrarouge Champ de détection 120° Portée de détection 8 m Puissance acceptée par types de lampes :

LEDs: 3 W à 100 W Fluocompactes: 3 W à 100 W

LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W

En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique sur

Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux Consommation en veille: 0.02 W





### O Blanc Effet aluminium



### Variateur 2 fils, sans Neutre

Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes

Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique 3 VA à 400 VA

- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W - Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA - Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilise

en mode variation

en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)

en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (ci-contre), chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation





# Noir

### Compensateur actif

**0 401 49** A installer au plus proche de la source

Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)

Consommation: 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

### dooxie<sup>™</sup>composable

### détecteurs et variateurs (suite)











Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier.

A équiper de plaques (p. 20) Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

### Réf. Détecteur de mouvements 2 fils, sans Neutre

Compatible avec toutes les lampes du marché Détection par infrarouge Champ de détection 170° Portée de détection 8 m

Puissance acceptée par types de lampes :

- LEDs, CFLs : 2 à 100 W LED

- Halogène, incandescent : 2 à 150 W - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 150 VA

En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique) Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle sur le même circuit

Réglage de la temporisation de 5 s à 30 min Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux

Réglage de la sensibilité : 4 niveaux Consommation en veille < 0,01 W

Peut s'installer dans boîte d'encastrement prof. 30 mm Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire





# Détecteur de mouvements 3 fils, avec Neutre

Compatible avec toutes les lampes du marché Détection par infrarouge Champ de détection 170°

Portée de détection 8 m Puissance acceptée par types de lampes : - LEDs, CFLs : 0 à 500 W LED

Halogène, incandescent : 2000 W max · LEDS, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast


ferromagnétique ou électronique : 1000 VA max En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique sur learand.fr)

Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle sur le même circuit

Possibilité de commande manuelle d'éclairage par boutons poussoirs (10 maximum)

Réglage de la temporisation de 5 s à 30 min Réglage de vauil de luminosité de 5 lux à 1275 lux Consommation en veille < 0,015 W

14











### Réf. Variateur 2 fils, sans Neutre

Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs, CFLs dimmables : 3 à 125 W LED (10 lampes maxi)

Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique

- Halogènes, incandescent 230 V : 3 à 125 W

Tubes fluos avec ballast : 3 à 125 VA

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 12), chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation Réglage des butées basse et haute d'éclairement

Fonction indicateur/témoin Consommation en veille < 5 mW



### OBlanc Effet aluminium Noir

### Variateur 3 fils, avec Neutre

Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs, CFLs dimmables : 0 à 150 W LED (15 lampes maxi)


Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : Halogènes, incandescent 230 V : 0 à 150 W

Tubes fluos avec ballast : 0 à 150 VA

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 12), chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Réglage des butées basse et haute d'éclairement Fonction indicateur/témoin









### O Blanc Effet aluminium

# Compensateur actif

**0 401 49** A installer au plus proche de la source Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent) Consommation: 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand En résidentiel et en petit tertiaire. testez dès maintenant configpro.legrand.fr

Commandes VMC connectées dooxie with Netatmo

dooxie<sup>™</sup>composable

6 000 07

de chantier

6 000 07

6 000 06

6 001 06

6 000 33

carrelage (p. 21)

A équiper de plaques (p. 20)

Réf. Commandes VMC

commandes de VMC, interrupteur à badge

Tableau de choix des essentiels p. 10

Tableau de choix des plaques p. 20

Interrupteur 2 positions

O Blanc

Noir

Poussoir 2 positions

O Blanc

Interrupteur à badge

6 000 33

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour

d'une ventilation mécanique centralisée

© Effet aluminium

Effet aluminium

badge porte-clé ou badge type carte bleue

Effet aluminium

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection

Vitesse lente ou rapide pour commande directe

Permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un

Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge

p. 31

# dooxie™composable

### commandes de volets roulants et Prêt-à-Poser





6 000 21

Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour

# Réf. Commandes de volets roulants/stores/bannes

Pour commande directe du moteur 500 W maxi

Interrupteur et poussoir 3 positions "Montée - Stop - Descente" Interrupteur

O Blanc 6 001 21 Effet aluminium





### Poussoir Pour commande par automatisme de moteur 500 W maxi

○ Blanc○ Effet aluminium



6 000 22



### Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : centraliser vos volets roulants

6 006 96 Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils ou de centraliser plusieurs volets roulants Composition

- 1 interrupteur pour volet roulant 230 V √ (fonctions montée/ descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio)

Livré avec coque de protection de chantier 1 commande sans fils pour volets roulants

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible Produits livrés complets avec plaques blanches
Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 6 000 86A ou 6 001 86A (p. 30) Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 25)

Commandes pour volets roulants connectées dooxie with Netatmo

p. 30

### dooxie<sup>™</sup>composable

### chargeurs USB









Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20) Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

### Réf. Chargeurs 2 USB 230 V - 5 V...

Conformes à la directive IEC 62684-2011-01 Permettent le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4

Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini. Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrés sans cordon

### 2 USB Type-C - 3 A/15 W





2 USB Type-A - 3 A/15 W O Blanc © Effet aluminium



1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 3 A/15 W Permet la recharge d'appareil avec fiche USB Type-C ou Type-A

6 003 49 6 004 49





### Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V / 7,5 W intégré en face avant

Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Auto-protégée contre les surtensions Compatible avec montage en multipostes

O Blanc

Effet aluminium







### Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A 5 V - 3 A/15 W précâblés

S'installe dans boite d'encastrement 2 postes O Blanc

Effet aluminium

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand En résidentiel et en petit tertiaire. testez dès maintenant configpro.legrand.fr

# dooxie<sup>™</sup>composable

### chargeurs USB

### ■ USB Type-C standardisation

USB Type-C : nouvelle version miniaturisée et réversible du connecteur USB traditionnel (Type-A)





La commission Européenne et les principaux fabricants de smartphones ont signés un M.O.U (memorandum of understanding) visant à généraliser l'équipement et l'usage des connecteurs Type-C 7 fabricants leaders sont signataires de l'accord qui garantit la compatibilité de leurs smartphones avec les chargeurs USB de Type-C Apple Samsung Google LG Sony lenovo Motorala La standardisation:

- facilite la connexion pour l'utilisateur optimise et rend compatible la charge

### Prise de courant Surface avec chargeur intégré


Je charge mon smartphone, tout en pouvant utiliser la prise de courant 16 A pour brancher un autre appareil



Chargeur USB Type-C 1,5 A/7,5 W

### Chargeur 2 USB

Je charge 2 équipements multimédia simultanément : objets connectés, enceintes mobiles, tablettes...



# dooxie<sup>™</sup>composable

### prises de courant, sortie de câble et Prêt-à-Poser









6 003 35

6 006 35

6 006 11

6 004 35

6 004 20

6 003 32

6 004 32

6 003 33

6 004 33

6 003 28

6 003 21

3x2P+T précâblées

Ne permet pas la fixation avec griffes

O Blanc

Noir

Prises de courant easyréno 16 A

rénovation en sectionnant le support

Effet aluminium

2x2P+T compacte monobloc

Livrée complète avec plaque

OBlanc

S'installe dans une boîte 1 poste

changement de boîte d'encastrement

Noir

2P+T faible profondeur 30 mm

Effet aluminium


Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour

Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans

Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)







### Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer une prise de courant commandée

6 006 94 Permet de commander une prise de courant depuis un point de commande sans tirer de fils Composition:

1 prise de courant 2P+T 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges Livrée avec griffes et coque de protection de chantier 1 commande d'éclairage et de prise sans fils Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible Produits livrés complets avec plaques blanches Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 30) à associer à la prise de courant Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 25)



Prises de courant complètes dooxie one p. 22



Prises de courant connectées dooxie with Netatmo p. 29

### dooxie<sup>™</sup>composable

### prises télévision



6 003 53





Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

Prises étoile blindées Classe A, compatible 4G Lte Câble coaxial 17 VATC recommandé Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne

Faible atténuation < 1.5 dB

Connecteurs TV mâle et R femelle Ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"

TV : 5- 68 et 230 - 862 MHz R : Fm 87,5 -108 MHz / DAB+ 174-223 MHz

Sat: 950 - 2400 MHz

### Réf. Prise télévision à sorties multiples

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111\_14 réglementant les immeubles collectifs Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

### Prise TV-R-SAT - 1 câble

Radio FM + DAB+ Voix de retour sur connecteur TV

6 003 53 6 004 53





### Prises télévision simples

○Blanc○ Effet aluminium

Effet aluminium

Noir

Autres prises télévision

Pour installation existante

Noir

Prise TV étoile blindée 6 003 51 O Blanc



















6 003 57 6 004 57

18













Nécessite un amplificateur et un équilibrage de ligne Réception télévision et internet multimédia 5-862 MHz

Effet aluminium

# Prises compactes TV et RJ 45

### p. 19


# dooxie<sup>™</sup>composable

### prises télévision

### Informations sur DAB+

Digital Audio Broadcasting aussi appelé RNT (Radio Numérique Terrestre) Equivalent pour la Radio de la TNT Norme mondiale et usage international Plus de stations radio disponibles Un son de qualité numérique Des données numériques associés au flux audio
Cette prise permet de couvrir la réception Fm 87,5 - 108 MHz & DAB+
174 - 223 MHz en lien avec l'antenne collective ou individuelle

Déploiement RNT DAB+ 2021 - 2023



Diffusion DAB+ effective

# Allumage 2021 - 2022 Allumage ultérieur 2022 - 2025

### Prévision de couverture RNT 50 % du territoire couvert fin 2023 90 % en 2025


A terme la diffusion Fm sera remplacée par la diffusion numérique

### Réception RNT

Dans les immeubles collectifs, la distribution doit nécessairement intégrer tous les signaux numeriques TV et Radio de tous les

La prise TV-R-SAT permet le raccordement d'un terminal Radio Fm ou

### Haute performance



### dooxie<sup>™</sup>composable

### prises informatiques, audio, vidéo et téléphone











6 003 77

6 003 78

Tableau de choix des essentiels p. 10 Tableau de choix des plaques p. 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21) Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)



### **Prises compactes**

S'installent dans une boîte d'encastrement 1 poste

### Prise RJ 45 cat. 6 STP blindée + prise TV

Combinaison d'une prise RJ 45 cat. 6 STP et d'une prise TV OBlanc 6 004 52

Effet aluminium

O Blanc

Effet aluminium

### Prise RJ 45 cat. 6 STP blindée + prise TV-SAT

Combinaison d'une prise RJ 45 cat. 6 STP et d'une prise TV-SAT Effet aluminium

### Double prise RJ 45 cat. 6 STP blindée O Blanc



1 : Produit commandable à l'unité

### Réf. Prise HDMI préconnectorisée

haute définition entre une source (lecteur DVD ou Blu-Ray, console de jeu, ordinateur...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur....) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m Prise HDMI version 2.0 Type-A préconnectorisée Equipée de connecteurs femelles et de 15 cm de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec iches mâles

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques

6 003 85



### Prises haut-parleur

Bornes automatiques repérées (noir-rouge) Raccordement à vis

Prise simple

6 003 81

Effet aluminium

Prise double 6 003 82



6 003 68 6 004 68



Prise téléphone en T



Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand En résidentiel et en petit tertiaire. testez dès maintenant configpro.legrand.fr

# **G**legrand

### dooxie<sup>™</sup>composable

tableau de choix plaques



		V	ERSION COULEUR		
	1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	1 poste
Dune	6 008 11	6 008 12	6 008 13	6 008 14	6 009 70
Plume	6 008 21	6 008 22	6 008 23	6 008 24	6 009 71
Noir effet velours		6 008 62	6 008 63	6 008 64	0
JUILLET 2023  JUILLET 2023	6 008 61 6 008 91	6 008 92	6 008 93	6 008 94	6 009 76 6 009 94
Effet Aluminium	6 008 51	6 008 52	6 008 53	6 008 54	6 009 75
Blanc bague effet chromé	6 008 41	6 008 42	6 008 43	-	6 009 73
Effet inox brossé	6 008 71	6 008 72	6 008 73	-	6 009 78
Effet bois ébène	6 008 81	6 008 82	6 008 83	-	6 009 79

# dooxie<sup>™</sup>composable

### accessoires



Tableau de choix des essentiels p. 10

Réf. Griffes "Rapido"

Permettent la fixation des appareils en rénovation Griffe prof. 30 mm Griffe prof. 40 mm 6 000 47 6 000 49

6 000 48 Griffe prof. 60 mm, spécialement adaptée pour fixation dans carrelage

### Cadres saillie

Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical

Cadre saillie 1 poste 6 000 41 Effet aluminium F

Cadre saillie 2 postes 6 000 42 BlancEffet aluminium

### **Obturateur** 6 000 44 6 001 44

O Blanc
 Effet aluminium

### Chaussette d'étanchéité

Spécialement adaptée pour la rénovation Evite les déperditions d'énergie au niveau de l'infrastructure électrique S'adapte à tous les mécanismes standards (à l'exception de la sortie de câble IP 21)

### **Voyants LEDs**

Raccordement par montage direct - 2 fils

## Voyants LED 230 V

Lumineux - Faible consommation 0,15 mA Témoin - Consommation 2,6 mA 6 002 43

Voyant LED 12 V - 24 V - 48 V Lumineux Consommations :


- 0,6 mA en 12 V - 1,5 mA en 24 V - 3,3 mA en 48 V

# **CONFIGURATEUR LEGRAND**

AVEC LE NOUVEAU

# **CONFIGURATEUR LEGRAND**

**COMPOSEZ AVEC** LA SIMPLICITÉ



Le nouveau configurateur Legrand Config Pro vous aide efficacement dans vos chantiers pour préparer vos commandes d'appareillages rapidement et sans erreur.



Pour vos chantiers résidentiel et petit tertiaire, testez dès maintenant configpro.legrand.fr

21

Pour toute information complémentaire, contactez le Service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 €/ min + prix appel



### dooxie<sup>™</sup>one complet

### transformateurs, interrupteurs et poussoirs















Tableau de choix des essentiels p. 11

6 007 01

Livré complet en sachet avec support à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée et coque de protection de chantier

Réf.	Transformeurs ré
6 007 31	Griffes prof. 40 mm in Monte 5 fond - un s - un s

éversibles fournies pour installation en rénovation

té en version poussoir

simple va-et-vient ou simple poussoir double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite) Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts

6 007 30



Monté en double poussoir lumineux 4 fonctions:

- un poussoir + va-et-vient lumineux - un poussoir lumineux + va-et-vient


- un double va-et-vient lumineux

- un double poussoir lumineux Livré avec 2 demi-doigts lumineux, un demi-doigt non lumineux et 2 voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 21)

### Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V $\sim$

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 6 007 01 Interrupteur ou va-et-vient

6 007 10



### Poussoirs 6 A - 250 V $\sim$

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 6 007 05



Poussoir lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43

# dooxie<sup>™</sup>one complet

### prises de courant et sortie de câble





6 007 24

### Tableau de choix des essentiels p. 11

Livré complet en sachet avec support à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée et coque de protection de chantier

### Réf. Prise de courant Surface 16 A

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 6 007 35 2P+T Surface



6 007 4

### Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V / 7,5 W intégré en face avant de la prise

Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Auto-protégée contre les surtensions Compatible avec montage en multipostes

### Prises de courant easyréno 16 A

Griffes prof. 30 mm fournies pour installation en rénovation 2P+T faible profondeur





2x2P+T compacte monobloc S'installe dans une boîte 1 poste Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement

### Prise de courant à puits 16 A

Griffes prof. 30 mm fournies pour installation en rénovation 6 007 34



### Sortie de câble

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 6 007 24 IP 21

### dooxie<sup>™</sup>one complet

### prises RJ 45, télévision et téléphone









6 000 13

dooxie<sup>™</sup> IP 44

6 000 10 6 003 44

# Tableau de choix des essentiels p. 11

6 007 53

Livré complet en sachet avec support à vis pour installation neuve,

plaque blanche carrée et coque de protection de chantier

### Livré complet avec support et plaque blanche carrée Griffes non fournies (p. 21)

# Réf. Prises RJ 45 FTP Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation

### Prises télévision

Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100




6 007 76



et du guide UTE C 90483 Prise TV-R-SAT - 1 câble Radio Fm + DAB+ Voix de retour sur connecteur TV Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs Prise TV simple étoile blindée











# Réf. Commandes d'éclairage IP 44

1101.	001111111	andoo d coldinage ii ++
000 13		Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V √

interrupteur, poussoirs, prise de courant et sortie de câble





### Prise de courant IP 44



Prise de courant 2P+T à puits Avec volet de protection

### Sortie de câble IP 44




Sortie de câble monobloc étanche à l'air

### dooxie<sup>™</sup>with Netatmo

tableau de choix - installation connectée "with Netatmo"

Produit disponible chez un Revendeur	Agréé connecté	Câblage 230V $\sim$	Sans fils	Self-e sans fils, sans pile
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (p. 2	26 à 28)			
Simple	○ Blanc	6 000 81.4 (sans Neutre) 1 000 81.1 (sans Neutre lot de 20) 6 000 90.4 (avec Neutre) 1 000 86.1 (avec Neutre lot de 10)	6 000 83A 1 000 83 <sup>(1)</sup> (lot de 10)	6 000 83L
	Effet Aluminium	6 001 81A (sans Neutre) 6 001 90A (avec Neutre)	6 001 83A	-
Double	OBlanc	6 000 82A 1 000 85 <sup>(1)</sup> (lot de 10)	6 000 88A	6 000 88L
	Effet Aluminium	6 001 82A	6 001 88A	-
Ambiances couleurs	OBlanc	-	6 000 97	-
Ambiances couleurs	Effet Aluminium	-	6 001 97	-
Pack extension (prise connectée +	OBlanc	6 006 9	90A	-
commande sans fils + interrupteur filaire sans neutre)	Effet Aluminium	6 007 9	90A	-
Micromodule pour éclairage	ON/OFF	0 648 88	-	-
who officially pour ecializage	Variateur	0 648 99	-	-
Détecteur de mouvement		-	0 648 75	-
PRISES ET SORTIE DE CABLE (p	. 29)			
Prise mobile		-	0 648 87	-
Prise de courant	OBlanc	6 003 91A 6 006 98A (lot de 3) 1 000 82 <sup>(1)</sup> (lot de 10)	-	-
	Effet Aluminium	6 004 91A 6 007 98A (lot de 3)	-	-
	○ Blanc	0 648 79	-	-
0	Effet Aluminium	0 648 98	-	-
Sortie de câble	O Titane	0 648 82	-	-
	Graphite	0 648 83	-	-
COMMANDES POUR VOLET ROU	ILANT/STORE ET POR	RTE DE GARAGE (p. 30)		
	OBlanc	6 000 86A 1 000 84 <sup>(1)</sup> (lot de 10)	6 000 87A	6 000 87L
Commande		6 001 86A	6 001 87A	-
Passerelle Bubendorff (fiche)		-	BU050610	-
Micromodule		0 676 97	-	-
Contact sec pour porte de garage /	portail	JUILLET 2023 0 676 96	-	-
COMMANDES POUR VMC (p. 31)				
Micromodule pour moteur de VMC		0 677 66 <sup>(2)</sup>	-	-
	OBlanc	-	6 000 20A	-
Commande	Effet Aluminium	-	6 001 03A	-
COMMANDES DE SCÉNARIOS (p	. 32)			
Départ/Arrivée	OBlanc	-	6 000 85A	6 000 85L
Depart/Arrivee	Effet Aluminium	-	6 001 85A	-
Lover/Coucher	OBlanc	-	6 000 84A	6 000 84L
Lever/Coucher	Effet Aluminium	-	6 001 84A	-
Accéparios	OBlanc	-	6 000 91A	6 000 91L
4 scénarios	Effet Aluminium	-	6 001 91A	-

# + PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE



6 007 70A

	VERSION MODULAIRE	
DU	Module Control	4 121 81
	Pack module Control + contacteur connecté	4 121 91
	Pack Green'up Access connecté	0 904 87

<sup>(1)</sup> Livré avec plaque - (2) Peut être commandé par une commande pour VMC sans fils

### dooxie<sup>™</sup>with Netatmo

### pack de démarrage



6 006 70A

6 007 70A + plaques
5ffot aluminium 6 008 52 + 6 008 51

### Tableau de choix (ci-contre)

Permet de contrôler votre maison à distance par smartphone via l'App. Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa

Commander impérativement un pack de démarrage par installation

Peut être complété par les packs Extension connectés (ci-contre) ou produits connectés (p. 26 à 32) Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Pack de démarrage

Permet de démarrer une installation connectée Composition :
• 1 prise encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi (protégée

contre les surcharges) avec 1 passerelle Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés - de suivre l'historique de la consommation totale journalière/ hebdomadaire/mensuelle/annuelle

- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable

Connexion par bornes automatiques

Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans

boîte 1 poste prof. 40 mm Livrée avec coque protection de chantier et griffes Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté réf. 4 121 72)

• 1 commande générale sans fils Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables

dans l'App. Home + Control
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs
repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

### Version pack

A équiper de plaques (p. 20)

6 006 70A ○ Blanc

6 007 70A ○ Effet aluminium

### Version lot

Livré complet avec plaques
O Blanc lot spécial chantier emballage par 10

### dooxie<sup>™</sup>with Netatmo

### pack Extension connecté



6 006 90A Livré en pack

6 007 90A + plaques Effet aluminium 6 008 51

### Tableau de choix (ci-contre)

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée Peut être complété par les produits connectés (p. 26 à 32) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fils et de commander à distance vos appareils électriques Composition:

• 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi (protégée contre les surcharges)

Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

### Permet:

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés de suivre l'historique de la consommation totale journalière hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable

Connexion par bornes automatiques
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans
boîte 1 poste prof. 40 mm

Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté réf. 4 121 72)

Fixation à vis ou à griffes Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Livrée avec coque de protection de chantier et griffes • 1 commande sans fils

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

 1 interrupteur filaire 5-125 W LED sans Neutre 230 V
 (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en

cas d'activation du mode variateur)

Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils

Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte


d'encastrement profondeur 40 mm

Fixation à vis Livré avec compensateur actif et coque de protection de

chantier A équiper de plaques (p. 20)

6 006 90A ○ Blanc 6 007 90A ○ Effet aluminium







25

Effet Aluminium

### dooxie<sup>™</sup> with Netatmo

### commandes d'éclairage connectées







6 001 90A + plaque Effet Aluminum 6 008 51



6 000 82A + plaque Blanc 6 008 01



0.648.88



0 648 99



Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Interrupteur filaire connecté sans Neutre (avec option variation)

Permet de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal

5-125 W LED sans Neutre 230 V (avec option variation) Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoirés en cas d'activation du mode variateur)

Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s)

Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis

Livré avec coque de protection de chantier et compensateur

Installation en multiposte possible

### Version unitaire

Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) O Blanc © Effet aluminium



Livré complet avec plaque O Blanc lot spécial chantier emballage par 20

Version lot















150 W LED avec Neutre 230 V 
Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en

cas d'activation du mode variateur) Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s)

Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis

Livré avec coque de protection de chantier Installation en multiposte possible

### Version unitaire

ivré avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) 6 000 90A 6 001 90A

Effet aluminium







# Livré complet avec plaque O Blanc lot spécial chantier emballage par 10

### Réf. Interrupteur filaire double connecté

Permet de contrôler 2 circuits d'éclairage en local et à distance

2 x 250 W avec Neutre 230 V √ Compatible toutes charges

LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Peut s'installer à la place d'un interrupteur double existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm

Fixation à vis Livré avec coque de protection de chantier Installation en multiposte possible

### Version unitaire Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

6 000 824 6 001 82A







# O Blanc lot spécial chantier emballage par 10

# Micromodules pour éclairage connecté

O Blanc

Effet aluminium

Permet de rendre un éclairage connecté Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec boutonspoussoirs standards S'installe dans la DCL au plafond ou dans une boîte de

dérivation 0 648 88

Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF Compatible toutes charges 100 W LED



Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF ou variation Mode variation activable depuis l'App. Home + Control Avec fonction mémoire de niveaux
Compatible toutes charges 150 W LED (LEDs dimmables

obligatoires en cas d'activation du mode variateur)

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau

testez dès maintenant configpro.legrand.fr

En résidentiel et en petit tertiaire,

Configurateur Legrand

### dooxie<sup>™</sup>with Netatmo

### commandes d'éclairage connectées (suite)







6 000 88A + plaque Blanc 6 008 01



green power





Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

power

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Commande sans fils pour éclairage et prises

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans 'App. Home + Control


Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

Commande extra-plate Installation en multiposte possible

### Version unitaire 6 000 83A









# Livrée complète avec plaque




O Blanc

# Commande sans fils, sans pile, Self-e pour éclairage

et prises Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) où en les associant dans

Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Commande autonome et extra-plate Installation en multiposte possible

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) 6 000 831





### Réf. Commande double sans fils pour éclairage et prises

Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

Commande extra-plate Installation en multiposte possible

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) O Blanc O Effet aluminium



### Commande double sans fils, sans pile, Self-e pour éclairage et prises

Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control

Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Commande autonome et extra-plate Installation en multiposte possible Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) O Blanc







### dooxie<sup>™</sup>with Netatmo

### commandes d'éclairage connectées (suite)





0 648 75

Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Commande sans fils ambiances couleurs

Permet de commander directement jusqu'à 20 éclairages multicouleurs compatibles Zigbee 3.0
Associer avec l'ampoule dans l'App. Home + Control

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation Commande extra-plate

Installation en multiposte possible ivrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

O Blanc
O Effet aluminium

O Blanc



### Détecteur de mouvements sans fils IP 44

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis ou dans l'App. Home + Control

Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation Détection infrarouge 140°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Pour usage intérieur et extérieur Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Portée du capteur réglable de 2 à 8 m Temporisation réglable de 15 s à 15 min Equipé de boutons ON/OFF pour test Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux





### **PERSONNALISEZ**

# **VOS AMBIANCES PRÉFÉRÉES**



# Changez d'ambiance :

via l'App. Home + Control





 via la commande sans fils











### dooxie<sup>™</sup> with Netatmo

### prises connectées et sortie de câble connectées









Réf. Prise mobile 16 A

Permet:

réf. 4 121 72)

0 648 87





Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0.

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Prise connectée

Permet de contrôler des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée.

Prise 2P+T 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés de suivre l'historique de la consommation totale journalière/ hebdomadaire/mensuelle/annuelle

d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil

Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans une boîte 1 poste profondeur 40 mm

Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté réf. 4 121 72)

Fixation à vis ou griffes

Connexion par bornes automatiques
Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Livrée avec coque de protection de chantier et griffes

### Version unitaire

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)


# 6 004 91A



### Version lot par 3

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

# 6 007 98A



Livrée complète avec plaque O Blanc lot spécial chantier emballage par 10

# Version lot par 10

# Sortie de câble connectée

Graphite

fonction Marche/Arrêt

Permet de contrôler des appareils électriques 3000 W maxi. (protégés contre les surcharges) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Peut être commandée en ON/OFF par une commande sans fils Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté

A enficher directement dans une prise de courant existante. Permet la commande d'un éclairage, de tout appareil électrique et gros électroménager par la voix via un assistant

16 A - 1 circuit 3680 W, avec bouton-poussoir en façade pour

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés

de suivre l'historique de la consommation totale journalière

Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes Peut être commandée par une commande sans fils et l'App.Home + Control

Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté

d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil

vocal ou à distance via l'App. Home + Control

hebdomadaire/mensuelle/annuelle

# réf. 4 121 72) Fonction ON/OFF

### Permet:

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés de suivre l'historique de la consommation totale journalière/

hebdomadaire/mensuelle/annuelle d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil

paramétrable

Compatible fil pilote 4/6 ordres
Livrée avec coque de protection de chantier
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée Pas d'installation en multiposte

# 0 648 82









Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand

En résidentiel et en petit tertiaire. testez dès maintenant configpro.legrand.fr



29







### dooxie<sup>™</sup> with Netatmo

### commandes pour volets roulants connectées et contact sec pour porte de garage









BU050610







Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Interrupteur connecté pour volet roulant et store

Permet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control:

- de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique
- de gérer un brise soleil orientable, un store banne - de gérer les niveaux d'ouvertures
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets

roulants sans fils

Alimentation Phase + Neutre 230 V Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volets roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm


Non compatible avec les installations de volets roulants radio Installation en multiposte possible

Livré avec coque de protection de chantier

### Version unitaire

Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)







Livré complet avec plaque

O Blanc lot spécial chantier emballage par 10



## Commande sans fils pour volet roulant et store

Permet la centralisation des volets roulants Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs pour volets

roulants filaires Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans

l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

Commande extra-plate Installation en multiposte possible

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) 6 000 87A 6 001 87A



# Réf. Commande sans fils, sans pile Self-e pour volet

Permet la centralisation des volets roulants

Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires

Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Commande autonome et extra-plate Installation en multiposte possible

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

O Blanc

### Micromodule connecté pour volet roulant et store

6 000 87L



Permet de commander les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control

Egalement compatible avec stores bannes et brises A associer avec une ou plusieurs commandes sans fils en

tapotant la commande sans fils sur le micromodule ou en les associant dans l'App. Home + Control Permet la centralisation de volets roulants

S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur

Charge maxi supportée en 230 V√: 1 x 500 VA

Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo

### BU050610



Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Permet l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios Produit à enficher sur 1 prise de courant existante

# UNILET 2023 Contact sec pour porte de garage et portail

Permet de piloter l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)

Visualisation de l'état (ouvert/fermé) dans l'App. Home + Control

Peut être piloté par une commande sans fils pour volet roulant et store

Compatible avec télécommande réf. 0 676 95

Livré avec 2 capteurs de position filaires et accessoires de Installation possible dans boîte Plexo IP 55 80 x 80 mm ou

supérieure

Equipé de 2 points de fixation sécables



App. Home + Control disponible sur

Google Play et App Store



# **COMMANDE SELF-e POUR VOLETS ROULANTS**

# **OPTIMISEZ**

# **VOTRE CONFORT L'ÉTÉ!**



SANS FILS **8** SANS PILE

SANS FIN



Gagnez jusqu'à 7°C chez vous en été en planifiant l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants







### dooxie<sup>™</sup> with Netatmo

### commandes VMC connectées









Tableau de choix p. 24

6 000 20A + plaque Blanc 6 008 01

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Micromodule pour VMC connectée

0 677 66 Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée

Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils pour VMC, par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control

Compatible avec tous types de moteurs de VMC simple flux 2 vitesses jusqu'à 250 W

S'installe au plus proche de la VMC

Livré avec enioliveur

### Commande sans fils pour VMC

Permet de commander le micromodule câblé sur le moteur de

Associer en tapotant le micromodule pour VMC ou en

l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et

programmation Commande extra-plate Installation en multiposte possible

6 000 20A 6 001 03A

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) O Blanc O Effet aluminium



Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand En résidentiel et en petit tertiaire. testez dès maintenant configpro.legrand.fr

### dooxie<sup>™</sup> with Netatmo

### commandes de scénarios connectées















Tableau de choix p. 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 25) Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Réf. Commande générale sans fils Départ/Arrivée

Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage version

Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

Commande extra-plate
Installation en multiposte possible
Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)







# Commande générale sans fils, sans pile, Self-e

Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/ Arrivée incluse dans le pack de démarrage version

Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control

Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Commande autonome et extra-plate

Installation en multiposte possible Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)





### Commande sans fils Lever/Coucher

Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

Scènes de vie Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs

repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et

O Blanc

programmation
Commande extra-plate
Installation en multiposte possible
Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20) O Blanc
O Effet aluminium





### Réf. Commande sans fils, sans pile, Self-e Lever/Coucher

green

power

Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

Scènes de vie Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control

Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Commande autonome et extra-plate

Installation en multiposte possible Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

O Blanc



# 6 000 84L

### Commande sans fils 4 scénarios

Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation Commande extra-plate

Installation en multiposte possible Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

6 000 91A 6 001 91A



# O Blanc O Effet aluminium

### Commande sans fils, sans pile, Self-e 4 scénarios

Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Commande autonome et extra-plate Installation en multiposte possible Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 20)

O Blanc



## AVEC LE NOUVEAU

**CONFIGURATEUR LEGRAND** 

# CONFIGURATEUR **LEGRAND**

**COMPOSEZ AVEC** LA SIMPLICITÉ



vos commandes d'appareillages rapidement et sans erreur.

- Préparez
- Configurez
- Listez
- Zéro oubli
- Zéro erreur





Pour vos chantiers résidentiel et petit tertiaire, testez dès maintenant configpro.legrand.fr


Pour toute information complémentaire, contactez le Service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 €/min



Google Play et App Store





### 1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

**Départements:** 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93

94 - 95

**a**: 01 73 305 333 @:fr-dr-paris@legrand.fr

### 2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon 59650 Villeneuve d'Ascq

**Départements:** 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 62 - 80

**1** : 0 805 129 129 @:fr-dr-lille@legrand.fr

### 3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar 67100 Strasbourg

**Départements :** 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68

70 - 88 - 90

**a**: 03 88 77 32 32

@:fr-dr-strasbourg@legrand.fr

### 4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES **BOURGOGNE AUVERGNE**

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements: 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

**2**:0800715715 @:fr-dr-lyon@legrand.fr

### 5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C 595 Rue Pierre Berthier 13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements: 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

**a**: 0.800,730,800

@:fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

### 6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière 33185 Le Haillan

**Départements:** 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

: 0 805 121 121

@:fr-dr-bordeaux@legrand.fr

### 7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE **VAL DE LOIRE**

Technoparc de l'Aubinière 14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863 44338 Nantes Cedex 3

Départements: 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

: 0 805 120 805

@: fr-dr-nantes@legrand.fr

### 8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE **NORMANDIE**

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches 35132 Vezin-le-Coquet

**Départements:** 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56

**2**:0800730974 @:fr-dr-rennes@legrand.fr

### **FORMATION CLIENTS**

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

**a**: 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

**a**: 05 55 06 77 58

### SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

**a**: 05 55 06 87 87

Fax: 05 55 06 74 55

@: direction-export.limoges@legrand.fr

# service **Relations Pro**

0810 48 48 48 Service 0,05 €/mir

du lundi au vendredi 8h à 18h 128 av. de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex - France E-mail: accessible sur legrand.fr

### SUIVEZ-NOUS SUR

legrand.fr

facebook.com/LegrandFrance

in

linkedin.com/legrandfrance/

instagram.com/legrand\_france/ youtube.com/legrandfrance/

pinterest.fr/legrandfrance/

# **La legrand**

LEGRAND SNC SNC au capital de 7 368 545 € RCS Limoges 389 290 586 N° SIRET 389 290 586 000 12 TVA FR 15 389 290 586

### Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 87045 Limoges Cedex - France

**a**: 05 55 06 87 87 Fax: 05 55 06 88 88