

Q19570-2
First Edition
July 2022

ASUS Dual 4K USB-C Dock

User Manual

Model: DC200

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Table of Contents

English.....	3
繁體中文.....	6
Français.....	8
Deutsch.....	10
Italiano.....	12
Русский.....	14
العربية.....	16
Български.....	18
Bosanski jezik.....	20
Hrvatski.....	22
Čeština.....	24
Nederlands.....	26
Suomi.....	28
Ελληνικά.....	30
עברית.....	32
Magyar.....	34
Lietuvių.....	36
Latviešu.....	38
Македонски.....	40
Norsk.....	42
Português.....	44
Polski.....	46
Română.....	48
Español.....	50
Srpski.....	52
Slovenský.....	54
Slovenščina.....	56
Svenska.....	58
Українська.....	60
日本語.....	62
Türkçe.....	64


Specifications

Dimensions	104 x 45 x 14mm
Weight	98 ±5g
Cable length	150mm
Upstream port	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C port (10Gbps / DP1.4 / Output: up to 85W)
Downstream ports	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② port (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① port (Input: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x HDMI 2.0 with a maximum output resolution of 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz 1 x RJ-45 (Gigabit) port 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A port (10Gbps / 5V 1.5A) Supports HDMI & USB-C ① output simultaneously at resolution of 4K@30Hz
Input power	DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Supports PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
Output power	UFP USB-C: 5V~20V 5A / Supports PD3.0 DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / Supports BC1.2 Total DFP (USB-C ①+ USB-C ②+ USB-A) output: 2.5A (Max)

Specifications

Operation temperature	0°C ~ 35°C
Storage temperature	-20°C ~ 70°C

Using your ASUS Dual 4K USB-C Dock



NOTES:

- Please use a 30W or higher power adapter when fully loaded.
- For more safety information, please refer to the e-manual on the ASUS website.
- For the best user experience, please ensure that the USB Type-C port on your device (Notebook/Tablet/Mobile Phone) offers with full functionality (Charging/Data Transfer/Video Output).

IMPORTANT!

- To prevent any damage, use **ONLY** UL listed power sources with a rated output of 5~20V/5A. If you need further assistance with purchasing the power source, contact ASUSTeK Computer Inc. for further information.
 - The power supply cord(s) must be plugged into socket-outlet(s) that is / are provided with a suitable earth ground.
 - Use your ASUS Dock only with Listed ITE.
-


規格

尺寸	104 x 45 x 14mm
重量	98 ±5g
線材長度	150mm
上行連接埠	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (10Gbps / DP1.4 / 輸出 : 最高可達 85W)
下行連接埠	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② 連接埠 (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① 連接埠 (輸入 : PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x HDMI 2.0 連接埠 , 輸出解析度最高可達 3840x2160 @60Hz , FHD @144Hz 1 x RJ-45 (Gigabit) 連接埠 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 (10Gbps / 5V 1.5A) 同時支援 HDMI 與 USB-C ① 輸出解析度為 4K@30Hz
輸入功率	DFP USB-C ① : 5V~20V 5A / 支援 PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
輸出功率	UFP USB-C: 5V~20V 5A / 支援 PD3.0 DFP USB-C ① / USB-C ② : 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / 支援 BC1.2 總 DFP 輸出 (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) : 2.5A (最高)

規格

運作溫度	0°C ~ 35°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C

如何使用您的華碩 Dual 4K USB-C 擴充基座



注意：

- 全負載時建議使用 30W 以上充電器。
- 更多產品安規資訊，請至華碩官網下載產品電子手冊。
- 為獲得最佳體驗，請確認裝置（筆電 / 平板 / 手機）的 USB Type-C 連接埠可支援所有功能（充電 / 資料傳輸 / 影像輸出）。

Caractéristiques

Dimensions	104 x 45 x 14 mm
Poids	98 ±5g
Longueur du câble	150 mm
Port montant	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gb/s / DP1.4 / Sortie : jusqu'à 85W)
Ports descendants	<p>1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C ② (10 Gb/s / 5V/0,9A)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C ① (Entrée : PD 100W / DP1.4 / 5Gb/s / 5V/0,9A)</p> <p>1 x Port HDMI 2.0 avec résolution de sortie maximale de 3840x2160 @60Hz, 1080p@144Hz</p> <p>1 x Port RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s / 5V/1,5A)</p> <p>Prend en charge la sortie simultanée sur HDMI et USB-C ① avec une résolution de 4K@30Hz</p>
Courant d'entrée	<p>USB-C ① DFP: 5V~20V 5A / Prend en charge PD3.0</p> <p>USB-C UFP : 5V/3A</p>
Puissance de sortie	<p>USB-C UFP : 5V~20V 5A / Prend en charge PD3.0</p> <p>USB-C ① DFP / USB-C ② : 5V/0,9A</p> <p>USB-A DFP : 5V/1,5A / Prend en charge BC1.2</p> <p>DFP total (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) Sortie : 2,5A (Max)</p>

Caractéristiques


Température de fonctionnement

0°C~35°C

Température de stockage

-20°C~70°C

Utilisation du dock USB-C Dual 4K ASUS



REMARQUES :

- Veuillez utiliser un adaptateur secteur de 30W ou plus lorsque le socle est entièrement chargé.
- Pour plus d'informations concernant la sécurité, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le site internet d'ASUS.
- Pour une expérience utilisateur optimale, veuillez vous assurer que le port USB Type-C de votre appareil (Ordinateur portable/ Tablette/Téléphone portable) offre des fonctionnalités complètes (Chargement/Transfert de données/Sortie vidéo).


Spezifikationen

Abmessungen	104 x 45 x 14 mm
Gewicht	98 ±5 g
Kabellänge	150 mm
Upstream-Port	1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C-Anschluss (10 Gb/s / DP 1.4 / Ausgang: bis zu 85 W)
Downstream-Ports	<p>1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C^② Anschluss (10 Gb/s / 5 V, 0,9 A)</p> <p>1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-C^①-Anschluss (Eingang: PD 100 W / DP 1.4 / 5 Gb/s / 5 V, 0,9 A)</p> <p>1 x HDMI 2.0-Anschluss mit einer maximal ausgegebenen Auflösung von 3840x2160 @60 Hz, FHD @144 Hz</p> <p>1 x RJ-45-Anschluss (Gigabit)</p> <p>1 x USB 3.2 (Gen2) Typ-A-Anschluss (10 Gb/s / 5 V, 1,5 A)</p> <p>Unterstützt gleichzeitig HDMI & USB-C^① Ausgang bei einer Auflösung von 4K @30 Hz</p>
Eingangsleistung	<p>DFP USB-C^①: 5 V ~ 20 V, 5 A / Unterstützt PD 3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 V, 3 A</p>
Ausgangsleistung	<p>UFP USB-C: 5 V ~ 20 V, 5 A / Unterstützt PD 3.0</p> <p>DFP USB-C^①/USB-C^②: 5 V, 0,9 A</p> <p>DFP USB-A: 5 V, 1,5 A / Unterstützt BC 1.2</p> <p>Gesamt-DFP (USB-C^① + USB-C^② + USB-A) Ausgang: 2,5 A (Max.)</p>

Spezifikationen

Betriebs- temperatur	0 °C ~ 35 °C
Lager- temperatur	-20 °C ~ 70 °C

Ihr ASUS Dual 4K USB-C-Dock verwenden



HINWEISE:

- Bitte verwenden Sie ein Netzteil mit 30 W oder mehr, wenn alle Anschlüsse benutzt werden.
- Für weitere Informationen zur Sicherheit schauen Sie bitte im E-Handbuch auf der ASUS Webseite.
- Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit stellen Sie bitte sicher, dass der USB-Typ-C-Anschluss an Ihrem Gerät (Notebook/ Tablet/Smartphone) die volle Funktionalität bietet (Aufladen/ Datenübertragung/Videoausgang).


Specifiche

Dimensioni	104 x 45 x 14mm
Peso	98 ±5g
Lunghezza cavo	150mm
Porta up-stream	1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10Gbps / DP1.4 / Uscita: fino a 85 W)
Porte down-stream	<p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C ② (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C ① (Ingresso: PD 100 W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 con risoluzione massima in uscita 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x Porta RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Supporta uscita HDMI e USB-C ① contemporaneamente ad una risoluzione di 4K a 30 Hz</p>
Potenza in ingresso	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Supporta PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Potenza in uscita	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Supporta PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Supporta BC1.2</p> <p>Uscita DFP totale (USB-C ①+ USB-C ②+ USB-A): 2.5A (Massima)</p>

Specifiche

Temperatura operativa	0°C ~ 35°C
Temperatura di non utilizzo	-20°C ~ 70°C

Using your ASUS Dual 4K USB-C Dock



NOTES:

- Con molte periferiche connesse consigliamo di usare un adattatore di alimentazione da 30W o superiore.
- Per ulteriori informazioni sulla sicurezza fate riferimento al manuale utente (e-manual) sul sito web ASUS.
- Per ottenere le prestazioni migliori assicuratevi che la porta USB di tipo C sul dispositivo (notebook/tablet/telefono cellulare) offra funzionalità completa (Ricarica/Trasferimento dati/Uscita video).


Спецификация

Размеры	104 x 45 x 14 мм
Вес	98 ±5г
Длина кабеля	150мм
Восходящий порт	USB 3.2 Gen2 Type-C порт (10 Гбит/с / DP1.4 / Выход: до 85 Вт)
Разъемы	<p>Разъем USB 3.2 Gen2 Type-C [Ⓞ] (10 Гбит/с, 5 В, 0,9 А)</p> <p>Разъем USB 3.2 Gen2 Type-C [Ⓛ] (Вход: PD 100 Вт / DP1.4 / 5 Гбит/с / 5 В 0,9 А)</p> <p>HDMI с максимальным выходным разрешением 3840x2160 @ 60 Гц, FHD @144 Гц</p> <p>RJ-45 (гигабитный)</p> <p>Разъем USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с / 5 В 1,5 А)</p> <p>Поддержка одновременного выхода HDMI & USB-C [Ⓛ] с разрешением 4K@30 Гц</p>
Входная мощность	<p>DFP USB-C [Ⓛ]: 5V ~ 20V 5A / Поддержка PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 В 3 А</p>
Выходная мощность	<p>УФП USB-C: 5V ~ 20V 5A / Поддержка PD3.0</p> <p>DFP USB-C [Ⓛ]/USB-C [Ⓞ]: 5 В, 0,9 А</p> <p>DFP USB-A: 5 В 1,5 А / Поддержка BC1.2</p> <p>Общий выходной ток DFP (USB-C [Ⓛ] + USB-C [Ⓞ] + USB-A): 2,5 А (макс.)</p> <p>Общая мощность: 100 Вт (макс.)</p>

Спецификация

Температура при работе:	0°C ~ 35°C
Температура при хранении	-20°C ~ 70°C

Использование ASUS Dual 4K USB-C Dock



ПРИМЕЧАНИЯ:


- При полной нагрузке используйте блок питания мощностью 30 Вт или более.
- Подробную информацию о безопасности смотрите в электронном руководстве на сайте ASUS.
- Для использования всех возможностей убедитесь, что порт USB Type-C на вашем устройстве (ноутбук/планшет/смартфон) обеспечивает полную функциональность (зарядка/передача данных/видеовыход).

المواصفات

104 x 45 x 14mm	الأبعاد
98 ±5g	الوزن
150mm	طول الكبل
1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني الفئة C- (10 جيجا بايت في الثانية / DP1.4 / الخرج: ما يصل إلى 85 وات)	منفذ التدفق العلوي
<p>1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني الفئة C- ② (10 جيجا بايت في الثانية / 5V 0.9A)</p> <p>1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني الفئة C- ① (الدخل: PD 100 وات / DP1.4 / 5 جيجا بايت في الثانية / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 مع دقة خرج قصوى بقيمة 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x منفذ RJ-45 (جيجا بايت)</p> <p>1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني الفئة A- (10 جيجا بايت في الثانية / 5V 1.5A)</p> <p>يدعم خرج HDMI & USB-C ① في نفس الوقت بدقة بقيمة 4K@30Hz</p>	منافذ التدفق التحتي
DFP USB-C ① : 5V~20V 5A / يدعم PD3.0	طاقة الدخل
5V 3A :UFP USB-C	
<p>5V~20V 5A :UFP USB-C / يدعم PD3.0</p> <p>① DFP USB-C / ② USB-C : 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A : 5V 1.5A / يدعم BC1.2</p> <p>② USB-C + ① USB-C) DFP</p> <p>(USB-A + 2.5A خرج إجمالي (كحد أقصى)</p>	طاقة الخرج

0° C ~ 35° C	درجة حرارة التشغيل
-20° C ~ 70° C	درجة حرارة التخزين

باستخدام قاعدة إرساء ASUS المزدوجة 4K USB-C



ملاحظات:

- يرجى استخدام مهبط طاقة بقوة 30 وات أو أعلى عند اكتمال التحميل.
- لمزيد من معلومات السلامة؛ يرجى الرجوع إلى الدليل الإلكتروني الموجود على موقع ويب ASUS.
- لأفضل تجربة للمستخدم؛ يرجى التأكد من أن منفذ USB الفئـة C الموجود على جهازك (الحاسوب المحمول/الحاسوب اللوحي/الهاتف المحمول) يقدم أداء وظيفي كامل (الشحن/نقل البيانات/خرج الفيديو).


Технически характеристики

Размери	104 x 45 x 14mm
Тегло	98 ±5g
Дължина на кабела	150mm
Upstream порт	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C порт (10Gbps/DP1.4/Изход: до 85W)
Downstream портове	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② порт (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① порт (Вход: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 с максимална изходна разделителна способност от 3840x2160 при 60Hz, FHD при 144Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) порт</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A порт (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Поддържа HDMI и USB-C ① изходи едновременно, при разделителна способност 4K при 30Hz</p>
Входно захранване	<p>DFP USB-C ① : 5V~20V 5A / Поддържа PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Изходно захранване	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Поддържа PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① /USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Поддържа BC1.2</p> <p>Общо DFP (USB-C ① + USB-C ②+ USB-A) изход: 2.5A (Макс.)</p>

Технически характеристики

Температура на работа	0°C ~ 35°C
Температура на съхранение	-20°C ~ 70°C

Използване на ASUS Dual 4K USB-C докинг



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Използвайте захранващ адаптер 30W или повече при пълно зареждане.
- За повече информация, вижте електронното ръководство на страницата на ASUS.
- За на-добро потребителско изживяване, уверете се, че USB Type-C портът на Вашето устройство (ноутбук/таблет/мобилен телефон) предлага пълна функционалност (зареждане/пренос на данни/видеоизход).


Specifikacija

Dimenzije	104 x 45 x 14mm
Težina	98 ±5g
Duljina kabela	150mm
Priključak za odlazni prijenos	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C priključak (10 Gbps / DP1.4 / Izlaz: do 85W)
Priključak za dolazni prijenos	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② priključak (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① priključak (Ulaz: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 s maksimalnom izlaznom razlučivošću 3840x2160 pri 60 Hz, FHD pri 144 Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) ulaz</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A priključak (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Podržava istodobno HDMI i USB-C ① izlaz uz razlučivost 4K pri 30 Hz</p>
Ulazna snaga	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Podržava PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Izlazna snaga	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Podržava PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Podržava BC1.2</p> <p>Ukupni DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) izlaz: 2.5A (Maks.)</p>

Specifikacija

Radna temperatura	0°C ~ 35°C
Temperatura za skladištenje	-20°C ~ 70°C

Upotreba priključne stanice ASUS Dual 4K USB-C



NAPOMENE:

- Upotrebljavajte adapter od 30 W ili veće snage pri punom opterećenju.
- Više informacija o sigurnosti potražite u e-priručniku na ASUS web stranici.
- Najbolje korisničko iskustvo postiže se ako koristite USB Type-C priključak na uređaju (laptop/tablet/mobitel) uz punu funkcionalnost (punjenje/prijenos podataka/videoizlaz).


Specifikacija

Dimenzije	104 x 45 x 14mm
Težina	98 ± 5g
Duljina kabela	150mm
Priključak prema računalu	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C priključak (10 Gbps / DP1.4 / Izlaz: do 85 W)
Priključak prema opremi	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② priključak (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① priključak (Ulaz: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 s maksimalnom izlaznom razlučivosti od 3840 x 2160 na 60 Hz, FHD na 144 Hz</p> <p>1 x Priključak RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A priključak (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Podržava istodobno izlaz HDMI i USB-C ① na razlučivosti od 4K na 30 Hz</p>
Ulazno napajanje	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Podržava PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Izlazna snaga	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Podržava PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Podržava BC1.2</p> <p>Ukupsn DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) izlaz: 2.5A (Maks.)</p>

Specifikacija

Radna temperatura	0°C ~ 35°C
Skladišna temperatura	-20°C ~ 70°C

Upotreba ASUS Dual 4K USB-C priključne stanice



NAPOMENA:

- Pri potpunom opterećenju koristite adapter napajanja od 30 W ili više.
- Za više informacija o sigurnosti pogledajte mrežni priručnik na web-stranici tvrtke ASUS.
- Za najbolje korisničko iskustvo provjerite podržava li USB Type-C priključak na uređaju (prijenosno računalo / tablet / mobitel) sve funkcionalnosti (punjenje / prienos podataka / video-izlaz).


Technické údaje

Rozměry	104 x 45 x 14mm
Hmotnost	98 ±5g
Délka kabelu	150mm
Port pro připojení k PC	1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s / DP1.4 / výstup: až 85 W)
Porty pro připojení periférií a zařízení	<p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C ② (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C ① (Vstup: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 s maximálním výstupním rozlišením 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x Port RJ-45 (gigabit)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Podporuje simultánní výstup HDMI a USB-C ① v rozlišení 4K při 30 Hz</p>
Vstupní výkon	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Podporuje PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Výstupní výkon	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Podporuje PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Podporuje BC1.2</p> <p>Celkový výstup DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2.5A (Max)</p>

Technické údaje

Provozní teplota	0°C ~ 35°C
Skladovací teplota	-20°C ~ 70°C

Schéma zapojení dokovací stanice ASUS Dual 4K USB-C



POZNÁMKY:

- Při plném zatížení použijte 30W nebo vyšší napájecí adaptér
- Další bezpečnostní informace naleznete v elektronické příručce na webu ASUS.
- Pro nejlepší uživatelský zážitek se ujistěte, že port USB Type-C na vašem zařízení (notebook/tablet/mobilní telefon) nabízí plnou funkčnost (nabíjení/přenos dat/výstup videa).


Specificaties

Afmetingen	104 x 45 x 14mm
Gewicht	98 ±5g
Kabellengte	150mm
Upstream-poort	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C poort (10Gbps / DP1.4 / uitgang tot 85W)
Downstream-poorten	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② poort (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① poort (Ingang: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 met een maximale uitvoerresolutie van 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit)-poort</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A poort (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Ondersteunt HDMI & USB-C ①-uitgang tegelijk bij een resolutie van 4K@30Hz</p>
Ingangs-vermogen	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Ondersteuning voor PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Uitgangs-vermogen	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Ondersteuning voor PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Ondersteuning voor BC1.2</p> <p>Totale DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A)-uitgang: 2.5A (Max)</p>

Specificaties

Gebruiks-temperatuur	0°C ~ 35°C
Opslag-temperatuur	-20°C ~ 70°C

Het ASUS Dual 4K USB-C Dock gebruiken



OPMERKINGEN:

- Gebruik een voedingsadapter van 30W of meer indien volledig opgeladen.
- Raadpleeg de e-handleiding op de ASUS-website voor meer veiligheidsinformatie.
- Controleer voor de beste gebruikerservaring of de USB Type-C poort op uw apparaat (Notebook / tablet / mobiele telefoon) de volledige functionaliteit functionaliteit (opladen/ gegevensoverdracht/video-uitgang) biedt.

Tekniset tiedot

Mitat	104 x 45 x 14mm
Paino	98 ±5g
Kaapelin pituus	150mm
Portit, joissa virran sisään-tulo	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C -portti (10Gbps / DP 1.4 / Lähtö: enintään 85 W)
Downstream-portit	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ^② -portti (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ^① -portti (Tulot: PD 100W/ DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x HDMI 2.0 3840 x 2160 @ 60 Hz, FHD @ 144 Hz -maksimilähtöresoluutiolla 1 x RJ-45 (Gigabit) -portti 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A -portti (10Gbps / 5V 1.5A) Tukee HDMI- ja USB-C ^① -lähtöä samanaikaisesti 4K @ 30 Hz -resoluutiolla
Sisääntuloteho	DFP USB-C ^① : 5V~20V 5A / Tukee PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
Ulostuloteho	UFP USB-C: 5V~20V 5A / Tukee PD3.0 DFP USB-C ^① /USB-C ^② : 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / Tukee BC1.2 Kokonais-DFP (USB-C ^① + USB-C ^② + USB-A) -lähtö: 2.5A (maks.)

Tekniset tiedot


Käyttölämpötila

0°C ~ 35°C

Varastointilämpötila

-20°C ~ 70°C

ASUS Dual 4K USB-C Dock -telakan käyttö



HUOMAUTUKSIA:

- Käytä 30W tai tehokkaampaa verkkolaitetta, kun ladattu täyteen.
- Katso lisätietoja e-käyttöoppaasta ASUKSEN verkkosivustossa.
- Saadaksesi parhaan käyttäjäkokemuksen, varmista, että laitteesi USB Type-C -portti (Notebook/Tabletti/Matkapuhelin) tarjoaa täyden toiminnallisuuden (Lataaminen/Datansiirto/Videolähtö).

Προδιαγραφή

Διαστάσεις	104 x 45 x 14mm
Βάρος	98 ±5g
Μήκος καλωδίου	150mm
Θύρα ανοδικής ροής	1 x θύρα USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps / DP1.4 / Έξοδος: έως 85W)
Θύρες καθοδικής ροής	<p>1 x θύρα USB 3.2 Gen2 Type-C ② (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x θύρα USB 3.2 Gen2 Type-C ① (Είσοδος: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 με μέγιστη ανάλυση εξόδου 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x Θύρα RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x θύρα USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Υποστηρίζει ταυτόχρονη έξοδο HDMI & USB-C ① σε ανάλυση 4K@30Hz</p>
Ισχύς εισόδου	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Υποστηρίζει PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Ισχύς εξόδου	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Υποστηρίζει PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Υποστηρίζει BC1.2</p> <p>Συνολική έξοδος DFP (USB-C ① + USB-C ②+ USB-A): 2.5A (Μεγ)</p>

Προδιαγραφή


Θερμοκρασία
λειτουργίας

0°C ~ 35°C

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-20°C ~ 70°C

Χρήση του ASUS Dual 4K USB-C Dock




ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα ρεύματος 30W ή υψηλότερης ισχύος όταν ο σταθμός σύνδεσης φέρει πλήρες φορτίο.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στον ιστότοπο της ASUS.
- Για βέλτιστη εμπειρία χρήσης, βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB Type-C της συσκευής σας (Φορητός υπολογιστής/Τάμπλετ/Κινητό τηλέφωνο) διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα (Φόρτιση/Μεταφορά δεδομένων/Εξοδος βίντεο).

104 x 45 x 14mm	מידות
98 ±5g	משקל
150mm	אורך הכבל
USB 3.2 Gen2 Type-C x 1 יציאת (10Gbps / DP1.4 / מוצא: עד (85W	Up- יציאת stream
USB 3.2 Gen2 Type-C ² x 1 יציאת (10Gbps / 5V 0.9A) USB 3.2 Gen2 Type-C ¹ x 1 יציאת PD 100W / DP1.4 / (כניסה: (5Gbps / 5V 0.9A HDMI 2.0 עם רזולוציית מוצא 3840x2160 @60Hz, של FHD @144Hz RJ-45 (Gigabit) x 1 יציאת USB 3.2 Gen2 Type-A x 1 יציאת (10Gbps / 5V 1.5A) תומך ביציאת HDMI ו-USB-C ¹ בו זמנית ברזולוציה 4K@30Hz	Down- יציאות stream
DFP USB-C ¹ : 5V~20V 5A / תומך ב- PD3.0 5V 3A :UFP USB-C	הספק כניסה
5V~20V 5A :UFP USB-C / תומך ב- PD3.0 5V 0.9A :DFP USB-C ² / USB-C ¹ 5V 1.5A :DFP USB-A / תומך ב- BC1.2 מוצא + USB-C ² + USB-C ¹ (DFP (USB-A) כולל: 2.5A (מקסימום)	הספק מוצא

0°C ~ 35°C	טמפרטורת פעולה
-20°C ~ 70°C	טמפרטורת אחסון

שימוש ב-ASUS Dual 4K USB-C Dock



הערות:

- כאשר המכשיר בעומס מלא, יש להשתמש בספק כוח עם הספק של 30W לפחות.
- לקבלת פרטים נוספים אודות בטיחות, עיין במדריך האלקטרוני שבאתר ASUS.
- כדי ליהנות מחוויית משתמש אופטימלית, אנא ודא שיציאת USB Type-C במכשיר שברשותך (מחשב נישא/טאבלט/מכשיר נייד) תומכת בפונקציונליות מלאה (טעינה/העברת נתונים/יציאת וידאו).


Műszaki adatok

Méreték	104 x 45 x 14mm
Tömeg	98 ±5g
Kábel hossza	150mm
Bemeneti csatlakozó	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C aljzat (10 Gbps / DP1.4 / Kimenet: legfeljebb 85W)
Kimeneti csatlakozók	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② aljzat (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① aljzat (Bemenet: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 legfeljebb 3840x2160 képpont 60 Hz kimeneti felbontás, illetve FHD 144 Hz mellett</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) aljzat</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A aljzat (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Támogatja a HDMI és USB-C ① kimenetet egyszerre 4K@30Hz felbontásban</p>
Teljesítmény felvétel	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / PD3.0 támogatása</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Teljesítmény felvétel	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / PD3.0 támogatása</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / BC1.2 támogatása</p> <p>Teljes DFP (USB-C ①+ USB-C ②+ USB-A) kimenet: 2.5A (Max)</p>

Műszaki adatok

Működési hőmérséklet	0°C ~ 35°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ 70°C

Az ASUS kettős 4K USB-C dokkoló használata



MEGJEGYZÉSEK:

- Kérjük, hogy teljes terhelés esetén használjon 30W-os vagy annál nagyobb teljesítményű hálózati adaptert.
- További biztonsági tudnivalókért olvassa el az ASUS weboldalán található e-kézikönyvet.
- A legjobb felhasználói élmény érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszközén (Notebook/Táblagép/Mobiltelefon) lévő USB Type-C aljzat teljes funkcionalitást biztosít (Töltés/Adatátvitel/Videokimenet).

Techniniai duomenys

Matmenys	104 x 45 x 14mm
Svoris	98 ±5g
Kabelio ilgis	150mm
Signalų siuntimo prievadas	1 x 2 kartos C tipo USB 3.2 prievadas (10 Gbps / DP1.4 / Išvesties galia: iki 85 W)
Signalų gavimo prievadas	<p>1 x 2 kartos C [Ⓜ] tipo USB 3.2 prievadas (10 Gbps / 5 V 0.9 A)</p> <p>1 x 2 kartos C [Ⓛ] tipo USB 3.2 prievadas (Įvestis: PD 100 W / DP1.4 / 5 Gbps / 5 V 0.9 A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 su maks. skiriamąja geba 3840x2160 esant 60 Hz, FHD esant 144 Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) ryšio prievadas</p> <p>1 x 2 kartos A tipo USB 3.2 prievadas (10 Gbps / 5 V 1.5 A)</p> <p>Vienu metu palaiko HDMI ir C [Ⓛ] tipo USB išvestį, nustačius skiriamąją gebą 4K esant 30 Hz</p>
Įvesties galia	<p>DFP USB-C [Ⓛ]: 5 V~20 V 5 A / Palaiko PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 V 3 A</p>
Išvesties galia	<p>UFP USB-C: 5 V~20 V 5 A / Palaiko PD3.0</p> <p>DFP USB-C [Ⓛ] / USB-C [Ⓜ]: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5 V 1.5 A / Palaiko BC1.2</p> <p>Bendra DFP (USB-C [Ⓛ] + USB-C [Ⓜ] + USB-A) išvesties galia: 2.5 A (Maks.)</p>

Techniniai duomenys


Darbo aplinkos
temperatūra

0°C ~ 35°C

Laikymo aplinkos
temperatūra

-20°C ~ 70°C

ASUS Dual 4K USB-C Dock jungties naudojimas



PASTABOS:

- Naudokite pilnai įkrautą 30 W arba galingesnę maitinimo adapterį.
- Daugiau informacijos apie saugą rasite ASUS svetainėje esančioje elektroninėje naudotojo vadovo versijoje.
- Norėdami užtikrinti geriausią naudotojo patirtį, įsitikinkite, kad įrenginio (nešiojamojo kompiuterio / planšetinio kompiuterio / mobiliojo telefono) C tipo USB prievadas turi visas funkcijas (įkrovimo / duomenų perdavimo / vaizdo išvesties).

Specifikācija

Izmēri	104 x 45 x 14mm
Svars	98 ±5g
Kabeļa garums	150mm
Augšupstraumes ports	1 x USB 3.2 Gen2 C veida pieslēgvietā (10 Gb/s / DP1.4 / izeja: līdz 85 W)
Lejupstraumes porti	<p>1 x USB 3.2 Gen2 C veida ① pieslēgvietā (10 Gbps / 5 V 0.9 A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 C veida ① pieslēgvietā (leeja: PD 100 W / DP1.4 / 5 Gbps / 5 V 0.9 A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 ar maksimālo izejas izšķirtspēju 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x RJ-45 (gigabitu) ports</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 A veida ports (10 Gbps / 5 V 1.5 A)</p> <p>Atbalsta HDMI un USB-C ① izeju vienlaicīgi ar izšķirtspēju 4K@30Hz</p>
leejas jauda	<p>DFP USB-C ①: 5 V~20 V 5 A / Atbalsta PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 V 3 A</p>
Izejas jauda	<p>UFP USB-C: 5 V~20 V 5 A / Atbalsta PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5 V 1.5 A / Atbalsta BC1.2</p> <p>Kopējā DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) izejas jauda: 2.5 A (Maks.)</p>

Specifikācija


Darbības
temperatūra

0°C ~ 35°C

Uzglabāšanas
temperatūra

-20°C ~ 70°C

ASUS Dual 4K USB-C doka lietošana



PIEZĪMES:

- Izmantojiet 30 W vai lielākas jaudas barošanas adapteri, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
- Lai iegūtu papildinformāciju par drošību, skatiet e-rokasgrāmatu ASUS tīmekļa vietnē.
- Lai nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi, pārliecinieties, vai ierīces USB C veida ports (piezīmjdators/planšete/ mobilais tālrunis) piedāvā pilnu funkcionalitāti (uzlāde/datu pārsūtīšana/video izvade).


Спецификација

Димензии	104 x 45 x 14mm
Тежина	98 ±5g
Должина на кабел	150mm
Влезна порта	1 x USB 3.2 Ген2 Тип-С порта (10Gbps / DP1.4 / Излез: до 85W)
Излезни порти	<p>1 x USB 3.2 Ген2 Тип-С ② порта (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Ген2 Тип-С ① порта (Влез: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 со максимална излезна резолуција од 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) порта</p> <p>1 x USB 3.2 Ген2 Тип-А порта (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Поддржува HDMI и USB-C ① излез симултано со резолуција од 4K@30Hz</p>
Влезна моќност	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Поддржува PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Излезна моќност	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Поддржува PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Поддржува BC1.2</p> <p>Вкупен DFP (USB-C ①+ USB-C ②+ USB-A) излез: 2.5A (Макс)</p>

Спецификација

Работна температура	0°C ~ 35°C
Температура на чување	-20°C ~ 70°C

Користење на вашиот ASUS Dual 4K USB-C Док



ЗАБЕЛЕШКИ:

- Користете адаптер за напојување од 30W или со поголема моќност кога оптоварувањето е целосно.
- За повеќе безбедносни информации, погледнете го е-прирачникот на веб-страницата на ASUS.
- За најдобро корисничко искуство, уверете се дека USB Тип-C портата на вашиот уред (Лаптоп/Таблет/Мобилен телефон) има целосна функционалност (Полнење/Пренос на податоци/Видео излез).

Spesifikasjoner

Mål	104 x 45 x 14mm
Vekt	98 ±5g
Kabellengde	150mm
Oppstrømsport	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C-port (10Gbps / DP 1.4 / effekt: opptil 85 W)
Nedstrømsporter	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ②-port (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ①-port (Inngang: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 med maksimal utgangsopløsning på 3840 x 2160 ved 60 Hz, FHD ved 144 Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit)-port</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A-port (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Støtter HDMI- og USB-C ①-effekt samtidig med en oppløsning på 4K ved 30 Hz</p>
Inngangseffekt	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Støtter PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Utgangseffekt	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Støtter PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Støtter BC1.2</p> <p>Total DFP-effekt (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2.5A (maks.)</p>

Spesifikasjoner


Driftstemperatur

0°C ~ 35°C

Oppbevarings-
temperatur

-20°C ~ 70°C

Slik brukes ASUS Dual 4K USB-C Dock



MERKNADER:

- Bruk 30W eller høyere strømadapter når fulladet.
- Du finner mer sikkerhetsinformasjon i den elektroniske håndboken på nettstedet til ASUS.
- For den beste brukeropplevelsen må du sørge for at USB Type-C-porten på enheten din (bærbar/nettbrett/mobiltelefon) har full funksjonalitet (lading/dataoverføring/videoutgang).

Especificações

Dimensões	104 x 45 x 14mm
Peso	98 ±5g
Comprimento do cabo	150mm
Porta de entrada:	1 x Porta USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps / DP1.4 / Saída: até 85W)
Portas de saída suportadas:	<p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 Type-C ② (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 Type-C ① (Entrada: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 com resolução máxima de 3840x2160 a 60Hz, FHD a 144Hz</p> <p>1 x Porta RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x Porta USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Suporta simultaneamente saída HDMI e USB-C ① com resolução de 4K a 30 Hz</p>
Tomada de entrada da alimentação	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Suporta PD 3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Potência de saída	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Suporta PD 3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Suporta BC 1.2</p> <p>Saída total DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2.5A (max)</p>

Especificações


Temperatura em funcionamento

0°C ~ 35°C

Temperatura de armazenamento

-20°C ~ 70°C

Como utilizar a ASUS Dual 4K USB-C Dock



NOTAS:

- Quando estiver em carga total, utilize um carregador com potência igual ou superior a 30W.
- Para mais informações de segurança, consulte o manual eletrónico no website da ASUS.
- Para garantir a melhor experiência de utilização, certifique-se de que a porta USB Tipo C do seu dispositivo (Portátil/Tablet/Telemóvel) oferece funcionalidade total (Carregamento/Transferência de dados/Saída de vídeo).


Specyfikacje

Wymiary	104 x 45 x 14mm
Masa (g)	98 ±5g
Długość kabla	150mm
Port przesyłania danych	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C port (10Gbps / DP1.4 / Wyjście: do 85 W)
Porty pobierania danych	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Ⓜ port (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Ⓜ port (Wejście: PD 100 W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x HDMI 2.0 z obsługą maksymalnej rozdzielczości wyjściowej 3840 x 2160 przy 60 Hz, FHD przy 144 Hz 1 x Port RJ-45 (gigabitowy) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A port (10Gbps / 5V 1.5A) Jednoczesna obsługa wyjścia HDMI i USB-C Ⓜ przy rozdzielczości 4K, 30 Hz
Moc wejściowa	DFP USB-C Ⓜ: 5V~20V 5A / Obsługa urządzeń PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
Moc wyjściowa	UFP USB-C: 5V~20V 5A / Obsługa urządzeń PD3.0 DFP USB-C Ⓜ / USB-C Ⓜ: 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / Obsługa urządzeń BC1.2 Całkowita moc wyjściowa DFP (USB-C Ⓜ + USB-C Ⓜ + USB-A): 2.5A (maks.)

Specyfikacje

Temperatura robocza	0°C ~ 35°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 70°C

Sposób korzystania ze stacji dokującej ASUS Professional Dock



UWAGI:

- Przy pełnym obciążeniu należy korzystać z zasilacza o mocy 30 W lub wyższej.
- Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć w e-podręczniku w witrynie firmy ASUS.
- W celu zapewnienia najwyższej jakości użytkowania należy upewnić się że port USB typu C na urządzeniu (notebook/tablet/telefon komórkowy) oferuje pełną funkcjonalność (ładowanie/transfer danych/wyjście wideo).

Specificații

Dimensiuni	104 x 45 x 14mm
Greutate	98 ±5g
Lungime cablu	150mm
Port upstream	1 x Port USB 3.2 Gen2 Tip-C (10 Gbps / DP1.4 / Ieșire: până la 85 W)
Porturi downstream	<p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Tip-C ② (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Tip-C ① (Intrare: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 cu rezoluție maximă de ieșire 3840x2160 la 60 Hz, FHD la 144 Hz</p> <p>1 x Port RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Tip-A (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Acceptă ieșire HDMI și USB-C ① simultan la rezoluție 4K la 30 Hz</p>
Putere de intrare	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Acceptă PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Putere de ieșire	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Acceptă PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Acceptă BC1.2</p> <p>Ieșire totală DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2.5A (Max)</p>

Specificații


Temperatură de lucru

0°C ~ 35°C

Temperatură de depozitare

-20°C ~ 70°C

Utilizarea stației de andocare ASUS Dual 4K USB-C



REȚINEȚI:

- Utilizați un adaptor de alimentare de 30 W sau mai mult când stația este încărcată complet.
- Pentru mai multe informații despre siguranță, consultați manualul electronic de pe site-ul web ASUS.
- Pentru cea mai bună experiență de utilizare, portul USB Tip-C de pe dispozitivul dvs. (notebook/tabletă/telefon mobil) trebuie să ofere funcționalitate completă (încărcare/transfer de date/ieșire video).

Especificaciones

Dimensiones	104 x 45 x 14 mm
Peso	98 ±5 g
Longitud del cable	150 mm
Puertos de subida	1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C puerto (10 Gbps / DP1.4 / Salida: hasta 85 W)
Puertos de bajada	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C ② puerto (10Gbps / 5V 0,9 A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C ① puerto (Entrada: PD 100 W / DP1.4 / 5 Gbps / 5 V 0,9 A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 con una resolución de salida máxima de 3840x2160 a 60 Hz, FHD a 144 Hz</p> <p>1 x Puerto RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-A puerto (10 Gbps / 5 V 1,5 A)</p> <p>Admite salida HDMI y USB-C ① simultáneamente con una resolución de 4K a 30 Hz</p>
Alimentación de entrada	<p>DFP USB-C ①: 5 V~20 V 5 A / Compatibilidad con PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 V 3 A</p>
Alimentación de salida	<p>UFP USB-C: 5 V~20 V 5 A / Compatibilidad con PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① /USB-C ②: 5 V 0,9 A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Compatibilidad con BC1.2</p> <p>Salida DFP total (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2,5 A (máx.)</p>

Especificaciones


Temperatura de funcionamiento

0°C ~ 35°C

Temperatura de almacenamiento

-20°C ~ 70°C

Cómo utilizar ASUS Dual 4K USB-C Dock



NOTAS:

- Utilice un adaptador de alimentación de 30W o superior en el caso de usar todos los puertos.
- Para obtener más información de seguridad, consulte el manual electrónico en el sitio web de ASUS.
- Para disfrutar de la mejor experiencia de usuario, asegúrese de que el puerto USB Tipo-C de su dispositivo (Equipo portátil/ Tableta/Teléfono móvil) ofrece funcionalidad completa (Carga/ Transferencia de datos/Salida de vídeo).


Specifikacije

Dimenzije	104 x 45 x 14mm
Težina	98 ± 5g
Dužina kabela	150mm
Ulazni priključci	1 x USB 3.2 Gen2 port tipa-C (10Gbps/DP1.4/Izlaz: do 85W)
Izlazni priključci	<p>1 x USB 3.2 Gen2 port tipa-C ② (10Gbps/5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 port tipa-C ① (Ulaz: PD 100W/DP1.4/5Gbps/ 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 sa maksimalnom izlaznom rezolucijom od 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit) port</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 port tipa-A (10Gbps/5V 1.5A)</p> <p>Podržava HDMI & USB-C ① izlaz simultano pri rezoluciji od 4K@30Hz</p>
Ulazna snaga	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A/Podržava PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Izlazna snaga	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A/Podržava PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① /USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A/Podržava BC1.2</p> <p>Ukupni DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A) izlaz: 2.5A (maks)</p>

Specifikacije

Radna temperatura	0°C ~ 35°C
Temperatura skladištenja	-20°C ~ 70°C

Korišćenje vaše ASUS Dual 4K USB-C bazne stanice



NAPOMENE:

- Koristite adapter za napajanje od 30W ili jači kada je u potpunosti opterećen.
- Za više bezbednosnih informacija, pogledajte elektronsko uputstvo na internet prezentaciji kompanije ASUS.
- Za najbolje korisničko iskustvo, proverite da port USB tipa-C na vašem uređaju (Laptopu/Tabletu/Mobilnom telefonu) nudi punu funkcionalnost (Punjenje/Prenos podataka/Video izlaz).

Technické údaje

Rozmery	104 x 45 x 14mm
Hmotnosť	98 ±5g
Dĺžka kábla	150mm
Vstupný port	1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gbps / DP1.4 / Výstup: až 85 W)
Výstupný port	<p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C ② (10 Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-C ① (Vstup: PD 100 W / DP1.4 / 5 Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 s maximálnym výstupným rozlíšením 3 840 x 2 160 pri 60 Hz, FHD pri 144 Hz</p> <p>1 x Port RJ-45 (gigabajtový)</p> <p>1 x Port USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Súčasne podporuje výstupy HDMI a USB-C ① pri rozlíšení 4 K, 30 Hz</p>
Vstupný výkon	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Podporuje PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Výstupný výkon	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Podporuje PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Podporuje BC1.2</p> <p>Celkový výstup DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2.5A (Max)</p>

Technické údaje


Prevádzková teplota

0°C ~ 35°C

Skladovacia teplota

-20°C ~ 70°C

Používanie ASUS Dual 4K USB-C Dock



POZNÁMKY:

- Pri plnom zaťažení používajte sieťový adaptér 30 W alebo vyšší.
- Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v elektronickej príručke na internetovej stránke ASUS.
- Pre najlepší používateľský zážitok sa uistite, či port USB Type-C vo vašom zariadení (prenosný počítač/tablet/mobilný telefón) poskytuje plnú funkčnosť (nabíjanie/prenos údajov/výstupný obrazový signál).

Tehnični podatki

Mere	104 x 45 x 14 mm
Teža	98 ± 5 g
Dolžina kabla	150 mm
Dovodna vrata	1 x Vrata USB 3.2 Type-C 2. generacije (10 Gb/s / DP 1,4 / Izhod: do 85 W)
Odvodna vrata	<p>1 x Vrata USB 3.2 Type-C ② 2. generacije (10 Gb/s / 5 V 0,9 A)</p> <p>1 x Vrata USB 3.2 Type-C ① 2. generacije (Vhod: PD 100 W / DP 1,4 / 5 Gb/s / 5 V 0,9 A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 z največjo izhodno ločljivostjo 3840 x 2160 pri 60 Hz, FHD pri 144 Hz</p> <p>1 x Vrata RJ-45 (Gigabit)</p> <p>1 x Vrata USB 3.2 Type-A 2. generacije (10 Gb/s / 5 V 1,5 A)</p> <p>Istočasno podpira izhod HDMI in USB-C ① pri ločljivosti 4 K pri 30 Hz</p>
Vhodna moč	<p>DFP USB-C ①: 5 V~20 V 5 A / Podpira PD 3,0</p> <p>UFP USB-C: 5 V 3 A</p>
Izhodna moč	<p>UFP USB-C: 5 V~20 V 5 A / Podpira PD 3,0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5 V 0,9 A</p> <p>DFP USB-A: 5 V 1,5 A / Podpira BC 1,2</p> <p>Skupni izhod DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2,5 A (Najv.)</p>

Tehnični podatki


Delovna temperatura

0°C ~ 35°C

Temperatura skladiščenja

-20°C ~ 70°C

Uporaba nove priključne postaje ASUS Dual 4K USB-C



OPOMBE:

- Pri polni obremenitvi uporabljajte 30 W ali močnejši adapter.
- Za več varnostnih informacij glejte e-priročnik na spletnem mestu ASUS.
- Za najboljšo uporabniško izkušnjo se prepričajte, da vrata USB Type-C na vaši napravi (prenosni računalnik/tablica/mobilni telefon) omogočajo polno funkcionalnost (polnjenje/prenos podatkov/video izhod).


Specifikationer

Mått	104 x 45 x 14mm
Vikt	98 ±5g
Kabellängd	150mm
Uppströmsport	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C port (10Gbps / DP1.4 / Uteffekt: upp till 85W))
Nedströmsportar	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② port (10Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① port (Ineffekt: PD 100 W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A)</p> <p>1 x HDMI 2.0 med en maximal uteffekt på 3840x2160 på 60 Hz, FHD på 144 Hz</p> <p>1 x RJ-45-port (Gigabit)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A port (10Gbps / 5V 1.5A)</p> <p>Stödjer samtidig HDMI- och USB-C ①-uteffekt med en upplösning på 4K på 30 Hz</p>
Ineffekt	<p>DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / Stödjer PD3.0</p> <p>UFP USB-C: 5V 3A</p>
Uteffekt	<p>UFP USB-C: 5V~20V 5A / Stödjer PD3.0</p> <p>DFP USB-C ① /USB-C ②: 5V 0.9A</p> <p>DFP USB-A: 5V 1.5A / Support BC1.2</p> <p>Total DFP-uteffekt (USB-C ①+ USB-C ② + USB-A): 2.5A (Max)</p>

Specifikationer

Drifttemperatur	0°C ~ 35°C
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 70°C

Hur man använder ASUS Dual 4K USB-C Dock



NOTES:

- Använd en 30W eller starkare strömadapter när den är fulladdad.
- För mer säkerhetsinformation, se e-manualen på ASUS webbplats.
- För bästa användarupplevelse ska USB Type-C-porten på enheten (bärbar dator/surfplatta/mobiltelefon) erbjuda full funktionalitet (laddning/dataöverföring/videoutgång).


Технічні характеристики

Габарити	104 x 45 x 14 мм
Маса	98 ± 5 г
Довжина кабелю	150 мм
Порт підключення до ПК	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбіт/с, DP1.4, вихід до 85 Вт)
Порти	<p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② (10 Гбіт/с; 5 В, 0,9 А)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① (вхід: PD 100 Вт, DP1.4, 5 Гбіт/с; 5 В, 0,9 А)</p> <p>1 x HDMI 2.0 з максимальною роздільною здатністю виходу 3840x2160 (60 Гц), Full HD (144 Гц)</p> <p>1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)</p> <p>1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбіт/с; 5 В, 1,5 А)</p> <p>Підтримує одночасне виведення зображення через порти HDMI і USB-C ① з роздільною здатністю 4K (30 Гц)</p>
Напруга входу	<p>DFP USB-C ①: 5 В ~ 20 В, 5 А; підтримка PD 3.0</p> <p>UFP USB-C: 5 В, 3 А</p>
Напруга виходу	<p>UFP USB-C: 5 В ~ 20 В, 5 А; підтримка PD 3.0</p> <p>DFP USB-C ① / USB-C ②: 5 В, 0,9 А</p> <p>DFP USB-A: 5 В, 1,5 А; підтримка BC 1.2</p> <p>Загальний вихід DFP (USB-C ① + USB-C ② + USB-A): 2,5 А (макс.)</p>

Технічні характеристики

Робоча температура	0°C ~ 35°C
Температура зберігання	-20°C ~ 70°C

Користування ASUS Dual 4K USB-C Dock



ПРИМІТКИ:

- При повному навантаженні користуйтеся адаптером живлення потужністю 30 Вт або вище.
- Більше інформації про безпеку подано в електронному посібнику на вебсайті ASUS.
- Щоб користуватися всіма можливостями, переконайтеся, що порт USB Type-C на пристрої (ноутбук, планшет, смартфон) має повну функціональність (зарядження, передача даних, відеовихід).


製品の仕様

サイズ	104 x 45 x 14mm
重量	98 ± 5g
ケーブルの長さ	150mm
アップストリームポート	USB 3.2 Gen2 Type-C ポート x 1 (10Gbps / DP1.4/ 出力：最大 85W)
ダウンストリームポート	USB 3.2 Gen2 Type-C ② ポート x 1 (10Gbps / 5V 0.9A) USB 3.2 Gen2 Type-C ① ポート x 1 (入力 :PD100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) HDMI 2.0 ポート (最大解像度 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz) x 1 RJ-45 (Gigabit) ポート x 1 USB 3.2 Gen2 Type-A ポート x 1 (10Gbps / 5V 1.5A) 4K@30Hz の解像度で HDMI および USB-C ① の同時出力対応
入力電力	DFP USB-C ① : 5V~20V 5A / PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
出力電力	UFP USB-C: 5V~20V 5A / PD3.0 DFP USB-C ① /USB-C ② : 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / BC1.2 DFP (USB-C ① +USB-C ② +USB-A) 総出力 : 2.5A (最大)

製品の仕様

動作温度	0°C ~ 35°C
保管温度	-20°C ~ 70°C

製品を使用する



注意:

- 全てのポートを使用する場合は、30W 以上の AC アダプターをご使用ください。
- 安全に関する詳細情報は ASUS オフィシャルサイトのマニュアルをご参照ください。
- 最高のユーザーエクスペリエンスをお楽しみ頂くためには充電、データ転送および映像出力に対応している USB Type-C ポート搭載のデバイス(ノート PC/ タブレット / 携帯電話) でご使用ください。

Teknik özellikler

Boyutlar	104 x 45 x 14mm
Ağırlık	98 ±5g
Kablo uzunluğu	150mm
Yukarı akış bağlantı noktası	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① bağlantı noktası (10Gbps / DP1.4 / Çıkış: 85W'a kadar)
Aşağı akış bağlantı noktaları	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ② bağlantı noktası (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C ① bağlantı noktası (Giriş: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x 3840x2160 @60Hz, FHD @144Hz azami çıkış çözünürlüğüne sahip HDMI 2.0 1 x RJ-45 (Gigabit) bağlantı noktası 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A bağlantı noktası (10Gbps / 5V 1.5A) 4K@30Hz çözünürlükte aynı anda HDMI ve USB-C ① çıkışını destekler
Giriş gücü	DFP USB-C ①: 5V~20V 5A / PD3.0'ı destekler UFP USB-C: 5V 3A
Çıkış Gücü	UFP USB-C: 5V~20V 5A / PD3.0'ı destekler DFP USB-C ① / USB-C ②: 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / BC1.2'i destekler Toplam DFP (USB-C ①+ USB-C ②+ USB-A) çıkış: 2.5A (Maks)

Teknik özellikler


Çalışma Sıcaklığı

0°C ~ 35°C

Depolama Sıcaklığı

-20°C ~ 70°C

ASUS Dual 4K USB-C Dock İstasyonunuzu kullanma



NOTLAR:

- Lütfen tam işleviyle kullanıldığında 30W veya daha yüksek bir güç adaptörü kullanın.
- Daha fazla güvenlik bilgisi için lütfen ASUS web sitesindeki e-kılavuza bakın.
- En iyi kullanıcı deneyimi için lütfen aygıtınızdaki (Dizüstü Bilgisayar/Tablet/Cep Telefonu) USB Type-C bağlantı noktasının tam işlevsellik (Şarj/Veri Aktarımı/Video Çıkışı) sunduğundan emin olun.

Federal Communications Commission Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : ASUS Dual 4K USB-C Dock
Model Number : DC200

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

English **Simplified EU Declaration of Conformity**

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français **Déclaration simplifiée de conformité de l'UE**

AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support.

Italiano **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support.

Русский Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support.

Čeština Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support.

Magyar Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support.

Polski Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support.

Português Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support.

Romană Declarație de conformitate UE, versiune simplificat

ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support.

Slovensky Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support.

Español Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support.

Türkçe Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support.

Українська **Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС**

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support.

UKCA statement

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Regulations. Full text of UKCA declaration of conformity is available at: <https://www.asus.com/support/>

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.



DO NOT throw the product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check

local regulations for disposal of electronic products.

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Официальное представительство в России
Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России:
8-800-100-2787

Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:

www.asus.ru

www.asus.com/ru/support

Authorised distributors in Turkey

PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S.

Address, City: DUDULLU ORGANIZE SANAYI

BOLGESI NATO YOLU 4.CAD. NO:1

DUDULLU UMRANIYE 34775 ISTANBUL TURKEY

Distributor Tel: 0216 645 82 00

Country: TURKEY

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Address: Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar

İstanbul - Türkiye

Distributor Tel: +90 216 554 9000

Country: TURKEY

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Authorized representative in United Kingdom

ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan

Country: TAIWAN

Manufacturer Tel: 886-2-2894-3447

C5 Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Address: Sahrayıcedit Mah. Omca Sok. Golden Plaza No:33 E

Blok Kat: 2

Kadıköy/İSTANBUL

Distributor Tel: +90 (216) 411 44 00

Country: TURKEY AEEE Yönetmeliğine Uygundur

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						