



User Manual

Model: H61F6

Govee Strip Light 2 Pro

English

01

Deutsch

11

Français

21

Español

31

Italiano

41

Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- This product is for indoor use only.
- Avoid dropping the product from high places.
- Do not significantly modify the product.
- Do not leave children unattended with the product.
- Use the product with the provided power adapter only.
- When bending the strip light during installation or fixing the clip, please do not bend the strip light too tightly, as doing so may damage the light beads and affect the product's lifespan.
- After fixing the clip, please wait for a short period of time before installing the strip light, to allow for the clip to achieve maximum adhesion.

CAUTION-The product is not a toy.

Children and the disabled should use it under adult supervision.


Introduction

Thank you for choosing Govee Strip Light 2 Pro! With 5-in-1 lamp beads and Govee's own 5 Pins IC chip, Govee Strip Light 2 Pro is able to achieve fantastic, realistic color reproduction, and with support for RGBWWIC light technology, Matter, and smart voice control systems such as Alexa and Google Assistant, experience precise control of the amazingly vibrant light right from your phone or using your voice. Get ready to upgrade your home lighting like never before.

What You Get

Strip Light	2
Power Adapter	1
User Manual	1

Control Box Function Description



Installing Your Strip Light

Before You Install

1. Unpack the box and check all items listed in the packing list.
2. Power on the strip light and check that it properly lights up.

Caution: Unfurl the strip light before powering on.

When cutting, disconnect the strip light from power, find the cutting position on the front of the strip, and make the cut. Once complete, power it back on and calibrate the new strip length in the app.



Installing Steps


1. Clean the wall surface of dust and debris.




2. Estimate the positions of the control box and the power socket and make sure the strip light is long enough. Peel off the cover of the adhesive on the back of the control box and stick it to the wall surface. For a more convenient installation for this step, do not yet connect the control box with the power adapter.




3. Please ensure the strip light is firmly connected with the control box.



4. Peel off the cover of the adhesive on the back of the strip light. Stick the strip light onto the wall surface and press hard to make sure it is firmly mounted.



5. Connect the adapter with the control box and plug the adapter into the power socket.



Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.

Pairing Instructions

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Log in with your account. New users need to create an account.
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search "H61F6".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Matter Guide

Cautions:

1. You will need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit, etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, first restore the product to factory settings by short pressing the middle button on the control box 4 times while pressing and holding down the power button. After restoring, try connecting again.

Step 1

Find the Matter QR code or device number on the product or on the "Device Settings" page in Govee Home App.

Step 2

Turn on Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open an app that supports Matter like Google Home, Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code located on the product or in the app to complete the network connection for the product for Matter.

Specifications

Model	H61F6
Adapter Input	AC 100-240V (US Plug) AC 200-240V (EU&BS Plug)
Light Input	24VDC 3A
Light Displaying echnology	RGBWWIC
Length	10m/32.8ft
Control Methods	Govee Home App, Voice Control

Troubleshooting

1. Cannot connect to Govee Home App.

- Check if the device is powered on.
- Check if the smartphone's Bluetooth is enabled, or try connecting to another smartphone.
- When connecting for the first time, make sure the smartphone is near the device.
- If a connection error still exists, delete the connected device from the "Device" page on the app.
- Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.


2. The strip light does not work or is malfunctioning:

- Check if the adapter used is the one provided.
- Power the strip light off then on. Make sure the adapter and the control box have been powered on.
- Long press and hold the power button on the control box and quickly press the middle button four times to restore to factory settings.

3. The strip light does not fully display the selected color, or some part isn't lighting up:

- Please contact the Govee Support Team.

Disassembly Tip



To more easily move or store this strip light, the light source (1) can be disconnected from the adapter (2). Additionally, the adapter and power plug cable can be disconnected from each other.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Vermeiden Sie es, das Gerät aus großer Höhe fallen zu lassen.
- Nehmen Sie keine wesentlichen Änderungen am Gerät vor.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Wenn Sie den Lichtstreifen während der Installation oder des Clips biegen, biegen Sie den Lichtstreifen bitte nicht zu fest, da dies die Lichtperlen beschädigen und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
- Warten Sie nach dem Anbringen des Clips bitte kurz, bevor Sie den Lichtstreifen installieren, damit der Clip eine maximale Haftung erreicht.

VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Govee Sternenlichtprojektor entschieden haben. Mit 5-in-1-Lampenkugeln und Govees eigenem 5-Wege-IC-Chip, Govee Lichtstreifen 2 Pro ist in der Lage, fantastische, realistische Farbwiedergabe und mit Unterstützung für RGBWWIC-Lichttechnologie, Matter und intelligente Sprachsteuerungssysteme wie Alexa und Google Assistant zu erreichen, erleben Sie eine präzise Steuerung des erstaunlich lebendigen Lichts direkt von Ihrem Telefon aus oder mit Ihrer Stimme. Machen Sie sich bereit, Ihre Hausbeleuchtung wie nie zuvor aufzurüsten.

Das erhalten Sie

Lichtstreifen	2
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1

Steuerungsbox

Funktionsbeschreibung



Installation Ihrer Wandleuchte

Vor der Installation

1. Packen Sie den Karton aus und überprüfen Sie **alle** in der Packliste aufgeführten Artikel.
2. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er leuchtet.

Vorsicht: Rollen Sie den Lichtstreifen vollständig aus, bevor Sie ihn einschalten.

Trennen Sie beim Schneiden den Lichtstreifen von der Stromversorgung, suchen Sie die Schnittposition auf der Vorderseite des Streifens und führen Sie den Schnitt durch. Schalten Sie es nach Abschluss wieder ein und kalibrieren Sie die neue Streifenlänge in der App.



Installationsschritte


1. Beseitigen Sie die Wandoberfläche von Staubpartikeln.




2. Schätzen Sie die Positionen des Steuergeräts und der Steckdose ab und stellen Sie sicher, dass der Lichtstreifen lang genug ist. Ziehen Sie den Kleber von der Rückseite des Steuergeräts ab und kleben Sie ihn an die Wandoberfläche. Für eine bequemere Installation für diesen Schritt schließen Sie die Steuerbox noch nicht mit dem Netzteil an.




3. Stellen Sie sicher, dass der Lichtstreifen feste mit der Steuerbox verbunden ist.



4. Ziehen Sie die Abdeckung des Aufklebers auf der Rückseite des Lichtstreifens ab. Kleben Sie den Lichtstreifen an die Wandoberfläche und drücken Sie sie fest an, um sicherzustellen, dass sie fest haftet.



5. Verbinden Sie den Adapter mit dem Steuergerät und stecken Sie ihn in die Steckdose.



Koppeln Ihres Geräts mithilfe der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2,4-GHz- und 802.11b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.

Anweisungen zur Kopplung

1. Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) herunter. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Neue Benutzer müssen ein Konto erstellen.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H61F6“.
4. Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.



Anleitung für Matter

Achtung:

1. Wenn Sie Matter zum ersten Mal verwenden, muss die Netzwerkverbindung von Apps, die Matter unterstützen (z. B. Google Home/Apple HomeKit usw.), innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten des Produkts hergestellt werden.
2. Es ist ein IPv6-Netzwerk erforderlich.
3. Das Ändern des Netzwerks kann zu einer Fehlfunktion von Matter führen.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung zur App herstellen kann, setzen Sie das Produkt zunächst auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die mittlere Taste am Schaltkasten 4 Mal kurz drücken, während Sie den Netzschalter gedrückt halten. Versuchen Sie nach der Wiederherstellung erneut, eine Verbindung herzustellen.

Schritt 1

Den QR-Code oder die Gerätenummer von Matter finden Sie auf dem Produkt oder auf der Seite „Geräteeinstellungen“ in der Govee Home-App.

Schritt 2

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Schritt 3

Laden Sie die App, die Matter, die Google-Home, Apple HomeKit usw. unterstützt, herunter und öffnen Sie diese.

Schritt 4

Verwenden Sie die Gerätenummer oder den QR-Code auf dem Produkt in der App, um die Netzwerkverbindung von Matter für das Produkt abzuschließen.

Technische Daten

Modell	H61F6
Adapter-Eingang	AC 100-240V (US-Stecker)AC 200-240V (EU & BS-Stecker)
Licht Eingabe	24VDC 3A
Technologie für Lichtanzeigen	RGBWWIC
Länge	10m/32,8ft
Kontrollverfahren	Govee Home-App, Sprachsteuerung

Problembehebung

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.


- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist, oder versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Smartphone herzustellen.
- Achten Sie beim ersten Anschluss darauf, dass sich das Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Sollte der Verbindungsfehler weiterhin bestehen, löschen Sie das verbundene Gerät von der Seite „Gerät“ in der App.
- Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home-App entsprechend den vorherigen Anweisungen wieder her.
- Reconnect to Govee Home App by following the previously provided instructions.

2. Der Lichtstreifen funktioniert nicht/ist defekt.

- Prüfen Sie, ob der mitgelieferte Adapter verwendet wird.
- Schalten Sie den Lichtstreifen aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter und das Steuergerät eingeschaltet sind.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Steuergerät lange gedrückt und drücken Sie viermal kurz die mittlere Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

3. Der Lichtstreifen zeigt die ausgewählte Farbe nicht vollständig an oder ein Teil leuchtet nicht auf:
- Bitte wenden Sie sich an das Govee-Support-Team.

Tipp zur Demontage:



Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) einer Lichtquelle add space after und(2) einem Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter leicht entfernen.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com



@Govee



@govee_official



@govee.official



@Goveeofficial



@Govee.smarthome

Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre les consignes de sécurité ci-dessous :

- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Évitez de laisser tomber le produit depuis des endroits hauts.
- Ne modifiez pas le produit de manière significative.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance de manipuler le produit.
- N'utilisez le produit qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Lorsque vous pliez la bande lumineuse pendant l'installation ou la fixation du clip, veuillez ne pas plier la bande lumineuse de manière excessive, car cela pourrait endommager les billes lumineuses et affecter la durée de vie du produit.
- Après avoir fixé le clip, veuillez attendre un court moment avant d'installer la bande lumineuse, pour permettre au clip d'obtenir une adhérence maximale.

ATTENTION - Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la bande lumineuse Govee Pro 2 ! Avec des perles de lampe 5-en-1 et la puce IC à 5 voies de Govee, la bande lumineuse Govee Pro 2 est capable d'obtenir reproduction fantastique et réaliste des couleurs, avec prise en charge de la technologie d'éclairage RGBWWIC, Matter et des systèmes de commande vocale intelligents tels qu'Alexa et Assistant Google, profitez d'un contrôle précis de la lumière incroyablement vibrante directement depuis votre smartphone ou en utilisant votre voix. Préparez-vous à améliorer l'éclairage de votre maison comme jamais auparavant.

Contenu du carton

Bande Lumineuse	2
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1

Description de la fonction du boîtier de commande



Installation de votre bande lumineuse

Avant l'installation

1. Déballez le carton et vérifiez tous les éléments figurant sur la liste d'emballage.
2. Allumez la bande lumineuse et vérifiez qu'elle peut s'allumer correctement.

Attention: Déroulez la bande lumineuse avant de l'allumer.

Lors de la coupe, débranchez la bande lumineuse de l'alimentation, trouvez l'endroit de coupe à l'avant de la bande et faites la coupe. Une fois terminé, rallumez-la et modifiez la nouvelle longueur de la bande dans l'application.



Étapes de l'installation


1. Éliminez la poussière et les débris sur la surface du mur.




2. Estimez les positions du boîtier de commande et de la prise de courant et assurez-vous que la bande lumineuse est suffisamment longue. Décollez la couvercle de l'adhésif à l'arrière du boîtier de commande et collez-la sur la surface du mur. Pour une installation plus pratique pour cette étape, ne connectez pas le boîtier de commande à l'adaptateur secteur.




3. Assurez-vous que la bande lumineuse est fermement connectée au boîtier de commande.



4. Décollez le couvercle de l'adhésif à l'arrière de la bande lumineuse. Collez la bande lumineuse sur la surface du mur et appuyez fort pour vous assurer qu'elle est fermement collée.



5. Connectez l'adaptateur au le boîtier de commande et branchez-le sur la prise de courant.



Association de votre appareil à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802,11b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

Instructions relatives à l'association

1. Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Connectez-vous avec votre compte. Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte.
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H61F6 ».
4. Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.



Guide des sujets

Mise en garde :

1. Vous devez établir la connexion réseau des applications prenant en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise sous tension du produit lors de l'utilisation de Matter pour la première fois.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. Si le produit ne peut pas se connecter à l'application, restaurez d'abord les paramètres d'usine du produit en appuyant brièvement 4 fois sur le bouton central du boîtier de commande tout en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Après la restauration, essayez de vous connecter à nouveau.

Étape 1

Recherchez le code QR du Matter ou le numéro d'appareil sur le produit ou sur la page
« Paramètres de l'appareil » dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

Étape 3

Téléchargez et ouvrez l'application prenant en charge Matter comme Google Home, Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utilisez le numéro d'appareil ou le code QR sur le produit ou dans l'application pour terminer la connexion réseau du Matter pour le produit.

Caractéristiques techniques

Modèle	H61F6
Entrée de l'adaptateur	CA 100-240 V (prise américaine) CA 200-240 V (prise UE et BS)
Entrée d'alimentation lumière	24VDC 3A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBWWIC
Longueur	10 m/32,8pieds
Méthodes de contrôle	Application Govee Home, commande vocale

Dépannage

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Vérifiez si l'appareil est sous tension.
- Vérifiez si le Bluetooth du smartphone est activé ou essayez de vous connecter à un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone est à proximité de l'appareil.
- Si une erreur de connexion persiste, supprimez l'appareil connecté de la page « Appareil » de l'application.
- Reconnectez-vous à l'application Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.


2. La bande lumineuse ne fonctionne pas ou fonctionne de manière incorrecte :

- Vérifiez si l'adaptateur utilisé est celui qui est fourni.
- Éteignez, puis rallumez la bande lumineuse. Assurez-vous que l'adaptateur et le boîtier de commande ont été mis sous tension.
- Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé, puis appuyez rapidement sur le bouton central quatre fois pour restaurer les paramètres d'usine.

3. La bande lumineuse n'affiche pas entièrement la couleur sélectionnée, ou une partie ne s'allume pas :

- Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee.

Astuce de démontage :



Le produit se compose de deux parties : (1) une source lumineuse et (2) un adaptateur. Si vous retirez le connecteur de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

Lea y siga estas instrucciones de seguridad:

- Este producto solo es apto para su uso en interiores.
- No deje caer el producto desde lugares altos.
- No modifique el producto.
- No deje a los niños sin vigilancia con el producto.
- Utilice únicamente el producto con el adaptador de corriente proporcionado.
- Al doblar la tira de luces durante la instalación o al fijar el clip, evite doblarla con demasiada fuerza, ya que esto puede dañar las perlas de luz y afectar a la vida útil del producto.
- Después de fijar el clip, espere un tiempo antes de instalar la tira de luces para permitir que el clip logre la máxima adhesión.

PRECAUCIÓN- El producto no es un juguete. Los niños y los discapacitados deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.


Introducción

¡Gracias por elegir la tira de luces 2 Pro de Govee! Con perlas 5 en 1 y el chip de circuito integrado de 5 vías de Govee, la Tira de luces 2 Pro de Govee es capaz de lograr una reproducción de color fantástica y realista. Además, es compatible con la tecnología de luz RGBWWIC, Matter y sistemas de control inteligentes por voz como Alexa y el Asistente de Google. Controle con precisión estas extraordinarias luces directamente desde su teléfono o usando su voz. Prepárese para llevar la iluminación de su hogar al siguiente nivel.

Contenido

Tiras de luces	2
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1

Función de la caja de control



Instalación de la tira de luces

Antes de instalar

1. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén todos los elementos de la lista de empaque.
2. Encienda la tira de luces y compruebe que se ilumine correctamente.

Precaución: Desenrolle la tira de luces antes de encenderla.

Al cortar la tira de luces, desconéctela de la alimentación primero, busque la posición de corte en la parte delantera de la tira y realice el corte. Una vez completado, vuelva a encenderla y calibre la nueva longitud de la tira en la aplicación.



Pasos de instalación


1. Limpie la superficie de la pared de polvo y partículas.




2. Calcule la posición de la caja de control y de la toma de corriente y asegúrese de que la tira de luces sea lo suficientemente larga. Retire el adhesivo de la parte trasera de la caja de control y péguela a la pared. Para que este paso sea más sencillo, se recomienda no conectar la caja de control con el adaptador de corriente todavía.




3. Asegúrate de que la tira de luces esté firmemente conectada con la caja de control.



4. Retire el adhesivo de la parte posterior de la tira de luces. Pegue la tira de luces a la pared y presione con firmeza para asegurarse de que se pegue correctamente.



5. Conecte el adaptador a la caja de control y enchúfelo a la toma de corriente.



Emparejar su dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita:

- Un rúter Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11b/g/n. No es compatible con 5 GHz.

Instrucciones de emparejamiento

1. Descargue la aplicación Govee Home de la App Store (iOS) o de Google Play (Android). Inicie sesión con su cuenta. Los nuevos usuarios deben crear una cuenta.
2. Encienda el Bluetooth de su smartphone.
3. Abra la aplicación, toque el icono “+” en la esquina superior derecha y busque “H61F6”.
4. Pulsa el icono del dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Guía de Matter

Precauciones:

1. Es necesario completar la conexión a la red de las aplicaciones compatibles con Matter (por ejemplo, Google Home/Apple HomeKit, etc.) en un plazo de 15 minutos tras encender el producto o al usar Matter por primera vez.
2. Es necesaria una red IPv6.
3. Cambiar la red puede hacer que Matter no funcione correctamente.
4. Si el producto no se puede conectar a la aplicación, restaure el producto a los ajustes de fábrica pulsando el botón central de la caja de control 4 veces mientras mantiene pulsado el botón de encendido. Después de restaurarlo, intente conectarlo de nuevo.

Paso 1

Busque el código QR de Matter o el número de dispositivo en el producto o en la página "Ajustes del dispositivo" en la aplicación Govee Home.

Paso 2

Encienda el Bluetooth de su smartphone.

Paso 3

Descargue y abra una aplicación compatible con Matter, como Google Home, Apple HomeKit, etc.

Paso 4

Utilice el número de dispositivo o el código QR ubicado en el producto o en la aplicación para completar la conexión a la red de Matter para ese producto.

Especificaciones

Modelo	H61F6
Entrada del adaptador	100-240 V CA (enchufes de EE. UU.) 200-240 V CA (enchufes de UE y RU)
Entrada de luz	24VDC 3A
Tecnología de visualización de iluminación	RGBWWIC
Longitud	10 m/32.8pies
Métodos de control	Aplicación Govee Home, control por voz

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe que el dispositivo esté encendido.
- Compruebe que el Bluetooth del teléfono esté activado o intente conectar el dispositivo a otro smartphone.
- Al conectarlo por primera vez, asegúrese de que el smartphone esté cerca del dispositivo.
- Si el error de conexión persiste, elimine el dispositivo conectado desde la página "Dispositivos", en la aplicación.
- Vuelva a conectarlo a la aplicación Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.


2. La tira de luces no funciona o funciona incorrectamente:

- Compruebe si se utiliza el adaptador proporcionado.
- Apague la tira de luces y luego enciéndala. Asegúrese de que el adaptador y la caja de control están encendidos.
- Mantenga pulsado el botón de encendido de la caja de control y pulse rápidamente el botón central cuatro veces para restaurar los ajustes de fábrica.

3. La bande lumineuse n'affiche pas entièrement la couleur sélectionnée, ou une partie ne s'allume pas :

- Veuillez contacter l'équipe d'assistance Govee.

Consejo para desmontar:



El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al separar el terminal de salida del adaptador, se pueden retirar fácilmente la fuente de luz y el adaptador.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito:

- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Evitare di far cadere il prodotto da luoghi elevati.
- Non modificare in modo significativo il prodotto.
- Non lasciare i bambini incustoditi con il prodotto.
- Utilizzare il prodotto soltanto con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Quando si piega la striscia luminosa durante l'installazione o il fissaggio della clip, non piegare la striscia luminosa in modo troppo stretto, poiché ciò potrebbe danneggiare le sfere luminose e compromettere la durata del prodotto.
- Dopo aver fissato la clip, attendere un breve periodo di tempo prima di installare la striscia luminosa, per consentire alla clip di ottenere la massima adesione.

ATTENZIONE: il prodotto non è un giocattolo. I bambini e i disabili devono rimanere sotto la supervisione di un adulto quando usano il prodotto.


Introduzione

Grazie per aver scelto Govee Strip Light 2 Pro! Con sfere luminose 5 in 1 e chip IC a 5 vie di Govee, Govee Strip Light 2 Pro è in grado di ottenere una riproduzione dei colori fantastica e realistica e, grazie al supporto della tecnologia luminosa RGBWWIC, di Matter e di sistemi di controllo vocale intelligenti come Alexa e l'Assistente Google, è possibile controllare con precisione la luce incredibilmente vibrante direttamente dal telefono o utilizzando la voce. Preparati a migliorare l'illuminazione della tua casa come mai prima d'ora.

Contenuto

Striscia luminosa	2
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1

Descrizione delle funzioni della scatola di controllo



Installazione della striscia luminosa

Prima dell'installazione

1. Disimballare la scatola e controllare tutti gli elementi elencati nell'elenco di imballaggio.
2. Accendere la striscia luminosa e verificare che si accenda correttamente.

Attenzione: Srotolare la striscia luminosa prima di accenderla. Durante il taglio, scollegare la striscia luminosa dall'alimentazione, trovare la posizione di taglio sulla parte anteriore della striscia ed eseguire il taglio. Una volta completato, riaccenderla e calibra la nuova lunghezza della striscia nell'app.



Procedura di installazione


1. Pulisci la superficie della parete da polvere e detriti.




2. Stima le posizioni della centralina di controllo e della presa di corrente e assicurati che la striscia luminosa sia sufficientemente lunga. Stacca la copertura dell'adesivo sul retro della centralina e incollala alla superficie della parete. Per un'installazione più comoda per questo passaggio, non collegare ancora la centralina di controllo con l'adattatore di alimentazione.




3. Assicurarsi che la striscia sia ben collegata alla scatola di controllo.



4. Stacca la copertura dell'adesivo sul retro della striscia luminosa. Incolla la striscia luminosa sulla superficie della parete e premi con forza per assicurarti che sia montata saldamente.



5. Collega l'adattatore alla centralina di controllo e inserisci l'adattatore nella presa di corrente.



Associazione del dispositivo all'app Govee Home

Cosa serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.

Istruzioni per l'associazione

1. Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android). Accedi con il tuo account. I nuovi utenti devono creare un account.
2. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
3. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H61F6".
4. Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.



Guida all'uso di Matter

Attenzione:

1. È necessario completare la connessione di rete delle app che supportano Matter (ad esempio Google Home/Apple HomeKit, ecc.) entro 15 minuti dall'accensione del prodotto quando si utilizza Matter per la prima volta.
2. È richiesta una rete IPv6.
3. La modifica della rete potrebbe causare il malfunzionamento di Matter.
4. Se il prodotto non riesce a connettersi all'app, ripristina prima il prodotto alle impostazioni di fabbrica premendo brevemente il pulsante centrale sulla centralina di controllo 4 volte mentre tieni premuto il pulsante di accensione. Dopo il ripristino, prova a connetterti di nuovo.

Passaggio 1

Trovare il codice QR di Matter o il numero del dispositivo sul prodotto o sulla pagina "Impostazioni del dispositivo" nell'App Govee Home.

Passaggio 2

Attivare il Bluetooth sullo smartphone.

Passaggio 3

Scaricare e aprire l'app che supporta Matter come Google Home, Apple HomeKit, ecc.

Passaggio 4

Utilizzare il numero del dispositivo o il codice QR sul prodotto nell'app per completare la connessione di rete di Matter per il prodotto.

Specifiche

Modello	H61F6
Ingresso adattatore	CA 100-240 V (spina americana) CA 200-240 V (spina UE e BS)
Ingresso luce	24 V CC 3A
Tecnologia di illuminazione	RGBWWIC
Lunghezza	10m/32.8ft
Metodi di controllo	App Govee Home, controllo vocale

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Controlla se il dispositivo è acceso.
- Controlla se il Bluetooth dello smartphone è abilitato o prova a connetterti a un altro smartphone.
- Quando ti connetti per la prima volta, assicurati che lo smartphone sia vicino al dispositivo.
- Se l'errore di connessione persiste, elimina il dispositivo connesso dalla pagina "Dispositivo" dell'app.
- Riconnettersi all'App Govee Home seguendo le istruzioni precedentemente fornite.


2. La striscia luminosa non funziona o non funziona correttamente:

- Controllare se l'adattatore utilizzato è quello fornito.
- Spegner e riaccendere la striscia luminosa. Assicurarsi che l'adattatore e la centralina di controllo siano accesi.
- Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione sulla centralina di controllo e premere rapidamente il pulsante centrale quattro volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

3. La striscia luminosa non visualizza completamente il colore selezionato o alcune parti non si illuminano:

- Contatta il team di supporto Govee.

Consiglio di smontaggio:



Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, puoi rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

EC REP GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta

analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambience lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile.

Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

This product contains a light source of energy efficiency class G

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	464.6nm	93.8%
Green	525.5nm	80.3%
Red	623.6nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	464,6nm	93,8%
Grün	525,5nm	80,3%
Rot	623,6nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	464,6nm	93,8%
Verde	525,5nm	80,3%
Rojo	623,6nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	464,6nm	93,8%
Vert	525,5nm	80,3%
Rouge	623,6nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, " Lumière blanche " dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	464,6nm	93,8%
Verde	525,5nm	80,3%
Rojo	623,6nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1.Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2.Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

4.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com