

HP Elite Mini 805 G8 desktop-pc

Kies voor flexibiliteit en kracht met een mini-pc

De zeer veilige en eenvoudig te beheren HP Elite Mini 805 heeft een krachtige AMD Ryzen™-processor² en configuratieopties die in elk budget passen. Deze compacte en krachtige pc is ideaal voor thuis of op kantoor en heeft HP Run Quiet Design-akoestiek om je te helpen focussen.

Diverse installatiemogelijkheden

Bespaar ruimte op je bureau en gebruik de muisstille HP Elite Mini 805 met een optionele VESA-aansluiting³ of voorzie de pc van stroom met één kabel naar een optioneel HP 7 Pro-serie scherm⁴ met ingebouwde samenwerkingsfuncties.

Gemaakt om te presteren

Ervaar de krachtige desktopprestaties van een AMD Ryzen™-processor², tot 64 GB DDR4-geheugen³ en maximaal 11 USB-poorten zodat je elk gewenst apparaat kunt aansluiten en de hele dag productief kunt zijn.

Beschermd door HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business creëert een hardwarematige, permanente en optimale beveiliging. Dankzij deze voortdurend verder ontwikkelende oplossingen is uw pc van BIOS tot browser en van onder tot boven in het besturingssysteem beschermd tegen aanvallen.⁵



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

Duurzaamheid in actie

Help onze gezamenlijke toekomst te beschermen

De speakerbehuizing en strip met I/O-componenten aan de voorkant van de pc zijn voor 5% gemaakt van gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland.⁶ De pc wordt geleverd in een verpakking gemaakt van 100% gerecycled vormkarton⁷ en is ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT®-geregistreerd in 25 landen.⁸



HP Elite Mini 805 G8 desktop-pc

Kenmerken

Werk hard zonder dat het zo klinkt

Focus je volledig op je werk met een muisstille pc. De HP Elite Mini 805 is voorzien van het HP Run Quiet Design dat de ventilators nauwkeurig afstemt voor een stille en koele werking van het systeem.

Slagvaardige prestaties

Snelle toegang tot en overdracht van gegevens, zodat je gelijke tred kunt houden met de veranderende zakelijke vereisten van vandaag de dag met geavanceerde PCIe Gen 4-SSD's, USB Type-C® en DDR4-geheugen.

Creëer een ecosysteem

Pas jouw Mini-oplossing aan met een scala aan exclusieve accessoires waarmee je de Mini en de stroomvoorziening veilig kunt bevestigen op een monitor of aan de muur.¹⁰

Automatisch herstel van firmware-aanvallen

Firmware-aanvallen kunnen je pc volledig onbruikbaar maken. Blijf beschermd met HP Sure Start, het BIOS dat zichzelf automatisch herstelt na een aanval of schade.¹¹

Zorg ervoor dat uw pc goed is beveiligd

Houd ongewenste veranderingen in de beveiligingsinstellingen tegen en beperk de verspreiding van malware met HP Sure Run dat aanvallers die je processen om zeep willen helpen identificeert, in quarantaine plaatst en rapporteert.¹²

Browse betrouwbaar

Met de hardwarematige beveiliging van HP Sure Click is uw pc beschermd tegen onveilige websites en kunt u Microsoft Word-bestanden en pdf-bijlagen in de leesmodus die malware, ransomware of virussen bevatten, gewoon lezen en bewerken.¹³

Dit is pas echt duurzaam.

Kies voor zekerheid met een pc die 120.000 uur lang getest werd met het HP Total Test Process en de MIL-STD 810-testen. Breid de bescherming uit met een optionele, afneembare stoffilter.^{14,15,16}

Betrouwbare verbindingen

Verbeter je verbindingen in drukke draadloze omgevingen met HP Extended Range Wireless LAN.¹⁷

Eenvoudig herstel

HP Sure Recover biedt snel, veilig en geautomatiseerd herstel via een LAN- of Wi-Fi®-netwerkverbinding.¹⁹

HP Sure Sense

Het tempo waarmee malware zich ontwikkelt is niet bij te houden door traditionele antivirusprogramma's. Bescherm uw pc tegen niet eerder vertoonde aanvallen met HP Sure Sense, een combinatie van gedragsanalyse en geavanceerde AI-technieken die voor uitzonderlijke bescherming zorgt.²⁰

Versnel essentieel IT-beheer

Met de HP Manageability Integration Kit kun je onder meer sneller images maken via Microsoft Endpoint Manager.²¹



HP Elite Mini 805 G8 desktop-pc

Technische specificaties

Beschikbare besturingssystemen	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP raadt Windows 11 Pro aan voor zakelijke gebruikers ¹ Windows 11 Home Single Language – HP raadt Windows 11 Pro aan voor zakelijke gebruikers ¹ FreeDOS
Processorfamilie ³	AMD Ryzen™ 3 PRO-processor AMD Ryzen™ 5 PRO-processor AMD Ryzen™ 5-processor AMD Ryzen™ 7 PRO-processor AMD Ryzen™ 7-processor
Beschikbare processoren ^{3,4}	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G met Radeon™-videokaart (3,8 GHz basiskloknelheid, tot 4,6 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 8 cores) AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G met Radeon™-videokaart (3,9 GHz basiskloknelheid, tot 4,4 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 6 cores) AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G met Radeon™-videokaart (4,0 GHz basiskloknelheid, tot 4,20 GHz boostkloknelheid, 8 MB L3-cache, 4 cores) AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE met Radeon™-videokaart (3,2 GHz basiskloknelheid, tot 4,6 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 8 cores) AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE met Radeon™-videokaart (3,4 GHz basiskloknelheid, tot 4,4 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 6 cores) AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE met Radeon™-videokaart (3,6 GHz basiskloknelheid, tot 4,2 GHz boostkloknelheid, 8 MB L3-cache, 4 cores) AMD Ryzen™ 7 5700GE met Radeon™-videokaart (3,2 GHz basiskloknelheid, tot 4,6 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 8 cores, 16 threads) AMD Ryzen™ 5 5600GE met Radeon™-videokaart (3,4 GHz basiskloknelheid, tot 4,4 GHz boostkloknelheid, 16 MB L3-cache, 6 cores, 12 threads)
Chipset	AMD PRO 565
Model	Mini
Maximum geheugen	64 GB DDR4-3200 SDRAM; ⁵ Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Geheugenslots	2 SODIMM
Interne opslag	256 GB tot 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁶ 512 GB tot 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ⁶ tot 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁶ tot 256 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD ⁶
Beschikbare grafische oplossingen	Geïntegreerd: AMD Radeon™-videokaart
Audio	Realtek ALC3867-codec, universele audioaansluiting met ondersteuning voor CTIA-headset, audio-uitgangen aan de achterkant (3,5 mm), geschikt voor multi-streaming
Uitbreidingslots	1 M.2 2230; 2 M.2 2280 (1 M.2-sleuf voor WLAN en 2 M.2 2280-sleuven voor opslag.)
Poorten en connectoren	Voor: 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid; 2 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (1 snel opladen) ; Achter: 2 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid; 2 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 voedingsconnector; 1 aansluiting voor externe antenne ⁷ ; Optionele poorten: Flex IO-poort 2 – kies een van de volgende opties: Dual USB 2.0 Type-A met 480 Mb/s datasnelheid, SerialS-232; Flex IO-poort 1 – kies een van de volgende opties: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.1, 1 SuperSpeed USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (100 watt voeding, DisplayPort™ 1.2), 2 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid, VGA, 2,5 GbE Ethernet NIC ^{8,9,10,11}
Invoerapparaten	HP 320K toetsenbord met kabel voor desktop; HP 125 toetsenbord met kabel; HP 125 antimicrobieel toetsenbord met kabel; HP 655 draadloze toetsenbord- en muiscombinatie; HP USB Business Slim SmartCard CCID-toetsenbord met kabel ¹⁴ ; HP 125 muis met kabel; HP 128 lasermuis met kabel; HP 125 antimicrobiële muis met kabel; HP 320M muis met kabel ¹⁴
Communicatie	LAN: Realtek RTL8111FPH-CG GbE ; WLAN: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) en Bluetooth® 5.3 draadloze kaart; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) en Bluetooth® 5.3 draadloze kaart met externe antenne
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 10 tot 35°C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 10 tot 90% rel
Software	HP Easy Clean ¹⁹ ; HP Desktop Support Utilities; HP privacyinstellingen; HP Setup Integrated OOBE; HP Support Assistant ²⁰ ; HP Notifications; HP Connection Optimizer; HP Services Scan ²² ; Koop Microsoft Office (apart verkocht); Miro-aanbieding ²³
Beveiligingsbeheer	HP Wolf Security for Business ²⁴ ; HP Sure Click ²⁵ ; HP Sure Sense ²⁶ ; HP Sure Recover ²⁷ ; HP Sure Run ²⁸ ; HP Sure Admin ²⁹ ; HP Sure Start ³⁰ ; HP BIOSphere ³¹ ; HP Secure Erase ³² ; Absolute Persistence-module ³³ ; HP Authenticatie bij inschakelen ³⁴ ; Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip (common-criteria EAL4+- en FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd); HP Tamper Lock ³⁵



HP Elite Mini 805 G8 desktop-pc

Technische specificaties

Beheerfuncties	HP Patch Assistant (download) ¹⁷ HP Image Assistant (downloaden) ¹⁵ HP Manageability Integration Kit (download) ¹⁶ HP Client Management Script Library (download) HP Driver Packs (downloaden) HP Cloud Recovery ¹⁸ HP Client Catalog (download)
Voeding	65 W externe netvoedingsadapter, tot 89% efficiëntie, actieve PFC; 90 W externe netvoedingsadapter, tot 89% efficiëntie, actieve PFC
Afmetingen	17,7 x 17,5 x 3,4 cm; 49,8 x 23,5 x 13,2 cm (Pakket)
Gewicht	1,45 kg; (Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)
Garantie	1 jaar (1-1-1) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.



HP Elite Mini 805 G8 desktop-pc

Voetnoten

Messaging, voetnoten

¹ Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Snel internet en Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op <http://www.windows.com>.

² Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de belasting van de applicatie en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.

³ Wordt apart of als optie verkocht.

⁴ Monitor en montagehardware worden apart of als optie verkocht.

⁵ HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro-, Elite-, Workstation- en RPOS-producten. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties en het vereiste besturingssysteem.

⁶ De speakerbehuizing en strip met I/O-componenten aan de voorkant van de pc zijn voor 5% gemaakt van gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland.

⁷ De buitenste doos is voor 100% gemaakt van gecertificeerde en gerecyclede vezels van duurzame herkomst. De vezelkussens zijn gemaakt van 100% gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Eventuele plastic kussens zijn gemaakt van >90% gerecycled plastic.

⁸ Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 16801-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.

¹⁰ Wordt apart of als optie verkocht.

¹¹ HP Sure Start is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.

¹² HP Sure Run Gen5 is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.

¹³ Voor HP Sure Click is Windows 10 of hoger vereist. Kijk op https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick voor meer informatie.

¹⁴ De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Voor onopzettelijke schade is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.

¹⁵ MIL-STD 810-tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of defensiedoeleinden aan te tonen. De testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Voor onopzettelijke schade is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.

¹⁶ De optionele functie moet bij aanschaf worden geconfigureerd.

¹⁷ Gebaseerd op interne tests van producten met en zonder HP Extended Range Wireless LAN.

¹⁹ HP Sure Recover Gen5 is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger en een open netwerkverbinding. Om te voorkomen dat je gegevens verliest, moet je een back-up maken van belangrijke bestanden, gegevens, foto's, video's enz. voordat je HP Sure Recover gebruikt. Herstel via het netwerk met Wi-Fi is alleen beschikbaar op pc's met een Intel Wi-Fi-module.

²⁰ HP Sure Sense is beschikbaar op bepaalde HP pc's met Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro of Windows 11 Enterprise.

²¹ HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload op <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

Voetnoten bij specificaties

³ Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD verwijst niet naar de kloksnelheid.

⁴ De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

⁵ De werkelijke overdrachtsnelheid kan variëren en is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de processorspecificaties voor de ondersteunde geheugengegevenssnelheid. De klant heeft toegang tot alle geheugensleuven om upgrades uit te voeren.

⁶ Voor SSD's geldt: 1 GB = 1 miljard bytes. 1 TB = 1 miljoen bytes. De geformateerde capaciteit is kleiner. Er is maximaal 36 GB (voor Windows) van de systeemschijf gereserveerd voor systeemherstelsoftware.

⁷ Eén Type-A SuperSpeed USB met 5 Gb/s en opstarten vanaf het toetsenbord.

⁸ Er kan slechts één optionele kaart per keer worden geconfigureerd.

⁹ Wordt apart of als optie verkocht.

¹⁰ Beschikbaarheid afhankelijk van het model.

¹¹ USB-C® Alt-mode DisplayPort™ 1.2 met 100 watt voeding vereist bepaalde HP 7 Pro-serie monitors met 100 watt voedingsfunctie.

¹² Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11 ac) is achterwaarts compatibel met eerdere versies.

¹³ Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 is achterwaarts compatibel met eerdere 802.11-specificaties. De specificaties voor Wi-Fi 6 (802.11ax) zijn voorlopig en nog niet definitief. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ax-apparaten. Alleen verkrijgbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund.

¹⁴ HP 125 antimicrobieel toetsenbord met kabel en HP 125 antimicrobiële muis met kabel zijn niet beschikbaar in China.

¹⁵ HP Connect voor Microsoft Endpoint Manager is beschikbaar op de Azure Market Place voor HP Pro, Elite, Z en Point-of-Sale pc's die beheerd worden met Microsoft Endpoint Manager. Een abonnement op Microsoft Endpoint Manager is vereist en wordt apart verkocht. Netwerkverbinding is vereist.

¹⁶ De HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload van: <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>.

¹⁷ HP Patch Assistant is beschikbaar op bepaalde HP pc's met de HP Manageability Kit die wordt beheerd via Microsoft System Center Configuration Manager. De HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload van <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

¹⁸ HP Cloud Recovery is beschikbaar voor Z by HP, HP Elite en Pro desktops en laptops met Intel®- of AMD-processors en vereist een open netwerkverbinding. OPMERKING: Maak vóór gebruik een back-up van belangrijke bestanden, data, foto's, video's enz. om gegevensverlies te voorkomen. Ga voor meer informatie naar: https://support.hp.com/us-en/document/ish_4511095-4511141-16.

¹⁹ HP Easy Clean vereist Windows 10 RS3 en schakelt alleen het toetsenbord, touchscreen en clickpad uit. Poorten worden niet uitgeschakeld. Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.

²⁰ HP Support Assistant is beschikbaar op Windows. Ga voor meer informatie naar <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.

²² HP Services Scan is voorgeïnstalleerd en/of wordt geleverd via Windows Update. HP Services Scan controleert de servicerechten van elk hardwareapparaat en downloadt automatisch HP Insights. Volg de instructies op <http://www.hpdaas.com/requirements> om deze functie uit te schakelen. HP Insights is een telemetrie- en analyseplatform dat kritieke gegevens over apparaten en toepassingen levert en niet apart verkrijgbaar is. Voor bepaalde HP Workforce Solutions is HP Insights voor Windows, Mac en Android vereist. Deze software kan worden gedownload van <https://admin.hp.com/software>. Voor de volledige systeemvereisten en services waarvoor HP Insights is vereist, ga je naar <https://admin.hp.com/requirements>. HP Insights verzamelt telemetrie en analyses over apparaten en applicaties die geïntegreerd worden in het Workforce Experience Platform en wordt niet als zelfstandige service verkocht. Internettoegang met verbinding met het Workforce Experience Platform is vereist. HP volgt de strikte AVG-regelgeving inzake privacy en het platform is gecertificeerd voor ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017 en SOC 2 Type 2 voor informatiebeveiliging. Niet beschikbaar in China.

²³ HP klanten komen in aanmerking voor een proefversie van 90 dagen van Miro. Deze aanbieding eindigt in september 2025. Volledige voorwaarden worden door Miro verstrekt bij aanvaarding van de aanbieding.

²⁴ HP Wolf Security voor Bedrijven vereist Windows 10 of 11 Pro of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro-, Elite-, RPOS- en Workstation-producten. Zie de productdetails voor de inbegrepen beveiligingsfuncties.

²⁵ Voor HP Sure Click is Windows 10 Pro of hoger of Enterprise vereist. Zie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick voor meer informatie.

²⁶ HP Sure Sense is beschikbaar op bepaalde HP pc's met Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro of Windows 11 Enterprise OS.

²⁷ HP Sure Recover is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of 11 en een open netwerkverbinding. Om gegevensverlies te voorkomen, moet je een back-up maken van belangrijke bestanden, data, foto's, video's enz. voordat je HP Sure Recover gebruikt.

²⁸ HP Sure Run is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.

²⁹ HP Sure Admin vereist HP G8 of een nieuwer platform, Windows 10 of hoger, HP BIOS, HP Manageability Kit of KMS Service van <http://www.hp.com/go/clientmanagement> en de app HP Sure Admin Local Access Authenticator voor smartphones uit de Android of Apple Store.

³⁰ HP Sure Start is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.

³¹ HP BIOSphere-kenmerken variëren afhankelijk van het platform en de configuratie.

³² HP Secure Erase implementeert de in Special Publication 800-88r van het National Institute of Standards and Technology beschreven methoden voor een veilige saneringsmethode. HP Secure Erase biedt geen ondersteuning voor platformen met Intel® Optane™.

³³ De Absolute firmware-module is bij levering uitgeschakeld en kan alleen worden geactiveerd door aankoop van een licentieabonnement en volledige activering van de software. Voor de licentie zijn abonnementen met verschillende looptijden beschikbaar. Service is beperkt. Informeer bij Absolute voor beschikbaarheid buiten de VS. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Ga naar <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/> voor meer informatie.

³⁴ Garandeert dat alleen geautoriseerde gebruikers de pc kunnen opstarten of toegang hebben tot het BIOS door gebruikersverificatie met een wachtwoord te vereisen voordat het systeem wordt opgestart.

³⁵ HP Tamper Lock kan door klanten of een IT-beheerder met beheerdersbevoegdheid worden in-/uitgeschakeld.

