

HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Kør store arbejdsgange med en alsidig AI-forbedret Mini

Med HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-pc'en får du fremragende AI-forbedret ydeevne med en Intel® Core™ Ultra-processor² og op til en 13 TOPS NPU³ samt Thunderbolt™ 4. Pc'ens kompakte design og alsidige udrulningsmuligheder gør den til det ideelle valg til moderne arbejdsområder.

Løsning med et enkelt kabel giver et ryddeligt arbejdsområde
Overfør strøm, video og data via en Thunderbolt™ 4-port og et enkelt USB-C-kabel med HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-pc, når den er udstyret med en 35 W processor⁵ og udvalgte HP-skærme.⁴ Brugere kan tænde Mini via skærmens tænd/sluk-knap, hvilket forenkler opsætningen.

Kompakt størrelse giver alsidig udrulning i hele virksomheden
HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-pc'en har et kompakt kabinet med en volumen på en liter og fleksible udrulningsmuligheder. Den understøtter forskellige monteringsløsninger⁴ og har tilstrækkelige I/O-porte til tilslutning af udstyr, hvilket giver problemfri arbejdsgange og produktivitet.

AI-forbedret ydeevne løfter virksomhedens produktivitet
HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-pc'en, der drives af den nyeste Intel® Core™ Ultra-processor² med op til en 13 TOPS NPU³, sikrer hurtige databehandlingshastigheder og overlegen ydeevne til krævende opgaver. Dens AI-funktioner forbedrer produktiviteten og strømliner arbejdsgange.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Bæredygtighed, der vil noget

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

Mindst 50 % af alt plast anvendt i denne pc er PCR-plast.⁶ 100 % af HP's papirbaserede emballage er fra genanvendte eller certificeret bæredygtige kilder.⁷ Denne pc er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Climate+ Gold-registreret.⁸



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Med

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder med Microsoft Copilot

Arbejd uden at gå på kompromis med Windows 11 Pro og HP's teknologi til samarbejde, sikkerhed og tilslutning. Opsummer og få relevante indholdsanbefalinger med Microsoft Copilot.^{1,9}

Intel® driver pc'er, der er forbedret med AI

Få tid til at fokusere på det vigtigste med en Intel® Core™ Ultra-processor med op til 13 TOPS NPU. Tre beregningsmaskiner administrerer arbejdsopgaver, er med til at forbedre videomøder og giver mulighed for avanceret oprettelse af indhold.^{2,3}

Beskyttet af HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod nye trusler.¹⁰

Tryghed, når du surfer på nettet

Beskyt din pc mod websteder og skrivebeskyttede vedhæftede Microsoft Office- og PDF-filer, der indeholder malware, ransomware eller virus med hardwareforstærket sikkerhed fra HP Sure Click.¹¹

Automatisk gendannelse efter firmwareangreb

Firmwareangreb kan ødelægge din pc fuldstændigt. Vær beskyttet med HP Sure Start, den selvreparerende BIOS, som automatisk gendanner sig selv efter angreb eller ødelæggelse.¹²

Bevar sikkerhedsbeskyttelsen for din pc.

Stop uønskede ændringer af sikkerhedsindstillinger, og begræns spredningen af malware med HP Sure Run, der identificerer, karantænesætter og rapporterer om angribere, der forsøger at ødelægge processer.¹³

Hurtig og effektiv Wi-Fi 7

Få en hurtig og pålidelig forbindelse i tætte trådløse miljøer med mulighed for overførsel af data i gigabithastighed med Wi-Fi 7.^{14,15,16}

Fysisk beskyttelse mod at andre piller ved pc'en

Der skal bruges en lederadgangskode til at låse en pc op, når sensorer til registrering af manipulation på pc'ens topdæksel og i den interne lagring fjernes med HP Tamper Lock.¹⁷

Opbyg et økosystem

Tilpas din Mini-løsning med et udvalg af eksklusivt tilbehør til at fastgøre og montere din Mini og dens strømforsyning på en skærm eller en væg.⁴

Forbedret forudsigende dækning

Begræns afbrydelser med HP Premium+ Support, der er en smart service, som bruger forudsigende AI-drevet indsigt og automatisering til at advare om potentielle enhedsproblemer. Og med proaktiv support døgnet rundt får du den hurtigste diagnosticering og reparation – uanset hvor arbejdet sker.^{22,23}



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ FreeDOS
Processorfamilie	Intel® Core™ Ultra 9-processor Intel® Core™ Ultra 7-processor Intel® Core™ Ultra 5-processor
Tilgængelige processorer ^{1,2,3,4}	Intel® Core™ Ultra 9 285 (op til 5,6 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 36 MB L3 cache, 24 kerner, 24 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 265 (op til 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 30 MB L3 cache, 20 kerner, 20 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 245 (op til 5,1 GHz maks. Turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 235 (op til 5 GHz maks. Turbofrekvens, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 225 (op til 4,9 GHz maks. Turbofrekvens, 20 MB L3 cache, 10 kerner, 10 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU-TOPS) Intel® Core™ Ultra 9 285T (op til 5,4 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 36 MB L3 cache, 24 kerner, 24 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 265T (op til 5,4 GHz med Intel Turbo Boost Max-teknologi®, 30 MB L3 cache, 20 kerner, 20 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 245T (op til 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 235T (op til 5 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi®, 24 MB L3 cache, 14 kerner, 14 tråde) med Intel®Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), understøtter Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 225T (op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 20 MB L3 cache, 10 kerner, 10 tråde) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU-TOPS)
Neural behandlingsenhed	Intel® AI Boost
Chipsæt	Intel® Q870 (vPro®)
Produktfarve	Sort
Formfaktor	Mini
Maksimal hukommelse	64 GB DDR5-5600 MT/s, ^{5,6,30} Overførselshastigheder på op til 5600 MT/s.
Lyd	Realtek ALC3252-codec, universelt lydстик med CTIA og understøttelse af OMTP-headset
Udvidelsessokler	1 M.2 2230; 3 M.2 2280 (1 M.2 2230-slot til WLAN og 3 M.2 2280-harddiskslot)
Porte og stik	Foran: 1 USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed; 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon ; Bagest: 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 strømstik; 2 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4, 2 eksterne antennestik ; Ekstra porte: Flex IO-port 1 – vælg en af følgende muligheder: 1 VGA, 1 serie1, 1 DisplayPort™ 2.1, 1 HDMI 2.1, 1 Thunderbolt 4.0, 1 Dual SuperSpeed USB 2.0 Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 Dual USB 3.2 Type-C 10 Gbps signalhastighedsport med 15 W strømforsyning, HP Fiber NIC (1 Gbps), Intel® I226V 2.5 Gigabit Network Connection LOM (non-vPro); Flex IO-port 2 – vælg en af følgende muligheder: 1 Dual SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 serie1, 1 HP Video Port Extender
Inputenheder	HP 725 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard and Mouse Combo; HP USB 320K v2 Keyboard; HP USB Business Slim Wired v2 SmartCard CCID Keyboard; HP 125 v2 Wired Keyboard; HP 125 v2 AntiMicrobial Wired Keyboard ³² ; HP 125 Wired Mouse; HP 128 Laser Wired Mouse; HP 125 Antimicrobial Wired Mouse; HP USB Hardened optical wired mouse; HP Wired 320M Mouse
Kommunikation	Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, non-vPro®
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Software	Køb Microsoft Office (sælges separat) ¹⁴ ; Understøtter HP Hotkey; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Privacy-indstillinger; HP Services Scan ¹⁵ ; HP Setup Integrated OOB; HP Smart Support ¹⁶ ; HP Supportassistent ¹⁷ ; HSA Fusion til virksomheder; HSA Telemetry for Commercial; myHP; myHP med understøttelse af multikamera; Poly Lens ¹⁸
Sikkerhedsstyring	Secured-Core PC-aktiveret; HP Wolf Security for Business omfatter: HP Sure Start, HP Secure Erase ¹⁹ ; HP Sure Admin ²⁰ ; HP Sure Click ²¹ ; HP Sure Run ²² ; HP Sure Sense ²³ ; HP Sure Recover ²⁴ ; HP Sure Start ²⁵ ; HP Tamper Lock ²⁶ ; Absolute Persistence-modul ²⁷ ; Permanent deaktivering af lyd; HP BIOS Recovery; BIOS-opdatering via netværk; HP BIOSphere ²⁸ ; HP Secure Erase ²⁹ ; HP DriveLock og automatisk DriveLock



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP Client Catalog (download) ⁷ ; HP Client Management Script Library (download); HP Cloud Recovery ⁸ ; HP Connect til Microsoft Endpoint Manager ⁹ ; HP Driver Packs (download) ¹⁰ ; HP Image Assistant (download) ¹¹ ; HP Manageability Integration Kit (download) ¹² ; HP Patch Assistant (download) ¹³
Strømforsyning	150 W ekstern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 89 %; 90 W ekstern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 89 %; 120 W ekstern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 89 %; 180 W ekstern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 89 %; 100 W ekstern USB Type-C®-strømadapter, effektivitetsgrad på op til 88 %
Mål	17,7 x 18,1 x 3,42 cm; 49,8 x 13,2 x 23,5 cm; 49,8 x 13,2 x 23,5 cm (kun modeller i USA, Brasilien og Japan) (Pakke)
Vægt	1,35 kg
Miljømærker	EPEAT®-registreret hos Climate+
Energy Star-certificeret	ENERGY STAR®-certificeret
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	50 % genbrugsplast



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat køb af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows 11 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og en Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.

³ Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve softwarekøb, -abonnement eller -aktivering fra en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Potentielle NPU-fornuftsslutningsresultater afhænger af brug, konfiguration og andre faktorer.

⁴ Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

⁵ Tilkøbsfunktion, som skal konfigureres på købstidspunktet.

⁶ Procentdelen af genbrugsplastik er baseret på definitionen i IEEE 1680.1:2018-standarden.

⁷ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.

⁹ Kræver muligvis download af Windows Update eller app fra Microsoft Store. Microsoft Copilot er IKKE tilgængelig i Kina, Rusland, Hviderusland og embargo-regioner Cuba, Iran, Nordkorea, Krim.

¹⁰ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro og nyere, inkluderer forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.

¹¹ HP Sure Click kræver Windows 10 og nyere. Se flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

¹² HP Sure Start Gen7 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 Pro og nyere.

¹³ HP Sure Run Gen5 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

¹⁴ Tilkøbsfunktion, som skal konfigureres på købstidspunktet.

¹⁵ Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver kompatibelt Windows 11-operativsystem, kompatibel processor og Wi-Fi 7-router for at understøtte bagudkompatibilitet med tidligere 802.11-specifikationer. Sælges separat. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes. Specifikationen for 802.11BE foreligger kun i kladdedeform og er ikke endegyldig. Hvis den endegyldige specifikation afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på enhedens mulighed for at kommunikere med andre 802.11BE-enheder.

¹⁶ Wi-Fi*-understøttelse af data i gigabit-hastighed kan opnås med Wi-Fi* 7 (802.11BE), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router. Kræver en trådløs router, der understøtter 160 MHz-kanaler. Sælges separat.

¹⁷ HP Tamper Lock kræver, at der oprettes en lederadgangskode, inden funktionen kan anvendes.

²² Forudsigende indsigts er kun tilgængelig med HP Premium+ Support. Udvalgte HP Workforce Solutions kræver en HP Insights-agent til Windows, Mac og Android, som kan downloades på <https://admin.hp.com/software>. Se de komplette systemkrav og tjenester, der kræver agenten, på <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten indsamler telemetri og analyser vedrørende enheder og programmer, der er integreret i Workforce Experience-plattformen, og sælges ikke som en enkeltstående service. Internetadgang med forbindelse til Workforce Experience-plattformen er påkrævet. HP følger strenge GDPR-regler for beskyttelse af personlige oplysninger, og plattformen er ISO27701-, ISO27017- og SOC2 Type2-certificeret til informationssikkerhed.

²³ HP Essential Support, HP Premium Support og HP Premium+ Support er tilgængelige på tidspunktet for køb af enheden. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af din geografiske placering. Servicen træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's servicér er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for servicér, som kunden er gjort bekendt med i forbindelse med købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning. Sådanne rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af servicen eller af HP's begrænsede garanti, som følger med HP-produktet.

Fodnoter til specifikationer

¹ Der kræves Windows 11 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro*-funktionalitet. Nogle funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Se <http://intel.com/vpro.1> Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbydere, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens varierer afhængigt af programbelastning samt hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for højere ydeevne.

³ Intel® Turbo Boost Technology kræver en pc med processor, der har Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydeevne varierer afhængigt af hardware, software og den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på <http://www.intel.com/technology/turboboost>.

⁴ Vælg kun processorer, der er tilgængelige med hver konfiguration.

⁵ For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB hukommelse og et 32-bit operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit operativsystem. Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 4800 MT/s. Den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor. Se specifikationerne for processoren for at få flere oplysninger om understøttet datahastighed. Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsestik.

⁶ Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsestik.

⁷ HP Client Catalog er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

⁸ HP Cloud Recovery fås på Z by HP-, HP Elite- og Pro-desktops samt laptops med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben netværksforbindelse. Bemærk: Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

⁹ HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er påkrævet.

¹⁰ HP Driver Packs er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹¹ HP Image Assistant er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html>.

¹² HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹³ HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration.

¹⁴ Microsoft 365 sælges separat og kan kun aktiveres via internetet.

¹⁵ HP Services Scan indsamler automatisk den nødvendige telemetri ved første opstart af produktet for at kunne levere konfigurationsdata og tilstandsindsigter på enhedsniveau. Funktionen fås forudinstalleret på udvalgte produkter via HP Factory Configuration Services, eller den kan downloades. Få flere oplysninger om, hvordan HP Smart Support aktiveres eller downloades på <http://www.hp.com/smart-support>.

¹⁶ HP Smart Support indsamler automatisk det mest nødvendige telemetri i forbindelse med første opstart af produktet for at kunne levere konfigurationsdata og tilstandsindsigter på enhedsniveau. Det fås forudinstalleret på udvalgte produkter via HP Factory Configurations Services; eller den kan downloades. Få flere oplysninger om, hvordan HP Smart Support aktiveres eller downloades på <http://www.hp.com/smart-support>.

¹⁷ HP Support Assistant fås til Windows. Få flere oplysninger på <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.

¹⁸ Poly Lens Desktop kræver et Windows-operativsystem.

¹⁹ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro eller nyere, omfatter forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, RPOS- og Workstation-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.

²⁰ HP Sure Admin kræver HP G8 eller nyere platforme, Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS Service fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator.

²¹ HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²² HP Sure Run fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

²³ HP Sure Sense er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.

²⁴ HP Sure Recover fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller 11 og en åben netværksforbindelse. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover, for at undgå tab af data. HP Sure Recover Gen6 med Embedded Reimaging er tilkøbt på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller 11, som skal konfigureres i forbindelse med køb. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data.

²⁵ HP Sure Start fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.

²⁶ HP Tamper Lock kan aktiveres/deaktiveres af kunden eller IT-administratoren med administratorrettigheder.

²⁷ Absolute Persistence-firmwaremodul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA. Visse betingelser gælder. Få de komplette oplysninger på: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁸ Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

²⁹ HP Secure Erase implementerer de metoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technology Special.

³⁰ Fås kun med Alder Lake i5-, i7- og i9-processorer.

³¹ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router, der sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og er tilgængelig i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

³² HP 125 Antimikrobielt tastatur med ledning, HP USB hærde mus, 125 Antimikrobiel mus med ledning fås ikke i alle lande. (Kun antimikrobiel i Kina)

³³ ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (U.S. Environmental Protection Agency).

