

Q26386-1
First Edition
June 2025

ASUS 4-in-1 USB-C Dock


User Manual

Model: DC110

Table of Contents

English	3
Français	6
العربية	9
עברית	12

Product Overview




1. HDMI 2.0 ports (3840x2160@60Hz)
2. USB 3.2 Gen 2 Type-A port (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
3. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
4. USB Type-C® port

Specifications

Dimensions	95mm (L) x 43mm (W) x 14mm (H)
Weight	62g
Cable length	150mm
Upstream port	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / DP1.4 / Output: 5.0V, 9.0V, 15.0V$\equiv$3.0A; up to 20.0V$\equiv$4.5A, 90W) * When downstream ports are connected, DC110 provides up to 90W for device via a 100W adapter.

Downstream ports	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (10Gbps / 5V $\overline{\text{---}}$ 0.9A) 1 x PD in Type-C® port 1 x HDMI 2.0 with a maximum output resolution of 3840x2160@60Hz
Output power	With 100W adapter (Self-power): UFP 20V 4.5A Total DFP (USB-C + USB-A): 5V $\overline{\text{---}}$ 1.8A (Max) Without 100W adapter (BUS-power): Total DFP (USB-C + USB-A): 5V $\overline{\text{---}}$ 1.8A (Max)
Operation temperature	0°C ~ 35°C
Storage temperature	-20°C ~ 70°C


Using your ASUS 4-in-1 USB-C Dock



NOTES:

- Please use a 100W power adapter when fully loaded.
- For more safety information, please refer to the e-manual on the ASUS website.
- For the best user experience, please ensure that the USB Type-C® port on your device (Notebook/Tablet/Mobile Phone) offers full functionality (Charging/Data Transfer/Video Output).
- Before using the docking stand for the first time, please go to www.asus.com, search **ASUS USB-C Stand Dock** and download the latest firmware under **Support > Driver & Utility** of product information.
- Make sure that the USB Type-C® port on your Notebook PC supports Alt Mode Display.
- Visit the ASUS website for the product compatibility list.
- To prevent any damage, use **ONLY** UL listed power sources with a rated output of 5~20V/5A. If you need further assistance with purchasing the power source, contact ASUSTeK Computer Inc. for further information.
- The power supply cord(s) must be plugged into (a) socket-outlet(s) that is/are provided with a suitable earth ground.
- Use your ASUS Dock only with Listed ITE.

Présentation du produit




1. Ports HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz)
2. Port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s / 5V $\Rightarrow$ 0,9A)
3. Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\Rightarrow$ 0,9A)
4. Port USB Type-C®

Caractéristiques

Dimensions	95 mm (L) x 43 mm (l) x 14 mm (H)
Poids	62 g
Longueur du câble	150 mm
Port en liaison montante	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / DP1.4 / Sortie : 5V, 9V, 15V $\Rightarrow$ 3A ; jusqu'à 20V $\Rightarrow$ 4,5A, 90W) * Lorsque les ports en liaison descendante sont connectés, le DC110 fournit jusqu'à 90W aux appareils à l'aide d'un adaptateur 100W.


Ports en liaison descendante	1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10 Gb/s / 5V $\overline{=}$ 0,9A) 1 x Port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s / 5V $\overline{=}$ 0,9A) 1 x Port d'entrée PD Type-C® 1 x Port HDMI 2.0 avec une résolution de sortie maximale de 3840 x 2160 @60Hz
Puissance de sortie	Avec adaptateur 100W (auto-alimentation) : UFP 20V / 4,5A Sortie DFP totale (USB-C + USB-A) : 5V $\overline{=}$ 1,8A (max) Sans adaptateur 100W (alimentation par bus) : Sortie DFP totale (USB-C + USB-A) : 5V $\overline{=}$ 1,8A (max)
Température de fonctionnement	0°C - 35°C
Température de stockage	-20°C - 70°C

Utiliser votre station d'accueil USB-C 4-en-1 ASUS



REMARQUES :

- Veuillez utiliser un adaptateur secteur de 100W lorsque l'appareil est à pleine charge.
- Pour plus d'informations concernant la sécurité, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur sur le site internet d'ASUS.
- Pour une expérience utilisateur optimale, assurez-vous que le port USB Type-C de votre appareil (Ordinateur portable/Tablette/Téléphone portable) offre des fonctionnalités complètes (Charge/Transfert de données/Sortie vidéo).
- Avant d'utiliser la station d'accueil pour la première fois, rendez-vous sur www.asus.com, recherchez **Station d'extension USB-C ASUS** et téléchargez le dernier firmware dans la section **Support > Drivers et manuels** de la page d'information du produit..
- Assurez-vous que le port USB Type-C® de votre ordinateur portable prend en charge l'affichage en mode alternatif.
- Visitez le site web d'ASUS pour la liste des appareils compatibles.
- Pour éviter tout dommage, utilisez **UNIQUEMENT** des sources d'alimentation certifiées UL avec une sortie nominale de 5-20V/5A. Si vous avez besoin d'aide pour l'achat d'une source d'alimentation, contactez ASUSTeK Computer Inc. pour plus d'informations.
- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre.
- Utilisez votre dock ASUS uniquement avec un équipement certifié.




1. HDMI 2.0 منافذ (3840x2160@60Hz)
2. منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-A (10 جيجابت في الثانية / 5 فولت === 0.9 أمبير)
3. منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® (10 جيجابت في الثانية / 5 فولت === 0.9 أمبير)
4. منفذ Type-C®

المواصفات

الأبعاد	95 (طولاً) ملم × 43 (عرضاً) ملم × 14 (ارتفاعاً) ملم
الوزن	62 جرام
طول الكبل	150 ملم
منفذ التدفق العلوي	1 x منفذ USB 3.2 الجيل الثاني Type-C® (10 جيجابت في الثانية / DP1.4 / إخراج: 5.0 فولت، 9.0 فولت، 15.0 فولت === 3.0 ما يصل إلى 20.0 فولت === 4.5 أمبير، 90 وات * عند توصيل منافذ التدفق التحتي، يوفر DC110 ما يصل إلى 90 وات للجهز بواسطة شهابي 100 وات.


10) Type-C® USB 3.2 الجيل الثاني x 1 منفذ جيجابت في الثانية / 5 فولت 0.9 أمبير 10) Type-A USB 3.2 الجيل الثاني x 1 منفذ جيجابت في الثانية / 5 فولت 0.9 أمبير Type-C® PD من النوع x 1 منفذ HDMI 2.0 x 1 مع دقة خرج قصوى بقيمة 3840x2160 @60Hz	منافذ التدفق التحتي
مع مهايئ 100 وات (طاقة ذاتية): UFP 20 فولت 4.5 أمبير إجمالي (USB-C + USB-A) DFP : 5 فولت 1.8 أمبير (كحد أقصى) بدون مهايئ 100 وات (طاقة غير ناقل): إجمالي (USB-C + USB-A) DFP : 5 فولت 1.8 أمبير (كحد أقصى)	طاقة الخرج
0°C ~ 35°C	درجة حرارة التشغيل
-20°C ~ 70°C	درجة حرارة التخزين

استخدام ASUS 4-in-1 USB-C Dock



- يرجى استخدام مهائئ طاقة بقوة 100 وات أو أعلى عند اكتمال التحميل.
- لمزيد من معلومات السلامة؛ يرجى الرجوع إلى الدليل الإلكتروني الموجود على موقع ويب ASUS.
- لأفضل تجربة للمستخدم؛ يرجى التأكد من أن منفذ USB الفئة C® الموجود على جهازك الحاسوب المحمول/الحاسوب اللوحي/الهاتف المحمول) يقدم أداء وظيفي كامل (الشحن/ نقل البيانات/خرج الفيديو).
- قبل استخدام حامل الإرساء للمرة الأولى، يُرجى الانتقال إلى www.asus.com والبحث عن **ASUS USB-C Stand Dock** وتنزيل أحدث البرامج الثابتة ضم الدعم < برنامج التشغيل والأداة المساعدة لمعلومات المنتج.
- تأكد من أن منفذ USB من النوع C® على الكمبيوتر الدفتري يدعم عرض الوضع البديل.
- زر موقع ويب ASUS للحصول على قائمة توافقية المنتجات.
- لتجنب أي ضرر، استخدم فقط مصادر طاقة مدرجة وفقاً لمعايير UL بخرج مصنف بين 5~20 فولت/5 أمبير. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في شراء مصدر الطاقة، يُرجى الاتصال بشركة ASUSTeK Computer Inc. للحصول على مزيد من المعلومات.
- يجب توصيل سلك (أسلاك) إمداد الطاقة بمقبس (مقابس) مزود بسلك تأريض مناسب.
- استخدم قاعدة ASUS الخاصة بك فقط مع الأجهزة المدرجة ITE.

רצומה לש תיללכ הריקס




1. יציאות HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz)
2. יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-A
(10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
3. יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C®
(10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
4. יציאת USB Type-C®

מפרט

מידות	95 מ"מ (אורך) x 43 מ"מ (רוחב) x 14 מ"מ (גובה)
משקל	62g
אורך הכבל	150mm
יציאת Upstream	1 x יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® 5.0V, / מוצא: (10Gbps / DP1.4 20.0V $\equiv$ עד 9.0V, 15.0V $\equiv$ 3.0A (4.5A, 90W * כאשר יציאות מטה מחוברות, DC110 מספק עד 90W עבור המכשיר באמצעות מתאם 100W.

1 x יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-C® (10Gbps / 5V$\overline{\text{---}}$0.9A) 1 x יציאת USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps / 5V$\overline{\text{---}}$0.9A) 1 x PD ביציאת Type-C® 1 x HDMI 2.0 עם רזולוציית מוצא מרבית של 3840x2160@60Hz	יציאות Downstream
עם מתאם 100W (הספק עצמי): UFP 20V 4.5A מוצא DFP (USB-C + USB-A) כולל: 5V$\overline{\text{---}}$1.8A (מקסימום) ללא מתאם 100W (BUS-power) מוצא DFP (USB-C + USB-A) כולל: 5V$\overline{\text{---}}$1.8A (מקסימום)	הספק מוצא
0°C ~ 35°C	טמפרטורת פעולה
-20°C ~ 70°C	טמפרטורת אחסון

ASUS לש 1-ב 4 USB-C הניגעה תנחתב שומיש



הערות:

- כאשר המכשיר בעומס מלא, יש להשתמש בספק כוח עם הספק של 100W לפחות.
- לקבלת פרטים נוספים אודות בטיחות, עיין במדריך האלקטרוני שבאתר ASUS.
- כדי ליהנות מחוויית משתמש אופטימלית, אנא ודא שיציאת USB Type-C® במכשיר שברשותך (מחשב נישא/טאבלט/מכשיר נייד) תומכת בפונקציונליות מלאה (טעינה/העברת נתונים/יציאת וידאו).
- לפני השימוש במעמד העגינה בפעם הראשונה, עבור אל www.asus.com, חפש את **ASUS USB-C Stand Dock** והורד את הקושחה העדכנית ביותר תחת **תמיכה > מנהל התקן ותוכנית** שירות של מידע אודות המוצר.
- ודא שיציאת USB Type-C® במחשב הנייד שלך תומכת ב-Alt Mode Display.
- בקרו באתר של ASUS לעיון ברשימת תאימות המוצרים.
- כדי למנוע נזק, השתמש רק במקורות מתח הרשומים ב-UL עם תפוקה מדורגת של 5~20V/5A. אם אתה זקוק לסיוע נוסף ברכישת מקור החשמל, צור קשר עם ASUS TeK Computer Inc. לקבלת מידע נוסף.
- יש לחבר את כבלי אספקת החשמל לשקע (א) שהוא/מסופקים עם הארקה מתאימה.
- השתמש בתחנת העגינה של ASUS רק עם Listed ITE.



Warranty Information

EN: ASUS Guarantee Information

- ASUS offers a voluntary manufacturer's Commercial Guarantee.
- ASUS reserves the right to interpret the provisions of the ASUS Commercial Guarantee.
- This ASUS Commercial Guarantee is provided independently and in addition to the statutory Legal Guarantee and in no way affects or limits the rights under the Legal Guarantee.

For all the guarantee information, please visit
<https://www.asus.com/support>.

FR: Garantie ASUS

- ASUS fournit une garantie commerciale en tant que garantie volontaire du fabricant.
- ASUS se réserve le droit d'interpréter et de clarifier les informations relatives à la garantie commerciale ASUS.
- Cette garantie commerciale ASUS est fournie indépendamment et parallèlement à la garantie légale, elle n'affecte ou ne limite d'aucune façon les droits acquis par la garantie légale.

Pour plus d'informations sur la garantie, consultez le site : <https://www.asus.com/fr/support>.

RU: Информация о гарантии ASUS

- ASUS предлагает добровольную коммерческую гарантию от производителя.
- ASUS оставляет за собой право интерпретирования положений коммерческой гарантии ASUS.
- Настоящая коммерческая гарантия ASUS предоставляется независимо и в дополнение к правам, предоставленным локальным законодательством, и никоим образом не ограничивает данные права.

Для получения полной информации о гарантии посетите <https://www.asus.com/ru/support>.

ARB: معلومات ضمان ASUS

- تعرض ASUS ضمانًا تجاريًا مجانيًا من الجهة المصنعة.
- تحتفظ ASUS بحق تفسير بنود الضمان التجاري من ASUS.
- وهذا الضمان التجاري من ASUS مقدم بشكل مستقل وبالإضافة للضمان القانوني التشريعي ولا يؤثر بأي حال من الأحوال أو يحد الحقوق الممنوحة بموجب الضمان القانوني.

لكل معلومات الضمان؛ يرجى زيارة <https://www.asus.com/support>.

HB: מידע על אחריות ASUS

- ASUS מציעה אחריות מסחרית של יצרן מרצון.
- ASUS שומרת לעצמה את הזכות לפרש את הוראות הערבות המסחרית של ASUS.
- אחריות מסחרית זו של ASUS ניתנת באופן עצמאי ובנוסף לערבות המשפטית הסטוטורית ואינה משפיעה או מגבילה בשום אופן את הזכויות במסגרת הערבות המשפטית.

למידע אודות האחריות, אנא בקר ב <https://www.asus.com/support>.

ASUS Warranty Information Form

English

Customer

Name: _____

Address: _____

Phone Number: _____

Email: _____

Product

Model Name: _____

Purchase Date: ____ / ____ / ____ (DD/MM/YYYY)

Serial
Number:

Dealer

Name: _____

Address: _____

Phone Number: _____

Installation Date: ____ / ____ / ____ (DD/MM/YYYY)

Stamp:

Statutory Rights

This Warranty is given independently of any statutory rights that may apply in the country of purchase and does not affect or limit such statutory rights in any manner whatsoever.

Warranty Period of the Product

This warranty ("Commercial Warranty Period") applies for the same period as the Legal Warranty period regulated by local government. This warranty begins at the date of delivery that shown on the proof of purchase ("Delivery Date"). If proof of purchase cannot be provided, the manufacture date as recorded by ASUS will be deemed to be the start of the Warranty Period.

ASUS Contact Details

This warranty is provided by:
ASUSTeK Computer Inc.
1 F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.
Taipei City 112
Phone: +886-2-2894-3447

Country of Origin

See label or marking on packaging.



Service and Support
<https://www.asus.com/support/>



Warranty Card (Online)
https://qr.asus.com/XB_GC_Warranty_Card

Formulaire de garantie ASUS

Client

Nom : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Produit

Nom de modèle : _____

Date d'achat : ____ / ____ / ____ (JJ/MM/AAAA)

Numéro de
série :

Revendeur

Nom : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

Date d'installation : ____ / ____ / ____ (JJ/MM/AAAA)

Tampon :

Garantie légale

Cette Garantie est offerte indépendamment de toute garantie légale pouvant s'appliquer dans le pays d'achat et n'affecte ou ne limite pas ce type de garantie légale de quelque manière que ce soit.

Période de garantie du Produit

Cette garantie ("Période de garantie commerciale") s'applique pour la même période que la période de garantie légale réglementée par le gouvernement local. Cette garantie commence à la date de livraison indiquée sur la preuve d'achat ("Date de livraison"). Si aucune preuve d'achat ne peut être fournie, la date de fabrication du produit, telle qu'enregistrée par ASUS, sera considérée comme date de commencement de la Période de garantie.

Informations de contact ASUS

Cette garantie est offerte par :
ASUSTeK Computer Inc.
1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.
Taipei City 112
Tél : +886-2-2894-3447

Pays d'origine

Voir l'étiquette ou le marquage sur l'emballage.



Service et assistance
<https://www.asus.com/fr/support>



Carte de garantie (en ligne)
https://qr.asus.com/XB_GC_Warranty_Card

نموذج معلومات الضمان الخاصة بـ ASUS

العميل

الاسم: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

البريد الإلكتروني: _____

المنتج

اسم الطراز: _____

تاريخ الشراء: _____ / _____ / _____ (اليوم/الشهر/السنة)

الرقم التسلسلي:

البائع

الاسم: _____

العنوان: _____

رقم الهاتف: _____

تاريخ التركيب: _____ / _____ / _____ (اليوم/الشهر/السنة)

الطابع:

الحقوق القانونية

يتم منح هذا الضمان بشكل منفصل عن أي حقوق قانونية قد تسري في بلد الشراء ولا يؤثر على الحقوق القانونية للمستهلكين أو يحدها بأي شكل كان.

فترة الضمان على المنتج

يسري هذا الضمان («مدة الضمان التجاري») لنفس مدة الضمان القانوني المنظمة بواسطة الحكومة المحلية. يبدأ هذا الضمان من تاريخ الاستلام الموضح بإيصال الشراء («تاريخ الاستلام»). وفي حال تعذر سريان «تاريخ التنشيط» أو تقديم إيصال الشراء، فسيتم اعتبار تاريخ التصنيع المسجل من قبل ASUS هو تاريخ بدء فترة الضمان.

بيانات الاتصال الخاصة بشركة ASUS

هذا الضمان مقدم من:

ASUSTeK Computer Inc.

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.

Taipei City 112

الهاتف: +886-2-2894-3447



الخدمة والدعم

<https://www.asus.com/support/>

بلد المنشأ

اطلع على الملصق أو العلامة الموجودة على العبوة.



بطاقة الضمان (عبر الإنترنت)

https://qr.asus.com/XB_GC_Warranty_Card

טופס מידע אחריות ASUS

לקוח

שם: _____

כתובת: _____

מספר טלון: _____

דוא"ל: _____

מוצר

שם דגם: _____

תאריך רכישה: (DD/MM/YYYY) ____ / ____ / ____

מספר
סידורי:

סוכן

שם: _____

כתובת: _____

מספר טלון: _____

תאריך התקנה: (DD/MM/YYYY) ____ / ____ / ____

חותמת:

זכויות מעוגנות בחוק

אחריות זו מוענקת בנפרד מכל הזכויות המעוגנות בחוק שעשויות לחול במדינה שבה נרכש המוצר והיא אינה פוגעת בזכויות שלך, המעוגנות בחוק, או מגבילה אותן בכל אופן שהוא.

תקופת האחריות של המוצר

אחריות זו («תקופת אחריות מסחרית») תחול לפרק זמן זהה לזה של תקופת האחריות המשפטית בכפוף לחוקי השלטון המקומי. אחריות זו תחל בתאריך האספקה המופיע על הוכחת הרכישה («תאריך אספקה»). אם לא ניתן לספק הוכחת תאריך רכישה, תאריך הייצור המתועד על ידי ASUS יהא התאריך הקובע לתחילת תקופת האחריות.



שירות ותמיכה

<https://www.asus.com/support/>



כרטיס אחריות (מקוון)

https://qr.asus.com/XB_GC_Warranty_Card

אחריות זו ניתנת על ידי

ASUSTeK Computer Inc.

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.

Taipei City 112

אסוס ישראל (טכנולוגיות) בע"מ

ת.ד. 3207 פתח תקווה, ישראל

טלפון: +972-3-374-1339

ארץ מוצא

ראה תווית או סימון על האריזה.



This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

English **Simplified EU Declaration of Conformity**

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français **Déclaration simplifiée de conformité de l'UE**

AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support.

Italiano **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support.

Русский Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support.

Čeština Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support.

Magyar Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support.

Polski Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support.

Português Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support.

Romană **Declarație de conformitate UE, versiune simplificat**

ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support.

Slovensky **Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ**
Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina **Poenostavljena izjava EU o skladnosti**
ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support.

Español **Declaración de conformidad simplificada para la UE**

Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support.

Türkçe **Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi**

AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support.

Українська Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

India E-waste (Management) Rule 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

Vietnam RoHS

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm 2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

Türkiye RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur



DO NOT throw the product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

Официальное представительство в России
Горячая линия Службы технической поддержки в России:

Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787

Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:

www.asus.ru

www.asus.com/ru/support

Authorised distributors in Turkey

PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S.

Address, City: DUDULLU ORGANIZE SANAYI
BOLGESI NATO YOLU 4.CAD. NO:1
DUDULLU UMRANIYE 34775 ISTANBUL
TURKEY

Distributor Tel: 0216 645 82 00

Country: TURKEY

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Address: Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar
İstanbul - Türkiye

Distributor Tel: +90 216 554 9000

Country: TURKEY

Authorized representative in United Kingdom

ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.

Address: 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

Manufacturer Tel: 886-2-2894-3447

華碩電腦股份有限公司

台北市北投區立德路 15 號 1F

Authorized representative in Europe

C5 Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Address: Sahrayıcedit Mah. Omca Sok. Golden Plaza No:33
E Blok Kat: 2
Kadıköy/İSTANBUL

Distributor Tel: +90 (216) 411 44 00

Country: TURKEY

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

მწარმოებელი:

ასუსტეკ კომპიუტერ ინკ,

სართული 1 , 15 ლიდი როუდ, ბეიტოუ,
ტაიფუი, 112

ტელეფონი: +886-2-2894-3447

Di-Impor oleh:

PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA

The Kensington Office Tower, Lt. 16, Jl. Boulevard Raya No.1, RT.1/RW.2, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14240

Tel: 021-29495055