



Universal Notebooknetzteil

Einstellbare Spannung, sieben Ausgangsstufen, 70 W

Part No.: **100854**

Eine flexible Stromlösung für Ihr Notebook

Notebooknetzteile werden oft vergessen, verloren oder beschädigt. Als Ersatz oder Zweitnetzteil für Büro oder zuhause ist dieses universell einsetzbare Notebooknetzteil von Manhattan eine hervorragende Wahl. Mit sieben einstellbaren Ausgangsspannungen und 70 W Leistung bietet es eine flexible, praktische Stromlösung für mobile Geräte. Verschiedene Adapterstecker sorgen für optimale Kompatibilität.

Merkmale:

- 7 einstellbare Ausgangsstufen bieten eine umfassende, mobile Stromlösung — 12 bis 24 V
- Nur ein Netzteil für Ihr Notebook und andere tragbare Geräte
- Geeignet für die meisten Notebooks von Acer, Asus, Compaq, HP, Lenovo, Toshiba und viele mehr
- 8 auswechselbare Adapterstecker garantieren Kompatibilität
- Überlastungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Leichtes und kompaktes Design, ideal für unterwegs
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- WEEE
- RoHS

Zertifikate Stromkabel

- UL
- cUL

Allgemein:

- AC-Eingang: 100 – 240 V; 47 – 63 Hz
- DC-Ausgang: 12 – 24 V; max. 4 A; 70 W

• Spannungseinstellungen (Maximum):

- 12 V - 4 A
- 15 V - 4 A
- 16 V - 3,5 A
- 18 V - 3,5 A
- 19 V - 3,5 A
- 20 V - 3,5 A
- 24 V - 2,9 A

Eingangsleistung

- AC Nennspannung: 100 – 240 V
- DC Nennspannung: 12 V
- AC Spannungsbereich: 90 – 264 V
- DC Spannungsbereich: 10.8 – 15 V
- Frequenzbereich: 50 – 60 (±3 Hz)
- Stromfluss ?1,2 A bei 100 – 240 VAC

Ausgangsleistung

- Nennspannung: 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 24 V
- Lastspitze: 4,2 A max. (bei konstantem Strommodus)
- Nennstrom: 65 Watt max.
- Restwelligkeit: ?10%

Schutzmaßnahmen

- Kurzschluss: Auto Recovery Mode
- Überlastung: Latch-Modus
- Überspannung: CC-Modus (Constant Current Charge)
- Überhitzung: Latch-Modus
- 100% hochspannungsgeprüft, ESD (Electrostatic Discharge)-Überspannungsschutz, Schmelzsicherung

Physische Daten

- Adapterstecker: 5.5 x 1.7 mm, 5.5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 4.8 x 1.7 mm, 6.4 x 4.3 mm, 4.0 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, 6.3 x 3.0 mm
- Kabel (kombinierte Länge): 1.95 m
- Abmessungen: 58 x 36 x 115 mm
- Gewicht: 345 g

Lieferumfang:

- Netzteil
- 8 Adapterstecker und Handbuch

Geeignet für:

Acer 5.5 x 1.7/5.5 x 2.1/5.5 x 2.5

--TravelMate 512DX, 512T, 200, 201, 202, 210, 212, 220, 270, 330, 333, 340, 341, 342, 343, 345, 350, 351, 360, --505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV, 508, 510, 512,

513, 514, 515, 517, 520, 521, 524, 525, 600, 602, --603, 630, 720, 721, 722, 723, 730, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, TF6720, TF6760, FT8850

--AcerNote 350, 355, 356, 390, 367D, 367T, 352, 358, 361, 370C, 374, 850C

--AcerNoteLight 350, 256, 358, 360, 370, 371, 372, 373, 380, 382, 370C, 370P, 370PC, 373+, P100

--Anywhere 1100LX, 1120LX Extensa 355, 365, 366D, 367D, 368D, 390, 390C, 393, 500, 600, 610, 501DX, 501T, --502D, 503DX, 505DX, 506DX, 515, 610CD, 610CDT, 900, Ess3-391TTI Extensa 350, 360, 392, 394, 395, 550, --Ess-3-391T

--AMS Tech 5.5 x 2.5

--Rodeo 7000, 7620, 1000CT, 1000CX, 1010CT, 1010CX, 1010CXNT, 7030ECX, 7630ECXDNT, 7640XL TravelPro 180, --1900

Asus 4.8 x 1.7/5.5 x 2.5

--A 1000 series, Artbook L7336, B 1000 series, F7400, L1000B series, L2000B series, L2000D series, L2000E --series, L3000C series, L3000S series, L7233, L7300, L8400, M1000 series, M2000 series, M2 series, M2400, MP --8xxx series, S1000 series, T4700CS, T7200, T9000 series

Averatec 5.5 x 2.5

--3120V, 3150P, 3150H, 3150HS, 3150HX, 5100, 5110H

BenQ 4.8 x 1.7/5.5 x 2.5/5.5 x 1.7

--All models

Compaq 4.8 x 1.7/5.5 x 2.5

--Armada 100, 1100, 1120, 1125, 1130, 4120, 4130, 4131, 4220, 110, E500 Series, E500s, M300, M700, --V300, 100/100S, 110/110S, 2940, 3100, 4100, 4110/4110D/4110T, 4120/4120T, 4125/4125D, 4130/4130T, --4131/4131T, 4150/4150T, 4160/4160T, 4200, 4210/4210T, E300, E700, M2453, M500, M702Evo N110, N115, --N150, N160, N180, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800c, N800vLTE 5000, 5150, 5250, 5300, 5380, --5400, 5480, 6000Presario 300, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, --718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, --800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, --1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, --1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, --1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, --1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713,

1714, --1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, 2715, --2716, 2720, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, --2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2832, 2835, 2838, 2840, 2845, 2853, --2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 286.3, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2887, 2888, 2890, 2891, --2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908; X1000, --X1001;1600i, 1800t, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL, 2700xx, 1600s, 1810, 1825, 1630, 800Prosignia 150, 170, --190Tablet TC1000, NC4000, NC6000, NC8000, NX7000

--Dell 3pin

--Dell Inspiron 2500, 2600, 2650, 3700, 3800, 4000, 4100, 5000, 7500, 8000, 8100, Latitude C, CP, CPI, CPT, CPX,
--CS, LCP Series

Dell 5.5 x 2.5

--Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000

Fujitsu 5.5 x 2.5/6.4 x 4.3

--LifeBook A1010, C2010, C2110, C2111, C2210, E4010, E4010D, E-6624, E-6634, E-6644, E-6654, E-6664, E7010, --E7110, 200, 270Dx, 280Dx, 400, 420Dx, 435Dx, 500, 531T, 535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 585Tx1, 600, 635T, --635Tx, 635Tx1 655Tx, 656Tx, 656Tx1, 675Tx, 690Tx, 700, 735Dx, 755TX, 756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 900, --985Tx, 990Tx2, A4170, B2, B112, B142, B2130, B2131, B-2545, B-2562, B-2566, 2610, 2620, 2630, C340, C350, --C352, C353, C360, C-4120, C-4235, C-5130, C-5235, C-6177, C-6320, C-6330, C-6525, C-6535, C-6537, C-6547, --C-6556, C-6557, C-6577, C-6581, C-6591, C-6611, C-6631, C-6651, C-7631, C-7651, C-7661, Celsius Mobile H, --E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E-2010, E-5140, E-5320, E-5520, E-6150, E-6520, E-6530, --E-6540, E-6541, E-6550, E-6555, E-6556, E-6557, E-6570, E-6571, E-6575, E-6595, L440, L470, P-1000, P-1032, --P-1035, P-1120, P-2000, P-2040, P-2046, P-2110, P-2120, P-5010, P-5010D, S-2010, S-4510, S-4542, S-5582, --S6010, S6110, S6120, S6120D, Stylistic 3400, Stylistic 3500, Stylistic LT C-500, Stylistic LT P-600, Stylistic ST4110, --Stylistic ST4110P, Stylistic ST4120, Stylistic ST4120P, Stylistic ST4121, T3010D

Gateway 5.5 x 2.5

--400SD4, 400VTX, 450SX4, 450ROG, 600YG2, 600YGR, M305, M500Solo 1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2150, 2500, --2550, 3100, 3150, 5150, 5300, 5350, 9100, 9150, 9300 Series, 9500, 9550,2100,2200,2300,5100

Hasee 5.5 x 2.5

--All models

Hitachi 5.5 x 2.5

--E-100, E-100D, E-100DC, E-100DN, E-133, E-133D, E-133DC, -133DN, E-133T, E-133TC

HP 4.8 x 1.7/5.5 x 2.5/4.0 x 1.7

--Omnibook 300, 425, 430, 500 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, xt1000, zt1000, xt1500, 2000, 2100, 2103, 2105, --3000, 3100, 3101, 4000, 4100, xe4100 4101, 4103, 4105, 4150, xe4200, xe4400, xe4500, 5000, 5500, 5700, --6000, xt6050, 6100, vt6200, xt6200, 7100, 7103, 7150, 7103, 7150, VT Series, XE Series, XT Series, XE2 Series, --XE3 Series; N3100, N3200, N3300, N5000, N5100, Pavilion 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, N3110, N3150, N3190, --N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3402, N3410, N3438, --N3478, N3490, N5124, N5125, N5130, 5135, 5140, 5150, N5159, N5170, N5190, N5195, N5210, N5221, N5240, --N5241, N5250, N5261, N5270, N5271, N5290, N5295, N5310, N5311, N5340, N5341, N5350, N5351, N5371, N5381, --N5390, N5402, N5412, N5415, N5420, N5421, N5422, N5425, N5430, N5435, N5440, N5441, N5442, N5444, N5445, --N5450, N5452, N5454, N 5455, N5461, N5462, N5470, N5472, N5474, N5475, N5481, N5482, N5484, N5490, N5491, --N5495, N6190, N6195, N6395, N6396, N6397, N6398, N6399, N6400, N6401, N6402, N6403, N6404, N6490, xf125, --xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, XH156, xh156, xh176, xh215, xh216, xh226, xh355, --xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, --xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xu155, --xz133, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1110, ze1115, ze1145, ze1201, --ze1202, ze1210, ze1230, ze1250, ze1260, ze4101, ze4102, ze4103, ze4105, ze4111, ze4115, ze4120, ze4123, --ze4125, ze4130, ze4133, ze4140, ze4145, ze4200, ze4201, ze4202, ze4204, ze4206, ze4207, ze4208, ze4209, --ze4210, ze4211, ze4214, ze4218, ze4219, ze4220, ze4221, ze4222, ze4224, ze4228, ze4229, ze4230, ze4231, --ze4232, ze4234, ze4236, ze4239, ze4240, ze4241, ze4251, ze4258, ze4261, ze4268, ze4271, ze4274, ze4278, --ze4281, ze4282, ze4284, ze4288, ze4292, ze4294, ze4298, ze4301, ze4305, ze4307, ze4308, ze4310, ze4311, --ze4312, ze4313, ze4314, ze4315, ze4316, ze4317, ze4318, ze4319, ze4320, ze4321, ze4323, ze4325, ze4330, --ze4332, ze4333, ze4334, ze4335, ze4336, ze4345, ze4347, ze4348, ze4349, ze4351, ze4352, ze4353, ze4354, --ze4355, ze4356, ze4357, ze4360, ze4365, ze4367, ze4375, ze4384, ze4385, ze4386, zt1114, zt1120, zt1121, --zt1122, zt1125, zt1130, zt1131, zt1132, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, --zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180, zt1182, zt1185, zt1190, zt1192, zt1201, zt1210, zt1211, zt1213, --zt1230, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1261, zt1270, zt1271, zt1290, zt1331, zt3010, zu1155, zu1175, --ZT3010

IBM 5.5 x 2.5

--ThinkPad 240, 240X, 290, 310, 310D, 310E, 310ED, 1400-2611, 1500-2611365, 365XD, 380, 380D, 380E, 380ED, --380XD, 380Z, 385, 385D, 385ED, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 701, 770, --770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A21, A22, A31, i1200, i1300, i1400-2621, i1500-2621, i1720, i1721, R30, R31, R32, --R40, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, TransNote, X20, X21, X22, X23, X31, 1410i,

1411i, 1412i, 1434i, 1435i, --1436i, 1450i, 1451i, 1452i, 1470i, 1472i, 1500i

Lenovo 5.5 x 2.5

--All models

LG 5.5 x 2.5

--All models

Medion 5.5 x 2.5

--MD5050, 5061, 5214, 5218, 5222, 5223, 5225, 5389, 5396, 5400, 5498, 5499, 5943, 5944, 5945, 5946, 6001, --6200, 7321

NEC 5.5 x 2.5

--LaVie C LC500/4D, LC700/4D, LC700/6D, LC700/7D, LC900/7D, PC-LC3001A, PC-LC3002D, PC-LC5001D, --PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5503DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, --PC-LC7005D, PC-LC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, --LC900/4D Series, LC950/4D Series; LaVie F PC-LF5504D, PC-LF5505D, PC-LF7507D, LF550/4D Series; LaVie G --PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEB, PC-LG10JLFJA, PC-LG10JLFB, PC-LG10JSFEA, PC-LG10JSFEB, PC-LG10NRXEA, --PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PC-LG11NRXJB, PC-LG14NFXEC, PC-LG14NRXEC, PC-LG14NRXJC, --PC-LG14SSFEB, PC-LG14SSFJB, PC-LG14SSGEB, PC-LG14SSGJB, PC-LG15HLXEC, PC-LG15HLXJC, PC-LG15SEFEC, --PC-LG15SEFJC, PC-LG15SSFEC, PC-LG15SSFJC, PC-LG15SSGEC, PC-LG15SSGJC, PC-LG16HEVED, PC-LG16HEVJD, --PC-LG16HLFED, PC-LG16HLFJD, PC-LG16HLVED, PC-LG16HLVJD, PC-LG16NFXED, PC-LG16NRXED, PC-LG16NRXJD, --PC-LG16SLFED, PC-LG16SLFJD, PC-LG16SLVED, PC-LG16SLVJD, PC-LG16SSUJB, PC-LG18SEFEC, PC-LG18SEFJC, --PC-LG18SEVED, PC-LG18SEVJD, PC-LG18SSFED, PC-LG18SSFJD, PC-LG18SS-GED, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGJD, --PC-LG18SSUEC, PC-LG18SSUJB, PC-LG18SSUJC, PC-LG19NRXEC, PC-LG19NRXJC, PC-LG20NRXED, PC-LG20NRXJD, --PC-LG20-SEGEC, PC-LC20SEGED, PC-LC20SEGJC, PC-LG20SEGJD, PC-LG20SSUEC, PC-LG20SSUED, PC-LG20SSUJC, --PC-LG20SSU-JD, PC-LG90RRXEA, PC-LG90RRXJA; LaVie J LJ700/7E, LJ500/4D Series, LJ700/4F Series; LaVie L --LL500/6D, LL530/7A, LL550/6D, LL550/7D, LL700/6D, LL700/7D, LL750/7D, LL770/6DT, LL770/7DT, LL900/6D, --LL900/7D, LL950/6D, PC-LL3001A, PC-LL3004F, PC-LL5001D, PC-LL5002D, PC-LL5003D, PC-LL5004D, PC-LL5005D, --PC-LL5503D, PC-LL5504D, PC-LL5505D, PC-LL7001D, PC-LL7002D, PC-LL7003D, PC-LL7004D, PC-LL7005D, --PC-LL100%5D, PC-LL7502D, PC-LL7503D, PC-LL7504DW, PC-LL9001D, PC-LL9005D, PC-LL9305D, PC-LL9507D, --LL300/4F Series, LL500/4D Series, LL550/4D Series, LL700/4D Series, LL750/4D Series, LL750/4D Series; LaVie M --LM500/4E, LM500/7D, LM700/7E; LaVie ME LE500/7D Series; LaVie N LN500/6D, LN500/7D, LN570/7DT; LaVie Pro --PC-LH3002A, PC-LH3003F, PC-LH7002D, PC-LH7003E; LaVie T LT500/6D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, --PC-LT7004D, LT500/4D Series, LT700/4D Series; Pocket Gear MC/PG5000,

MC/PG7000 Ready 220T, 230T, 330T, --340T, 360T, 440T; Versa 500, 2400, 2500, 2505, 2530, 4000 Series, 5000, 5060, 5080, 2500CD, 5060CX, 5080X, --550D, C140, C150, C160, E120, E600, FM320, FM500, FP520, FS800, IGO3000, IGO5000, IGO6000, L320, M300, --M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, Premium, S800, T400, T400S820, VersaNote, VX series; VersaPro NX --LW23C/52, LW23D, LW26H, LW30H, LW33H

Panasonic 6.4 x 4.3/5.5 x 2.5

--Toughbook CF01, CF11, CF17, CF170, CF25, CF27, CF270, CF28, CF33, CF34, CF35, CF37, CF370, CF380, CF41, --CF45, CF47, CF61, CF62, CF63, CF71, CF-M34, CFV25, CF-V41, CF50, CF73, W2, CF-V21, CF-V21P

Sharp 5.5 x 2.5/3.5 x 1.35

--AV18, AV18P, MC22, MV10W, MV12W, MV14, MM10, MM20, TN10W, UM10M, UM20, UM30W, UM32W

Sony 6.4 x 4.3

--Picturebook C1XVAIO 81, 705, 707, 717, 719, 729, 731, 735, 748, 800, 808, 812, 818, 838, C1XW, F Series, F150, --F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290, F304, F305, F309, F340, F350, F360, F370, F390, F400, F400LT, F403, --F409, F420, F430, F450, F480, F480K, F490K, F520, F540, F540K, F560, F560K, F580, F580K, F590, F590K, F630, --F660, F670, F680, F690, F701, F707, F709, 709K, F801, F801A, F807, F807K, F808K, F809K, FR102, FR105, FR130, --FX Series, FX101, FX103, FX105K, FX108K, FX109K, FX120, FX140, FX150, FX170, FX190, FX200, FX201, FX203, --FX203K, FX205K, FX209K, FX270, FX 301, FX401, FX405, FX501, FX502, FX505, FX601, FX602, FX604, FX605, FX701, --FX702, FX705, FX770K, FX800, FX801, FX802, FX804, FX805, FX880K, FX902P, FX905P, FXA32, FXA33, FXA36, --GRS100, GRS150, GRX500, GRS515M, GRS515R, GRS515SP, GR614MP, GRS700, GRX316SP, GRX416SP, GRX516SP, --GRX500, GRX520, GRX520/B, GRX550, GRX560, GRX570, GRX580, GRX590, GRX600, GRX650, GRX670, GRX690, --GRX700, NV100, NV105, NV109M, NV170, NV190, NV200, NV209, NV309, NVR23, PG32, QR10, QR20, R500, R505CT, --R505D, R505DS, R505DSK, R505DT, R505J, R505T, R505TE, R505TEK, R505TS, R600HEK, R600HEP, R600HFPD, --R600HMPD, R600MX, X18, X29, X9, XE17, XE7, XG18, XG19, XG28, XG28K, XG29, XG38, XG39, XG39K, XG500, --XG700, XG9, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HE, Z505HS, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, --Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505LSK, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, Z600HEK, Z600LEK, Z600NE, --Z600NEK, Z600RE, Z600TEK, C1MHP, GR100, GR100K, GR114EK, GR114MK, GR114SK, GR150K, GR170K, GR200, --GR200K, GR200P, GR214CP, GR214EP, GR214MP, GP215MP, GR215SP, GR250, GR250K, GR250P, GR270, GR270K, --GR270P, GR290, GR290K, GR290P, GR300, GR314MP, GR315MP, GR370, GR390, GR414SP, SR1K, SR5K, SR7K, --SR9G, SR11K, SR17, SR17K, SR21K, SRX41P, SRX51P, SRX51PA, SRX51PA, SRX51PB, TR1A, TR1AP, TR2A, TR2AP1, --TR2AP3, V505A, V505AC, V505B, V505BC, V505BX, V505BXP, V505D, V505DC1, V505DC11, V505DC1P7, V505DX, --V505DXP, VX71P, Z1, Z1A, Z1A1, Z1AP1, Z1AP2, Z1AP3, Z1M, Z1RA, Z1RAP1, Z1RAP2, Z1RAP3, Z1R5P, Z1SP, Z1VA, --Z1VAP1, Z1VAP2, Z1ZAP1, Z505AX, Z505AXP, VAIO PCG-700 series, VAIO

PCG-FX880K, VAIO PCG-XG series

Sotec 5.5 x 2.5

--3120X, 3123XS

Toshiba 6.3 x 3.0/5.5 x 2.5

--Satellite 1000, 1005, 1100, 1200, 1605, 1625, 1675, 1695, 1715, 1735, 1750, 1755, 3000, 3005, 1730, A10, A15, --M20, M30, M35, 1400, 1405, 1410, 1415, 1555, 1800, 1805, 2060, 2065, 2100, 2105, 2140, 2210, 2250, 2400, --2405, 2410, 2415, 2500, 2505, 2510, 2515, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595, 2615, 2655, 2675, 2695, 2715, --2755, 2775, 2800, 2805, 4000, 4005, 4010, 4020, 4025, 4030, 4060, 4080, 4085, 4090, 4100, 5005, 5105, 5200, --5205, M10, M15, 4200, 4600, 6000, 6100, 2210, 2250, 2270, 4260, 4320, 4340, 4360, 4380, 4600, 6000Dynabook --1800, 1850, 1860, 1870, 2140, 440, 460, 480, 490, 4000, 3500 Series, S Series, S8 Series, G8 Series, P7 Series, --P8 Series, T6 Series, V8 Series, 3000, 3010, 3020, 3300, 3330, 3380, 3410, 3430, 3440, 3480Libretto 60, L Series, --50, 70, 100, 110, 1050, 1100, 1000, 1010Portege R100, M100, M200, 2000, 2010, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, --4005, 4010, 3010, 3015, 3020, 3025, 3110, 3120, 3440, 3480, 3490CDT, 3490CTTecra A1, M1, M2, S1, 8000, --8100, 8200, 9000, 9100

Winbook 5.5 x 2.5

--J1, N, Si, Si2, X1, X2, X4, XL, XLi, XP, Z, Winbook X1i, Winbook XL2, Winbook XL3, Winbook XP5, Winbook Z1, --FX, XP5 Pro



