



ASUS Chromebox 3

Használati útmutató



SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓK

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorozítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A KÖTELEZETTSÉG KORLÁTOZÁSA

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMSÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <https://www.asus.com/support/>

Tartalom

A kézikönyvről	4
A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	4
Tipográfia.....	4
A csomag tartalma	5

Ismerje meg Chromebox készülékét

Jellemzők.....	8
Előlap.....	8
Bal oldali nézet.....	9
Hátulnézet	10

A Chromebox használata

Első lépések	14
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a Chromebox-hez	14
Csatlakoztasson megjelenítőt a Chromebox-hez.....	16
A vezetékes billentyűzet és egér csatlakoztatása.....	17
Kapcsolja be a Chromebox-t.....	18

Függelékek

Biztonsági információ	20
A rendszer üzembe helyezése.....	20
Gondozás használat közben	20
Hatósági megjegyzések	22
ASUS elérhetőségi adatok.....	25

A kézikönyvről

Ez a kézikönyv tájékoztatást nyújt a Chromebox hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: Ismerje meg Chromebox készülékét

Ez a fejezet a Chromebox hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: A Chromebox használata

Ez a fejezet a Chromebox használatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a Chromebox-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a Chromebox adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér	Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.
<i>Dőlt</i>	Ez a hivatkozásként használati útmutató fejezeteket mutatja a kézikönyvben

A csomag tartalma

A Chromebox csomagja a következő tételeket tartalmazza:



ASUS Chromebox 3 Sorozat




Hálózati adapter*



Tápkábel*



Műszaki dokumentáció



VESA-tartólemez



Csavarkészlet a VESA-tartólemezhez

MEGJEGYZÉS:

- *A mellékelt hálózati adapter térségenként eltérő lehet.
 - Egyes mellékelt kiegészítők típusonként eltérhetnek. A kiegészítők részleteit illetően tekintse meg saját használati utasításait.
 - Ha egy eszköz vagy valamelyik részegysége a garanciális időszakon belül normál és megfelelő használat mellett elromlik, vigye a garanciakártyát az ASUS szervizközpontjába a hibás részegységek cseréje érdekében.
-


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1

***Ismerje meg Chromebox
készülékét***

Jellemzők

Előlap



1



Power gomb

A főkapcsoló gomb lehetővé teszi a Chromebox be-, illetve kikapcsolását. A főkapcsoló gombot használhatja a Chromebox alvó módba helyezéséhez, illetve négy (4) másodpercig lenyomva tartva kikényszerítheti a Chromebox leállítását.

2



Fejhallgató-/headset-/mikrofon-csatlakozóaljzat

Ezen a porton keresztül erősítővel ellátott hangszórókat vagy fejhallgatót csatlakoztathat. Ezen a porton keresztül akár headsetet vagy külső mikrofont is csatlakoztathat.

3



1. generációs, USB 3.1-es portok

Ez a Universal Serial Bus 3.1 Gen1 (USB 3.1 Gen1) csatlakozó akár 5 Gbit/s adatátviteli sebességet kínál és visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal. E portok támogatják a Battery Charging 1.2 technológiát is, ami lehetővé teszi az USB-eszközök feltöltését

4



Flash memóriakártya-olvasó

A beépített memóriakártya-olvasó lehetővé teszi, hogy a Chromebox-n Micro SD kártyákat olvasson és írjon.

Bal oldali nézet




1



Kensington-féle biztonsági zár

A Kensington biztonsági nyílás lehetővé teszi a Chromebox rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek segítségével.

Hátulnézet



1

Szellőzőnyílások

A hátsó szellőzőnyílások lehetővé teszik a meleg levegő távozását a Chromebox készülékházából

FONTOS: Az optimális hőleadás és szellőzés érdekében győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarja el semmi.

2



LAN port

A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN csatlakozó szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi hálózathoz történő csatlakozáshoz.

3



1. generációs, USB 3.1-es portok

Ez a Universal Serial Bus 3.1 Gen1 (USB 3.1 Gen1) csatlakozó akár 5 Gbit/s adatátviteli sebességet kínál.



USB 2.0 port (egyes modellek esetében)

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozóport kompatibilis az USB 2.0-s és USB 1.1-es eszközökkel, például billentyűzetekkel, mutatóeszközökkel, flash-lemezmeghajtókkal, külső HDD-kkel, hangszórókkal, fényképezőgépekkel és nyomtatókkal

4



1. generációs, USB 3.1-es portok

Ez a Universal Serial Bus 3.1 Gen1 (USB 3.1 Gen1) csatlakozó akár 5 Gbit/s adatátviteli sebességet kínál.

5

HDMI

HDMI csatlakozó

A HDMI (High Definition Multimedia Interface – Nagyfelbontású multimedia csatoló) Full-HD eszközök, mint pl. LCD TV vagy monitor használatát támogatja, így lehetővé teszi a megtekintést egy nagyméretű, külső kijelzőn.

6



Tápcsatlakozó bemenet

A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja egyenárammá az aljzaton történő használatához. Az aljzaton keresztül kapja a Chromebox a tápfeszültséget. A Chromebox sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

FIGYELEM! A hálózati adapter felhevülhet a tartós használatból. Ne takarja le az adaptert és tartsa távol a testétől.

7



1. generációs USB 3.1-es, Type-C™/DisplayPort kombinált port

Az USB Type-C™ (Universal Serial Bus) port max. 5 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít, támogatja a DisplayPort 1.2 (3840 x 2160) használatát 60 Hz-en, 24 bites színekörnyezetben, ezenkívül támogatja a Power Delivery szabványt 5 V és 3 A mellett. A Chromebox-jének külső kijelzőhöz történő csatlakoztatására használjon USB Type-C™ adaptert.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2

A Chromebox használata


Első lépések

Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a Chromebox-hoz

A hálózati adapter Chromebox-hoz történő csatlakoztatásához:

- A. Csatlakoztassa az AC hálózati tápkábelt az AC hálózati adapterhez.
- B. Csatlakoztassa a DC tápkábel dugóját a Chromebox tápfeszültség (DC) bemenetéhez.
- C. Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati aljzatba.

MEGJEGYZÉS: Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése eltérő lehet.



FONTOS!

- Javasoljuk, hogy kizárólag a Chromebox-hez mellékelt hálózati adaptert és kábelt használja.
 - Nyomatékosan ajánljuk, hogy földelt fali csatlakozóaljzatot használjon a Chromebox működtetéséhez.
 - A konnektor a Chromebox közelében legyen és könnyen elérhető legyen.
 - A Chromebox hálózati áramellátásról történő leválasztásához húzza ki a Chromebox-t a konnektorból.
-

MEGJEGYZÉSK:

A hálózati adapter típusonként és térségenként eltérő lehet, kérjük, hogy a különböző adapterekre vonatkozó további információkért olvassa el az alábbiakat:

65W-os hálózati adapter

- Bemeneti feszültség: 100-240 V~
- Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
- Névleges kimeneti áramerősség: 3.42A (65W)
- Névleges kimeneti feszültség: 19 V DC

90W-os hálózati adapter

- Bemeneti feszültség: 100-240 V~
 - Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
 - Névleges kimeneti áramerősség: 4.74A (90W)
 - Névleges kimeneti feszültség: 19 V DC
-

Csatlakoztasson megjelenítőt a Chromebox-hez


Olyan megjelenítőt vagy kivetítőt csatlakoztathat a Chromebox-hez, amely a következő csatlakozókkal rendelkezik:

- HDMI-csatlakozó
- DisplayPort (USB Type-C™)

Megjelenítő Chromebox-hez történő csatlakoztatásához:

A megjelenítő jelkábelét a HDMI-aljzathoz vagy a DisplayPort-aljzathoz csatlakoztassa.

Megjelenítő csatlakoztatása a HDMI-aljzathoz



Kijelző csatlakoztatása a Type-C™ DisplayPort csatlakozón keresztül



Kapcsolja be a Chromebox-t

Nyomja meg a főkapcsoló gombot a Chromebox bekapcsolásához.



Függelékek

Biztonsági információ

A Chromebox tervezése és tesztelése a számítástechnikai eszközökre vonatkozó legújabb biztonsági szabványok alapján történt. Az Ön biztonsága érdekében azonban ne feledje elolvasni az alábbi biztonsági információkat.

A rendszer üzembe helyezése

- Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentáció összes utasítását, mielőtt működtetné a rendszert.
- A terméket ne használja víz vagy hőforrás közelében.
- A rendszert stabil felületre állítsa.
- A készülékházon található nyílások a szellőztetést szolgálják. Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a rendszer körül a megfelelő szellőzéshez. Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a szellőzőnyílásokba!
- A terméket 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét.
- A készülék telepítésekor és használata során legalább 20 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a készülék között.

Gondozás használat közben

- Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá tárgyakat.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
- Annak ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély mennyiségű áram még folyik a tápkábelen. A rendszer tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
- Ha az alábbi műszaki problémákat tapasztalja a termékkel kapcsolatban, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba egy szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
 - A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
 - Folyadék ömlött a készülékbe.
 - A rendszer nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartotta az összes használati utasítást.
 - A rendszert elejtették, vagy a burkolata megsérült.
 - A rendszer teljesítménye megváltozik.

Lítium-fém akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés

VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

TILOS SZÉTSZERELNI!

**A garancia nem vonatkozik olyan termékekre,
amelyeket a felhasználó szétszerelt.**



NE dobja ki a Chromebox-t a háztartási szeméttel. Ezt a terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás céljából készült. Az áthúzott kerekű szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Hatósági megjegyzések

REACH

Megfelelve a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) szabályozási keretrendszernek, közzétettük a termékeinkben lévő vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyen, amely itt található: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldala.

ASUS újrahasznosítási /Visszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot vittek fel a VivoMini burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

Nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben

nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

VIGYÁZAT! Az eszköz jogtulajdonosa által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.

Rádiófrekvenciás besugárzásra vonatkozó figyelmeztetés

E készüléket a mellékelt utasítások szerint kell telepíteni és működtetni, az adókészülékkel használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolságra legyen(ek), illetve tilos az(oka)t együtt elhelyezni és működtetni bármilyen egyéb antennával vagy adókészülékkel. A végfelhasználókat és a telepítést végző személyeket el kell látni az antenna telepítési, illetve az adókészülék kezelési utasításaival, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.

Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken

fészak-amerikai	2.412-2.462 GHz	1-11. csatorna
Japán	2.412-2.484 GHz	1-14. csatorna
európai ETSI	2.412-2.472 GHz	1-13. csatorna

ENERGY STAR termék

Az Energy Star az USA Környezetvédelmi Hivatalának és az USA Energiaügyi



Hivatalának közös programja, amely mindenki számára segít pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet energiatakarékos termékek és gyakorlat alkalmazásával.

Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS termék megfelel az ENERGY STAR norma előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezett. A monitor

és a számítógép automatikusan alvó módba kerülnek 10, illetve 30 perc üresjárat után. A számítógép felébresztéséhez kattintson az egérrel vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.

További információk az energiagazdálkodásról és a környezet számára nyújtott előnyeiről itt: <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Az ENERGY STAR közös programmal kapcsolatos részletekért pedig látogasson el a <http://www.energystar.gov> oldalra.

MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux alapú termékeken.

Gyártó	ASUSTeK Computer Inc.	
	Általános (tel.)	+886-2-2894-3447
	Vállalat címe:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Európai hivatalos képviselő	ASUSTeK Computer GmbH	
	Vállalat címe:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

ASUS elérhetőségi adatok

ASUSTeK COMPUTER INC.

Vállalat címe
Általános (tel.)
Általános (fax)
Weboldal

No. 15, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
<http://www.asus.com>

Műszaki támogatás

Általános (tel.)
Online támogatás

+886-2-2894-3447 (0800-093-456)
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Vállalat címe
Általános (tel.)
Általános (fax)
Weboldal

48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
<http://usa.asus.com>

Műszaki támogatás

Általános (fax)
Általános támogatás
Online támogatás

+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en-us>

ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)

Vállalat címe
Általános (fax)
Weboldal

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
+49-2102-959991
<http://www.asus.com/de>

Műszaki támogatás

Általános (tel.) (DE)
Általános (tel.) (AT)
Általános (fax)
Online támogatás

+49-2102-5789555
+43-820-240513
+49-2102-959911
<https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

Telefonos terméktámogatás (Hungarian): +361-505-4561

Online támogatás (Hungarian): <https://www.asus.com/hu/support>

Ügyfélszolgálat:

<https://www.asus.com/support/CallUs>