



מחשב נייד HP EliteBook 840 G5

מחשב נייד בעל עיצוב ייחודי שמאפשר לך לעבוד מכל מקום



HP EliteBook 840 המאובטח במיוחד והניתן לניהול, שעוצב בצורה נפלאה תוך מחשבה על איש המקצוע המודרני, מספק כלי שיתוף פעולה רבי עוצמה, כך שתוכל להיות פרודוקטיבי מתמיד גם בדרכים וגם במשרד.

עיצוב חדש ומבריק

- מחשב נישא דק במיוחד זה מאלומיניום שתוכנן באופן מדויק עם צג בעל גבול צר, מתאים לכל מקום ונראה מצוין בכל מקום. תצוגה בהירה במיוחד¹² אופציונלית שמתאימה את עצמה לכל סביבה, לקבלת חוויית צפייה מרבית בכל מקום שתבחר לעבוד בו.

HP ממליצה על Windows 10 Pro.

מבוסס על אבטחה

- הגן על המחשב מפני איומי התוכנות הזדוניות העתידיים שהולכים ומתרחבים, בעזרת פתרונות אבטחה בעלי יכולת תיקון עצמי, הנאכפים על-ידי חומרה וניתנים לניהול מבית HP. החל מה-BIOS וכלה בדפדפן, HP Sure Start Gen4³ ו-HP Sure Click⁴ הופכים את המחשב שלך למאובטח.

שיתוף פעולה ברוך כשמש

- צליל שיחות חד וברור עם מאפייני שיתוף פעולה מתקדמים כגון ביטול רעשים של HP. ומקולים חזקים המכוונים כלפי מעלה מפיקים צליל עשיר. המיקרופון השלישי הקדמי ומקשי שיתוף פעולה הופכים את שיחות המחשב לפרודוקטיביות.

פתרון עגינה מודרני

- עבור במהירות לפרודוקטיביות של מחשב שולחני עם כבל USB-C™ יחיד⁵. תחנת העגינה HP Thunderbolt Dock האופציונלית G2⁶ מספקת יכולת ניהול אוגונית ומודול שמע אופציונלי⁷. גם עגינת צד מסורתית נתמכת כדי להתאים לפתרון הקיים שלך.

- קבל עוצמה שתספיק לך ליום שלם עם Windows 10 Pro¹ ומאפייני אבטחה, שיתוף פעולה וקישוריות רבי העוצמה מ-HP.

- עזור להאיץ אפליקציות עסקיות תובעניות עם מעבד Intel® Core™ אופציונלי מדור שמיני בעל ארבע ליבות⁸.

- הפעל אפליקציות יצירתיות באמצעות תצוגות 4K בעלות רזולוציה גבוהה עם כרטיס גרפי בדיד AMD Radeon™ RX540⁶.

- לעולם לא תצטור לתהות אם מישורו צופה בך הודות לשלוות הנפש הנוספת שמספקת לך מצלמת הפרטיות המשולבת של HP⁹, עם צמצם פיזי להגנה מפני מעקב דדוני.

- הגן על המחשב שברשותך בעזרת הגנה בעלת יכולת תיקון עצמי הנאכפת על-ידי חומרה של HP Sure Start מדור רביעי³, שמחזרת באופן אוטומטי את ה-BIOS.

- שמור על פעולת האפליקציות והתהליכים הקריטיים שלך גם אם תוכנה זדונית מנסה לכבות אותם, בעזרת הגנה בעלת יכולת תיקון עצמי¹⁰.

- הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך הפרטיות המשולב האופציונלי של HP Sure View Gen2¹¹. בלחיצה אחת על הלחצן יופיע מסך שייראה לא קריא לסובבים אותך, בעוד שאתה תראה את התוכן בבירור.

- עזור להגן על המחשב מפני אתרי אינטרנט וקובצי pdf. בדפדפן שנגועים בתוכניות זדוניות, תוכנות כופר או וירוסים בעזרת HP Sure Click⁴.

מחשב נייד HP EliteBook 840 G5 טבלת מפרטים



	מערכות הפעלה ומינות	Windows 10 Pro. ¹ Windows 10 Home 64-bit HP – חברה ממליצה על Windows 10 FreeDOS 2.0
	משפחת מעבדים ⁴	מעבד i7 Intel® Core™ דור שמיני (דגם i7-8650U); מעבד i7 Intel® Core™ דור שמיני (דגם i7-8550U); מעבד i5 Intel® Core™ דור שמיני (דגם i5-8350U); מעבד i5 Intel® Core™ דור שמיני (דגם i5-8250U); מעבד i7 Intel® Core™ דור שביעי (דגם i7-7600U); מעבד i7 Intel® Core™ דור שביעי (דגם i7-7500U); מעבד i5 Intel® Core™ דור שביעי (דגם i5-7300U); מעבד i5 Intel® Core™ דור שביעי (דגם i5-7200U)
	מעבדים זמינים ^{2,3,4}	מעבד vPro™ i7-8650U Intel® Core™ דור שמיני עם כרטיס גרפי Intel® UHD 620 (תדר בסיס של 1.9 GHz, עד 4.2 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 8 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד i7-8550U Intel® Core™ דור שמיני עם כרטיס גרפי Intel® UHD 620 (תדר בסיס של 1.8 GHz, עד 4 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 8 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד vPro™ i7-7600U Intel® Core™ דור שביעי עם כרטיס גרפי Intel® HD 620 (תדר בסיס של 2.8 GHz, עד 3.9 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 4 מגהבייט, 2 ליבות); מעבד i7-7500U Intel® Core™ דור שביעי עם כרטיס גרפי Intel® HD 620 (תדר בסיס של 2.7 GHz, עד 3.5 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 4 MB, 2 ליבות); מעבד vPro™ i5-8350U Intel® Core™ דור שמיני עם כרטיס גרפי Intel® UHD 620 (תדר בסיס של 1.7 GHz, עד 3.6 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 6 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד i5-8250U Intel® Core™ דור שמיני עם כרטיס גרפי Intel® UHD 620 (תדר בסיס של 1.6 GHz, עד 3.4 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 6 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד vPro™ i5-7300U Intel® Core™ דור שביעי עם כרטיס גרפי Intel® HD 620 (תדר בסיס של 2.6 GHz, עד 3.5 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 3 מגהבייט, 2 ליבות); מעבד i5-7200U Intel® Core™ דור שביעי עם כרטיס גרפי Intel® HD 620 (תדר בסיס של 2.5 GHz, עד 3.1 GHz עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון של 2 מגהבייט, 2 ליבות)
	זיכרון מרבי	זיכרון DDR4-2400 SDRAM של 32 ג'יגהבייט ⁵
	חריצי זיכרון	שני רכיבי SODIMM
	אחסון פנימי	256 GB עד 1 TB כונן NVMe™ M.2 PCIe ⁶ 128 GB עד 256 GB SATA SSD ⁶ M.2
	תצוגה	צג FHD IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון וציפוי נגד בוהק, cd/220 מ"ר, sRGB 67% (1,080 x 1,920); מסך מגע FHD IPS בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון עם תאורת LED אחורית, עם Corning® Gorilla® Glass 3, cd/220 מ"ר, sRGB 67% (1,080 x 1,920); מסך מגע של HP Sure View באיכות FHD IPS בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון עם תאורת LED אחורית, עם Corning® Gorilla® Glass 3, cd/700 מ"ר; sRGB 100% (1,080 x 1,920); צג 4K IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון וציפוי נגד בוהק, cd/400 מ"ר, sRGB 100% (2,160 x 3,840); צג HP Sure View באיכות FHD IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון וציפוי נגד בוהק, cd/700 מ"ר, sRGB 100% (1,080 x 1,920); מסך FHD IPS בגודל 35.6 ס"מ (14 אינץ') באלנסון עם תאורת LED אחורית וציפוי נגד בוהק, cd/m² 400, 100% sRGB ^{11,13,14,15} (1,080 x 1,920)
	כרטיס גרפי זמין	משולב: כרטיס גרפי Intel® UHD Graphics 620 ¹¹ ; כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 620 ¹¹ בדיו: כרטיס גרפי AMD Radeon™ RX 540 (וזיכרון GDDR5 ייעודי של 2 GB) ¹³
	שמע	Bang & Olufsen, שני ומקולי סטריאו, מיקרופון בעל ריבוי מערכים משולבים
	טכנולוגיות אלחוט	Wi-Fi® (2x2) b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi® (2x2) Realtek 802.11ac vPro™; Bluetooth® 4.2 משולב עם Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 vPro™; Bluetooth® 4.2 Wi-Fi® (2x2) HP lt4132 LTE/HSPA+; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced ^{7,8,9} (Miracast להקניית בעלי אישור Miracast)
	יציאות ומחברים	Thunderbolt™ (מחבר 2; C™ USB Type-A יציאות: USB 3.1 דור 1 (1 עבור טעינה); יציאת HDMI 1.4b; יציאת RJ-45; מחבר עגינה; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח AC (כבל HDMI במכר בפנדר))
	התקני קלט	מקלדת שיתוף פעולה HP Premium עם עמידה בפני נזקים עם מאפיין ניקוח ותאורה אחורית אופציונלית; משטח לחיצה עם תמיכה במחוות Multi-touch, הקשות מופעלות כברירת המחדל; חיישן תאורת רקע ¹³
	תקשורת	מודול של HP עם בקר NXP NFC מסוג Intel® I219-LM GbE; Intel® I219-V GbE; vPro™; ללא vPro™ ¹⁰ ;
	מצלמה	מצלמת HD; מצלמת אינטרנט ^{11,12} HD IR
	תוכנות ומינות	HP; HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP LAN הגנת; HP; TPU DriveGuard; HP Client Security Gen4; Office (מכר בפנדר) HP; HP Support Assistant; HP Velocity; Recovery Manager ^{9,17,19}
	ניהול אבטחה	מודול Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock; HP Password Manager; HP Security Manager; HP Secure Erase; HP TPM Common Criteria EAL4+; HP Sure Click; HP SureStart Gen4; Windows Defender ^{23,24,25,26,27,28,29,36} (אישור Windows 10 מסופק עם Windows 10)
	מאפייני ניהול	חבילות HP System Software Manager; HP Driver Pack Integration Management Suite ^{20,21,22} Ivanti
	חשמל	תומך USB Type-C™ 65 ואט; מתאם USB Type-C™ 45 ואט; מתאם מתח AC חיצוני של 65 ואט HP Smart; מתאם מתח AC חיצוני של 45 ואט HP Smart ³¹
	סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון HP Long Life בעלת 3 תאים, 50 Wh ³⁰
	חי הסוללה	עד 14 שעות ³⁵
	ממדים	32.6 x 23.4 x 1.79 ס"מ
	משקל	משקל התחלתי של 1.48 ק"ג (ללא אפשרויות מגע); משקל התחלתי של 1.61 ק"ג (עם אפשרויות מגע) (המשקל משתנה בהתאם לתצורה).
	תאימות לבניצול יעיל של אנרגיה	מאושר על ידי ENERGY STAR® ובעל דירוג Silver EPEAT ³³
	מפרטים סביבתיים	דל בהלוגן; מאושר לפי תקן TCO 5.0 ³⁴
	חרירות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים על חלקים ועבודה (0-3-3). בכפוף למגבלות ולחרירות מסוימות.

מחשב נייד HP EliteBook 840 G5

אביזרים ושירותים (לא כלול)

הפוך את השיחות הקוליות ושיחות הווידאו¹ של Skype for Business® לקלות יותר מאי פעם וסדר את סביבת העבודה שלך באמצעות המקלות האלחוטית לשיתוף פעולה של HP, שעוצבה מחדש כדי לספק פרודוקטיביות שיתוף פעולה יומיומית משופרת. הפוך את השיחות הקוליות ושיחות הווידאו¹ של Skype for Business® לקלות יותר מאי פעם וסדר את סביבת העבודה שלך באמצעות המקלות האלחוטית לשיתוף פעולה של HP, שעוצבה מחדש כדי לספק פרודוקטיביות שיתוף פעולה יומיומית משופרת.
מק"ט: Z9N39AA



מקלדת אלחוטית לשיתוף פעולה של HP

קבל תמיכת חומרה ביום העסקים הבא באתר הלקוח למשך 4 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שבדשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"ט: U7860E



תמיכת חומרה של HP באתר הלקוח ביום העבודה הבא למשך 4 שנים למחשבים ניידים

מחשב נייד HP EliteBook 840 G5

הערות שוליים להעברת הדעות

- ↑ ל כל המאפיינים ומזנים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows, לביצול מלא של הפונקציונליות של Windows ייתכן שלמערכות יידרוש רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות - משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותיו האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת http://www.windows.com.
- ↑ תצוגה בהירה במיוחד הוא מאפיין אופטיציונלי שהיצרן חייב להתקין עבורו.
- ↑ HP Sure Start מדור רביעי זמין במוצרי HP EliteBook HP הכוללים מעבדי Intel® מדור שמיני.
- ↑ HP Sure Click זמין בפלטפורמות בנחרות ותומך ב-Internet Explorer® ו-Microsoft™ וב-Chromium. עיין בכתובת http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW לקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות למזינות.
- ↑ מחשבים ניידים מדגם USB-C™ חייבים להיות מסוגלים לתמוך בעוצמה ובווידאו.
- ↑ נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- ↑ מודול שמע של HP נמכר בנפרד ונדרש עבור שמע.
- ↑ מעבדי Intel® Quad Core™ הם אופציונליים. Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הקלוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישום ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
- ↑ מצלמת הפרטיות של HP זמינה רק במסכים ללא יכולת מעט המציידים במצלמת HD או IR והיא מוכחה להיות מותקבת על-ידי היצרן.
- ↑ HP Sure Run זמין במחשבי HP Elite HP הכוללים מעבדי Intel® או AMD מדור שמיני.
- ↑ סמך הפרטיות המשולב של HP Sure View הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.
- ↑ תצוגה בהירה במיוחד היא מאפיין אופציונלי שהיצרן חייב להתקין עבורו.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- ↑ ל כל המאפיינים ומזנים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows, ייתכן שלמערכות יידרוש רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לבצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותיו האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת http://www.windows.com.
- ↑ Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הקלוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
- ↑ מחירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים, המעבדים יפעלו במהירויות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.
- ↑ הערה: בהתאם למדיניות התמיכה של Microsoft, HP אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתצוגתם הגדולה עוד מעבדי Intel® ו-AMD מדור שביעי ואילך, ואינה מספקת מנהלי התקנים של Windows 8 או Windows 7 בכתובת http://www.support.hp.com.
- ↑ מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות, המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.
- ↑ בסובכו אחסון, 1 ג'יגהבייט = מיליארד בתים. 1 טריבייט = טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 ג'יגהבייט (עבור Windows 10) שמוזים לתוכנת שחזור המערכת.
- ↑ בדושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות היציבות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac הם מפרטי טיטרה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיטרה, הדבר עלול להשפיע על הקיבולת של המחשב הנייד לקיים תחשנות עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11.
- ↑ מודול WWAN מחייב הסכם שירות שטרש בנפרד. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך ומזין למדינה/אזור שלך. מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום, לסביבה, לתכאי הרשת ולגורמים נוספים. רשת LTE מדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
- ↑ Miracast היא טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האיש יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות, מקרנים ובוזימה.
- ↑ תומכת "10/100/1000" Ethernet "Gigabit" מציינת תאימות לתקן IEEE 802.3ab עבור Gigabit Ethernet, ואינו מורה על מהירות הפעלה של 1 Gb לשניה בפועל. לשידור במהירות גבוהה, דרושים חיבור לרשת Gigabit Ethernet ומשתני רשת.
- ↑ [1] דרוש תוכן HD כדי להציג תמונות HD.
- ↑ [12] נדרשת גישה לאינטרנט.
- ↑ [13] נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- ↑ הרזולוציות תלויות ביכולת הצג, ובהגדרות עקמ של דולוציה וצבע.
- ↑ HP Sure View הוא אופציונלי ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה.
- ↑ תוכנת HP Support Assistant תזדורש Windows וגישה לאינטרנט.
- ↑ חבילת HP Client Security מדור רביעי מחייבת שימוש ב-Windows ובמעבדי Intel® או AMD מדור שמיני.
- ↑ חבילת HP Driver אינן מותקנות מראש, אך זמינות להורדה באתר http://www.hp.com/go/clientmanagement.
- ↑ ניתן להוריד את ערכת HP Manageability Integration Center דרך הכתובת http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
- ↑ דרוש מנבי ל-Ivanti Management Suite.
- ↑ מאפיין HP BIOSphere זור 4 עשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב, דורש מעבדי Intel® מדור שמיני.
- ↑ מחיקה מאובטחת בהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר 88-800 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה. תמכתם בפלטפורמות Elite עם גרסת BIOS במהדורה F.03 ואילך.
- ↑ סוכן Absolute משלח במצב מושבת, ויופעל על-ידי הקלוח בעת הפעלה של מני שרשר. ניתן לרכוש תנויים לתקופת של כמה שנים. השירות מוגבל, בדוק עם Absolute את הזמינות מחוץ לארה"ב. שירות Absolute Recovery Guarantee מספק אחריות מוגבלת. בהתאם לתנאים מסחיים, לקבלת פרטים מלאים, בקר באתר: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. שירות מחוקת בתונים הוא שירות אופציונלי המסופק על-ידי תוכנת Absolute. שימוש בשירות זה מנטל את התשלום בעבור שירות Recovery Guarantee. כדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים, על לקלוחות לחתום תחילה על הסכם אימות מראש ולקבל PIN או לרכוש מפתח זיהוי RSA SecurID אחד או יותר של תוכנת Absolute.
- ↑ HP Password Manager מחייב דפדפן Internet Explorer או Chrome או Firefox. ייתכן כי לא תהיה תמיכה באפליקציות ואתרי אינטרנט מסוימים. ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל את ההורבה / התוספת בדפדפן האינטרנט.
- ↑ חישון טכניות אצבע של HP נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- ↑ לקבלת עדכונים, יש צורך בהצטרפות ל-Windows Defender ובחיבור לאינטרנט.
- ↑ HP Sure Click זמין בפלטפורמות HP בנחרות ותומך ב-Internet Explorer® ו-Microsoft™ וב-Chromium. עבור לכתובת http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW לקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות למזינות.
- ↑ תומך בטעינה מהירה של HP עם מתאם AC של 65 וואט.
- ↑ הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
- ↑ חבילת HP Care Pack נמכרת בנפרד. ומות השירות חמני התגובה עבור חבילת HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאליוצוים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותיו HP כספיים לתנאים ולהזתיות של HP בנגוע לשירות, המסופקים או מוסברים לקלוח במועד הרכישה. לקלוח עשויות להיות זכויות חוקיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההזתיות של HP בנגוע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המספקת עם מוצר HP שברשותך.
- ↑ נעל וישום EPEAT הינן שלולונטי. וישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת http://www.epeat.net למידע מציב הרשמה לפי מדינה/אזור. חפש אחר מילת המפתח generator למציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות לאפשרויות צד שלישי של HP בכתובת http://www.hp.com/go/options.
- ↑ ספקי מתח חיצוניים, ככלי חשמל, ככלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקך חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ↑ משך חיי הסוללה עם Windows 10 MM14 משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר, התצורה, האפליקציות שננטעו, המאפיינים, השימוש, פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריית החשמל. הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש. בקר בכתובת www.bapco.com לקבלת פרטים נוספים.
- ↑ נעילת נוכן באמצעות HP Drive Lock אינה תמכת בכונני NVMe.

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרי HP כלולה בהצהרות האחריות המוגבלת המפורשת, הכולות למוצרים מסוג זה. אין לפשר דבר ובר מאמור במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, לשיגאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעלי ונמצא בשימוש על-ידי HP Inc. במסגרת רישיון Intel, Core, Intel Thunderbolt ו-Intel vPro הם סימנים מסחריים של Intel Corporation ושל החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות. USB Type-C™ ו-USB Type-C™ הם סימנים מסחריים של ENERGY STAR. USB Implementers Forum. HP אינו סימן מסחרי רשום של הסוכנות למשימה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

2019-2028, 4AA7 מרץ

