



GESAMTKATALOG FRÜHJAHR 2017

 **VARTA**



GESAMTKATALOG 2017

INNOVATION, KOMPETENZ UND QUALITÄT

Wir investieren in den Standort Deutschland – und damit in Sie!

Starten Sie mit uns in ein erfolgreiches und vor allem produktives neues Jahr! Mit einer achtstelligen Investitionssumme weiten wir unsere Primärbatterien-Produktion in Dischingen, Baden Württemberg, in diesem Jahr aus und sind dadurch in der Lage unser Produktionsvolumen zukünftig um 20 % zu steigern. Damit verstärken wir unser Bekenntnis zum Standort Deutschland spürbar und setzen in höchstem Maße auf unsere Produktion „Made in Germany“.

Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ sowie die damit verbundene Wertekultur halten wir an allen drei deutschen Standorten hoch: Unsere Europazentrale befindet sich im Raum Frankfurt am Main. Verwaltungs-, Marketing- und Vertriebs-Hauptsitz sowie das internationale Distributions- und Verpackungszentrum befinden sich im schwäbischen Ellwangen – unsere Produktionsstätte im schwäbischen Dischingen. Das exzellente internationale & synergetische Netzwerk unserer amerikanischen Konzernmutter Spectrum Brands stellt VARTA Consumer zudem verlässlich & zukunftsstark auf.

Kompetenz, Qualität, Innovationskraft und fast 130 Jahre Erfahrung und Know-how zeichnen uns aus. Davon profitieren Sie als Handelspartner und können sich auf unsere vertrauten und langjährigen Geschäftsbeziehungen verlassen. Wir unterstützen Ihren Abverkauf mit kreativen und individuellen Lösungen für den ‚Point of Sale‘. Durch eine konsequente Innovationspolitik wird unser Sortiment regelmäßig um attraktive Produktneuheiten ergänzt und erfüllt damit aktuellste Marktanforderungen und Konsumentenbedürfnisse. Unser erstklassiges Category Management und unsere preisgekrönten Displays sprechen für sich.

Im neuen Gesamtkatalog 2017 stellen wir Ihnen unser umfassendes und starkes Portfolio inklusive neuer Produktideen mit einzigartigem Design vor: Von Akkus und Batterien über Ladegeräte und Portable Power bis hin zu Leuchten – gewinnen Sie mit unserer Erfahrung als weltweit anerkannter Energieexperte und vertrauen Sie in unsere international angesehenen deutschen Werte- und Produktionsstandards.

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden.
Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen.
Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Roland Rösch
General Manager Sales &
Trade Marketing Consumer
Batteries DACH

QUALITÄT "MADE IN GERMANY"	4
PRIMÄRE RUNDZELLEN Lithium Max Tech High Energy Longlife Energy Superlife	8
WIEDERAUFLADBAR Akkus Spezial-Akkus Ladegeräte	22
PORTABLE POWER	34
PROFESSIONAL & KNOPFZELLEN Professional Lithium Professional Electronics Spezialbatterien Uhrenbatterien Hörgerätebatterien	46
LEUCHTEN & GLÜHBIRNCHEN Kinderleuchten Professional Line Power Line Easy Line Glühbirnchen	56
ZWEITPLATZIERUNGEN / WARENTRÄGERSYSTEME Für Ihre optimale Warenplatzierung kontaktieren Sie bitte Ihren VARTA Kundenbetreuer.	92
SORTIMENTSÜBERSICHT	96

Innovative Entwicklungen und höchste Fertigungsstandards machen die herausragende Qualität von VARTA Batterien aus.



QUALITÄT "MADE IN GERMANY",




Durch ständig optimierte und überprüfte Materialeigenschaften halten VARTA Produkte allen Nutzungsbedingungen stand.



AUF DIE MAN SICH WELTWEIT VERLÄSST!

VARTA Consumer ist einer der bedeutendsten Hersteller von Gerätebatterien weltweit. Das ist nicht zuletzt der konstant hohen Produktqualität zu verdanken. „Made in Germany“ ist ein verlässliches Qualitätsmerkmal und darüber hinaus auch gelebte Tradition, die uns besonders am Herzen liegt. Denn trotz des internationalen Erfolgs bleibt VARTA seiner Unternehmensgeschichte treu und produziert als einziger Batterienhersteller bis heute auch in Deutschland. In Dischingen arbeiten 430 Mitarbeiter in der Alkali-Mangan-Batterieproduktion sowie im Verpackungsbereich. Jährlich werden dort rund 1,4 Milliarden Alkali-Batterien für den internationalen Markt produziert.

Am Standort Ellwangen ist das europäische Zentrallager angesiedelt. Hier befindet sich auch der Deutschlandvertrieb, das zentrale Marketing sowie der Administrationsbereich mit insgesamt 417 Mitarbeitern. Von hier aus werden Kunden in 20 Ländern direkt und weitere 70 über verbundene Gesellschaften oder Distributionspartner beliefert. In Sulzbach befindet sich die Europazentrale von VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen beschäftigt deutschlandweit 870 Mitarbeiter und ist Teil des Spectrum Brands Konzerns, einem global agierenden Unternehmen im Markt der Verbrauchsgüter.




Pro Tag bedient VARTA europaweit über 1200 Bestellungen. 63 % aller Bestellungen werden in weniger als 24 Stunden zum Kunden geliefert.



Eigene Entwicklungs- und Testlabors garantieren höchste Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement.






Basierend auf jahrelanger Erfahrung und konsequenter Innovationspolitik bietet VARTA eine breite Palette hochwertiger Energielösungen.



INNOVATIVE LÖSUNGEN, DIE NEUE MASSSTÄBE SETZEN!

VARTA Consumer blickt auf mehr fast 130 Jahre Erfahrung zurück – und auf einen ebenso langen, stetigen Fortschritt. Als Neal Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat, schrieb auch VARTA Geschichte: die Kamera des Astronauten war mit VARTA-Batterien ausgestattet. Heute setzt die renommierte Marke mit ihren zukunftsweisenden Produktideen Trends für die ganze Branche und gibt weltweit den Maßstab für Qualitätsarbeit vor: die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Batterien werden ständig weiterentwickelt und für die Ansprüche moderner Anwendungen optimiert.

Zum Beispiel sind VARTA Lithium-Zellen in extremen Temperaturbereichen von -40°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ einsetzbar. Der Ultra Fast Charger, als schnellstes Ladegerät weltweit, lädt AA und AAA Akkus in nur fünfzehn Minuten. VARTA Consumer zählt heute zu den Top-Drei Innovationsführern der Branche in Europa, mit individuellen, hochwertigen Energielösungen, die optimale Leistung und Nachhaltigkeit in sich vereinen.



PRIMÄR RUNDZELLEN

BESTE ENERGIE FÜR JEDE ANWENDUNG



FEEL THE
POWER




LITHIUM

PROFESSIONELLE ENERGIE

Das VARTA Lithium Produktsortiment erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsanforderungen in allen Bereichen des modernen Lebens. Als perfekte Lösung für energieintensive Anwendungsgebiete wie z.B. Digitalkameras, GPS Geräte und Rauchmelder arbeiten Lithiumbatterien auch unter extremen Bedingungen außerordentlich gut. Dabei werden Temperaturschwankungen von -40 bis +60 Grad Celsius gemeistert. Hightech-Geräte werden mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer versorgt. Zusätzlich ermöglicht VARTA's Lithium-Technologie eine garantierte Lagerfähigkeit von 15 Jahren (außer 9V).

Digitalkamera



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System

2. Vergleichbare Leistungsaussagen für eine bessere Produktunterscheidung



3. Garantierte Lagerfähigkeit von 15 Jahren (außer 9V)

4. Eindeutige Verbraucherausführung auf den ersten Blick: ein großes & leicht verständliches Symbol mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung als Hilfestellung

5. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Rauchmelder



Digitalkameras



Hält extremen Temperaturen stand



Outdoor GPS Navigationsgeräte

Ob Indoor oder Outdoor – professionelle Lösungen für höchste Bedürfnisse

VARTA Lithium Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
6103	1,5	Lithium	-	44,5	-	10,5	7,7	FR10G445	Micro, AAA
6106	1,5	Lithium	-	50,5	-	14,5	14,5	FR14505	Mignon, AA
6122	9,0	Lithium	26,5	49,2	17,5	-	36,4	-	9V, E-Block

Weitere Details siehe Seite 98



MAX TECH

PRÄZISE ENERGIE

Bestmögliche Präzision für Ihre digitalen Geräte: Entdecken Sie die verbesserte VARTA Max Tech. Entwickelt für alle Geräte, die präzise Energie in wechselnden Anforderungen benötigen, ermöglicht die VARTA Max Tech eine höchst flexible Energieabgabe. Das Arbeiten mit Blitzlichtgerät, Digitalkamera und Spielkonsole gelingt somit auf den Punkt.




MADE IN GERMANY

VARTA Max Tech AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.



VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren (außer 9V).

Blitzlichtgeräte



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System

2. Vergleichbare Leistungsaussagen für eine bessere Produktunterscheidung



3. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge vermittelt dieses Qualitätsmerkmal wie nie zuvor

4. Eindeutige Verbrauchereinführung auf den ersten Blick: ein großes & leicht verständliches Symbol mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung als Hilfestellung

5. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Blitzlicht-Gerät



Digitalkameras



Controller Spielkonsole

Präzise Energie für Hightech-Geräte

VARTA Max Tech Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4703	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1,5	Alkaline	-	50	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4720	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Weitere Details siehe Seite 99



HIGH ENERGY

KRAFTVOLLE ENERGIE

High Energy ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die VARTA High Energy die passende Leistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch.




MADE IN GERMANY

VARTA High Energy AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.



VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren (außer 4,5V und 9V).

Spielzeug



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System

2. Vergleichbare Leistungsaussagen für eine bessere Produktunterscheidung



3. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge vermittelt dieses Qualitätsmerkmal wie nie zuvor

4. Eindeutige Verbrauchereinführung auf den ersten Blick: ein großes & leicht verständliches Symbol mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung als Hilfestellung

5. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Batteriebetriebenes Spielzeug



Drahtlose Computer-Maus



Taschenlampe

Die kraftvolle High Energy Batterie für energieintensive Geräte

VARTA High Energy Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4903	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1,5	Alkaline	-	50	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4920	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4,5	Alkaline	62	67	22	-	174	3LR12	Normal, MN1203

Weitere Details siehe Seite 100



LONGLIFE

LANGANHALTENDE ENERGIE

VARTA Longlife ist die Langanhaltende unter den VARTA Batterien. Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf wie z.B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios kann das VARTA Longlife Batteriesortiment mit langen Laufzeiten und zuverlässiger Energieabgabe punkten.




VARTA Longlife AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.



VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren (außer 9V).

Fernbedienung



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System

2. Vergleichbare Leistungsaussagen für eine bessere Produktunterscheidung



3. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge vermittelt dieses Qualitätsmerkmal wie nie zuvor

4. Eindeutige Verbraucherausführung auf den ersten Blick: ein großes & leicht verständliches Symbol mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung als Hilfestellung

5. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Fernbedienungen für TV & HiFi



Uhr / Wanduhr



Radio

Die langanhaltende Longlife Batterie für jede Anwendung

VARTA Longlife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4103	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkaline	-	50	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4120	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Weitere Details siehe Seite 104

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



ENERGY

DIE ALKALINE FÜR DEN EINFACHEN GRUNDBEDARF



Die VARTA Energy ist VARTA's alkalische Preiseinstiegslinie. Sie bietet eine gute Preis-Leistung und ist eine vernünftige Wahl für Niedrigstrom-Geräte wie Radios oder Wanduhren.



MADE IN GERMANY

VARTA Energy Batterien (außer 9V) werden in Deutschland hergestellt - in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System



2. Hinweis auf gute Preis-Leistung

3. Single Press Out für bessere Entnahme und Aufbewahrung

4. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Energy – Die einfache Alkaline

VARTA Energy Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4103	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,2	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkaline	-	50	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia
4120	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Weitere Details siehe Seite 106

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT




SUPERLIFE

ZINK-KOHLE BATTERIEN FÜR DEN EINFACHSTEN & KOSTENGÜNSTIGSTEN BEDARF

Zuverlässig und erschwinglich - das VARTA Superlife Sortiment verbindet solide VARTA Qualität mit der Möglichkeit, Geld zu sparen. VARTA Superlife ist ein guter Begleiter für einfachste Niedrigstromgeräte wie Wanduhren, Wecker oder Fernbedienungen.

Wanduhr





1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und chemisches System



2. Zuverlässige VARTA Qualität

3. Eindeutige Verbraucherrführung auf den ersten Blick: ein großes & leicht verständliches Symbol mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung als Hilfestellung



Wanduhr



Fernbedienungen

Zuverlässige Energie für Basisanforderungen

VARTA SuperLife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
2003	1,5	Zink-Kohle	-	44,5	-	10,5	7,8	R03P	Micro, AAA
2006	1,5	Zink-Kohle	-	50,5	-	14,5	18	R6P	Mignon, AA
2014	1,5	Zink-Kohle	-	50	-	26,2	48	R14P	Baby, C
2020	1,5	Zink-Kohle	-	61,5	-	34,2	100	R20P	Mono, D
2022	9,0	Zink-Kohle	26,5	48,5	17,5	-	38	6F22	E-Block, 9V
2012	4,5	Zink-Kohle	62	67	22	-	101	3R12P	Normal, 4,5V

Weitere Details siehe Seite 108

Nicht verfügbar in CH

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



WIEDERAUFLADBAR

DAS GRÜNE SORTIMENT. VERBRAUCHERORIENTIERUNG UND
INNOVATIVE TECHNOLOGIE IM FOKUS





AKKUS FÜR JEDLICHE GERÄTEANFORDERUNGEN



Das stets aktuelle und verbraucherfreundliche VARTA Wiederaufladbar-Sortiment richtet seinen Fokus auf die Topseller am Markt sowie auf anwendungsbezogene Akku-Lösungen – und das alles mit dem Anspruch, das breiteste 'Ready To Use' Sortiment am Markt zu bieten.

Das VARTA Blisterdesign führt den Verbraucher zu einer schnelleren und einfacheren Kaufentscheidung.

Akku ist vorgeladen

Direkt aus der Verpackung!



Geringe Selbstentladung



6 überzeugende Vorteile von 'Ready To Use' Akkus


1. VARTA 'Ready To Use' Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.
2. VARTA 'Ready To Use' Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer (nach 12 Monaten sind noch 75% der Kapazität vorhanden).
3. VARTA 'Ready To Use' Akkus können in Geräten über einen langen Zeitraum ohne zwischenzeitliches Nachladen eingesetzt bleiben.
4. Durch die unterschiedlichen Kapazitäten ist es möglich, VARTA 'Ready To Use' Akkus für Niedrigstrom- sowie Hochstrom-Anwendungen zu verwenden.
5. Alle VARTA 'Ready To Use' Akkus sind mit sämtlichen Ladern aufladbar.
6. 'Ready To Use' als Auslobung wird von 74% der Verbraucher am besten verstanden.*

*Quelle: Unabhängige europäische Marktforschungsstudie, 2012. (Deutschland, Frankreich, Polen. TN=900)

1. Für eine schnelle Orientierung: Batteriegröße und Technologie

2. Selbst-erklärendes Symbol für vorgeladene Akkus


3. „SAVE MONEY“ zur Vermittlung des Hauptvorteils von wiederaufladbaren Batterien



4. Prominente Auslobung der Kapazität zur besseren Differenzierung

5. Zugehörige Verwendungssymbole unterstützen die Verbraucher-Orientierung und Entscheidung

6. „PRE-CHARGED“ als Unterstützung zum 'Ready To Use' Piktogramm



Alle Kapazitäten und Größen

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe/Tiefe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56703	1,2	Ni-MH	800	-	44,5	-	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
5703	1,2	Ni-MH	1000	-	44,5	-	10,5	14	HR 03	AAA, Micro
56716	1,2	Ni-MH	1600	-	50,5	-	14,5	25	HR 6	AA, Mignon
56706	1,2	Ni-MH	2100	-	50,5	-	14,5	29	HR 6	AA, Mignon
56756	1,2	Ni-MH	2400	-	50,5	-	14,5	30	HR 6	AA, Mignon
5716	1,2	Ni-MH	2600	-	50,5	-	14,5	30	HR 6	AA, Mignon
56714	1,2	Ni-MH	3000	-	50	-	26	66	HR 14	C, Baby
56720	1,2	Ni-MH	3000	-	61,5	-	34,2	82	HR 20	D, Mono
56722	9,0	Ni-MH	200	26,6	15,7	48,5	-	36	HR 9V	9V, E-Block

Weitere Details siehe Seite 110

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



NEUE ENERGIELÖSUNGEN: SPEZIAL-AKKUS

Innovative und anwendungsspezifische Produktlösungen runden das VARTA Wiederaufladbar Sortiment ab. Ganz egal, ob die Zellen für Niedrigstrom-Geräte benötigt werden oder für energiehungriges Spielzeug. VARTA bietet die passende Speziallösung für jede rundzellenbetriebene Anwendung in verschiedensten Alltagssituationen.

Die maßgeschneiderten Anwendungslösungen von VARTA erfüllen Kunden- und Verbraucherbedürfnisse gleichermaßen und schonen zudem den Geldbeutel und die Umwelt.



VARTA Rechargeable TOY ACCU

- Erfüllt die Anforderungen für Spielzeug optimal durch eine niedrige Selbstentladung, Hochstromfähigkeit und einer langen Lebensdauer
- Inklusive 'Ready To Use' Technologie - bereits vorgeladen für einen sofortigen und lang anhaltenden Spielspaß
- Passt wie eine vergleichbare herkömmliche Einweg-Batterie in jedes batteriebetriebene Spielzeug!
- Inkl. Kinder-Warnsymbol und einem verbesserten +/- Symbol für eine erhöhte Sicherheit



- Batteriebetriebenes Spielzeug
- Spielzeug
- Elektronische Spiele
- Controller Spielkonsole

VARTA Rechargeable PHONE ACCU

- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürfnisse von Schnurlostelefonen abgestimmt
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Zyklusfestigkeit und Langlebigkeit aus
- Robust gegen Überladung und Tiefentladung
- Ein VARTA BESTSELLER im Elektronikfachhandel und im Baumarkt



- Schnurlostelefon

VARTA Rechargeable SOLAR ACCU

- Speziell ausgelegt für den wachsenden Markt der Solar-Gartenleuchten
- Optimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich
- Hohe Zyklusfestigkeit und Langlebigkeit
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Ideal in Garten- und Baumärkten



- Garten-Solarleuchten

Übersicht aller Größen und Kapazitäten

Die Spezial-Akkus sind in den beiden gängigsten Baugrößen AA und AAA erhältlich. Die verfügbaren Kapazitäten von 550 bis zu 2.400 mAh sind auf die jeweiligen Anwendungszwecke optimal ausgelegt.

Erhältlich als:

	Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Typische Kapazität (mAh)	Höhe/Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
Toy Akku	56783	1,2	Ni-MH	800	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	56786	1,2	Ni-MH	2400	50,5	14,5	30	HR 6	AA, Mignon
Phone Akku	58397	1,2	Ni-MH	550	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	58398	1,2	Ni-MH	800	44,5	10,5	12	HR 03	AAA, Micro
	58399	1,2	Ni-MH	1600	50,5	14,5	25	HR 6	AA, Mignon
Solar Akku	56733	1,2	Ni-MH	550	44,5	10,5	10	HR 03	AAA, Micro
	56736	1,2	Ni-MH	800	50,5	14,5	19	HR 6	AA, Mignon

Weitere Details siehe Seite 112

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



LADEGERÄTE

MODERNES DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Das Rechargeable Sortiment wurde vor geraumer Zeit in einer ausführlichen Analyse auf die aktuellsten Verbraucherwünsche und Anforderungen des Handels optimiert. Insbesondere das neue VARTA LCD Ladegeräte Sortiment legt Fokus auf Transparenz im Ladevorgang, Sicherheit und Design.



1. Angabe zur Referenz-Ladezeit

2. „SAVE MONEY“ zur Vermittlung des Hauptvorteils von wiederaufladbaren Batterien

3. Ladbare Baugrößen und Zusatz-Features

4. Hervorgehobene Sicherheits- und Ladeigenschaften

5. Vorgeladene 'Ready to Use'-Zellen inklusive

6. Hinweis zur Akku-Bestückung



- Ladezeit
- Timerabschaltung
- Erhaltungsladung
- Temperaturkontrolle
- Erkennung falsch eingelegter Batterien
- Minus Delta U Abschaltung



Die wichtigsten Sicherheitseigenschaften

- Timerabschaltung:**
Ein Sicherheitstimer schaltet nach einer bestimmten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus.
- Minus Delta U Abschaltung:**
Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.
- Erhaltungsladung:**
Nach dem Abschluss des Ladevorgangs fließt weiterhin eine niedrige Erhaltungsladung, um eine Selbstentladung der Akkus zu verhindern.
- Temperaturkontrolle:**
Die Temperatur der Akkus wird während des Ladevorgangs gemessen. Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Wert, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



LCD Plug Charger

Typ 57677



- ▼ Ergonomisches und einzigartiges Design
- ▼ Handliches Format: direkter Steckerlader
- ▼ LCD-Anzeige mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige
- ▼ Lädt AA/AAA/9V und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706

Weitere Details siehe Seite 114



Das LCD Charger Sortiment: modernes, verbraucheroptimiertes Design, umfassende Sicherheitseigenschaften und einzigartige Technologie

LCD Ultra Fast Charger

Typ 57675

- ▼ Extrem kurze Ladezeiten
- ▼ 4 verschiedene Funktionen: Laden, Entladen, Refresh- und Kapazitäts-Test
- ▼ Großes LCD Display mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable Prüfung des Ladeprozesses: Volt, mAh und Minuten
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften
- ▼ Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA Akkus
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Inkl. 12V Kfz-Adapter



Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2400 mAh 56756



Weitere Details siehe Seite 115



Mehr Information über die VARTA LCD Charger finden Sie unter:



LCD Universal Charger

Typ 57678

- ▼ Modernes sehr hochwertiges Design
- ▼ Blaue LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung
- ▼ Lädt AA/AAA/C/D und 9V Zellen und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit



Erhältlich in folgenden Versionen:
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 115

LCD Smart Charger

Typ 57674

- ▼ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▼ 4 Funktionen: Aufladen, Entladen, Prüfen & Auffrischen
- ▼ USB Anschluss für ein gleichzeitiges Laden anderer 5V-Geräte
- ▼ Ladedauer: 1,5 Stunden
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften
- ▼ Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA Akkus
- ▼ Erhaltungsladung
- ▼ Gerät mit eleganter Oberflächenstruktur
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)



Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706



Weitere Details siehe Seite 115

LCD Multi Charger

Type 57671

- ▼ Lädt bis zu 8 AA/AAA sowie ein externes Gerät zur gleichen Zeit
- ▼ Blaues LCD Display: für Ladezustand und USB Anzeige
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung



Erhältlich in folgenden Versionen:
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 114

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Mini Charger

Typ 57646

- ▼ Leicht verständliche Bedienung, gutes Preis- Leistungs Verhältnis
- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 2x AAA 800 mAh 56703
mit 2x AA 2100 mAh 56706



Pocket Charger

Typ 57642

- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 1600 mAh 56716
mit 4x AA 2100 mAh 56706
unbestückt



Weitere Details siehe Seite 116




Plug Charger

Type 57647

- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706



Weitere Details siehe Seite 116



Universal Charger

Typ 57648

- ▼ Kompaktes Universal-Ladegerät für alle gängigen Baugrößen
- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Für 2/4x AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)



Erhältlich in folgenden Versionen:
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 116

LCD Charger

Typ 57070

- ▼ Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
- ▼ Ladefortschrittsanzeige
- ▼ Hochwertiges blaues LCD-Display
- ▼ USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften:
Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer,
Alkaline-Erkennung, Temperaturkontrolle
- ▼ Inkl. 12V KFZ-Adapter



Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2600 mAh
unbestückt



Weitere Details siehe Seite 114



Mobile Charger

Typ 57033

- ▼ Der mobile Lader für unterwegs
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer, Temperaturkontrolle und Minus Delta U Abschaltung
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)
- ▼ Für zwei oder vier AA/AAA Zellen
- ▼ Eine LED zeigt den Ladestatus an
- ▼ Inkl. 12V KFZ-Adapter und mobilem Netzstecker



Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh



Weitere Details siehe Seite 114

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



PORTABLE POWER

EXTRA POWER! JEDERZEIT. ÜBERALL.





PORTABLE POWER

DIE FLEXIBLE ENERGIELÖSUNG FÜR DIE MOBILE GENERATION

VARTA Portable Power – bleiben Sie in Verbindung, egal was kommt.

Ob im Berufsleben, bei Aktivitäten im Outdoor-Bereich und selbst im Alltag sind wir häufig „auf dem Sprung“. Geladene Mobilgeräte und Smartphones sind dabei ein unverzichtbares Muss. Bei einem steigenden Energieverbrauch der Geräte ist dies nicht immer leicht zu realisieren und fördert zunehmend den Bedarf mobiler Energiereserven. Ob im Alltag oder auch in Notsituationen wie etwa bei Autopannen liefern die äußerst kompakten Energiebündel eine echte Hilfestellung, wenn es wirklich darauf ankommt.

VARTA's Portable Power versorgt Smartphones, Tablets, MP3-Player, GPS und viele weitere Geräte mit mobiler Energie – jederzeit und überall.

1. Auffällige Kategorie- & Produkt- auslobung

2. Herausstechende Eigenschaften

3. Fokus auf eine verständliche Auslobung der Verbrauchervorteile

4. Eindeutige Kennzeichnung der Minimumkapazität für eine bessere Unterscheidbarkeit



5. Auslobung des Zubehörs: Inklusive Micro USB Ladekabel

6. Sichtfenster zur besseren Wahrnehmung des Produkts



EXTRA POWER! JEDERZEIT. ÜBERALL.



Wussten Sie schon:

- ... dass es weltweit über 2,6 Milliarden Smartphone-User gibt
- ... dass 68% der Nutzer innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen einen Blick auf ihr Handy werfen?
- ... dass 87% ihr Smartphone Tag und Nacht bei sich haben?
- ... dass die Leute im Durchschnitt 150 Mal am Tag ihr Smartphone checken und es täglich 177 Minuten lang verwenden?
- ... dass in 2015 bereits 37% der Website-Aufrufe über mobile Geräte generiert wurden?
- ... dass in 2015 bereits 69% der Nutzer mindestens eine Online-Banking-Transaktion mit einem mobilen Gerät durchgeführt haben?
- ... dass über 36% der Nutzer ihr Smartphone mehrmals täglich laden?

Quelle:

<https://deviceatlas.com/blog/16-mobile-market-statistics-you-should-know-2016/>
16 mobile market statistics you should know in 2016, April 2016

<http://www.digitalbuzzblog.com/infographic-2013-mobile-growth-statistics/>;
Always Connected, IDC Research Report März 2013

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Slim Power Bank 6.000

Type 57965



- ▶ Bis zu 2,5 Smartphone- oder eine Tablet-Ladung möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 6000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 142 x 71 x 12mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in dunkelgrau mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 118



Slim Power Bank 12.000

Type 57966



- ▶ Bis zu 5 Smartphone- oder 2 Tablet-Ladungen möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 12000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 153 x 115 x 13mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in dunkelgrau mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 118



Slim Power Bank 18.000

Type 57967



- ▶ Bis zu 6,5 Smartphone- oder 3 Tablet-Ladungen möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 18000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 168 x 132 x 15,5mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in dunkelgrau mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 118



* Pro Ladevorgang, basierend auf iPhone 6S und Asus ZenPad S 8.0. Ergebnisse variieren je nach Gerät.
 ** Leistungswerte nicht final.

Power Bank 6.000

Type 57960

- ▶ 6.000mAh, optimal geeignet für einen Tag im Büro
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Bestens ausgerüstet mit der integrierten LED Leuchte
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 121



Power Bank 10.400

Type 57961

- ▶ 10.400mAh, optimal geeignet für einen Wochenendausflug
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Bestens ausgerüstet mit der integrierten LED Leuchte
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 121



Power Bank 16.000

Type 57962

- ▶ 16.000mAh, optimal geeignet für eine längere Reise
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Bestens ausgerüstet mit der integrierten LED Leuchte
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 121



Mehr Information über die VARTA Portable Powerpacks finden Sie unter:



* Getestet am Beispiel iPhone 5S und Samsung Galaxy Tab © 4 7.0. Ergebnisse können je nach Gerät variieren.

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Wireless Charger II

Type 57911

- ▼ Bequemes Laden via "Drop & Charge"
- ▼ Ladezeit: ~3h* bei Smartphones
- ▼ Lädt Geräte mit eingebautem Qi-Empfänger oder mit zusätzlicher Hülle oder Spule
- ▼ Reduziert das tägliche Kabelchaos
- ▼ Eingang: 5V/min. 1500mAh und Ausgang: 5W
- ▼ Elegante schwarze Carbon-Optik
- ▼ Blauer LED Ring als Ladeanzeige
- ▼ High-Tech Premium-Design mit Anti-Rutsch-Füßen
- ▼ Inklusive 50cm Micro USB-Ladekabel in schwarz
- ▼ Garantierte und bewährte VARTA Qualität



Weitere Details siehe Seite 118



Hohe Zuverlässigkeit durch die Qi-Zertifizierung:

- ▼ Das weltweit anerkannteste Ladesystem für kabelloses Laden (WPC Consortium)
- ▼ Garantierte Qualität und Zuverlässigkeit
- ▼ Maximale Kompatibilität mit den meisten am Markt bestehenden Geräten
- ▼ Qi Logo zur sofortigen Erkennung



Korrekte Anwendung des VARTA Wireless Chargers:

- 1 Überprüfung der Qi Kompatibilität des Gerätes
- 2 Wenn nötig, zusätzliches Zubehör verwenden^{1,2}
- 3 VARTA Wireless Charger über beliebigen USB- oder Netzstecker verbinden (Netzteil nicht inklusive)
- 4 Gerät auf dem Charger platzieren und mit dem Aufladen beginnen

Wireless Charger + Smartphone oder Tablet

Samsung Galaxy S7/S6,
Google Nexus 7, LG Optimus G4 etc.**

Wireless Charger + Smartphone + Hülle¹

iPhone 6S/6/5S/5, Nokia Lumia 1020,
Sony Xperia Z3 etc.**

Wireless Charger + Smartphone + Receiver²

Samsung Galaxy Note 3 / Note 2,
Samsung Galaxy S5/S4/S3 etc.**

Mehr Information über den VARTA Wireless Charger II finden Sie unter:



* Basierend auf Samsung Galaxy S6. Ergebnisse variieren je nach Gerät.

** Nokia Lumia 1020 ist eine registrierte Trademark der Nokia Corporation. LG Optimus G4 ist eine registrierte Trademark von LG Electronics USA Inc. Nexus 7 ist eine registrierte Trademark von Google Inc. Sony Xperia Z3 ist eine registrierte Trademark der Sony Corporation. Apple, iPhone ist eine registrierte Trademark von Apple Inc., registriert in U.S. und anderen Ländern. Samsung, Galaxy S7/S6/S5/S4/S3 und Note 3/Note 2 sind alles Trademarks von Samsung Electronics America, Inc. und/oder den angehörenden Unternehmen.

2in1 Charge & Sync Cable Lade & Datenkabel

Type 57943

- Das VARTA 2in1 USB Kabel mit einem Lightning & Micro USB Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Kompatibel mit allen Micro USB betriebenen Geräten*
- 2 Adapter kombiniert in einem Kabel
- 1m Kabellänge
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

* Funktioniert mit nahezu allen Micro USB Geräten: Smartphones, Navigationssysteme, E-Reader, Bluetooth-Headsets etc.

Weitere Details siehe Seite 119



Speed Charge & Sync Cable Type C Schnelles Lade & Datenkabel

Type 57944

- Das VARTA USB Kabel mit einem USB 3.1 Typ C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Kompatibel mit allen Micro USB betriebenen Geräten**
- 1m Kabellänge
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 119



Charge & Sync Adapter USB Typ C Kabeladapter mit Micro USB zu USB 3.1 Typ C Connector

Type 57945

- Der VARTA Lade- & Datenadapter mit Micro USB - USB 3.1 Typ C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A
- Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung)
- Klein, smart und handlich
- Kompatibel mit allen Micro USB und USB Typ C betriebenen Geräten**
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 119



Charge & Sync Adapter USB Typ C Kabeladapter mit USB A 3.0 zu USB 3.1 Typ C Connector

Type 57946

- Der VARTA Lade- & Datenadapter mit USB 3.0 - USB 3.1 Typ C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A
- Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung)
- Klein, smart und handlich
- Kompatibel mit allen Micro USB und USB Typ C betriebenen Geräten**
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

** Funktioniert mit nahezu allen USB Typ C Geräten: Laptops, Smartphones, Navigationssysteme, E-Reader, Bluetooth-Headsets etc.

Weitere Details siehe Seite 119



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

2 in 1: SICHER UND ENERGIEGELADEN IM ALLTAG

Safety Power Bank 2600


Typ 57964

- ▶ Bis zu 100% Akkuladung für die neuesten Smartphones*
- ▶ Kompakte und kraftvolle 2.600mAh Li-Ionen Batterie
- ▶ 1 USB Ausgang um Geräte zu laden (1,0 A)
- ▶ Integrierter 100 Dezibel Panik-Alarm & Notfall-Beleuchtung
- ▶ Panik-Alarm aktiviert gleichzeitig Stroboskop-Modus
- ▶ Batterie sichert 20% der Kapazität als Reserve für die Sirene
- ▶ Komfortable Aufhängung, Leichtgewicht und optimal für die (Hand)Tasche
- ▶ Inkl. Magnet-Micro-USB Ladekabel in schwarz

Weitere Details siehe Seite 121




BIS ZU 100% TELEFONLADUNG PRO AUFLADUNG



Wie lässt sich die Sirene in kritischen Situationen aktivieren?

- 1 Kräftig am Alarmring ziehen
- 2 Der 100 Dezibel-Alarm und das Stroboskop-Licht wird aktiviert
- 3 Fußgänger werden alarmiert und Angreifer abgeschreckt
- 4 Sobald der Ring zurück in die Power Bank gesteckt wird oder der Knopf gedrückt wird, wird die Alarmfunktion deaktiviert.



*Basierend auf Iphone 5c, Ergebnisse können je nach Gerät variieren

VARTA SAFETY POWER BANK 2.600

Trifft die Bedürfnisse von Mädchen und Frauen

- ▼ Teenager & Frauen sind immer unterwegs und nutzen dabei intensiv elektronische Geräte
- ▼ Dies resultiert in einem permanent niedrigen Akku-Status der elektronischen Geräte
- ▼ Das Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstverteidigung steigt durch die sexuellen Übergriffe und Angriffe in den europäischen Städten



ES GIBT VIELZÄHLIGE KRITISCHE SICHERHEITSSITUATIONEN IM ALLTÄGLICHEN LEBEN EINES MÄDCHENS ODER EINER FRAU

¹ Quelle: Fundamental Rights Agency (FRA) study, "Violence against women". Spiegel Online Panorama. EU-Studie: Jede dritte Frau in Europa ist Opfer von Gewalt. 4. Mar 2014. Web. 23. June 2016.

JEDE
20.
FRAU WURDE BEREITS VERGEWALTIGT¹



18%
WAREN OPFER VON STALKING¹

61.3 MIO.
FRAUEN HABEN PHYSISCHE UND/ ODER SEXUELLE GEWALT SEIT IHREM 15. LEBENSJAHR ERLEBT¹



Optische Anzeige der vorhandenen Akkukapazität



Beim Drücken der Ein/Aus-Taste **leuchtet** das grüne Licht: Akkukapazität bei 100% - 40% oder Ladevorgang ist abgeschlossen.



Beim Drücken der Ein/Aus-Taste **leuchtet** das rote Licht: Akkukapazität bei 40% - 25%.



Beim Drücken der Ein/Aus-Taste **blinkt** das rote Licht: Akkukapazität bei $\leq 25\%$ oder die Power Bank wird geladen. Power Bank behält 20% Reserveenergie für die Alarmfunktion*

*Powerbank lädt ab diesem Zeitpunkt keine Geräte mehr, Aufladung der Power Bank wird zeitnah empfohlen.

Mehr Information über die VARTA Safety Power Bank finden Sie unter:



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Power Bank 2600

Typ 57959

- ▶ Bis zu einer kompletten Smartphone-Aufladung möglich*
- ▶ Leicht und kompakt: Passt in jede Tasche
- ▶ Liegt voll im Trend: schwarz & weiss sowie trendige Pastelltöne
- ▶ Allzeit bereit: Inklusive 50 cm Micro-USB Kabel
- ▶ Inklusive Haken für einfaches Tragen
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität
- ▶ Erhältlich in 5 verschiedenen Farben:



Weitere Details siehe Seite 120



*Getestet am Beispiel iPhone 5S. Ergebnisse können je nach Gerät variieren.

USB Car Charger

Flexibel & unabhängig für unterwegs

Typ 57931

- ▶ Kompakter & kraftvoller 12V Autoadapter mit Gesamt-Ausgangsstrom von 3,4 A (17 W)
- ▶ Inklusive dualem USB Ausgang für zwei Geräte gleichzeitig (2,4 A + 1,0 A)
- ▶ Kompatibel mit nahezu allen Kabeln am Markt – Apple Lightning, Apple 30-pin, Micro USB und Mini USB Kabel
- ▶ Blaue LED zeigt den Ladevorgang an
- ▶ Weltweit einsetzbar durch globale Spannung
- ▶ Lädt nahezu alle USB Geräte mit maximaler Geschwindigkeit, inklusive Tablets
- ▶ 4x mehr Leistung vs. Standard 500mAh USB Ausgang
- ▶ Micro USB Lade- und Daten-Kabel inklusive




Weitere Details siehe Seite 121

2 in 1 Powerpack & Charger

Der Recharge Powerpack universell einsetzbar mit sämtlichen Zellen

Typ 57920

Auslaufmodell
erhältlich bis 31.12.2017



- ▼ Pack wird versorgt durch 4 AA Batterien (Alkaline, Akkus oder Lithium)
- ▼ Lädt auch NiMH AA Zellen auf – einfach Micro USB Ausgang mit USB Energiequelle verbinden
- ▼ 4 LEDs zeigen Entladestatus von Alkaline Batterien sowie Ladestatus von NiMH Akkus an
- ▼ Micro USB Lade- & Daten-Kabel inklusive
- ▼ Ein Set Alkaline Batterien liefert bis zu 7 Stunden Sprechzeit*
- ▼ Lädt nahezu alle USB Geräte mit maximaler Geschwindigkeit
- ▼ Sofortige Power: Einstecken & loslegen!
- ▼ Praktisch & unabhängig: für die Versorgung des Geräts wird kein Stromnetz benötigt!
- ▼ Kompatibel mit nahezu allen Kabeln am Markt

*Ergebnisse können variieren. 7 Std zusätzliche Sprechzeit getestet mit iPhone 5

Weitere Details siehe Seite 121

Laden der mobilen Geräte:

- ❶ Legen Sie 4 AA Zellen (Alkaline, Lithium oder Akkus) ein.
- ❷ Anschluss an ein mobiles Gerät. Verwenden Sie das beiliegende Micro USB Kabel oder Ihr bereits vorhandenes Originalkabel von dem zu ladenden Gerät. Sie können den Ladevorgang jederzeit unterbrechen um die restliche Energie der Batterie zu sparen, dazu entfernen Sie immer nach dem Laden das USB-Kabel aus dem Multi Powerpack.

Laden der Akkus

- ❶ Legen Sie 4 AA Akkus ein.
- ❷ Anschluss des Multi Powerpacks an die USB Energiequelle.

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



SPEZIALBATTERIEN

EIN AUSGEZEICHNETES QUALITÄTSSORTIMENT



CR2032
LITHIUM

VARTA

PROFESSIONAL ELECTRONICS

0% Hg

MADE IN UK

RAYOVAC

Hearing Aid Batteries

312

6x

VARTA

PROFESSIONAL ELECTRONICS

AA

CR 2032

CR 2032

VARTA V377

Hg 0%

VARTA CR 1632

HIGH QUALITY ALKALINE




PROFESSIONAL LITHIUM

EIN AUSGEZEICHNETES QUALITÄTSSORTIMENT

Fotobatterien für verschiedenste Geräte und Einsatzzwecke

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras: Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der Foto-Applikationen. Höchste Performance beim Fotografieren - für mehr Mobilität und Unabhängigkeit.





1. Auslegung des Professional Sortiments

2. Batterietype und chemisches System auf den ersten Blick

3. Einsatzempfehlung für eine erleichterte Kaufentscheidung und Orientierungshilfe

4. Angabe zur Kategorie und Technologie



Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe/Tiefe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
2 CR 5	6,0	Lithium	1600	17	45	34	-	42	2 CR 5	-
CR P2	6,0	Lithium	1450	19,5	34,5	35	-	38	CR P2	-
CR 123 A	3,0	Lithium	1430	-	34,5	-	17	17	CR 17345	-
CR 2	3,0	Lithium	920	-	27	-	15,6	11	CR 15 H270	-
CR V3	3,0	Lithium	3100	14,5	52	29	-	38	CR 17355	-

Weitere Details siehe Seite 122

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



PROFESSIONAL ELECTRONICS/ KNOPFZELLEN

Die Premium-Auswahl für eine Vielfalt von Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kameras, Uhren, Taschenrechner, uvm.

Das breiteste Electronics- und Knopfzellen-Sortiment am Markt - für eine Vielzahl verschiedenster Geräte- und Verbraucheranforderungen mit bester garantierter Qualität und Langlebigkeit.

Weitere Details siehe Seite 123



1. Auslobung des Professional Sortiments

2. Warnhinweis: Von Kleinkindern fernhalten!



3. Batterietype und chemisches System auf den ersten Blick

4. Einsatzempfehlung für eine erleichterte Kaufentscheidung und Orientierungshilfe

5. Angabe zur Kategorie und Technologie



Fernbedienungen



Taschenrechner



Uhren

Erhältlich in verschiedenen Blistervarianten:

- klein und platzsparend, 6,5 x 5,6 cm Blister
- 2er Verpackung im Standardblister
- OEM-spezifischer Napfblister



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



HÖRGERÄTEBATTERIEN VON RAYOVAC



Rayovac, die weltweit meist verkaufte Hörgerätebatterie*, besticht mit einer exzellenten Markenbekanntheit. Die patentierte Technologie mit hoher Ausdauerleistung und eine konsumentenfreundliche Verpackung sorgen für eine hohe Akzeptanz bei Verbrauchern und Hörgeräteakustikern. Innovativ: Quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für höhere Leistung und verbessertes Leitvermögen.

Warum Rayovac?

- ▼ Rayovac ist die weltweit meist verkaufte Hörgerätebatterie*
- ▼ Es ist die weltweit langlebigste quecksilberfreie Hörgerätebatterie**: hält bis zu 30% länger als vergleichbare quecksilberfreie Hörgerätebatterien
- ▼ Rayovac ist die erste Wahl für Gehörspezialisten und den Fachhandel*
- ▼ Rayovac ist aufgrund der quecksilberfreien Herstellung besonders umweltfreundlich
- ▼ Rayovac Hörgerätebatterien weisen eine Spannung von 1,45 Volt auf, mit welcher moderne digitale Wireless- Geräte häufig effizienter arbeiten

* Quelle: interne Rayovac Daten & Firmeneinschätzung

** Quelle: interner IEC Test Juli 2013



1. Hinweis auf Quecksilberfreiheit

2. Auffälligeres Markenlogo: Nr.1 Marke im Bereich Hörgerätebatterien

3. Optimiert für Wireless, Bluetooth und MFI's

4. Anzahl der Zellen



5. Kategorienname und Verwendungssymbol

6. Dynamische Farbkodierung zur Unterstützung der Batteriegröße

7. Kennzeichnung des Ursprungslands



Rayovac – umweltfreundlich und leistungsstark

Rayovacs Ingenieure und Technikexperten haben die Herausforderung gemeistert, Quecksilber, welches die meisten Hersteller nach wie vor in ihren Zink-Luft Hörgerätebatterien verwenden, vollständig zu ersetzen. Auch in puncto Leistung und Laufzeit übertreffen Rayovac Hörgerätebatterien vergleichbare Produkte klar. Zusätzlich wird dem Handel und Konsument eine umweltfreundliche Alternative ohne Kompromisse angeboten.

Das Qualitätssortiment vom Weltmarktführer*

Erhältlich als:

Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
10	1,45	Zinc-Air	3,6	5,8	0,31	PR 70
13	1,45	Zinc-Air	5,4	7,9	0,86	PR 48
312	1,45	Zinc-Air	3,6	7,9	0,53	PR 41
675	1,45	Zinc-Air	5,4	11,6	1,77	PR 44

Weitere Details siehe Seite 134



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



PROFESSIONAL ELECTRONICS

AN EXCELLENT QUALITY ASSORTMENT

SPEZIALBATTERIEN

**Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb
Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen,
Dauerlichtlampen oder Arbeitsleuchten**

Weitere Details siehe Seite 129



Typ 430



Typ 431



Typ 435



Typ 540

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME


SORTIMENTSÜBERSICHT



LEUCHTEN UND GLÜHBIRNCHEN

VARTA BRINGT MEHR LICHT IN IHR LEBEN.





TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN

**VARTA macht mobiles Licht verständlich - für jeden.
Nutzen Sie die Vereinfachung des Taschenlampenkaufs auch für Ihren Erfolg!**

Konsequente Konsumentenorientierung und die Berücksichtigung der Handelsinteressen sind von jeher eine VARTA Tradition. Um Konsumenten eine klare Orientierung beim Kauf einer Taschenlampe bieten zu können, umfasst VARTA's Leuchten-Strategie fünf wesentliche Erfolgsfaktoren:

- 1) Eindeutige Strukturierung des Sortiments nach Preis und Features in drei Segmente: Easy Line, Power Line und Professional Line
- 2) Klare Informationsstruktur mit vergleichenden und differenzierenden Icons
- 3) Fokussierung auf Bestseller mit überzeugenden Eigenschaften und Preis-Leistungs-Verhältnis
- 4) Ein modernes Sortiment, das zu annähernd 100% aus LED-Leuchten besteht
- 5) Fokussierung auf Nachhaltigkeit durch FSC-zertifiziertes Verpackungsmaterial und Reduzierung von PET



1. Name der Leuchte zur einfachen Identifizierung.

2. Klare und leicht verständliche Symbole zu den speziellen Eigenschaften der Leuchte.



3. Anwendungssymbol als Orientierungshilfe für den Konsumenten.

4. Vergleichbare allgemeine Leistungsmerkmale.

Die rundum durchdachte Verpackungskommunikation des VARTA Leuchtsortiments erlaubt das Erfassen der wichtigsten Informationen in Sekundenschnelle. Das allen Blistern zugrundeliegende moderne Grunddesign gewährleistet dabei einen hohen Wiedererkennungswert und bietet dem Konsumenten ein Maximum an Orientierung.



Vergleich LEDs vs. Glühbirnchen

Hochleistungs-LEDs

56% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Praktisch bruchsicher, sehr stoßfest
- Sehr helles, weißes Licht (hohe Farbtemperatur)
- Lange Batterielaufzeit aufgrund hoher Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Aufgrund der hohen Leistungen auch für weite Entfernungen geeignet
- Fokussierung ist möglich

5mm / Standard LEDs

42% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Praktisch bruchsicher, sehr stoßfest, erwärmen sich im Betrieb kaum
- Sehr weißes, manchmal leicht bläuliches Licht (hohe Farbtemperatur)
- Wesentlich längere Batterielaufzeit aufgrund hoher Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden
- Für geringere Entfernungen geeignet (kleinere Leistung, ca. 150mW)

Glühbirnchen

2% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Glaskörper ist leicht zerbrechlich
- Lichtfarbe ist ins rot/gelbe verschoben (niedrigere Farbtemperatur)
- Im Verhältnis kurze Batterielaufzeit bei gleichem Lichtstrom aufgrund geringerer Effizienz
- Lebensdauer des Birnchens ca. 20 bis 30 Stunden (der Glühfaden ist ein Verschleißteil, er verdampft während der Laufzeit)

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

HONIGSÜSSE LEUCHTEN

A single red flower with a yellow center is positioned to the right of the main title.

Die Biene
Maja



Ab September 2017 startet VARTA Consumer Batteries mit einem neuen und attraktiven Lizenzthema rund um "Die Biene Maja".

In diesem Zug wird VARTA Consumer zunächst ein honigsüßes Nachtlicht, ein Wandlicht sowie zwei Stableuchten auf den Markt bringen.

Passend zur Staffel "Die Biene Maja", die kommenden Jahr im deutschen Fernsehen anläuft, sowie den beiden geplanten Kinofilmen. Mit "Die Biene Maja 2 - Die Honigspele" startet hierzulande der erste von beiden Kinofilmen bereits im Mai 2018 auf den deutschen Leinwänden.

Weitere Informationen zu den kommenden "Die Biene Maja" Produkten von VARTA Consumer folgen im Sommer 2017. Kontaktieren Sie hierzu gerne Ihren zuständigen Kundenberater.



Paul the Bear Night Light 3AA

Typ 17501

NEU
erhältlich ab
März 2017



- ▼ Attraktives Nachtlcht im Bärenesign
- ▼ Höhe des Nachtlchts: ca. 17cm
- ▼ Schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre
- ▼ "Honigtopf" projiziert einen Sternenhimmel an die Decke
- ▼ Schiebeschalter an der Unterseite (high-low-off)
- ▼ Berührungssensor am "Honigtopf" des Bären (an/aus)
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 (High Mode) oder 60 Minuten (Low Mode)

Weitere Details siehe Seite 138



Mehr Information über die
Paul the Bear Leuchten
finden Sie unter:



inkl.
3AA

Paul the Bear Flashlight 2AA

Typ 16500

- ▼ Attraktive, raketenförmige Taschenlampe
- ▼ Niedliche "Paul Der Bär" Figur als An-/Aus- Schalter
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Weitere Details siehe Seite 138



NEU
erhältlich ab
März 2017



inkl.
2AA

Paul the Bear Head Light 2AA

Typ 17500

- ▼ Attraktive bärenförmige Stirnleuchte für Kinder
- ▼ Nase als An-/Aus- Schalter
- ▼ Lichtstrahl aus der Mundöffnung
- ▼ Verstellbares & waschbares Kopfband
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Weitere Details siehe Seite 138



NEU
erhältlich ab
März 2017



inkl.
3AAA

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN


ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Minions Night Light 3AA

Typ 15615

- ▼ Höhe des Nachtlights ungefähr 16 cm
- ▼ Schafft eine gemütliche Atmosphäre durch gedämpftes Licht
- ▼ Regulierbarer Schiebeschalter auf der Hinterseite (High/Low/Aus)
- ▼ "Touch sensor" auf der Tasche an der Vorderseite (An/Aus)
- ▼ Automatische Abschaltfunktion nach 30 Min. (im "High Mode") und nach 60 Min. (im "Low Mode")
- ▼ Stabiler Standfuß



Weitere Details siehe Seite 139

1m
0.25 lux |
 bis zu 300h* |
 bis zu 7Lm* |
 2x 5mm L.E.D. |
 inkl. 3AA

Minions Flashlight 2AA

Typ 15610

- ▼ Robustes ABS Plastikgehäuse
- ▼ Vergrößerungslinse für einen besseren Leuchtoutput
- ▼ Bequemer An/Aus Schiebeschalter
- ▼ Erhältlich in zwei Farben:

(3) |
 (3)



Weitere Details siehe Seite 139

13m
0.25 lux |
 16h |
 3Lm |
 5mm L.E.D. |
 inkl. 2AA

SORTIMENTSÜBERSICHT	ZWEITPLATZIERUNGEN/ WARENTRÄGERSYSTEME	LEUCHTEN/ GLÜHBIRNCHEN	SPEZIALBATTERIEN/ PROFESSIONAL	PORTABLE POWER	WIEDERAUFLADBAR	PRIMÄRE RUNDZELLEN
---------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------	--------------------



reddot award 2015
winner



FÜR JEDE SITUATION

Eigenschaften:

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ Stoßfest
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschleife für eine komfortable Handhabung



3 Watt L.E.D. High Optics Light 2AA

Leuchtweite: bis 111 Meter
 Laufzeit: bis zu 45 Stunden
 Lichtausbeute: bis 180 Lumen
 Leuchtmittel: 3 Watt L.E.D.

4 Watt L.E.D. High Optics Light 3C

Leuchtweite: bis 220 Meter
 Laufzeit: bis 110 Stunden
 Lichtausbeute: bis 300 Lumen
 Leuchtmittel: 4 Watt L.E.D.

Mehr Information über die
VARTA High Optics Leuchten
 finden Sie unter:





GERÜSTET!



**5 Watt L.E.D.
High Optics Light 3D**

Leuchtweite: bis 270 m
 Laufzeit: bis 115 h
 Lichtausbeute: bis 440 lm
 Leuchtmittel: 5 Watt L.E.D.



**3 Watt L.E.D.
High Optics Light 3AAA**

Leuchtweite: bis 141 Meter
 Laufzeit: bis 26 Stunden
 Lichtausbeute: bis 200 Lumen
 Leuchtmittel: 3 Watt L.E.D.



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

PROFESSIONAL LINE



5 Watt LED High Optics 3D

Typ 18813

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 139



 bis zu 270m
 bis zu 115h
 bis zu 440 Lm
 5 Watt L.E.D. | inkl. 3D

4 Watt LED High Optics 3C

Typ 18812

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer Cree Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 139



bis zu 220m | bis zu 110h | bis zu 300 Lm | 4 Watt L.E.D. | inkl. 3C

3 Watt LED High Optics 2AA

Typ 18811

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer Cree Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 139



bis zu 111m | bis zu 45h | bis zu 180 Lm | 3 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

3 Watt LED High Optics 3AAA

Typ 18810

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer Cree Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung



bis zu 141m | bis zu 26h | bis zu 200 Lm | 3 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

Weitere Details siehe Seite 139

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Nahezu unzerstörbar: Die Indestructible Serie von VARTA

Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck – die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härte-test. Lassen Sie Ihre Kunden diese völlig neue Art von Taschenlampen erleben! Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die „Unzerstörbaren“ zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrer Ergonomie liegen die Leuchten perfekt in der Hand.

Das dynamisch-markante Design sowie die große Modellvielfalt unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieser Reihe. Egal, ob Outdoor-Abenteuer oder professioneller Arbeitseinsatz - die Indestructible Serie ist ein zuverlässiger Partner, wann immer es darauf ankommt.

Ideal für ...

Outdoor - Aktivitäten ...



... und den professionellen Bereich.



Indestructible LED Key Chain
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
12 Lumen
Leuchtweite
10 m
Laufzeit
3,5 h



LED x5 Indestructible Head Light 3AAA
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 55 Lumen
Low: 21 Lumen
Leuchtweite
High: 30 m
Low: 17 m
Laufzeit
High: 17 h
Low: 38 h



1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 120 Lumen
Low: 30 Lumen
Leuchtweite
High: 121 m
Low: 63 m
Laufzeit
High: 5 h
Low: 22 h



1 Watt LED Indestructible Light 3AAA
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 155 Lumen
Low: 20 Lumen
Leuchtweite
High: 183 m
Low: 65 m
Laufzeit
High: 2,5 h
Low: 40 h



1 Watt LED Indestructible Light 2AA
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 170 Lumen
Low: 20 Lumen
Leuchtweite
High: 122 m
Low: 45 m
Laufzeit
High: 18 h
Low: 45 h



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



3 Watt LED Indestructible Light 3C

Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 230 Lumen
Low: 80 Lumen
Leuchtweite
High: 151 m
Low: 87 m
Laufzeit
High: 23 h
Low: 78 h



3 Watt LED Indestructible Swivel Light 4AA

Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 200 Lumen
Low: 40 Lumen
Leuchtweite
High: 149 m
Low: 98 m
Laufzeit
High: 8 h
Low: 60 h



3 Watt LED Indestructible Lantern 4C

Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 150 Lumen
Low: 50 Lumen
Leuchtweite
High: 350 m
Low: 195 m
Laufzeit
High: 20 h
Low: 78 h



5 Watt LED Indestructible Lantern 3D

Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 280 Lumen
Medium: 110 Lumen
Low: 32 Lumen
Leuchtweite
High: 13 m (360°)
Medium: 8 m (360°)
Low: 4,5 m (360°)
Laufzeit
High: 42 h
Medium: 92 h
Low: 280 h



3W LED Indestructible Swivel 4AA

Typ 18703

- ▼ Cree 3W Hochleistungs-LED für eine tolle Lichtausgabe
- ▼ 2 Leuchtmodi (high/low)
- ▼ 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität
- ▼ Hochwertiges, eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Extrem robust (4m Falltest)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Inkl. montierbarem Magnethalter
- ▼ Inkl. Edelstahl-Aufhängung am Bodendeckel

Weitere Details siehe Seite 140



 bis zu 151m
 bis zu 72h
 bis zu 215 Lm
 3 Watt L.E.D. |  inkl. 4AA

1 Watt LED Indestructible 3AAA

Typ 18700

- Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen: 155 Lumen und 20 Lumen
- Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Flugzeug-Aluminium für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 141



183m | 0,25 lux | bis zu 40h | bis zu 155Lm | 1 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

1 Watt LED Indestructible 2AA

Typ 18701

- Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen: 170 Lumen und 20 Lumen
- Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Flugzeug-Aluminium für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 141



122m | 0,25 lux | bis zu 45h | bis zu 170Lm | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

3 Watt LED Indestructible 3C

Typ 18702

- Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- Cree 3 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen: 230 Lumen und 80 Lumen
- Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Flugzeug-Aluminium für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 140



151m | 0,25 lux | bis zu 78h | bis zu 230Lm | 3 Watt L.E.D. | inkl. 3C

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Die Outdoor Sports Leuchten-Serie von VARTA

Die Natur ruft!

Ab nach draußen! Ab dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März steigen die Temperaturen, und es zieht alle wieder nach draußen.

Ob Joggen, Wandern oder Zelten - in der Natur kann man viel Kraft tanken und seine eigenen Akkus richtig aufladen.

Die neue VARTA Outdoor Sports Lights-Serie ist dafür bei jedem Ausflug der perfekte Begleiter: Egal ob beim abendlichen Lauf oder beim Wanderabstieg in der Dämmerung – die Outdoor Sports Lights helfen jederzeit den Durchblick zu behalten.

VARTA LED Outdoor Sports Taschenlampen - das perfekte Accessoire für Outdoor-Fans!

VARTA erweitert sein Outdoor-Sortiment: Die neuen VARTA LED Outdoor Sports Taschenlampen passen perfekt zum weiter zunehmenden Trend an Outdoor-Aktivitäten. Tolle Eigenschaften, einfaches Handling und moderne Farben decken alle Kundenwünsche ab - und lassen Sie von der steigenden Nachfrage profitieren.



18629
LED Outdoor Sports Flashlight 3C
Lichtausbeute in Lumen
bis zu 310 Lumen
Leuchtweite
141 m
Laufzeit
bis zu 120 h



18628
LED Outdoor Sports Flashlight 2AA
Lichtausbeute in Lumen
bis zu 235 Lumen
Leuchtweite
160 m
Laufzeit
bis zu 30 h



17627
LED Outdoor Sports Flashlight 3AAA
Lichtausbeute in Lumen
bis zu 235 Lumen
Leuchtweite
151 m
Laufzeit
bis zu 35 h

WENIGER INSEKTEN, MEHR OUTDOOR FUN !

Das bernsteinfarbene Licht der VARTA Outdoor Sports Comfort Lantern sorgt dafür, dass die Anzahl der störenden Insekten reduziert wird. Darüber hinaus ist die Lampe wasserdicht, robust und bietet variable Aufhängeoptionen mit Haken an der Oberseite und Unterseite sowie eine abnehmbare äußere Diffusionslinse. Auf diese Weise können Ihre Kunden Camping und Natur in vollen Zügen genießen.

NEU
erhältlich ab
Sommer 2017



18665
**3Watt LED Outdoor Sports
Comfort Lantern 3D**

Lichtausbeute in Lumen
330 Lumen
Leuchtweite
16 m
Laufzeit
130 h

MIT DEN STERNEN UM DIE WETTE LEUCHTEN!

Jetzt, da es wieder wärmer wird, suchen viele das Abenteuer oder einfach die Ruhe in der Natur. Die Outdoor Sports Lanterns von VARTA helfen bei Wanderungen und Ausflügen im Freien nicht den Durchblick zu verlieren. Mit ihren warmweißen High-Performance-LEDs erzeugen sie trotz beachtlicher Lumenwerte eine angenehme Atmosphäre. Die Leuchten finden aufgrund ihres geringen Gewichts von nur 236 Gramm (1W LED Outdoor Sports Lantern 3AA) bzw. 446 Gramm (3W LED Outdoor Sports Lantern 3D) und ihrer kompakten Größe in jedem Rucksack Platz – ideal für abendliche Ausflüge ins Freie!



18664
**3Watt LED Outdoor Sports
Lantern 3D**

Lichtausbeute in Lumen
bis zu 330 Lumen
Leuchtweite
16 m
Laufzeit
bis zu 130 h

17664
**1Watt LED Outdoor Sports
Lantern 3AA**

Lichtausbeute in Lumen
bis zu 90 Lumen
Leuchtweite
8 m
Laufzeit
bis zu 200 h

MEHR SICHERHEIT DURCH SICHTBARKEIT!

Das VARTA Outdoor Sports Reflective LED Band schützt seinen Träger davor übersehen zu werden und ist bspw. ideal für Outdoor- & Sport-Aktivitäten bei Dämmerung und Dunkelheit. Durch zwei Lichtquellen und der bewährten VARTA-Qualität wird maximale Sicherheit & Zuverlässigkeit garantiert. Mit der einfachen Handhabung ist dieses Produkt ein ideales & sicheres Accessoire für Erwachsene, Kinder und alle Personen, die sich nachts oder bei Dämmerung draußen aufhalten.



16620
**Outdoor Sports
Reflective LED Band**

Lichtausbeute in Lumen
4 Lumen
Laufzeit
bis zu 25 h

SIE BRINGEN LICHT INS DUNKLE!

Mit den neuen VARTA Sports Headlights macht man wortwörtlich die Nacht zum Tag! Die attraktiven, preisgünstigen Stirnlampen von VARTA lassen mit Ihrer Leuchtweite von bis zu 20 (4x LED Outdoor Sports Head Light) bzw. 78 Metern (2x1 Watt LED Outdoor Sports Head Light) Hindernisse und Stolperfallen garantiert frühzeitig erkennen. Sie sorgen so für zusätzliche Sicherheit beim Sport oder bei Wanderungen in der Dämmerung. Dabei sind die kleinen Helfer äußerst robust und einfach zu bedienen und sind somit der perfekte Begleiter für jeden Outdoor-Fan.



18630
**2x 1Watt LED Outdoor
Sports Head Light 3AAA**

Lichtausbeute in Lumen
bis zu 120 Lumen
Leuchtweite
78 m
Laufzeit
10 h



16630
**4x LED Outdoor
Sports Head Light 3AAA**

Lichtausbeute in Lumen
bis zu 50 Lumen
Leuchtweite
20 m
Laufzeit
bis zu 34 h

Work Light LED 435

Typ 18660

- ▼ Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- ▼ 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf
- ▼ Säureresistent und ölabweisend
- ▼ Tragegurt für optimalen Bedienkomfort
- ▼ Inklusive VARTA High Energy Alkali Batterie für bis zu 270 Stunden Batterielaufzeit
- ▼ Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111

Weitere Details siehe Seite 147



420m |
 bis zu 270h |
 bis zu 190Lm |
 4 Watt L.E.D. |
 inkl. 4LR25/6V

Rechargeable Lantern LED

Typ 18682

- ▼ Wiederaufladbarer, stoßfester Handscheinwerfer mit extrem heller Cree 3 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Beweglicher Standfuß mit 4 Positionen
- ▼ DC/DC Regulator für gleichmäßiges Licht
- ▼ Schutz gegen Überladen und Tiefenentladung

Weitere Details siehe Seite 147



390m |
 11h |
 350Lm |
 3 Watt L.E.D.

3 Watt LED Indestructible Beam Lantern 4C

Typ 18750

- ▼ Extrem robuster (Falltest 4m) und spritzwassergeschützter (IPX4) Handscheinwerfer mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf
- ▼ 3 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen: 150 Lumen und 50 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Speziell geformter Reflektor für einen besonders weiten Lichtstrahl
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 140



350m |
 Bis zu 78h |
 Bis zu 150Lm |
 3 Watt L.E.D. |
 inkl. 4C

LED Bike Light Set 5AAA

Typ 18803

- ▼ Komplettes Fahrradleuchten-Set bestehend aus 1x Frontlicht, 1x Rücklicht, werkzeutfreien Montagehalterungen und 5x AAA High Energy Batterien
- ▼ Frontlicht mit einer Cree 3 Watt Hochleistungs-LED und intelligent konstruiertem optischen Reflektor für eine optimale Straßenausleuchtung
- ▼ Rücklicht mit 3 roten LEDs und 220 Grad Ausleuchtungswinkel für optimale Sichtbarkeit
- ▼ Frontlicht mit zwei verschiedenen Leuchtmodi: 100% & Energiesparmodus
- ▼ Das Set erfüllt die strenge deutsche Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO22A) in vollem Umfang
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Inklusive LED Batterieanzeige
- ▼ Robustes Design (1 m Falltest)

Weitere Details siehe Seite 144



Vorderlicht:	92m 0,25 lux	30 Lux	120Lm	3 Watt L.E.D.
Rücklicht:	4m 0,25 lux	60h	3Lm	3x3mm L.E.D.
				inkl. 5AAA

2x 1 Watt LED Outdoor Sports Head Light 3AAA

Typ 18630

- ▼ Extrem leichte Kopfleuchte mit attraktivem Design
- ▼ 2x 1 Watt Cree Hochleistungs-LED & 1x 5mm LED rot
- ▼ Verschiedene Lichtkegel: Spotlicht, Flutlicht, Nachtsicht, Stroboskop-Effekt
- ▼ Stufenlos dimmbar
- ▼ Angenehmer "Soft Touch" Druckschalter
- ▼ Justierbarer Kopf (bis zu 60°)
- ▼ Mit Gummi ummantelte Bauteile für eine maximale Beständigkeit
- ▼ 2m falltesterprobt
- ▼ Batterieanzeige
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 137



78m 0,25 lux	10h	bis zu 120Lm	2x 1 Watt L.E.D.	inkl. 3AAA
-----------------	-----	-----------------	---------------------	---------------

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

5 Watt LED Indestructible Lantern 3D

Typ 18760

- ▼ Extrem robuste (Falltest 4m) und wasserdichte (IPX7) Camping-Leuchte mit gummiertem, stoßdämpfendem Leuchtenkopf/-sockel
- ▼ 6 Hochleistungs-LEDs mit spezieller Reflektortechnik und 3 Leuchtstärken: 280 Lumen (maximal), 110 Lumen (medium) und 32 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Abnehmbarer Lampenkopf und integrierter Haken im Leuchtenboden ermöglichen das Aufhängen der Laterne
- ▼ Liegt perfekt in der Hand durch extra breiten Handgriff, der zu beiden Seiten geschützt ins Gehäuse umgelegt werden kann
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 140



4 Watt LED Camping Lantern 3D

Typ 18663

- ▼ IPX4 Spritzwassergeschützte Camping-Leuchte mit 3 Hochleistungs-LEDs (Gesamtleistung: 4 Watt)
- ▼ 3 Leuchtmodi: 100%, Energiesparmodus und Signal-Blink-Modus
- ▼ Abnehmbarer Lampenkopf und integrierter Haken im Leuchtenboden ermöglichen das Aufhängen der Laterne
- ▼ 72 Stunden Batterie-Laufzeit bei 100% Leistung und erstaunliche 150 Stunden im Batteriesparmodus
- ▼ Liegt perfekt in der Hand durch gummierten Anti-Rutschgriff
- ▼ Robustes Design aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff mit einem extrem standfesten Gummifuß

Weitere Details siehe Seite 146



Outdoor Sports Camping Lantern 3D

Typ 18664

- ▼ Ausgestattet mit einer Cree 3 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- ▼ Dimm-Funktion für eine stufenlos anpassbare Leuchtintensität
- ▼ Nachlicht-Funktion für minimalste Beleuchtung
- ▼ Mattiertes und abschraubbares Gehäuse für eine optimale Bodenbeleuchtung
- ▼ Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 136



L.E.D. Outdoor Sports Flashlight 3C

Typ 18629

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschlaufe
- ▼ Inklusive Flaschenöffner am Boden der Leuchte



bis zu 141m 0.25 lux | bis zu 120h | bis zu 310 Lm | 5 Watt L.E.D. | inkl. 3C

Weitere Details siehe Seite 136

L.E.D. Outdoor Sports Flashlight 2AA

Typ 18628

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschlaufe



bis zu 160m 0.25 lux | bis zu 30h | bis zu 235 Lm | 5 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

Weitere Details siehe Seite 136

Outdoor Sports Comfort Lantern

Typ 18665

- ▼ Ausgestattet mit zwei verschiedenen LEDs - 1x Cree 3 Watt Hochleistungs-LED und 1x bernsteingelbe 10 Watt LED
- ▼ 4 verschiedene Leuchtstufen und Nachtlicht-Funktion
- ▼ Mattiertes und abschraubbares Gehäuse für eine optimale Bodenbeleuchtung
- ▼ Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt



bis zu 16m 0.25 lux | bis zu 130h | bis zu 330 Lm | 3 Watt L.E.D.



Weitere Details siehe Seite 136

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

POWER LINE



LED Outdoor Sports 3AAA

Typ 17627

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Type II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nacheleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschleife

Weitere Details siehe Seite 136



bis zu 151m
0.25 lux

bis zu 35h

bis zu 235 Lm

5 Watt
L.E.D.

inkl.
3AAA

Premium LED 3AAA

Typ 17634

- ▼ Hochwertiges, IPX4 spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED für niedrigen Energieverbrauch bei großer Leuchtkraft
- ▼ Elegantes Design kombiniert mit maximaler Kompaktheit

Weitere Details siehe Seite 142



36m | 0,25 lux | 13h | 30Lm | 0,5Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

Premium LED 2AA

Typ 17635

- ▼ Premium Home-Taschenlampe mit 1 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Hochwertiges und elegantes Aluminium-Gehäuse
- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED für eine sehr hohe Leuchtkraft
- ▼ Stufenlos fokussierbarer Lichtkegel (Spot- bis Flutlicht)

Weitere Details siehe Seite 142



94m | 0,25 lux | 3h | 60Lm | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

0,5 Watt LED Day Light 2AA

Typ 17651

- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff)
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED mit niedrigem Energieverbrauch bei großer Leuchtkraft
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 143



67m | 0,25 lux | 6h | 40Lm | 0,5Watt L.E.D. | inkl. 2AA

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LED Day Light 2D

Typ 17611

- ▼ 7x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 143



63m | 0,25 lux | 140h | 58Lm | 7x 5mm L.E.D. | inkl. 2D

1 Watt LED Day Light 2D

Typ 17626

- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit niedrigem Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 143



173m | 0,25 lux | 11h | 96Lm | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2D

Industrial Focus Control LED 4AA

Typ 17640

- ▼ Wasserabweisende Cree 3 Watt Hochleistungs-LED-Taschenlampe mit Lupenlinse für einen extra weiten Lichtstrahl
- ▼ Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie z.B. Öl, Benzin und Diesel
- ▼ Stufenlos fokussierbarer Lichtkegel
- ▼ Rutschfeste gummierte Griffeinlage und Aufhängering
- ▼ Stoßfest bis 3 Meter dank robustem ABS-Kunststoff

Weitere Details siehe Seite 142



132m | 0,25 lux | 4h | 120Lm | 3 Watt L.E.D. | inkl. 4AA

Industrial Lantern LED 4D

Typ 17652

- ▼ 3 Watt Hochleistungs-LED für einen extrem weitreichenden Lichtstrahl
- ▼ Wasserdicht bis 1 Meter (IPX7)
- ▼ Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel
- ▼ Mehrstufig verstellbarer Standfuß für komfortables Arbeiten

Weitere Details siehe Seite 147



265m
0,25 lux | 75h | 135Lm | 3 Watt L.E.D.

Dynamo Light LED

Typ 17680

- ▼ Immer Licht - 100% batterieunabhängig
- ▼ Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
- ▼ Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 120 mAh
- ▼ Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßfestes und IPX4 spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Weitere Details siehe Seite 144



24m
0,25 lux | 1,5h | 28Lm | 3x 5mm L.E.D.

Outdoor Sports Camping Lantern 3AAA

Typ 17664

- ▼ Ausgestattet mit einer Cree 1 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- ▼ Dimm-Funktion für eine stufenlos anpassbare Leuchtintensität
- ▼ Nachtlit-Funktion für eine minimalste Beleuchtung
- ▼ Mattiertes und abschraubbares Gehäuse für eine optimale Bodenbeleuchtung
- ▼ Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 136



8m
0,25 lux | up to 200h | up to 90 Lm | 1 Watt L.E.D.

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LED x4 Head Light 3AAA

Typ 17631

- Extrem leichte LED Kopfleuchte im Freizeit-Design
- Ausgestattet mit 4 hochwertigen LEDs:
 - 3 weiße LEDs für optimale Helligkeit (Laufzeit bis zu 30h)
 - 1 rote LED für die Nacht (Laufzeit bis zu 38h)
- Wasserabweisendes Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff und Gummi
- Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- 3-Stufen-Schaltfunktion (weiße LEDs, rote LED, Aus)

Weitere Details siehe Seite 145



18m 0,25 lux | bis zu 38h | bis zu 22Lm | 3x 5mm + 1x red L.E.D. | inkl. 3AAA

LED x5 Indestructible Head Light 3AAA

Typ 17730

- Extrem robuste (Falltest 9m), IPX4 spritzwassergeschützte Kopfleuchte mit stoßdämpfendem, gummiertem Gehäuse
- Sehr helle 5x 5mm LEDs und zwei Leuchtstufen: 55 Lumen und 21 Lumen (Energiesparmodus)
- Kompakt und leicht
- Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 141



30m 0,25 lux | bis zu 38h | bis zu 55Lm | 5x 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA

Typ 17731

- Extrem robuste (Falltest 9m), IPX4 spritzwassergeschützte Kopfleuchte mit stoßdämpfendem, gummiertem Gehäuse
- Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit zwei Leuchtstufen: 120 Lumen und 30 Lumen (Energiesparmodus)
- Kompakt und leicht
- Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 141



121m 0,25 lux | bis zu 22h | bis zu 120Lm | 1 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

SORTIMENTSÜBERSICHT

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

PORTABLE POWER

WIEDERAUFLADBAR

PRIMÄRE RUNDZELLEN

LEUCHTEN

EASY LINE



LED Day Light 2AA

Typ 16610

- ▼ 3x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 143



40m
0,25 lux | 70h | 25Lm | 3x5mm
L.E.D. | inkl.
2AA

LED Metal Key Chain Light 2CR2016

Typ 16603

- ▼ Ultra-kompakte Leuchte aus einer hochwertigen, verchromten Zinklegierung
- ▼ Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ 2 Leuchtstufen: 100% und Energiesparmodus
- ▼ Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Dauerbetrieb, um die Batterie zu schonen
- ▼ Großer und komfortabler Schalter aus Gummi
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 145



11m | 0,25 lux | bis zu 6h | bis zu 15Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 2xCR2016

Mini Day Light LED 1AAA

Typ 16601

- ▼ Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 143



18m | 0,25 lux | 3,5h | 9Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

Indestructible LED Key Chain 1AAA

Typ 16701

- ▼ Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- ▼ Sehr robust (9m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 141



10m | 0,25 lux | 3,5h | 12Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

LED Lipstick Light 1AA

Typ 16617

- ▼ Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl
- ▼ Fluoreszierende Flächen auf Griff und An/Aus-Schalter ermöglichen das schnelle Finden der Leuchte auch in dunkler Umgebung
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort
- ▼ Erhältlich in zwei modischen Farben (türkis und pink) im Mix-Karton und sortenrein

(3) (3)

Weitere Details siehe Seite 142



25m | 0,25 lux | 3h | 19Lm | 0,5 Watt L.E.D. | inkl. 1AA

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LED Spot Light 2AA

Typ 16600

- ▼ Handliche Allzweck LED-Taschenlampe aus langlebigem ABS-Kunststoff
- ▼ Weiße 5mm LED mit Lupenlinse
- ▼ Inklusive Rollstop und Aufhängering

Weitere Details siehe Seite 142



25m | 0,25 lux | 45h | 10Lm | 5mm L.E.D.

Trilogy LED Light 3AAA

Typ 16615

- ▼ Elegante LED-Taschenlampe aus widerstandsfähigem Kunststoff
- ▼ Ergonomisch geformter Griff für optimalen Bedienkomfort
- ▼ Optimierter Lichtstrahl durch spezielle Linsentechnik
- ▼ Erhältlich im Mix-Karton (3x silber/rot und 3x silber/blau)

■ (3) ■ (3)

Weitere Details siehe Seite 142



47m | 0,25 lux | 48h | 13Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

LED Gelly Light 2AA

Typ 16616

- ▼ Formschöne LED-Taschenlampe mit innovativem gelgefüllten Griff
- ▼ Passt sich optimal der individuellen Handform an
- ▼ Erhältlich im Mix-Karton (2x blau, 2x rot, 2x silber)

■ (2) ■ (2) ■ (2)

Weitere Details siehe Seite 142



50m | 0,25 lux | 50h | 5Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 2AA

Multi LED Aluminium Light 2AA

Typ 16627

- ▼ Stoßsichere Allzweckleuchte aus hochwertigem Aluminium
- ▼ 5x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Robustes und zugleich elegantes Design
- ▼ Erhöhte Griffbarkeit durch geriffeltes Gehäuse

Weitere Details siehe Seite 143



23m | 0,25 lux | 10h | 30Lm | 5x 5mm L.E.D. | inkl. 2AA

Multi LED Aluminium Light 2C

Typ 16628

- ▼ Stoßsichere Allzweckleuchte aus hochwertigem Aluminium
- ▼ 7x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Robustes und zugleich elegantes Design
- ▼ Erhöhte Griffbarkeit durch geriffeltes Gehäuse

Weitere Details siehe Seite 143



32m | 0,25 lux | 35h | 55Lm | 7x 5mm L.E.D. | inkl. 2C

LED Book Light 2CR2032

Typ 16618

- ▼ Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß
- ▼ Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
- ▼ Flexibler 150mm-Hals für eine individuelle Positionierung des Leuchtenkopfes
- ▼ Mit praktischem Befestigungsclip

Weitere Details siehe Seite 144



7,5m | 0,25 lux | 26h | 9Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 2CR2032

LED Pen Light 1AAA

Typ 16611

- ▼ Außergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse
- ▼ Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- ▼ Praktischer Befestigungsclip

Weitere Details siehe Seite 144



11m | 0,25 lux | 15h | 3Lm | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

Palm Light 3R12

Typ 16645

- ▼ Formschöne Allzweckflachleuchte aus Metall
- ▼ Praktischer Hängeclip

Weitere Details siehe Seite 137



75m | 0,25 lux | 3,5h | 15Lm | inkl. 1x 3R12

LED Silver Light 3AAA

Typ 16647

- ▼ Kompakte und handliche Flachleuchte in stylischem Design mit 3x 5mm LEDs
- ▼ Drei separate Lupenlinsen für einen weiten Lichtstrahl
- ▼ Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffeinlage
- ▼ Praktischer Aufhängeclip

Weitere Details siehe Seite 137



41m | 0,25 lux | 12h | 28Lm | 3x 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

LED Outdoor Sports Reflective Band

Typ 16620

- ▼ 2x rote 5mm LEDs und reflektierendes Material für optimale Sicherheit
- ▼ Inkl. 2 Leuchtmodi: Dauerhaft & Blinkmodus
- ▼ Einstellbares, handwaschbares & abnehmbares Elastomer-Gewebeband mit reflektierender Beschichtung
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2x CR2032 Knopfzellen inklusive

Weitere Details siehe Seite 137



25h | 4Lm | 2x 5mm L.E.D. | inkl. 2x CR2032

4x LED Outdoor Sports Head Light 3AAA

Typ 16630

- ▼ Extrem leichte Kopfleuchte mit attraktivem Design
- ▼ 4x 5mm LED (kaltweiß)
- ▼ 2 Leuchtstufen: high (4 LEDs in Betrieb) und low (2 LEDs in Betrieb)
- ▼ Angenehmer "Soft Touch" Druckschalter
- ▼ Mit Gummi ummantelte Bauteile für eine maximale Beständigkeit
- ▼ 2m falltesterprobt
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Verstellbares Kopfband

Weitere Details siehe Seite 137



20m 0,25 lux | bis zu 34h | bis zu 50Lm | 4x 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

Handbag Light

Typ 16619

- ▼ 2x 5mm LEDs für eine optimale Beleuchtung aller Arten von Handtaschen
- ▼ Auto-Abschaltung nach 3 Minuten
- ▼ Inkl. Kunstleder-Befestigung
- ▼ Inkl. Magnet-Verschluss
- ▼ 2x CR2032 Knopfzellen inkl.

Weitere Details siehe Seite 144



2m 0,25 lux | 11h | 10Lm | 2x 5mm L.E.D. | inkl. 2xCR2032

XS Camping Lantern LED 4AA

Typ 16664

- ▼ Leichte und äußerst robuste LED Campingleuchte
- ▼ Extrem handlich und platzsparend
- ▼ 8x 5mm LED für eine exzellente 360°-Beleuchtung
- ▼ Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- ▼ Praktischer Griff ist gleichzeitig ideale Aufhängevorrichtung
- ▼ Inklusive zusätzlichem Karabiner

Weitere Details siehe Seite 146



3,20m 0,25 lux | bis zu 15h | bis zu 24Lm | 8x5mm L.E.D.

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



WARENTRÄGER-SYSTEME

VERSCHIEDENE LÖSUNGEN INDIVIDUELL FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT





WARENTRÄGER-SYSTEME



Innovation wird von **VARTA** als permanenter Prozess verstanden. So sind wir auch mit unserem Warenträger-Konzept richtungsweisend in Sachen POS-Kommunikation.

Nach der POPAI D-A-CH Award Auszeichnung in 2013 für das batterieförmige Bodendisplay, wurde 2014 das entsprechende Thekendisplay mit der begehrten Goldtrophäe ausgezeichnet.

In 2015 wurde das Thekendisplay auch mit dem internationalen POPAI GLOBAL Award prämiert und stellt damit eine Spitzenleistung unter den weltweit besten Displays dar.


Verschiedene Warenträgerlösungen für Theken-, Kassen-, Säulen-, oder Gondelkopfplatzierungen können individuell für Sie zusammengestellt werden.

In Bereichen mit starker Kundenfrequenz und auch bei ungünstigen Bedingungen und kleinstem Platzangebot können mit dem **VARTA Warenträger-Konzept** entscheidende Impulse gesetzt werden.

Um die für Sie individuell beste Lösung zu finden, kontaktieren Sie hierzu gerne Ihren **VARTA** Kundenberater.

Zusatzplatzierungen: Der Schlüssel für ein erfolgreiches Batteriegeschäft!

1. Der Batteriekauf ist stark impulsgetrieben!




2. Bis zu 80% des gesamten Batterieumsatzes kann durch Einsatz von Zweitplatzierungen generiert werden!

4. Die richtige Zweitplatzierungsstrategie bringt Ihr Batteriegeschäft in Schwung - Best-Practise - Beispiele zeigen enormen Umsatzwachstum!

3. Wichtige Platzierungsstandorte für Batterien: Multimedia-/ Elektroabteilung, Spielzeugabteilung und Kasse!

Durch ein individuelles Zweitplatzierungskonzept können Absatzsteigerungen von bis zu 40% erzielt werden!



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT






SORTIMENTSÜBERSICHT

ALLE PRODUKTDDETAILS AUF EINEN BLICK



LITHIUM



Produkt	6103	6103	6106	6106	6122
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Artikel-Nr.	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterie/Verbrauchereinheit	2	4	2	4	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16	19
Gewicht (g) Blister	20	35	33	62	41
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Masterkarton	50	50	100	100	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Breite (mm) Batterie	–	–	–	–	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	49,2
Tiefe (mm) Batterie	–	–	–	–	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	–
Gewicht (g) Batterie	7,7	7,7	14,5	14,5	36,4
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	–
Details	Seite 10	Seite 10	Seite 10	Seite 10	Seite 10
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 168039 9	 4 008496 168043 6	 4 008496 168047 4	 4 008496 168051 1	 4 008496 167526 5

* UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

MAX TECH



MADE IN GERMANY



Produkt	4703	4706	4714	4720	4722
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministito	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04703 101 404	04706 101 404	04714 101 402	04720 101 402	04722 101 401
Batterie/Verbrauchereinheit	4	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	27	35	19
Gewicht (g) Blister	50	100	137	282	51
Kleinste Versandeinheit	10	20	10	10	10
Innenkarton	10	20	10	10	10
Masterkarton	50	100	100	50	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	-	-	-	-	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	-	-	-	-	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	34,2	-
Gewicht (g) Batterie	11,5	23,8	65,8	136,9	46
IEC	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61
Details	Seite 12	Seite 12	Seite 12	Seite 12	Seite 12
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 104734	 4 008496 105946	 4 008496 154575	 4 008496 154520	 4 008496 1545612

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

HIGH ENERGY



MADE IN GERMANY



Produkt	4903	4903	4903	4903	4903
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo				
Artikel-Nr.	04903 121 414	04903 121 438	04903 121 418	04903 121 482	04903 301 112
Batterie/Verbrauchereinheit	4	8	8	12	12
Breite (mm) Blister	80	80	167	167	54
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	22
Tiefe (mm) Blister	12	22	12	12	77
Gewicht (g) Blister	50	98	101	150	142
Kleinste Versandeinheit	10	10	20	20	24
Innenkarton	10	10	-	-	-
Masterkarton	50	30	20	20	24
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Zelle	-	-	-	-	-
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Tiefe (mm) Zelle	-	-	-	-	-
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Zelle	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03
Details	Seite 14				
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					



4903	4903	4906	4906	4906
AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
04903 121 420	04903 301 124	04906 121 414	04906 121 354	04906 121 438
20	24	4	4	8
167	54	80	60	80
120	42	120	52	120
22	77	16	15	28
244	279	100	96	198
10	12	20	10	10
-	-	20	10	10
10	12	100	100	40
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
-	-	-	-	-
44,5	44,5	50,5	50,5	50,5
-	-	-	-	-
10,5	10,5	14,5	14,5	14,5
11,4	11,4	23,8	23,8	23,8
LR03	LR03	LR6	LR6	LR6
Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL




LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME






SORTIMENTSÜBERSICHT

HIGH ENERGY



Produkt	4906	4906	4906	4906
Baugröße	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Artikel-Nr.	04906 121 418	04906 121 482	04906 301 112	04906 121 420
Batterie/Verbrauchereinheit	8	12	12	20
Breite (mm) Blister	167	167	60	167
Höhe (mm) Blister	120	120	29	120
Tiefe (mm) Blister	16	16	104	30
Gewicht (g) Blister	201	304	293	492
Kleinste Versandeinheit	20	20	24	10
Innenkarton	-	-	-	-
Masterkarton	20	20	24	10
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Zelle	-	-	-	-
Höhe (mm) Zelle	50,5	50,5	50,5	50,5
Tiefe (mm) Zelle	-	-	-	-
Durchmesser (mm) Zelle	14,5	14,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	23,8	23,8	23,8	23,8
IEC	LR6	LR6	LR6	LR6
Details	Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1559510	 4 008496 1559671	 4 008496 1808656	 4 008496 1605651



4906	4912	4914	4920	4922
AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04906 301 124	04912 121 411	04914 121 412	04920 121 412	04922 121 411
24	1	2	2	1
60	80	80	80	80
56	120	120	120	120
104	23	27	35	19
579	181	137	282	51
12	10	10	10	10
-	10	10	10	10
12	100	100	50	50
1,5	4,5	1,5	1,5	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
-	62	-	-	26,5
50,5	67	50	61,5	48,5
-	22	-	-	17,5
14,5	-	26,2	34,2	-
23,8	174	65,8	137	46
LR6	3LR12	LR14	LR20	6LP3146
Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14	Seite 14
 4 008496 1807505	 4 008496 559947	 4 008496 559312	 4 008496 559237	 4 008496 559862

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT




LOGLIFE



Produkt	4103	4103	4103	4106	4106
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo
Artikel-Nr.	04103 101 414	04103 101 461	04103 301 124	04106 101 414	04106 101 461
Batterie/Verbrauchereinheit	4	10	24	4	10
Breite (mm) Blister	80	167	54	80	167
Höhe (mm) Blister	120	120	42	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	77	16	16
Gewicht (g) Blister	50	126	277	98	251
Kleinste Versandeinheit	10	20	12	20	20
Innenkarton	10	-	-	20	-
Masterkarton	50	20	12	100	20
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Zelle	-	-	-	-	-
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	44,5	50,5	50,5
Tiefe (mm) Zelle	-	-	-	-	-
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	11,3	11,3	11,3	23,2	23,2
IEC	LR03	LR03	LR03	LR6	LR6
Details	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 525072	 4 008496 609314	 4 008496 774548	 4 008496 525157	 4 008496 525232

PRIMÄRE RUNDZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2017



4106	4112	4114	4120	4122
AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04106 301 124	04112 101 411	04114 101 412	04120 101 412	04122 101 411
24	1	2	2	1
60	80	80	80	80
56	120	120	120	120
104	23	27	35	19
564	96	137	278	51
12	10	10	10	10
-	10	10	10	10
12	100	100	50	50
1,5	4,5	1,5	1,5	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
-	62	-	-	26,5
50,5	67	50	61,5	48,5
-	22	-	-	17,5
14,5	-	26,2	34,2	-
23,2	89,5	66	135	46
LR6	3LR12	LR14	LR20	6LP3146
Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16
 4 008496 177457 9	 4 008496 167262 2	 4 008496 152526 3	 4 008496 152534 8	 4 008496 152542 3

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME







SORTIMENTSÜBERSICHT

ENERGY



MADE IN GERMANY



Produkt	4103	4103	4103	4103	4103	4106
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo			
Artikel-Nr.	04103 229 414	04103 229 418	04103 229 410	04103 229 491	04103 229 224	04106 229 414
Batterie/Verbrauchereinheit	4	8	10	10	24	4
Breite (mm) Blister	80	167	107,5	167	74,5	80
Höhe (mm) Blister	120	120	46,5	120	48	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	12,2	12	56,5	16
Gewicht (g) Blister	50	100	118	126	277	98
Kleinste Versandeinheit	10	20	50	20	12	20
Innenkarton	10	-	-	-	-	20
Masterkarton	50	20	50	20	12	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Zelle	-	-	-	-	-	-
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	50,5
Tiefe (mm) Zelle	-	-	-	-	-	-
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	23,2
IEC	LR03	LR03	LR03	LR03	LR03	LR6
Details	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 18
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1626458	 4 008496 1626533	 4 008496 1635016	 4 008496 1674367	 4 008496 1634729	 4 008496 1626410

PRIMÄRE RUNDZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2017



4106	4106	4106	4106	4114	4120	4122
AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor			
04106 229 418	04106 229 410	04106 229 491	04106 229 224	04114 229 412	04120 229 412	04122 229 411
8	10	10	24	2	2	1
167	144	167	99	80	80	80
120	51,5	120	53	120	120	120
16	16	16	73	27	35	19
196	240	251	567	137	278	51
20	50	20	12	10	10	10
-	-	-	-	10	10	10
20	50	20	12	100	50	50
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
-	-	-	-	-	-	26,5
50,5	50,5	50,5	50,5	50	61,5	48,5
-	-	-	-	-	-	17,5
14,5	14,5	14,5	14,5	26,2	34,2	-
23,2	23,2	23,2	23,2	65,8	135,1	46
LR6	LR6	LR6	LR6	LR14	LR20	6LP3146
Seite 18	Seite 18	Seite 18				
4 008496 626496	4 008496 635023	4 008496 674398	4 008496 634712	4 008496 626571	4 008496 626618	4 008496 626656

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT


SUPERLIFE





Typ	2006	2006	2012	2014	2020	2022
Baugröße	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203	C, Baby, MN1500, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	02006 101 414	02006 101 304	02012 101 411	02014 101 412	02020 101 412	02022 101 411
Batterie/ Verbrauchereinheit	4	4	1	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	60	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	52	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	16	15	23,5	27	35	19
Gewicht (g) Blister	76	72	106	102	208	43
Kleinste Versandeinheit	12	12	10	12	12	10
Innenkarton	12	12	10	12	12	10
Masterkarton	60	60	100	60	60	50
Spannung (V)	1,5	1,5	4,5	1,5	1,5	9
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Zink-Kohle
Breite (mm) Zelle	-	-	62	-	-	26,5
Höhe (mm) Zelle	50,5	50,5	67	50	61,5	48,5
Tiefe (mm) Zelle	-	-	22	-	-	17,5
Durchmesser (mm) Zelle	14,5	14,5	-	26,2	34,2	-
Gewicht (g) Zelle	18	18	101	48	100	38
IEC	R6P	R6P	3R12P	R14P	R20P	6F22
Details	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20	Seite 20
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	4 1008496 1556267	4 1008496 1556465	4 1008496 1556380	4 1008496 1556304	4 1008496 1556342	4 1008496 1556427

- ▼ Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester
- ▼ Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- ▼ Ergebnisse sind auf LCD-Display ablesbar
- ▼ Bestückt mit 2 Knopfzellen (LR44)



Produkt	LCD Digital Batterie Tester
Artikel-Nr.	00891 101 401
Bestückt mit	2x V13GA
Batterie/Verbrauchereinheit	1
Breite (mm) Blister	80
Höhe (mm) Blister	195
Tiefe (mm) Blister	25
Gewicht (g) Blister	68
Kleinste Versandeinheit	8
Masterkarton	8
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 168064 1



Voltage	Symbol	Range	Indicator
1.2V		>1.1V 1.1 - 1.0V <1.1V	
1.5V		>1.4V 1.4 - 1.2V <1.2V	
3V		>2.9V 2.9 - 2.6V 2.6V	
9V		>8.3V 8.3 - 7.9V 7.9V	

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME






SORTIMENTSÜBERSICHT

AKKUS



Produkt	56703	56703	5703	5703	56716	56716
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56703 101 402	56703 101 404	05703 301 402	05703 301 404	56716 101 402	56716 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	1000	1000	1600	1600
Batterie/ Verbrauchereinheit	2	4	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	12	12	16	16
Gewicht (g) Blister	28	52	32	60	54	104
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Masterkarton	50	50	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	44,5	44,5	50,5	50,5
Breite (mm) Zelle	-	-	-	-	-	-
Tiefe (mm) Zelle	-	-	-	-	-	-
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	12	12	14	14	25	25
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR6	HR6
Details	Seite 24					
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit						



56706	56706	5716	5716	56714	56720	56722
AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	AA, Mignon	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block
56706 101 402	56706 101 404	05716 101 402	05716 101 404	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 401
2100	2100	2600	2600	3000	3000	200
2	4	2	4	2	2	1
80	80	80	80	80	80	80
120	120	120	120	120	120	120
16	16	16	16	27	35	19
62	120	64	124	138	172	41
10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	50	50
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	9
Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
50,5	50,5	50,5	50,5	50	61,5	15,7
-	-	-	-	-	-	26,6
-	-	-	-	-	-	48,5
14,5	14,5	14,5	14,5	26	34,2	-
29	29	30	30	66	82	36
HR6	HR6	HR6	HR6	HR14	HR20	HR9V
Seite 24	Seite 24	Seite 24				
 4 1008496 155065 4	 4 1008496 155069 2	 4 1008496 174593 7	 4 1008496 174597 5	 4 1008496 155073 9	 4 1008496 155077 7	 4 1008496 155081 4

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN


ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

SPEZIAL AKKUS

Toy Accu



Produkt	56783	56783	56786	56786
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56783 101 402	56783 101 404	56786 101 402	56786 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	2400	2400
Batterie/Verbrauchereinheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16
Gewicht (g) Blister	28	52	64	124
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Masterkarton	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	12	12	30	30
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
Details	Seite 26	Seite 26	Seite 26	Seite 26
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1771998	 4 008496 1772032	 4 008496 1772070	 4 008496 1772117

Phone Accu

Solar Accu



Produkt	58397	58398	58399	56733	56736
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	58397 101 402	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Typische Kapazität (mAh)	550	800	1600	550	800
Batterie/Verbrauchereinheit	2	2	2	2	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	12	16
Gewicht (g) Blister	24	28	54	24	42
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Masterkarton	50	50	100	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Höhe (mm) Zelle	44,5	44,5	50,5	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Zelle	10,5	10,5	14,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Zelle	10	12	25	10	19
IEC	HR03	HR03	HR6	HR03	HR6
Details	Seite 26	Seite 26	Seite 26	Seite 26	Seite 26
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 1008496 1808120	 4 1008496 1330867	 4 1008496 1330904	 4 1008496 1808083	 4 1008496 1658688

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL





LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LADEGERÄTE



Produkt	Mobile Charger	LCD Charger	LCD Plug Charger	LCD Multi Charger
Artikel-Nr.	57033 201 451	57070 201 451	57677 101 441	57671 101 401
Bestückt mit	4x AA 56706 2100 mAh + 12V Adapter + Netzstecker	4 x AA 5716 2600 mAh + 12V Adapter + USB Kabel	4 x AA 2100 mAh 56706	-
Breite (mm) Blister	120	120	120	180
Höhe (mm) Blister	230	230	230	240
Tiefe (mm) Blister	68	93	78	80
Gewicht (g) Blister	309	379	303	393
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	4	2	4	2
Masterkarton	4	2	4	2
Spannung (V)	100-240	100-240	220-240	200 - 240
Breite (mm) Lader	73	72	77	167
Höhe (mm) Lader	30	116	115	32
Tiefe (mm) Lader	111	32	76	106
Gewicht (g) Lader	123	170	138	198
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	3 h	2 h	4 h	4 h
Ladezeit (externe Geräte)	-	-	1,5 - 5 h	-
Abschaltfunktion	Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle	Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U	Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	✓	✓	-	✓
Ladbare Baugrößen	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA	2/4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB	2/4/6/8 AAA, AA
Technologien	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Einzelschachtladung	✓	-	-	-
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Intern	Extern
Steckerlader	✓	-	✓	-
LED Ladekontrolle	✓	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4	8
Ladung	Einzel	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung*	✓	✓	✓	✓
Zubehör	12V Adapter + Netzstecker	(5V) USB & 12V Adapter	-	-
Details	Seite 33	Seite 33	Seite 30	Page 31
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 6675 173	 4 008496 664 132	 4 008496 7735 10	 4 008496 7735 72

*Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien



LCD Ultra Fast Charger	LCD Universal Charger	LCD Smart Charger	Mini Charger	Mini Charger
57675 101 441	57678 101 401	57674 101 441	57646 201 421	57646 101 451
4 x AA 2400 mAh 56756	-	4 x AA 2100 mAh 56706	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
180	180	180	80	80
240	240	240	195	195
111	98	111	78	78
596	448	506	179	213
1	1	1	1	1
2	2	2	4	4
2	2	2	4	4
220-240	100 - 240	100-240	230	230
85	111	85	46	46
150	187	150	117	117
60	70	60	74	74
352	368	300	126	126
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
15 min	4 h	1,5 h	15 h	15 h
-	1,5 - 5 h	1,5 - 5 h	-	-
Timer & Minus Delta U & Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U & Temperaturkontrolle	-	-
✓	-	✓	-	-
1-4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	1-4 AA, AAA, 1x USB	2 AA, AAA	2 AA, AAA
Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
✓	9V	✓	-	-
Extern	Extern	Extern	Intern	Intern
-	-	-	✓	✓
Display	Display	Display	✓	✓
4	4	4	2	2
Einzeln	Paarweise	Einzeln	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓	-	-
12V Adapter	-	-	-	-
Seite 30	Seite 31	Seite 31	Seite 32	Seite 32
 4 008496 177348 01	 4 008496 177354 11	 4 008496 184943 71	 4 008496 185069 31	 4 008496 185063 11

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL





LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LADEGERÄTE



Produkt	Pocket Charger	Pocket Charger	Plug Charger	Universal Charger
Artikel-Nr.	57642 101 441	57642 101 451	57647 101 451	57648 101 401
Bestückt mit	4 x AA 1600 mAh 56716	4 x AA 2100 mAh 56706	4 x AA 2100 mAh 56706	-
Breite (mm) Blister	80	80	100	180
Höhe (mm) Blister	195	195	195	240
Tiefe (mm) Blister	85	85	73	85
Gewicht (g) Blister	228	244	262	429
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	4	4	4	2
Masterkarton	4	4	4	2
Spannung (V)	100-240	100-240	100-240	100-240
Breite (mm) Lader	51	51	74	172
Höhe (mm) Lader	130	130	123	53
Tiefe (mm) Lader	82	82	68	111
Gewicht (g) Lader	101**	101**	112	346
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	7 h	7 h	5 h	5 h
Ladezeit (externe Geräte)	-	-	-	-
Abschaltfunktion	Timer	Timer	Timer	Timer
Erhaltungsladung	-	-	-	✓
Ladbare Baugrößen	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D, 1x 9V
Technologien	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Einzelschichtladung	-	-	-	✓
Netzteil (intern - extern)	Intern	Intern	Intern	Extern
Steckerlader	✓	✓	✓	-
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4	4
Ladung	Paarweise	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung*	-	-	✓	-
Zubehör	-	-	-	-
Details	Seite 32	Seite 32	Seite 32	Seite 32
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

*Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

PORTABLE POWER



Produkt	Slim Power Bank 6000	Slim Power Bank 12000	Slim Power Bank 18000	Wireless Charger II
Artikel-Nr.	57965 101 111	57966 101 111	57967 101 111	57911 101 111
Breite (mm) Blister	100	135	150	100
Höhe (mm) Blister	195	230	230	195
Tiefe (mm) Blister	31	31	31	31
Gewicht (g) Blister	256	467	667	142
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	2
Masterkarton	2	2	2	2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7	—
Breite (mm) Produkt	71	115	132	—
Höhe (mm) Produkt	142	153	168	10
Tiefe (mm) Produkt	12	13	15,5	—
Durchmesser (mm) Produkt	—	—	—	98
Gewicht (g) Produkt	192	390	583	72
Akku-Kapazität (mAh)	6 000	12 000	18 000	—
Eingangsleistung (A)	Micro USB 5V/2,0A	Micro USB 5V/2,0A	Micro USB 5V/2,0A	Micro USB 5V/min. 1500mA
Ausgangsleistung (A)	1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A	1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A	1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A	5 W
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	—
LED Anzeige	4 LED	4 LED	4 LED	Blauer LED Ring
Zubehör	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz			
Details	Seite 38	Seite 38	Seite 38	Seite 40
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1926909	 4 008496 1926930	 4 008496 1926961	 4 008496 1886364

NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



2in1 Charge & Sync Cable mit Lightning & Micro USB Adapter	Speed Charge & Sync Cable mit USB 3.1 Type C Adapter	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB 3.1 Type C	Charge & Sync Adapter USB 3.0A - USB 3.1 Type C
57943 101 401	57944 101 401	57945 101 401	57946 101 401
100	100	80	80
195	195	120	120
28	28	8,5	10
52	69	9	12
1	1	1	1
6	6	10	10
6	6	10	10
-	-	-	-
-	-	12	15,5
Länge: 1000	Länge: 1000	25	32,5
-	-	7	8,5
-	-	-	-
24,5	34	1,7	4,0
-	-	-	-
-	-	-	-
bis zu 2,4A	bis zu 3,0A	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME






SORTIMENTSÜBERSICHT

PORTABLE POWER



Produkt	Power Bank 2600				
Artikel-Nr.	57959 101 401	57959 201 401	57959 301 401	57959 401 401	57959 501 401
Breite (mm) Blister	100	100	100	100	100
Höhe (mm) Blister	230	230	230	230	230
Tiefe (mm) Blister	33	33	33	33	33
Gewicht (g) Blister	114	114	114	114	114
Verbrauchereinheit	1	1	1	1	1
Kleinste Versand-einheit	4	4	4	4	4
Masterkarton	4	4	4	4	4
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	24	24	24	24	24
Höhe (mm) Produkt	99	99	99	99	99
Tiefe (mm) Produkt	–	–	–	–	–
Durchmesser (mm) Produkt	–	–	–	–	–
Gewicht (g) Produkt	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
Akku-Kapazität (mAh)	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Eingangsleistung (A)	Micro USB 5V/1,0A				
Ausgangsleistung (A)	USB 5V/1,0A				
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
LED Anzeige	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör	Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss				
Details	Seite 44				
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					



Power Bank 6000	Power Bank 10400	Power Bank 16000	Safety Power Bank 2600	USB Car Charger	2 in 1 Powerpack & Charger
57960 101 401	57961 101 401	57962 101 401	57964 101 111	57931 101 401	57920 101 441
120	120	120	100	100	120
230	230	280	195	230	230
46	47	47	46	40	36
236	298	511	162	93	217
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	4	4
2	2	2	2	4	4
3,7	3,7	3,7	3,7	12	5
64	80	82	39	–	68
96	105	160	114	66	90
22	23	22	–	–	20
–	–	–	–	25	–
178,5	240,5	446	96	32	50
6 000	10 400	16 000	2 600	–	–
Micro USB 5V/2,1A	Micro USB 5V/2,1A	Micro USB 5V/2,1A	Micro USB 5V/1,0A	Car12V/2,0A	Micro USB 5V/0,5-1,0A
2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A	2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A	2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A	USB 5V/1,0A	2x USB: 5V/1,0A; 5V/2,4A	2x USB: 5V/0,5A; 5,6V/0,45A
Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	Ni-MH, Lithium, Alkaline
4 LED	5 LED	5 LED	2 LED	✓	✓
Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss	Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss	Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss	Micro USB Magnet Ladekabel, 20 cm, schwarz	Micro USB Lade- & Datenkabel	4x AA High Energy, Micro USB Lade- & Datenkabel
Seite 39	Seite 39	Seite 39	Seite 42	Seite 44	Seite 45
 4 008496 1883806	 4 008496 1883837	 4 008496 1883868	 4 008496 886395	 4 008496 810215	 4 008496 810062

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

PROFESSIONAL LITHIUM



Produkt	2 CR 5	CR P2	CR 123 A	CR 123 A	CR 2	CR 2
IEC	2 CR 5	CR P2	CR 17345	CR 17345	CR 15 H270	CR 15 H270
Artikel-Nr.	06203 301 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402	06206 301 401	06206 301 402
Batterie/ Verbrauchereinheit	1	1	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	18	20	18	18	18	18
Gewicht (g) Blister	48	44	23	40	17	28
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Masterkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	6,0	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochemisches System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	1600	1450	1430	1430	920	920
Breite (mm) Batterie	17	19,5	–	–	–	–
Höhe (mm) Batterie	45	34,5	34,5	34,5	27	27
Tiefe (mm) Batterie	34	35	–	–	–	–
Durchmesser (mm) Batterie	–	–	17	17	15,6	15,6
Gewicht (g) Zelle	42	38	16	16	11	11
Details	Seite 48	Seite 48	Seite 48	Seite 48	Seite 48	Seite 48
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 1008496 1537204	 4 1008496 1537242	 4 1008496 1537280	 4 1008496 1537327	 4 1008496 1537365	 4 1008496 1537402

PROFESSIONAL ELECTRONICS / KNOPFZELLEN



Produkt	AAAA	N	N	V23 6A	V23 6A	V13 6A	V13 6A
IEC	LR8D425, Mini	LR 1	LR 1	3 LR 50	3 LR 50	LR 44	LR 44
Artikel-Nr.	04061 101 402	04001 101 401	04001 101 402	04223 101 401	04223 101 402	04276 101 401	04276 101 402
Batterie/ Verbrauchereinheit	2	1	2	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	80	56	80	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	120	65	120	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	10	13	12	13	12	7	7
Gewicht (g) Blister	18	13	25	10	20	4	9
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	10
Masterkarton	50	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	12,0	12,0	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline						
Typische Kapazität (mAh)	640	850	850	50	50	125	125
Höhe (mm) Batterie	40,2	30,2	30,2	28,5	28,5	5,4	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	8,2	12	12	10,3	10,3	11,6	11,6
Gewicht (g) Batterie	6	10	10	7,7	7,7	1,8	1,8
Details	Seite 50						
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit							

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

 SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



 LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

 ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

PROFESSIONAL ELECTRONICS / KNOPFZELLEN



Produkt	CR 2032	CR 2032	CR 2025	CR 2025	CR 2016	CR 2016	CR 2430	CR 2430
IEC	CR 2032	CR 2032	CR 2025	CR 2025	CR 2016	CR 2016	CR 2430	CR 2430
Artikel-Nr.	06032 101 401	06032 101 402	06025 101 401	06025 101 402	06016 101 401	06016 101 402	06430 101 401	06430 101 402
Batterie/ Verbrauchereinheit	1	2	1	2	1	2	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	56	80	56	80	56	80
Höhe (mm) Blister	65	120	65	120	65	120	65	120
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	6	11	5	10	4	9	7	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	—	10
Masterkarton	100	100	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochemisches System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	230	230	170	170	90	90	290	290
Höhe (mm) Batterie	3,2	3,2	2,5	2,5	1,6	1,6	3	3
Durchmesser (mm) Batterie	20	20	20	20	20	20	24,5	24,5
Gewicht (g) Batterie	3	3	2,5	2,5	1,8	1,8	4	4
Details	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 50				
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 276882	 4 008496 746460	 4 008496 276875	 4 008496 746422	 4 008496 276639	 4 008496 746385	 4 008496 276929	 4 008496 747191



CR 2450	CR 2450	CR 2320	CR 1216	CR 1220	CR 1225	CR 1616	CR 1620	CR 1632
CR 2450	CR 2450	CR 2320	CR 1216	CR 1220	CR 1225	CR 1616	CR 1620	CR 1632
06450 101 401	06450 101 402	06320 101 401	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06620 101 401	06632 101 401
1	2	1	1	1	1	1	1	1
56	80	56	56	56	56	56	56	56
65	120	65	65	65	65	65	65	65
7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	17	5	3	3	3	4	4	4
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium								
560	560	135	25	35	48	55	70	135
5	5	2	1,6	2	2,5	1,6	2	3,2
24,5	24,5	23	12,5	12,5	12,5	16	16	16
6,2	6,2	2,9	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,8
Seite 50								
4 008496 1270972	4 008496 1747238	4 008496 2708351	4 008496 2707051	4 008496 2768991	4 008496 1747047	4 008496 1270989	4 008496 1276956	4 008496 1576234

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT



PROFESSIONAL ELECTRONICS / KNOPFZELLEN



Produkt	CR 1/3 N*	V 28 PXL**	V 8 GS/391	V 10 GA	V 10 GS/389	V 11 A	V 12 GA	V 12 GS/386
IEC	—	2 CR 11108	SR 55	LR 54	SR 54	LR 11	LR 43	SR 43
Artikel-Nr.	06131 101 401	06231 101 401	04173 101 401	04274 101 401	04174 101 401	04211 101 401	04278 101 401	04178 101 401
Batterie/ Verbrauchereinheit	1	1	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	17	7,5	7,5	7,5	13,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	6	11	3	4	4	7	4	4
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	10	10
Masterkarton	100	100	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	6,0	1,55	1,5	1,55	6,0	1,5	1,55
Elektrochemisches System	Lithium	Lithium	Silber	Alkaline	Silber	Alkaline	Alkaline	Silber
Typische Kapazität (mAh)	170	170	40	50	85	38	80	105
Höhe (mm) Batterie	10,8	25,1	2,1	3,05	3,05	16,5	4,2	4,2
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	13	11,6	11,6	11,6	10,2	11,6	11,6
Gewicht (g) Batterie	3	8,8	0,9	1,1	1,3	4,0	1,35	1,78
Details	Seite 50							
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 4008496 1274 147	 4 4008496 1274 154	 4 4008496 1273 607	 4 4008496 1297 634	 4 4008496 1273 614	 4 4008496 1528 651	 4 4008496 1273 676	 4 4008496 1273 638

* UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com



V 13 GS/357	V 27 A	V 28 PX	V 74 PX	V 76 PX	V 625 U	V 4034	V 362	V 364
SR 44	LR 27	4 SR 44	—	SR 44	LR 9	4 LR 44	SR 58	SR 60
04176 101 401	04227 101 401	04028 101 401	04074 101 401	04075 101 401	04626 101 401	04034 101 401	00362 101 401	00364 101 401
1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	56	56	56	56	56	56	56	56
65	65	65	65	65	65	65	65	65
7,5	13,5	17	17	7,5	7,5	17	7,5	7,5
5	7	14	17	5	6	13	3	3
10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,55	12,0	6,2	15,0	1,55	1,5	6,0	1,55	1,55
Silber	Alkaline	Silber	Alkaline	Silber	Alkaline	Alkaline	Silber	Silber
155	20	145	45	145	200	100	21	17
5,4	28,2	25,2	35	5,4	6,2	25,2	2,1	2,15
11,6	8	13	16	11,6	16	13	7,9	6,8
2,33	4,4	11,1	14	2,4	3,3	10,4	0,4	0,33
Seite 50	Seite 50	Seite 50						
 4 4008496 127362 1	 4 4008496 174700 9	 4 4008496 127391 1	 4 4008496 127359 1	 4 4008496 127406 2	 4 4008496 127368 3	 4 4008496 127405 5	 4 4008496 131701 1	 4 4008496 131705 9

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT




PROFESSIONAL ELECTRONICS / KNOPFZELLEN



Produkt	V 371	V 377	V 379	V 390	V 392	V 394	V 395
IEC	SR 69	SR 66	SR 63	SR 54	SR 41	SR 45	SR 57
Artikel-Nr.	00371 101 401	00377 101 401	00379 101 401	00390 101 401	00392 101 401	00394 101 401	00395 101 401
Batterie/ Verbrauchereinheit	1	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	3	3	3	4	3	4	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10	10
Masterkarton	100	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemisches System	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
Typische Kapazität (mAh)	35	24	14	80	40	56	42
Höhe (mm) Batterie	2,1	2,6	2,15	3,05	3,6	3,6	2,7
Durchmesser (mm) Batterie	9,5	6,8	5,8	11,6	7,9	9,5	9,5
Gewicht (g) Batterie	0,61	0,39	0,23	1,32	0,69	1,04	0,75
Details	Seite 50	Seite 50	Seite 50				
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 40084961317097	 4 40084961317134	 4 40084961317172	 4 40084961317219	 4 40084961317257	 4 40084961336463	 4 40084961317295

SPEZIALBATTERIEN



Produkt	430	431	435	540*	540**
Artikel-Nr.	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111	00540 101 121
Spannung (V)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapazität (Ah)	7,5	8,5	35	17	17
Breite (mm)	67	67	136	130	130
Höhe (mm)	115	115	125	120	120
Tiefe (mm)	67	67	73	70	70
Gewicht (g)	547	560	1298	1125	1125
Kleinste Versandeinheit	20	20	6	5	5
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2	4R25-2
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Alkaline	Zink-Kohle	Zink-Kohle
Details	Seite 54	Seite 54	Seite 54	Seite 54	Seite 54
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 171385	 4 008496 171392	 4 008496 1493999	 4 008496 165629	 4 008496 165094

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

 SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

 LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN


 ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME



SORTIMENTSÜBERSICHT

** Metallgehäuse

* Plastikgehäuse

UHRENBATTERIEN

Produkt	V 301	V 303	V 309	V 315	V 317	V 319	V 321	V 329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Artikel-Nr.	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	100	100	100	100	100	100	100	100
Masterkarton	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spannung (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemisches System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	95	160	70	23	12,5	22,5	16	39
Höhe (mm) Batterie	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Gewicht (g) Batterie	1,78	2,33	1,08	0,4	0,18	0,29	0,25	0,6
Details	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 50				
EAN/GTIN/ consumer unit	 4 008496 1245369	 4 008496 1245420	 4 008496 1245451	 4 008496 1245550	 4 008496 1245611	 4 008496 1245628	 4 008496 1245857	 4 008496 1245864

Produkt	V 377	V 379	V 381	V 384	V 390	V 394	V 395	V 397
IEC	SR66	SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59
Artikel-Nr.	00377 101 111	00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	100	100	100	100	100	100	100	100
Masterkarton	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spannung (V)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Elektrochemisches System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	24	14	45	40	80	56	42	23
Höhe (mm) Batterie	2,6	2,15	2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6
Durchmesser (mm) Batterie	6,8	5,8	11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9
Gewicht (g) Batterie	0,39	0,23	0,9	0,69	1,32	1,04	0,75	0,5
Details	Seite 50	Seite 50	Seite 50	Seite 50				
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1245932	 4 008496 1245949	 4 008496 1245956	 4 008496 1245642	 4 008496 1245680	 4 008496 1245826	 4 008496 1245833	 4 008496 1245765

KNOPFZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2017



V 335	V 337	V 339	V 341	V 344	V 346	V 362	V 364	V 371	V 373
–	–	–	–	SR42	–	SR58	SR60	SR69	SR68
00335 101 111	00337 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00346 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Silberoxid									
6	8,3	11	15	100	9	21	17	35	30
1,25	1,65	1,4	1,45	3,6	1,29	2,1	2,15	2,1	1,65
5,8	4,8	6,8	7,9	11,6	7,9	7,9	6,8	9,5	9,5
0,15	0,13	0,22	0,27	1,49	0,3	0,4	0,33	0,61	0,5
Seite 50									

V 350*	V 357*	V 361*	V 370*	V 386*	V 389*	V 391*	V 392*	V 393*	V 396*	V 399*
SR42	SR44	SR58	SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00350 101 111	00357 101 111	00361 101 111	00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Silberoxid										
110	145	20	34	115	81	42	40	75	27	42
3,6	5,4	2,1	2,1	4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7
11,6	11,6	7,9	9,5	11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5
1,49	2,05	0,4	0,6	1,78	1,31	0,9	0,69	1,08	0,55	0,75
Seite 50										

* High Drain

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT


KNOPFZELLEN REFERENZLISTEN



VARTA Electronics						Andere Referenzen						
Produkt	Artikel-Nr.	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Energizer	Duracell	GP Sylva Cell	Kodak	Panasonic	Renata	IEC
CR 1216	06216 101 401	3.0	Lithium	12.5	1.6	CR 1216	PL 216	CR 1216	—	CR 1216	CR 1216	CR 1216
CR 1220	06220 101 401	3.0	Lithium	12.5	2	CR 1220	DL 1220	CR 1220	—	CR 1220	CR 1220	CR 1220
CR 1225	06225 101 401	3.0	Lithium	12.5	2.5	—	—	—	—	—	CR 1225	CR 1225
CR 1616	06616 101 401	3.0	Lithium	16	1.6	CR 1616	DL 1616	CR 1616	—	CR 1616	CR 1616	CR 1616
CR 1620	06620 101 401	3.0	Lithium	16	2	CR 1620	DL 1620	CR 1620	—	CR 1620	CR 1620	CR 1620
CR 1632	06632 101 401	3.0	Lithium	16	3.2	CR 1632	—	—	—	CR 1632	CR 1632	CR 1632
CR 2016	06016 101 401	3.0	Lithium	20	1.6	CR 2016	DL 2016	CR 2016	KCR 2016	CR 2016	CR 2016	CR 2016
CR 2025	06025 101 401	3.0	Lithium	20	2.5	CR 2025	DL 2025	CR 2025	KCR 2025	CR 2025	CR 2025	CR 2025
CR 2032	06032 101 401	3.0	Lithium	20	3.2	CR 2032	DL 2032	CR 2032	KCR 2032	CR 2032	CR 2032	CR 2032
CR 2320	06320 101 401	3.0	Lithium	23	2	CR 2320	—	—	—	CR 2320	CR 2320	CR 2320
CR 2430	06430 101 401	3.0	Lithium	24.5	3	CR 2430	DL 2430	CR 2430	KCR 2430	CR 2430	CR 2430	CR 2430
CR 2450	06450 101 401	3.0	Lithium	24.5	5	CR 2450	DL 2450	CR 2450	KCR 2450	CR 2450	N	CR 2450
CR 1/3 N	06131 101 401	3.0	Lithium	11.6	10.8	2 L 76	DL 1/3 N	CR 1/3N	K 58 L	—	—	CR 11108
V 28 PXL	06231 101 401	6.0	Lithium	13	25.1	—	28 L	—	K 28 L	—	—	2 CR 11108
V 8 GS/391	04173 101 401	1.55	Silberoxid	11.6	2.1	LR 55/191	391	—	—	SR 1120	391	SR 55
V 10 GA	04274 101 401	1.5	Alkaline	11.6	3.05	LR 54/189	LR 54	189	KA 54	LR 1130	—	LR 54
V 10 GS/389	04174 101 401	1.55	Silberoxid	11.6	3.05	390/389	D 389	389E	—	SR 1130	389	SR 54
V 11 A	04211 101 401	6.0	Alkaline	10.2	16.5	A 11/E 11	MN 11	11 A	—	—	—	11 A
V 12 GA	04278 101 401	1.5	Alkaline	11.6	4.2	LR 43/186	LR 43	186	KA 43	LR 43	—	LR 43
V 12 GS/389	04178 101 401	1.55	Silberoxid	11.6	4.2	386/301	D 386/301	386F	—	SR 43	386	SR 43
V 13 GA	04276 101 401	1.5	Alkaline	11.6	5.4	LR44/A 76	LR44	A 76	KA 76	LR 44	LR 44	LR 44
V 13 GS/357	04176 101 401	1.55	Silberoxid	11.6	5.4	357/303	D 357/303	357/F	—	—	357	SR 44
V 23 GA	04223 101 401	12.0	Alkaline	10.3	28.5	A23/E23A/SA23	MN 21	23 AE	—	LRV08	—	3 LR 50
V 27 A	04227 101 401	12.0	Alkaline	8	28.2	A 27	MN 27	27 A	—	—	—	27 A
V 28 PX	04028 101 401	6.2	Silberoxid	13	25.2	544/4SR44/ A544/4LR44	—	476 F/476E	KS 28	4 SR 44	—	4 SR 44
V 74 PX	04074 101 401	15.0	Alkaline	16	35	E 504	M 504	—	KA 74	—	—	10 LR 54
V 76 PX	04075 101 401	1.55	Silberoxid	11.6	5.4	EPX 76	D 357/7	—	KS 76	SR 44	—	SR 44
V 625 U	04626 101 401	1.5	Alkaline	16	6.2	EPX 625 G	625 A	PX 625 A	KA 625	—	—	LR 9
V 4034	04034 101 401	6.0	Alkaline	13	25.2	A 544	4 LR44	476 A	K 28 A	4 LR 44	—	4 LR 44
LR1/4001/N	04001 101 401	1.5	Alkaline	12	30.2	LR1/E 90	N	910 A	KN	LR1	—	LR 1
AAAA	04061 101 402	1.5	Alkaline	8.2	40.2	AAAA	MN 2500	—	—	—	—	LR8D425

VARTA Knopfzellen						Andere Referenzen								
Produkt	Artikel-Nr.	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bulova	Citizen	Maxell, Toshiba	Rayovac, Renata	Sony	Panasonic	GP	Energizer, Duracell	IEC
V 301	00301 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	4.2	226	280-01	SR43SW	301	—	SR43	386E	386/301	SR 43
V 303	00303 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	5.4	228	280-08	SR44SW	303/357/01B	—	—	357E, 357F	357/303	SR 44
V 309	00309 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	5.4	—	—	SR754SW	—	—	—	—	393/309	SR 48
V 315	00315 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	1.65	614	280-56	SR716SW	315	SR716SWN-PB	—	—	315	SR 67
V 317	00317 101 111	1.55	Silberoxid	5.8	1.65	616	280-58	SR516SW	317	SR516SWN-PB	SR516	—	317	SR 62
V 319	00319 101 111	1.55	Silberoxid	5.8	2.7	615	280-60	SR527SW	319	—	—	—	319	SR 64
V 321	00321 101 111	1.55	Silberoxid	6.8	1.65	611	280-73	SR616SW	321	SR616SWN-PB	SR616	—	321	SR 65
V 329	00329 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	3.1	—	—	SR731SW	329	SR731SWN-PB	—	—	329	SR 731
V 335	00335 101 111	1.55	Silberoxid	5.8	1.25	622	280-68	SR512SW	335	SR512SWN-PB	—	—	335	SR 512
V 337	00337 101 111	1.55	Silberoxid	4.8	1.65	—	—	SR416SW	337	—	—	—	337	SR 416
V 339	00339 101 111	1.55	Silberoxid	6.8	1.4	—	—	SR614SW	—	—	—	—	339	SR 614
V 341	00341 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	1.45	627	—	SR714SW	341	SR714SWN-PB	—	—	341	SR 714
V 344	00344 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	3.6	242	—	SR1136SW	344	—	—	—	344/350	SR 42
V 346	00346 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	1.29	628	280-66	SR712SW	346	—	—	—	346	SR 712
V 362	00362 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	2.1	601	280-29	SR721SW	362	SR721SWN-PB	SR721	—	362/361	SR 58
V 364	00364 101 111	1.55	Silberoxid	6.8	2.15	602	280-34	SR621SW	364	SR621SWN-PB	SR621	364F, 364E	364/363	SR 60
V 371	00371 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	2.1	605	280-31	SR920SW	371	SR920SWN-PB	SR920	371F	371/370	SR 69
V 373	00373 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	1.65	617	280-45	SR916SW	373	—	—	—	373	SR 68
V 377	00377 101 111	1.55	Silberoxid	6.8	2.6	606	280-39	SR626SW	376/377/01B	SR626SWN-PB	SR626	377F, 377E	377/376	SR 66
V 379	00379 101 111	1.55	Silberoxid	5.8	2.15	618	280-59	SR521SW	379	SR521SWN-PB	SR521	379F	379	SR 63
V 381	00381 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	2.1	317	280-27	SR1120SW	381	—	SR1120	—	391/381	SR 55
V 384	00384 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	3.6	247	280-18	SR41SW	384	—	SR41	392F, 392E	392/384	SR 41
V 390	00390 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	3.05	603	280-24	SR1130SW	390	—	SR1130	389F, 389E	390/389	SR 54
V 394	00394 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	3.6	625	280-17	SR936SW	394	SR936SWN-PB	SR936	394F	394/380	SR 45
V 395	00395 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	2.7	610	280-48	SR927SW	395	SR927SWN-PB	SR927	395F	395/399	SR 57
V 350*	00350 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	3.6	604	—	—	—	—	—	—	344/350	SR 42
V 357*	00357 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	5.4	228	280-62	SR44W	357	—	SR44	357E	357/303	SR 44
V 361*	00361 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	2.1	601	280-53	SR721W	361	SR721SWN-PB	SR721	—	362/361	SR 58
V 370*	00370 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	2.1	620	280-51	SR920W	370	SR920SWN-PB	SR920	371F	371/370	SR 69
V 386*	00386 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	4.2	260	280-41	SR43W	386/00B	—	SR43	386F	386/301	SR 43
V 389*	00389 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	3.05	626	280-15	SR1130W	389/00B	—	SR1130	389F, 389E	390/389	SR 54
V 391*	00391 101 111	1.55	Silberoxid	11.6	2.1	609	280-30	SR1120W	391	—	SR1120	—	391/381	SR 55
V 392*	00392 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	3.6	247	280-13	SR41W	392	—	SR41	392F, 392E	392/384	SR 41
V 393*	00393 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	5.4	255	—	SR754W	393	—	—	—	393/309	SR 48
V 396*	00396 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	2.6	612	280-52	SR726W	396	—	SR726	—	397/396	SR 59
V 397	00397 101 111	1.55	Silberoxid	7.9	2.6	607	280-28	SR726SW	397	—	SR726	—	397/396	SR 59
V 399*	00399 101 111	1.55	Silberoxid	9.5	2.7	613	280-44	SR927W	399	SR927SWN-PB	SR927	395F	395/399	SR 57

* High drain



PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL


LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME


SORTIMENTSÜBERSICHT

HÖRGERÄTEBATTERIEN



Produkt	10	13	312	675
IEC	PR70	PR48	PR41	PR44
Artikel-Nr.	04610 945 416	04606 945 416	04607 945 416	04600 945 416
Zellen/ Verbrauchereinheit	6	6	6	6
Breite (mm) Blister	44	44	55	44
Höhe (mm) Blister	96	96	96	96
Tiefe (mm) Blister	7	7	7	7
Gewicht (g) Blister	5	8	6	14
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	100	100	100	100
Masterkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,5	5,35	3,45	5,35
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,8	7,8	11,6
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5	1,8
Details	Seite 52	Seite 52	Seite 52	Seite 52
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 5 1000252 10032 12	 5 1000252 100319 1	 5 1000252 100320 5	 5 1000252 100318 2



Produkt	Rayovac 5 in 1 Hörgeräte-Reinigungsset
Artikel-Nr.	00895 945 401
Zellen/ Verbrauchereinheit	1
Verbrauchereinheit	1
Kleinste Versandeinheit	4
Masterkarton	24
Breite (mm) Blister	115
Höhe (mm) Blister	203
Tiefe (mm) Blister	54
Gewicht (g)	26
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1500 1

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

Outdoor Sports Leuchten

NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



NEU
erhältlich ab
März 2017



Produkt	LED Outdoor Sports 3C	LED Outdoor Sports 2AA	LED Outdoor Sports 3AAA	LED Outdoor Sports Comfort Lantern 3D	3 Watt Outdoor Sports Lantern 3D	1 Watt Outdoor Sports Lantern 3AA	
Artikel-Nr.	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421	18665 101 111	18664 101 111	17664 101 111	
Line	Professional	Professional	Power	Professional	Professional	Power	
Leuchten	1	1	1	1	1	1	
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	150	135	100	122	110	
	Höhe (mm) Blister	330	280	230	308	257	
	Tiefe (mm) Blister	53	40	42	95	74	
	Gewicht (g) Blister	552	190	177	457	456	245
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	250	160	122	185	185	142
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—	—	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchte	50	37	40	95	95	74
Gewicht (g) Leuchte	313	110	123	447	446	236	
Gehäuse	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	PC, ABS, TPE, PP+GF (Fiberglas)	PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas)	PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas)	
Leuchtmittel	5 Watt LED	5 Watt LED	5 Watt LED	3 Watt LED	3 Watt LED	1 Watt LED	
Batterie	inkl. 3x C High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	—	—	—	
KL. Versandeinheit	3	4	4	4	4	4	
Leuchtweite	(bis zu) 141m	(bis zu) 160m	(bis zu) 151m	16m	(360°) 16m	(360°) 8m	
Laufzeit	(bis zu) 120h	(bis zu) 30h	(bis zu) 35h	130h	(bis zu) 130h	(bis zu) 200h	
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 310lm	(bis zu) 235lm	(bis zu) 235lm	330lm	(bis zu) 330lm	(bis zu) 90lm	
Details	Seite 79	Seite 79	Seite 80	Seite 79	Seite 78	Seite 83	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 927661	 4 008496 927630	 4 008496 927609	 4 008496 927579	 4 008496 1885145	 4 008496 885114	

Outdoor Sports Leuchten



2x 1 Watt LED Outdoor Sports Head Light 3AAA	4x LED Outdoor Sports Head Light 3AAA	Outdoor Sports Reflective LED Band
18630 101 421	16630 101 421	16620 101 401
Professional	Easy	Easy
1	1	1
100	100	80
230	230	195
40	40	35
111	104	63
46	47	132
66	62	33
36	35	20
–	–	–
51	44	47
ABS Plastik, PC, Gummi	ABS Plastik, PC, Gummi	Silikon, ABS, Stoff
2x 1 Watt LED	4x 5mm LED	2x rote 5mm LED
inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 2x CR2032
4	4	6
78m	20m	1m
10h	(bis zu) 34h	25h
(bis zu) 120lm	(bis zu) 50lm	4lm
Seite 77	Seite 91	Seite 90

Flachleuchten



LED Silver Light 3AAA	Palm Light 3R12
16647 101 421	16645 101 421
Easy	Easy
1	1
100	100
230	230
30	42
106	213
98	110
53	69
29	37
–	–
53	85
ABS Kunststoff, POM, TPR Gummi, SAN	Metall, PS, PP Kunststoff
3x 5mm LED	3,70V; 0,30A Normal (Bestell Nr. 00720 000 402)
inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 1x 3R12 Superlife
6	6
41m	75m
12h	3,5h
28lm	15lm
Seite 90	Seite 90

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

Paul The Bear Kinderleuchten



Produkt	Paul The Bear Night Light	Paul The Bear Head Light	Paul The Bear Flashlight
Artikel-Nr.	17501 101 421	17500 101 421	16500 101 421
Line	Power	Power	Easy
Leuchten	1	1	1
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	180	135
	Höhe (mm) Blister	240	230
	Tiefe (mm) Blister	128	48
	Gewicht (g) Blister	359	102
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	165	47
	Breite (mm) Leuchte	125	67
	Tiefe (mm) Leuchte	150	63
	Durchmesser (mm) Leuchte	–	–
	Gewicht (g) Leuchte	229	48
	Gehäuse	ABS	ABS
Leuchtmittel	5mm LED	3x SMD LEDs	5mm LED
Batterie	inkl. 3x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 2x AA High Energy
Kl. Versandeinheit	2	4	4
Leuchtweite	2m	3m	12m
Laufzeit	(bis zu) 400h	40h	195h
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 6lm	6lm	4lm
Details	Seite 62	Seite 63	Seite 63
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			

Minions Kinderleuchten



Minions Night Light 3AA	Minions Flashlight 2AA
15615 101 421	15610 101 421
Easy	Easy
1	1
180	100
240	230
124	42
332	118
158	154
163	–
120	–
–	39
204	51
ABS Kunststoff, PC	ABS Kunststoff, PC
2x 5mm LED	1x 5mm LED
inkl. 3x AA High Energy	inkl. 2x AA High Energy
3	6
1m	13m
(bis zu) 300h	16h
(bis zu) 7lm	3lm
Seite 64	Seite 64

High Optics Leuchten



5 Watt LED High Optics 3D	4 Watt LED High Optics 3C	3 Watt LED High Optics 2AA	3 Watt LED High Optics 3AAA
18813 101 421	18812 101 421	18811 101 421	18810 101 421
Professional	Professional	Professional	Professional
1	1	1	1
180	150	135	135
400	330	280	280
58	47	35	40
998	510	189	188
325	259	180	144
–	–	–	–
–	–	–	–
54	43	32	37
497	260	110	122
Aluminium, PMMA, ABS, TPR	Aluminium, PMNA, ABS, TPR	Aluminium, PMNA, ABS, TPR	Aluminium, PMNA, ABS, TPR
5 Watt LED	4 Watt LED	3 Watt LED	3 Watt LED
inkl. 3x D High Energy	inkl. 3x C High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy
3	3	4	4
(bis zu) 270m	(bis zu) 220m	(bis zu) 111m	(bis zu) 141m
(bis zu) 115h	(bis zu) 110h	(bis zu) 45h	(bis zu) 26h
(bis zu) 440lm	(bis zu) 300lm	(bis zu) 180lm	(bis zu) 200lm
Seite 68	Seite 69	Seite 69	Seite 69

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRAGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN






Indestructible Leuchten



Produkt	5 Watt LED Indestructible Lantern 3D	3 Watt LED Indestructible Beam Lantern 4C	3 Watt LED Indestructible Swivel 4AA	3 Watt LED Indestructible 3C	
Artikel-Nr.	18760 101 111	18750 101 421	18703 101 421	18702 101 421	
Line	Professional	Professional	Professional	Professional	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	122	180	150	
	Höhe (mm) Blister	340	240	330	
	Tiefe (mm) Blister	102	91	53	
	Gewicht (g) Blister	727	884	376	531
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	215	147	192	246
	Breite (mm) Leuchte	102	84	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	132	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchte	94	84	51	47,5
Gewicht (g) Leuchte	715	540	193	293	
Gehäuse	PC, PA, TPE Gummi	PC, TPR Gummi	Aluminium, PC, TPE	Aluminium, TPR Gummi, PC	
Leuchtmittel	5 Watt LED	3 Watt LED	3 Watt LED	3 Watt LED	
Batterie	—	inkl. 4x C High Energy	inkl. 4x AA High Energy	inkl. 3x C High Energy	
KL. Versandeinheit	4	2	3	3	
Leuchtweite	(360°) 13m	350m	(bis zu) 151m	151m	
Laufzeit	(bis zu) 280h	(bis zu) 78h	(bis zu) 72h	(bis zu) 78h	
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 280lm	(bis zu) 150lm	(bis zu) 215lm	(bis zu) 230lm	
Details	Seite 78	Seite 76	Seite 72	Seite 73	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					

Indestructible Leuchten



1 Watt LED Indestructible 2AA	1 Watt LED Indestructible 3AAA	1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA	LEDx5 Indestructible Head Light 3AAA	Indestructible LED Key Chain 1AAA
18701 101 421	18700 101 421	17731 101 421	17730 101 421	16701 101 421
Professional	Professional	Power	Power	Easy
1	1	1	1	1
135	100	100	100	80
280	230	230	230	195
40	43	40	40	24
225	192	123	124	41
163,5	136	40	40	83
—	—	62	62	—
—	—	44	44	—
38	41	—	—	23
145	137	64	65	19
Aluminium, TPR Gummi, PC	Aluminium, TPR Gummi, PC	ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi	ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi	ABS Kunststoff, Gummi
1 Watt LED	1 Watt LED	1 Watt LED	5x 5mm LED	1x 5mm LED
inkl. 2x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 1x AAA High Energy
4	4	4	4	6
122m	183m	121m	30m	10m
(bis zu) 45h	(bis zu) 40h	(bis zu) 22h	(bis zu) 38h	3,5h
(bis zu) 170lm	(bis zu) 155lm	(bis zu) 120lm	(bis zu) 55lm	12lm
Seite 73	Seite 73	Seite 84	Seite 84	Seite 87
 4 008496 168274 4	 4 008496 168271 3	 4 008496 168286 7	 4 008496 168283 6	 4 008496 180805 2

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN





ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

Stableuchten



Produkt	Industrial Focus Control LED 4AA	Premium LED 2AA	Premium LED 3AAA	LED Lipstick Light 1AA	LED Gelly Light 2AA	Trilogy LED Light 3AAA	LED Spot Light 2AA
Artikel-Nr.	17640 101 421	17635 101 421	17634 101 421	16617 101 421	16616 101 421	16615 101 421	16600 101 401
Line	Power	Power	Power	Easy	Easy	Easy	Easy
Leuchten	1	1	1	1	1	1	1
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	135	135	100	80	100	100
	Höhe (mm) Blister	280	280	230	195	230	230
	Tiefe (mm) Blister	61	32	36	22	48	39
	Gewicht (g) Blister	317	125	146	66	151	134
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	194	175	114	95	172	152
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—	—	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchte	60	30	32	21	45	48
Gewicht (g) Leuchte	189	45	87	31	83	75	43
Gehäuse	ABS, PC, PMMA Kunststoff, TPR Gummi	Aluminium, ABS, PC Kunststoff	Aluminium, ABS, PC Kunststoff	Aluminium, Silikon	ABS Kunststoff, TPR Gummi, SAN, PP	ABS, PP Kunststoff, TPR Gummi, SAN	ABS Kunststoff, PS Kunststoff
Leuchtmittel	3 Watt LED	1 Watt LED	0,5 Watt LED	0,5 Watt LED	1x 5mm LED	1x 5mm LED	1x 5mm LED
Batterie	inkl. 4x AA High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 1x AA High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	—
Kl. Versandeinheit	4	4	4	4	6	6	6
Leuchtweite	132m	94m	36m	25m	50m	47m	25m
Laufzeit	4h	3h	13h	3h	50h	48h	45h
Lichtstrom (Lumen)	120lm	60lm	30lm	19lm	5lm	13lm	10lm
Details	Seite 82	Seite 81	Seite 81	Seite 87	Seite 88	Seite 88	Seite 88
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 167685 9	 4 008496 167747 4	 4 008496 167744 3	 4 008496 174650 7	 4 008496 167738 2	 4 008496 167670 5	 4 008496 167732 0

Day Light Leuchten



Multi LED Aluminium Light 2C	Multi LED Aluminium Light 2AA	0.5 Watt LED Day Light 2AA	1 Watt LED Day Light 2D	LED Day Light 2D	LED Day Light 2AA	Mini Day Light LED 1AAA
16628 101 421	16627 101 421	17651 101 421	17626 101 421	17611 101 421	16610 101 421	16601 101 421
Easy	Easy	Power	Power	Power	Easy	Easy
1	1	1	1	1	1	1
135	100	100	150	150	100	80
280	230	230	330	330	230	195
44	25	46	65	65	46	33
278	102	159	512	501	159	61
182	142	164	196	196	164	94,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42	23,5	44	63	63	44	32
113	35,5	91,5	198	187,5	91,5	39
Aluminium, ABS Kunststoff, PC	Aluminium, ABS Kunststoff, PC	ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi	Aluminium, ABS, HIPS Kunststoff, TPR Gummi	Aluminium, ABS, HIPS Kunststoff, TPR Gummi	ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi	ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi
7x 5mm LED	5x 5mm LED	0,5 Watt LED	1 Watt LED	7x 5mm LED	3x 5mm LED	1x 5mm LED
inkl. 2x C High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 2x D High Energy	inkl. 2x D High Energy	inkl. 2x AA High Energy	inkl. 1x AAA High Energy
4	6	4	4	4	6	4
32m	23m	67m	173m	63m	40m	18m
35h	10h	6h	11h	140h	70h	3,5h
55lm	30lm	40lm	96lm	58lm	25lm	9lm
Seite 89	Seite 89	Seite 81	Seite 82	Seite 82	Seite 86	Seite 87

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

Spezialleuchten



Produkt	LED Bike Light Set 5AAA	Dynamo Light LED	Outdoor Sports Reflective LED Band	Handbag Light	LED Book Light 2CR2032	LED Pen Light 1AAA
Artikel-Nr.	18803 101 421	17680 101 401	16620 101 401	16619 101 401	16618 101 421	16611 101 421
Line	Professional	Power	Easy	Easy	Easy	Easy
Leuchten	2	1	1	1	1	1
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	180	100	80	80	100
	Höhe (mm) Blister	240	230	195	195	230
	Tiefe (mm) Blister	60	44	35	17	33
	Gewicht (g) Blister	289	170	63	32	59
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	87 / 116	142	132	39	255
	Breite (mm) Leuchte	51 / 65	52	33	42	28
	Tiefe (mm) Leuchte	102 / 52	42	20	16	35
	Durchmesser (mm) Leuchte	—	—	—	—	—
Gewicht (g) Leuchte	114 / 52,5	145	47	16	30	16
Gehäuse	ABS Kunststoff, PC, TPR Gummi, Aluminium	ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi	Silikon, ABS, Stoff	PC, ABS, PU	ABS, PC Kunststoff	Aluminium, Kunststoff, TPR Gummi
Leuchtmittel	3 Watt LED / 3 rote LED	3x 5mm LED	2x rote 5mm LED	2x 5mm LED	1x 5mm LED	1x 5mm LED
Batterie	3x AAA High Energy / 2x AAA High Energy	—	inkl. 2x CR2032	inkl. 2x CR2032	inkl. 2x CR2032	inkl. 1x AAA High Energy
KL. Versandeinheit	3	4	6	6	6	6
Leuchtweite	(bis zu) 92m / 4m	24m	1m	2m	7,5m	11m
Laufzeit	(bis zu) 2h / 60h	1,5h	25h	11h	26h	15h
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 120lm / 3lm	28lm	4lm	10lm	9lm	3lm
Details	Seite 77	Seite 83	Page 90	Page 91	Seite 89	Seite 89
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit						

Kopfleuchten



LED Metal Key Chain Light 2CR2016	2x 1 Watt LED Outdoor Sports Head Light 3AAA	1 Watt LED Indestructible Head Light 3AAA	LEDx5 Indestructible Head Light 3AAA	LED x4 Head Light 3AAA	4x LED Outdoor Sports Head Light 3AAA
16603 101 401	18630 101 421	17731 101 421	17730 101 421	17631 101 421	16630 101 421
Easy	Professional	Power	Power	Power	Easy
1	1	1	1	1	1
80	100	100	100	100	100
195	230	230	230	230	230
15	40	40	40	40	40
50	111	123	124	104	104
50	46	40	40	42	47
24,5	66	62	62	68	62
11	36	44	44	37	35
–	–	–	–	–	–
38	51	64	65	45	44
Zink-Legierung	ABS Plastik, PC, Gummi	ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi	ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi	ABS Kunststoff, Gummi	ABS Plastik, PC, Gummi
1x 5mm LED	2x 1 Watt LED	1 Watt LED	5x 5mm LED	3x 5mm LED + 1x rote LED	4x 5mm LED
inkl. 2x CR2016	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy	inkl. 3x AAA High Energy
6	4	4	4	4	4
11m	78m	121m	30m	18m	20m
(bis zu) 6h	10h	(bis zu) 22h	(bis zu) 38h	(bis zu) 38h	(bis zu) 34h
(bis zu) 15lm	(bis zu) 120lm	(bis zu) 120lm	(bis zu) 55lm	(bis zu) 22lm	(bis zu) 50lm
Seite 87	Seite 77	Seite 84	Seite 84	Seite 84	Seite 91

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN

Campingleuchten



Produkt	5 Watt LED Indestructible Lantern 3D	LED Outdoor Sports Comfort Lantern 3D	3 Watt Outdoor Sports Lantern 3D	4 Watt LED Camping Lantern 3D	1 Watt Outdoor Sports Lantern 3AA	XS Camping Lantern LED 4AA	
Artikel-Nr.	18760 101 111	18665 101 111	18664 101 111	18663 101 111	17664 101 111	16664 101 111	
Line	Professional	Professional	Professional	Professional	Power	Easy	
Leuchten	1	1	1	1	1	1	
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	122	122	122	110	74	
	Höhe (mm) Blister	340	308	308	257	216	
	Tiefe (mm) Blister	102	95	95	88	60	
	Gewicht (g) Blister	727	457	456	432	245	182
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	215	185	185	185	142	152
	Breite (mm) Leuchte	102	—	—	100	—	—
	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchte	94	95	95	88	74	74
	Gewicht (g) Leuchte	715	447	446	422	236	175
Gehäuse	PC, PA, TPE Gummi	PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas)	PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas)	ABS Kunststoff, PC TPR Gummi, Aluminium	PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas)	ABS, PS Kunststoff, TPR Gummi	
Leuchtmittel	5 Watt LED	3 Watt LED	3 Watt LED	4 Watt LED	1 Watt LED	8x 5mm LED	
Batterie	—	—	—	—	—	—	
Kl. Versandeinheit	4	4	4	4	4	4	
Leuchtwerte	(360°) 13m	16m	(360°) 16m	(360°) 8m	(360°) 8m	(360°) 3,20m	
Laufzeit	(bis zu) 280h	130h	(bis zu) 130h	(bis zu) 140h	(bis zu) 200h	(bis zu) 15h	
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 280lm	330lm	(bis zu) 330lm	(bis zu) 305lm	(bis zu) 90lm	(bis zu) 24lm	
Details	Seite 78	Seite 79	Seite 78	Seite 78	Seite 83	Seite 91	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit							

Handscheinwerfer



Produkt	3 Watt LED Indestructible Beam Lantern 4C	Rechargeable Lantern LED	Work Light LED 435	Industrial Lantern LED 4D
Artikel-Nr.	18750 101 421	18682 101 401	18660 101 421	17652 101 111
Line	Professional	Professional	Professional	Power
Leuchten	1	1	1	1
Maße inklusive Blister	Breite (mm) Blister	180	322	280
	Höhe (mm) Blister	240	250	390
	Tiefe (mm) Blister	91	130	130
	Gewicht (g) Blister	884	1626	2057
Maße exklusive Blister	Länge (mm) Leuchte	147	197	240
	Breite (mm) Leuchte	84	125	128
	Tiefe (mm) Leuchte	132	145	270
	Durchmesser (mm) Leuchte	84	—	—
Gewicht (g) Leuchte	540	431	617	751
Gehäuse	PC Kunststoff, TPR Gummi	ABS, PC Kunststoff, PVC	Aluminium, ABS, POM, PC Kunststoff, Metall, Gummi	ABS, POM Kunststoff, TPR Gummi, SAN
Leuchtmittel	3 Watt LED	3 Watt LED	4 Watt LED	3 Watt LED
Batterie	inkl. 4x C High Energy	Pb Accu	inkl. 1x 4LR25-2 High Energy	—
Kl. Versandeinheit	2	2	2	4
Leuchtweite	350m	390m	420m	265m
Laufzeit	(bis zu) 78h	11h	(bis zu) 270h	75h
Lichtstrom (Lumen)	(bis zu) 150lm	350lm	(bis zu) 190lm	135lm
Details	Seite 76	Seite 76	Seite 76	Seite 83
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				

PRIMÄRE RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN/
WARENTRÄGERSYSTEME

SORTIMENTSÜBERSICHT

GLÜHBIRNCHEN



Produkt	712	714	720	742	751	752	792
Artikel-Nr.	00712 000 402	00714 000 402	00720 000 402	00742 000 402	00751 000 402	00752 000 402	00792 000 402
Spannung (V)	4,80	3,50	3,70	2,25	2,40	3,60	4,80
Technologie	Krypton	Normal	Normal	Normal	Krypton	Krypton	Krypton
Stromstärke (A)	0,70	0,20	0,30	0,3	0,70	0,80	0,75
Glühlampe	2	2	2	2	2	2	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	15	15	15	15	15	15	15
Gewicht (g) Blister	9	8	9	9	9	9	9
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
Für VARTA Leuchten	12630	604	10645, 10640 16645, 16640	13625, 14610	10600, 16600, 13601, 11610, 11611, 13600, 12604, 12623, 16623	10646	12660, 12651, 17652
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 346592	 4 008496 219377	 4 008496 176052	 4 008496 101658	 4 008496 359783	 4 008496 346486	 4 008496 346288

Addresses

AFRIKA

VARTA Consumer
Batteries GmbH & Co.KG&A
Otto-Volger-Str. 7c
65843 Sulzbach
Germany
Phone: +49 (0) 6196 90 240
Fax: +49 (0) 6196 9024 400

DEUTSCHLAND

VARTA Consumer
Batteries GmbH & Co.KG&A
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Germany
Phone: +49 (0) 79 61 83 770
Fax: +49 (0) 0800 827827 -4/-6

AUSTRALIA

Spectrum Brands
Australia Pty Ltd
Chifley Business Park
1 Chifley Drive
Mentone VIC 3194
Australia
Phone: +61 (0) 3 8551 5000
Fax: +49 (0) 3 8551 5001

AUSTRIA

Spectrum Brands
Austria GmbH
Campus 21, Europaring A04 501
2345 Brunn am Gebirge
Austria
Phone: +43 1 86 339-0
Fax: +43 1 86 339-125

BALTICS

Home Office:
Māras iela 12/1
Mārupe
LV 2167
Latvia

BELGIUM

Spectrum Brands
Benelux B.V.
't Hofveld 6F
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
Phone: +32 (2) 4818500
Fax: +32 (2) 4632569

BULGARIA

Spectrum Brands Bulgaria EOOD
161 Iztochna Tangenta Blvd.
1592 Sofia, Statina district
Bulgaria
Phone: +359 2 979 04 01
Fax: +359 2 889 27 00

CROATIA

Spectrum Brands
Hrvatska d.o.o.
Tratinska 13
10 000 Zagreb
Croatia
Phone: +385 (1) 2341 653
Fax: +385 (1) 2304 646

CZECH REPUBLIC + SLOVAKIA

Spectrum Brands Czech
spol.s.r.o.
Jindřicha z Lipé 108
47001 Česká Lipa
Czech Republik
Phone: +420 (487) 754 605
Fax: +420 (487) 754 604

DENMARK

Spectrum Brands Denmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 11A
2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 47 19 33 33
Fax: +45 47 19 33 30

FINLAND

Spectrum Brands Finland Oy
Ayritie 12 A
1510 Vantaa
Finland
Phone: +358 20 771 0840
Fax: +358 97 591 559

FRANCE

Spectrum Brands France SAS
157, rue Jean-Pierre Timbaud
B.P. 15
92403 Courbevoie Cedex
France
Phone: +33 (1) 4691 6600
Fax: +33 (1) 5637 0629

HUNGARY

Spectrum Brands Hungaria Kft.
Ady Endre út 42 - 44
1191 Budapest
Hungary
Phone: +36 (1) 347 9000
Fax: +32 (1) 347 9001

ITALY

Spectrum Brands Italia Srl
Via Ludovico il Moro, 6
Palazzo Pacinotti
20080 Basiglio (MI)
Italy
Phone: +39 (02) 90 44 83 11
Fax: +39 (02) 90 75 60 96

NETHERLANDS

Spectrum Brands Benelux B.V.
Computerweg 8
3542 DR Utrecht
Netherlands
Phone: +31 (0) 30 248 0480
Fax: +31 (0) 30 241 1770

NORWAY

Spectrum Brands Norway AS
Dronning Eufemias Gate 16
191 Oslo
Norway
Phone: +45 47 19 33 33
Fax: +45 47 19 33 90

POLAND

Spectrum Brands Poland
sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 7a
02-366 Warszawa
Poland
Phone: +48 (22) 598 07 00
Fax: +48 (22) 598 07 01

PORTUGAL

Spectrum Brands Portugal
Unipessoal Lda.
Avenida Duque de Avila 46,
6º andar
1050-083 Lisboa
Portugal
Phone: +34 932070166
Fax: +34 932074913

ROMANIA

Spectrum Brands
Romania Srl.
Str. Ardealului nr. 7
75100 Otopeni, Jud. Ilfov
Romania
Phone: +40 (21) 352 29 49
Fax: +40 (21) 35 29 767

RUSSIA

AO Spectrum Brands
Kievskoe shosse, 22,
building 6, str. 1 (business center
„Comcity“), Moskovsky
108 811 Moscow
Russia
Phone: +7 495 933 31 77
Fax: +7 495 933 31 76

SLOVENIA

Spectrum Brands, Trgovina, d.o.o
Kardeljeva ploščad 11A
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +386 (1) 564 72 47
Fax: +386 (1) 564 72 47

SPAIN / IBERIA

Spectrum Brands Spain, S.L.
Calle Pallars 193, 9º
8005 Barcelona
Spain
Phone: +34 932070166
Fax: +34 932074913

SWEDEN

SPB Sweden AB
Gustavslundsvägen 133, 10 tr
16751 Bromma
Sweden
Phone: +46 (8) 587 130 00
Fax: +46 (8) 587 130 35

SWITZERLAND

Spectrum Brands Schweiz GmbH
Brandbachstr. 10
8305 Dietlikon
Switzerland
Phone: +41 (0) 43 288 28 00
Fax: +41 (0) 43 288 28 01

TURKEY

VARTA Pilleri Ticaret Limited
Sirketi
Istoç 25. Ada Sonu
Kuzey Plaza Kat 1 No 4
34217 Mahmutbey / Istanbul
Turkey
Phone: +90 (212) 659 01 24
Fax: +90 (212) 659 48 40

UK

Spectrum Brands (UK) Ltd.
Fir Street
Failsworth
Manchester M35 0HS
UK
Phone: +44 (0) 161 947 3000

UK - Hearing Aid Batteries

Spectrum Brands (UK) Ltd.
Union 2 A Stepherson Estate
Unit 12
Washington, Tyne & Wear NE 37
3HW
UK
Phone: +44 (0) 191 4196010

UKRAINE

VARTA Consumers Batteries GmbH
& KG&A
Ochakovskaya Str. 5/6
Office 308
3151 Kiev
Ukraine

**NEUE PRODUKTE.
NEUE INFORMATIONEN.
NEUE ENERGIE.**



Like us on Facebook.

www.facebook.com/VARTA.Consumer.German



www.varta-consumer.com



Spectrum Brands Austria GmbH | Campus 21 Europaring A04 501 | A-2345 Brunn am Gebirge | Tel. (00 43) 1 - 86 339 | Fax (00 43) 1 - 86 339 105 | www.varta-consumer.at
Spectrum Brands Schweiz GmbH | Brandbachstrasse 10 | CH-8305 Dietlikon | Tel. (00 41) 43 - 288 28 00 | Fax (00 41) 43 - 288 28 01 | www.varta-consumer.ch