


## A Hardware Review

### Computer Port 2



### Console Port



### Computer Port 1



© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd. ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Part No. PAPE-1223-F40G Printing Date: 04/2019



## Package Contents

- 1 CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
- 2 DisplayPort Cables
- 2 USB Cables
- 2 Audio Cables
- 1 Remote Port Selector
- 1 User Instructions

## B Hardware Installation



To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

## Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, please visit our website [www.aten.com](http://www.aten.com), and download the full user manual.

**Online Registration**  
<http://eservice.aten.com>

**North America:**  
 1-888-999-ATEN Ext: 4988

**Technical Phone Support**  
 International: 886-2-86926959

**United Kingdom:**  
 44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China.

附件名称	国	英	法	德	日	韩	泰	印	俄	西	葡	多	语	二	语
电源附件	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
结构附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
- 表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量超过了SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- × 表示该有毒有害物质在该部件的所有材料中的含量超过了SJ/T 11363-2006的限量要求。

## EMC Information

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:**  
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**CE Warning:** This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바랍니다. 가정용의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website <http://www.aten.com/download/?cid=dds> for the most up-to-date versions.

## CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch Quick Start Guide

### Hardware Review A

- Console Audio Port
- Console Monitor Port
- Console Keyboard Port
- Console Mouse Port
- Remote Port Selector Jack
- Port LEDs
- Computer Monitor Port
- Computer Audio Port
- Computer USB Keyboard / Mouse Port
- Port Selection Pushbutton

### Hardware Installation B

- Installation**
- Plug your keyboard and mouse into the console keyboard / mouse ports located on the front of the CS782DP. The ports are labeled with icons with the mouse port on the top and the keyboard port on the bottom.  
**Note:** The console mouse connector is actually a USB 2.0 port, and can accept any USB compatible peripheral. You can even connect a hub to install multiple USB devices (this may require an extra power adapter for the USB hub and Mouse Emulation Mode should be disabled).
  - Plug your monitor into the DisplayPort port, located on the front of the CS782DP. Power on the monitor.
  - (Optional) Plug your speakers into the console audio port, located on the front of the CS782DP.
  - Plug the USB, video and audio connectors of the KVM cables into their respective PC ports on the CS782DP.
  - Plug the USB, video and audio connectors of the KVM cables into their respective ports on the computers you are installing.

- If you choose to use the remote port selector, plug its cable into the remote port selector female jack, located on the front of the unit.
- Power on the computers.  
**Note:** By default, the switch links to the first computer that is powered on.

### Operation C

**Manual Port Selection**  
 Press the port selection pushbutton on the Remote Port Selector to toggle the KVM and Audio focus between the two computers. The Port LED lights to indicate that the computer attached to its corresponding port has the focus.  
**Note:** Do not switch ports while a USB peripheral device is in operation.

**Mouse Port Selection**  
 Simply double-click the scroll wheel on your USB mouse to switch between ports. The mouse port-switching function allows you to toggle back and forth between the ports.  
**Note:**  
 1. This feature is only supported by USB 3-key scroll wheel mice.  
 2. The default setting is OFF.  
 3. This feature is only supported when mouse emulation is also enabled.

**Hotkey Port Selection**  
 All hotkey operations begin by tapping the Scroll Lock key twice. To toggle the KVM and Audio focus between the two ports, tap Scroll Lock twice and then press Enter.

**Note:** If using [Scroll Lock] conflicts with other programs, [Ctrl] can be used instead.

### Hotkey Summary Table

Combination	Function												
[Enter]	Toggles the KVM and Audio focus between the two ports. If the KVM and Audio focus are on different ports, only the KVM focus switches.												
[k] [Enter]	Only toggles the KVM focus.												
[s] [Enter]	Only toggles the Audio focus.												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	Starts Auto Scan. The KVM focus cycles from port to port at n second intervals. <b>Note:</b> Replace n with a number between 1 and 4. To exit Auto Scan, press [Esc] or [Spacebar]. Auto Scanning stops when you exit Auto Scan mode.												
[a][Enter][n]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Scan Interval</th> <th>n</th> <th>Interval de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3 seconds</td> <td>3</td> <td>10 seconds</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 seconds(default)</td> <td>4</td> <td>20 seconds</td> </tr> </tbody> </table>	n	Scan Interval	n	Interval de	1	3 seconds	3	10 seconds	2	5 seconds(default)	4	20 seconds
n	Scan Interval	n	Interval de										
1	3 seconds	3	10 seconds										
2	5 seconds(default)	4	20 seconds										
[x] [Enter]	Toggles the hotkey invocation key between [Scroll Lock] and [Ctrl].												
[m] [Enter]	Enables/disable mouse emulation function. (Default: On)												
[w] [Enter]	Enables/disable mouse port-switching function. (Default: Off)												

## Commutateur KVM DisplayPort 2 ports USB CS782DP - Guide de mise en route rapide

### Présentation matérielle A

- Ports audio console
- Port moniteur console
- Port clavier console
- Port souris console
- Prise du sélecteur de port distant
- Diodes des ports
- Port moniteur ordinateur
- Ports audio ordinateur
- Port clavier / souris USB ordinateur
- Bouton-poussoir de sélection du port

### Installation matérielle B

- Installation**
- Branchez votre clavier et votre souris dans les ports clavier / souris de la console situés sur l'avant du CS782DP. Les ports sont codés par couleur et étiquetés avec une icône appropriée.  
**Remarque :** Le connecteur souris de la console est en fait un port USB 2.0, et peut accepter tout périphérique compatible USB. Vous pouvez même connecter un hub pour installer plusieurs périphériques USB (cela peut nécessiter un adaptateur d'alimentation supplémentaire et que le mode d'émulation de la souris soit désactivé).
  - Branchez votre moniteur dans le port DisplayPort de la console, situé sur l'avant du CS782DP. Allumez le moniteur.
  - (En option) Branchez vos haut-parleurs dans les ports audio console, situés sur l'avant du CS782DP.
  - Branchez les connecteurs USB, audio et vidéo des câbles KVM dans leurs ports respectifs sur le CS782DP.

- Branchez les connecteurs USB, audio et vidéo des câbles KVM dans leurs ports respectifs sur les ordinateurs que vous installez.
- Si vous choisissez d'utiliser le sélecteur de port distant, branchez son câble dans la prise femelle du sélecteur de port distant, située sur l'avant de l'appareil.
- Allumez les ordinateurs.  
**Remarque :** Par défaut, le commutateur se lie au premier ordinateur qui est allumé.

### Opération C

**Sélection manuelle du port**  
 Appuyez le bouton-poussoir de sélection du port sur le sélecteur de port distant pour basculer le KVM et l'audio entre les deux ordinateurs. La diode du port s'allume pour indiquer que l'ordinateur connecté à son port correspondant à la main.  
**Remarque :** Ne basculer pas les ports lorsqu'un périphérique USB est en opération.

**Sélection du port souris**  
 Double-cliquez simplement sur la molette de défilement de votre souris USB pour basculer entre les ports. La fonction de basculement du port de la souris vous permet de basculer d'un port à l'autre.  
**Remarque :**  
 1. Cette fonction n'est prise en charge que par les souris USB à 3 boutons et molette de défilement.  
 2. Le réglage par défaut est DÉSACTIVÉ.

- Cette fonction n'est prise en charge que quand l'émulation de la souris est également activée.

### Sélection du port par touche spéciale

Toutes les opérations de touche spéciale commencent en appuyant sur le bouton Arrêt défil deux fois. Pour basculer le KVM et l'audio entre les deux ports, appuyez sur Arrêt défil, puis appuyez sur Entrée.  
**Remarque :** Si l'utilisation de [Arrêt défil] entre en conflit avec d'autres programmes, [Ctrl] peut être utilisé à la place.

### Résumé des raccourcis clavier

Combinaison	Fonction												
[Entrée]	Bascule le KVM et l'audio entre les deux ports. Si le KVM et l'audio sont sur des ports différents, seul le KVM bascule.												
[k] [Entrée]	Ne bascule que le KVM.												
[s] [Entrée]	Ne bascule que l'audio.												
[Arrêt défil] [Arrêt défil] +	Commence une recherche auto. Le KVM bascule en cycle de port à port à des intervalles de n secondes. <b>Remarque :</b> Remplacez le n par un nombre entre 1 et 4 quand vous entrez une combinaison de touche spéciale. [Space bar] ou [Esc], arrête la recherche.												
[a][Entrée][n]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Intervalle de recherche</th> <th>n</th> <th>Intervalle de recherche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3 secondes</td> <td>3</td> <td>10 secondes</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 secondes (par défaut)</td> <td>4</td> <td>20 secondes</td> </tr> </tbody> </table>	n	Intervalle de recherche	n	Intervalle de recherche	1	3 secondes	3	10 secondes	2	5 secondes (par défaut)	4	20 secondes
n	Intervalle de recherche	n	Intervalle de recherche										
1	3 secondes	3	10 secondes										
2	5 secondes (par défaut)	4	20 secondes										

## CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch Kurzanleitung

### Hardware Übersicht A

- Konsole Audioanschluss
- Konsole Monitoranschluss
- Konsole Tastaturanschluss
- Konsole Mausanschluss
- Fernbedienungsanschluss
- Auswahlbuchse
- Anschluss LEDs
- Computer Monitoranschluss
- Computer Audioanschluss
- Computer USB Tastatur / Mausanschluss
- Anschlussauswahl Drucktaste

### Hardware-Installation B

- Installation**
- Schließen Sie Ihre Tastatur und Maus an die Konsole Tastatur / Maus Anschlüsse an der Vorderseite des CS782DP an. Die Anschlüsse sind farbig markiert und mit den entsprechenden Symbolen versehen.  
**Hinweis:** Der Konsole Mausanschluss ist ein USB 2.0 Anschluss und akzeptiert jedes USB-kompatible Peripheriegerät. Sie können sogar einen Hub anschließen, um mehr USB-Geräte anschließen zu können (dazu könnte möglicherweise ein zusätzliches Netzteil benötigt und der Maus Emulationsmodus deaktiviert werden).
  - Schließen Sie den Monitor an den Konsole DisplayPort Anschluss an der Vorderseite des CS782DP an. Schalten Sie den Monitor ein.
  - (Optional) Schließen Sie den Lautsprecher an die Audioanschlüsse der Konsole an der Vorderseite des CS782DP an.
  - Schließen Sie die USB-, Video- und Audiostecker der KVM Kabel an die entsprechenden Anschlüsse des CS782DP an.
  - Schließen Sie die USB-, Video- und Audiostecker der KVM Kabel an die entsprechenden Anschlüsse der Computer an.

- entsprechenden Anschlüsse der zu installierenden Computer an.
- Wenn Sie die Auswahl für den Fernbedienungsanschluss nutzen möchten, schließen Sie das Kabel an die Buchse für die Auswahl des Fernbedienungsanschlusses an der Vorderseite des Gerätes an.
- Schalten Sie die Computer ein.  
**Hinweis:** Der Switch verweist standardmäßig auf den ersten Computer, der eingeschaltet wird.

### Bedienung C

**Manuelle Anschlussauswahl**  
 Drücken Sie auf die Anschlussauswahl Taste an der Auswahl für den Fernbedienungsanschluss, um den KVM und Audio Fokus zwischen den beiden Computern umzuschalten. Die Anschluss LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Computer mit dem fokussierten Anschluss verbunden ist.  
**Hinweis:** Wechseln Sie nicht die Anschlüsse, während ein USB-Peripheriegerät in Betrieb ist.

**Mausanschluss Auswahl**  
 Klicken Sie einfach doppelt auf das Scrollrad Ihrer USB-Maus, um zwischen Anschlüssen zu wechseln. Die Maus Anschlusswechselfunktion ermöglicht Ihnen das Hin- und Herschalten zwischen den Anschlüssen.  
**Hinweis:**  
 1. Diese Funktion wird nur von einer USB 3-Tasten Scrollrad Maus unterstützt.  
 2. Die Standardeinstellung ist AUS.  
 3. Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn auch die Maus-Emulation aktiviert ist.

### Direktasten Anschlussauswahl

Sämtliche Direktastenbedingungen beginnen mit einem zweimaligen Antippen der Rollen Taste. Um den KVM und Audiofokus zwischen den beiden Anschlüssen zu wechseln, tippen Sie zwei Mal auf Rollen und drücken Sie anschließend Enter.  
**Hinweis:** Wenn die Verwendung von [Rollen] in Konflikt mit anderen Programmen steht, kann stattdessen auch [Strg] verwendet werden.

### Hotkey-Übersichtstabelle

Combination	Funktion												
[Enter]	Schaltet den KVM und Audiofokus zwischen zwei Anschlüssen um. Wenn der KVM und Audiofokus an unterschiedlichen Anschlüssen sind, wird nur der KVM Fokus umgeschaltet.												
[k] [Enter]	Schaltet nur den KVM Fokus um.												
[s] [Enter]	Schaltet nur den Audiofokus um.												
[Rollen] [Rollen] +	Startet die automatische Scan. Der KVM Fokus wechselt von Anschluss zu Anschluss in Intervallen von n Sekunden. <b>Hinweis:</b> Ersetzen Sie das n mit einer Zahl zwischen 1 und 4, wenn Sie diese Direktastenkombination eingeben. [Space bar] oder [Esc], Suche stoppen.												
[a][Enter][n]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Scanintervall</th> <th>n</th> <th>Scanintervall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3 Sekunden</td> <td>3</td> <td>10 Sekunden</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 Sekunden (Standard)</td> <td>4</td> <td>20 Sekunden</td> </tr> </tbody> </table>	n	Scanintervall	n	Scanintervall	1	3 Sekunden	3	10 Sekunden	2	5 Sekunden (Standard)	4	20 Sekunden
n	Scanintervall	n	Scanintervall										
1	3 Sekunden	3	10 Sekunden										
2	5 Sekunden (Standard)	4	20 Sekunden										

## Commutador KVM DisplayPort USB de 2 puertos CS782DP - Guía rápida

### Revisión del hardware A

- Puertos de audio de la consola
- Puerto de monitor de la consola
- Puerto de teclado de la consola
- Puerto de ratón de la consola
- Toma del selector de puerto remoto
- LED de puertos
- Puerto del monitor del ordenador
- Puertos de audio del ordenador
- Puerto de teclado / ratón USB del ordenador
- Pulsador de selección de puerto

### Instalación del hardware B

- Instalación**
- Conecte su teclado y su ratón a los puertos para teclado / ratón de consola situados en el frontal del CS782DP. Los puertos están codificados por colores, y están marcados con el icono correspondiente.  
**Nota:** El conector del ratón de consola es en realidad un puerto USB 2.0, y puede aceptar cualquier periférico compatible con USB. Puede incluso conectar un concentrador para instalar varios dispositivos USB (esto podría requerir un adaptador de corriente adicional y la desactivación del modo de emulación del ratón).
  - Conecte el monitor al puerto DisplayPort de consola, situado en el frontal del CS782DP. Encienda el monitor.
  - (Opcional) Conecte los altavoces a los puertos de audio de la consola, situados en el frontal del CS782DP.
  - Conecte los conectores USB, de vídeo y de audio de los cables del KVM a los puertos correspondientes del CS782DP.
  - Conecte los conectores USB, de vídeo y de audio de los cables del KVM a los puertos correspondientes de los ordenadores que está instalando.

- puertos correspondientes de los ordenadores que está instalando.
- Si opta por usar el selector de puerto remoto, conecte su cable a la toma hembra del selector de puerto remoto, situada en el frontal de la unidad.
- Encienda los ordenadores.  
**Nota:** De forma predeterminada, el concentrador se vincula con el primer ordenador que se enciende.

### Funcionamiento C

**Selección manual de puerto**  
 Pulse el pulsador de selección de puerto del selector de puerto remoto para cambiar el enfoque del KVM y el audio de un ordenador a otro. El LED del puerto se ilumina para indicar que el ordenador conectado a su puerto correspondiente es el que tiene el enfoque.  
**Nota:** No cambie de puerto mientras haya un dispositivo USB periférico en funcionamiento.

**Selección de puerto del ratón**  
 Simplemente haga doble clic en la rueda de desplazamiento del ratón USB para cambiar de puerto. La función de cambio del puerto del ratón le permite cambiar de un puerto a otro.  
**Nota:**  
 1. Esta función solo es compatible con ratones USB de tres botones con botón en la rueda de desplazamiento.  
 2. El ajuste predeterminado es DESACTIVADO.  
 3. Esta función solo es compatible cuando también está habilitada la emulación de ratón.

### Tecla rápida de selección de puerto

Todas las operaciones de tecla rápida comienzan pulsando dos veces la tecla Bloq Despl. Para cambiar el enfoque del KVM y el audio entre los dos puertos, pulse Bloq Despl dos veces y pulse Intro.  
**Nota:** Si el uso de [Bloq Despl] provoca un conflicto con otros programas, se puede usar [Ctrl] en su lugar.

### Sumario de las teclas de acceso directo

Combinación	Función												
[Intro]	Cambia el enfoque del KVM y el audio entre los dos puertos. Si el enfoque del KVM y el audio se encuentra en puertos distintos, solo cambia el enfoque del KVM.												
[k] [Intro]	Solo cambia el enfoque del KVM.												
[s] [Intro]	Solo cambia el enfoque del audio.												
[Bloq Despl] [Bloq Despl] +	Inicia la exploración automática. El enfoque del KVM cambia de puerto a puerto en intervalos de n segundos. <b>Nota:</b> Sustituya la n por un número que oscile entre 1 y 4 cuando introduzca esta combinación de tecla rápida. [Space bar] o [Esc], detener exploración.												
[a][Intro][n]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Intervalo de exploración</th> <th>n</th> <th>Intervalo de exploración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3 segundos</td> <td>3</td> <td>10 segundos</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 segundos (predeterminado)</td> <td>4</td> <td>20 segundos</td> </tr> </tbody> </table>	n	Intervalo de exploración	n	Intervalo de exploración	1	3 segundos	3	10 segundos	2	5 segundos (predeterminado)	4	20 segundos
n	Intervalo de exploración	n	Intervalo de exploración										
1	3 segundos	3	10 segundos										
2	5 segundos (predeterminado)	4	20 segundos										

## Switch KVM CS782DP con 2 porte USB DisplayPort - Guida rapida

### Panoramica hardware A

- Porte audio console
- Porta monitor console
- Porta tastiera console
- Porta mouse console
- Jack selettore porta remota
- LED porte
- Porta monitor computer
- Porte audio computer
- Porta mouse / tastiera USB computer
- Pulsante push selezione porta

### Installazione hardware B

- Installazione**
- Collegare la tastiera e il mouse alle porte tastiera / mouse console sulla parte anteriore del CS782DP. Le porte sono codificate mediante colori e indicate dalle icone appropriate.  
**Nota:** Il connettore del mouse console è una porta USB 2.0 che accetta qualsiasi periferica USB compatibile. È anche possibile connettere un hub e installare diversi dispositivi USB (può richiedere un adattatore di alimentazione aggiuntivo e la modalità emulazione mouse disattivata).
  - Collegare il monitor alla porta DisplayPort console sulla parte anteriore del CS782DP. Accendere il monitor.
  - (Opzionale) Collegare gli altoparlanti alle porte audio console sulla parte anteriore del CS782DP.
  - Collegare i connettori USB, video e audio dei cavi KVM alle rispettive porte sul CS782DP.
  - Collegare i connettori USB, video e audio dei cavi KVM alle rispettive porte sui computer che si sta installando.
  - Se si sceglie di usare un selettore porta remota, collegare il relativo cavo al jack

- femmina del selettore porta remota sulla parte anteriore dell'unità.
- Accendere i computer.  
**Nota:** Per impostazione predefinita, lo switch collega il primo computer che viene acceso.

### Funzionamento C

**Selezione manuale della porta**  
 Premere il pulsante push di selezione della porta sul selettore porta remota per attivare focus KVM e audio tra due computer. I LED porta si illuminano per indicare che il computer collegato alla porta corrispondente ha la funzione focus attiva.  
**Nota:** Non cambiare le porte mentre la periferica USB è in funzione.

**Selezione porta mouse**  
 È sufficiente fare doppio clic con la rotellina del mouse USB per passare da una porta all'altra. La funzione di commutazione della porta mouse consente di passare da una porta all'altra.  
**Nota:**  
 1. Questa funzione è supportata solo su mouse USB a 3 tasti con rotellina.  
 2. L'impostazione predefinita è OFF.  
 3. Questa funzione è supportata solo quando anche l'emulazione mouse è abilitata.

### Selezione tasti di scelta rapida porta

Il funzionamento di tutti i tasti di scelta rapida inizia toccando due volte il tasto Bloc Scorr. Per passare focus KVM e audio tra due porte, toccare due volte Bloc Scorr e premere Invio.  
**Nota:** se l'uso di [Bloc Scorr] contrasta con altri programmi, è possibile usare [Ctrl].

### Sumario de las teclas de acceso directo

Combinazione	Funzione												
[Invio]	Attiva o disattiva focus KVM e audio tra due porte. Se focus KVM e audio sono su porte diverse, solo il focus KVM cambia.												
[k] [Invio]	Attiva solo il focus KVM.												
[s] [Invio]	Attiva solo il focus audio.												
[Bloc Scorr] [Bloc Scorr] +	Avvia la scansione automatica. Focus KVM passa ciclicamente da una porta all'altra con intervalli di n secondi. <b>Nota:</b> Sostituire n con un numero compreso tra 1 e 4 quando viene inserita questa combinazione di tasti di scelta rapida. [Space bar] o [Esc], per interrompere la scansione.												
[a][Invio][n]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Intervallo scansione</th> <th>n</th> <th>Intervallo scansione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3 secondi</td> <td>3</td> <td>10 secondi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 secondi (predefinito)</td> <td>4</td> <td>20 secondi</td> </tr> </tbody> </table>	n	Intervallo scansione	n	Intervallo scansione	1	3 secondi	3	10 secondi	2	5 secondi (predefinito)	4	20 secondi
n	Intervallo scansione	n	Intervallo scansione										
1	3 secondi	3	10 secondi										
2	5 secondi (predefinito)	4	20 secondi										

## www.aten.com

[F2] [Enter]	Activates Mac keyboard mapping.
[F3] [Enter]	Activates Sun keyboard mapping.
[F10] [Enter]	Auto detects keyboard operating platform.
[F4] [Enter]	Lists the current switch settings via the paste function of a text editor.
[F5] [Enter]	Performs a USB keyboard and mouse reset.
[e] [Enter]	Enables/disables the Power on Detection feature. (Default: On)
[r] [Enter]	Resets hotkeys to the default setting.
[u][p][g][r][a][d][e] [Enter]	Invokes the Firmware Upgrade mode.
[F6] [nn] [Enter]	Set the keyboard language layout. Where "nn" is two digit numbers that represents the keyboard language code: U.S. English: 33(Default) ; Japanese: 15; French: 08; German: 09
[wheel] [wheel]	When the Mouse Switch function is activated, switches to next PC.

## www.aten.com

[x] [Entrée]	Bascule la touche d'invocation de la touche spéciale entre [Arrêt défil] et [Ctrl].
[m] [Entrée]	Active/Désactive la fonction d'émulation de la souris. (Par défaut : Activé)
[w] [Entrée]	Active/Désactive la fonction de basculement du port de la souris. (Par défaut : Désactivé)
[F2] [Entrée]	Active le mappage de clavier Mac.
[F3] [Entrée]	Active le mappage de clavier Sun.
[F10] [Entrée]	Auto détecte la plateforme d'exploitation du clavier.
[F4] [Entrée]	Liste les paramètres de basculement actuels via la fonction coller d'un éditeur de texte.
[F5] [Entrée]	Effectue une réinitialisation du clavier et de la souris USB.
[e] [Entrée]	Active/Désactive la fonction de détection de mise sous tension. (Par défaut : Activé)
[r] [Entrée]	Réinitialise les touches spéciales au paramètre par défaut.
[u][p][g][r][a][d][e] [Entrée]	Invoque le mode de mise à niveau du micrologiciel.
[F6] [nn] [Entrée]	Définit la disposition de langue du clavier. Où "nn" sont deux chiffres qui représentent la langue du clavier code : Anglais US : 33 (Par défaut); Japonais : 15 ; Français : 08 ; Allemand : 09
[wheel] [wheel]	Quand la fonction de basculement de la souris est activée, bascule au PC suivant.

## www.aten.com

Краткое руководство пользователя KVM-переключатель CS782DP с 2 портами USB DisplayPort

## Обзор аппаратного обеспечения

- Звуковые порты на консоли
- Порт монитора на консоли
- Порт клавиатуры на консоли
- Порт мыши на консоли
- Гнездо удаленного селектора портов
- Индикаторы портов
- Порт монитора на компьютере
- Звуковые порты на компьютере
- Порт USB-клавиатуры / мыши на компьютере
- Кнопка выбора портов

## Установка аппаратного обеспечения

### Установка

- Подсоедините клавиатуру и мышь к портам клавиатуры / мыши консоли на передней панели CS782DP. Порты имеют цветовую кодировку и помечены соответствующими значками.
**Примечание:** Разъем мыши на консоли фактически является портом USB 2.0, поэтому к нему можно подключать любые совместимые периферийные USB-устройства. К нему можно даже подключить концентратор для установки нескольких USB-устройств (для этого может потребоваться дополнительный адаптер питания и отключение режима эмуляции мыши).
- Подсоедините монитор к порту DisplayPort консоли на передней панели CS782DP. Включите питание монитора.
- (Необязательный шаг) Подсоедините динамики к звуковым портам консоли, расположенным на передней панели CS782DP.
- Подсоедините штекеры USB, видео и звука KVM-кабелей к соответствующим портам CS782DP.

Короткий пoсoбник кoриcтoвaчa CS782DP 2-пoртoвий пeрeмикaч USB DisplayPort KVM

## Огляд обладнання

- Аудіопорти консолі
- Порт монітору консолі
- Порт клавіатури консолі
- Порт миші консолі
- Роз'єм віддаленого перемикача портів
- Світлодіоди портів
- Порт монітора комп'ютера
- Аудіопорти комп'ютера
- Порт USB-клавіатури / миші комп'ютера
- Кнопка вибору портів

## Установка обладнання

### Установка

- Підключіть клавіатуру і мишу до портів клавіатури та миші консолі, які розташовані на передній стороні CS782DP. Порти мають кодову кольорову позначку та помчені відповідним значком.
**Примітка:** Роз'єм миші консолі - це порт USB 2.0 та до нього можна підключати будь-які сумісні периферійні USB-пристрої. Ви навіть можете підключити концентратор для установки декількох USB-пристроїв (для цього може знадобитися додатковий адаптер живлення та вимкнення режиму емуляції миші).
- Підключіть монітор до порту DisplayPort консолі, який розташований на передній панелі CS782DP. Увімкніть монітор.
- (Необов'язково) Підключіть колонки до аудіопортів консолі, розташованих на передній панелі CS782DP.
- Підключіть USB-, відео- і аудіороз'єми KVM-кабелів до відповідних портів на CS782DP.

Guia de início rápido do Switch KVM DisplayPort de 2 portas USB CS782DP

## Revisão do hardware

- Portas áudio da consola
- Porta de monitor da consola
- Porta de teclado da consola
- Porta de rato da consola
- Tomada seletora de porta remota
- LEDs de portas
- Porta de monitor do computador
- Portas áudio do computador
- Porta do teclado USB / rato do computador
- Botão de seleção de porta

## Instalação do hardware

### Instalação

- Ligue o teclado e rato às portas do teclado / rato da consola, localizadas na parte frontal do CS782DP. As portas têm cores e estão identificadas com um ícone adequado.
**Nota:** O conetor do rato da consola é na verdade uma porta USB 2.0, que funciona com qualquer periférico USB compatível. Pode até ligar um hub para instalar múltiplos dispositivos USB (isto poderá requerer um adaptador de corrente adicional e que o modo de emulação de rato seja desativado).
- Ligue o monitor à porta DisplayPort da consola, localizada na parte frontal do CS782DP. Ligue o monitor.
- (Opcional) Ligue os altifalantes às portas áudio da consola, localizados na parte frontal do CS782DP.
- Ligue os conectores USB, vídeo e áudio dos cabos KVM às portas respetivas no CS782DP.

CS782DP 2-порт USB DisplayPort KVM/Свитч КлаиксСтартГайд

## 製品各部分名称

- コンソール用オーディオポート
- コンソール用モニターポート
- コンソール用キーボードポート
- コンソール用マウスポート
- ポート切替ケーブル用ポート
- ポートLED
- コンピューター用モニターポート
- コンピューター用オーディオポート
- コンピューター用USBキーボード/マウスポート
- ポート選択ボタン

## ハードウェアセットアップ

### セットアップ

- 本製品のフロントパネルにあるコンソールキーボード/マウスポートにキーボードとマウスを接続してください。各ポートは色分けされ、アイコンが表示されています。
**注意:** USB2.0ポートとしてコンソールマウスポートにUSBデバイスを接続することができます。さらにUSB/Hubをこのポートに接続することも可能です（但し、別途電源アダプターが必要な場合があります）。また、マウスエミュレーション機能を無効にしてください。）
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールDisplayPortポートにモニターを接続し、モニターに電源を入れてください。
- (オプション) 本製品のフロントパネルにあるコンソールオーディオポートにスピーカーを接続してください。
- KVMケーブルのUSB、ビデオ、オーディオの各コネクタを本製品の対応するポートにそれぞれ接続してください。
- 手順4で使用したKVMケーブルの反対側のコネクタをそれぞれセットアップするコンピューターの各ポートに接続してください。

CS782DP→2 포트 USB 디스플레이 포트 KVM 스위치 빠른 시작 가이드

## 하드웨어 리뷰

- 콘솔 오디오 포트
- 콘솔 모니터 포트
- 콘솔 키보드 포트
- 콘솔 마우스 포트
- 원격 포트 선택기 잭
- 포트 LED
- 컴퓨터 모니터 포트
- 컴퓨터 오디오 포트
- 컴퓨터 USB 키보드 / 마우스 포트
- 포트 선택 푸시버튼

## 하드웨어 설치

### 설치

- CS782DP 의 전면에는 키보드와 마우스 포트에 키보드와 마우스를 연결합니다. 포트는 색깔로 표기되어 있으며 그에 맞는 아이콘으로 표시되어 있습니다.
**알림:** 콘솔 마우스 커넥터는 USB 2.0 포트에 어떤 USB 주변기기도 연결 가능합니다. 멀티USB장치 (상하에 따라 별도 전원 어댑터가 필요할 수 있으며, 마우스 에뮬레이션 모드는 비활성됩니다.) 설치를 위해 USB허브를 연결 할 수 있습니다.
- CS782DP 전면에 위치한 콘솔 DisplayPort 포트에 모니터를 연결합니다. 그리고 전원을 켭니다.
- (선택사항) CS782DP 전면 콘솔 오디오 포트에 스피커를 연결합니다.
- USB를 연결하고, KVM 케이블의 비디오와 오디오 커넥터를 CS782DP의 해당 포트에 연결합니다.
- USB를 연결하고 KVM케이블의 비디오와 오디오 커넥터를 설치 하려는 컴퓨터의 해당 포트에 연결합니다.

CS782DP 2端口 USB DisplayPort KVM多电脑切换器快速安装卡

## 硬件检视

- 控制端音源端口
- 控制端显示器端口
- 控制端键盘端口
- 控制端鼠标端口
- 外接式切换按键插孔
- 连接端口LED指示灯
- 电脑端显示器端口
- 电脑端音源端口
- 电脑端键盘/鼠标端口
- 端口选择按钮

## 硬件安装

- 将键盘和鼠标插至CS782DP前端的控制端键盘/鼠标端口。连接端口皆有图示以辨区分。
**注意:** 控制端鼠标连接头是USB 2.0 连接端口，可兼容于USB 2.0外围设备。您可连接一组USB集线器，以使用更多兼容的USB装置。(USB外围设备可能需要接上额外的电源变压器，鼠标仿真模式默认为关闭。)
- 将显示器插至位于CS782DP前端的DisplayPort控制端显示器端口。开启显示器电源。
- (选择性的) 将喇叭插至位于CS782DP前端的控制端音源端口。
- 将USB、显示器和音频线材插至CS782DP相对应的端口。
- 将USB、显示器和音频线材插至您欲安装电脑上相对应的端口。
- 如果选择使用外接式切换按键，请将线插插至位于CS782DP 前端的 外接式切换按键插孔。

CS782DP 2埠USB DisplayPort KVM多电脑切换器快速安装卡

## 硬體檢視

- 控制端音源連接埠
- 控制端螢幕連接埠
- 控制端鍵盤連接埠
- 控制端滑鼠連接埠
- 外接式切換按鈕插孔
- 連接埠LED指示燈
- 電腦端螢幕連接埠
- 電腦端音源連接埠
- 電腦端鍵盤/滑鼠連接埠
- 連接埠選擇按鈕

## 硬體安裝

- 將鍵盤和滑鼠插至CS782DP前端的控制端鍵盤/滑鼠連接埠。連接埠皆標有圖示以辨區分。
**注意:** 控制端滑鼠連接頭是USB 2.0 連接埠，可相容於USB 2.0週邊裝置。您可連接一組USB集線器，以使用更多相容的USB裝置。(USB週邊裝置可能需要外接額外的電源變壓器，滑鼠模擬模式需設定為關閉。)
- 將螢幕插至位於CS782DP前端的DisplayPort控制端螢幕連接埠。開啟螢幕電源。
- (選擇性的) 將喇叭插至位於CS782DP前端的控制端音源連接埠。
- 將USB、螢幕和音訊線材插至CS782DP相對應的連接埠。
- 將USB、螢幕和音訊線材插至您欲安裝電腦上相對應的連接埠。
- 如果選擇使用外接式切換按鈕，請將線材插至位於CS782DP 前端的 外接式切換按鈕插孔。
- 開啟電腦電源。
**注意:** 預設值為連接至第一台已開啟電源之電腦。

- Подсоедините штекеры USB, видео и звука KVM-кабелей к соответствующим портам на устанавливаемом вами компьютере.
  - Если решите использовать удаленный селектор портов, то подсоедините кабель от него к разьему удаленного селектора портов, расположенному на передней панели устройства.
  - Включите питание компьютеров.
- Примечание:** По умолчанию переключатель подключается к первому компьютеру, на котором включено питание.

## Эксплуатация

### Ручной выбор портов

Нажмите кнопку выбора портов на удаленном селекторе портов для переключения фокуса KVM и Звук между двумя компьютерами. Индикатор порта загорится, указывая на то, что фокус переведен на компьютер, подключенный к его соответствующему порту.
**Примечание:** Не переключайте порты, когда периферийное USB-устройство работает.

### Выбор портов с помощью мыши

Для переключения между портами дважды нажмите колесико прокрутки на USB-мыши. Функция переключения портов с помощью мыши позволяет переключаться вперед и назад между портами.

- Примечание:**
- Эта функция поддерживается только для 3-кнопочных USB-мышей, имеющих колесико прокрутки.
  - По умолчанию для этого параметра установлено значение Выкл.
  - Эта функция поддерживается только тогда, когда включена эмуляция мыши.

5. Підключіть USB-, відео- і аудіороз'єми KVM-кабелів до відповідних портів на комп'ютері, які ви встановлюєте.

- Якщо ви вирішите використовувати віддалений перемикач портів, підключіть його кабель до розетки віддаленого перемикача портів, що розташована на передній стороні пристрою.
  - Увімкніть комп'ютери.
- Примітка:** За умовчанням комутатор підключається до першого комп'ютера, який буде увімкнено.

## Принцип роботи

### Ручний вибір порту

Натисніть на кнопку вибору порту на Віддаленому перемикачі портів для перемикання фокусу KVM та звуку між двома комп'ютерами. Світлодіод порту світиться, щоб показати, що комп'ютер під'єднано до відповідного порту із фокусом.

**Примітка:** Не переключайте порти, поки периферійний USB-пристрій працює.

### Вибір порту для миші

Просто двічі клацніть, щоб прокрутити колесо на вашій USB-миші, для перемикання між портами. Функция переключения портів миши дозволяє перемикатись між портами.

- Примітка:**
- Ця функція підтримується тільки 3-кнопочною USB-мишею із колесом прокрутки.
  - Настроїти за умовчанням ВИМКНЕНО.
  - Ця функція підтримується тільки коли емуляція миші також увімкнена.

5. Ligue os conectores USB, vídeo e áudio dos cabos KVM às portas respetivas nos computadores que estiver a instalar.

- Se optar por usar o seletor de porta remota, ligue o cabo ao terminal fêmea do seletor de porta remota, localizada na parte frontal da unidade.
  - Ligue os computadores.
- Nota:** Por predefinição, o interruptor é associado ao primeiro computador que é ligado.

## Операція

### Seleção manual de porta

Prima o botão de seleção de porta no seletor de porta remota para comutar o destino KVM e áudio entre os dois computadores. A LED da porta acende-se para indicar que o computer ligado à porta correspondente é que é o alvo.
**Nota:** Não troque as portas durante o funcionamento de um dispositivo USB periférico.

### Seleção de porta do rato

Basta fazer duplo clique na roda de deslocação do seu rato USB para comutar entre portas. A função de comutação de porta do rato permite-lhe alternar entre as portas.

**Nota:**

- Esta funcionalidade é apenas compatível com ratos USB de três botões com roda de deslocação.
- A predefinição é DESLIGADO.
- Esta funcionalidade é apenas compatível quando a emulação do rato é também ativada.

6. Порт-чтп替ケーブルを使用する場合は、本製品のフロントパネルにあるポート切替ケーブル用ポートにこのケーブルを接続してください。
7. コンピューターの電源を入れてください。
**注意:** 本製品は最初に電源の入ったコンピューターをデフォルトで選択するようになります。

## 操作方式

### 手動でのポート切替

ポート切替ケーブルのポート 選択ボタンを押すと、KVM操作とオーディオを2台のコンピューター間で交互に切り替えます。選択したコンピューターが接続されているポートのLEDが点灯します。
**注意:** USB周辺機器の動作中はポートの切替操作を行わないでください。

### マウスによるポート切替

USBマウスのスクロールボタンをダブルクリックするだけで、ポート間を切り替えることができます。このマウスに他のポート切替機能は、ポート間を交互に切り替えます。

- 注意:**
- この機能はUSB3ボタンスクロールマウスのみ利用可能です。
  - この機能はデフォルトでは無効に設定されています。
  - また、この機能はマウスエミュレーション機能を有効にした場合のみ利用いただけます。

### ホットキーによるポート切替

ホットキー操作は全て、まず[Scroll Lock]キーの2度押しをしてください。

www.aten.com Phone: 02-467-6789

- 원격 포트 선택기를 이용하기로 했다면 장치의 전면에 있는 원격 포트 female쪽에 케이블을 연결합니다.
  - 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 알림:** 스위치는 전원이 켜진 첫 번째 컴퓨터에 링크되도록 기본 설정되어 있습니다.

## 동작

### 수동 포트 선택

두 컴퓨터 사이의 KVM 및 오디오 포커스를 전환 할 원격 포트 선택기 포트 선택 푸시버튼을 누릅니다. 포트 LED가 점등됩니다.
**알림:** USB 주변 장치가 동작 중일 때는 포트를 전환 하지 마세요..

### 마우스 포트 선택

USB마우스 스크롤 휠을 더블 클릭하여 포트 간 전환 합니다. 마우스 포트 전환 기능은 포트 간에 토글이 가능합니다.

- 알림:**
- 이 기능은 USB 3-키 스크롤 휠 마우스에서만 지원됩니다.
  - 기본 설정값은 OFF입니다.
  - 이 기능은 마우스 에뮬레이션이 활성화 될 때 지원됩니다.

### 핫키 포트 선택

모든 핫키 동작은 Scroll Lock 키를 두 번 누르면 시작됩니다. KVM과 오디오

### Выбор портов с помощью горячих клавиш

Выполнение любых действий с помощью горячих клавиш начинается с двойного нажатия клавиши Scroll Lock. Чтобы переключить фокус KVM и Звук между двумя портами, дважды нажмите клавишу Scroll Lock и затем нажмите клавишу Enter.

**Примечание:** если использование клавиши [Scroll Lock] вызывает конфликты с другими программами, то вместо нее можно использовать клавишу [Ctrl].

Комбинация	Назначение												
[Enter]	Попеременное переключение фокуса KVM и Звук между двумя портами. Если фокусы KVM и звук находится на разных портах, то переключается только фокус KVM.												
[k] [Enter]	Переключается только фокус KVM.												
[s] [Enter]	Переключается только фокус Звук.												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	Начать Автопоск. Фокус KVM циклически переходит с одного порта на другой с интервалом в секунду. <p><b>Примечание:</b> Замените n на число от 1 до 4, когда используете эту клавишную комбинацию. [Space bar] или [Esc], остановить поиск.</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>Интервал сканирования</td><td>n</td><td>Интервал сканирования</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 сек.</td><td>3</td><td>10 сек.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5 сек. (по умолчанию)</td><td>4</td><td>20 сек.</td></tr> </tbody></table>	n	Интервал сканирования	n	Интервал сканирования	1	3 сек.	3	10 сек.	2	5 сек. (по умолчанию)	4	20 сек.
n	Интервал сканирования	n	Интервал сканирования										
1	3 сек.	3	10 сек.										
2	5 сек. (по умолчанию)	4	20 сек.										

www.aten.com

### Гарячі клавіши вибору портів

Всі операції із гарячими клавішами починаються із подвійного натискання клавіші Scroll Lock. Для перемикання фокусу KVM та звуку між двома портами, натисніть Scroll Lock двчі, а потім натисніть Enter.

**Примітка:** Якщо використання клавіші [Scroll Lock] конфліктує із іншими програмами, замість неї можна використовувати [Ctrl].

### Зведена таблиця сполучень клавіш

Комбінація	Функція												
[Enter]	Переключення фокусів KVM та звуку між двома портами. Якщо фокус KVM та звуку розташовані на різних портах, переключасться тільки фокус KVM.												
[k] [Enter]	Переключення тільки фокусу KVM.												
[s] [Enter]	Переключення тільки фокусу звуку.												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	Запускає автоматичне сканування. Циклічний перебір фокусу KVM з порту до порту із n-секундним інтервалом. <p><b>Примітка:</b> Змініть n числом від 1 до 4, вводючи комбінацію гарячих клавіш. [Space bar] або [Esc], зупинити сканування.</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>Інтервал сканування</td><td>n</td><td>Інтервал сканування</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 секунд</td><td>3</td><td>10 секунд</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5 секунд (за умовчанням)</td><td>4</td><td>20 секунд</td></tr> </tbody></table>	n	Інтервал сканування	n	Інтервал сканування	1	3 секунд	3	10 секунд	2	5 секунд (за умовчанням)	4	20 секунд
n	Інтервал сканування	n	Інтервал сканування										
1	3 секунд	3	10 секунд										
2	5 секунд (за умовчанням)	4	20 секунд										

www.aten.com

### Seleção de porta de tecla de atalho

Todo o funcionamento de teclas de atalho têm início tocando duas vezes na tecla Scroll Lock. Para comutar o alvo de KVM e áudio entre as duas portas, toque duas vezes em Scroll Lock e depois prima Enter.

**Nota:** Se a utilização de [Scroll Lock] entrar em conflito com outros programas, pode usar [Ctrl] como alternativa.

Combinação	Função												
[Enter]	Alterna o alvo de KVM e áudio entre as duas portas. Se o alvo KVM e áudio estiver em portas diferentes, apenas o alvo KVM é comutado.												
[k] [Enter]	Comuta apenas o alvo KVM.												
[s] [Enter]	Comuta apenas o alvo áudio.												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	Inicia a varredura automática. O alvo KVM passa de porta em porta em intervalos de n segundos. <p><b>Nota:</b> Substitua n por um número de 1 a 4 quando utiliza esta combinação de tecla de atalho. [Space bar] ou [Esc], parar varredura.</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>Intervalo do varrimento</td><td>n</td><td>Intervalo do varrimento</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 segundos</td><td>3</td><td>10 segundos</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5 segundos (predefinição)</td><td>4</td><td>20 segundos</td></tr> </tbody></table>	n	Intervalo do varrimento	n	Intervalo do varrimento	1	3 segundos	3	10 segundos	2	5 segundos (predefinição)	4	20 segundos
n	Intervalo do varrimento	n	Intervalo do varrimento										
1	3 segundos	3	10 segundos										
2	5 segundos (predefinição)	4	20 segundos										

www.aten.com

KVM操作とオーディオを同時に2つのポート間で切り替えるには、[Scroll Lock]キーを2度押ししてから、[Enter]キーを押してください。
**注意:** [Scroll Lock]キーの使用が他のプログラムと競合する場合は、代替キーとして[Ctrl]キーを使用することが可能です。

### ホットキーセッティングモード一覧表

ホットキー	機能												
[Enter]	KVM操作とオーディオを共に2ポート間で交互に切り替えます。KVM操作とオーディオが異なるポートを選択している場合は、KVM操作のみ切り替わります。												
[k] [Enter]	KVM操作のみ切り替えます。												
[s] [Enter]	オーディオのみ切り替えます。												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	オートスキャンを起動します。ポートの選択が下記の表に記載した秒数間隔で交互に切り替わります。 <p><b>注意:</b> このホットキーの中の部分に、1〜4の数字を入力してください。オートスキャンを終了するには、[スペースキー]または[Esc]キーを押してください。</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>スキャン間隔</td><td>n</td><td>スキャン間隔</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3秒間</td><td>3</td><td>10秒間</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5秒間 (デフォルト)</td><td>4</td><td>20秒間</td></tr> </tbody></table>	n	スキャン間隔	n	スキャン間隔	1	3秒間	3	10秒間	2	5秒間 (デフォルト)	4	20秒間
n	スキャン間隔	n	スキャン間隔										
1	3秒間	3	10秒間										
2	5秒間 (デフォルト)	4	20秒間										
[x] [Enter]	ホットキーセッティングモードの起動キーを[Scroll Lock]と[Ctrl]で交互に設定します。												

www.aten.com

포커스를 두 포트 사이 토글 하기 원한다면 Scroll Lock을 두 번 누른 후 enter를 누릅니다.
**알림:** [Scroll Lock]을 사용 중이라면 다른 프로그램과 충돌 가능하여 [Ctrl]으로 대체 할 수 있습니다.

## 찾기 요약 테이블

조합	기능												
[Enter]	두 개의 포트 사이에서 KVM 과 오디오 포커스를 토글 합니다. 만약 KVM 과 오디오 포커스가 다른 포트에 있다면 KVM포커스만 전환 됩니다.												
[k] [Enter]	KVM포커스만 토글.												
[s] [Enter]	오디오 포커스만 토글.												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	오트 스캔 시작. KVM 포커스는 포트에서 포트 간 초 단위로 순차 진행됩니다. <p><b>알림:</b> n에 1부터 4까지 찾기 조합을 채워 넣습니다. [Space bar] 또는 [Esc]를 사용해 스캔 동작 정지.</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>스캔 간격</td><td>n</td><td>스캔 간격</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 초</td><td>3</td><td>10 초</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5 초(기본값)</td><td>4</td><td>20 초</td></tr> </tbody></table>	n	스캔 간격	n	스캔 간격	1	3 초	3	10 초	2	5 초(기본값)	4	20 초
n	스캔 간격	n	스캔 간격										
1	3 초	3	10 초										
2	5 초(기본값)	4	20 초										

**注意:** 如果使用[Scroll Lock]键会冲突到其他的程序，可选择用[Ctrl]键来取代。

組合	執行工作												
[Enter]	切換KVM與音頻之間的端口。如果KVM和音頻在不同的端口上，僅切換KVM。												
[k] [Enter]	僅切換KVM。												
[s] [Enter]	僅切換音頻。												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	啟動自動掃描。KVM連接端口在n秒內連續循環切換。 <p><b>注意:</b> 用1~4替n。選取[Esc]或[Spacebar]離開自動掃描。</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>掃描區間</td><td>n</td><td>掃描區間</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 秒</td><td>3</td><td>10秒</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5秒(預設)</td><td>4</td><td>20秒</td></tr> </tbody></table>	n	掃描區間	n	掃描區間	1	3 秒	3	10秒	2	5秒(預設)	4	20秒
n	掃描區間	n	掃描區間										
1	3 秒	3	10秒										
2	5秒(預設)	4	20秒										
[x] [Enter]	在默认熱鍵[Scroll Lock]和[Ctrl]間進行切換。												
[m] [Enter]	开启/关闭鼠标仿真功能。（默认：开启）												
[w] [Enter]	开启/关闭鼠标端口切换功能。（默认：关闭）												

組合	執行工作												
[Enter]	切換KVM與音訊之間的連接埠。如果KVM和音訊在不同的連接埠上，僅切換KVM。												
[k] [Enter]	僅切換KVM。												
[s] [Enter]	僅切換音訊。												
[Scroll Lock] [Scroll Lock] +	啟動自動掃描。KVM連接埠在n秒內連續循環切換。 <p><b>注意:</b> 用1~4替n。選取[Esc]或[Spacebar]離開自動掃描。</p>												
[a][Enter][n]	<table> <tbody><tr> <td>n</td><td>掃描區間</td><td>n</td><td>掃描區間</td></tr> <tr> <td>1</td><td>3 秒</td><td>3</td><td>10秒</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5秒(預設)</td><td>4</td><td>20秒</td></tr> </tbody></table>	n	掃描區間	n	掃描區間	1	3 秒	3	10秒	2	5秒(預設)	4	20秒
n	掃描區間	n	掃描區間										
1	3 秒	3	10秒										
2	5秒(預設)	4	20秒										
[x] [Enter]	在預設熱鍵[Scroll Lock]和[Ctrl]間進行切換。												
[m] [Enter]	開啟/關閉滑鼠模擬功能。（預設：開啟）												
[w] [Enter]	開啟/關閉滑鼠連接埠切換功能。（預設：關閉）												

[x] [Enter]	Попеременное переключение клавиши активации горячих клавиш между [Scroll Lock] и [Ctrl].
[m] [Enter]	Включение/отключение функции эмуляции мыши. (По умолчанию: Вкл.)
[w] [Enter]	Включение/отключение функции переключения портов с помощью мыши. (По умолчанию: Выкл.)
[F2] [Enter]	Активация сопоставления клавиатуры Mac.
[F3] [Enter]	Активация сопоставления клавиатуры Sun.
[F10] [Enter]	Автоопределение операционной платформы клавиатуры.
[F4] [Enter]	Переключение текущих настроек переключателя с помощью функции "Вставить" текстового редактора.
[F5] [Enter]	Выполнение сброса USB-клавиатуры и мыши.
[e] [Enter]	Включение/отключение функции "Обнаружение включенного устройства". (По умолчанию: Вкл.)
[r] [Enter]	Сброс горячих клавиш до настроек по умолчанию.
[u][p][g][r][a][d][e] [Enter]	Активация режима "Обновление микропрограммы".