


ZALMAN

User's Manual

K₁Rev.A

ATX MID TOWER
COMPUTER CASE



※ To ensure safe and easy installation, please read the following precaution.
Product design and specifications may be revised to improve quality and performance.

Precautions

- Read this manual carefully before installing.
- Check the product and components before installing. If you find any abnormality, contact the location where you purchased the product for a replacement or refund.
- Wear gloves to prevent accidents when installing the product.
- Severe damage may occur when mounting the system, so do not apply excessive force.
- Connecting the cable incorrectly may cause a fire due to a short circuit. Make sure to refer to the manual when connecting the cable.
- Be careful not to block the ventilation hole of the product when using the system.
- Avoid locations with direct sunlight, water, moisture, oil, and excessive dust. Store and use the product in a well-ventilated location.
- Do not wipe the surface of the product using chemicals. (organic solvents such as alcohol or acetone)
- Do not insert your hand or other object into the product during operation, as this may injure your hand or damage the object.
- Store and use the product out of children's reach.
- Our company assumes no responsibility for any problem that occurs due to the use of the product for purposes other than its designated purposes and/or the carelessness of the consumer.
- The exterior design and specifications of the product are subject to change without prior notice to consumers for quality improvement.

Précautions

- Lisez ce manuel attentivement avant l'installation.
- Vérifiez le produit et les composants avant l'installation. Si vous constatez une anomalie, contactez le lieu où vous avez acheté le produit pour un remplacement ou un remboursement.
- Portez des gants pour éviter des accidents lors de l'installation du produit.
- Des dommages sérieux peuvent se produire lors du montage du système, donc n'appliquez pas de force excessive.
- Une connexion incorrecte du câble peut causer un incendie en raison d'un court-circuit. Assurez-vous de vous référer au manuel lors de la connexion du câble.
- Veillez à ne pas bloquer l'orifice de ventilation du produit en utilisant le système.
- Évitez des endroits avec la lumière directe du soleil, de l'eau, de l'humidité, de l'huile et de la poussière en excès. Rangez et utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas essuyer la surface du produit à l'aide de produits chimiques. (solvants organiques tels que de l'alcool ou de l'acétone)
- Ne pas insérer votre main ou d'autres objets dans le produit pendant le fonctionnement, car cela peut vous blesser la main ou endommager l'objet.
- Rangez et utilisez le produit hors de la portée des enfants.
- Notre société n'assume aucune responsabilité pour tout problème se produisant en raison de l'utilisation du produit à des fins autres que ses objectifs désignés et/ou la négligence du consommateur.
- Le design extérieur et les caractéristiques du produit sont soumis à changement sans préavis aux consommateurs pour une amélioration de la qualité.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Prüfen Sie das Produkt und alle Komponenten, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie etwas Unnormales bemerken, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben, für einen Ersatz oder eine Erstattung.
- Tragen Sie Handschuhe, um bei der Montage des Produkts Unfälle zu vermeiden.
- Bei der Montage des Systems können schwere Schäden auftreten. Wenden Sie daher keine übermäßige Kraft an.
- Ein falsches Anschließen der Kabel kann zu einem Brand durch einen Kurzschluss führen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Anschließen der Kabel nach dem Benutzerhandbuch vorgehen.
- Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren, wenn Sie das System benutzen.
- Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Feuchtigkeit, Öl und Staub. Lagern und benutzen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort.
- Wischen Sie die Oberfläche des Produkts nicht mit Chemikalien ab. (Organische Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton)
- Stecken Sie nicht Ihre Hand oder irgendwelche Gegenstände in das Produkt, während es in Betrieb ist, da dies Ihre Hand verletzen oder das Produkt beschädigen kann.
- Lagern und benutzen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aufgrund der Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke und/oder wegen Unachtsamkeit des Benutzers auftreten.
- Das Außendesign und die technischen Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Mitteilung an die Verbraucher zur Verbesserung der Qualität geändert werden.

Precauciones

- Lea atentamente este manual antes de la instalación.
- Compruebe el producto y los componentes antes de instalarlos. Si encuentra alguna anomalía, comuníquese con la ubicación donde compró el producto para un reemplazo o un reembolso.
- Use guantes para evitar accidentes al instalar el producto.
- Al montar el sistema, se pueden producir daños graves, por lo que no aplique fuerza excesiva.
- La conexión incorrecta del cable puede provocar un incendio debido a un cortocircuito. Asegúrese de consultar el manual al conectar el cable.
- Tenga cuidado de no bloquear el orificio de ventilación del producto cuando utilice el sistema.
- Evite ubicaciones con luz solar directa, agua, humedad, aceite y polvo excesivo. Guarde y utilice el producto en un lugar bien ventilado.
- No limpie la superficie del producto con productos químicos. (Disolventes orgánicos tales como alcohol o acetona)
- No introduzca su mano u otro objeto en el producto durante el funcionamiento, ya que podría dañar su mano o dañar el objeto.
- Guarde y utilice el producto fuera del alcance de los niños.
- Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad ante cualquier problema que se produzca debido al uso del producto para propósitos diferentes a los designados y/o la negligencia del consumidor.
- El diseño exterior y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso a los consumidores para mejorar la calidad.

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство перед установкой.
- Проверьте продукт и компоненты перед установкой. При обнаружении какого-либо дефекта обратитесь в магазин, чтобы оформить возврат или замену.
- Выполняйте установку в защитных перчатках.
- Не прилагайте значительных усилий при монтаже системы во избежание повреждений.
- Неправильное подключение кабелей может привести к возгоранию по причине короткого замыкания. При подключении кабелей следуйте руководству.
- Во время эксплуатации системы вентиляционное отверстие системы не должно быть перекрыто.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей, воды, влаги, масел и избыточного количества пыли на изделие. Хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в хорошо вентилируемых помещениях.
- Не применяйте химические вещества для очистки поверхности изделия (органические растворители, такие как спирт или ацетон).
- Не допускайте попадания рук или каких-либо предметов в изделие во время эксплуатации, это может привести к травме рук или повреждению предмета.
- Храните и используйте изделие в недоступных для детей местах.
- Наша компания не несет ответственность за любые проблемы, возникшие при использовании изделия не по назначению или по причине неосторожности потребителя.
- Внешний вид и спецификации продукта могут быть изменены в целях улучшения качества без предварительного уведомления потребителей.

注意事項

- インストールをする前にこちらのマニュアルを読んでください。
- インストールをする前に製品とコンポーネントを確認してください。正常でない事を見つけたら、交換もしくは返金をいたしますので、ご購入をされた場所にご連絡ください。
- 製品をインストールする際にアクシデントを避けるためにグローブを着用してください。
- システムを取り付ける際に深刻なダメージを引き起こすかもしれませんので、圧力をかけすぎないようにしてください。
- ケーブル接続の間違いは火事の原因になります。ケーブルを接続する際はマニュアルを読んでください。
- システムを使用する際は換気のための穴を塞がないでください。
- 直射日光、水、湿気、オイルや過度な埃がある場所は避けてください。換気がいい場所に保管または使用をしてください。
- 化学物質を使用して製品の表面を拭かないでください。(アルコールやアセトンなど有機溶媒)
- 動作中の製品に手や他のものをいって下さい。怪我もしくはものが壊れる可能性があります。
- 子供が手に届かない場所に保管してください。
- 私々は他の目的で本製品を使用した際に起きた問題もしくは消費者の不意で起きた問題に対する責任は負いません。
- 改良のために製品のデザインと細部は事前のお知らせなしで変更をする場合がございます。

預防措施

- 在安装前请仔细阅读本手册。
- 在安装前请检查产品和组件。如果您发现任何异常情况，请联系您购买本产品的地方，进行更换或是退款。
- 在安装本产品时，请佩戴手套，以防止发生事故。
- 在安装系统时，可能会发生严重伤害，所以请不要过度用力。
- 错误的接线可能导致因短路而造成的火灾。接线时请确保参考本手册。
- 在使用该系统时，请小心不要遮挡本产品的通风口。
- 避免放置在阳光直射、有水、潮湿、有油或是尘土过多的地方。请在通风良好的场合保存并使用本产品。
- 请不要用化学品擦拭本产品的表面。(例如酒精或丙酮等有机溶剂)
- 在操作过程中请不要把手或是其它物品伸入本产品中，这可能会导致您的手或物品受伤或受损。
- 请在儿童无法接触到的地方保存并使用本产品。
- 我们公司对于因本产品用于不当用途或/用户失误而造成的任何问题，不承担任何责任。
- 本产品的外形设计和参数可能会因为质量提升而有所变更，恕不另行通知。

Precauções

- Leia este manual com atenção antes da instalação.
- Verifique o produto e os componentes antes da instalação. Se encontrar alguma anormalidade, contacte o local onde comprou o produto para o substituir ou para obter um reembolso.
- Utilize luvas para evitar acidentes ao instalar o produto.
- Poderão ocorrer danos graves ao montar o sistema, pelo que não exerça força em excesso.
- Ligar o cabo incorretamente poderá causar um incêndio devido a um curto-circuito. Certifique-se de que consulta o manual ao ligar o cabo.
- Tenha o cuidado de não bloquear o orifício de ventilação do produto ao utilizar o sistema.
- Evite locais com luz solar direta, água, humidade, óleo e poeira excessiva. Armazene e utilize o produto num local bem ventilado.
- Não limpe a superfície do produto utilizando produtos químicos. (solventes orgânicos, tais como álcool ou acetona)
- Não introduza a sua mão ou outro objeto no produto durante o funcionamento, visto que isso poderá causar lesões na sua mão ou danos no objeto.
- Armazene e utilize o produto fora do alcance das crianças.
- A nossa empresa não se responsabiliza por qualquer problema que ocorra devido à utilização do produto para finalidades que não as previstas e/ou na sequência de negligência por parte do consumidor.
- O design exterior e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos consumidores por motivos de melhoria da qualidade.

주의사항

- 설치 전에 설명서를 자세히 읽으십시오.
- 설치 전 제품과 구성품을 반드시 확인 후 이상이 있을 경우 구입처에 교환/환불 조치 받으십시오.
- 제품 설치 시 사고 예방을 위해 장갑을 착용하고 취급하십시오.
- 시스템 장착 시 치명적 손상이 발생할 수 있으므로 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 케이블을 잘못 연결하면 화재로 인한 화재 우려가 있어 필히 설명서를 참고하여 연결하십시오.
- 시스템 사용시 제품의 통풍구가 막히지 않도록 주의 하십시오.
- 직사광선, 물, 습기, 기름, 먼지가 많은 곳을 피하고 공기가 잘 통하는 곳에서 보관/사용 하십시오.
- 화학약품 등으로 제품의 표면을 닦지 마십시오. (알코올 또는 아세톤 등 유기용제)
- 동작 중에는 인체나 제품에 해를 끼칠 수 있으므로 손이나 물체를 넣지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관/사용하십시오.
- 정해진 용도 외의 사용 및 소비자 부주의로 발생한 문제는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품의 외관 디자인 및 규격은 품질 향상을 위해 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Środki ostrożności

- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze zrozumieniem z treścią tego podręcznika.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt i podzespoły. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony, aby wymienić go na inny egzemplarz lub uzyskać zwrot pieniędzy.
- Założyć rękawice, aby zapobiec wypadkom podczas montażu produktu.
- Niewłaściwy montaż może spowodować poważne uszkodzenia, dlatego nie należy stosować nadmiernej siły.
- Nieprawidłowe podłączenie kabli może spowodować pożar w wyniku zwarcia. Podłączając kable, należy zawsze stosować się do instrukcji przedstawionych w tym podręczniku.
- Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych produktu podczas korzystania z komputera.
- Nie ustawiać produktu w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie promieni słonecznych, wody, wilgoci, oleju, ani w pomieszczeniach o dużym zapyleniu. Produkt przechowywać i używać go w miejscach o dobrej wentylacji.
- Nie przecierać powierzchni produktu środkami chemicznymi (organiczne rozpuszczalniki, takie jak alkohol lub aceton).
- Nie wkładać dłoni ani innych przedmiotów do wnętrza produktu podczas pracy komputera, ponieważ może to spowodować obrażenia dłoni lub uszkodzenie tego przedmiotu.
- Produkt przechowywać i używać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikające z użycia produktu do celów innych niż jego przeznaczenie i/lub spowodowanych przez niedbałość użytkownika.
- Wygląd zewnętrzny i dane techniczne produktu mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Zmiany są wprowadzane w celu ulepszenia jakości produktów.

Upozornění

- Tuto příručku si před instalací důkladně přečtěte.
- Před instalací zkontrolujte výrobek a jeho jednotlivé díly. V případě zjištění jakéhokoliv problému kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu či vrácení peněz.
- Při instalaci výrobku používejte rukavice, abyste se vyhnuli nehodám.
- Během montáže systému může dojít k závažnému poškození, proto nevyvíkejte přílišnou sílu.
- Nesprávné připojení kabelu může způsobit zkrat a z něj plynoucí požár. Při připojování kabelu se řiďte pokyny v příručce.
- Při používání systému neblokuje větrací otvor výrobku.
- Vyhýbejte se místům, kde se vyskytuje přímý sluneční svit, voda, vlhkost, olej a zvýšená prašnost. Výrobek skladujte a používejte na dobře větraném místě.
- Při otírání povrchu výrobku nepoužívejte žádné chemikálie (organická rozpouštědla jako alkohol či aceton).
- Během provozu do výrobku nestřekejte ruku ani žádné předměty, protože by mohlo dojít k poranění ruky či poškození předmětů.
- Výrobek skladujte mimo dosah dětí.
- Naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakýkoli problém, který nastane z důvodu použití produktu k jiným než určeným účelům a/nebo z důvodu nedbalosti spotřebitele.
- Vnější provedení a specifikace výrobku se mohou z důvodu zlepšení kvality bez předchozího upozornění změnit.

Övintézkedések

- A szerelés és üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A szerelés és üzembe helyezés előtt ellenőrizze a terméket és annak alkatrészeit. Ha bármilyen rendellenességet észlel, a termék cseréjéhez vagy árának visszatérítéséhez vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.
- A termék szerelése és üzembe helyezése során a balesetek elkerüléséhez hordjon kesztyűt.
- A szerelés során ne alkalmazzon nagy erőt, ugyanis az súlyosan károsíthatja a rendszert.
- A kábelek nem megfelelő csatlakoztatása rövidzárlatot és tüzet okozhat. A kábelek csatlakoztatását a kézikönyv útmutatása szerint végezze.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben hagyja szabadon a termék szellőzőnyílásait.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénybe, víz, nedvesség, olaj, vagy nagy mennyiségű por közelébe. A terméket jól szellőző helyiségben tárolja és használja.
- A termék tisztításához ne használjon vegyi tisztítószeret. (szerves oldószereket, pl. alkoholt vagy acetont)
- Működés közben ne nyúljon a termék belsejébe se kézzel, se egyéb tárggyal, ez ugyanis a kezének vagy a sérülését eredményezheti.
- A terméket mind tárolás, mind használat közben tartsa távol a gyermekektől.
- Cégünk nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen vagy nem megfelelő használatából eredő problémákért.
- A termék kinézete és műszaki adatai minőségjavítás céljából a fogyasztók előzetes értesítése nélkül változhatnak.

Tedbirler



- Kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Kurmadan önce ürünü ve bileşenleri kontrol edin. Herhangi bir anormallik bulursanız, değiştirme veya iade için ürünü satın aldığınız yer ile iletişim kurun.
- Ürünü kurarken kazaları önlemek için eldiven takın.
- Sistemi monte ederken ciddi hasar meydana gelebilir, bu yüzden aşırı kuvvet uygulamayın.
- Kabloyu yanlış bağlamak, kısa devre nedeniyle yangına neden olabilir. Kabloyu bağlamadan önce kılavuza başvurduğunuzdan emin olun.
- Sistemi kullanırken, ürünü havalandırma deliğini tıkamamaya dikkat edin.
- Doğrudan güneş ışığı, su, nem, yağ ve aşırı toza sahip yerlerden kaçının. Ürünü iyi havalandırılan bir yerde saklayın ve kullanın.
- Ürünün yüzeyini kimyasallar (alkol veya aseton gibi organik çözücüler) kullanarak silmeyin.
- Elinizi yaraalayabileceğinden veya nesneye hasar verebileceğinden, çalışma sırasında ürüne elinizi veya başka bir nesneyi sokmayın.
- Ürünü, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın ve kullanın.
- Şirketimiz, ürünü, tasarılan amaçları dışındaki amaçlar için kullanılması ve/veya tüketicinin özensizliği nedeniyle meydana gelen herhangi bir sorunun sorumluluğunu üstlenmez.
- Ürünün dış tasarımı ve teknik özellikleri, kaliteyi iyileştirmek için tüketicilere önceden bildirimde bulunulmaksızın değişikliğe tabidir.

Precauzioni

- Leggere il presente manuale con attenzione prima dell'installazione.
- Controllare il prodotto e i componenti prima dell'installazione. Se si riscontrano anomalie, contattare il rivenditore del prodotto per la sostituzione o il rimborso.
- Indossare guanti per prevenire incidenti durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione del sistema possono verificarsi danni gravi, pertanto non impiegare eccessiva forza.
- Il collegamento errato dei cavi può causare incendi dovuti a cortocircuiti. Assicurarsi di fare riferimento al manuale durante il collegamento dei cavi.
- Prestare attenzione a non ostruire il foro di ventilazione del prodotto durante l'utilizzo del sistema.
- Evitare luoghi che presentino luce diretta del sole, acqua, umidità, olio o eccessiva polvere. Conservare e utilizzare il prodotto in un luogo ben ventilato.
- Non strofinare la superficie del prodotto con sostanze chimiche (solventi organici come alcol o acetone).
- Non inserire le mani o altri oggetti nel prodotto durante il funzionamento, poiché si potrebbero subire lesioni alle mani o si potrebbe danneggiare l'oggetto.
- Conservare e utilizzare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi dovuti all'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per i quali è progettato e/o per negligenza del cliente.
- Il design esterno e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso per i consumatori, ai fini del miglioramento della qualità.

Specifications

Model	K1 Rev.A	
Case Form Factor	ATX Mid-Tower	
Dimensions	458 x 210 x 450(H)mm	
Weight	6.4kg	
Case Materials	Steel, Plastic, Tempered Glass	
Motherboard Support	ATX / mATX / Mini-ITX	
Maximum VGA Length	380mm	
Maximum CPU Cooler Height	178mm	
Maximum PSU Length	190mm	
PCI Expansion Slots	7	
Case Drive Bays	2 x Combo (3.5" or 2.5"), 2 x 2.5"	
Fan Mount Locations	Top	2 x 120mm / 2 x 140mm
	Front	3 x 120mm / 2 x 140mm
	Rear	1 x 120mm / 1 x 140mm
	Bottom	2 x 120mm
Fan Included	Front	1 x 120mm
	Rear	1 x 120mm (with Spectrum LED effect)
Radiator Mount Locations	Top	120mm / 240mm
	Front	120mm / 240mm / 280mm / 360mm
	Rear	120mm
I/O Ports	1 x Headphone, 1 x Mic, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, LED Control, Power, Reset	



Accessories



HDD
Screws x 8



SSD / MB
Screws x 18




PSU / VGA
Screws x 8



Motherboard
Standoffs x 3



Manual




PCI Slot covers
x 2



Cable ties
x 5



Fan
Screws x 2



#	Part	#	Part	#	Part	#	Part
A	USB 3.0 Ports	B	USB 2.0 Ports	C	Headphone jack	D	Microphone jack
E	HDD / Power LED	F	LED Control button	G	Reset button	H	Power button

※ LED Control button

1. LED Lighting mode : Short press. | 짧게 누름.
2. LED Lighting off : Long press. (more than 3 seconds) | 길게 누름. (3초 이상)

1. Disassemble the side panels

English Loosen the side hand screw and disassemble the tempered glass panel and the steel panel.

Français Desserrer la vis main latérale et démonter le panneau de verre trempé et le panneau d'acier.

Deutsch Lösen Sie die Flügelschraube an der Seite und nehmen Sie die Hartglasscheibe ab und den stalen panel.

Español Afloje el tornillo de mano lateral y desmontar el panel de vidrio templado y el panel de acero.

Русский Ослабьте боковой установочный винт и снимите панель из закаленного стекла и стальной панели.

日本語 サイドハンドスクリューを緩め、強化ガラスパネルとスチールパネルを分解します。

中文 拧松侧面手动螺丝，拆卸钢化玻璃面板和钢板。


Portugues Solte o parafuso lateral e desmontar o painel de vidro temperado e o painel de aço.

한글 측면 핸드 스크류 분리후 강화유리 패널과 스틸 패널을 분리합니다.

Polski Poluzuj boczną śrubę i zdemontuj panel ze szkła hartowanego i stalowy panel.

Magyar Lazítsa meg az oldalsó kézi csavart, és szedje szét az edzett üveglapot és az acéllemezt.

Cesky Povolte boční ruční šroub a demontovat tvrzeného skleněného panelu a ocelový panel.



2. Mounting the motherboard

English

As 6 standoffs are mounted by default, insert an additional standoffs according to the type of motherboard by referring to the mounting position of the motherboard, and mount the motherboard on the case.

Français

Étant donné que les 6 douilles sont montées par défaut, insérez une douille supplémentaire en fonction du type de carte mère en vous référant à la position de montage de la carte mère, puis montez la carte mère sur le boîtier.

Deutsch

Da standardmäßig 6 Abstandshalter montiert sind, fügen Sie einen weiteren Abstandshalter entsprechend der Art der Hauptplatine hinzu, indem Sie sich auf die Einbauposition der Hauptplatine beziehen, und bauen Sie die Hauptplatine am Gehäuse an.

Español

Como se montan 6 tornillos hexagonales por defecto, inserte uno adicional según el tipo de placa principal que sea consultando la posición de montaje de la placa principal, y monte la placa principal sobre la caja.

Русский

Так как 6 опор уже установлены, установите дополнительные опоры в соответствии с типом и положением установки системной платы и установите системную плату в корпус.

日本語

6本スタンドオフはデフォルトにより取り付けられているので、メインボードの取り付け場所を参照にしてメインボードのタイプにより追加のスタンドオフを挿入して、ケースにメインボードを取り付けてください。

中文

当 6 个小螺丝已经默认安装好后，通过参考主板的安装位置，确定主板的类型并插入额外的小螺丝，然后将主板固定在机箱上。

Português

Tendo em conta que já estão montados 6 espaçadores, introduza um espaçador adicional conforme o tipo de placa principal, consultando a posição de montagem da placa principal, e monte a mesma na torre.

한글

기본 6개의 Standoff가 장착되어 있으므로, 마더보드 장착 볼트 위치를 참조하여 마더보드 타입에 따라 Standoff를 추가로 끼우고 마더보드를 케이스에 장착합니다.

Polski



Ponieważ domyślnie w obudowie zamocowanych jest sześć kółków dystansowych, zamontuj dodatkowe kolki stosownie do typu płyty głównej i otworów montażowych na płycie głównej, a następnie zamocuj płytę główną w obudowie.

Magyar

Mivel alapesetben mind a 6 távtartó elem fel van szerelve, az alaplappól típusától függően helyezzen be még egy távtartó elemet, az alaplappól szerelési helyének megfelelően, majd szerelje be az alaplappot a házba.

česky




Standardně je namontováno 6 vložek, proto přidejte další vložku podle typu hlavní desky a vzhledem k pozici montáže hlavní desky, načež namontujte hlavní desku do skříně.



Mini-ITX

mATX

ATX



3. Mounting the PSU

English Fix the PSU on the PSU mounting hole located at the bottom of the case using the screw.

Français Fixez l'unité d'alimentation sur l'orifice de montage de l'unité d'alimentation située en bas du boîtier à l'aide de la vis.

Deutsch Befestigen Sie das Netzteil an der Netzteil-Montagebohrung an der Unterseite mit der Schraube am Gehäuse.

Español Fije la fuente de alimentación en el orificio de montaje de la fuente de alimentación ubicado en la parte inferior de la caja usando el tornillo.

Русский С помощью винтов зафиксируйте блок управления в соответствующем углублении в нижней части корпуса.

日本語 スクリューを使用してケースの底にあるPSU取り付け用の穴でPSUを固定してください。

中文 使用螺丝刀在箱体底部的 PSU 安装孔中固定 PSU。


Português Fixe a PSU no orificio de montagem da PSU, localizado na parte inferior da torre, utilizando o parafuso.

한글 케이스 하단부에 위치한 PSU 장착 홀과 PSU를 맞추어 나사로 장착합니다.

Polski Zamocuj zasilacz w otworze montażowym zasilacza na dole obudowy, używając odpowiednich śrub.

Magyar Rögzítse a tápegységet a csavarral a ház alján található szerelőfurathoz.

český Pomocí šroubu zajistěte napájecí zdroj na montážním otvoru pro napájecí zdroj umístěný ve spodní části skříně.



4. Mounting the PCI-E(VGA) card

English Loosen the screw, separate the PCI cover, mount the graphic card, and fix it using the screw.

Français Desserrez la vis, séparez le capot PCI, montez la carte graphique et fixez-la à l'aide de la vis.

Deutsch Lösen Sie die Schraube, nehmen Sie die PCI-Abdeckung ab, bauen Sie die Grafikkarte ein und befestigen Sie sie mit der Schraube.

Español Afloje el tornillo, separe la cubierta PCI, monte la tarjeta gráfica y fijela con el tornillo.

Русский Ослабьте винты, снимите крышку PCI, установите графическую карту и зафиксируйте ее с помощью винта.

日本語 スクリューを緩め、PCIカバーを分けて、グラフィックカードを取り付け、そしてスクリューを使用して固定してください。

中文 拧松螺丝，拆下 PCI 盖，安装显卡，然后用螺丝固定。


Português Desaperte o parafuso, separe a cobertura da PCI, monte a placa gráfica e fixe-a utilizando o parafuso.

한글 나사를 풀어 PCI 커버를 분리한 후 그래픽카드를 장착하고 나사로 고정합니다.

Polski Wykręć śrubę, wyjmij osłonę szczeliny PCI, zamocuj kartę graficzną, a następnie zabezpiecz ją wcześniej wykręconą śrubą.

Magyar Lazítsa meg a csavart, távolítsa el a PCI fedőt, szerelje be a videokártyát, majd rögzítse a csavarral.

český Uvolněte šroub, oddělte kryt PCI, namontujte grafickou kartu a upevněte ji pomocí šroubu.



5. Mounting the 2.5" SSD / HDD

English Available to mounting the SSD and the 2.5 inch HDD on both side of chassis.

Français Disponible pour monter le SSD et le disque dur de 2,5 pouces des deux côtés du châssis.

Deutsch Beschikbaar voor montage van de SSD en de 2,5-inch HDD aan beide zijden van het chassis.

Español Disponible para montar el SSD y el disco duro de 2,5 pulgadas en ambos lados del chasis.

Русский Доступно для монтажа SSD и 2,5-дюймового жесткого диска на обеих сторонах корпуса.

日本語 シャーシの両側にSSDと2.5インチHDDを取り付けることができます。

中文 可在机箱两侧安装SSD和2.5英寸硬盘。

Português Disponível para montar o SSD e o HDD de 2,5 polegadas em ambos os lados do chassi.


한글 새시의 양쪽에서 2.5" SSD 또는 HDD를 장착 할 수 있습니다.

Polski Dostępne do montażu dysku SSD i 2,5-calowego dysku twardego po obu stronach obudowy.


Magyar Az SSD és a 2,5 hüvelykes HDD a ház mindkét oldalára szerelhető.

český K dispozici pro montáž SSD a 2,5 "HDD na obou stranách podvozku.

2.5" Installation_1



2.5" Installation_2



(SSD / MB) Screws

6. Mounting the 3.5" and 2.5" SSD / HDD

English Separate the tool-free 2.5" and 3.5" combo HDD cage and assemble the HDD or SSD. Mount the assembled HDD on the slot.

Français Séparez la cage combinée à disque dur 2,5" et 3,5" sans outil et assemblez le disque dur ou le disque SSD. Montez le disque dur assemblé sur l'emplacement.

Deutsch Bauen Sie das werkzeuglose 2,5"- und 3,5"-Combo HDD-Gehäuse ab und montieren Sie die HDD oder SSD. Bauen Sie die montierte HDD am Steckplatz an.

Español Separar la caja de 2.5" sin herramientas y la caja combo HDD 3.5" y monte el HDD o el SSD. Monte el disco duro HDD en la ranura.

Русский Снимите комбинированный отсек для жестких дисков 2,5 и 3,5 дюйма, установите в него жесткий или твердотельный диск. Установите корпус с диском в паз.

日本語 ツールフリーの2.5"と3.5"コンボHDDケーシングを分け、HDDもしくはSSDをアセンブルしてください。組み立てたHDDをスロットに取り付けます。

中文 拆开免工具的 2.5 英寸和 3.5 英寸组合 HDD 箱，然后装上 HDD 或 SSD。在插槽内安装已组装好的 HDD。


Português Separe o compartimento de combinação de HDD de 2,5" e 3,5", sem ferramentas, e monte a HDD ou SSD. Monte a HDD na ranhura.


한글 Tool-free 2.5", 3.5" 콤보 HDD 케이스를 분리 후 HDD 또는 SSD를 조립 합니다. 조립된 HDD를 슬롯에 장착합니다.

Polski Wyjmij kieszeń dysku HDD 2,5" i 3,5" do montażu bez narzędzi, a następnie zamocuj w niej dysk HDD lub SSD. Wsuń kieszeń z zamocowanym dyskiem HDD do wnęki.

Magyar Távolítsa el a szerszámot nem igénylő kombinált 2,5" + 3,5" HDD tartót, majd helyezze bele a HDD-t vagy SSD-t. Helyezze vissza a HDD-t a rekeszbe.

česky Oddělte 2,5" a 3,5" kombinovanou káec na pevný disk s montáží bez použití náradí a sestavte pevný disk nebo disk SSD. Proveďte montáž sestaveného pevného disku do slotu.





8. Separating the front panel

English Hold the groove at the bottom front and separate the panel.

Français Tenez la rainure à l'avant au fond et séparez le panneau.

Deutsch Greifen Sie die Nut vom an der Unterseite und nehmen Sie die Verkleidung ab.

Español Sujete la ranura de la parte inferior delantera y separe el panel.

Русский Возьмитесь за паз в нижней части передней панели снимите ее.

日本語 底の前方の溝を抑え、パネルを分けてください。

中文 抓住前部底槽，然后拆下面板。


Português Segure na ranhura na parte frontal inferior e separe painel.

한글 그림과 같이 전면 하단의 홈을 잡고 패널을 분리 합니다.


Polski Chwyć za rowek na dole panelu przedniego i zdejmij panel.

Magyar Fogja meg az alsó elülső vájatot, és távolítsa el az előlapot.

český Podržte drážku vpředu dole a oddělte panel.




9. I/O Connectors



HD Audio



USB 2.0



USB 3.0

I/O Port



HDD LED



Power LED



Reset



Power

1. 품질보증기간 : 제품 제조일로부터 1년(단, 구입영수증 증빙 시 제품 구입일로부터 1년.)

2. 무상 A/S : 품질 보증기간 내에 제품 자체 성능상의 하자 및 불량 발생 시.

3. 유상 A/S : 품질 보증기간 이후에 제품 사용상의 문제 발생 시.

단, 아래와 같은 사항에 대해서는 품질 보증기간 이내라도 무상 A/S 처리가 되지 않으며, 소비자 부담으로 처리됩니다.

- ① 본 사용 설명서에 명시된 설치 전 주의사항 및 유의사항을 지키지 않은 경우.
- ② 사용자의 고의나 과실 및 부주의로 인하여 변형, 파손/파괴된 경우.
- ③ 사용자의 임의 개조에 의한 변형 및 고장이 발생한 경우.
- ④ 품질 보증 스티커가 제거 또는 훼손 되었을 경우.
- ⑤ 천재 지변으로 인해 고장이 발생한 경우.

4. 제품교환

1) 교환 및 수리 : 제품 제조일로부터 ~ 보증기간이내에 제품자체 성능상의 하자 또는 불량발생 시.

- ① 구입일로부터 14일 이내 - 새제품 1:1 교환 (구성품 및 구입내역서 증빙 시.)
- ② 보증기간 이내 - 무상교환 및 무상수리.
- ③ 보증기간 이후 - 유상교환 및 유상수리.

5. 부품보유기간

제품 단종일로부터 2년(단, 단종시점은 단종제품의 최종 출하일을 기준으로 합니다.)

6. A/S안내

1) 운영시간

- ① 센터 운영시간 10:00~17:00 (주말 및 공휴일 휴무)
- ② 상담 운영시간 10:00~16:00

2) 접수방법

- ① 방문 접수 : www.zalmansvc.com에 접속 및 회원가입 하신 후 A/S를 신청.
→ 신청하신 제품 지참 후 방문해주시기 바랍니다.
- ② 택배 접수 : www.zalmansvc.com에 접속 및 회원가입 하신 후 A/S를 신청.
→ 주소, 성함, 연락처, 증상을 정확히 기재 후 택배 배송해주시기 바랍니다.
(서비스센터 주소는 www.zalmansvc.com에서 확인하시기 바랍니다.)

7. 운송비용

- 1) 초기불량의 경우 : 초기불량의 경우 왕복 운임비는 당사가 부담합니다.
- 2) 무상 A/S의 경우 : 무상 기간 내의 택배 운임비는 1회(선불) 고객 부담입니다.
- 3) 유상 A/S 및 보증기간 이후 : 왕복 비용 모두 고객 부담입니다.

ZALMAN
COOL INNOVATIONS