



USER MANUAL
MULTI LANGUAGE



Item 71269 Version 2.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions


BUILD-IN SWITCH

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH




ACM-2000 BUILD-IN SWITCH


5



6




7




8

LED blinks fast




ACM-2000 BUILD-IN SWITCH



9




10





Optional: Unpair a Trust Smart Home channel




LED blinks fast



Optional: Clear Memory

LED blinks fast



1. Switch off the mains voltage**2. Remove the existing lighting**

Detach the existing lighting and disconnect the wires. Do not exceed the maximum load: 2000W.

3. Connect the live and neutral wire

Connect the live wire to the outer left [L] terminal. Connect the neutral wire to the outer right [N] terminal. Tighten the clamping screws.

4. Connect the switch wire and neutral wire to the lamp

Connect the (black) switch wire from the lamp to the **[L]** socket.
Connect the (blue) neutral wire from the lamp to the left [N] contact.

5. Switch on the mains power (electric meter box) to continue the installation

Shock hazard! Do not contact any exposed wiring. Only touch the plastic housing of this product.

6. Activate learn-mode

Press the learn-button on the receiver for 1 second. The learn-mode will be active for 12 seconds and the LED-indicator will blink slowly.

7. Assign Trust Smart Home transmitter code

While the learn-mode is active, send an ON-signal with any Trust Smart Home transmitter to assign the code to the receiver's memory.

8. Code confirmation

The LED will flash fast to confirm the code has been received. The receiver can store up to 32 different transmitter codes in its memory. The memory will be preserved when the receiver is moved to another location or in case of power failure.

9. Mount the receiver in the box

Mount the receiver in the wall or ceiling box (break off the mounting tabs if necessary) and cover it up with a blind cover or mount the light back onto the ceiling again.

10. Manual operation with a Trust Smart Home transmitter

Press ON to switch the receiver on

Press OFF to switch the receiver off

Single code delete

- A** Press the learn-button for 1 second. The learn-mode will be active for 12 seconds and the LED-indicator will blink slowly.
- B** While the learn-mode is active, send an OFF-signal of a specific Trust Smart Home transmitter to delete that code.
- C** The LED will flash fast to confirm code deletion.

Full memory delete

- A** Press and hold the learn-button on the receiver (approx. 6 sec.) until the LED-indicator starts blinking fast. The delete mode will be active for 12 seconds.
- B** While the delete mode is active, press the learn-button again for 1 second.
- C** The LED will flash fast to confirm the memory has been cleared.

1. Hauptstromzufuhr abschalten (Stromzählerkasten)

2. Vorhandene Beleuchtung entfernen

Schrauben Sie die vorhandene Beleuchtung ab und trennen Sie die Kabelverbindungen. Die maximale Wattleistung sollte nicht überschritten werden: 2000 W.

3. Stromführendes Kabel und Neutralleiter anschließen

Schließen Sie das (schwarze) stromführende Kabel an der Buchse [L] ganz links an. Schließen Sie den (blauen) Neutralleiter an der Buchse [N] ganz rechts an. Erkundigen Sie sich bei einem Elektriker, wenn Sie Zweifel wegen der Kabelfarben haben. Ziehen Sie die Klemmschrauben fest.

4. Verbinden Sie das Schalterkabel und den Neutralleiter mit der Lampe

Verbinden Sie das (schwarze) Schalterkabel von der Lampe mit dem [L] Steckdose.

Verbinden Sie den (blauen) Neutralleiter der Lampe mit dem linken [N]-Kontakt.

5. Hauptstromzufuhr einschalten (Stromzählerkasten) zur Fortsetzung der Installation

Stromschlaggefahr! Berühren Sie keine bloßliegenden Kabel. Berühren Sie nur das Kunststoffgehäuse dieses Produkts.

6. Lernmodus aktivieren

Halten Sie die Lern Taste des Empfängers eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 12 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.

7. Trust Smart Home-Sendercode zuweisen

Im aktivierten Lernmodus kann ein ON-Signal mit einem beliebigen Trust Smart Home-Sender gesendet werden, um den Code dem Empfängerspeicher zuzuweisen.

8. Codebestätigung

Die LED am Empfänger blinkt schnell, um den Empfang des Codes zu bestätigen. Der Empfänger kann bis zu 32 verschiedene Sendercodes im Speicher speichern. Bei Stromausfall oder bei Änderung des Empfängerstandorts bleibt der Speicher erhalten.

9. Empfänger auf Anschlussdose montieren

Montieren Sie den Empfänger an der Wand- oder Deckenanschlussdose (entfernen Sie dabei wenn nötig die Montierlaschen) und schließen Sie mit einer Abdeckplatte ab bzw. montieren Sie die Lampe wieder an der Decke.

10. Manuelle Bedienung mit einem Trust Smart Home-Sender

Drücken Sie auf ON, um den Empfänger einzuschalten.

Drücken Sie auf OFF, um den Empfänger auszuschalten.

Einzelnen Code löschen

- A** Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 12 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.
- B** Bei aktiviertem Lernmodus können Sie ein OFF-Signal eines bestimmten Trust Smart Home-Senders senden, um diesen Code zu löschen.
- C** Die LED am Empfänger blinkt schnell, um das Löschen des Codes zu bestätigen.

Gesamten Speicher löschen

- A** Halten Sie die Lerntaste des Empfängers etwa 6 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige anfängt schnell zu blinken. Der Löschmodus bleibt 12 Sekunden aktiviert.
- B** Drücken Sie die Lerntaste erneut eine Sekunde lang bei aktiviertem Löschmodus.
- C** Die LED am Empfänger blinkt schnell, um das Löschen des Speichers zu bestätigen.

1. Mettre l'alimentation générale hors tension (compteur électrique)

2. Retrait de l'éclairage existant

Détachez l'éclairage existant et débranchez les fils. Ne dépassez pas la charge maximale 2000W

3. Raccordement du fil sous tension et du fil de neutre

Raccordez le fil sous tension au contact [L] extérieur gauche. Raccordez le fil de neutre au contact [N] extérieur droit. Serrez les vis de serrage.

4. Connectez le fil de l'interrupteur et le fil neutre à la lampe

Connectez le fil (noir) de l'interrupteur de la lampe au [L] prise.
Connectez le fil neutre (bleu) de la lampe au contact [N] gauche.

5. Mise sous tension (au niveau du compteur électrique) pour poursuivre l'installation

Risque de décharge électrique ! Évitez d'entrer en contact avec tout fil exposé. Touchez uniquement le boîtier en plastique du dispositif.

6. Activation du mode recherche

Appuyez une seconde sur le bouton de recherche du récepteur. Le mode recherche est alors actif pendant 12 secondes et le voyant indicateur clignote lentement.

7. Affectation d'un code d'émetteur Trust Smart Home

Tandis que le mode recherche est actif, envoyez un signal d'activation avec n'importe quel émetteur Trust Smart Home pour affecter le code à la mémoire du récepteur.

8. Confirmation du code

La LED clignotera rapidement pour confirmer la réception du code. Le récepteur peut stocker en mémoire jusqu'à 32 codes d'émetteur différents. La mémoire est préservée en cas de panne de courant ou de déplacement du récepteur.

9. Installation du récepteur dans la boîte

Installez le récepteur dans la boîte à encastrer au mur ou au plafond (cassez les languettes de montage si nécessaire). Refermez la boîte avec une plaque de protection ou réinstallez l'éclairage au niveau du plafond.

10. Fonctionnement manuel avec un émetteur Trust Smart Home

Appuyez une fois sur le bouton ON pour activer le récepteur.

Appuyez sur le bouton OFF pour désactiver le récepteur.

Suppression d'un code

A Appuyez sur le bouton recherche pendant 1 seconde. Le mode recherche est alors actif pendant 12 secondes et le voyant indicateur clignote lentement.

B Lorsque le mode recherche est activé, envoyez un signal de désactivation avec un émetteur Trust Smart Home spécifique pour supprimer le code.

A La LED clignotera rapidement pour confirmer la suppression du code.

Suppression de toute la mémoire

A Appuyez sur le bouton recherche du récepteur (pendant environ 6 secondes) jusqu'à ce que le voyant indicateur commence à clignoter rapidement. Le mode suppression est actif pendant 12 secondes.

B Tandis que le mode suppression est actif, appuyez de nouveau sur le bouton recherche pendant 1 seconde.

C La LED clignotera rapidement pour confirmer la suppression de la mémoire.

1. Schakel de netvoeding (in de meterkast) uit

2. Verwijder de huidige verlichting

Ontkoppel de huidige verlichting en maak de snoeren los. De maximale belasting niet overschrijden: 2000W.

3. Sluit de stroom- en neutrale draad aan

Sluit de stroomdraad aan op het buitenste linker aansluitpunt [L]. Sluit de neutrale draad aan op het buitenste rechter aansluitpunt [N]. Draai de klem Schroeven vast.

4. Sluit de schakeldraad en nuldraad aan van de lamp

Sluit de (zwarte) schakeldraad van de lamp op het [L] contact.
Sluit de (blauwe) nuldraad van de lamp aan op het linker [N] contact.

5. Schakel de netvoeding (in de meterkast) aan om door te gaan met de installatie

Gevaar voor schokken! Raak geen blootliggende bedrading aan. Raak alleen het plastic omhulsel van dit product aan.

6. Leermodus activeren

Druk 1 seconde lang op de leerknop van de ontvanger. De leermodus is 12 seconden actief en de LED-indicator zal kort knipperen.

7. Trust Smart Home-zendcode toewijzen

Als de leermodus is ingeschakeld, stuur een AAN-sigitaal met een Trust Smart Home-zender om de code in het geheugen van de ontvanger te zetten.

8. Bevestiging van code

De LED op de ontvanger zal snel knipperen om te bevestigen dat de code is ontvangen. De ontvanger kan tot 32 verschillende zendcodes in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft bewaard wanneer de ontvanger naar een andere locatie wordt verplaatst of in geval van een stroomstoring.

9. Monteer de ontvanger in de box

Monteer de ontvanger in de muur- of plafonddoos (breek de montagelipjes af indien nodig) en bedek deze met een afdekking of monteer de verlichting weer aan het plafond.

10. Handmatige bediening met een Trust Smart Home-zender

Druk een keer op AAN om de ontvanger aan te zetten.

Druk op UIT om de ontvanger uit te zetten.

Eén code wissen

- A** Druk 1 seconde lang op de leerknop. De leermodus is 12 seconden actief en de LED-indicator zal kort knipperen.
- B** Als de leermodus actief is, stuur een UIT-sigitaal met een specifieke Trust Smart Home-zender om de code ervan te wissen.
- C** De LED op de ontvanger zal snel knipperen om te bevestigen dat de code is gewist.

Volledig geheugen wissen

- A** Druk op de leerknop van de ontvanger en houd die vast (ong. 6 sec.) tot de LED-indicator snel begint te knipperen. De verwijdermodus is 12 seconden actief.
- B** Als de verwijdermodus actief is, drukt u nogmaals 1 seconde lang op de leerknop.
- C** e LED op de ontvanger zal snel knipperen om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

1. Disinserire l'interruttore generale della corrente elettrica (contatore)**2. Rimuovere l'illuminazione esistente**

Svitare l'illuminazione esistente e scollegare i cavi. Non superare la potenza massima (Watt): 2000 W.

3. Collegare il cavo di tensione e il conduttore neutro

Collegare il cavo di tensione (nero) alla presa [L] posta sull'estrema sinistra. Collegare il conduttore neutro (blu) alla presa [N] posta sull'estrema destra. In caso di dubbi relativamente al colore dei cavi, consultare un elettricista. Stringere le viti di serraggio.

4. Collegare il cavo dell'interruttore e il cavo neutro alla lampada

Collegare il cavo dell'interruttore (nero) dalla lampada al [L] presa.

Collegare il filo neutro (blu) dalla lampada al contatto sinistro [N].

5. Inserire l'interruttore generale della corrente elettrica (contatore) per continuare l'installazione

Rischio di folgorazione! Non toccare eventuali cavi scoperti. Toccare solo il corpo in plastica del prodotto.

6. Attivare la modalità di apprendimento

Tenere il tasto di apprendimento del ricevitore premuto per un secondo. La modalità di apprendimento rimarrà attiva per 12 secondi. Durante questo lasso di tempo l'indicatore a LED lampeggerà lentamente.

7. Assegnare il codice del trasmettitore Trust Smart Home

Quando la modalità di apprendimento è attiva, sarà possibile trasmettere un segnale di ON con un qualsiasi trasmettitore Trust Smart Home, al fine di assegnare il codice alla memoria del ricevitore.

8. Conferma del codice

Il LED sul ricevitore lampeggerà velocemente per confermare che il codice è stato ricevuto. Il ricevitore può memorizzare fino a 32 diversi codici del trasmettitore. La memoria rimane intatta anche in caso di interruzione della corrente o di modifica dell'ubicazione del ricevitore.

9. Montare il ricevitore sulla scatola di derivazione

Installare il ricevitore nella scatola di derivazione a parete o a soffitto (rimuovere, ove necessario, le staffe di montaggio) e chiudere con una piastra di copertura, oppure montare la lampada

nuovamente al soffitto.

10. Comando manuale con un trasmettitore Trust Smart Home

Premere ON per accendere il ricevitore.

Premere OFF per spegnere il ricevitore.

Cancellare un singolo codice

- A** Tenere il tasto di apprendimento premuto per un secondo. La modalità di apprendimento del ricevitore rimarrà attiva per 12 secondi. Durante questo lasso di tempo l'indicatore a LED lampeggerà lentamente.
- B** Quando è attiva la modalità di apprendimento, sarà possibile inviare un segnale di OFF di un determinato trasmettitore Trust Smart Home, al fine di cancellare il codice.
- C** Il LED sul ricevitore lampeggerà velocemente per confermare la cancellazione del codice.

Cancellazione completa della memoria

- A** Tenere premuto il pulsante di apprendimento sul ricevitore (circa 6 sec.) fino a quando l'indicatore LED non si accende lampeggiante veloce. La modalità di cancellazione sarà attiva per 12 secondi.
- B** Mentre la modalità di cancellazione è attiva, premere di nuovo il pulsante di apprendimento per 1 secondo.
- C** Il LED sul ricevitore lampeggerà velocemente per confermare la cancellazione della memoria.

1. Encienda la alimentación de la red (caja de fusibles)

2. Retire el alumbrado existente

Desprenda el sistema de alumbrado existente y desconecte los cables. No sobrepase la carga máxima: 2.000W.

3. Conecte el cable de fase y el neutro

Conecte el cable de fase (negro) al terminal exterior izquierdo [L]. Conecte el cable neutro (azul) al terminal exterior derecho [N]. Pida consejo a un electricista si tiene alguna duda sobre los colores de los cables. Apriete los tornillos de sujeción.

4. Conecte el cable del interruptor y el cable neutro a la lámpara

Conecte el cable del interruptor (negro) de la lámpara al **[L]** enchufe.
Conecte el cable neutro (azul) de la lámpara al contacto [N] izquierdo.

5. Para continuar la instalación, encienda la alimentación de la red (caja de fusibles)

¡Riesgo de descarga eléctrica! No toque ningún cableado a la vista. Toque únicamente la carcasa de plástico de este producto.

6. Activación del modo aprendizaje

Pulse el botón de aprendizaje del receptor durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 12 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente.

7. Asigne el código de transmisor Trust Smart Home

Mientras el modo aprendizaje esté activo, envíe una señal de encendido mediante cualquier transmisor Trust Smart Home para asignar el código a la memoria del receptor.

8. Confirmación del código

El LED del receptor parpadeará rápidamente para confirmar que se ha recibido el código.. El receptor puede almacenar hasta 32 códigos de transmisor diferentes en la memoria. La memoria se guardará cuando el receptor se traslade a otra ubicación o si se produce un apagón.

9. Colocación del receptor en la caja

Coloque el receptor en la caja de la pared o del techo (rompa las lengüetas de soporte si fuera

necesario) y cúbralo con una tapa ciega o vuelva a colocar la luz en el techo.

10. Operación manual con un transmisor Trust Smart Home

Pulse ON para encender el receptor

Pulse OFF para apagar el receptor.

Eliminación de un solo código

- A** Pulse el botón de aprendizaje durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 12 segundos y el indicador LED parpadeará lentamente.
- B** Con el modo aprendizaje activado, envíe la señal de apagado de un transmisor Trust Smart Home específico para eliminar ese código.
- C** El LED del receptor parpadeará rápidamente para confirmar la eliminación del código.

Eliminación de memoria cuando está llena

- A** Pulse y mantenga el botón de aprendizaje del receptor (aprox. 6 segundos) hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente. El modo eliminación permanecerá activo durante 12 segundos.
- B** Con el modo eliminación activado, pulse el botón de aprendizaje otra vez durante 1 segundo.
- C** El LED del receptor parpadeará rápidamente para confirmar la eliminación de la memoria.

1. Desligar a alimentação eléctrica (contador eléctrico)

2. Remover as lâmpadas existentes

Retire as lâmpadas existentes e desligue os fios. Não exceda a carga máxima: 2000W.

3. Ligar o fio condutor e o fio neutro

Ligue o fio condutor (preto) ao terminal [L] mais à esquerda. Ligue o fio neutro (azul) ao terminal [N] mais à direita. Contacte um electricista se tiver dúvidas acerca das cores dos fios. Aperte os parafusos de fixação.

4. Conecte o fio do interruptor e o fio neutro da lâmpada

Conecte o fio do interruptor (preto) da lâmpada ao contato [L].
Conecte o fio neutro (azul) da lâmpada ao contato esquerdo [N].

5. Ligar a alimentação eléctrica (contador eléctrico) para continuar a instalação

Perigo de choque! Não entre em contacto com fios expostos. Apenas toque no revestimento plástico deste produto.

6. Activar o modo de obtenção

Carregue no botão de obtenção do receptor durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo durante 12 segundos e o indicador LED pisca lentamente.

7. Atribuir um código do transmissor Trust Smart Home

Com o modo de obtenção activo, envie um sinal ON (ligar) com qualquer transmissor Trust Smart Home para atribuir o código à memória do receptor.

8. Confirmação do código

O LED no receptor piscará rapidamente para confirmar que recebeu o código. O receptor pode guardar até 32 códigos de transmissor diferentes na sua memória. A memória será preservada quando o receptor for transferido para outro local ou em caso de falha de energia.

9. Instalar o receptor na caixa

Instale o receptor na caixa de parede ou do tecto (quebre as patilhas de instalação, se necessário) e tape com uma tampa cega ou instale a lâmpada novamente no tecto.

10. Funcionamento manual com um transmissor Trust Smart Home

Carregue em ON (ligar) para ligar o receptor

Carregue em OFF (desligar) para desligar o receptor

Eliminar um código

- A** Carregue no botão de obtenção durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo durante 12 segundos e o indicador LED pisca lentamente.
- B** Com o modo de obtenção activo, envie um sinal OFF (desligar) de um transmissor Trust Smart Home específico para eliminar o respectivo código.
- C** O LED no receptor piscará rapidamente para confirmar a eliminação do código.

Eliminar toda a memória

- A** Carregue sem soltar o botão de obtenção do receptor (aprox. 6 seg) até o indicador LED começar a piscar rapidamente. O modo de eliminação ficará activo durante 12 segundos.
- B** Com o modo de eliminação activo, carregue novamente no botão de obtenção durante 1 segundo.
- C** O LED no receptor piscará rapidamente para confirmar a eliminação da memória.



1. Skru av hovedstrømtilførselen (i sikringsskapet)

2. Fjern den eksisterende belysningen

Demonter den eksisterende belysningen og koble fra ledningene. Ikke overskrid maksimalbelastningen: 2000W.

3. Koble den strømførende og den nøytrale ledningen

Koble den strømførende ledningen til den ytre venstre [L] terminalen. Koble den nøytrale ledningen til den ytre høyre [N] terminalen. Stram til klemskrueene.

4. Koble bryterledningen og nøytral ledning til lampen

Koble den (svarte) bryterledningen fra lampen til lampen [L] stikkontakt.
Koble den (blå) nøytrale ledningen fra lampen til venstre [N] kontakt.

5. Slå på strømtilførselen (strømmåleboks) før du fortsetter installasjonen

Støtfare! Unngå kontakt med blanke tråder. Du må kun berøre produktets plastomslag.

6. Aktivere lære-modus

Trykk på læreknappen på mottakeren i 1 sekund. Læremodus aktiveres i 12 sekunder, og LED-indikatoren blinker sakte.

7. Angi Trust Smart Home transmitter-senderens kode

Mens læremodus er aktivt, sender du et ON-signal med hvilken som helst av Trust Smart Home-senderne, for å angi koden i mottakerens minne.

8. Kodebekreftelse

LED-lampen vil blinke raskt for å bekrefte at koden er mottatt. Mottakeren kan lagre opptil 32 forskjellige senderkoder i minnet sitt. Minnet vil bli bevart hvis mottakeren flyttes til et annet sted, eller hvis det skulle oppstå strømbrytning.

9. Montér mottakeren i boksen

Monter mottakeren i vegg- eller takboksen (bryt av monteringsstappene ved behov) og dekk den til med et blinddeksel, eller monter lampen i taket igjen.

10. Manuell betjening med en Trust Smart Home transmitter-sender

Trykk ON for å skru mottakeren på
Trykk OFF for å skru mottakeren av

Sletting av en enkelt kode

- A** Trykk på læreknappen i 1 sekund. Læremodus aktiveres i 12 sekunder, og LED-indikatoren blinker sakte.
- B** Mens læremodus er aktivt, sender du et OFF-signal til den spesifikke Trust Smart Home-senderen, for å slette koden.
- C** LED-lampen vil blinke raskt for å bekrefte at koden er slettet.

Slette hele minnet

- A** Trykk og hold lære-knappen på mottakeren nede (ca. 6 sek) til LED-lyset begynner å blinke raskt. Slettemodus forblir aktivt i 12 sekunder.
- B** Trykk på lære-knappen igjen i ca 1 sekund mens slette-modus er aktivert.
- C** LED-lampen vil blinke raskt for å bekrefte at minnet er slettet.

1. Stäng av huvudströmbrytaren (i elskåpet)

2. Ta bort den befintliga lampan

Lossa den befintliga lampan och koppla från kablarna. Överskrid inte maximal belastning: 2000W.

3. Anslut den strömförande kabeln och nollkabeln

Anslut den strömförande kabeln till det yttersta vänstra [L]-kabelfästet. Anslut nollkabeln till det yttersta högra [N]-kabelfästet. Skruva sedan åt klämskruvarna.

4. Anslut brytarkabeln och neutralledaren till lampan

Anslut (svart) strömbrytarkabel från lampan till lampan [L] uttag.
Anslut den (blå) neutrala kabeln från lampan till vänster [N] kontakt.

5. Sätt på huvudströmmen (i elcentralen) för att fortsätta installationen

Risk för elstötar! Rör aldrig isolerade kablar. Du får endast vidröra den här produktens plasthölje.

6. Aktivera inlärningsläget

Tryck på mottagarens inlärningsknapp i 1 sekund. Inlärningsläget kommer att vara aktivt i 12 sekunder och LED-indikatorn blinkar långsamt.

7. Tilldela Trust Smart Home sändarkod

Medan inlärningsläget är aktivt skickar du en ON-signal med en Trust Smart Home-sändare för att tilldela koden till mottagarens minne.

8. Kodbekräftelse

Lysdioden blinkar snabbt för att bekräfta att koden har mottagits. Mottagaren kan lagra upp till 32 olika sändarkoder i sitt minne. Minnet behålls när mottagaren flyttas till en annan plats eller vid strömavbrott.

9. Montera mottagaren i dosan

Montera mottagaren i vägg- eller innertaksdosan (bryt av monteringsflikar om nödvändigt) och täck med en blindplatta eller montera tillbaka lampan i taket igen.

10. Manuell drift med en Trust Smart Home-sändare

Tryck på ON för att slå på mottagaren

Tryck på OFF för att stänga av mottagaren

Borttagning av enskild kod

- A** Tryck på inlärningsknappen i 1 sekund. Inlärningsläget kommer att vara aktivt i 16 sekunder och LED-indikatorn blinkar långsamt.
- B** Medan inlärningsläget är aktivt skickar du en OFF-signal från en viss Trust Smart Home-sändare för att ta bort den koden.
- C** Lysdioden blinkar snabbt för att bekräfta att koden har tagits bort.

Borttagning av hela minnet

- A** Tryck och håll ned mottagarens inlärningsknapp (ca. 6 sek.) tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt. Borttagningsläget kommer att vara aktivt i 12 sekunder.
- B** Medan borttagningsläget är aktivt trycker du på inlärningsknappen igen i 1 sekund.
- C** Lysdioden blinkar snabbt för att bekräfta att minnet har tagits bort.

1. Kytke pääkatkaisimen virta pois päältä (sähkökaappi)

2. Poista olemassa oleva valaisin

Irrota valaisin ja sen johdot. Älä ylitä maksimikuormaa: 2000 W.

3. Liitä jännitteinen ja neutraali johto

Liitä (musta) jännitteinen johto ulompaan vasemmanpuoleiseen [L]-liitäntään. Liitä (sininen) neutraali johto ulompaan oikeanpuoleiseen [N]-liitäntään. Ota yhteys sähköasentajaan, jos et ole varma johtojen väreistä. Kiristä kiinnitysruuvit.

4. Liitä kytkinjohto ja nollajohdin lamppuun

Liitä (musta) kytkinjohto lampusta lamppuun [L] -liitäntä.
Liitä (sininen) nollajohdin lampusta vasempaan [N] koskettimeen.

5. Kytke virta päävirtakytkimestä (sähkökaappi) jatkaaksesi asennusta

Sähköiskun vaara! Älä koske mihinkään näkyvissä oleviin johtoihin. Kosketa ainoastaan tuotteen muovikoteloon.

6. Aktivoi oppimistila

Paina vastaanottimen oppimispainiketta noin yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 12 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

7. Määritä Trust Smart Home-lähettimen koodi

Lähetä ON-signaali millä tahansa Trust Smart Home-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.

8. Koodin vahvistus

LED vilkkuu nopeasti ja vahvistaa, että koodi on vastaanotettu. Vastaanotin voi tallentaa korkeintaan 32 erilaista lähettimen koodia muistiin. Tiedot säilyvät muistissa, kun vastaanotin siirretään toiseen paikkaan sekä sähkökatkoksen sattuessa.

9. Asenna vastaanotin rasiaan

Asenna vastaanotin seinässä tai katossa olevaan rasiaan (katkaise tarvittaessa asennusulokkeet) ja peitä se sitten suojuksella, tai asenna valo takaisin kattoon.

10. Trust Smart Home-lähettimen käyttö käsin

Kytke vastaanotin päälle painamalla ON-painiketta.
Kytke vastaanotin pois päältä painamalla OFF-painiketta.

Yhden koodin poisto

- A** Paina oppimispainiketta yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 12 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
- B** Kun oppimistila on aktiivinen, lähetä tietyn Trust Smart Home-lähettimen OFF-signaali poistaaksesi kyseisen koodin.
- C** LED vilkkuu nopeasti vahvistamalla koodin poistamisen.

Koko muistin poisto

- A** Pidä vastaanottimen oppimispainiketta painettuna (noin 6 sekuntia), kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Poistotila on päällä 12 sekunnin ajan.
- B** Paina oppimispainiketta uudestaan yhden sekunnin ajan poistotilan ollessa päällä.
- C** LED vilkkuu nopeasti vahvistamalla koodin muistin poiston.



1. Afbryd strømmen (eltavle)

2. Afmonter eksisterende belysning

Afmonter den eksisterende belysning, og frigør ledningerne. Overskrid ikke den maksimale belastning: 2000W.

3. Forbind faseledning og nulledning

Forbind den faseledning til den [L]-terminalen yderst til venstre. Forbind den nulledning til den [N]-terminalen yderst til højre. Stram klemskruerne.

4. Tilslut afbryderledningen og neutral ledning til lampen

Tilslut (sort) afbryderledningen fra lampen til [L] stikkontakt.

Forbind den (blå) neutrale ledning fra lampen til den venstre [N] kontakt.

5. Tænd for strømmen (eltavle) for at fortsætte installationen

Risiko for elektrisk chok! Undgå kontakt med åbne ledninger. Berør kun dette produkts plastikkboks.

6. Aktivér læretilstand

Hold læreknapen på modtageren nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 12 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.

7. Tildel Trust Smart Home-senderens kode

Imens læretilstanden er aktiv, skal du sende et ON-signal med en vilkårlig Trust Smart Home-sender for at tildele dens kode til modtagerens hukommelse.

8. Bekræftelse af kode

LED'en blinker hurtigt, når koden er modtaget. Modtageren kan gemme koder fra op til 32 forskellige sendere i sin hukommelse. Hukommelsen slettes ikke, når modtageren flyttes til et andet sted, eller i tilfælde af strømafbrydelse.

9. Montér modtager i eldåsen

Fastsæt modtageren i boksen i væggen eller loftet (knæk evt. monteringsstapperne af), og dæk det til med et dæksel, eller monter lampen i loftet igen.

10. Manuel betjening med en Trust Smart Home-sender (lysdæmpning)

Tryk på ON for at tænde for modtageren.

Tryk på OFF for at slukke for modtageren.

Sletning af enkelt kode

- A** Hold læreknappen nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 12 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.
- B** Imens læretilstanden er aktiv, kan du slette koden fra en specifik Trust Smart Home-sender ved at sende et OFF-signal fra den.
- C** LED'en blinker hurtigt, at koden blev slettet.

Sletning af hele hukommelsen

- A** Hold læreknappen på modtageren nede (i ca. 6 sekunder), indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt. Slettetilstanden vil være aktiv i 12 sekunder.
- B** Imens slettetilstanden er aktiv, skal du igen holde læreknappen nede i ét sekund.
- C** LED'en blinker hurtigt, at koden blev slettet., at hukommelsen blev slettet.

1. Wyłącz zasilanie sieciowe (skrzynka licznika)

2. Zdemontuj oświetlenie

Odłącz oświetlenie i rozłącz przewody. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia: 2000W.

3. Podłącz przewód pod napięciem i neutralny do

Podłącz przewód pod napięciem do zewnętrznego zacisku [L] z lewej strony. Podłącz przewód neutralny do zewnętrznego zacisku z prawej strony [N]. Dokręć śruby mocujące.

4. Podłącz przewód przełącznika i przewód neutralny do lampy!

Podłącz (czarny) przewód przełącznika od lampy do [L] gniazdo elektryczne. Podłącz przewód neutralny (niebieski) lampy do lewego styku [N].

5. Przed kontynuowaniem instalowania produktu wyłącz napięcie sieci (skrzynkę elektryczną)

Zagrożenie porażenia prądem! Nie dotykaj odkrytego okablowania. Dotykaj wyłącznie plastikową obudowę produktu.

6. Aktywuj tryb uczenia

Przytrzymaj przycisk uczenia na odbiorniku przez 1 sekundę. Tryb uczenia będzie aktywny przez 12 sekund, a dioda LED będzie powoli migać.

7. Ustal kod przekaźnika Trust Smart Home

Podczas gdy tryb uczenia jest aktywny, wyślij sygnał ON przez dowolny przekaźnik Trust Smart Home, aby ustalić kod pamięci odbiornika.

8. Potwierdzenie kodu

Dioda LED będzie szybko migać, aby potwierdzić, że kod został otrzymany. Odbiornik może przechowywać maksymalnie 32 różnych kodów przekaźnika w pamięci. Pamięć zostanie zachowana po przeniesieniu odbiornika do innej lokalizacji lub w razie awarii zasilania.

9. Zamontuj odbiornik w puszcze

Zamontuj odbiornik w puszcze ściennej lub sufitowej (w razie potrzeby wyłam płytki montażowe) i zakryj ją zaślepką lub zamontuj ponownie lampę na suficie.

10. Ręczna obsługa za pomocą przekaźnika Trust Smart Home

Wciśnij ON, aby włączyć odbiornik

Wciśnij OFF, aby wyłączyć odbiornik

Usuwanie pojedynczego kodu

- A** Przytrzymaj przycisk uczenia (Learn) przez 1 sekundę. Tryb uczenia będzie aktywny przez 12 sekund, a dioda LED będzie powoli migać.
- B** Podczas gdy tryb uczenia jest aktywny, wyślij sygnał OFF za pomocą określonego przekaźnika Trust Smart Home aby usunąć ten kod.
- C** Dioda LED będzie szybko migać, aby potwierdzić usunięcie kodu.

Usuwanie pełnej pamięci

- A** Wciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia na odbiorniku (przez ok. 6 sekund) do momentu, w którym dioda LED zacznie szybko migać. Tryb usuwania będzie aktywny przez 12 sekund.
- B** Podczas gdy tryb usuwania jest aktywny, ponownie przytrzymaj przycisk uczenia przez 1 sekundę.
- C** Dioda LED będzie szybko migać, aby potwierdzić usunięcie pamięci.



1. Vypněte přívod el. energie (skříň elektroměru)

2. Sundejte stávající osvětlení

Odmontujte stávající osvětlení a odpojte vodiče. Nepřekračujte maximální zatížení: 2000W.

3. Připojení fázového a nulového vodiče

Připojte fázový vodič na vnější levou svorku [L]. Připojte nulový vodič na vnější pravou svorku [N]. Dotáhněte upevňovací šrouby.

4. Připojte spínací vodič a neutrální vodič k lampě

Připojte (černý) vodič spínače od lampy k [L] zásuvka.

Připojte (modrý) neutrální vodič od lampy k levému [N] kontaktu.

5. Před pokračováním v instalaci vypněte hlavní napájení (elektrický jistič)

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nedotýkejte se žádných vodičů. Dotýkejte se pouze plastové konstrukce tohoto produktu.

6. Aktivujte režim učení

Stiskněte a podržte tlačítko učení na přijímači 1 sekundu. Režim učení bude aktivní 12 sekund a indikátor LED bude pomalu blikat.

7. Přiřaďte kód vysílače Trust Smart Home

Když je režim učení aktivní, odešlete signál ON (zap.) libovolným vysílačem Trust Smart Home, abyste kód přiřadili do paměti přijímače.

8. Potvrzení kódu

LED bude rychle blikat, aby potvrdil přijetí kódu. Přijímač může do své paměti uložit až 32 různých kódů vysílačů. Údaje zůstanou v paměti uloženy i po přesunutí přijímače na jiné místo nebo při výpadku el. napájení.

9. Nainstalujte přijímač do nástěnné či stropní krabice (odbočnice)

Namontujte přijímač do pouzdra ve zdi nebo ve stropě (v případě potřeby odlomte montážní výstupky) a zakryjte jej slepým krytem nebo světlo namontujte zpět na strop.

10. Ruční ovládání vysílačem Trust Smart Home

Stisknutím ON (zap.) zapnete přijímač

Stisknutím OFF (vyp.) vypnete přijímač

Vymazání jednoho kódu

- A** Stiskněte a podržte tlačítko učení 1 sekundu. Režim učení bude aktivní 12 sekund a indikátor LED bude pomalu blikat.
- B** Když je režim učení aktivní, odešlete signál OFF (vyp.) určitým vysílačem Trust Smart Home, aby se tento kód vymazal.
- C** LED bude rychle blikat, aby potvrdil vymazání kódu.

Vymazání celé paměti

- A** Stiskněte a podržte tlačítko učení na přijímači (přibližně 6 sekund), dokud indikátor LED nezačne rychle blikat. Režim vymazání bude aktivní 12 sekund.
- B** Když je režim vymazání aktivní, stiskněte tlačítko učení znovu 1 sekundu.
- C** LED bude rychle blikat, aby potvrdil vymazání paměti.

1. Vypnutie napájania (elektrická rozvodná skriňa)

2. Odstránenie existujúceho osvetlenia

Odpojte existujúce osvetlenie a odpojte kabeláž. Neprekračujte maximálnu povolenú kapacitu: 2000W.

3. Zapojenie fázového a nulového vodiča do konektora

Zapojte fázový kábel do ľavého vonkajšieho konektora [L]. Zapojte nulový kábel do pravého vonkajšieho konektora [N]. Uťahnite skrutky svorky.

4. Pripojte spínací a neutrálny vodič k žiarovke

Pripojte (čierny) vodič spínača od žiarovky k [L] zásuvka.

Pripojte (modrý) nulový vodič od žiarovky k ľavému [N] kontaktu.

5. Na pokračovanie v inštalácii zapnite elektrickú energiu (elektromer)

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nedotýkajte sa žiadnej obnaženej kabeláže. Dotýkajte sa iba plastovej konštrukcie tohto výrobku.

6. Aktivácia režimu učenia

Stlačte a podržte tlačidlo učenia na prijímači na 1 sekundu. Na 12 sekúnd sa aktivuje režim učenia a pomaly bude blikať indikátor LED.

7. Priradenie kódu vysielача Trust Smart Home

Keď je aktívny režim učenia, odošlite s ľubovoľným vysielacom Trust Smart Home signál zapnutia na priradenie kódu do pamäte prijímača.

8. Potvrdenie kódu

LED bude rýchlo blikať na potvrdenie príjmu kódu. Prijímač môže do svojej pamäte uložiť maximálne 32 rôznych kódov vysieláčov. Informácie v pamäti sa uchovávajú aj po premiestnení prijímača na iné miesto alebo v prípade výpadku prúdu.

9. Upevnenie prijímača do skrine

Namontujte prijímač na stenu alebo do stropného boxu (v prípade potreby odlomte úchytky) a nasuňte naň kryt, alebo pripevnite svetlo naspäť na stenu.

10. Manuálne ovládanie vysielача Trust Smart Home.

Stlačte tlačidlo zapnutia (ON) na zapnutie prijímača

Stlačte tlačidlo vypnutia (OFF) na vypnutie prijímača

Vymazanie jedného kódu

- A** Stlačte a na 1 sekundu podržte tlačidlo učenia. Na 12 sekúnd sa aktivuje režim učenia a pomaly bude blikať indikátor LED.
- B** Keď je aktívny režim učenia, odošlite signál vypnutia pomocou špecifického vysielача Trust Smart Home na vymazanie príslušného kódu.
- C** LED bude rýchlo blikať na potvrdenie vymazania kódu.

Vymazanie celej pamäte

- A** Stlačte a asi 6 sekúnd podržte tlačidlo učenia na prijímači, kým nezačne rýchlo blikať indikátor LED. Režim vymazávania bude 12 sekúnd aktívny.
- B** Keď je aktívny režim vymazania, stlačte opäť na 1 sekundu tlačidlo učenia.
- C** LED bude rýchlo blikať na potvrdenie vymazania pamäte.

1. A hálózati tápellátás lekapcsolása (a villanyóraszekrényénél)

2. Távolítsa el a meglévő világítást

Válassza le a meglévő világítást, és húzza ki a vezetékeket. Ne lépje túl a maximális terhelést: 2000W.

3. A fázis és a nullavezeték bekötése az érintkezőkhöz

Kösse a (fekete) fázisvezetékét a bal szélső [L] érintkezőhöz. Kösse a (kék) nullavezetékét a jobb szélső [N] érintkezőhöz. Ha a vezetékezés színeivel kapcsolatban kétségei merülnek fel, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét. Húzza meg a szorítócsavarokat.

4. Csatlakoztassa a kapcsoló és a semleges vezetékét a lámpához

Csatlakoztassa a (fekete) kapcsoló vezetékét a lámpától a [L] aljzat.

Csatlakoztassa a (kék) semleges vezetékét a lámpától a bal [N] érintkezőhöz.

5. A hálózati tápellátás bekapcsolása (a villanyóraszekrényénél) az üzembe helyezés folytatásához

Aramütésveszély! Ne érjen a kiálló vezetékekhez. Csak a termék műanyag borításához érhet hozzá.

6. A tárolási mód aktiválása

Tartsa nyomva egy másodpercig a vevőegység tárolás gombját. A tárolási mód 12 másodpercig aktív lesz, és a LED jelzőfény lassan villog.

7. Trust Smart Home adóegységgel használt kód megadása

Aktív tárolási módban a Trust Smart Home adóegységgel bekapcsolási jelet küldve vihető be kód a vevőegység memóriájába.

8. Kód megerősítése

A kód fogadását A LED gyorsan villog. A vevőegység memóriája 32 különböző adóegységkód tárolására képes. A memória tartalma megmarad, ha a vevőegységet áthelyezik, vagy áramszünet következik be.

9. A vevőegység beszerelése a dobozba

Helyezze a vevőegységet fali vagy mennyezeti dobozba (ha szükséges, törje le a rögzítőfüleket), majd

tegye vissza a doboz fedelét, vagy szerelje vissza a lámpát a mennyezetre.

10. A rendszer manuális működtetése Trust Smart Home adóegységgel

A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg az ON (BE) gombot.

A vevőegység kikapcsolásához nyomja meg az OFF (KI) gombot.

Egyetlen kód törlése

- A** Tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot. A tárolási mód 12 másodpercig aktív lesz, és a LED jelzőfény lassan villog.
- B** A kód törléséhez aktív tárolási módban küldjön kikapcsolási jelet az adott Trust Smart Home adóegységről.
- C** A LED gyorsan villog, hogy megerősítse a kód törlését.

Teljes memória törlése

- A** Nyomja meg és (kb. 6 másodpercig) tartsa nyomva a vevőegység tárolás gombját, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. A törlési mód 12 másodpercig aktív lesz.
- B** A törlési mód aktív állapotában ismét tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot.
- C** A memória törlése megerősítést nyer, ha a LED gyorsan villog.

1. Opriți curentul electric (din cutia contorului electric)**2. Îndepărtați iluminatul existent**

Detașați iluminatul existent și deconectați firele. Nu depășiți sarcina maximă: 2000W.

3. Conectați firele fază și neutru

Conectați firul fază (negru) la terminalul exterior stânga [L]. Conectați firul (albastru) neutru la terminalul exterior dreapta [N]. Contactați un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la culorile firelor. Strângeți șuruburile de prindere.

4. Conectați firul comutatorului și firul neutru la lampă

Conectați cablul de comutare (negru) de la lampă la [L] priză.
Conectați firul neutru (albastru) de la lampă la contactul stâng [N].

5. Porniți curentul electric (din cutia contorului electric) pentru a continua instalarea

Pericol de electrocutare! Nu atingeți niciun fir expus. Atingeți numai carcasa de plastic a produsului.

6. Activați modul de învățare

Țineți apăsat butonul de învățare al receptorului 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 12 secunde, iar indicatorul LED va clipi încet.

7. Alocați codul transmițătorului Trust Smart Home

În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de pornire cu orice transmițător Trust Smart Home pentru a alocă codul în memoria receptorului.

8. Confirmarea codului

LED-ul va clipi rapid pentru a confirma faptul că acest cod a fost înregistrat. Receptorul poate memora până la 32 coduri de transmițător. Memoria rămâne salvată când receptorul este mutat la altă locație, sau în caz de pană de curent.

9. Montați cutia receptorului

Montați receptorul în panoul de perete sau de tavan (rupeti agățătoarele de montaj dacă este nevoie) și acoperiți-l cu un capac, sau montați corpul de iluminat la loc pe tavan.

10. Operare manuală cu un transmițător Trust Smart Home

Apăsați butonul ON (pornire) pentru a porni receptorul.

Apăsați butonul OFF (oprire) pentru a opri receptorul.

Stergerea unui singur cod

- A** Țineți apăsat butonul de învățare 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 12 secunde, iar indicatorul LED va clipi încet.
- B** În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de oprire de la un anumit transmițător Trust Smart Home pentru a șterge codul respectiv.
- C** LED-ul va clipi rapid pentru a confirma faptul că acest cod a fost șters.

Stergerea întregii memorii

- A** Țineți apăsat butonul de învățare a receptorului (aprox. 6 secunde) până când indicatorul LED clipește rapid. Modul de ștergere va fi activ timp de 12 secunde.
- B** În timp ce modul ștergere este activ, țineți apăsat din nou butonul de învățare timp de 1 secundă.
- C** LED-ul va clipi rapid pentru a confirma faptul că memoria a fost ștearsă.

1. Изключване на електрозахранването (електромер)

2. Демонтиране на наличното осветление

Отделете наличното осветление и разединете кабелите. Не надвишавайте максималната мощност: 2000W.

3. Свързване на жичката под напрежение и неутралната жичка към

Свържете жичка под напрежение към външната лява [L] клема. Свържете неутрална жичка към външната дясна [N] клема. Затегнете закрепващите винтове.

4. Свържете проводника на превключвателя и нулевия проводник към лампата

Свържете (черния) проводник за превключване от лампата към [L] гнездо.

Свържете (синия) неутрален проводник от лампата към левия [N] контакт.

5. Включете електрическото захранване (електрическото табло), за да продължите с монтажа

Опасност от електрически удар! Не докосвайте показващите се кабели. Докосвайте единствено пластмасовия корпус на този продукт.

6. Задействане на обучителния режим

Задръжте натиснат бутона за обучение на приемника в продължение на 1 секунда. Обучителният режим ще бъде активен в продължение на 12 секунди и светодиодният индикатор ще мига бавно.

7. Задаване на код на предавателя Trust Smart Home

При активиран обучителен режим изпратете сигнал ON (Вкл.) с който и да е предавател Trust Smart Home, за да зададете кода в паметта на приемника.

8. Потвърждаване на кода

LED ще мига бързо, за да потвърди, че кодът е получен. Приемникът може да запомни в паметта си до 32 различни кода на предаватели. Паметта ще бъде запазена, когато приемателят бъде преместен на друго място или в случай на прекъсване на електрозахранването.

9. Монтиране на приемника в кутията

Монтирайте приемателя в стенна или таванна кутия (счупете монтажните връхчета, ако е

необходимо) и го покрийте със закрит капак или окачете осветлението отново на тавана.

10. Ръчна работа с предавател Trust Smart Home

Натиснете ON (Вкл.), за да включите приемника

Натиснете OFF (Вкл.), за да изключите приемника

Изтриване на отделен код

A Задръжте натиснат бутона за обучение в продължение на 1 секунда. Обучителният режим ще бъде активен в продължение на 12 секунди и светодиодният индикатор ще мига бавно.

B При активиран обучителен режим изпратете сигнал OFF (Изкл.) от конкретен предавател Trust Smart Home, за да изтриете съответния код.

C LED ще мига бързо, за да потвърди, че кодът е изтрит.

Изтриване на цялата памет

A Натиснете и задръжте бутона за обучение на приемника (в продължение на приблизително 6 сек), докато светоиндикаторът започне да мига бързо. Режимът за изтриване ще бъде активен в продължение на 12 секунди.

B Докато е активен режимът за изтриване, натиснете отново бутона за обучение в продължение на 1 секунда.

C LED ще мига бързо, за да потвърди, че паметта е изтрита.

1. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος (κουτί μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος)

2. Αφαίρεση του υπάρχοντος φωτιστικού

Αποσυνδέστε το υπάρχον φωτιστικό και τα καλώδιά του. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο: 2.000 W.

3. Συνδέστε το αγώγιμο καλώδιο και το ουδέτερο καλώδιο στην επαφή

Συνδέστε το (μαύρο) αγώγιμο καλώδιο στον εξωτερικό αριστερό ακροδέκτη [L]. Συνδέστε το (μπλε) ουδέτερο καλώδιο στον εξωτερικό δεξιό ακροδέκτη [N]. Αν δεν είστε βέβαιοι για τα χρώματα των καλωδίων, ζητήστε τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου. Συσφίξτε τις βίδες σύσφιξης.

4. Συνδέστε το καλώδιο διακόπτη και το ουδέτερο καλώδιο στη λάμπα

Συνδέστε το (μαύρο) καλώδιο διακόπτη από τη λάμπα στο [L] πρίζα.

Συνδέστε το (μπλε) ουδέτερο καλώδιο από τη λάμπα στην αριστερή επαφή [N].

5. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (κουτί μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος)

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! Μην αγγίζετε οποιοδήποτε εκτεθειμένο καλώδιο. Αγγίζετε μόνο το πλαστικό περίβλημα αυτού του προϊόντος.

6. Ενεργοποίηση λειτουργίας εκμάθησης

Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 12 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.

7. Εκχώρηση κωδικού πομπού Trust Smart Home

Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστέλλετε ένα σήμα ενεργοποίησης (ON) από οποιονδήποτε πομπό Trust Smart Home προκειμένου να εκχωρήσετε τον κωδικό του στη μνήμη του δέκτη.

8. Επιβεβαίωση κωδικού

Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη του κωδικού. Στη μνήμη του δέκτη μπορούν να αποθηκευθούν έως 32 διαφορετικοί κωδικοί πομπών. Όταν ο δέκτης μεταφέρεται σε άλλη τοποθεσία ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μνήμη διατηρείται.

9. Προσαρτήστε το δέκτη στο κουτί

Προσαρτήστε το δέκτη στο κουτί του τοίχου ή της οροφής (αν χρειαστεί, σπάστε τα πτερυγίδια

προσάρτησης) και τοποθετήστε ένα κάλυμμα ώστε να μην φαίνεται ή προσαρτήστε πάλι στην οροφή το φωτιστικό.

10. Μη αυτόματος χειρισμός με πομπό Trust Smart Home

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON).

Για να απενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο απενεργοποίησης (OFF)

Διαγραφή ενός κωδικού

- A** Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 12 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.
- B** Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστείλετε ένα σήμα απενεργοποίησης (OFF) από έναν συγκεκριμένο πομπό Trust Smart Home, ώστε να διαγράψετε τον κωδικό του.
- C** Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή του κωδικού.

Πλήρης διαγραφή μνήμης

- A** Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη και κρατήστε το πατημένο (για περίπου 6 δευτ.), έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η λειτουργία διαγραφής θα είναι ενεργή για 12 δευτερόλεπτα.
- B** Με ενεργή τη λειτουργία διαγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο.
- C** Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή της μνήμης.

1. Ana şalteri (elektrik sayacı kutusu) kapatın**2. Mevcut aydınlatmayı çıkarın**

Mevcut aydınlatmayı sökün ve telleri çıkarın. Maksimum yükü aşmayın: 2000W.

3. Elektrik yüklü ve nötr teli 'ye bağlayın

Elektrik yüklü siyah teli dıştaki sol [L] terminale bağlayın. Nötr mavi teli dıştaki sağ [N] terminale bağlayın. Tel renkleri konusunda emin değilseniz bir elektrikçiye danışın. Sıkıştırma vidalarını sıkın.

4. Anahtar kablosunu ve nötr kabloyu lambaya bağlayın

Lambadan gelen (siyah) anahtar kablosunu lambaya bağlayın. [L] priz. Lambadan gelen (mavi) nötr kabloyu sol [N] kontağına bağlayın.

5. Kurulumu devam etmek için ana şalteri (elektrik sayacı kutusu) açın

Elektrik çarpması tehlikesi! Açıkta tellere dokunmayın. Bu ürünün sadece plastik muhafazasına dokunun.

6. Öğrenme modunu etkinleştirin

Alıcı üzerindeki öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 12 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.

7. Trust Smart Home verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için, öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir Trust Smart Home vericisi ile ON (ACIK) sinyali gönderin.

8. Kod onayı

Kodun alındığını onaylamak için LED hızlı yanıp sönecektir. Alıcı, hafızasında 32'ye kadar farklı verici kodu saklayabilir. Alıcının yerinin değiştirilmesi veya elektrik kesintisi durumunda da bellek korunacaktır.

9. Alıcıyı kutuya monte edin

Alıcıyı duvar veya tavan kutusuna monte edin (gerekirse montaj askılarını kırın) ve kör kapakla kapatın ya da lambayı yeniden tavana monte edin.

10. Trust Smart Home vericisinin manüel çalışması

Alıcıyı açmak için ON (AÇIK) tuşuna basın

Alıcıyı kapatmak için OFF (KAPALI) tuşuna basın

Tek kod silme

- A** Öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 12 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.
- B** Öğrenme modu etkin durumdayken, bu kodu silmek için belirli bir Trust Smart Home vericisine ait OFF (KAPALI) sinyali gönderin.
- C** Kodun temizlendiğini onaylamak için LED hızlı yanıp sönecektir.

Tam bellek silme

- A** Alıcının öğrenme düğmesini, LED göstergesi hızlı yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 6 saniye basılı tutun. Silme modu 12 saniye boyunca etkin olacaktır.
- B** Silme modu etkin durumdayken, öğrenme düğmesine yeniden 1 saniye basın.
- C** Belleğin temizlendiğini onaylamak için LED hızlı yanıp söner.

1. Отключите питание в сети электропитания (шкафу электросчетчика)**2. Удалите имеющееся осветительное оборудование**

Отсоедините имеющееся осветительное оборудование и отсоедините провода. Не превышайте максимальную нагрузку: 2000 Вт.

3. Подсоедините провод под напряжением и нейтральный провод к

Подключите (черный) провод под напряжением к левой внешней клемме [L]. Подключите (синий) нейтральный провод к правой внешней клемме [N]. При возникновении сомнений относительно цветовой кодировки проводов обратитесь к электрику. Затяните зажимные винты.

4. Подключите провод переключателя и нейтральный провод к лампе.

Подключите (черный) провод переключателя от лампы к [L] разъем.

Подключите (синий) нейтральный провод от лампы к левому контакту [N].

5. Включите питание в сети электропитания (шкафу электросчетчика) для продолжения установки

Опасность поражения электрическим током! Не прикасайтесь к оголенным проводам. Разрешается касаться только пластмассового корпуса данного устройства.

6. Активируйте режим обучения

Нажмите и удерживайте кнопку обучения приемника в течение 1 секунды. Режим обучения будет активен в течение 12 секунд, и светодиодный индикатор будет медленно мигать.

7. Определение кода передатчика Trust Smart Home

Отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика Trust Smart Home при активном режиме обучения, чтобы задать код в памяти приемника.

8. Подтверждение кода

ПСветодиод будет быстро мигать для подтверждения приема кода. В памяти приемника может храниться до 32 различных кодов передатчиков. Данные в памяти сохраняются, когда приемник перемещается в другое расположение или в случае сбоя питания.

9. Установка приемника в коробку

Установите приемник в коробку, расположенную на стене или на потолке (при необходимости выломайте монтажные проушины) и закройте коробку глухой крышкой или установите осветительный прибор снова на потолок.

10. Ручное использование посредством передатчика Trust Smart Home

Один раз нажмите ON (ВКЛ), чтобы включить приемник.

Нажмите OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить приемник.

Удаление одного кода

- A** Нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение 1 секунды. Режим обучения будет активен в течение 12 секунд, и светодиодный индикатор будет медленно мигать.
- B** Когда режим обучения активен, отправьте сигнал выключения с соответствующего передатчика Trust Smart Home, чтобы удалить его код.
- C** Светодиод будет быстро мигать для подтверждения удаления кода.

Полное удаление памяти

- A** Нажмите и удерживайте кнопку обучения на приемнике (примерно в течение 6 секунд), пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Режим удаления будет активен в течение 12 секунд.
- B** Повторно нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение 1 секунды, когда режим удаления активен.
- C** Светодиод будет быстро мигать для подтверждения удаления памяти.

1. Izklopite električno omrežje (električni števec)

2. Odstranite obstoječo svetilko

Odstranite obstoječo svetilko in odklopite žice. Ne prekoračite maksimalne obremenitve: 2000W.

3. Žico pod napetostjo in nevtralno žico povežite

Povežite žico na levi zunanji [L] terminal. Povežite žico na desni zunanji [N] terminal. Pričvrstite vpenjalne vijake.

4. Na žarnico priključite stikalno in nevtralno žico

Priključite (črno) stikalno žico žarnice na [L] vtičnica.

Priključite (modro) nevtralno žico žarnice na levi kontakt [N].

5. Za nadaljevanje namestitve vključite električno napajanje (električna merilna omarica)

Nevarnost električnega udara! Ne priključite nobenih izpostavljenih žic! Dotikajte se samo plastičnega ohišja tega izdelka.

6. Aktivirajte način programiranja

Za 1 sekundo pritisnite gumb za programiranje na sprejemniku. Način programiranja bo aktiven 12 sekund, LED-indikator pa bo počasi utripal.

7. Dodelite kodo oddajnika Trust Smart Home

V času delovanja načina za učenje pošljite signal za vklop (ON) s katerim koli oddajnikom Trust Smart Home da v vstavite kodo v pomnilnik sprejemnika.

8. Potrditev kode

LED bo hitro utripala in tako potrdil prejem kode. Sprejemnik lahko v svoj pomnilnik shrani do 32 različnih kod oddajnika. Pomnilnik se bo ohranil tudi, če boste sprejemnik premaknili na drugo lokacijo ali v primeru izpada elektrike.

9. Montirajte sprejemnik v škatlo

Namestite sprejemnik na steno ali stensko omarico (prelomite pritrdilne ploščice, če je potrebno) in ga pokrijte s pokrovom ali namestite svetilo nazaj na strop.

10. Ročno upravljanje z oddajnikom Trust Smart Home

Pritisnite stikalo ON (VKLOP), da vključite sprejemnik.
Pritisnite stikalo OFF (IZKLOP), da izključite sprejemnik.

Brisanje posamezne kode

- A** Za 1 sekundo pritisnite gumb za programiranje. Način programiranja bo aktiven 12 sekund, LED-indikator pa bo počasi utripal.
- B** Ko je način programiranja aktiven, specifičnemu oddajniku Trust Smart Home pošljite signal za IZKLOP, da izbriše kodo.
- C** LED bo hitro utripala in tako potrdil izbris kode.

Brisanje celotnega pomnilnika

- A** Pritisnite in zadržite gumb za programiranje na sprejemniku (pribl. 6 sekund), dokler LED-indikator ne začne hitro utripati. Način brisanja bo aktiven 12 sekund.
- B** Ko je način brisanja aktiven, ponovno za 1 sekundo pritisnite gumb za programiranje.
- C** LED bo hitro utripala in tako potrdil izbris pomnilnika.

1. Isključivanje mrežnog napajanja (kutija za električno brojilo)**2. Uklonite postojeću svjetiljku**

Odvojite postojeću svjetiljku i odspojite žice. Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje: 2000W.

3. Spojite žicu pod naponom i nulti vodič

Spojte žicu pod naponom na vanjski lijevi [L] priključak. Spojite nulti vodič na vanjski desni [N] priključak. Pritegnite stezaljke.

4. Spojite žicu prekidača i neutralnu žicu na svjetiljku

Spojte (crnu) žicu prekidača sa žarulje na [L] utičnica.
Spojte (plavu) neutralnu žicu žarulje na lijevi [N] kontakt.

5. Uključite glavno napajanje (električno brojilo) da biste nastavili s postavljanjem

Opasnost od strujnog udara! Nemojte dirati izložene žice. Dirajte samo plastično kućište proizvoda.

6. Aktivirajte način učenja

Pritisnite tipku za učenje na prijamniku na 1 sekundu. Način učenja bit će aktivan 12 sekundi i LED-pokazatelj polako će treperiti.

7. Dodijelite kod odašiljača Trust Smart Home

Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal ON (Uklj.) uz pomoć bilo kojeg odašiljača Trust Smart Home da biste dodijelili kod u memoriju prijamnika.

8. Potvrda koda

LED će brzo treptati da bi potvrdio da je kod primljen. U memoriju prijamnika mogu se spremati do 32 različita koda odašiljača. Memorija će biti sačuvana kada se prijamnik prebaci na drugo mjesto ili u slučaju nestanka struje.

9. Montiranje prijamnika u kutiju

Postavite prijamnik u kutiju na zidu ili stropu (odlomite izbočine za montiranje ako je potrebno) i pokrijte ga slijepim poklopcem ili ponovno postavite svjetlo natrag na strop.

10. Ručno upravljanje odašiljačem Trust Smart Home

Pritisnite ON (Uklj.) da biste uključili prijamnik

Pritisnite OFF (Isklj.) da biste isključili prijamnik

Brisanje jednog koda

- A** Pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu. Način učenja bit će aktivan 12 sekundi i LED-pokazatelj polako će treperiti.
- B** Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal OFF (Isklj.) uz pomoć određenog odašiljača Trust Smart Home da biste izbrisali taj kod.
- C** LED će brzo treptati da bi potvrdio brisanje koda.

Brisanje cijele memorije

- A** Pritisnite i držite tipku za učenje na prijamniku (otprilike 6 sekundi) dok LED-pokazatelj ne počne brzo treperiti. Način brisanja bit će aktivan 12 sekundi.
- B** Kada je način učenja aktivan, ponovo pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu.
- C** LED će brzo treptati da bi potvrdio brisanje memorije.

1. Вимкніть електроживлення (на лічильнику електроенергії)

2. Від'єднання наявної лампи від стелі

Зніміть наявну лампу та від'єднайте дроти. Не підключайте обладнання, потужність якого перевищує 2000 Вт.

3. Підключення фазового та нейтрального дротів до клем

Підключіть фазовий дріт до крайньої лівої клемі [L]. Підключіть нейтральний дріт до крайньої правої клемі [N]. Закрутіть кріпильні гвинти.

4. Підключіть провід перемикача і нульовий провід до лампи

Підключіть (чорний) провід перемикача від лампи до [L1] розетка.

Підключіть (синій) нульовий провід від лампи до лівого [N] контакту.

5. Увімкнення електроживлення (на лічильнику електроенергії)

Загроза враження електричним струмом. Уникайте контакту з відкритою проводкою. Торкатися можна лише до пластикового корпусу цього виробу.

6. Активація режиму навчання

На приймачі натисніть кнопку режиму навчання та утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.

7. Призначення коду передавача Trust Smart Home

Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал увімкнення з будь-якого передавача Trust Smart Home, щоб приймач запам'ятав його код.

8. Підтвердження коду

Світлодіод блиматиме швидко, щоб підтвердити отримання коду. У пам'яті приймача можуть зберігатися до 32 різних кодів передавачів. У разі перенесення приймача на інше місце або аварійного вимкнення електроенергії всі дані в його пам'яті зберігаються.

9. Установлення приймача в монтажній коробці

Установіть приймач у монтажну коробку на стелі чи в стіні (за потреби відламайте монтажні вушка) і закрийте її кришкою або розташуйте на стелі за лампою.

10. Ручне керування за допомогою передавача Trust Smart Home

Натисніть кнопку ввімкнення, щоб увімкнути лампу чи пристрій через приймач.

Натисніть кнопку вимкнення, щоб вимкнути лампу чи пристрій через приймач.

Видалення одного коду

- A** Натисніть кнопку режиму навчання й утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 12 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.
- B** Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал вимкнення з потрібного передавача Trust Smart Home, щоб видалити його код із пам'яті приймача.
- C** Світлодіод блиматиме швидко, щоб підтвердити видалення коду.

Повне очищення пам'яті

- A** Натисніть кнопку режиму навчання на приймачі та утримайте її протягом приблизно 6 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати. Це активує режим видалення на 12 секунд.
- B** Увімкнувши режим видалення, натисніть кнопку режиму навчання знову й утримайте її протягом 1 секунди.
- C** Світлодіод блиматиме швидко, щоб підтвердити видалення всіх даних із пам'яті.

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH



Safety Instructions

Product support: www.trust.com/71269. Warranty conditions: www.trust.com/warranty

To ensure safe handling of the device, follow the safety advice on: www.trust.com/safety

The Wireless range is strongly dependent on local conditions such as the presence of HR glass and reinforced concrete. Never use Trust Smart Home products for life-support systems. This product is not water-resistant. Do not attempt to repair this product. Wire colors may vary per country. Contact an electrician when in doubt about wiring. Never connect lights or equipment that exceed the maximum load of the receiver. Exercise caution when installing a receiver voltage may be present, even when a receiver is switched off.



Disposal of packaging materials - Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Disposal of the device - The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU.



Disposal of batteries - Used batteries may not be disposed of in household waste. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of batteries according to local regulations.



Trust Electronics Ltd. declares that item number 71269 is in compliance with Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.trust.com/



Trust International B.V. declares that item number 71269 is in compliance with Directive 2014/53/EU – 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.trust.com



Veiligheidsinstructies

Productondersteuning: www.trust.com/71269. Garantievoorwaarden: www.trust.com/warranty

Voor een veilig gebruik van de apparaten dient u de veiligheidsaanwijzingen op www.trust.com/safety op te volgen.

Het draadloos bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR glas en gewapend beton.

Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig.

Probeer dit product niet zelf te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem contact op met een elektricien wanneer u twijfelt over de bedrading. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger

overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger er kan spanning aanwezig zijn, zelfs wanneer een ontvanger is uitgeschakeld.

Het verpakkingsmateriaal weggooien - Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

Het apparaat weggooien - Het afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat onder Richtlijn 2012/19/EU valt.

Batterijen weggooien - Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Gooi batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

CE Trust International B.V. verklaart dat artikelnummer 71269 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trust.com

DE Sicherheitshinweise

Produktsupport: www.trust.com/71269. Garantiebedingungen: www.trust.com/warranty

Befolgen Sie für die sichere Handhabung des Geräts die Sicherheitshinweise unter: www.trust.com/safety

Die Funkreichweite ist stark abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein von HR-Glas und stahlbewehrtem Beton. Trust Smart Home-Produkte dürfen nicht für lebenserhaltende Systeme eingesetzt werden. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Die Farben der Kabel können in einigen Ländern abweichen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker. Schließen Sie auf keinen Fall Lampen oder Geräte an, die die maximal zulässige Last des Empfängers überschreiten. Vorsicht bei der Installation eines Empfängers. Es kann Spannung vorhanden sein, auch wenn der Empfänger ausgeschaltet ist.

Entsorgung der Verpackungsmaterialien - Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften.

Entsorgung des Geräts - Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass für dieses Gerät die Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Batterien dürfen nur vollständig entleert entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.

CE Trust International B.V. erklärt, dass Artikelnummer 71269 die Richtlinie 2014/53/EU – 2011/65/EU erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.trust.com

FR Consignes de sécurité

Assistance produit : www.trust.com/71269. Conditions de garantie : www.trust.com/warranty

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH

Pour garantir une manipulation sûre de cet équipement, suivez les consignes de sécurité de la page : www.trust.com/safety.

La portée sans fil dépend considérablement des conditions locales telles que la présence de vitrage HR et de béton armé. N'utilisez jamais les produits Trust Smart Home pour les systèmes d'assistance à la vie. Ce produit ne résiste pas à l'eau. N'essayez pas de réparer ce produit. Les couleurs des fils peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez un électricien en cas de doutes au sujet du câblage. Ne connectez jamais des lumières ou des équipements qui dépassent la charge maximale du récepteur. Faites preuve de prudence lors de l'installation d'un récepteur : une tension peut être présente, même lorsque le récepteur est éteint.

Élimination des matériaux d'emballage - Éliminez les matériaux d'emballage devenus inutiles conformément à la réglementation locale en vigueur.

Mise au rebut de l'équipement - Le symbole une poubelle barrée signifie que cet appareil est soumis à la directive 2012/19/UE.

Mise au rebut des piles - Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Ne mettez pas les piles au rebut que lorsqu'elles sont entièrement déchargées. Procédez à leur élimination conformément aux réglementations locales applicables.

 Trust International B.V. déclare que l'article numéro 71269 est conforme aux directives 2014/53/EU - 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :

Istruzioni sulla sicurezza

Assistenza prodotto: www.trust.com/71269. Condizioni di garanzia: www.trust.com/warranty

Per garantire la gestione sicura del dispositivo, attenersi alla comunicazione sulla sicurezza: www.trust.com/safety

La portata wireless dipende essenzialmente da condizioni locali, come la presenza di vetro HR e cemento armato. Non utilizzare mai i prodotti Trust Smart Home per sistemi salvavita. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Non cercare di riparare il prodotto. I colori dei fili possono variare in base al paese. In caso di dubbi sul cablaggio, rivolgersi a un elettricista. Non collegare mai luci o apparecchiature che superino il carico massimo del ricevitore. Esercitare prudenza quando si installa il ricevitore. Potrebbe essere attiva la tensione elettrica, anche con il ricevitore spento.

Smaltimento dei materiali di imballaggio - Smaltire i materiali di imballaggio non più necessari attenendosi alle normative locali vigenti.

Smaltimento del dispositivo - Il simbolo di un bidone con le ruote con la croce sovrapposta indica che questo dispositivo rientra nella Direttiva 2012/19/UE.

Smaltimento delle batterie - È vietato smaltire le batterie esauste nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie soltanto quando saranno completamente scariche. Smaltire le batterie secondo le normative locali.

CE Trust International B.V. Dichiara che il codice articolo 71269 è conforme alle Direttive 2014/53/UE – 2011/65/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web: www.trust.com

ES Instrucciones de seguridad

Soporte del producto: www.trust.com/71269. Condiciones de la garantía: www.trust.com/warranty

Para garantizar la manipulación segura del dispositivo, siga los consejos de seguridad que aparecen en: www.trust.com/safety

El alcance inalámbrico depende enormemente de las condiciones locales como la presencia de cristal HR y hormigón reforzado. No utilice nunca los productos Trust Smart Home para sistemas de soporte vital. Este producto no es resistente al agua. No trate de reparar este producto usted mismo. Los colores de los cables pueden variar entre países. Póngase en contacto con un técnico electricista si tiene dudas sobre el cableado. Nunca conecte luces o equipamiento que excedan la carga máxima del receptor. Actúe con precaución durante la instalación de un receptor: puede existir tensión aunque el receptor esté apagado.

Eliminación de materiales de embalaje: deseche los materiales de embalaje que ya no se necesiten de conformidad con las regulaciones locales vigentes.

Eliminación del dispositivo: el símbolo un cubo con ruedas tachado significa que este dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE.

Eliminación de baterías: las baterías usadas no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Únicamente elimine las baterías cuando estén totalmente descargadas. Deseche las baterías conforme a las regulaciones locales.

CE Trust International B.V. declara que el artículo número 71269 cumple las Directivas 2014/53/UE – 2011/65/UE. En la siguiente dirección web se puede encontrar el texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE: www.trust.com

PT Instruções de segurança

Suporte ao produto: www.trust.com/71269. Condições de garantia: www.trust.com/warranty

Para garantir o seguro manuseamento do dispositivo, siga as recomendações de segurança em: www.trust.com/safety

O alcance sem fios depende fortemente das condições do local, como a presença de vidro HR e betão armado. Nunca utilize produtos Trust Smart Home em sistemas de suporte de vida. Este produto não é resistente à água. Não tente reparar este produto. As cores dos fios podem variar consoante o país. Contacte um eletricitista em caso de dúvidas nas ligações. Nunca ligue luzes ou equipamentos que excedam a carga máxima do recetor. Tenha cuidado ao instalar um recetor, pois pode haver tensão, mesmo quando o recetor está desligado.

Eliminação de materiais de embalagem - Elimine os materiais de embalagem desnecessários de em conformidade com os

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH

regulamentos locais aplicáveis.

Eliminação do dispositivo - O símbolo um caixote do lixo riscado com uma cruz significa que este dispositivo está sujeito à Diretiva 2012/19/UE.

Eliminação de pilhas - As pilhas usadas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Elimine as pilhas somente quando estão totalmente descarregadas. Elimine as pilhas em conformidade com os regulamentos locais.

CE A Trust International B.V. declara que o número do artigo 71269 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE – 2011/65/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço web: www.trust.com

NO Sikkerhetsanvisninger

Produkstøtte: www.trust.com/71269. Garantibetingelser: www.trust.com/warranty

For å sikre sikker håndtering av enheten, bør du følge rådene på: www.trust.com/safety

Wireless-serien er sterkt avhengig av lokale forhold, som tilstedeværelsen av HR-glass og armert betong. Bruk aldri

Trust Smart Home-produkter med livsstøttende systemer. Dette produktet er ikke vanntett. Ikke prøv å reparere dette

produktet. Ledningsfarger kan variere fra land til land. Kontakt en elektriker hvis du er i tvil om kobling. Koble aldri til lys

eller utstyr som overskrider den maksimale belastningen på mottakeren. Utvis forsiktighet når du installerer en mottaker – spenning kan være til stede selv når den er slått av.

Avhending av emballasje – kast emballasje som ikke lenger er nødvendig i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

Avhending av enheten – det symbolet med en søppelbøtte med kryss betyr at denne enheten er underlagt direktiv 2012/19/EU.

Avhending av batterier – brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast batteriene bare når de er helt utladet. Batteriene må avhendes i henhold til lokale forskrifter.

CE Trust International B.V. erklærer at varenummer 71269 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse: www.trust.com

SV Säkerhetsanvisningar

Produkstøtte: www.trust.com/71269. Garantivillkor: www.trust.com/warranty

Följ säkerhetsråden på www.trust.com/safety för säker hantering av enheten

Den trådlösa räckvidden varierar starkt beroende på lokala förhållanden som förekomsten av HR-glas och förstärkt betong

Använd aldrig Trust Smart Home-produkter för livsuppehållande systems. Den här produkten är inte vattenbeständig.

Försök inte att laga produkten. Kablarnas färger kan variera i olika länder. Kontakta en elektriker om du är osäker på

kablarnas färger. Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maxbelastning. Var försiktig när du

installerar en mottagare. Det kan finnas elektrisk spänning även om mottagaren är avstängd.

Avfallshantering av förpackningsmaterial – Avfallshantera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt tillämpliga lokala regler.

Avfallshantering av enheten – Symbolen intill av en överkryssad soptunna innebär att enheten omfattas av direktiv 2012/19/EU.

Avfallshantering av batterier – Förbrukade batteriet får ej slängas i hushållssoporna. Kassera enbart batterier när de är helt urladdade. Kassera batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

CE Trust International B.V. intygar att artikelnummer 71269 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.trust.com

FI Turvallisuusohjeet

Tuotetuki: www.trust.com/71269. Takuutiedot: www.trust.com/warranty

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita laitteen turvallisen käsittelyn varmistamiseksi: www.trust.com/safety

Langaton kantama riippuu merkittävästi paikallisista olosuhteista, kuten esimerkiksi HR-lasia ja teräsbetonia sisältävistä rakenteista. Älä koskaan käytä Trust Smart Home -tuotteita hengenpelastuslaitteissa. Tämä tuote ei ole vedenkestävä.

Älä yritä korjata tätä laitetta. Johtojen värit voivat vaihdella maittain. Ota yhteyttä sähköasentajaan, jos olet epävarma johdotuksen suhteen. Älä koskaan kytkä valoja tai laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen maksimikuormituksen. Ole varovainen, kun asennat vastaanottimen; se voi olla jännitteen alainen, vaikka se on kytketty pois päältä.

Pakkausmateriaalien hävittäminen - hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Laitteen hävittäminen - ylivivutun jäteastian symboli tarkoittaa, että tämä laite kuuluu direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

Paristojen hävittäminen - käytettyjä paristoja ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Hävitä paristot vain, kun ne ovat täysin tyhjä. Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

CE Trust International B.V. vakuuttaa, että tuotenumero 71269 on direktiivien 2014/53/EU - 2011/65/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.trust.com

DA Sikkerhedsinstruktioner

Produktsupport: www.trust.com/71269. Garantibetingelser: www.trust.com/warranty

For at søge for en sikker håndtering af enheden, følg sikkerhedsanvisningerne på: www.trust.com/safety

Det trådløse sortiment er yderst afhængigt af lokale forhold såsom tilstedeværelsen af HR-glas og armeret beton. Brug

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH

aldrig Trust Smart Home-produkter til livsopretholdende systemer. Dette produkt er ikke vandtæt. Forsøg ikke at reparere dette produkt. Kabelfarver kan variere fra land til land. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om ledningsføring. Tilslut aldrig lys eller udstyr, der overstiger modtagerens maksimale belastning. Udvis forsigtighed ved installation af en modtage, idet der kan forekomme elektrisk spænding, selvom modtageren er slukket.

Bortskaffelse af emballagematerialer - Bortskaf emballagematerialer, der ikke længere er nødvendige i henhold til gældende, lokale bestemmelser.

Bortskaffelse af enheden - Symbolet der forestiller en overkrydset skraldespand, betyder, at denne enhed er underlagt direktiv 2012/19/UE.

Bortskaffelse af batterier - Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaf kun batterier, når de er helt afladene. Batterier skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

CE Trust International B.V. erklærer, at varenummer 71269 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU – 2011/65/EU. Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende hjemmesideadresse: www.trust.com

PL Instrukcja bezpieczeństwa

Wsparcie produktowe: www.trust.com/71269. Warunki gwarancji: www.trust.com/warranty

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa ze strony www.trust.com/safety, aby obsługa urządzenia była bezpieczna. Zasięg komunikacji bezprzewodowej zależy w dużym stopniu od miejscowych warunków, takich jak występowanie szyb refleksyjnych i żelbetu.

Nie stosować produktów Trust Smart Home z systemami podtrzymywania życia. Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Kolory przewodów mogą różnić się w zależności od kraju. W razie wątpliwości co do okablowania skontaktować się z elektrykiem. Nie podłączać oświetlenia ani urządzeń, które przekraczają maksymalne dopuszczalne obciążenie odbiornika. Zachować ostrożność podczas montażu odbiornika. Napięcie może występować nawet wtedy, gdy odbiornik jest wyłączony.

Utylizacja opakowania – Niepotrzebne elementy opakowania utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja urządzenia – Symbol kontenera na odpady oznacza, że urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE.

Utylizacja baterii – Nie utylizować zużytych baterii wraz z odpadami bytowymi. Baterie utylizować wyłącznie po uprzednim całkowitym rozładowaniu. Zutyliczować baterie zgodnie z miejscowymi przepisami.

CE Firma Trust International B.V. oświadcza, że artykuł o numerze 71269 spełnia wymagania dyrektyw 2014/53/UE, 2011/65/UE, oraz. Pełną treść deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem internetowym www.trust.com

CZ Bezpečnostní pokyny

Podpora produktu: www.trust.com/71269. Záruční podmínky: www.trust.com/warranty

Pro zajištění bezpečné manipulace s přístrojem dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na: www.trust.com/safety. Bezdrátový dosah je velmi závislý na místních podmínkách, jako je přítomnost HR skla a železobetonu. Nikdy nepoužívejte produkty Trust Smart Home pro systémy podpory života. Tento produkt není odolný proti vodě. Produkt neopravujte. Barvy vodičů se mohou v různých státech lišit. V případě pochybností o zapojení vodičů se obraťte na elektrikáře. Nikdy nepřipojujte světla nebo zařízení, která překračují maximální zatížení přijímače. Při instalaci přijímače dbejte zvýšené opatrnosti, přijímač může být pod napětím, i když je vypnutý. Likvidace obalových materiálů - Zlikvidujte již nepotřebné obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy. Likvidace zařízení - Uvedený symbol přeškrtnutého koše znamená, že se na toto zařízení vztahuje směrnice 2012/19/EU. Likvidace baterií - Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie likvidujte až po úplném vybití. Baterie likvidujte podle místních předpisů.

CE Společnost Trust International B.V. prohlašuje, že produkt číslo 71269 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU – 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.trust.com.

SK Bezpečnostné pokyny

Podpora výrobkov: www.trust.com/71269. Záručné podmienky: www.trust.com/warranty

Aby ste zabezpečili bezpečnú manipuláciu so zariadením, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na: www.trust.com/safety. Dosah bezdrôtového signálu silne závisí od miestnych podmienok, napríklad od prítomnosti HR skla a železobetónu. Výrobky Trust Smart Home nikdy nepoužívajte pre systémy na podporu životných funkcií. Tento výrobok nie je vodotesný. Tento výrobok sa nepokúšajte opravovať. Farby vodičov sa v závislosti od krajiny môžu líšiť. Ak máte pochybnosti ohľadom kabeľáže, kontaktujte elektrikára. Nikdy neprípájajte svetlá alebo zariadenia, ktoré prekročujú maximálnu kapacitu prijímača. Pri inštalácii prijímača buďte opatrní, pretože prijímač môže byť pod napätím, aj keď je vypnutý.

Likvidácia obalových materiálov - Obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Likvidácia zariadenia - Vedľa uvedený symbol přeškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že sa na toto zariadenie vztahuje smernica 2012/19/EU.

Likvidácia batérií - Použité batérie sa nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, len keď sú úplne vybité. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

CE Spoločnosť Trust International B.V. vyhlasuje, že položka číslo 71269 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ – 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.trust.com

HU Biztonsági utasítások

Terméktámogatás: www.trust.com/71269. Jótállási feltételek: www.trust.com/warranty

Az eszköz biztonságos kezelése érdekében kövesse a következő weboldalon található biztonsági tanácsokat: www.trust.com/safety

A vezeték nélküli hatótávolság nagy mértékben függ a helyi körülményektől, így HR üveg és vasbeton jelenlététől. Soha ne alkalmazza a Trust Smart Home termékeit életfunkciókat támogató rendszerekben. A termék nem vízálló. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. A vezetékek színe országonként eltérő lehet. Ha nem biztos a vezetékek bekötésében, forduljon villanyszerelőhöz. Soha ne csatlakoztasson a vevőegység maximális terhelését meghaladó lámpákat és berendezéseket. Járjon el óvatosan a vevő telepítése során – az eszköz feszültség alatt állhat kikapcsolt vevő esetén is.

A csomagolóanyagok hulladékkezelése – A feleslegessé vált csomagolóanyagok hulladékkezelését a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően végezze.

Az eszköz hulladékkezelése – Az itt található, áthúzott kerekcsukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az eszközre a 2012/19/EU irányelv vonatkozik.

Az elemek hulladékkezelése – A használt elemek hulladékkezelését tilos a háztartási hulladékkal együtt végezni. Csak akkor dobja ki az elemeket, ha már teljesen lemerültek. Az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



A Trust International B.V. kijelenti, hogy a 71269. Számú tétel megfelel a 2014/53/EU – 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő webhelyen: www.trust.com



RO Instrucțiuni de siguranță

Asistență produs: www.trust.com/71269. Condiții privind garanția: www.trust.com/warranty

Pentru a asigura manipularea în siguranță a dispozitivului, respectați instrucțiunile privind siguranța de pe www.trust.com/safety.

Raza de acțiune wireless depinde foarte mult de condițiile locale, cum ar fi prezența sticlei de înaltă eficiență și beton armat. Nu folosiți produsele Trust Smart Home la sisteme de susținere a vieții. Acest produs nu este rezistent la apă. Nu încercați să reparați acest produs. Culoarele firelor pot varia în funcție de țară. Luați legătura cu un electrician dacă aveți îndoieli cu privire la fire. Nu conectați lumini sau echipamente care depășesc sarcina maximă a receptorului. Aveți grijă la montarea receptorului, este posibil să existe tensiune chiar și atunci când receptorul este închis.

Eliminarea la deșeurile ambalajelor - Eliminați la deșeurile ambalaje care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea la deșeurile a dispozitivului - Simbolul a unui tomberon tăiat înseamnă că acest dispozitiv este supus prevederilor Directivei 2012/19/UE.

Eliminarea la deșeuri a bateriilor - Bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Aruncați bateriile numai dacă sunt descărcate complet. Aruncați bateriile în conformitate cu prevederile locale.

CE Trust International B.V. declară că articolul numărul 71269 respectă prevederile Directivelor 2014/53/UE – 2011/65/EU . Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: www.trust.com.

BG Инструкции за безопасност

Продуктова поддръжка: www.trust.com/71269. Гаранционни условия: www.trust.com/warranty

За да гарантирате безопасна работа с устройството, следвайте съветите за безопасност на: www.trust.com/safety
Безжичният обхват силно зависи от местните условия, като например наличието на HR стъкло и стоманобетон. Никога не използвайте продуктите на Trust Smart Home за животоподдържащи системи. Този продукт не е водоустойчив. Не се опитвайте да ремонтирате този продукт. Цветовете на проводниците може да са различни в различните държави. Ако не сте сигурни относно проводниците, свържете се с електротехник. Никога не свързвайте осветление или оборудване, което надвишава максималната мощност на приемника. Бъдете внимателни при монтиране на приемник. Може да има напрежение, дори когато приемникът е изключен.

Изхвърляне на опаковъчни материали – Изхвърляйте опаковъчните материали, които вече не са ви необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби.

Изхвърляне на устройството – Посоченият символ, който представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца, означава, че това устройство е предмет на условията на Директива 2012/19/ЕС.

Изхвърляне на батерии – Използваните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Изхвърляйте батериите, само когато са напълно изтощени. Изхвърляйте батериите съгласно местните разпоредби.

CE Trust International B.V. декларира, че артикул № 71269 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС – 2011/65 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уеб адрес: www.trust.com

EL Οδηγίες ασφάλειας

Υποστήριξη προϊόντος: www.trust.com/71269. Προϋποθέσεις εγγύησης: www.trust.com/warranty

Για τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής, ακολουθήστε τις συμβουλές ασφάλειας στη διεύθυνση: www.trust.com/safety
Η εμβέλεια Ασύρματης επικοινωνίας εξαρτάται σημαντικά από τις τοπικές συνθήκες, όπως η παρουσία γυαλιού HR και οπλισμένου σκυροδέματος.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα Trust Smart Home για συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών. Αυτό το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν. Τα χρώματα των αγωγών ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εάν έχετε αμφιβολίες για την καλωδίωση, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο. Μην συνδέετε ποτέ φωτιστικά σώματα ή εξοπλισμό που υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο του δέκτη. Να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση ενός δέκτη.

Ενδέχεται να υπάρχει τάση, ακόμη κι όταν ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.

Απορρίψη των υλικών συσκευασίας – Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Απορρίψη της συσκευής – Το παρακείμενο σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου σημαίνει ότι η συσκευή υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Απορρίψη των μπαταριών – Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Να απορρίπτετε τις μπαταρίες μόνο όταν είναι πλήρως εκφορτισμένες. Η απορρίψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 Η Trust International B.V. δηλώνει ότι το προϊόν με αριθμό 71269 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ – 2011/65/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Web: www.trust.com

Güvenlik Talimatları

Ürün desteği: www.trust.com/71269. Garanti koşulları: www.trust.com/warranty

Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için şu adresteki güvenlik önerilerini takip edin: www.trust.com/safety
Kablosuz menzili, büyük ölçüde HR cam ve güçlendirilmiş betonun olması gibi yerel koşullara bağlıdır. Trust Smart Home ürünlerini asla yaşam destek sistemleri için kullanmayın. Bu ürün su geçirmez değildir. Bu ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Kablo renkleri ülkeden ülkeye değişebilir. Kablo tesisatı hakkında şüpheniz varsa bir elektrikçiyle temasa geçin. Asla alıcının maksimum yükünü aşan ışıkları veya ekipmanları bağlamayın. Alıcıyı monte ederken dikkatli olun; alıcı kapalı olsa bile voltaj olabilir.

Ambalaj malzemelerinin atılması - Artık ihtiyaç duyulmayan ambalaj malzemelerini geçerli yerel düzenlemelere göre atın. Cihazın atılması - Yandaki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu cihazın 2012/19/EU Direktifine tabi olduğu anlamına gelir.

Pillerin atılması - Kullanılmış piller evsel atıklarla birlikte atılamaz. Pilleri yalnızca tamamen boşaldıklarında atın. Pilleri yerel yönetmeliklere göre atın.

 Trust International B.V., 71269 numaralı ürünün 2014/53/EU - 2011/65/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu web adresinde mevcuttur: www.trust.com

Инструкции по технике безопасности

Поддержка продукта: www.trust.com/71269. Гарантийные условия: www.trust.com/warranty

Чтобы гарантировать безопасную работу устройства, следуйте рекомендациям, приведенным по ссылке: www.trust.com.

com/safety Диапазон беспроводной связи в значительной степени зависит от местных условий, таких как наличие теплоотражающего стекла и железобетона

Запрещено использовать продукцию Trust Smart Home в системах жизнеобеспечения Это изделие не является влагонепроницаемым. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. В зависимости от страны цвета проводов могут отличаться. В случае сомнений относительно значения цветов обратитесь за помощью к электрику. Не подключайте осветительные приборы или устройства, общая мощность которых превышает максимальную мощность приемника. При установке приемника соблюдайте осторожность. Даже в отключенном приемнике может присутствовать напряжение.

Утилизация упаковочных материалов: утилизацию упаковочных материалов следует осуществлять в соответствии с действующими местными нормами.

Утилизация устройства: нанесенный символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что устройство подлежит утилизации в соответствии с Директивой 2012/19/EU.

Утилизация батарей: использованные батареи запрещено утилизировать как бытовой мусор. Утилизируйте только полностью разряженные батареи. Утилизация батарей должна осуществляться в соответствии с нормами вашей страны.

 Trust International B.V. заявляет, что изделие с серийным номером 71269 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU — 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по ссылке: www.trust.com

Varnostna navodila

Podpora za izdelek: www.trust.com/71269. Garancijski pogoji: www.trust.com/warranty

Če želite zagotoviti varno upravljanje naprave, upoštevajte varnostni napotek na spletni strani: www.trust.com/safety
Brezžični domet je močno odvisen glede na lokalne pogoje, kot so prisotnost stekla s premazom HR in armiranega betona. Ta izdelek ni vodooodporen. Tega izdelka ne poskušajte popravljati sami. Barve žic se lahko razlikujejo glede na državo. Če ste v dvomih glede ožičenja, se obrnite na električarja. Nikoli ne priključujte luči ali opreme, ki presega največje dovoljeno obremenitev sprejemnika. Bodite previdni pri namestitvi, saj je napetost lahko prisotna tudi takrat, ko je sprejemnik izključen.

Odstranjevanje embalaže – embalažo, ki je ne potrebujete več, odstranite v skladu z veljavnimi krajevnimi predpisi.

Odstranjevanje naprave – simbol prečrtanega koša pomeni, da je za to napravo zadevna Direktiva 2012/19/EU.

Odstranjevanje baterij – iztrošenih baterij ni dovoljeno zavreči med gospodinske odpadke. Baterije zavrzite le, ko so te v celoti izpraznjene. Baterije zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi.

 Trust International B.V. jamči, da je izdelek s št. 71269 skladen z Direktivo 2014/53/EU – 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: www.trust.com

HR Sigurnosne upute

Podrška za proizvod: www.trust.com/71269. Jamstveni uvjeti: www.trust.com/warranty

Kako bi se osiguralo sigurno rukovanje uređajem, pridržavajte se sigurnosnih savjeta: www.trust.com/safety
Bežični domet prilično ovisi o lokalnim uvjetima kao što je postojanje toplinski reflektivnog stakla i armiranog betona. Nikada se nemojte služiti proizvodima marke Trust Smart Home za sustave za održavanje života. Proizvod nije vodootporan. Nemojte pokušavati popravljati ovaj proizvod. Boje žica mogu se razlikovati ovisno o državi. Obratite se električaru ako imate nedoumice u vezi sa žicama. Nikada nemojte povezivati svjetla ili opremu koji premašuju maksimalno opterećenje prijemnika. Budite oprezni prilikom postavljanja prijemnika. Napon može biti prisutan čak i kada je prijemnik isključen. Odlaganje ambalažnih materijala – ambalažne materijale koji više nisu potrebni zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Odlaganje uređaja – susjedni simbol prekržiene kante za otpatke znači da se na uređaj primjenjuje Direktiva 2012/19/EU.

Odlaganje baterija – iskorištene baterije ne smiju se odložiti u kućni otpad. Odložite samo baterije koje su u potpunosti prazne. Baterije odložite u skladu s lokalnim propisima.



Trust International B.V. izjavljuje da je artikl broja 71269 u skladu s Direktivom 2014/53/EU – 2011/65/EU. Cjelokupan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.trust.com



UA Інструкції з техніки безпеки

Підтримка продукту: www.trust.com/71269. Гарантійні умови: www.trust.com/warranty

Щоб гарантувати безпечну роботу пристрою, дотримуйтеся рекомендацій, наведених за посиланням: www.trust.com/safety
Діапазон бездротового зв'язку в значній мірі залежить від місцевих умов, зокрема наявності тепловідбивного скла та залізобетону. Ніколи не використовуйте продукти Trust Smart Home із системами життєзабезпечення. Цей виріб не є водостійким. Не намагайтеся відремонтувати цей виріб. Кольори дротів можуть відрізнятися залежно від країни. Якщо ви маєте сумніви щодо кольорів дротів, зверніться до кваліфікованого електрика. Не під'єднуйте освітлювальні прилади або пристрої, загальна потужність яких перевищує максимальну потужність приймача. Встановлюйте приймач дуже обережно. У ньому може бути напруга, навіть коли він вимкнений.

Утилізація пакувальних матеріалів: пакувальні матеріали слід утилізувати відповідно до чинних місцевих норм.

Утилізація пристрою: нанесена позначка з перекресленим контейнером для сміття означає, що цей пристрій необхідно утилізувати відповідно до вимог Директиви 2012/19/EU. Утилізація батарей: використані батареї заборонено утилізувати як побутові відходи. Слід утилізувати лише повністю розряджені батареї. Утилізуйте батареї відповідно до місцевих вимог.



Trust International B.V. заявляє, що виріб із серійним номером 71269 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU – 2011/65/EU. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС наведено за посиланням: www.trust.com

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH



Declaration of Conformity

Trust International B.V. declares that this Trust Smart Home-product:

Model:	ACM-2000 Build-IN SWITCH
Item number:	71269
Intended use:	Indoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

TRUST SMART HOME
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.trust.com

Trust Electronics Ltd.,
Sopwith Dr, Weybridge, KT13 ONT, UK.
All brand names are registered trade-
marks of their respective owners.
Specifications are subject to change
without prior notice. Made in China.

ACM-2000 BUILD-IN SWITCH

www.trust.com
