



HP Pro Mini 400 G9 desktop-pc

Stor produktivitet i en lille pakke

Bevar din konkurrenceevne i et virksomhedsmiljø i konstant udvikling og få mest muligt ud af din investering i teknologi. Funktioner i virksomhedskvalitet til produktivitet, udvidelse og sikkerhed i et særdeles lille kabinet.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

Kraftig ydeevne i desktop-klassen

- Klar det hele – lige fra mindre opgaver til mere komplekse projekter – med den nyeste Intel®-processor², hurtig hukommelse og vigtige porte. Skabt til problemfri og regulær ydeevne og forskellige opgraderingsmuligheder.

Flex-porte til nem udvidelse

- Konfigurer din Mini, som du vil, med flex-porte, som understøtter ældre eller slettede desktops, eller udvid med moduler til dobbelt lagring og udvidelse (ekstraustyr)³

Beskyttet af HP Wolf Security

- HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod nye trusler.⁴

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

- Bæredygtighed er en væsentlig faktor i designet af HP's produkter. HP Pro Mini 400 har en meget effektiv strømforsyning og emballage med formstøbt papirmasse for at reducere miljøpåvirkningen.⁵
- Arbejd hvor som helst uden at gå på kompromis med ydeevne med Windows 11 og HP's teknologi til samarbejde, sikkerhed og tilslutning.¹
- Konfigurer CPU'en i din HP Pro Mini 400 for at opnå den perfekte kombination af kraft, hurtig ydeevne og værdi. Den nyeste Intel®-processor klarer nemt flere arbejdsopgaver og er driftssikker med flere kerner, som deler arbejdet op.²
- Første klasses tilslutning – også på travle trådløse netværk med en hurtig og pålidelig trådløs forbindelse. Denne Pro Mini 400's trådløse Wi-Fi 6E LAN-modul, som har overførsel i gigabithastighed, understøtter HP Extended Range Wireless LAN.^{6,7}
- Har gennemgået MIL-STD 810 og HP Total Test Process for at sikre, at hardware og systemer i din HP Pro Mini 400 opfylder eller overgår standarder for HP-holdbarhed og pålidelighed – og reducerer de samlede ejeromkostninger.^{8,9}
- Vælg Full HD-opløsning eller højere med fuld kompatibilitet og understøttelse af HP-skærme med et udbud, der går fra god værdi til premium og alt derimellem.^{10,11}
- Få en støjsvag og behagelig brugeroplevelse med færre forstyrrelser fra driftsstøj på denne meget støjsvage, TÜV-certificerede pc.
- Fokuser på dit arbejde med støjsvag drift. HP Pro Mini 400-desktop anvender HP Run Quiet Design, som justerer blæsernes hastighed, til at holde systemet kørende stille og afkølet.
- Vælg to flex-porte blandt følgende: USB Type-C® 3.2 gen 2, HDMI, DisplayPort™, VGA, en eller to serielle, dual USB 2.0 eller en ekstra, ekstern antenne.¹²
- Tilgå og overfør hurtigt data, så du kan følge med de omskiftelige krav til moderne virksomheder med avanceret PCIe Gen 4 SSD'er, USB Type-C® og op til DDR4-hukommelse.
- Tilgå forskellige typer USB Type-C®-porte både foran og bagpå denne HP Pro Mini, som har SuperSpeed USB 5 Gbps, 10 Gbps og 20 Gbps.

HP Pro Mini 400 G9 desktop-pc Tabel over specifikationer

	
*Billedet kan variere fra det reelle produkt	
Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Pro (med forhåndsinstalleret Windows 10 Pro-nedgradering) ^{1,2} FreeDOS
Processorfamilie ^{3,1}	Intel® Pentium®-processor; Intel® Celeron®-processor; 13. generations Intel® Core™ i7-processor; 13. generations Intel® Core™ i5-processor; 13. generations Intel® Core™ i3-processor; 12. generations Intel® Core™ i7-processor; 12. generations Intel® Core™ i5-processor; 12. generations Intel® Core™ i3-processor
Tilgængelige processorer ^{3,4,5}	Intel® Core™ i5-12500T med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 2,0 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,4 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerer, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-12400T med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 1,8 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,2 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerer, 12 tråde); Intel® Core™ i3-12300T med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 2,3 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,2 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerer, 8 tråde); Intel® Core™ i3-12100T med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 2,2 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,1 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerer, 8 tråde); Intel® Core™ i5-12600T med Intel® UHD Graphics (P-kerne basisfrekvens 2,1 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,6 GHz, 18 MB L3-cache, 6 P-kerer, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7-12700 med Intel® UHD Graphics (E-kerne basisfrekvens 1,0 GHz, P-kerne basisfrekvens 1,4 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens op til 3,4 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,6 GHz, op til 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3-cache, 8 P-kerer og 4 E-kerer, 20 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i9-13700T med Intel® UHD Graphics 770 (E-kerne basisfrekvens 1,0 GHz, P-kerne basisfrekvens 1,4 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens op til 3,6 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,8 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 30 MB L3-cache, 8 P-kerer og 8 E-kerer, 24 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5-13500T med Intel® UHD Graphics 770 (E-kerne basisfrekvens 1,2 GHz, P-kerne basisfrekvens 1,6 GHz, E-kerne maks. turbofrekvens 3,2 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,6 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerer og 8 E-kerer, 20 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i3-13100T med Intel® UHD Graphics 730 (P-kerne basisfrekvens 2,5 GHz, P-kerne maks. turbofrekvens op til 4,2 GHz, 12 MB L3-cache, 4 P-kerer, 8 tråde)
Chipsæt ³	Intel® Q670 (vPro®)
Formfaktor	Mini
Maksimal hukommelse	64 GB DDR4-3200 SDRAM ^{6,7,8} Overførselshastigheder på op til 3200 MT/s til Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3- og Intel® Core™ i5-, Intel® Core™ i7-processorer.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	500 GB op til 2 TB SATA HDD ^{9,19} 256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev ^{10,19}
Tilgængelige grafikort	Integreret: Intel® UHD-grafikkort 730; Intel® UHD-grafikkort 770; Intel® UHD-grafikkort 710 (Integreret grafik afhænger af processoren.)
Lyd	Realtek ALC3252-codec, universelt lydstk med understøttelse af CTIA og OMTP headset
Udvidelsessokler	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 (1 M.2 stik til WLAN og 1 M.2 2280-harddiskstik.)
Porte og stik	Foran: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 1 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gbps signalhastighed; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighed (opladning); 1 SuperSpeed USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed ; Bagest: 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.1 ; Ekstra porte: Flex I/O-port 2 – vælg en af følgende muligheder: 2 USB 2.0 Type-A 480 Mbps signalhastighed, 1 seriel, 1 ekstra, ekstern antenneport; Flex I/O-port 1 – vælg en af følgende muligheder: 1 VGA, 1 seriel, 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.1, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (100 W strømindtag, Alt Mode DisplayPort™) ^{12,32}
Inputenheder	Slankt HP Business SmartCard CCID-tastatur HP 125 tastatur med ledning; HP USB 320K-tastatur ¹³ ; HP 125 Wired Mouse ¹³ ;
Kommunikation	LAN: Integreret Intel® I219LM GbE LOM ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort, non-vPro®; Realtek RTL8821CE 802.11 a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 trådløst kort; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11 a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ^{29,30} ;
Drevrum	Ét 2,5" ¹¹
Miljø	Driftstemperatur: 10 til 35°C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ luftfugtighed;
Software	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer til virksomheder; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion til virksomheder; HSA-telemetri til virksomheder; HPX til CMIT; ^{18,20}
Tilgængelig software	HP Smart Support ²¹
Sikkerhedsstyring	Trusted Platform Module TPM 2.0-integreret sikkerhedchip, der leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+ certificeret) (FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; ^{22,23,24,25,26,27,28}
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Administrative funktioner	HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect til Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) ^{15,16,17}
Strømforsyning	Ekstern strømadapter på 90 W, effektivitetsgrad på op til 89 %
Mål	17,7 x 17,5 x 3,4 cm
Vægt	1,42 kg; (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	EPEAT® registreret ¹⁴
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR®-certificeret

HP Pro Mini 400 G9 desktop-pc

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP-desktop-mini, to VESA-sleeve v3 med PSH



Læg din HP Desktop Mini PC i et HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v3 med PSH, så den kan monteres sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul¹ – bag på skærmen, skal du anbringe løsningen på væggen og låse den fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabellås (ekstraudstyr).

Produktnummer: 13L68AA

¹ Sælges alle separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve (G1K22AA) og HP Desktop Mini Dual VESA Sleeve v3 PSH(13L68AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini Dual VESA Sleeve v3 med PSH(13L68AA). Du kan se de nøjagtige konfigurationer i specifikationsoversigten.

HP 225 Wired Mouse and Keyboard Combo



Tænk på, hvor meget du bruger dit tastatur og din mus. Derfor har vi taget os tid til at designe produkter, som er behagelige at bruge, så du kan være produktiv hver dag — og hele dagen.

Produktnummer: 286J4AA

HP USB-stereoheadset G2



Sæt stikket i, så er du klar til at tale og lytte tydeligt — hele dagen. Med støjreducering, behageligt design og nem tilpasning gør den behagelige lyd det nemt for dig til at skifte fra opkald til opkald uden afbrydelser eller frustration.

Produktnummer: 428K6AA

¹ Google-testet for at opfylde Chromebook-kompatibilitetsstandarder.²

² Produktet fungerer sammen med enheder, som kører den nyeste version af Chrome OS og er certificerede til at opfylde Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produktet eller opfyldelse af sikkerhedskrav. Chromebook- og Works With Chromebook-mærket tilhører Google LLC.

HP-kabellås med nøgle på 10 mm



Du kan beskytte din bærbare pc på kontoret og steder, hvor der færdes mange mennesker, ved at fastgøre den til en fast overflade med en 10-mm HP Master-kabellås (med nøgle), der er designet specielt til ultratynde, bærbare pc'er.

Produktnummer: T1A62AA

HP Pro Mini 400 G9 desktop-pc

Fodnoter, meddelelser

² Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.

³ Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

⁴ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10, omfatter forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se produktspecifikationerne for at få oplysninger om inkluderede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

⁵ 100 % af yderemballagen er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. 100 % af yderemballagen er fremstillet af genanvendte træfibre og organiske materialer. Alt bobleplast består af mere end 90 % genbrugsplast.

¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

⁶ Wi-Fi 6E kræver en 6 GHz-router, som sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Er kun tilgængelig i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

⁷ Wi-Fi® understøtter gigabit-datahastigheder, som kan opnås med Wi-Fi 6E (802.11ax), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router. Kræver en trådløs router, som sælges separat, der understøtter 160 MHz-kanaler.

⁸ MIL-STD-test er ikke beregnet til at vise egnethed til kontraktkravene hos det amerikanske forsvarsmateriel eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydeevne iht. disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver tilkøb af HP Accidental Damage Protection Care Pack.

⁹ Testresultaterne fra HP Total Test Process er ikke nogen garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.

¹⁰ Full HD (FHD) billeder kræver FHD-indhold.

¹¹ Skærm og hardware til montering sælges separat eller som tilbehør.

¹² Mulighederne for de enkelte flex-porte kan være begrænsede. Portene skal konfigureres i forbindelse med køb.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Windows 10 Pro-softwaren er forudinstalleret på dette system, og licens til Windows 11 Pro-software og klargøring til gendannelsessoftware medfølger. Der kan kun benyttes én Windows-softwareversion ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, før den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du ikke mister data.

³ Der kræves Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro®-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Læs mere på <http://intel.com/vpro>

⁴ Multi-core er designet til at øge visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen samt hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for større ydeevne.

⁵ Intel® Turbo Boost-teknologi kræver en pc med processor med Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydeevne afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Der er flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.

⁶ For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB hukommelse og et 32-bit operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit operativsystem.

Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførsels-hastigheder på op til 3200 MT/s; den faktiske datahastighed bestemmes af systemets konfigurerede processor. Under specifikationerne for processoren kan du se, hvilke dataoverførsels-hastigheder hukommelsen understøtter.

⁷ Kunder har adgang til og kan opgradere begge hukommelseskit.

⁸ Den faktiske datahastighed bestemmes af det processor- og hukommelsesmodul, der er installeret i systemet.

⁹ I forbindelse med lagerdrev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB på disken (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.

¹⁰ Windows 10 Pro-softwaren er forudinstalleret på dette system, og licens til Windows 11 Pro-software og klargøring til gendannelsessoftware medfølger. Der kan kun benyttes én Windows-softwareversion ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, før den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du ikke mister data.

¹¹ 2.5" SATA-drevrum kan både være HDD og SSD.

¹² Porte er valgfrie. Maks. én Flex Port 1 kan konfigureres med seriel port, som skal købes separat eller som ekstraudstyr. Maks. én Flex port 2 kan konfigureres og skal konfigureres på købstidspunktet.

¹³ Tilgængeligheden kan variere fra land til land (kun antimikrobiel i Kina)

¹⁴ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Find yderligere oplysninger på www.epeat.net.

¹⁵ HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er påkrævet.

¹⁶ HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹⁷ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹⁸ myHP kræver Windows-operativsystem.

¹⁹ Fra 1. november 2023 vil alle leveringer kræve, at Windows er installeret på SSD, så brugerne får en bedre oplevelse. HDD kan kun konfigureres som ekstra datadrev og ikke som startdrev.

²⁰ HP Support Assistant: Kræver Windows og internetadgang.

²¹ HP Smart Support kræver installation af HP TechPulse. Få flere oplysninger om aktivering eller download af HP Smart Support på <http://www.hp.com/smart-support>.

²² HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²³ HP Sure Sense er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.

²⁴ HP Sure Start Gen7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

²⁵ HP Sure Admin kræver Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator-smartphoneapp fra Android- eller Apple-store.

²⁶ Funktionerne i HP BIOSphere Gen6 kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

²⁷ For de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technology's specialudgivelse nr. 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.

²⁸ Absolute firmware-modul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Servicen er begrænset. Spørg Absolute om tilgængelighed uden for USA. Visse betingelser gælder. Få flere oplysninger på <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁹ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

³⁰ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router, der sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og er tilgængelig i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

³¹ Der tilbydes kun 35 W processorer.

³² Platformens strømforbrug afhænger af konfigurationen. For at opnå den bedste brugeroplevelse skal du tilslutte pc-strømledning, mens du bruger USB-C-kabel® via Super Speed USB Type-C-port® bag på platformen.

³⁶ HP Wolf Pro Security Edition (herunder HP Sure Click Pro og HP Sure Sense Pro) er forhåndsinstalleret på udvalgte varenumre og omfatter afhængigt af det købte Hp-produkt en betalt licens på 1 eller 3 år. HP Wolf Pro Security Edition-softwaren er licenseret i henhold til licensbetingelserne i HP Wolf Security Software – slutbrugerlicensaftale (EULA), der findes på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, da denne slutbrugerlicensaftale er ændret på følgende måde: "7. Periode Medmindre licensen er ophørt tidligere i henhold til de vilkår, der er indeholdt i denne slutbrugerlicensaftale, er licensen til HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro and HP Sure Click Pro) gældende fra aktivering og fortsætter i enten en periode på tolv (12) måneder eller seksogtredive (36) måneder herefter ("Opstartsperiode"). I slutningen af opstartspæriden kan du enten (a) købe en fornyelse af licensen til HP Wolf Pro Security Edition på HP.com, HP Sales eller en HP Channel Partner eller (b) fortsætte med at bruge standardversionerne af HP Sure Click og HP Sure Sense uden fremtidige softwareopdateringer eller HP Support uden yderligere omkostninger."

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

