شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro مقاس 39.7 بوصة بدقة 5K2K - 740pm خالية من البولي فينيل كلوريد

مركزك الشامل لإدارة جميع المهام

شاهد أدق التفاصيل وأنجز المزيد من خلال الاندماج بحواسك في مساحات العرض الواسعة لشاشة المؤتمرات HP Series 7 Pro 5K2K مقاس 39.7 بوصة رائعة الإمكانات. اكتشف الألوان المدهشة والتي تضاهي الواقع، وتابع جميع مشاريعك في وقت واحد، بتفاصيل رائعة، على شاشة منحنية فائقة الاتساع بدقة 5K2K.[1] واضمن أن تبدو ملامح مظهرك وصوتك كما هي في الحياة الواقعية عند إجراء مكالمات الفيديو باستخدام كاميرا ويب مدمجة بدقة 4K وميكروفونات مزودة بخاصية حجب الضوضاء ومكبرات صوت عالية الدقة.

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

شاهد جميع أفكارك بوضوح.

بفضل شاشة منحنية ذات مقاس قطري 39.7 بوصة بدقة 5K:2K، ينتهي مبدأ التضحية بالمقاس الكبير مقابل الدقة. ارتق بمستويات الإنتاجية من خلال إمكانية إجراء مهام متعددة بسهولة على شاشة فائقة الاتساع بكثافة بكسل عالية لعرض صور ونصوص واضحة ودقيقة. لذلك، يمكن للمستخدمين عرض جميع مشاريعهم بأدنى قدر من التبديل والتمرير، سواء كانت تطبيقات متعددة أو ملفات عمل كبيرة مثل مقاطع الفيديو أو جداول البيانات.

يتم عرض 1.07 مليار لون بشكل واقعي[2]

أزل الحواجز بينك وبين شاشتك بفضل ألوان واقعية دائمة الدقة، مثالية لمراجعة البيانات البصرية المعقدة والمشاريع التي تتطلب دقة الألوان. أجريت معايرة هذه الشاشة في المصنع لضمان دقة الألوان بمجرد تشغيلها، فهي تقدم نطاقات ألوان واسعة بنظام sRGB بنسبة 100% ونظام P3 للشاشة بنسبة 98%[1] وهذا يوفر أكثر من مليار لون، ويعرض الألوان مثل الأحمر القاني بما يضاهي ما تراه في الحياة الواقعية.

تحكم شامل. وإمكانات اتصال متكاملة.

اعمل على تبسيط سير عملك من خلال توصيل وعرض المحتوى من جهازي كمبيوتر باستخدام اثنين من توصيلات Thunderbolt™ 3 فائقة السرعة والتي تقدم أيضًا ما يصل إلى 165 واط من الطاقة – وهو ما يكفي لشحن جهازي كمبيوتر في وقتٍ واحد. ويتيح لك برنامج HP Device Bridge 2.0 المدمج إمكانية التحكم في جهاز Mac أو جهاز Windows أو كليهما من نفس لوحة المفاتيح والماوس مع الحفاظ على أمان الشبكة من خلال مشاركة الملفات الخاضعة للتحكم.[3]

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

المواد المستخدمة مسألة مهمة

خيار أفضل للكوكب في حل مبتكر، حيث أجري تصميم هذه الشاشة من سلسلة HP Series 7 Pro باستخدام 85٪ من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك و5٪ من البلاستيك المجمّع من الأماكن القريبة من المحيطات[4] مع 90٪ من الألومنيوم المعاد تدويره في الحامل. بفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%[5] والتصميم المسجّل وفقًا لمعايير EPEAT® والحائز على اعتماد كل من TCO و®ENERGY STAR[6]، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقتني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا وفي نفس الوقت تقدم لك فوائد وميزات مذهلة.

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro مقاس 39.7 بوصة بدقة 5K2K - 740pm خالية من البولي فينيل كلوريد

الميزة

معايرة الألوان على أكمل وجه
تخضع كل شاشة من سلسلة HP Series 7 Pro لعملية معايرة ألوان صارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 400 لون تحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير مميز للعين البشرية للحصول على دقة ألوان فائقة.

معتمدة لتشغيل Zoom
تضمن اختبارات الصوت والفيديو الصارمة استخدام Zoom بكفاءة وجودة عالية.

اعرض المحتوى وشاركه من جهازين باستخدام برنامج HP Device Bridge 2.0.
تحكم في جهازين ونفذ مهام نسخ ولصق الملفات والبيانات، وكذلك سحبها وإفلاتها بينهما باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس واحد مع الحفاظ على أمان الشبكة من خلال مشاركة الملفات الخاضعة للتحكم. اعرض كل مضيف جنبًا إلى جنب أو خصّص الشاشة بالكامل لجهاز واحد في الوقت ذاته.[3]

يمكنك المشاركة فقط عندما تريد
يمكنك إخراج كاميرا الويب المدمجة عند الحاجة إلى استخدامها ويمكنك دفعها لأسفل عندما لا تحتاجها، وبهذا، تعمل هذه الآلية بمثابة مفتاح إيقاف للكاميرا والميكروفون للتمتع بالخصوصية والبعد عن أي قلق.

كاميرا وِب مدمجة تدعم تقنية Windows® Hello
استخدم وجهك ككلمة مرور مع Windows® Hello.[7]

صوت فائق الوضوح
يمكنك دائمًا توصيل صوتك بوضوح من خلال كاميرا الويب المدمجة التي تحتوي على ميكروفونات تعمل بتقنية حجب الضوضاء ومكبرات صوت أمامية بقدرة 2 × 5 واط بطبقة صوت عميقة تبلغ 200 هرتز توفر صوتًا نقيًا تمامًا - وبهذا لن تفوتك أي كلمة.

استخدام كاميرا الويب والصوت بطريقتك الخاصة
اضبط إعدادات كاميرا الويب المدمجة والصوت حسب احتياجاتك باستخدام برنامج HP Display Center البسيط والسهل. استخدم نافذة المعاينة لضبط الإطار أو السطوع أو مستوى التعرض. 3 أوضاع مختارة لمعادل الصوت (EQ) لتخصيص تجربتك الصوتية.[8]

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

إمكانية ضبط في جميع الاتجاهات
مارس عملك بمنتهى السهولة بفضل إمكانية الضبط العملية في 3 اتجاهات، والتي تساعد في الحفاظ على راحة رقبتك وكتفيك وظهرك طوال اليوم. يمكنك تخصيص إعدادات الإمالة وضبط الارتفاع والتدوير أفقيًا لتناسب استخدامك الشخصي وتلائم تصميم المكتب.

دليل إعداد الاستخدام المريح
تمتع بالراحة طوال اليوم عندما تطبق أفضل الممارسات الواردة في دليل إعداد الاستخدام المريح.[9]

منافذ أكثر، ومرونة أكبر.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. بالاعتماد على منفذي Thunderbolt™ 3 ومنفذ HDMI ومنفذ DisplayPort™ وأربعة منافذ USB-A 3.0، يمكنك توصيل أجهزة متعددة مثل لوحة المفاتيح والماوس.[10]

تمتع بسهولة إضفاء الطابع الشخصي على الشاشة وضبطها
خصص إمكانات شاشتك مع برنامج HP Display Center البسيط والمميز بسهولة الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشة وتعتيمها أيضًا - كل ذلك من خلال الكمبيوتر المضيف.[8]

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
يجعل HP Display Manager إدارة الشاشة عن بُعد أمرًا سهلاً. انعم بسهولة النشر وتتبع الأجهزة المملوكة والتحكم في إعدادات الشاشة عن بعد، مثل إيقاف التشغيل.[11]

اتصال إنترنت عالي الكفاءة
تمتع بالثقة في اتصالك من خلال شاشة تتصل مباشرة بشبكة Ethernet عبر منفذ RJ-45 لتوفير طريقة اتصال مستقرة بالإنترنت وقابلية الإدارة عن بعد لقسم تكنولوجيا المعلومات.[11]

ضمان محدود لمدة 3 سنوات
ضمان محدود لمدة 3 سنوات مرفق.

ضمان HP Zero BrightDot
تستبدل HP الشاشة كلها، حتى وإن كان العيب تعتيم جزء من البكسل فقط، أو ثبات وحدة البكسل في موضع واحد.[12]

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro مقاس 39.7 بوصة بدقة 5K2K - 740pm خالية من البولي فينيل كلوريد

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
100.8 سم (39.7 بوصة)
نسبة العرض إلى الارتفاع
9:21[1]
انحناء
2500R
الدقة الأصلية
WUHD (5120 × 2160)[1,2]
الدقة (الحد الأقصى)
WUHD (5120 × 2160 بتردد 60 هرتز)
الدقات المدعومة
640 × 480؛ 800 × 600؛ 1024 × 768؛ 1280 × 800؛ 1280 × 1024؛ 1440 × 900؛ 1600 × 900؛ 1600 × 1200؛ 1680 × 1050؛ 1920 × 1080؛ 1920 × 1200؛ 2560 × 1080؛ 2560 × 1440؛ 2560 × 1600؛ 2560 × 2160؛ 3840 × 1600؛ 3840 × 2160؛ 3840 × 2160؛ 4096 × 2160؛ 5120 × 2160
نوع اللوحة
IPS
الإطار
بدون إطار من 3 جوانب
المنطقة النشطة للوحة
92.93 × 39.2 سم
عمق البت للوحة
10 بت (8 بت + التحكم بمعدل الإطارات)[1]
ألوان العرض
دعم ما يصل إلى 1.07 مليار لون[3]
نطاق ألوان الشاشة
100% sRGB; 98% DisplayP3
معدل التحديث (الحد الأقصى)
60 هرتز
تردد مسح العرض
من 29 إلى 60 هرتز (عمودي)[1] 15-134 كيلوهرتز (أفقي)[1]
وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 ملي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)[1]
السطوع
300 نت[1]
نسبة التباين
1000:1 (ثابت)[1] 10000000:1 (ديناميكي)[1]
مقدار بكسل
0,18 × 0,18 مم
بكسل لكل بوصة (ppi)
139 بكسل لكل بوصة[1]
زاوية العرض
178° (عمودي)[1] 178 درجة (أفقي)[1]
نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours
ميزات شاشة العرض
مضادة للتوهج؛ مكبرات صوت مدمجة؛ شاشة منحنية؛ ميزة HP Eye Ease؛ ميكروفون مدمج؛ Device Bridge 2.0؛ صورة بجوار صورة؛ إمكانية ضبط الارتفاع؛ الإمالة؛ التدوير أفقيًا
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
السطوع؛+؛ الألوان؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ الخروج؛ PbP
برنامج الإدارة
HP Display Center؛ HP Display Manager[12]
الإدارة عن بعد
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)
خالية من التذبذب
نعم
معالجة الشاشة
مضادة للتوهج
الصلابة
3H[1]
ضباب
25%
واجهة تركيب VESA
100 × 100 مم (الدعامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع
150 مم
الإمالة
-5 إلى +20 درجة
التدوير أفقيًا
±30°
الكاميرا
نعم، 13 ميجابكسل
ميزات الكاميرا
إمالة مستقلة من -20 درجة إلى 5 درجات؛ دعم Windows Hello (مستشعر الأشعة تحت الحمراء)؛ الخصوصية بالآلية المنبثقة
الحد الأقصى لدقة الفيديو
2688 × 1944 بمعدل 30 إطارًا في الثانية
مجال الرؤية القطري (dFoV)
95.6 درجة (RGB)
ميكروفون
نعم (حجب الضوضاء)
قوة خرج مكبر الصوت
2 × 5 واط

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
منفذا Thunderbolt™ 3 مزودان بإمكانية USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 40 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 100 واط، DisplayPort™ 1.4)
4 منافذ SuperSpeed USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابايت/ثانية (واحد للشحن)
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)
HDCP
نعم، DisplayPort™ وHDMI وThunderbolt™
وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)
38.7 W
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 W

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
أسود؛ فضي
لون الحامل
أسود؛ فضي
حامل قابل للفك
Yes
الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان[11]
بصمة مساحة القاعدة
30 x 27 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
94.74 × 14.2 × 44.71 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
94.74 × 29.25 × 64.48 سم
الوزن
14.2 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
107 × 22.6 × 55.8 سم
الوزن المعبأ
20.3 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد ENERGY STAR®
المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ مصنعة باستخدام معادن معاد تدويرها؛ مواد بلاستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحيطات بنسبة 5%[5,6,7,8,9]
الاعتمادات
BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ cTUVus؛ EAC؛ FCC؛ ISO 9241-307؛ KC/KCC؛ MEPS لكوريا (E-standby)؛ NOM؛ PSB؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TUV-S؛ VCCI؛ WEEE؛ ISC؛ معيار الطاقة الخاص بجنوب أفريقيا (EPA) 7.0؛ الطاقة في جنوب أفريقيا؛ التطبيق على مستوى العالم؛ الإمارات العربية المتحدة؛ NRCS في جنوب أفريقيا؛ GS؛ EE في أوكرانيا؛ معيار السلامة لجنوب أفريقيا؛ شهادة Microsoft WHQL (Windows 11 و Windows 10)؛ معيار CoC لأوكرانيا؛ DOC في أوكرانيا
شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 11; Windows 10
برامج التعاون المعتمدة
Zoom
متوافق مع Windows Hello
Yes
نطاق درجة حرارة التشغيل
41 to 95°F
نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

معلومات إضافية

رقم القطعة
P/N: 8Y2R2A5
رمز UPC: (ABB) 197498453651; (ABV) 197498453705
ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج
شاشة؛ كابل Thunderbolt™؛ بطاقة الضمان؛ ملصق الإعداد السريع؛ سلك طاقة تيار متردد؛ تقرير معايرة الألوان؛ محول تركيب VESA[10]
بلد المنشأ
صُنع في الصين

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro مقاس 39.7 بوصة بدقة 5K2K - 740pm خالية من البولي فينيل كلوريد

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال HP v3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA

دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي لشاشة عرض HP B600 Z

Customize an altogether better solution with the HP B600 Z Display PC Mounting Bracket which lets you attach your HP Desktop Mini, HP Chromebox, or select HP Thin Client directly behind select HP Z displays[1]/Series 7 Pro monitor[2].
رقم المنتج: 529H3AA
[1] متوافق مع شاشتي Z34c و Z40c من HP فقط، تباعان بشكل منفصل.
[2] متوافق مع شاشة HP Series 7 Pro التالية: 740pm.

دعامة التحرير السريع 2 من HP

استخدم دعامة التحرير السريع 2 من HP لتوصيل الكمبيوتر المكتبي HP Desktop Mini لديك بشاشة HP[1] ومجموعة متنوعة من الحوامل أو الأذرع أو حوامل الجدران.[2] إذ تعمل آلية التأمين عند التعطل التي يطلق عليها Sure-Lock (ضمان الأمان) على تثبيت الكمبيوتر الشخصي في مكانه بأمان فضلاً عن إمكانية التثبيت بمرفي أمان مانع للسرقة.
رقم المنتج: 6KD15AA

دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+ VESA

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA +v4 لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها[1 و2]. وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA
كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM VESA متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.[1]
[2] يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro مقاس 39.7 بوصة بدقة 5K2K - 740pm خالية من البولي فينيل كلوريد

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المُقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.
[2] عدد الألوان المتاحة من خلال تقنية A-FRC.
[3] يعمل برنامج HP Device Bridge 2.0 مع جهازي كمبيوتر وهو متوافق أنظمة Windows 10 والإصدارات الأحدث و MacOS M1. تتطلب وظيفة DeviceBridge تثبيت تطبيق DeviceBridge، الذي يتوفر للتنزيل من موقع دعم HP.
[4] تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® IEEE 1680.1-2018. تتكون المواد البلاستيكية من 90٪ من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85٪ من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5٪ من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).
[5] الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. البطانات المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح الفوم البلاستيكي.
[6] استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2020. وتختلف الحالة من بلد لآخر. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
[7] تتطلب تقنية Windows® Hello نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يلزم توفر اتصال بالإنترنت لعمليات تسجيل الدخول عبر الإنترنت، وهو يباع بشكل منفصل.
[8] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[9] يتوفّر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
[10] تُطرح للبيع مزودة بسلك طاقة وكابل Thunderbolt™، وتباع جميع الكابلات الأخرى على حدة.
[11] يجب تشغيل البرنامج الوكيل HP Display Manager على خادم ويب وكمبيوتر شخصي مضيف. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. يمكن تنزيل HP Display Manager من على موقع support.hp.com.
[12] لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع http://support.hp.com/us-en/document/c00288895

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المُقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
[2] يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو للكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 5120 × 2160 بمعدل تحديث 60 هرتز مع ألوان 10 بت باستخدام منفذ DisplayPort™ أو HDMI أو USB-C® (وضع DisplayPort™ البديل).
[3] عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.
[4] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير EPEAT® IEEE 1680.1-2018. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
[5] تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
[6] تعتمد النسبة المئوية للبلاستيك مغلق الحلقة المشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.
[7] صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
[8] تحتوي جميع الأجزاء البلاستيكية على بلاستيك مُجمّع من الأماكن القريبة من المحيطات. تختلف النسبة المئوية للمواد البلاستيكية معادة التدوير المجموعة من الأماكن القريبة من المحيطات الموجودة في كل مكوّن حسب المنتج.
[9] تختلف النسبة المئوية للمعادن المعاد تدويرها حسب المنتج.
[10] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
[11] يُباع القفل بشكل منفصل.
[12] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. DisplayPort™ علامة تجارية تمتلكها جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. EPEAT® علامة تجارية مسجلة لصالح Green Electronics Council.

أغسطس 2024