ASUS NUC 13 Pro Kit/Board/Mini-PC

NUC13BRKP2 / NUC13BRBP2 / NUC13BRBA4 / NUC13BRFA2 / NUC13BRFA4

迷你電腦/迷你电脑 Quick Start Guide

NUC13BRK (Slim Kit) NUC13BRF (Tall Kit) NUC13BRB (Board)







































The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.








Plug	Code	Country
	US	United States / Japan
	CN	China
	EU	European Union


* All power plugs may not be included in the box.









Optional




VESA Mounting



DIN Rail Mounting



Cable Tie Mounting



Specification

Board Dimensions	146mm x 101.7mm	
Max Chassis Dimensions	Slim chassis: 174mm x 108mm x 25.9mm (+3.4mm rubber feet) Tall chassis: 174mm x 108mm x 35.8mm (+3.4mm rubber feet)	
Processor	ASUS NUC 13 Rugged Boards and Kits have a soldered-down Alder-Lake-N processor from the list below. • Intel® Processor N50 (Config A) • Intel Atom® Processor X7211E (Config B) • Intel Atom® Processor X7425E (Config C) More information about Intel® processors can be found at https://ark.intel.com	
Memory	x Single Channel DDR5-4800 SODIMM Support for In-band ECC capability. With 8Gb or 16 Gb capacity More information about tested memory can be found at https://www.asus.com/support/	
Graphics	Integrated graphics support for processors with Intel® Graphics Technology: • Supports up to dual 4K@60Hz display or dual 1080@60Hz (2 x HDMI 2.1 TMDS) • HDR (High Dynamic Range) support • Dual display pipes – supporting blending, color adjustments, scaling, and dithering. • Support for HDCP 2.3 • Codecs supported are detailed on http://www.intel.com/graphics • Support Headless, 2nd Virtual Display and Persistent Display Mode Operation	
Audio	The processor supports the following audio formats over HDMI*: HBR Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio More information about software and drivers can be found at https://www.asus.com/support/Download-Center/	
Storage	One M.2 PCIe x2 connector supporting M.2 22x80 (key type M) for NVMe only. One 64GB eMMC	
Communication	Intel® Wi-Fi 6E¹ AX210 (Gig+) M.2 2230 add-in card via M.2 2230 (key type E) connector • 802.11ax R2 2x2, both with 160Mhz channel support + Bluetooth v5.3 • Maximum transfer speed up to 2.4 Gbps • Supports PCle and USB More information about Intel® wireless products can be found at https://ark.intel.com To obtain drivers visit https://ark.intel.com To obtain drivers visit https://ark.intel.com To obtain drivers visit https://ark.intel.com To obtain drivers visit https://ark.intel.com Intel® Ethernet Controller I226-V (SKU Dependent) • Intel® Ethernet Controller I226-LM (SKU Dependent) • Single-port integrated multi-gigabit (up to 2.5G) - standard IEEE 802.3 Ethernet interface for 2500BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-TE connections (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3bz, and 802.3ab) • Full wake up support (S4 WOL not supported) • Supports for packets up to 9.5 KB (Jumbo Frames) More information about Intel® Ethernet controllers can be found at https://ark.intel.com	

USB Ports and Headers	2 x USB 3.2 Gen2 port (rear panel) 2 x USB 2.0 port (rear panel) 2 x USB 2.0 Headers (internal) More information about the location/pinout of the USB ports and headers can be found in Section 3.6.3 later in this document.	
Power	Power Adapter • 65W adapter ADP 20V, 3.25A 3P DT VI • 90W adapter ADP 20V, 4.5A 3P DT VI • 90W adapter ADP 20V, 4.5A 3P DT VI Internal Power Header • 4-pos/dual row (2x2) right-angled header Power Input • 12VDC to 20VDC +/- 5% with DC voltage protection	
Operating Temperatures	 Intel® Atom® x7211E 0 - 50 °C External Ambient Temp Intel® Atom® x7425E 0 - 40 °C External Ambient Temp Intel® Processor N50 0 - 40 °C External Ambient Temp 	
BIOS	ASUS BIOS resident in the Serial Peripheral Interface (SPI) Flash device • Support for Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), Plug and Play	
Supported Operating System	 Windows 10 IOT-Enterprise LTSC 64-bit Ubuntu 22.04 LTS RedHat Enterprise Linux 9 Windows 11 Pro 64-bit 	
Hardware Monitor Subsystem	Hardware monitoring subsystem including: Voltage sense to detect out of range power supply voltages. Thermal sense to detect out of range thermal values	
Design for Rugged	Rated IP50Industrial DesignFanless	

¹ May not be available in all countries.

Additional Features

MIPI Camera	ASUS NUC 13 Rugged NUC13BR supports 2x MIPI CSI Camera headers, which supports Vision Components or Paper Image off-the-shelf camera.	
HDMI CEC API	Built-in support for HDMI CEC is available on both HDMI ports, which may be enabled in the BIOS for display power control, as well as via an API supporting other HDMI CEC functions.	
	More information about the HDMI CEC API specification is available on https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000056864/intel-nuc.html	
Sustained Operation	Qualified for 24x7 sustained operation	
Auto RTC Reset	A Real-Time Clock (RTC) reset is triggered after three consecutive unsuccessful boot attempts.	
Delayed AC Start	Short delay after AC power is applied before unit is ready to power on to protect the system against voltage fluctuations in environments where multiple devices are being powered on simultaneously	
Reflectivity	All surfaces meet 20GE (20 Gloss Level/Gloss Units) of shininess by measurement of Glanz	
Kensington Security Slot	Available on the right side of the chassis when viewed from the front	
Cable Locking Arm	ASUS NUC Rugged PCs and Kits NUC13BR ship with a cable locking arm on the back panel of the chassis. The cable locking arm reduces stress on the power adapter cable in certain positions and prevents unintended losses of power	
LED Status Indicators	ASUS NUC 13 Rugged Kits feature three System Status LEDS to represent overall boot health (useful for headless deployments) as well as firmware/software robustness capabilities. There are three Network Status LEDs representing overall network connectivity.	



Thunderbolt™ Port Thunderbolt™ порт Thunderbolt™ 端口 Thunderbolt™ 連接埠 Thunderbolt™ priključak Port Thunderbolt" Thunderbolt™-port Thunderbolt[™] poort Thunderbolt™ port Thunderbolt™ -liitäntä Port Thunderbolt™ Thunderbolt™ Port Thunderbolt™ Port Θύρα Thunderbolt" Thunderbolt™ port Thunderbolt™ gáttir Port Thunderbolt Porta Thunderbolt™ Thunderbolt™ ポート Thunderbolt™ ұясы Thunderbolt™ 포트 Thunderbolt™ porti "Thunderbolt™" prievadas Thunderbolt™-port Port Thunderbolt™ Porta Thunderbolt" Thunderbolt™ Portas Port Thunderbolt™ Порт Thunderbolt™ Thunderbolt™ ulaz Port Thunderbolt Vrata Thunderbolt™

Puerto Thunderbolt™

Puerto Thunderbolt™

Thunderbolt™-port Thunderbolt™ Bağlantı Noktası

Порт Thunderbolt" منفذ ™Thunderbolt Thunderbolt™ יציאת

HDMI™ **HDMI Port** HDMI порт HDMI 端口 HDMI 連接埠 Port HDMI HDMI-port HDMI-poort HDMI-port HDMI-liitäntä

HDMI priključak Port HDMI Port HDMI HDMI-Port Θύρα HDMI HDMI port

HDMI-gátt Port HDMI Porta HDMI HDMI* ポート HDMI ұясы HDMI 포트 **HDMI** ports

HDMI prievadas HDMI-port Port HDMI Porta HDMI Porta HDMI Port HDMI Порт HDMI HDMI ulaz **HDMI Port**

Vrata HDMI Puerto HDMI Puerto HDMI HDMI-port HDMI Bağlantı Noktası Роз'єм НДМІ

> منفذ HDMI חיבור HDMI

•

USB 2.0 Port USB 2.0 端口 USB 2.0 連接埠 Порт USB 2.0 Puerto USB 2.0 Port USB 2.0 USB 2.0 Port Porta USB 2.0 USB 2.0 ポート USB 2.0 포트 Port USB 2.0 Porta USB 2.0 USB 2.0 порт USB 2.0 priključak Port USB 2.0 USB 2.0-port USB 2.0 poort USB 2.0 port USB 2.0 -liitäntä Port USB 2.0 Θύρα USB 2.0 USB 2.0 port USB 2.0 tengi. USB 2.0 ұясы USB 2.0 pieslēgvieta USB 2.0 prievadas

USB 2.0-port Porta USB 2.0 Port USB Port USB 2.0 Vrata USB 2.0 Puerto USB 2.0

USB 2.0-port USB 2.0 Bağlantı Noktası Порт USB 2.0

منفذ USB 2.0 USB 2.0 יציאת 묶 2.5G

Ethernet Port Ethernet порт 以太网端口 乙太網路連接埠 Ethernet priključak Port Ethernet Ethernet-port Ethernet-poort Etherneti port Ethernet-liitäntä Port Ethernet Port Ethernet

Ethernet-Port Θύρα Ethernet Ethernetport Ethernet-gátt Port Ethernet Porta Ethernet イーサネット・ポート Ethernet ұясы 이더넷 포트 Ethernet ports Eterneto prievadas Ethernet-port Port Ethernet Porta Ethernet

Porta Ethernet Port Ethernet Порт Ethernet Ethernet ulaz Ethernetový port Vrata Ethernet

Puerto Ethernet Puerto Ethernet Ethernetport Ethernet Bağlantı Noktası

Порт Ethernet منفذ Ethernet Ethernet חיבור **⊕**⊕

Electric Power Inlet Вход за електрозахранване

電源插口 Priključak električnog napajanja Přívod napájení Indgang for elektrisk strøm Voedingsaansluiting Toitesisend Virtaliitäntä

Entrée d'alimentation électrique Entrée d'alimentation électrique Stromeingang Είσοδος παροχής ρεύματος

Elektromos bemenet Rafmagnsinntak Soket Dava Ingresso di alimentazione 電源差込口

Электрлік қуат кірісі 전원 콘센트 Elektroapgādes ievads Maitinimo įvadas Elektrisk strøminntak Gniazdo zasilania Tomada elétrica Tomada elétrica Intrare alimentator Разъем электропитания Priključak za električno napajanje Prívod elektrickej energie Vhod za napajanje

Entrada de alimentación eléctrica Entrada de alimentación eléctrica

Elektriskt anslutning in Güç Girişi

Роз'єм живлення

منفذ طاقة كهربي כניסת חשמל

Anti-Theft Key Lock Hole Ключалка за заключване против кражба 防盗钥匙锁孔 防竊鎖鑰鎖定孔

Rupa za lokot za zaštitu od krađe Otvor pro zámek proti odcizení Antityverinøglehul til lås Opening voor anti-diefstalslot Vargusvastase luku ava Varkaussuoiauksen aukko Orifice pour verrou antivol

Orifice pour verrou antivol Diebstahlsicherung-Verriegelungsöffnung Αντικλεπτική κλειδαρότρυπα ασφαλείας

Lopásgátló zárnyílása Þjófavarið skráargat Lubang Kunci Anti-Pencurian Foro per chiave/lucchetto antifurto 盗難防止キーロックの穴 Ұрлаудан қорғауға арналған құлып тесігі

도난방지 키 잠금 구멍 Pretzādzības atslēgas bloķēšanas atvere Apsaugos nuo vagystės užrakto anga

. Tyverisikringslås Otwór blokady antykradzieżowej Orifício de chave antirroubo Orifício de chave antirroubo

Отверстие замка для защиты от краж Otvor za katanac protiv krađe Otvor na zasúvanie kľúča proti krádeži Odprtina za ključ s protivlomno zaščito Orificio de cerradura con llave antirrobo

Orificiu pentru cheie antifurt

Orificio de bloqueo de llave antirrobo Anti-Stöld nyckellåshål Hırsızlık Önleme Anahtarı Deliği

Отвір замка для захисту від крадіжок فتحة قفل مفتاح منع السرقة חור למנעול נגד גניבה

SSC¹⁰

USB 3.2 Port USB 3.2 порт USB 3.2 端口 USB 3.2 連接埠 USB 3.2 priključak Port USB 3.2 USB 3.2-port USB 3.2-poort USB 3.2 port USB 3.2 -liitäntä Port USB 3.2 Port USB 3.2 USB 3.2-Port Θύρα USB 3.2 USB 3.2 port USB 3.2 tengi Port USB 3.2

Porta USB 3.2 USB 3.2 ポート USB 3.2 ұясы USB 3.2 포트 USB 3.2 pieslēgvieta USB 3.2 prievadas USB 3.2-port Port USB 3.2 Porta USB 3.2 Porta USB 3.2 Port USB 3.2 Порт USB 3.2 USB 3.2 ulaz Port USB 3.2

Vrata USB 3.2

Puerto USB 3.2

Puerto USB 3.2

USB 3.2-port USB 3.2 Bağlantı Noktası

Порт USB 3.2 منفذ USB 3.2 USB 3.2 יציאת

O

Headset Слушалки 耳机 耳機 Slušalice Sluchátka headset Headset peakomplekt Kuulokemikrofoni Casque avec micro Casque-micro Headset Ακουστικό feihallgató Heyrnartól Headset cuffia ヘッドセット Құлаққаптар 헤드셋 austiņas ausinės Hodetelefon Zestaw słuchawkowy Fone de ouvido Auricular Căști гарнитура Slušalice Slúchadlá Slušalke Auriculares Auriculares Headset Mikrofonlu Kulaklık

гарнітура سماعة الرأس אוזניות

U/LED

Power Button/LED Бутон за захранване/LED 电源按钮/LED 電源按鈕/LED Gumb za uključivanje/LED Tlačítko napájení / kontrolka LED Tænd/sluk-knap/LED Aan/uitknop/led

Toitenupp/LED Virtapainike/LED-merkkivalo Bouton/DEL d'alimentation Bouton d'alimentation/DEL Netztaste/LED

Κουμπί τροφοδοσίας/LED Bekapcsoló gomb/LED Ræsihnappur/ljósdíóða LED/Tombol Daya

Pulsante di alimentazione/LED 電源ボタン/LED Қуат түймесі/диоды 전원 버튼/LED

Barošanas poga/LED Elektros mygtukas / LED Av/på-knapp/LED Przycisk / wskaźnik LED zasilania

Botão/LED de energia Botão/LED de alimentação Buton de alimentare/LED Кнопка питания/светодиодный

индикатор Dugme za uključivanje/LED Tlačidlo napájania/LED Gumb za napajanje/LED Botón/LED de encendido Botón/LED de encendido Strömbrytare/LED

Güç Düğmesi/LED'i Кнопка живлення/світлодіодний індикатор

زر/مؤشر الطاقة לחצו/נורית הפעלה

Cable Locking Arm

Cable Locking Arm Рамо за фиксиране на кабел 电源线固定臂續線固定鎖臂

Mehanizam za blokiranje kabela Zajišťovací držák kabelu

Kabelklemme Kabelvergrendelingsarm Kaablifiksaator Kaapelin lukitusvarsi

Bras de verrouillage de câble Dispositif de verrouillage du câble

Kabelarretierungshalter

Βραχίονας κλειδώματος καλωδίου Kábelrögzítő Festiklemma straumsnúru

Lengan Pengait Kabel Braccio di blocco dei cavi ケーブル・ロック・アーム

Кабельді бекіткіш тұтқа Kabeļa fiksators

Kabelio fiksavimo svirtis Kabellåsearm Ramię blokujące przewód

Fixação do cabo Suporte de fixação do cabo Brat de blocare cablu Держатель кабеля

Mehanizam za blokadu kabla Uchytenie kábla Ročica za zaščito kabla Abrazadera de sujeción de cables

Sujetacable Kabellåsningsarm Kablo Sabitleme Kolu Фіксатор кабелю

> مشبك تثبيت الكابل זרוע נעילת כבל

- * All power plugs may not be included in the box.
- ★ 可能并非所有的电源插头均包括在盒内。
- ★ 包裝盒可能沒有包括所有的電源插頭。
- 🖈 Не все типы штепсельных вилок могут входить в комплект поставки.
- * Es posible que no todos los enchufes estén incluidos en la caja.
- * Il est possible que certaines prises d'alimentation ne soient pas incluses dans l'emballage.
- * Es sind möglicherweise nicht alle Netzstecker im Lieferumfang enthalten.
- * Non tutte le spine di alimentazione potrebbero essere incluse nella confezione.
- ★ すべての電源プラグが同梱されていないことがあります。
- ★ 일부 전원 플러그는 박스에 포함되지 않았을 수도 있습니다.
- * Opakowanie może nie zawierać wszystkich wtyczek zasilania.
- * Nem todas as tomadas estarão incluídas na caixa.
- 🖈 Кутията може да не съдържа всички захранващи щепсели.
- * U kutiji se ne mogu nalaziti svi mrežni utikači.
- * Balení nemusí obsahovat všechny typy napájecích zástrček.
- * Det er måske ikke alle strømstik, der medfølger i boksen.
- * Mogelijk zijn niet alle stekkers meegeleverd in de verpakking.
- * Karbis ei pruugi olla kõiki toitepistikuid.
- * Pakkaus ei ehkä sisällä kaikkia virtapistokkeita.
- * Il est possible que certaines prises électriques ne soient pas incluses dans la boîte.
- \star Ενδεχομένως να μην περιλαμβάνονται όλες οι πρίζες ρεύματος στο κουτί συσκευασίας.
- * A doboz nem tartalmazza az összes tápcsatlakozót.
- ★ Ekki er víst að allar gerðir rafmagnstengla fylgi með.
- * Komplektā var nebūt iekļauti visi strāvas spraudņi.
- * Dėžutėje gali būti ne visi elektros kištukai.
- 🖈 Барлық қуат ашалары қорапқа салынбаған болуы мүмкін.
- * Alle strømpluggene følger kanskje ikke med i esken.
- * A caixa poderá não ter todas as fichas elétricas.
- * Nu toate prizele pot fi incluse în cutie.
- * Je možné, že v balení nie sú všetky napájacie zástrčky.
- ★ V škatli morda niso vključeni vsi napajalni vtiči.
- * Es posible que no estén todos los enchufes en la caja.
- * Alla elkontakter kanske inte finns med i lådan.
- * Kutuda tüm fişler bulunmayabilir.
- * У комплекті можуть постачатися не всі роз'єми живлення.
- * U kutiji se ne mogu nalaziti svi utikači.
- * Semua kabel daya mungkin tidak disertakan dalam kemasan.
 - . ייתכן שלא כל תקעי החשמל יהיו כלולים באריזה
 - ربما لا تكون كل قوابس الطاقة متضمنة في الصندوق.

Thunderbolt 4/USB 4 (type C) 規格說明如下:

feature	detail	
Type C output support	Thunderbolt 4 (40Gbps), native USB 4 (10Gbps), native DP1.4	
Power over Type C	15W; 12V not supported	
Power Profiles Support	5V @ 3A, 5V @ 1.5A	

Type C 提供5V, 3A給第一個連接的設備, 第二個設備連接Type C 提供 5V, 1.5A For a list of tested components and operating systems supported, go to the following web site: https://www.asus.com/support/

要查看经测试的组件和受支持的操作系统列表,请访问网站: https://www.asus.com/support/

若需已經測試的元件和作業系統清單,請蒞臨以下的網站:https://www.asus.com/support/

Список протестированных компонентов и поддерживаемых операционных систем можно посмотреть на сайте https://www.asus.com/support/

Para ver una lista de los componentes sometidos a prueba y sistemas operativos compatibles, visite el siguiente sitio web: https://www.asus.com/support/

Pour obtenir une liste des composants testés et des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site Web suivant : https://www.asus.com/support/

Eine Liste der getesteten Komponenten und unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der folgenden Website: https://www.asus.com/support/

Per un elenco dei componenti testati e dei sistemi operativi supportati, visitare il sito Web: https://www.asus.com/support/

テスト済みのコンポーネントのリストと対応しているオペレーティング・システムについては、次の Web サイトをご覧ください: https://www.asus.com/support/

테스트한 구성 요소와 지원되는 운영 체제 목록을 보려면 다음 웹 사이트로 이동하십시오: https://www.asus.com/support/

Aby uzyskać listę sprawdzonych składników i obsługiwanych systemów operacyjnych, przejdź do strony internetowej: https://www.asus.com/support/

Para obter uma lista de componentes testados e sistemas operacionais compatíveis, acesse o website: https://www.asus.com/support/

Pour une liste des composants testés et des systèmes d'exploitation pris en charge, accédez au site Web suivant : https://www.asus.com/support/

За списък с тестваните компоненти и поддържани операционни системи отидете на следния уеб сайт: https://www.asus.com/support/

Za popis ispitanih komponenti i podržanih operacijskih sustava, idite na sljedeću web stranicu: https://www.asus.com/support/

Seznam testovaných komponent a podporovaných operačních systémů naleznete na následujícím webu: https://www.asus.com/support/

Hvis du vil have en liste over testede komponenter og understøttede systemer, skal du gå til følgende websted: https://www.asus.com/support/

Bezoek voor een lijst van geteste componenten en ondersteunde besturingssystemen de volgende website: https://www.asus.com/support/

Kontrollitud komponentide ja toetatud operatsioonisüsteemide loetelu leiate järgmiselt veebilehelt: https://www.asus.com/support/

Testattujen komponenttien ja tuettujen käyttöjärjestelmien luettelo on osoitteessa: https://www.asus.com/support/

Για μια λίστα των δοκιμασμένων στοιχείων, και λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.asus.com/support/

A bevizsgált alkatrészek és a támogatott operációs rendszerek felsorolása ezen az oldalon található: https://www.asus.com/support/

Til að fá lista yfir prófaða hluta og studd stýrikerfi skal fara á eftirfarandi vefsetur: https://www.asus.com/support/

Pārbaudīto komponentu un atbalstīto operētājsistēmu sarakstu skatiet vietnē https://www.asus.com/support/

Išbandytų komponentų ir suderinamų operacinių sistemų sąrašo ieškokite šioje svetainėje: https://www.asus.com/support/

Тексерілген құрамдас бөліктердің және қолдау көрсетілетін амалдық жүйелердің тізімін көру үшін мына веб-сайтқа кіріңіз: https://www.asus.com/support/

Du finner en liste over testede komponenter og operativsystemer som støttes, på nettstedet: https://www.asus.com/support/

Para aceder a uma lista de componentes testados e de sistemas operativos suportados, visite o seguinte website: https://www.asus.com/support/

Pentru o listă de componente testate și sisteme de operare acceptate, mergeți la următorul site web: https://www.asus.com/support/

Zoznam vyskúšaných komponentov a podporovaných operačných systémov nájdete na adrese: https://www.asus.com/support/

Seznam testiranih komponent in podprtih operacijskih sistemov najdete na naslednji spletni strani: https://www.asus.com/support/

Para acceder a la lista de componentes probados y sistemas operativos compatibles, vaya al siguiente sitio web: https://www.asus.com/support/

För en lista med testade komponenter och operativsystem som stöds, gå till följande webbsida: https://www.asus.com/support/

Test edilen bileşenlerin ve desteklenen işletim sistemlerinin listesini görmek için https://www.asus.com/support/ web sitesine gidin.

Для перегляду списку протестованих компонентів та підтримуваних операційних систем перейдіть на сторінку https://www.asus.com/support/

לקבלת רשימה של רכיבים שנבדקו ומערכות הפעלה נתמכות, עבור לאתר הבא: https://www.asus.com/support/

للاطلاع على قائمة بالمكونات المختبرة وأنظمة التشغيل المعتمدة، انتقل إلى الموقع التالي: /https://www.asus.com/support

Za spisak testiranih komponenti i podržanih operativnih sistema idite na sledeću internet stranicu: https://www.asus.com/support/ Untuk daftar komponen yang telah diuji dan sistem operasi yang didukung, kunjungi situs web berikut: https://www.asus.com/support/ For product support, go to: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

有关产品支持,请访问: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

如需產品的技術支援,請造訪:https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Информацию о поддержке изделия можно найти здесь: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Para obtener asistencia para productos, visite: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Pour obtenir de l'assistance sur les produits, accédez à : https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Produktsupport finden Sie hier: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Per assistenza sul prodotto, andare all'indirizzo: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

製品サポートについては、次の URL を参照してください。 https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

제품 지원을 보려면 다음으로 이동하십시오: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Aby uzyskać wsparcie dla produktu, odwiedź stronę: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Para obter suporte ao produto, vá para: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Pour du soutien technique, accédez à: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

За поддръжка на продуктите отидете на: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Za podršku proizvoda posjetite: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Informace týkající se podpory produktu naleznete na adrese: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Produktsupport fås på: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Ga voor productondersteuning naar: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Toote tugiteenuste jaoks minge aadressile https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Osoitteessa http://www.intel.com/NUCSupport on tietoja tuotetuesta. https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Για υποστήριξη προϊόντων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Terméktámogatás: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Fyrir vörustuðning ferðu á: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Lai saņemtu produkta atbalstu, dodieties uz: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Jei prireikė su produktu susijusios pagalbos, apsilankykite https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Өнімге қатысты қолдау алу үшін, мына сайтқа кіріңіз: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

For produktstøtte, gå til: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Para obter suporte para o produto, visite https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Pentru asistență cu privire la produs, mergeți la: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Podporu produktov nájdete na adrese: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Za podporo pojdite na: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Para obtener asistencia sobre el producto, visite: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

För produktstöd, gå till: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Ürün desteği için bkz. https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Для отримання технічної підтримки для вашого обладнання перейдіть за посиланням https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/ לתמיכה במוצר, עבור אל:

https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/ للدعم بخصوص المنتجات، انتقل إلى://Za podršku za proizvod idite na: https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

Untuk dukungan produk, kunjungi:https://www.asus.com/support/contact/troubleshooting/

To download the latest drivers and BIOS updates, go to: https://www.asus.com/support/Download-Center/

欲下载最新的驱动程序和 BIOS 更新,请访问: https://www.asus.com/support/Download-Center/

若要下載最新的驅動程式和 BIOS 更新,請造訪: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Загрузить последние версии драйверов и обновления BIOS можно здесь: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Para descargar las actualizaciones de BIOS y controladores más recientes, viste: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Pour télécharger les derniers pilotes et mises à jour de BIOS, accédez à : https://www.asus.com/support/Download-Center/

Die aktuellen Treiber und BIOS-Updates können Sie hier herunterladen: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Per scaricare i driver più recenti e gli aggiornamenti del BIOS, andare all'indirizzo: https://www.asus.com/support/Download-Center/

最新のドライバーと BIOS アップデートは、次の URL からダウンロードできます。https://www.asus.com/support/Download-Center/

최신 드라이버와 BIOS 업데이트를 다운로드하려면 다음으로 이동하십시오: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Aby pobrać najnowsze sterowniki i aktualizacje systemu BIOS, odwiedź stronę: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Para baixar os drivers e as atualizações de BIOS mais recentes, vá para: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à : https://www.asus.com/support/Download-Center/

За да изтеглите най-новите драйвери и актуализации за BIOS, отидете на адрес: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i ažuriranje BIOS-a posjetite: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Nejnovější aktualizace ovladačů a systému BIOS si můžete stáhnout na adrese: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Download de seneste drivere og BIOS-opdateringer ved at gå til: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Ga voor de nieuwste drivers en BIOS updates naar: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Värskeimate draiverite ja BIOS-i värskenduste allalaadimiseks minge aadressile https://www.asus.com/support/Download-Center/

Voit ladata uusimmat ohjaimet ja BIOS-päivitykset osoitteesta https://www.asus.com/support/Download-Center/

Για λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης και ενημερώσεων BIOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.asus.com/support/Download-Center/

A legújabb illesztőprogramokat és BIOS-frissítéseket innen lehet letölteni: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Til að sækja nýjustu reklana og BIOS-uppfærslur ferðu á: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Lai lejupielādētu jaunākos draiverus un BIOS atjauninājumus, dodieties uz: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Jei norite atsisiųsti naujausių tvarkyklių ir BIOS naujinimų, apsilankykite https://www.asus.com/support/Download-Center/

Соңғы драйверлер мен BIOS жаңартуларын жүктеп алу үшін, мына сайтқа өтіңіз: https://www.asus.com/support/Download-Center/

For å laste ned de nyeste driverne og BIOS-oppdateringene, gå til: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Para transferir as mais recentes atualizações de controladores e da BIOS, visite https://www.asus.com/support/Download-Center/

Pentru a descărca cele mai recente drivere și actualizări de BIOS, mergeți la: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Najnovšie aktualizácie ovládačov a systému BIOS si môžete stiahnuť na adrese https://www.asus.com/support/Download-Center/

Za prenos najnovejših gonilnikov in posodobitev za BIOS pojdite na: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Para descargar las actualizaciones de BIOS y controladores más recientes, visite: https://www.asus.com/support/Download-Center/

Hämta de senaste drivrutinerna och BIOS-uppdateringar, gå till: https://www.asus.com/support/Download-Center/

En son sürücüleri ve BIOS güncelleştirmelerini karşıdan yüklemek için bkz. https://www.asus.com/support/Download-Center/

Щоб завантажити найновіші оновлення драйверів та BIOS, перейдіть за посиланням https://www.asus.com/support/Download-Center/

כדי להוריד את העדכונים האחרונים למנהלי ההתקנים ול- BIOS, עבור אל: /https://www.asus.com/support/Download-Center

لتنزيل أحدث برامج التشغيل وتحديثات BIOS، انتقل إلى: /https://www.asus.com/support/Download-Center

Da biste preuzeli najnovije upravljačke programe i ažuriranja BIOS-a idite na: https://www.asus.com/support/Download-Center/ Untuk men-download pembaruan BIOS dan driver terbaru, kunjungi https://www.asus.com/support/Download-Center/ The operation of any wireless adapter other than the one installed, shall violate regulatory compliance requirements in your region.

Експлоатацията на безжичен адаптер, различен от инсталирания, е в нарушение на нормативните изисквания за съответствие във вашия регион.

运行除已安装的适配器以外的任何其它无线适配器将会违反您所在地区的合规要求。

除了安裝的無線介面卡之外,若使用其它的無線介面卡操作,就會違反您所在地區的合規要求。

Rad bilo kojeg bežičnog adaptera osim onog instaliranog predstavljat će kršenje zahtjeva za regulatornim usklađivanjem u vašoj regiji.

Provoz jakéhokoli jiného než nainstalovaného bezdrátového adaptéru znamená porušení právních předpisů ve vaší oblasti.

Brugen af eventuel anden trådløs adapter end den installerede, vil overtræde regulerende overholdelseskrav i dit område.

Het gebruik van een andere draadloze adapter dan de geïnstalleerde adapter betekent dat u lokale wetten overtreedt.

Paigaldatust erineva juhtmevaba adapteri kasutamine rikub teie piirkonna kehtestatud vastavusnõudeid.

Minkä tahansa muun kuin laitteistoon asennetun langattoman sovittimen käyttäminen on oman alueesi määräysten vastaista.

L'utilisation de tout autre adaptateur réseau sans fil que celui installé constitue une violation des réglementations de votre région sur la conformité.

L'utilisation de tout adaptateur sans fil autre que celui installé enfreint les exigences réglementaires de votre région.

Der Einsatz eines anderen als des installierten Wireless-Adapters verstößt gegen die örtlichen behördlichen Auflagen.

Η λειτουργία οποιουδήποτε ασύρματου προσαρμογέα, πλην αυτού που έχει εγκατασταθεί, θα συνιστά παραβίαση των απαιτήσεων ρυθμιστικής συμμόρφωσης στην περιοχή σας.

A telepített vezeték nélküli adaptertől eltérő adapter használata sérti az adott térségben érvényes előírásokat.

Notkun hvers konar þráðlauss korts, annars en þess sem uppsett er, brýtur gegn áskilinni reglufylgni á þínu svæði.

Menggunakan adapter nirkabel selain dari yang telah terpasang, merupakan pelanggaran persyaratan kepatuhan peraturan di wilayah Anda.

L'uso di adattatori wireless diversi da quello installato violerà i requisiti di conformità normativa della regione dell'utente.

インストールされているもの以外のワイヤレスアダプターのご使用は、お客様の地域における規制遵守の要件に違反するものとなります。

Орнатылған адаптерден басқа кез келген сымсыз адаптер қолданылса, аймағыңыздағы нормативтік ережелерге сәйкестік талаптары бұзылады.

설치된 것 이외의 무선 어댑터를 작동하면 해당 지역의 규제 준수 요건을 위반하게 됩니다.

Jebkāda cita bezvadu adaptera, kas nav uzstādītais adapteris, lietošana pārkāps atbilstību regulējošo likumdošanas aktu prasības jūsu reģionā.

Naudojant kitokį nei įrengtas belaidį adapterį, bus pažeisti jūsų regiono reglamentuojančius atitikties reikalavimus.

Bruk av annet trådløst kort enn det som er installert, vil være brudd på lovbestemte krav i ditt område.

Działanie jakiejkolwiek karty bezprzewodowej innej niż ta zainstalowana naruszy wymogi zgodności z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

A operação de qualquer adaptador sem fio diferente daquele instalado violará os requisitos de conformidade regulatória existentes em sua região.

A utilização de qualquer adaptador sem fios além do instalado violará os requisitos de conformidade regulatórios da sua região.

Utilizarea oricărui alt adaptor wireless, decât cel instalat, încălcă cerințele legale de conformitate din regiunea dvs.

Использование другого беспроводного адаптера, отличного от установленного, нарушает нормативные требования вашего региона.

Rad bilo kog bežičnog adaptera osim onog instaliranog predstavljaće kršenje zahteva za regulatornim usklađivanjem u vašem regionu.

Prevádzka iného bezdrôtového adaptéru ako je nainštalovaný porušuje legislatívne požiadavky na zhodu vo vašom regióne.

Uporaba brezžičnega vmesnika razen tistega, ki je nameščen, predstavlja kršitev zahtev za zakonsko skladnost na vašem območju.

La utilización de un adaptador inalámbrico que no sea el instalado violará los requisitos de conformidad regulatoria de su región.

El uso de cualquier adaptador inalámbrico distinto al instalado infringirá los requisitos de cumplimiento normativo de su región.

Användning av trådlöst kort, förutom det kort som är installerat, kommer att vara överträdelse av krav på överensstämmelse för din region.

Takılı olan kablosuz adaptörden başka bir adaptörün kullanılması, bölgenizdeki yönetmeliklerin ihlal edilmesi anlamına gelir.

Використання будь-якого бездротового адаптера, окрім установленого, призведе до порушення нормативних вимог відповідності обладнання у вашому регіоні.

يُعتبر تشغيل أي محول لاسلكي خلاف المحول المثبت انتهاكاً لشروط الامتثال التنظيمي في منطقتك. הפעלה של מתאם אלחוט שאינו זה שמותקן תפר את דרישות התאימות לתקינה באזור שלך. Unless it is mentioned in the Integration Guide or Technical Product Specification, please do not try to repair your equipment. Always follow the instructions in the Integration Guide or Technical Product Specification.

Не се опитвайте да поправяте вашето оборудване, освен ако това не е посочено в ръководството за сглобяване или техническата спецификация на продукта. Винаги следвайте инструкциите в ръководството за сглобяване или техническата спецификация за продукта.

除非在"集成指南"或"技术产品规格"中提及,否则不要尝试修理您的设备。始终遵照"集成指南"或"技术产品规格 "的说明操作。

除非「整合指南」或「技術產品規格」中有提到如何修復,否則請不要自己維修設備。請務必遵守「整合指南」 或「技術產品規格」的說明。

Ukoliko nije spomenuto u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda, ne pokušavajte popraviti ovu opremu. Uvijek slijedite upute u Priručniku za integraciju ili u Tehničkim specifikacijama proizvoda.

Není-li v průvodci integrací nebo v technické specifikaci produktu uvedeno jinak, nepokoušejte se toto zařízení opravit. Vždy postupujte podle pokynů v průvodci integrací nebo v technické specifikaci produktu.

Medmindre det omtales i integrationsvejledningen eller den tekniske produktspecifikation, må du ikke forsøge at reparere udstyret. Følg altid instruktionerne i integrationsvejledningen eller den tekniske produktspecifikation.

Probeer uw apparatuur niet te repareren, tenzij het vermeldt wordt in de Integratiehandleiding of Technische Productspecificaties. Volg altijd de instructies uit de Integratiehandleiding of Technische Productspecificaties op.

Kui toimingut pole integreerimisjuhendis või toote tehnilises spetsifikatsioonis mainitud, ärge üritage oma seadet ise remontida. Järgige alati integreerimisjuhendis või toote tehnilises spetsifikatsioonis toodud juhiseid.

Älä yritä korjata laitetta, ellei toimenpidettä erikseen kuvata integrointioppaassa tai teknisessä tuote-erittelyssä. Noudata aina integrointioppaassa tai teknisessä tuote-erittelyssä annettuja ohjeita.

Sauf mention contraire dans le Guide d'intégration ou dans les Caractéristiques techniques du produit, n'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions du Guide d'intégration ou des Caractéristiques techniques du produit.

Sauf mention contraire dans le Guide d'intégration ou dans les Caractéristiques techniques du produit, n'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions du Guide d'intégration ou des Caractéristiques techniques du produit.

Bitte nehmen Sie keine Gerätereparaturen vor, sofern diese nicht im Integrationsleitfaden oder in den technischen Produktspezifikationen beschrieben werden. Befolgen Sie stets die Anleitungen im Integrationsleitfaden oder in den technischen Produktspezifikationen.

Εκτός εάν αναφέρεται στον Οδηγό Ενσωμάτωσης ή στην Τεχνική Προδιαγραφή Προϊόντος, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τον εξοπλισμό σας. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες στον Οδηγό Ενσωμάτωσης ή στην Τεχνική Προδιαγραφή Προϊόντος.

Ne próbálja megjavítani a berendezést, ha az Összeszerelési útmutatóban vagy a Műszaki előírásokban nincs róla említés. Mindig kövesse az Összeszerelési útmutatóban vagy a Műszaki előírásokban szereplő utasításokat.

Ef það er ekki tekið fram í Samþættingarleiðbeiningum eða Forskrift tæknilegrar vöru, skaltu ekki reyna að gera við tækið þitt. Fylgdu alltaf leiðbeiningunum í Samþættingarleiðbeiningum eða Forskrift tæknilegrar vörur.

Jangan coba memperbaiki peralatan, kecuali jika tercantum dalam Panduan Integrasi atau Spesifikasi Produk Teknis. Selalu ikuti petunjuk dalam Panduan Integrasi atau Spesifikasi Teknis Produk.

Tentare di riparare l'attrezzatura solo se indicato nella guida all'integrazione o nelle specifiche tecniche del prodotto. Seguire sempre le istruzioni della guida all'integrazione o delle specifiche tecniche del prodotto.

統合ガイドまたは製品技術仕様に記載されている場合を除き、装置の修理を試みないでください。 統合ガイドまたは製品技術仕様に記載されている指示に常に従ってください。

Біріктіру нұсқаулығында немесе Өнімнің техникалық сипаттамаларында көрсетілген болмаса, жабдықты жөндеуге әрекет жасамаңыз. Біріктіру нұсқаулығындағы немесе Өнімнің техникалық сипаттамаларындағы нусқауларды әрдайым оррынду кәжет.

통합 안내서 또는 기술 제품 사양에 언급되어 있지 않다면 장비를 수리하지 마십시오. 항상 통합 안내서 또는 기술 제품 사양의 지침을 따르십시오.

Ja tas nav norādīts integrācijas pamācībā vai produkta tehniskajā specifikācijā, lūdzu, nemēģiniet labot savu aprīkojumu. Vienmēr ievērojiet instrukcijas integrācijas pamācībā vai produkta tehniskajā specifikācijā.

Nemėginkite įrangos taisyti patys, nebent tai būtų paminėta integravimo vadove arba produkto techninėje specifikacijoje. Visada vadovaukitės nurodymais, pateiktais integravimo vadove ar produkto techninėje specifikacijoje.

Med mindre det er beskrevet i Integrasjonsguiden eller Teknisk produktspesifikasjon, må du ikke forsøke å reparere utstyret. Følg alltid instruksjonene i Integrasjonsguiden eller teknisk produktspesifikasjon.

Jeśli przewodnik po integracji ani dane techniczne produktu nie zawierają stosownej wzmianki, prosimy nie podejmować prób naprawiania urządzenia. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w przewodniku po integracji lub danych technicznych produktu.

Exceto se mencionado no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto, não tente consertar seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto.

Exceto se mencionado no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto, não tente reparar o seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas no Manual de Integração ou na Especificação Técnica do Produto.

Cu excepția cazului în care se menționează în Ghidul de integrare sau Specificațiile tehnice ale produsului, nu încercați să reparați echipamentul. Respectați întotdeauna instrucțiunile din Ghidul de integrare sau Specificațiile tehnice ale produsului.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, если такая возможность не упомянута в «Руководстве по интеграции» или в «Технической спецификации продукции». Всегда соблюдайте инструкции, приведенные в «Руководстве по интеграции» и в «Технической спецификации продукции».

Osim ako nije pomenuto u Vodiču za integraciju ili Tehničkim specifikacijama proizvoda, ne pokušavajte sami da popravite opremu. Obavezno sledite uputstva iz Vodiča za integraciju ili Tehničkih specifikacija proizvoda.

Nepokúšajte sa vykonávať opravy zariadenia nad rámec pokynov uvedených v Integračnom manuále alebo v Technickom popise produktu. Vždy sa riaďte pokynmi uvedenými v Integračnom manuále alebo v Technickom popise produktu.

Razen če ni drugače omenjeno v vodiču za integracijo ali v tehničnih specifikacijah izdelka, opreme ne poizkušajte popravljati. Vedno sledite navodilom v vodiču za integracijo ali v tehničnih specifikacijah izdelka.

A menos que esté mencionado en la Guía de integración o la Especificación técnica del producto, no intente reparar su equipo. Siga siempre las instrucciones de la Guía de integración o la Especificación técnica del producto.

A menos que se mencione en la Guía de integración o la Especificación técnica del producto, no intente reparar el equipo. Siga siempre las instrucciones indicadas en la Guía de integración o la Especificación técnica del producto.

Om inget annat omnämns i integreringsguiden eller den tekniska produktspecifikationen ska du inte försöka reparera din utrustning. Följ alltid anvisningarna i integreringsguiden eller den tekniska produktspecifikationen.

Entegrasyon Kılavuzunda ve Teknik Örün Bilgilerinde belirtilmediği sürece lütfen ekipmanınızı tamir etmeyi denemeyin. Her zaman Entegrasyon Kılavuzundaki veya Teknik Ürün Bilgilerindeki talimatları izleyin.

Не намагайтесь налагодити своє обладнання самостійно, за виключенням випадків, розглянутих у посібнику з установки або технічній специфікації продукції. Завжид ототримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику з установки або технічній специфікації продукції.

> الرجاء عدم محاولة إصلاح هذا الجهاز ما لم يذكر ذلك في دليل الدمج أو المواصفات الفنية للمنتج. احرص دومًا على اتباع الإرشادات الواردة في دليل الدمج أو المواصفات الفنية للمنتج.

אלא אם כן הדבר מצוין במדריך השילוב או במפרט הטכני של המוצר, אין לנסות לתקן את הציוד. יש לציית תמיד להוראות שבמדריר השילוב או שבמפרט הטכני של המוצר.

Disclaimer

COPYRIGHT INFORMATION

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT. Copyright © 2023 ASUSTEK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

LIMITATION OF LIABILITY

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement. This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY. SERVICE AND SUPPORT Visit our multi-language website at https://www.asus.com/support/.