

Notebook HP EliteBook 665 G11 de 16 inchi

Personalizează configurațiile pentru a se potrivi nevoilor afacerii.

Îndeplinește diferitele cerințe ale echipei tale, cu gama largă de caracteristici configurabile de pe dispozitivul HP EliteBook 665, foarte sigur și ușor de gestionat. Proiectat cu un ecran cu raport de 16:10 care reduce nevoia de derulare și cu un procesor AMD Ryzen™ 7000 Series² care se potrivește cu ușurință în mediile IT existente.

Cele mai recente îmbunătățiri ale performanței

Vezi mai mult conținut pe verticală, cu o amprentă surprinzător de mică, pe ecranul cu raport de aspect de 16:10, care reduce nevoia de derulare. Bucură-te de aranjamentele de porturi, inclusiv două porturi USB-C® amplasate în locații prietenoase, care permit un design cu carcasă subțire.

Protecție oferită de HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business oferă protecție mereu activată și puternică integrată în hardware. De la BIOS la browser și dincolo de sistemul de operare, aceste soluții care evoluează continuu vă protejează PC-ul împotriva amenințărilor actuale.³

Creează legături care contează

Ceilalți te văd clar datorită camerei IR de 5 MP opțională, gata de lucru hibrid.⁴ Bucură-te de sunetul extrem de clar oferit de funcția de reducere a zgomotului bazată pe AI⁵ și difuzoarele reglate de Poly Studio.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Sustenabilitate în acțiune

Protejați viitorul planetei

Designul responsabil aduce taste fără iluminare din spate care conțin 80% plastic reciclat post-consum⁷ (PCR) și o rășină care conține 5% polistiren expandat din deșeuri marine.⁷ Tastele iluminate din fundal opționale⁴ conțin plastic PCR în proporție de 50%.⁷



Notebook HP EliteBook 665 G11 de 16 inchi

Beneficii

Gestionare ușoară a acumulatorului

Gestionează și monitorizează performanțele și starea bateriei și personalizează opțiunile de încărcare cu ajutorul tabloului de bord HP Power Manager, ușor de utilizat.⁵

Contorul consumului de energie

Utilizează contorul consumului de energie, care asigură urmărirea consumului de energie⁸ și sugestii pentru reducerea consumului de energie, care reprezintă cele mai recente realizări în materie de design responsabil de la HP.

Colaborare precisă și clară

Funcția de reducere a zgomotului bazată pe AI⁵ îmbunătățește colaborarea prin aplicarea tehnologiei de vârf de filtrare a zgomotului tuturor sunetelor de intrare, suprimând zgomotul de fundal de intrare și de ieșire și asigurând o experiență îmbunătățită în conferințele audio.

Siguranța e pe primul loc

Panourile antireflexie cu tehnologia HP Eye Ease și certificat TÜV opțional⁹ elimină lumina albastră, păstrând precizia culorilor.

Accelerați funcțiile de bază ale gestionării IT

Accelerează crearea imaginilor și gestionarea hardware-ului, BIOS-ului și securității atunci când gestionezi dispozitive prin Microsoft Endpoint Manager, folosind kitul de integrare și maniabilitate HP.¹⁰

Recuperare automată din atacurile de firmware

Atacurile de firmware pot devasta complet PC-ul. Protejează-te cu HP Sure Start¹¹, BIOS-ul cu reparare automată care se restabilește automat în urma atacurilor sau deteriorării.

Păstrează-ți protecția de securitate a PC-ului într-un singur loc

Oprești modificările nedorite ale setărilor de securitate și contribui la limitarea proliferării malware-ului cu HP Sure Run¹², care identifică, izolează și raportează atacatorii care încearcă să oprească procese.

Ține hackerii la distanță

Împiedică privirile din jur cu camera opțională HP Sure View¹³, pe care o poți activa rapid printr-o singură apăsare de tastă. Când este activată, Sure View reduce lumina vizuală, făcând ecranul inaccesibil pentru privirea laterală.

Recuperarea a fost simplificată

HP Sure Recover asigură recuperarea rapidă, sigură și automată a sistemului de operare prin LAN sau Wi-Fi® în urma atacurilor malware avansate. Utilizatorii finali pot acum să ia o pauză sau să încerce din nou dacă s-a întrerupt conexiunea¹⁴ și acest dispozitiv este pregătit pentru implementare în flota de dispozitive.

Navigați cu încredere

Ajută la protejarea PC-ului tău împotriva site-urilor web și a atașamentelor Microsoft Office și PDF în mod doar-citire care conțin malware, ransomware sau viruși cu securitate hardware-implementată oferită de HP Sure Click.¹⁵



Notebook HP EliteBook 665 G11 de 16 inchi

Specificații tehnice

Sisteme de operare disponibile	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri ¹ Windows 11 Home Single Language - HP recomandă Windows 11 Pro pentru afaceri ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise sau Windows 10 Enterprise este disponibil cu un acord de licență de volum) ¹ FreeDOS
Familie de procesoare	Procesor AMD Ryzen™ 3 PRO procesor AMD Ryzen™ 3 procesor AMD Ryzen™ 5 PRO procesor AMD Ryzen™ 5 procesor AMD Ryzen™ 7 PRO procesor AMD Ryzen™ 7
Procesoare disponibile ^{2,3}	AMD Ryzen™ 7 7735U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 2,7 GHz, până la 4,7 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 16 MB, 8 nuclee, 16 fire de execuție) AMD Ryzen™ 5 7535U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 2,9 GHz, până la 4,5 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 16 MB, 6 nuclee, 12 fire de execuție) AMD Ryzen™ 3 7335U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 3,0 GHz, până la 4,3 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 8 MB, 4 nuclee, 8 fire de execuție) AMD Ryzen™ 7 Pro 7735U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 2,7 GHz, până la 4,7 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 16 MB, 8 nuclee, 16 fire de execuție) AMD Ryzen™ 5 Pro 7535U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 2,9 GHz, până la 4,5 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 16 MB, 6 nuclee, 12 fire de execuție) AMD Ryzen™ 3 Pro 7335U cu placă grafică Radeon™ (frecvență de bază a ceasului de 3,0 GHz, până la 4,3 GHz frecvență maximă a ceasului, L3 memorie cache de 8 MB, 4 nuclee, 8 fire de execuție)
Memorie maximă	Memorie RAM DDR5 de 64 GB, 4800 MT/s; (Viteze de transfer de până la 4.800 MT/s.) Suport pentru două canale. ⁴
Sloturi de memorie	1 SODIMM
Unitate de stocare internă	512 GB Unitate TLC SSD PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 ⁵ 512 GB până la 1 TB Unitate TLC SSD SED PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 ⁵ 256 GB până la 512 GB Unitate SSD PCIe® NVMe™ M.2 ⁵
Dimensiune afișaj (diagonală, în sistem metric)	40,6 cm (16")
Ecran ^{12,13,14,15,16}	ecran WUXGA (1.920 x 1.200) cu diagonală de 40,6 cm (16 inchi), IPS, antireflexie, 400 cd/mp, consum redus de energie, 100 % sRGB cu HP Eye Ease;ecran WUXGA (1.920 x 1.200) cu diagonală de 40,6 cm (16 inchi), IPS, antireflexie, 1000 cd/mp, 100 % sRGB, ecran integrat de confidențialitate HP Sure View Reflect cu HP Eye Ease;ecran tactil WUXGA (1.920 x 1.200) cu diagonală de 40,6 cm (16 inchi), IPS, antireflexie, 300 cd/mp, 45 % NTSC;ecran WUXGA (1.920 x 1.200) cu diagonală de 40,6 cm (16 inchi), IPS, antireflexie, 300 cd/mp, 45 % NTSC
Plăci grafice disponibile	Componente integrate: Placă grafică AMD Radeon™ ⁴⁹ (Asistență DX12 și HDMI 2.1.)
Audio	Sistem audio Poly Studio, două difuzoare stereo cu amplificatoare distincte, microfoane dual-array integrate
Porturi și conectori	2 x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 40 Gb/s (livrare de energie prin USB, DisplayPort™ 1.4);2 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s (1 încărcare, 1 alimentare);1 x HDMI 2.1; 1 x port combinat căști/microfon;1 x RJ-45 ¹⁰ ; (Cablul HDMI se vinde separat.); Porturi opționale: 1 x cititor de smart card (opțional)
Dispozitive de intrare	Tastatura rezistentă la lichide, retroiluminată opțional cu DuraKeys ⁵¹ ; Clickpad cu suport pentru gesturi multi-atingere; zonă de atingere de precizie Microsoft; senzor termic;HP Tâmpner Lock;senzor cu efect Hall ²⁰ ; Senzor de lumină ambiantă
Comunicații	interfață de rețea Realtek RTL8111EP 10/100/1000 GbE;interfață de rețea Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE ⁸ ; Placă wireless MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) și Bluetooth® 5.3 ; HP 4000 4G LTE Advanced Pro ; NFC Mirage WNC XR4V-1 ⁶
Cameră foto	Cameră de 5 MP; cameră IR (la anumite modele); cameră FHD (la anumite modele) ¹²
Software	Ofertă Adobe; Cumpărați Office; HP Connection Optimizer; HP MAC Address Manager; Copilot în Windows cu tastă Copilot ³⁹ ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager ⁴⁰ ; Setări de confidențialitate HP; HP Services Scan ⁴¹ ; Asistență HP Smart ⁵⁷ ; HP Support Assistant ²¹ ; HSA Fusion pentru comerț; HSA Telemetry pentru comerț; myHP; Oferta Miro ²²
Gestiunea securității	HP Client Security Manager; HP Sure Admin ²⁷ ; HP Sure Click ²⁸ ; HP Sure Recover Gen6 ²⁹ ; HP Sure Run Gen5 ³⁰ ; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen7 ³¹ ; Dispozitiv HP de blocare anti-manipulare ²⁰ ; Capabilitate de PC cu nuclee securizate ³² ; cip de securitate încorporat TPM 2.0 (certificat Common Criteria EAL4+ și FIPS 140-2 nivel 2); modul Absolute Persistence ³³ ; Actualizare BIOS prin rețea; HP BIOSphere Gen6 ³⁴ ; HP DriveLock și Automatic DriveLock; HP Secure Erase ³⁵ ; Activare HP prin WLAN; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) Enable; Slot pentru încuietoare de securitate ⁴³
Licențe pentru software-ul de securitate	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Cititor de amprente	Senzor de amprentă (la anumite modele)



Notebook HP EliteBook 665 G11 de 16 inchi

Specificații tehnice

Facilități de gestiune	HP Client Catalog (descărcare); HP Cloud Recovery ²³ ; HP Connect pentru Microsoft Endpoint Manager ²⁴ ; HP Client Management Script Library (descărcare); HP Driver Packs (descărcare); HP Image Assistant (descărcare); Kit HP de integrare și maniabilitate (descărcare) ²⁵ ; HP Patch Assistant (descărcare) ²⁶
Dispozitiv card de memorie	1 x port nano SIM (opțional)
Alimentare curent	adaptor USB Type-C® de 65 W;Adaptor HP USB Type-C® fără halogeni, 65 W ¹⁸
Tip baterie	Li-ion polimer HP, 3 elemente, 56 Wh, durabil ¹⁷ ; Acumulatorul este intern și nu este înlocuibil de către client. Service asigurat prin garanție. Încărcare rapidă la 50% în 30 de minute. ¹⁹
Autonomia bateriei	Până la 13 ore și 15 minute ⁴⁸
Dimensiuni	35,94 x 25,1 x 1,7 cm (spate); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (față); (Măsurarea înălțimii în partea din față se face aproape de marginea frontală, de unde începe conicitatea capacului inferior al carcasei. Măsurarea înălțimii în partea din spate se face aproape de marginea posterioară, de unde se termină conicitatea capacului inferior al carcasei.); 2.71 x 19.01 x 12 in 6,9 x 48,3 x 30,5 cm (Pachet)
Greutate	Începând de la 1,74 kg; (Greutatea diferă în funcție de configurație. Nu include adaptor de alimentare.)
Etichete ecologice	Sunt disponibile configurații înregistrate EPEAT®; sunt disponibile configurații cu certificare TCO; înregistrare EPEAT® Gold în S.U.A. ³⁷
Certificat Energy Star	Certificat ENERGY STAR®
Certificare și conformitate	Marcaj GS; CSA/UL 62368-1; FCC/ICES/CISPR/VCCI; marcaj CE; CCC/SRRC China; BSMI/NCC Taiwan; KCC/KC/KES Coreea; NSoC/TEC Ucraina; conformitate cu cerințele din EAEU; conformitate cu cerințele din Arabia Saudită; lumină albastră redusă; RoHS la nivel mondial
Specificații privind impactul de durată	Conținut redus de halogeni; ambalare disponibilă pentru cantități mari; cutia interioară cu ambalaj de protecție din pulpă de hârtie turnată provine din surse 100 % sustenabile și reciclabile; cutia exterioară și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100 % sustenabile și reciclabile; 25 % plastic reciclat post-consum; carcasa difuzoarelor și ventilatorul de sistem conțin materiale plastice din deșeuri marine; 50 % metal reciclat ^{38,44,45,46,47}
Garanție	1 an de garanție și opțiuni de garanție limitată de 90 de zile pentru software, în funcție de țară. Acumulatorul are o garanție limitată de un an în mod implicit. Pentru informații suplimentare despre acumulator, accesează http://www.hp.com/support/batterywarranty/ . Sunt disponibile, de asemenea, opțiuni de service la sediu și de acoperire extinsă. Serviciile HP Care Pack sunt opționale, pe baza unui contract de servicii extinse, depășind garanțiile limitate standard. Pentru a alege serviciile adecvate unui produs HP, utilizează instrumentul de căutare din HP Care Pack, accesând http://www.hp.com/go/cpc .



Notebook HP EliteBook 665 G11 de 16 inch

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria

- ² Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătățească performanțele anumitor produse software. Nu toți clienții și nu toate aplicațiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanța și frecvența ceasului vor varia în funcție de sarcinile de lucru ale aplicațiilor și de configurațiile hardware și software. Numerotarea AMD nu este o măsură a vitezei ceasului. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus.
- ³ Serviciul HP Wolf Security for Business necesită Windows 10 sau 11 Pro și superior, include diferite caracteristici de securitate de la HP și este disponibil la produsele HP Pro, Elite, stațiile grafice și produsele RPOS. Consultă detaliile produsului pentru a afla caracteristicile de securitate incluse și cerințele privind sistemul de operare.
- ⁴ Caracteristica opțională trebuie configurată la cumpărare.
- ⁵ Necesită aplicația myHP și sistemul de operare Windows.
- ⁶ Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul IEEE 16801-2018.
- ⁸ Datele de urmărire a consumului de energie sunt obținute în mai 2024. Energy Consumption Meter necesită Windows 10 și înregistrarea pe platforma Workforce Experience de la <https://admin.hp.com>. Unele caracteristici și capabilități pot necesita achiziții suplimentare de servicii HP și/sau hardware comercial capabil să accepte agentul HP Insights pentru Windows, Mac și Android. Se pot aplica activări și restricții. Anumite soluții HP Workforce necesită un agent HP Insights pentru Windows, Mac și Android, disponibil pentru descărcare la <https://admin.hp.com/software>. Pentru cerințele complete de sistem și serviciile care necesită agentul, vizitează <https://admin.hp.com/requirements>. Agentul colectează telemetrie și analize despre dispozitivele și aplicațiile care se integrează în platforma Workforce Experience și nu sunt vândute ca servicii independente. Este necesar accesul la internet cu conectare la platforma Workforce Experience. HP respectă reguli stricte de confidențialitate conform RGPD și platforma are certificare ISO27001, ISO27701, ISO27017 și SOC2 Type2 pentru securitatea informațiilor. Gestionarea flotei necesită HP Proactive Insights.
- ⁹ Panoul cu lumină albastră redusă este disponibil numai la modelele fără ecran tactil, cu 400 de niți, fără HP Sure View Reflect.
- ¹⁰ Kitul HP de integrare și manibilitate poate fi descărcat de la <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ¹¹ HP Sure Start Gen7 este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 Pro sau ulterior.
- ¹² HP Sure Run Gen5 este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 Pro sau ulterior.
- ¹⁴ Tehnologia HP Sure Recover Gen5 este disponibilă pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 Pro sau superior și o conexiune de rețea deschisă. Pentru a evita pierderile de date, înainte de a utiliza HP Sure Recover, trebuie să faci copii de rezervă pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante. Recuperarea bazată pe rețea prin Wi-Fi este disponibilă numai pentru PC-urile cu un modul Wi-Fi.
- ¹⁵ HP Sure Click necesită Windows 10 și superior. Pentru detalii complete, consultă <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.

Note de subsol ale specificațiilor

- ¹ Unele caracteristici nu sunt disponibile în toate edițiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcționalitatea sistemului de operare Windows, sistemele pot necesita upgrade și/sau achiziționare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows este actualizat și activat automat. Sunt necesare o conexiune de internet de mare viteză și un cont Microsoft. Furnizorii de servicii de internet (ISP) pot aplica taxe și, cu timpul, se pot aplica cerințe suplimentare pentru actualizări. Consultă <http://www.windows.com>.
- ² Procesoarele Multi-Core sunt concepute să îmbunătățească performanțele anumitor produse software. Nu toți clienții sau toate aplicațiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanța și frecvența ceasului vor varia în funcție de sarcinile de lucru ale aplicațiilor și de configurațiile hardware și software. Numerotarea AMD nu este o măsură a vitezei ceasului.
- ³ Performanța frecvenței ceasului Max Boost variază în funcție de hardware, de software și de configurația generală a sistemului.
- ⁴ Datorită faptului că unele module de memorie de la terți nu respectă standardele industriale, îți recomandăm modulele de memorie marca HP pentru a asigura compatibilitatea. Dacă utilizezi combinații de memorii cu viteze diferite, sistemul va funcționa la cea mai mică dintre viteze.
- ⁵ Pentru unitățile de stocare, 1 GB = 1 miliard de octeți|1 TB = 1 trilion de octeți.Capacitatea formatată reală este mai mică.Până la 30 GB de pe disc sunt rezervați pentru software-ul de recuperare a sistemului.
- ⁶ Wi-Fi 6E necesită un router Wi-Fi 6E și Windows 11 pentru a funcționa în banda de 6 GHz. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-Fi 6E este retrocompatibil cu specificațiile 802.11 anterioare. Disponibil numai în țările care acceptă Wi-Fi 6E.
- ⁷ Modulul WWAN este o caracteristică opțională, care necesită configurare din fabrică și un contract de servicii achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dvs. Vitezele conexiunilor variază în funcție de locație, de mediu, de condițiile de rețea și de alți factori. Tehnologia LTE 4G nu este disponibilă pentru toate produsele, în toate țările/regiunile.
- ⁸ Termenul „10/100/1000” sau „Gigabit” Ethernet arată compatibilitatea cu standardul IEEE 802.3ab pentru Gigabit Ethernet și nu implică o viteză de funcționare efectivă de 1Gb/s. Pentru transmisii de mare viteză este necesară conectarea la o infrastructură de server și rețea Gigabit Ethernet.
- ⁹ Miracast este o tehnologie wireless utilizată de PC pentru a proiecta ecranul pe televizoare, proiectoare și în transmisii.
- ¹⁰ Conectorul USB cu viteză de 20 Gbps nu este disponibil cu Thunderbolt™ 4.
- ¹¹ Pentru a vizualiza imagini cu rezoluție WUXGA/FHD este necesar conținut cu rezoluție WUXGA/FHD.
- ¹² Rezoluțiile depind de capabilitatea monitorului și de setările de rezoluție și de profunzime a culorilor.
- ¹³ Ecranul de confidențialitate integrat HP Sure View Reflect este o caracteristică opțională care trebuie configurată la cumpărare și care este proiectată să funcționeze în orientare orizontală.
- ¹⁴ Luminozitatea reală va fi mai scăzută în cazul ecranului tactil sau Sure View.
- ¹⁵ Toate specificațiile reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanța reală poate varia, putând fi superioară sau inferioară.
- ¹⁷ Pentru bateriile noi, capacitatea wați-ora (Wh) reală a bateriei poate să difere de capacitatea proiectată și acestea pot să aibă o capacitate de încărcare maximă care diferă cu până la 10 unități, ceea ce este tipic pentru bateriile litiu-ion. Capacitatea bateriei scade natural în timp și odată cu uzura, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi setările de gestionare a stării bateriei, volabilitatea, temperatura, mediul, aplicațiile încărcate, caracteristicile, configurația sistemului și setările de gestionare a energiei.
- ¹⁸ Disponibilitatea variază în funcție de țară.
- ¹⁹ Reîncărcă acumulatorul până la 50 % în 30 de minute atunci când sistemul este oprit sau în modul standby și când este utilizat cu adaptorul de alimentare furnizat cu notebookul.Este necesar un adaptor pentru alimentare de minimum 65 de wați pentru baterii cu o capacitate de 56 Whr sau mai mică.Este necesar un adaptor de alimentare de minimum 100 de wați pentru capacități ale bateriei mai mari de 56 Whr și mai mici de 83 Whr.Este necesar un adaptor de alimentare de minimum 120 de wați pentru capacități ale bateriei mai mari de 83 Whr și mai mici de 100 Whr.După ce nivelul de încărcare ajunge la 90 % din capacitate, viteza de încărcare revine la normal.Timpul de încărcare poate varia cu +/-10%, datorită toleranței sistemului.
- ²⁰ Dispozitivul HP de blocare anti-manipulare trebuie să fie activat de către client sau de către administrator.
- ²¹ HP Support Assistant este disponibil în Windows.Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.
- ²² Clienții HP se califică pentru a cursă de 90 de zile la Miro, această ofertă încheindu-se în septembrie 2025. Termenii și condițiile complete sunt furnizate de Miro la acceptarea ofertei.
- ²³ Tehnologia HP Cloud Recovery este disponibilă la PC-urile și laptopurile Z by HP, HP Elite și Pro cu procesoare Intel® sau AMD și necesită o conexiune de rețea deschisă.Nota:Pentru a evita pierderile de date, înainte de utilizare, trebuie să faci copii de rezervă pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante etc.Pentru detalii, consultă: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ²⁴ HP Connect pentru Microsoft Endpoint Manager este disponibil de la Azure Market Place pentru PC-uri HP Pro, Elite, Z și Point-of-Sale gestionate cu Microsoft Endpoint Manager. Necesită abonament la Microsoft Endpoint Manager, care se comercializează separat. Necesită o conexiune de rețea.
- ²⁵ Kitul HP de integrare și manibilitate poate fi descărcat de la <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>
- ²⁶ HP Patch Assistant este disponibil pentru anumite PC-uri HP cu kitul HP de integrare și gestionare integrată, care sunt gestionate prin Microsoft System Center Configuration Manager.
- ²⁷ HP Sure Admin necesită HP G8 sau platforme mai noi, Windows 10 sau ulterior, HP BIOS, kitul HP de integrare și gestionare simplificată sau serviciul KMS de la <http://www.hp.com/go/clientmanagement> și aplicația pentru smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator din magazinul Android sau Apple Store.
- ²⁸ HP Sure Start necesită Windows 10 și superior.Pentru detalii complete, consultă <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick.
- ²⁹ Tehnologia HP Sure Recover este disponibilă pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau 11 și o conexiune de rețea deschisă.Pentru a evita pierderile de date, înainte de a utiliza HP Sure Recover, trebuie să faci copii de rezervă pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante. HP Sure Recover Gen6 cu funcție integrată de restaurare a imaginii este o caracteristică opțională disponibilă pe anumite PC-uri HP, care necesită Windows 10 sau 11 și trebuie configurată la cumpărare.Pentru a evita pierderile de date, înainte de utilizare, trebuie să faci copii de rezervă pentru fișierele, datele, fotografiile și înregistrările video importante etc.
- ³⁰ HP Sure Run este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau ulterior.
- ³¹ HP Sure Start este disponibil pe anumite PC-uri HP și necesită Windows 10 sau ulterior.
- ³² PC-ul cu nucleu securizat necesită un procesor Intel® vPro®, AMD Ryzen™ Pro sau Qualcomm™ cu SD850 sau superior și necesită memorie de sistem de minimum 8 GB.Funcționalitatea de PC cu nucleu securizat este activată din fabrică.
- ³³ Modulul firmare Absolute este livrat dezactivat și poate fi activat numai prin achiziționarea unui abonament de licență și activarea completă a agentului software. Abonamentele de licență pot fi cumpărate pentru termene de mai mulți ani. Serviciul este limitat și trebuie să contactezi Absolute în legătură cu disponibilitatea în afara S.U.A. Se aplică anumite condiții. Pentru detalii complete, consultă: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.
- ³⁴ Caracteristicile HP BIOSphere pot varia în funcție de platforma și configurația respectivă.
- ³⁵ HP Secure Erase implementează metodele prezentate în publicația specială 800-88r a Institutului Național de Standarde și Tehnologie, metoda de igienizare „Clear”.HP Secure Erase nu acceptă platforme cu Intel® Optane™.
- ³⁶ HP Fingerprint Reader (Cititor de amprentă HP) este o caracteristică opțională care necesită Windows 10 sau 11 și trebuie să fie configurată la achiziționare.
- ³⁷ Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 16801-2018 EPEAT®. Starea variază în funcție de țară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informații.
- ³⁸ Surselor și cablurile de alimentare externe, cablurile și perifericele nu au conținut redus de hlogeni. Pieseile cumpărate ulterior pot să nu aibă un conținut redus de hlogeni.
- ³⁹ Necesită Windows 11 și un NPU>Data de lansare a funcțiilor și disponibilitatea variază în funcție de piață și de dispozitiv.Necesită un cont Microsoft pentru conectare. În cazul în care Copilot în Windows nu este disponibil, tasta Copilot va duce la motorul de căutare Bing.Consultă <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.
- ⁴⁰ HP Power Manager necesită Windows 10 sau o versiune superioară și se poate descărca din Microsoft Store în funcție de versiunea de HP Battery Health Manager (BHM) disponibilă pentru dispozitivul tău. HP BHM poate analiza o serie de factori pentru a stabili modul de ajustare a încălzirii bateriei în timp, pentru a optimiza starea bateriei.Managerul HP BHM este presetat la „Let HP Manage my Battery Charging” (Permite HP să gestioneze încărcarea bateriei), pentru a permite sistemului să echilibreze încărcarea, între starea de sănătate a bateriei și durata de viață a bateriei.Decararea optimizăne „Permite HP să gestioneze încărcarea bateriei” reglează capacitatea de încărcare, durata de funcționare a bateriei se va reduce în timp. HP poate utiliza actualizări la BIOS pentru a ajusta setările BHM pe anumite sisteme, în vederea optimizării stării de funcționare a bateriei și reducerii expunerii la acei factori care pot accelera degradarea bateriei.Pentru a actualiza sau modifica setările HP BHM și pentru detalii complete, consultă https://support.hp.com/us-en/document/ish_4449597351950716.
- ⁴¹ HP Services Scan este furnizat prin Windows Update la anumite produse și va verifica permisiunile de pe fiecare dispozitiv hardware pentru a stabili dacă a fost achiziționat un serviciu cu HP TechPulse activat și va descărca automat software-ul aplicabil. HP TechPulse este o platformă de telemetrie și analiză care oferă date esențiale despre dispozitive și aplicații.Pentru cerințele de sistem complete sau pentru a dezactiva această funcție, accesează <http://www.hpdaas.com/requirements>.Nu se aplică în China.
- ⁴² Incuietarea se vinde separat.
- ⁴⁴ Ambalajele de protecție din celuloză turnată sunt realizate din 100% fibre de lemn și materiale organice reciclate.
- ⁴⁵ Cutia exterioră și ambalajele de protecție din carton ondulat sunt realizate din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate.
- ⁴⁶ Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul IEEE 16801-2018.
- ⁴⁷ Procentul de materiale plastice din deșeurii marine ale fiecărei componente variază în funcție de produs.
- ⁴⁸ Durata de viață a acumulatorului Mobile Mark 25 depinde de diferiți factori, printre care modelul produsului, configurația, aplicațiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcționalitatea wireless și setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a bateriei scade natural în timp și cu urmare a utilizării. Pentru detalii suplimentare, consultă www.bapco.com.
- ⁴⁹ Accelerarea hardware pentru CODEC H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) este dezactivată pe această platformă, inclusiv configurația curentă și opțiunile alternative.
- ⁵⁰ HP Wolf Pro Security Edition este disponibil preinstalat pe anumite SKU-uri și, în funcție de produsul HP achiziționat, include o licență cu o durată a termenului comunicată la cumpărare și în e-mailul de confirmare a comenzii. Software-ul HP Wolf Pro Security Edition este licențiat conform condițiilor de licențiere din Acordul de licență pentru utilizatorul final privind software-ul HP Wolf Security, care se găsește la https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769387301416 cu următoarele amendamente: 7. Perioada. Cu excepția cazului în care se încheie altfel mai devreme în conformitate cu termenii din prezentul acord EULA, licența pentru antivirusul HP Wolf Pro Security Edition este valabilă la 4 luni de la data la care Produsul HP a fost expediat de HP și va continua pentru termenul comunicat dumneavoastră la achiziție și în e-mailul de confirmare a comenzii („Termen inițial”). La sfârșitul Perioadei inițiale, este posibil (a) să achiziționezi o licență de reînnoire pentru HP Wolf Pro Security Edition de la HP.com, HP Sales sau de la un partener de canal HP sau (b) să utilizezi în continuare versiunile standard HP Sure Click și HP Sure Sense, fără costuri suplimentare, fără a fi necesare actualizări de software sau Asistență HP. Fără a aduce atingere celor de mai sus, licența va expira în termen de cel mult un an de la încheierea termenului fixat pentru licență.
- ⁵¹ HP Smart Support necesită instalarea agentului HP.Pentru mai multe informații privind modul de activare sau de descărcare a asistenței HP Smart, accesează <http://www.hp.com/smart-support>.HP Services Scan este furnizat prin intermediul Windows Update și va verifica permisiunile de pe fiecare dispozitiv hardware, pentru a stabili dacă a fost achiziționat un serviciu compatibil cu agentul HP și va descărca automat software-ul aplicabil.Agentul HP este o platformă de telemetrie și analiză care oferă date esențiale despre dispozitive și aplicații și nu se vinde ca serviciu independent. HP respectă reguli stricte de confidențialitate conform RGPD și are certificat ISO27001, ISO27701, ISO27017 și SOC2 Type2 pentru securitatea informațiilor.Este necesar accesul la Internet.Pentru cerințele de sistem complete sau pentru a dezactiva această funcție, accesează <http://www.hpdaas.com/requirements>.

