

الكمبيوتر الشخصي المكنبي HP Pro SFF 400 G9

تعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات شركتك المتغيرة باستمرار

تمتع بمواكبة الاحتياجات المختلفة لشركتك. يتميز جهاز الكمبيوتر HP Pro SFF 400 صغير الحجم وفائق الإمكانيات بأمان فائق وأداء رائع. تعمل البنية القابلة للتطوير وخيارات الاتصال على تحقيق أقصى استفادة من استثمارك - في الوقت الحالي وفي المستقبل.

محمي بواسطة HP Wolf Security

ينشئ HP Wolf Security for Business دفاعًا مرئيًا دائم العمل يُطبق بواسطة الأجهزة. إذ تساعد هذه الحلول المتطورة باستمرار على حماية الكمبيوتر الشخصي من التهديدات الحديثة، بدءًا من نظام BIOS إلى المستعرض، وكذلك نظام التشغيل على جميع المستويات.⁶

اعمل على تعزيز إنتاجيتك

عزز الإنتاجية من خلال منافذ فيديو تدعم ما يصل إلى ست شاشات [3 و 4]، مع الحصول على الأداء اللازم لمعالجة مجموعة متنوعة من مهام سير العمل بفضل ذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت⁵ وبطاقة رسومات اختيارية NVIDIA® T400 أو AMD Radeon™ RX 6300⁵ أو Quadro⁵.

تطور يفوق استثمارك

يحتوي جهاز الكمبيوتر HP Pro SFF 400 على فتحة m.2 للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وفتحة واحدة للتخزين وفتحة PCIe x16 واحدة وفتحة PCIe x1 واحدة.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

ساعد في حماية مستقبلنا المشترك

ادعم الالتزام بإنشاء واستخدام منتجات أكثر استدامة تحمل تسجيل EPEAT® من خلال جهاز HP Pro SFF 400. يتضمن الجهاز وحدة تزويد بالطاقة عالية الكفاءة وبلاستيك مُعاد تدويره تم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات في هيكل مكبر الصوت⁸ ومواد تغليف مصنوعة من ورق مُعاد تدويره⁹ مما يساعد في تقليل التأثير السلبي على البيئة.

الكمبيوتر الشخصي المكتبي HP Pro SFF 400 G9

الميزة

توصي HP باستخدام Windows 11 Pro للأعمال

يمكنك العمل من أي مكان بدون التأثير سلبيًا على الأداء باستخدام نظام التشغيل Windows 11 وتقنيات التعاون والأمان والانصال من HP.¹

أحدث معالج متعدد المراكز من نوع Intel®

يمكنك إعداد وحدة المعالجة المركزية في جهاز HP Pro SFF 400 بما يتيح لك الحصول على مزيج مثالي من القوة والأداء المتميز والقيمة العالية. بفضل أحدث معالج Intel® وذاكرة DDR5، يمكنك التعامل مع مهام العمل المتعددة بسلاسة وفعالية.²

خضع لاختبارات بهدف ضمان الكفاءة والمتانة

خضع الجهاز لاختبارات MIL-STD 810 و HP Total Test Process على الأجهزة والأنظمة لضمان أن يلبي كمبيوتر HP Pro SFF 400 معايير المتانة لدى HP أو يتجاوزها، مما يساعد على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية.^{10,11}

ذاكرة فائقة الإمكانيات

تمتّع بالسرعة والأداء لتفعيل التطبيقات كثيفة استهلاك الموارد بأقل قدر من التأخير باستخدام خيارات ذاكرة DDR5 التي تصل سعتها إلى 64 جيجابايت. استعد للمستقبل وامن جاهزية نظامك لمتطلبات البرامج القادمة بفضل تقنية DDR5 المتقدمة.⁵

حل ذاتي الإصلاح

الهجمات على البرامج الثابتة قد تدمر جهاز الكمبيوتر لديك تمامًا. تمتع بالحماية باستخدام HP Sure Start ونظام BIOS المزود بميزة الإصلاح الذاتي التي يمكنها إصلاح نفسها من الهجمات أو التلف.¹²

مساحة عمل مرئية واسعة النطاق

بفضل منفذ فيديو مباشرين قياسيين ومنفذ فيديو مرن واحد قابل للتهنية، يمكن لهذا الكمبيوتر صغير الحجم دعم ما يصل إلى ست شاشات، مما يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير مساحة إضافية ليومك الحافل بالمهام المتعددة.^{4,13}

منافذ USB متعددة

يمكنك توصيل الملحقات وغيرها من الأجهزة الطرفية بهذا الكمبيوتر المكتبي صغير الحجم. يتميز هذا الجهاز بالعديد من منافذ USB في هذا التصميم الصغير، تتضمن 4 منافذ في الجهة الأمامية و5 منافذ في الجهة الخلفية.¹¹

منافذ قابلة للتكوبن

تم تزويد الكمبيوتر المكتبي HP Pro SFF 400 بالعديد من المنافذ المفيدة لتلبية كل متطلبات أعمالك. يمكنك الاختيار من العديد من خيارات المنافذ المرنة: بما في ذلك منفذ USB A/USB Type-C® مزدوج مع منفذ DisplayPort للوضع البديل أو منفذ HDMI أو منفذ DisplayPort™ أو منفذ VGA أو منفذ تسلسلي.¹⁴

يمكنك مسح بيانات محرك الأقراص

يعمل HP Secure Erase على إزالة محتويات محرك الأقراص الثابت لأغراض إعادة توظيف الاستخدام أو إعادة التخصيص.¹⁵



الكمبيوتر الشخصي المكتبي HP Pro SFF 400 G9

المواصفات الفنية

[illegible]

الكمبيوتر الشخصي المكتبي HP Pro SFF 400 G9

المواصفات الفنية

ميزات الإدارة	HP Client Catalog (تنزيل)؛ حزم برامج التشغيل HP Driver Packs (تنزيل)؛ HP Image Assistant (تنزيل)؛ HP Client Management Script Library (تنزيل)؛ HP Manageability Integration Kit Gen 4 (تنزيل) ⁷
جهاز بطاقة الذاكرة	قارئ بطاقات SD 4.0 واحد
الطاقة	وحدة داخلية للتزويد بالطاقة بقدرة 180 واط، بكفاءة حتى 90%، مع تصحيح معامل قدرة فعال؛ وحدة داخلية للتزويد بالطاقة بقدرة 240 واط، بكفاءة حتى 92%، مع تصحيح معامل قدرة فعال
الأبعاد	30.8 x 9.5 x 27 سم؛ 49.9 x 20.5 x 39.4 سم (الحزمة)
الوزن	4.2 كجم؛ (يعتمد الوزن الفعلي على التكوين.)
علامات إيكولوجية	مسجل في EPEAT فئة +Climate ²⁶
معتمة من Energy star	اعتماد ENERGY STAR®



الكمبيوتر الشخصي المكثبي HP Pro SFF 400 G9

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- ² تم تصميم المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج معينة. وليس حتميا أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. ويختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. لا يُعد ترقيم أو تسمية أو علامات Intel التجارية مقياسا لمستوى الأداء الأعلى.
- ³ منفذا فيديو قياساين مضمنان مع منفذ مرن ثالث اختياري قابل للإعداد في وقت الشراء.
- ⁴ يتطلب دعم ما يصل إلى ست شاشات بطاقة رسومات AMD® Radeon™ 7400 NVIDIA® Quadro (شاشتان يتوصيل مباشر + شاشة عبر منفذ الإدخال/الإخراج المرن الاختياري + 3 شاشات عبر بطاقة الرسومات). يتطلب دعم ما يصل إلى خمس شاشات بطاقة رسومات AMD Radeon RX 6300 (شاشتان يتوصيل مباشر + شاشة عبر منفذ الإدخال/الإخراج المرن الاختياري + شاشتان عبر بطاقة الرسومات).
- ⁵ ميزة اختيارية معين إعدادها وقت الشراء.
- ⁶ يتطلب برنامج HP Wolf Security for Business نظام التشغيل Windows 10 أو Pro 11 أو الإصدارات الأحدث، ويشمل ميزات أمان متنوعة من HP. ويتوفر في أجهزة Pro وأجهزة Elite ومحطات العمل وأنظمة نقاط بيع متاجر التجزئة من HP. راجع تفاصيل المنتج لمعرفة ميزات الأمان المضمنة.
- ⁷ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT®؟ حيثما ينطبق ذلك، ويختلف تسجيل EPEAT®؟ باختلاف البلد. راجع موقع http://www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل في بلدك.
- ⁸ تحتوي مكونات هيكل مكر الصوت على مواد بلاستيک تم جمعها من الأماكن القريبة من المحطات بنسبة تبلغ ٥٥% حسب الوزن.
- ^٩ البطانات المكونة من الورق المعاد تدويره مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها.
- ^١ لا تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو نُسخ Windows. قد تتطلب الأنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. يتم تحديث Windows وتمكينه تلقائيا. يلزم توفر إنترنت عالي السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية بمرور الوقت للحصول على التحديثات. راجع موقع http://www.windows.com. لا يمكن الغرض من اختبار MIL-STD أنبات ملائمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع الأمريكية أو الاستخدام العسكري. ولا تضمن نتائج الاختبارات الأداء المستقبلي في ظل ظروف الاختبار هذه. تتطلب الأضرار العرضية حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية.
- ^{1١} لا تضمن نتائج اختبارات HP Total Test Process الأداء في المستقبل في ظل نفس ظروف الاختبار. وتتطلب الأضرار العرضية حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack الاختيارية.
- ¹² يتوفر HP Sure Start في بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية من HP وتتطلب نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث.
- ¹³ قد تكون الخيارات المتاحة للمنفذ المرن محدودة. يجب إعداد المنافذ وقت الشراء.
- ¹⁴ قد تكون الخيارات المتاحة للمنفذ المرن محدودة. يجب إعداد المنافذ وقت الشراء.
- ^{١5} يُستخدم وفقاً للأساليب الموضحة في المنشور الخاص الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا رقم 800-88 لأسلوب التخلص من البيانات عن طريق "المسح". لا يدعم HP Secure Erase الأنظمة الأساسية المؤرّدة بذاكرة™ Intel® Optane.

الحواشي السفلية للمواصفات

- ^١ لا تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو نُسخ Windows. قد تتطلب الأنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث نظام BIOS للاستفادة من جميع وظائف Windows بشكل كامل. يتم تحديث Windows وتمكينه تلقائيا. يلزم توفر إنترنت عالي السرعة وحساب Microsoft. قد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة الإنترنت، كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية بمرور الوقت للحصول على التحديثات. راجع http://www.windows.com. يُباع هذا النظام مئبنا مسبقاُ عليه نظام التشغيل Windows 10 Pro ويأتي أيضا مع ترخيص لنظام التشغيل Windows 11 Pro وبرنامج الاستعادة. سوف تتمكن من استخدام إصدار واحد فقط من برنامج Windows كل مرة. وتغيير الإصدارات يجب إلغاء تثبيت الإصدار الموجود ثم تثبيت الإصدار الثاني. كما يجب نسخ جميع بياناتك احتياطياُ للملفات والصور وغيرها) قبل إلغاء تثبيت أنظمة التشغيل وتثبيتها لتفادي فقدان البيانات.
- ^٢ بالنسبة لذاكرة DDR5: تدعم وحدات الذاكرة معدلات نقل البيانات حتى 5600 ميجا نقل/ثانية على وحدات معالجة مركزية محددة من i5 و i7 و i9. يدعم تكوين الذاكرة بدون وحدات المعالجة المركزية المحددة معدلات نقل البيانات حتى 4800 ميجا نقل/ثانية، ولكن معدل نقل البيانات الفعلي يحدده تكوين معالج النظام. راجع مواصفات المعالج لمعرفة معدل نقل البيانات المعتمد للذاكرة. جميع فتحات الذاكرة يمكن الوصول إليها/ترقيتها من قبل العميل).
- ^٣ جميع فتحات الذاكرة يمكن الوصول إليها/ترقيتها من قبل العميل.
- ^٤ بالنسبة لمحركات الأقراص الثابتة ومحركات الأقراص صلبة الحالة، جيجابايت 1 = مليار بايت، التيرابايت 1 = تريليون بايت، ولكن تكون السعة المهيأة الفعلية أقل من ذلك، يتم حجز حتى 36 جيجابايت (في Windows) من مساحة قرص النظام لبرنامج استرداد النظام.
- ^٥ يُباع بشكل منفصل أو كميزة اختيارية. فيما يخص تقنية Blue-Ray. قد تحدث بعض المشاكل مع أقراص معينة أو الصالات رقمية أو مشاكل متعلقة بالتوافق و/أو الأداء ومع ذلك لا يُعد ذلك عيبا بالمنتج. كما أنه لا يمكن ضمان تشغيل خال من العيوب على جميع الأنظمة. ولتشغيل بعض محتويات Blu-ray، قد تكون بحاجة إلى توصيل DVI أو HDMI رقمي، كما قد تكون بحاجة إلى شاشة تدعم HDCP. لا يمكن تشغيل أقلام HD-DVD على هذا الكمبيوتر الشخصي. يحظر نسخ المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.
- ^٦ [7] يمكن تنزيل HP Manageability Integration Kit من موقع http://www.hp.com/go/clientmanagement.
- ^٨ يتطلب ميزة الدعم الذي HP Smart Support تثبيت تطبيق HP TechPulse. للمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين أو تنزيل ميزة الدعم الذي HP Smart Support، تفصل زيارة موقع http://www.hp.com/smart-support.
- ^٩ يتطلب HP Quick Drop توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت وكمبيوتر شخصي مثبت عليه مسبقاُ نظام التشغيل Windows 10 مع تطبيق HP QuickDrop. وجهاز (هاتف أو كمبيوتر لوحي) يعمل بنظام التشغيل Android مثبت عليه Android 7 أو إصدار أحدث مع تطبيق HP QuickDrop Android و/أو جهاز (هاتف أو كمبيوتر لوحي) يعمل بنظام التشغيل iOS مثبت عليه iOS 12 أو إصدار أحدث مع تطبيق HP QuickDrop iOS.
- ^{١0} HP Support Assistant: يتطلب نظام Windows والاتصال بالإنترنت.
- ^{١١} قارئ بطاقات SD ٤.0 بواجهه ١ × ١ (يدعم SD وSDXC وSDHC وUHS-I وUHS-II).
- ^{١٢} وحدة 2.5 GbE PCIe™ i225-T1 Intel®. تباع بشكل منفصل أو كميزة إضافية.
- ^{١3} يلزم توفر نقطة وصول لاسلكية وخدمة إنترنت. إذ أن توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة محدود. وتتوافق وحدة (٨٠٢.1١ ac) Wi-Fi 5 مع الإصدارات الأقدم بمواصفات 802.11 السابقة.
- ^{١4} يُباع على حدة أو يتوفر كميزة اختيارية.
- ^{١٥} قد يختلف مدى التوفر باختلاف البلد (المنتجات المضادة للميكروبات متاحة في الصين فقط)
- ^{١٦} تتوفر تقنية HP Sure Sense في مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية من HP ولا تعمل مع إصدار Windows10 Home.
- ^{١7} قد تختلف ميزات HP BIOSphere Gen6 وفقاً للنظام الأساسي وتكويناته.
- ^{١٨} يُستخدم HP Secure Erase وفقاً للأساليب الموضحة في المنشور الخاص الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا رقم 800-88 لأسلوب التخلص من البيانات عن طريق "المسح". لا يدعم HP Secure Erase الأنظمة الأساسية المؤرّدة بذاكرة™ Intel® Optane.
- ^{١٩} يتطلب HP Sure Click توفر الإصدار Pro أو إصدار أعلى، أو الإصدار Enterprise من نظام التشغيل Windows 10. يرجى الاطلاع على موقع https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick لتعرف على كل التفاصيل.
- ²⁰ يتوفر HP Sure Start Gen7 في أجهزة كمبيوتر مختارة من HP.
- ^{2١} يتطلب HP Sure Admin نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراُ أحدث وHP BIOS و حزمة HP Manageability Integration Kit التي يمكن تنزيلها من على http://www.hp.com/go/clientmanagement وتطبيق HP Sure Admin Local Access Authenticator للوائح النكية الذي يمكن تنزيله من على متجر Apple أو Android.
- ²² يتم طرح وحدة البرامج الثابتة Absolute ضمن المنتج في وضع إيقاف التشغيل، ولا يمكن تنشيطها إلا بشراء اشتراك ترخيص وتفعيل البرنامج بشكل كامل. ويمكن شراء اشتراكات التراخيص لفترات متنوعة من عدة سنوات. الخدمة محدودة، لذا يرجى التواصل مع Absolute لمعرفة مدى التوافر خارج الولايات المتحدة. تسري بعض الشروط للحصول على التفاصيل الكاملة، تفصل بزيارة: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.
- ²³ يتطلب برنامج HP Wolf Security for Business نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراُ أحدث، ويشمل ميزات أمان متنوعة من HP، ويتوفر في أجهزة Pro وأجهزة Elite وRPOS ومحطات العمل من HP. راجع تفاصيل المنتج لمعرفة ميزات الأمان المضمنة ومتطلبات نظام التشغيل.
- ²⁴ يلزم توفر نقطة وصول لاسلكية وخدمة إنترنت، علماُ بأنه يتم بيعهما بشكل منفصل، إذ أن توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة محدود. وتتوافق وحدة Wi-Fi 6 مع الإصدارات السابقة بمواصفات 802.11 الأقدم.
- ²⁵ يتطلب HP Sure Start/Gen7/Pro 400 G9 معالج "Core"™ Intel® مزود بوحدات الذاكرة DDR5 لدعم Wi-Fi 6E كما يتطلب جهاز توجيه Wi-Fi 6E. يُباع بشكل منفصل. يعمل في نطاق 6 جيجاهرتز. إذ أن توفر نقاط الوصول اللاسلكية العامة محدود. وتتوافق وحدة Wi-Fi 6E مع الإصدارات السابقة بمواصفات 802.11 الأقدم. تتوفر في البلدان التي تدعم تقنية Wi-Fi 6E وتتوافق مع Wi-Fi 6E مع الإصدارات السابقة بمواصفات 802.11 الأقدم. وهي متوفرة في البلدان التي تدعم تقنية Wi-Fi 6E. بالنسبة إلى HP 400 G9 Sure Start/Gen7/Pro معالجات "Core"™ Intel® المبرودة بوحدات الذاكرة DDR5، لا يدعم المنتج تقنية Wi-Fi 6E القياسية ولا يعمل ضمن نطاق ٦ جيجاهرتز. تتوافق المنتجات مع نطاق ٦ جيجاهرتز وأجهزة التوجيه الأخرى (تباع بشكل منفصل) والتي تتمتع بإمكانية التشغيل بسرعة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، بما يتوافق مع Wi-Fi 6 ومواصفات 802.11 السابقة. يتوقف معدل السرعة الفعلي على حالة الشبكة وتكوين جهاز التوجيه. خدمة الإنترنت مطلوبة ونقاط الوصول اللاسلكية العامة محدودة.
- ^{2٦} استناداُ إلى تسجيل "USE EPEAT" وفقاً لمعايير "EPEAT 2018-١٦٨٠١ IEEE". تختلف الحالة من بلد لآخر. تفصل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ²⁷ بدأً من أول نوفمبر 2023، ستتطلب جميع الأجهزة المطروحة في الأسواق تثبيت Windows على وحدة تخزين SSD لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. يمكن إعداد محرك الأقراص الثابتة باعتباره محرك بيانات إضافي فقط وليس محرك أقراص لبدة التشغيل.
- ²⁹ ضمنت تقنية المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج محددة. وليس حتمياُ أن يستفيد جميع العملاء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية. يختلف الأداء وتردد ساعة المعالج باختلاف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج والأجهزة. لا يُعد ترقيم أو تسمية أو علامات Intel التجارية مقياسا لمستوى الأداء الأعلى.
- ^{3١} تتطلب تقنية Intel® Turbo Boost أن يكون الكمبيوتر مزوداً بمعالج يدعم تقنية Intel Turbo Boost. ويختلف أداء تقنية Intel Turbo Boost وفقاً للأجهزة والبرامج وتكوين النظام بالكامل. راجع موقع www.intel.com/technology/turboboost للحصول على مزيد من المعلومات.
- ^{٣2} للحصول على وظائف "vPro™ Intel® الكاملة، يجب توفر نظام التشغيل Windows 10 Pro إصدار 64 بت ومعالج يدعم vPro ومجموعة شرائح تدعم vPro وبطاقة LAN و/أو WLAN سلكية تدعم vPro ووحدة TPM 2.0 منفصلة. يتطلب تشغيل بعض الوظائف برامج إضافية من جهاز خارجية. راجع "HP vPro™ Intel® الكاملة" http://intel.com/vpro
- ³³ تتطلب بعض وظائف Intel vPro، مثل تقنية Active Management Technology وتقنية Intel Virtualization برامج إضافية من جهات خارجية لتشغيلها. كما يعتمد توفر التطبيقات المستقبلية من أجل "الأجهزة الافتراضية" لتقنية Intel vPro على موفري برامج الجهات الخارجية. ولم يتم بعد تحديد مدى التوافق مع "الأجهزة الافتراضية" المستقبلية.
- ^{3٥} يمثل كل من منفذ Flex وبطاقة إضافية ميزة اختيارية ويجب إعدادها وقت الشراء ويمكن إعداد منفذ Flex واحد وبطاقة إضافية واحدة بحد أقصى.
- ^{3٦} تتوفر وحدة التخزين TLC M.2 SSD بسعة 256 جيجابايت فقط مع وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثاني عشر.
- ³⁷ تتوفر T400 سعة 2 جيجابايت فقط مع وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثاني عشر.
- ³⁸ تقنية "Essentials vPro™ Enterprise أو vPro™ اختيارية.
- ^{٣٩} يتوفر HP Wolf Pro Security Edition (يما في ذلك HP Sure Click Pro HP Sure Sense Pro HP Sure Sense) مُحمّلاً مسبقاً على وحدات بأرقام تعريف منتجات محددة، ويتضمن ترخيصاً مدفوعاً لمدة عام أو 3 أعوام اعتماداً على منتج HP الذي تم شراؤه. يُمنح ترخيص برنامج الحماية الشخصية المستخدم النهائي (EULA) لبرنامج HP Wolf Security (HP Wolf Security) والتي يمكن العثور عليها على الرابط التالي: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-١
- ^{٤٦} حيث تم تعديل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) بما يلي: "7. المدة. ما لم يتم الإنهاء في وقت سابق وفقاً للشروط الواردة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه، فإن ترخيص المستخدم النهائي هذا، (بما في ذلك HP Wolf Pro Security Edition وHP Sure Click وHP Sure Sense Pro) يكون سارياً عند التنشيط ويستمر لمدة ترخيص تبلغ اثني عشر (١2) شهراً أو سنة وثلثتين (36) شهراً ("المدة الأولى"). في نهاية المدة الأولى، يمكنك إما (أ) شراء ترخيص تجديد لإصدار HP Wolf Pro Security Edition من HP.com أو HP Sales أو أحد شركاء قنوات مبيعات HP، أو (ب) مواصلة استخدام الإصدارات القياسية من HP Sure Click وHP Sure Sense بدون أي تكاليف إضافية ودون الحاجة إلى تحديثات برامج في المستقبل أو طلب دعم HP.

