

HP Elite Mini 805 G8 -pöytätietokone

Tee suuri vaikutus minikokoisella tietokoneella

Erittäin tietoturvallinen ja helposti hallittava HP Elite Mini 805 sisältää tehokkaan AMD Ryzen™ -prosessorin² ja konfigurointivaihtoehtot, jotka sopivat budjettiisi. Tämä kompakti, erittäin tehokas tietokone sopii mainiosti kodin tai toimiston työtiloihin, ja sen HP Run Quiet Design -akustiikka auttaa keskittymään.

Useita käyttöönoton lisävarusteita

Säästä pöytätilaa kiinnittämällä erittäin hiljainen HP Elite Mini 805 lisätarvikkeena saatavalla VESA-telineellä³ tai kytkemällä se yhdellä kaapelilla lisävarusteena saatavaan HP 7 Pro -sarjan näyttöön⁴, jossa on sisäänrakennettuja yhteistyöominaisuuksia.

Tehoa työntekoon

Nauti vakaasta pöytäkoneen suorituskyvystä, jonka tarjoavat AMD Ryzen™ -prosessori², jopa 64 Gt:n DDR4-muisti³ ja jopa 11 USB-liitäntää, joiden avulla pystyt liittämään kaikki laitteet, joita tarvitset pysyäksesi tehokkaana koko päivän.

Suojana HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business luo laitteistopohjaisen, jatkuvasti käynnissä olevan tehokkaan puolustuksen. Näillä jatkuvasti kehittyvillä ratkaisuilla suojat tietokoneesi nykyaikaisilta uhkilta BIOSista selaimeen ja kaikilla tasoilla käyttöjärjestelmäsi ympärillä.⁵



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Vastuullisuutta käytännössä

Auta suojelemaan yhteistä tulevaisuuttamme

Tämän tietokoneen kaiutinkotelo ja etupaneelin I/O-lista sisältävät viisi prosenttia mereen päätyvää muovia.⁶ Se toimitetaan kokonaan kierrätetystä muotoon puristetusta paperimassasta tehdyssä ulkopakkauksessa⁷, ja tietokoneella on ENERGY STAR® -sertifiointi ja EPEAT®-rekisteröinti 25 maassa.⁸



HP Elite Mini 805 G8 -pöytätietokone

Mukana

Työskentele ahkerasti siltä kuulostamatta

Keskity työntekoon ja nauti lähes äänettömästä toiminnasta. HP Elite Mini 805 -tietokoneessa käytetään HP Run Quiet Design -rakennetta. Se pitää järjestelmän hiljaisena ja viileänä hienosäätämällä tuulettimien toimintaa.

Ketterä toiminta

Käytä ja siirrä nopeasti tietoja pysyäksesi ajan tasalla nykyajan muuttuvista yritystarpeista edistyneillä PCIe Gen 4 SSD:illä, USB Type-C® -liitännällä ja DDR4-muistilla.

Rakenna oma ekosysteemi

Voit mukauttaa Mini-ratkaisuasi valikoimalla erikoislisävarusteita, joilla Mini-tietokoneen ja sen virtalähteen voi turvata ja kiinnittää näyttöön tai seinälle.¹⁰

Automaattinen palautus laiteohjelmistohyökkäyksien jäljiltä

Hyökkäys tietokoneen laiteohjelmistoon voi olla tuhoisa. Suojaa laitteesi HP Sure Startilla, itseään korjaavalla BIOSilla, joka palautuu automaattisesti hyökkäysten tai vioittumisten jäliltä.¹¹

Pidä tietokoneesi tietoturva ja suojaus kunnossa

Estä ei-toivotut tietoturva-asetusten muutokset ja auta rajoittamaan haittaohjelmien leviämistä HP Sure Runin avulla. Tämä tunnistaa ja eristää hyökkääjät, jotka yrittävät tuhota prosesseja, sekä raportoi niistä.¹²

Selaa huoletta

Lue ja muokkaa Microsoft Word -tiedostoja sekä suojaa tietokonettasi HP Sure Clickin laitteistovahvistetulla suojauksella. Se turvaa vaarallisilta verkkosivuilta ja PDF-liitteiltä, joihin on kätkeyty haittaohjelmia, lunnasohjelmia tai viruksia.¹³

Suunniteltu kestäämään

Ole huoletti valitsemalla tietokone, joka läpikäy 120 000 tunnin HP:n kattavan testausprosessin ja MIL-STD 810 -testauksen. Laajenna suojausta lisävarusteena saatavalla irrotettavalla pölysuodattimella.^{14,15,16}

Luotettavat yhteydet

Paranna yhteyksiä ruuhkaisissa langattomissa ympäristöissä HP Extended Range Wireless LAN -ominaisuuden avulla.¹⁷

Yksinkertaistettu palautus

HP Sure Recover tarjoaa nopean, turvallisen ja automaattisen palautumisen LAN- tai Wi-Fi®-yhteyden kautta.¹⁹

HP Sure Sense

Haittaohjelmat kehittyvät nopeasti niin, että tavanomaiset virustorjuntaohjelmat eivät pysty niihin. Suojaa tietokoneesi uudenlaisilta hyökkäyksiltä HP Sure Sensellä, joka antaa erinomaista suojaa yhdistämällä käytösanalyysin edistyneisiin tekoälytekniikoihin.²⁰

Nopeuta IT-hallinnan perustasoa

HP Manageability Integration Kit auttaa nopeuttamaan näköistiedostojen luontia ja paljon muuta Microsoft Endpoint Managerin kautta.²¹



HP Elite Mini 805 G8 -pöytätietokone

Tekniset tiedot

Saatavissa olevat käyttöjärjestelmät	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ Windows 11 Home (yksikielinen) - HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 11 Pro -versiota ¹ FreeDOS
Suoritinperhe ³	AMD Ryzen™ 3 PRO -prosessori AMD Ryzen™ 5 PRO -prosessori AMD Ryzen™ 5 -prosessori AMD Ryzen™ 7 PRO -prosessori AMD Ryzen™ 7 -prosessori
Saatavilla olevat suorittimet ^{3,4}	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,8 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,6 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 8 ydintä) AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,9 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,4 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 6 ydintä) AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 4,0 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,20 GHz, 8 Mtn L3-välimuisti, 4 ydintä) AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,2 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,6 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 8 ydintä) AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,4 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,4 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 6 ydintä) AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,6 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,2 GHz, 8 Mtn L3-välimuisti, 4 ydintä) AMD Ryzen™ 7 5700GE -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,2 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,6 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 8 ydintä, 16 säiettä) AMD Ryzen™ 5 5600GE -prosessori ja Radeon™-näytönohjain (peruskellotaajuus 3,4 GHz, suurin Boost-kellotaajuus 4,4 GHz, 16 Mtn L3-välimuisti, 6 ydintä, 12 säiettä)
Piirisarja	AMD PRO 565
Kokoluokka	Mini
Muistin enimmäismäärä	64 Gt DDR4-3200 SDRAM -muistia; ⁵ Siirtonopeus jopa 3200 Mt/s.
Muistipaikat	2 SODIMM
Sisäinen tallennustila	256 Gt enintään 1 Tt PCIe® NVMe™ M.2 SSD -asema ⁶ 512 Gt enintään 2 Tt PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema ⁶ enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁶ enintään 256 Gt PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD ⁶
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Integroitu: AMD Radeon™ -näytönohjain
Ääni	Realtek ALC3867 -koodekki, yleisääniliitäntä CTIA-kuuloketuella, takaliitännät äänentoiston linjalähdölle (3,5 mm), monisuoratoiston tuki
Laajennuspaikat	1 M.2 2230 -korttipaikka; 2 M.2 2280 -korttipaikkaa (1 M.2-korttipaikka WLAN-yhteydelle ja 2 M.2 2280 -korttipaikkaa tallennuslaitteille.)
Portit ja liittimet	Etuosa: 1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (1 pikalataava); Taka: 2 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s; 2 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 DisplayPort™ 1.4 -liitäntää; 1 RJ-45 -liitäntä; 1 virtaliitin; 1 antenniliitin ⁷ ; Valinnaiset portit: Flex IO -liitäntä 2 - valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: USB 2.0 Type-A -kaksoisliitäntä - tiedonsiirtonopeus 480 Mb/s, SerialS-232; Flex IO 1-liitäntä - valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: DisplayPort™ 1.4, HDMI 2.1, 1 SuperSpeed USB Type-C® - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (100 W:n virransyöttö, DisplayPort™1.2), 2 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s, VGA, 2,5 GbE Ethernet -verkkokortti ^{8,9,10,11}
Syöttölaitteet	HP Desktop 320K -langallinen näppäimistö; HP 125 -langallinen näppäimistö; HP 125 -antimikrobinen langallinen näppäimistö; HP 655 -langattoman näppäimistön ja hiiren yhdistelmä; HP USB Business Slim Smart Card (CCID) -langallinen näppäimistö ¹⁴ ; HP 125 -langallinen hiiri; HP 128 Laser -langallinen hiiri; HP 125 antimikrobinen langallinen hiiri; HP 320M -langallinen hiiri ¹⁴
Tietoliikenneyhteydet	LAN: Realtek RTL8111FPH-CG GbE ; LANGATON LÄHIVERKKO: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ja Bluetooth® 5.3 -langaton verkkokortti ulkoisella antennilla
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 10–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus
Ohjelmistot	HP Easy Clean ¹⁹ ; HP:n pöytäkoneiden tukiapuohjelmat; HP:n tietosuoja-asetukset; HP:n asennuksessa integroitu OOBE; HP Support Assistant ²⁰ ; HP Notifications; HP Connection Optimizer; HP-palveluskannaus ²² ; Osta Microsoft Office (myydään erikseen); Miro-tarjous ²³
Tietoturvan hallinta	HP Wolf Security for Business ²⁴ ; HP Sure Click ²⁵ ; HP Sure Sense ²⁶ ; HP Sure Recover ²⁷ ; HP Sure Run ²⁸ ; HP Sure Admin ²⁹ ; HP Sure Start ³⁰ ; HP BIOSphere ³¹ ; HP Secure Erase ³² ; Absolute Persistence -moduuli ³³ ; HP:n käynnistyksen aikainen todennus ³⁴ ; Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru (Common Criteria EAL4+ - ja FIPS 140-2 Level 2 -hyväksytyt); HP Tamper Lock ³⁵



HP Elite Mini 805 G8 -pöytätietokone

Tekniset tiedot

Hallintaominaisuudet	HP Patch Assistant (ladattava) ¹⁷ HP Image Assistant (ladattava) ¹⁵ HP Manageability Integration Kit (ladattava) ¹⁶ HP Client Management Script Library (ladattava) HP:n ohjainpaketit (ladattava) HP Cloud Recovery ¹⁸ HP Client Catalog (ladattava)
Teho	Ulkoinen 65 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen PFC; Ulkoinen 90 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 89 %, aktiivinen PFC
Mitat	17,7 × 17,5 × 3,4 cm; 49,8 × 23,5 × 13,2 cm (Pakkaus)
Paino	1,45 kg; (Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)
Takuu	1 vuoden (1/1/1) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 1 vuoden takuun osille, työlle ja asiakkaan luona tehtäville korjauksille. Ehdot ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.



HP Elite Mini 805 G8 -pöytätietokone

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitetään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>
- ² Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numerointi ei ilmaise kellotaajuutta. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
- ³ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
- ⁴ Näyttö ja kiinnitystarvikkeet myydään erikseen tai lisävarusteena.
- ⁵ HP Wolf Security for Business edellyttää Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa, sisältää monenlaisia HP:n tietoturvaominaisuuksia ja sen saa HP Pro-, Elite-, tehotyöasema- ja kassapäätetuoitteisiin. Tuotetiedoista näet tuotteen tietoturvaominaisuudet ja käyttöjärjestelmävaatimukset.
- ⁶ Tietokoneen kaiutinkotelo ja etupaneelin I/O-lista sisältävät kukin 5 prosenttia muutoin mereen päätyvää muovia.
- ⁷ Pakkauslaatikko on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista.
- ⁸ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680J-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ¹⁰ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
- ¹¹ HP Sure Start on saatavana tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa.
- ¹² HP Sure Run (5. sukupolvi) -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa.
- ¹³ HP Sure Click vaatii Windows 10 -käyttöjärjestelmän tai uudemman. Täydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹⁴ HP:n kokonaistestausprosessi ei ole takuu tulevasta suorituskyvystä näissä testausoloissa. Mahdolliset vahinkotapaukset edellyttävät lisäpalveluna saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Pack -sopimusta.
- ¹⁵ MIL STD 810 -testauksella ei pyritä todistamaan Yhdysvaltain puolustusministeriön sopimusvaatimusten täyttymistä tai sopivuutta armeijakäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Mahdolliset vahinkotapaukset edellyttävät lisäpalveluna saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Pack -sopimusta.
- ¹⁶ Saatavana lisäominaisuutena, joka on määritettävä tuotetta hankittaessa.
- ¹⁷ Perustuu sisäiseen testaukseen tuotteille, joissa joko on HP:n jatkuvan kantaman langaton lähiverkko tai ei ole sitä.
- ¹⁸ HP Sure Recoverin (5. sukupolvi) saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa ja avointa verkkoyhteyttä. Tärkeät tiedostot, data, valokuvat, videot ja muut vastaavat on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recover -ratkaisun käyttöä tietojen menettämisen välttämiseksi. Verkkopalautusta Wi-Fi-yhteyden kautta voi käyttää vain tietokoneissa, joissa on Intel Wi-Fi -moduuli.
- ²⁰ HP Sure Sense -tekniikan saa tiettyihin HP-tietokoneisiin, joissa on käyttöjärjestelmänä Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.
- ²¹ HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

Erittelyn alaviitteet

- ³ Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numerointi ei ilmaise kellonopeutta.
- ⁴ Boost-tekniikan suurin mahdollinen suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
- ⁵ Todellinen siirtonopeus määräytyy järjestelmän määritetyn prosessorin perusteella. Tuettu muistin tiedonsiirtonopeus näkyy prosessorin teknisissä tiedoissa. Kaikki muistipaikat ovat asiakkaan käytettävissä ja päivitettävissä.
- ⁶ SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 36 Gt kiintolevytilaa järjestelmälevyllä (Windows).
- ⁷ Yksi Type-A SuperSpeed USB -liitäntä 5 Gb/s tiedonsiirtonopeudella näppäimistön herätystoiminnolla.
- ⁸ Vain yksi kortti voidaan lisätä kerrallaan.
- ⁹ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
- ¹⁰ Saatavuus määräytyy mallin mukaan.
- ¹¹ USB-C® Alt mode DisplayPort™ 1.2-liitäntä 100 W:n virransyötöllä vaaditaan tiettyihin HP 7 Pro -sarjan näyttöihin 100 W:n virransyöttökapasiteetilla.
- ¹² Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-palvelua, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 5 (802.11ac) on taaksepäin yhteensopiva aiempien kanssa.
- ¹³ Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-palvelua, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Wi-Fi 6 -verkon (802.11ax) määritykset ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Jos lopulliset määritykset eroavat luonnosmäärityksistä, se saattaa vaikuttaa kannettavan kykyyn viestiä muiden 802.11ax-laitteiden kanssa. Saatavilla vain maissa, joissa 802.11ax-tekniikkaa tuetaan.
- ¹⁴ HP 125 antimikrobinen langallinen näppäimistö ja HP 125 antimikrobinen langallinen hiiri - ei saatavilla Kiinassa.
- ¹⁵ HP Connect for Microsoft Endpoint Managerin saa Azure Market Place -kaupasta HP Pro-, Elite-, Z- ja myyntipistetietokoneisiin, joita hallitaan Microsoft Endpoint Managerilla. Vaatii erikseen hankittavan Microsoft Endpoint Manager -tilauksen. Vaatii verkkoyhteyden.
- ¹⁶ HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>.
- ¹⁷ HP Patch Assistantia voi käyttää tiettyissä HP:n tietokoneissa HP Manageability Kitillä, jota hallitaan Microsoft System Center Configuration Managerin kautta. HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.
- ¹⁸ HP Cloud Recoveryyn saa Z by HP-, HP Elite- ja Pro-pöytätietokoneisiin ja -kannettaviin, joissa on Intel®- tai AMD-prosessori, ja toiminto edellyttää avointa verkkoyhteyttä. HUOMAUTUS: Tärkeät tiedostot, data, valokuvat, videot ja muut vastaavat on varmuuskopioitava ennen toiminnon käyttöä tietojen menetyksen välttämiseksi. Lisätietoja on osoitteessa https://support.hp.com/us-en/document/ish_4511095-4511141-16.
- ¹⁹ HP Easy Clean vaatii Windows 10 RS3 -käyttöjärjestelmän ja poistaa käytöstä vain näppäimistön, kosketusnäytön ja Clickpad-levyn. Liitännät eivät poistu käytöstä. Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.
- ²⁰ HP Support Assistant on käytettävissä Windows-käyttöjärjestelmässä. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.
- ²² HP-palveluskannaus on esiasennettuna ja/tai tarjotaan Windows Updaten kautta. Se tarkistaa palveluiden kelvollisuuden jokaisella laitteella ja lataa HP Insights -agentin automaattisesti. Poistaaksesi toiminnon käytöstä seuraa ohjeita osoitteesta <http://www.hpdaas.com/requirements>. HP Insights -agentti on mittaus- ja analytiikka-alusta, josta saa kriittisiä tietoja laitteista ja sovelluksista. Sitä ei myydä erillisenä palveluna. Tietyt HP Workforce Solutions -ratkaisut vaativat HP Insights -agentin Windowsille, Macille ja Androidille, ja se on ladattavissa osoitteesta <https://admin.hp.com/software>. Tarkista täydelliset järjestelmävaatimukset ja mitkä palvelut vaativat agentin osoitteesta <https://admin.hp.com/requirements>. Agentti kerää mittaus- ja analytiikkatietoja laitteista ja sovelluksista, jotka integroidaan Workforce Experience -alustaan. Sitä ei myydä erillisenä palveluna. Edellyttää Internet-yhteyttä ja yhteyttä Workforce Experience -alustaan. HP noudattaa tiukkoja yleisen tietosuojajasetuksen (GDPR) määräyksiä, ja alusta on ISO27001-, ISO27701- ja SOC2 Type2 -sertifioitu tietoturvan osalta. Ei saatavilla Kiinassa.
- ²³ HP:n asiakkaat ovat oikeutettuja 90 päivän Miro-kokeilujaksoon, tämä tarjous päättyy syyskuussa 2025. Miro antaa täydelliset käyttöehdot tarjousta hyväksyessä.
- ²⁴ HP Wolf Security for Business edellyttää Windows 10- tai 11 Pro -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa, sisältää monenlaisia HP:n tietoturvaominaisuuksia ja sen saa HP Pro-, Elite-, RPOS- ja tehotyöasematuoitteisiin. Tuotteen tietoturvaominaisuudet näkee tarkemmista tuotetiedoista
- ²⁵ HP Sure Click edellyttää Windows 10 Pro- tai uudemmpaa tai Enterprise-käyttöjärjestelmää. Täydelliset tiedot saa osoitteesta https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ²⁶ HP Sure Sense -tekniikka on saatavilla tietyissä HP:n tietokoneissa, joissa on käyttöjärjestelmänä Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro tai Windows 11 Enterprise.
- ²⁷ HP Sure Recoverin saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin, ja se edellyttää Windows 10- tai 11-käyttöjärjestelmää ja avointa verkkoyhteyttä. Tärkeät tiedostot, data, valokuvat, videot ja muut vastaavat on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recover -ratkaisun käyttöä tietojen menettämisen välttämiseksi.
- ²⁸ HP Sure Run -ohjelmiston saa tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa.
- ²⁹ HP Sure Adminin edellytykset: HP G8 tai uudemmat alustat, Windows 10 tai uudempi, HP BIOS, HP Manageability Kit tai KMS Service osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement> sekä HP Sure Admin Local Access Authenticator -älypuhelinsovellus Android- tai Apple-kaupasta
- ³⁰ HP Sure Start on saatavana tiettyihin HP:n tietokoneisiin ja se edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää tai uudemmpaa.
- ³¹ HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
- ³² HP Secure Erase ottaa käyttöön menetelmät, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88r "Clear". Intel® Optane™ -laitteet eivät tue HP Secure Erase -toimintoa.
- ³³ Absolute-laiteohjelmistomoduuli toimitetaan käytöstä poistettuna, ja se voidaan aktivoida vain ostamalla lisenssitilaus sekä ohjelmistoagentin täysi aktivointi. Lisenssitilauksen sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajallinen, tarkista saatavuus Yhdysvaltojen ulkopuolella Absolutelta. Tiettyjä ehtoja sovelletaan. Tarkat tiedot saa osoitteesta <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.
- ³⁴ Varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käynnistää tietokoneen tai käyttää BIOSia vaatimalla käyttäjän tunnistautumisen salasanalla ennen järjestelmän käynnistystä.
- ³⁵ Asiakkaat tai IT-järjestelmänvalvoja järjestelmänvalvojan oikeuksilla voi ottaa käyttöön / poistaa käytöstä HP Tamper Lock -ominaisuuden.

