

HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC

Strömförsörj de mest krävande programmen

Ta steget in i framtiden med den extremt säkra och lättmanagerade HP Elite 805 SFF som är utrustad med en processor i AMD Ryzen™ 8000-serien² och inbyggd AMD RDNA™ 3-grafik samt en NPU³. Tillsammans balanserar de arbetsuppgifter för att få ut mesta möjliga av molnbaserade AI-applikationer. Klara snabbt av vardagliga uppgifter med hjälp av AI-förstärkt kraft och möjliggör större fokus på det som är viktigast.

Kraft för att växa

Dra nytta av imponerande stationär prestanda med en processor i AMD Ryzen™ 8000-serien², inbyggd AMD RDNA™ 3-grafik och en NPU³ som tillval. Tillsammans balanserar de arbetsuppgifter för att få ut mesta möjliga av molnbaserade AI-applikationer.

Anpassningsbar utökning

Konfigurera den här datorn för de mest krävande uppgifterna med upp till 128 GB DDR5-minne⁴, två Gen 4 SSD-enheter med stöd för RAID och 11 inbyggda USB-portar för anslutning av de enheter ni behöver för att vara produktiva hela dagen.

Skyddad av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skapar ett hårdvaruförstärkt och alltid aktivt samt flexibelt försvar.⁵



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.



HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC

Höjdpunkter

Arbeta hårt utan att det hörs

Fokusera på arbetet medan ni njuter av den tysta driften. HP Elite 805 SFF använder en HP Run Quiet-design som finjusterar fläktarna för att hålla systemen tysta och svala.

Smidig prestanda

Avancerade PCIe Gen 4 SSD-enheter, USB Type-C® och DDR5-minne erbjuder snabb åtkomst och kan blixtsnabbt överföra data för att hålla jämna steg med nutidens föränderliga affärskrav.

Copilot för Microsoft 365 och Wi-Fi 7

Accelerera valfria molnbaserade Copilot för Microsoft 365, med Wi-Fi 7 med gigabithastigheter som tillval för effektivare arbete. Copilot för Microsoft 365 ger relevanta och sammanhangsbaserade insikter i de appar som används varje dag.

Automatisk återställning efter attacker på inbyggd programvara

Attacker på inbyggd programvara (firmware) kan vara helt förödande för datorn. Förbli skyddad med HP Sure Start, självläkande BIOS som automatiskt återställer sig själv från attacker eller skador.¹³

Skydda datorn

Stoppa oönskade ändringar av säkerhetsinställningarna och begränsa spridningen av malware med HP Sure Run som identifierar, sätter i karantän och rapporterar om angripare som försöker döda processer.¹⁴

Surfa tryggt

Skydda datorerna från webbplatser och att modifiera skrivskyddade Microsoft Office- och PDF-bilagor med malware, ransomware eller virus med hårdvarukontrollerad säkerhet från HP Sure Click.¹⁵

Inbyggd tålighet

Sov lugnt med en dator som genomgår 120 000 timmar av HPs totala testprocess och MIL-STD 810-tester. Hjälp till att utöka skyddet med ett avtagbart dammfilter (tillval).^{16,17,18}

Pålitliga anslutningar

Stabilare anslutningar i miljöer med många trådlösa anslutningar, medan ni använder Wi-Fi® med HP Extended Range Wireless LAN som erbjuder längre avstånd från överföringspunkten och snabbt dataflöde vid kortare intervall.¹⁹

Fysiskt manipuleringskydd

Kräv ett administratörslösenord för att låsa upp en dator när sensorer för detektering av manipulering på datorns ovansida tas bort med HP Tamper Lock.²⁰

Enkel återställning

HP Sure Recover ger snabb, säker och automatisk återställning av operativsystemet via LAN eller Wi-Fi® från avancerade attacker med malware. Slut användare kan nu pausa eller försöka igen om anslutningen bryts och företags-image är redo för distribution.²¹

HP Sure Sense

Malware utvecklas snabbt utöver traditionella antivirusfunktioner. Skydda era datorer mot helt nya attacker med HP Sure Sense som kombinerar beteendeanalys med avancerad AI-teknik för att erbjuda ett exceptionellt skydd.²²

Snabba upp grundläggande IT-administration.

Använd HP Manageability Integration Kit för snabbare image-skapande och hantering av hårdvara, BIOS och säkerhet när ni managerar enheter via Microsoft Endpoint Manager.²³



HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC

Tekniska specifikationer

Tillgängliga operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag ¹ Windows 11 Home Single Language - HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag. ¹ FreeDOS
Processorfamilj ¹⁵	AMD Ryzen™ 3 PRO-processor AMD Ryzen™ 3-processor AMD Ryzen™ 5 PRO-processor AMD Ryzen™ 5-processor AMD Ryzen™ 7 PRO-processor AMD Ryzen™ 7-processor
Tillgängliga processorer ^{1,3,4}	AMD Ryzen™ 7 PRO 8700G med Radeon™ Graphics (4,2 GHz basklockfrekvens, upp till 5,1 GHz max. boostklockfrekvens, 24 MB L3-cache, 8 kärnor, 16 trådar) AMD Ryzen™ 5 PRO 8600G med Radeon™ Graphics (4,3 GHz basklockfrekvens, upp till 5,0 GHz max. boostklockfrekvens, 22 MB L3-cache, 6 kärnor, 12 trådar) AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G med Radeon™ Graphics (3,5 GHz basklockfrekvens, upp till 5,0 GHz max. boostklockfrekvens, 22 MB L3-cache, 6 kärnor, 12 trådar) AMD Ryzen™ 3 PRO 8300G med Radeon™ Graphics (3,4 GHz basklockfrekvens, upp till 4,9 GHz max. boostklockfrekvens, 12 MB L3-cache, 4 kärnor, 8 trådar) AMD Ryzen™ 7 8700G med Radeon™ Graphics (4,2 GHz basklockfrekvens, upp till 5,1 GHz max. boostklockfrekvens, 24 MB L3-cache, 8 kärnor, 16 trådar) AMD Ryzen™ 5 8600G med Radeon™ Graphics (4,3 GHz basklockfrekvens, upp till 5,0 GHz max. boostklockfrekvens, 22 MB L3-cache, 6 kärnor, 12 trådar) AMD Ryzen™ 5 8500G med Radeon™ Graphics (3,5 GHz basklockfrekvens, upp till 5,0 GHz max. boostklockfrekvens, 22 MB L3-cache, 6 kärnor, 12 trådar) AMD Ryzen™ 3 8300G med Radeon™ Graphics (3,4 GHz basklockfrekvens, upp till 4,9 GHz max. boostklockfrekvens, 12 MB L3-cache, 4 kärnor, 8 trådar)
Kretsar	AMD Pro 665
Format	Litet format (small form factor)
Maximalt minne	128 GB DDR5-5600 SDRAM-minne; ^{5,6,7,8,9} Överföringshastighet på upp till 5200 MT/s.
Minnesplatser	4 DIMM
Intern lagring	1 TB upp till 2 TB SATA HDD ^{10,11} 256 GB upp till 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet ^{10,11} 512 GB upp till 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet ^{10,11} 512 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,11} 256 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD ^{10,11}
Optisk enhet	HP 9,5 mm tunn DVD-brännare; HP 9,5 mm tunn DVD-ROM ¹²
Tillgänglig grafik	Inbyggd: AMD RDNA™ 3-grafik Separat: NVIDIA® T400 (4 GB GDDR6 dedikerat); AMD Radeon™ RX 6300 Graphics (2 GB GDDR6 dedikerade)
Ljud	Realtek ALC3252-kodek, universellt ljuduttag med stöd för CTIA- och OMTP-headset
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x1; 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 (1 M.2 2230-plats för WLAN och 2 M.2 2280-platser för lagring.)
Portar och anslutningar	Framsida: 1 USB Type-C® 20 Gbit/s överföringshastighet; 4 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat ljuduttag; ; Bak: 2 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 2.1; 1 DisplayPort™ 1.4a; 1 RJ-45; 1 ljudingång/-utgång ; Portar som tillval: Tilläggskort: 1 seriell port och PS/2-port kombinerat; Tilläggsport: 1 seriell; Flex IO-port - välj ett av följande alternativ: 1 DisplayPort™ 1.4, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriell, 1 dubbel SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W utmatning, DisplayPort™ 1.4) ¹⁴
Inmatningsenheter	HP PS/2 Business Slim-tangentbord; HP USB Business Slim Smart Card CCID-tangentbord; HP 125 trådat tangentbord; HP 655 trådlöst tangentbord och mus kombinerat; HP 320K USB-tangentbord ¹⁸ ; HP PS/2-mus; HP 125 trådad mus; HP 128 trådad lasermus; HP 125 antimikrobiell trådad mus; HP 320M trådad mus ¹⁸
Kommunikation	LAN: Realtek RTL8111EPP 1 GbE Ethernet-kontrollenhet ; MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort samt extern antenn; MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med trådlöst kort samt extern antenn; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort samt externt antenn
Fack för enheter	En 3,5-tums hårddiskenhet ¹³
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH
Programvara	HP Easy Clean ²³ ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Desktop Support Utilities; HP sekretessinställningar; HP Setup Integrated OOBE; HP Support Assistant ²⁴ ; myHP med stöd för flera kameror ²⁵ ; HP Notifications; HP Connection Optimizer; HP Services Scan ²⁶ ; Köp Microsoft Office (säljs separat); Miro-erbjudande ²⁷
Säkerhetshantering	Microsoft UEFI CA från tredje part aktiverad; HP Wolf Security for Business ²⁸ ; HP Sure Click ²⁹ ; HP Sure Sense ³⁰ ; HP Sure Recover ³¹ ; HP Sure Run ³² ; HP Sure Admin ³³ ; HP Sure Start ³⁴ ; HP Tamper Lock; HP BIOSphere ³⁵ ; HP Secure Erase ³⁶ ; HP DriveLock och automatisk DriveLock; Absolute Persistence-modulen ³⁷ ; HP Power On Authentication ³⁸



HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC

Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner	HP Image Assistant (laddas ned) ¹⁹ HP Manageability Integration Kit (laddas ned) ²⁰ HP Client Management Script Library (laddas ned) HP Patch Assistant (laddas ned) ²¹ HP drivrutinspaket (laddas ned) ²² HP Cloud Recovery HP Client Catalog (laddas ned)
Strömförsörjning	260 W intern nätadapter med upp till 92 % effektivitet och aktiv PFC; 180 W intern nätadapter med upp till 92 % effektivitet och aktiv PFC
Yttermått	33,8 x 30,8 x 10 cm; 39,9 x 49,9 x 22,8 cm (Format)
Vikt	5,4 kg; (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Miljöcertifikat	EPEAT® -registrerad
Energy star-certifierad	ENERGY STAR®-certifierad
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt; 40 % återvunnen hushållsplast; Storförpackning tillgänglig; Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Havsnära plast i högtalarlådan och I/O-panelen; 10 % ITE-härledd plast från slutet kretslopp; 80 Plus® Platinum-nätaggregat finns tillgängliga ^{39,40,41,42,43,44}



HP Elite SFF 805 G9 Desktop PC

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

² Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. Internetåtkomst krävs och ingår inte.

³ NPU är tillgängligt på utvalda processorer i AMD Ryzen™ 8000-serien. Måste konfigureras vid inköpstillfället. Funktioner och programvara som kräver en NPU kan kräva att en programvara köps eller att ett abonnemang tecknas eller aktivering av en programvaru- eller plattformslverantör. Programvara från tredje part kan dessutom ha särskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende på användning, konfiguration och andra faktorer.

⁴ Säljs separat eller som tillval.

⁵ HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller senare, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och finns på HP Pro-, Elite- och RPOS-datorer samt -workstations. Se produktinformationen för de säkerhetsfunktioner som ingår och kraven på operativsystemet.

⁶ Dators högtalarehölje och komponenterna i I/O-panelen på framsidan är tillverkade av 5 % havsnära plast.

⁷ 100 % av den yttre förpackningen är tillverkad av hållbart framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar är tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.

⁸ Baserat på US EPEAT™-registrering enligt IEEE 16801:2018 EPEAT™. EPEAT™-statusen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

¹⁰ Copilot för Microsoft 365 kräver Windows 11, prenumeration från Microsoft och ett Microsoft-konto för arbete eller skola. Vissa funktioner kan kräva en NPU. Tidpunkterna gällande leverans och tillgänglighet av vissa funktioner varierar beroende på marknad och enhet. Använd Copilot med kommersiellt dataskydd utan extra kostnad genom att logga in på ett arbets- eller skolkonto (Microsoft Entra-ID, tidigare Azure Active Directory-ID) med Microsoft 365 E3, E5, F3 eller A3A5. Copilot Pro för Microsoft 365-program är tillgängliga för Microsoft 365-konton, både i individuella och för familj, via prenumerationstillägg för Copilot Pro. Se <https://www.microsoft.com/en-us/store/b/copilotpro?ocid=cmmuwqa9q4q&rtc=1>.

¹¹ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 7 (802.11BE)-funktionalitet kräver Windows 11 2024, 14:e generationens Intel® Core™-processorer och en Wi-Fi 7-router (säljs separat). Wi-Fi 7 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Är tillgängligt i länder där Wi-Fi 7 stöds. Specifikationerna för 802.11BE är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för enheten att kommunicera med andra 802.11BE-enheter.

¹² Wi-Fi® har stöd för gigabithastigheter som kan uppnås med Wi-Fi 7 (802.11BE) vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som har stöd för 160 MHz-kanaler (säljs separat).

¹³ HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

¹⁴ HP Sure Run Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

¹⁵ HP Sure Click kräver Windows 10 eller senare. Fullständig information finns på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

¹⁶ Resultatet från HP:s totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack som tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

¹⁷ MIL STD 810-testerna är inte avsedda att påvisa lämpligheten för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack som tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

¹⁸ Tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köptillfället.

¹⁹ Baserat på interna tester av produkter med och utan HP Extended Range Wireless LAN.

²⁰ HP Tamper Lock kräver att ett administratörslösenord skapas före användning.

²¹ HP Sure Recover Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare samt en aktiv nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används för att undvika förlust av data. Nätverksbaserad återställning med Wi-Fi är endast tillgänglig på datorer med en Intel Wi-Fi-modul.

²² HP Sure Sense är tillgängligt på utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

Specifikationer, fotnoter

¹ Funktioner och programvara som kräver en NPU kan kräva att en programvara köps eller att ett abonnemang tecknas eller aktiveras av en programvaru- eller plattformslverantör. Programvara från tredje part kan dessutom ha särskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Prestandan varierar beroende på användning, konfiguration och andra faktorer.¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Hög internhastighet och Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören tillkommer och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

² Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.

⁴ Intel® Turbo Boost Technology kräver en dator med processor som har stöd för Intel Turbo Boost. Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen. Mer information finns på www.intel.com/technology/turboboost.

⁵ Minnesmodulerna har stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5600 MT/sek. och systemhastigheter på upp till 5200 MT/sek. enligt AMD:s designriktlinjer. Den faktiska dataöverföringshastigheten fastställs av systemkonfigurationen.

⁶ Systemarkitekturens design är 2 DIMM-moduler per kanal och fylls i från minnesplatser som sitter längst från processorn.

⁷ Symmetriska konfigurationer krävs för de 2 DIMM-modulerna inom samma minneskanal.

⁸ För att uppnå optimal minneshastighet rekommenderar HP starkt att identiska minnesmoduler används (t.ex. samma kapacitet, samma artikelnummer och från samma leverantör) inom samma minneskanal.

⁹ Alla minnesplatser kan nås/uppdateras av kunden.

¹⁰ För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 36 GB (för Windows) av disken är reserverade för systemåterställningsprogram.

¹¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att maximera nyttan av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Hög hastighetsinternet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

¹² HD-DVD-skivor kan inte spelas upp på DVD-ROM-enheten. Inget stöd för DVD-RAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsrättskyddat material. Skivor med dubbla lager kan lagra mer data än skivor med ett lager. Skivor som har skrivits med denna enhet kan vara inkompatibla med många DVD-enheter och -spelare för skivor med ett enda lager. Felfri uppspelning kan inte garanteras på alla system.

¹³ Datorn kan endast konfigureras med en av dessa tre tillgängliga tillvalsfunktioner: ett tunt HDD-, flyttbart HDD- eller M.2 SSD-enhetsfack.

¹⁴ Thunderbolt™ 3.0 och seriell/PS/2-kombination upptar en PCIe-plats.

¹⁵ Ryzen™ AI finns tillgänglig på Ryzen 5, Ryzen PRO 8600G, Ryzen 7 PRO 8700G, Ryzen 5 8600G och Ryzen 7 8700G.

¹⁶ En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kräver kompatibilitet med operativsystemet Windows 11, en kompatibel processor och separat köpt Wi-Fi 7-router för att stödja bakåtkompatibilitet med tidigare 802.11-specifikationer. Är tillgängligt i länder där Wi-Fi 7 stöds. Specifikationerna för 802.11BE är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för enheten att kommunicera med andra 802.11BE-enheter.

¹⁸ Tillgängligheten varierar per land.

¹⁹ HP Connect för Microsoft Endpoint Manager är tillgängligt från Azure Market Place för HP Pro-, Elite-, Z- och butiksdatorer som administreras med Microsoft Endpoint Manager. Ett abonnemang på Microsoft Endpoint Manager krävs och säljs separat. Nätverksanslutning krävs.

²⁰ HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>.

²¹ HP Patch Assistant är tillgängligt på utvalda HP-datorer med HP Manageability Kit som administreras via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

²² HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara Z by HP-, HP Elite- och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processor och kräver en aktiv nätverksanslutning. OBS! Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data. Mer information finns på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_4511095-4511141-16.

²³ HP Easy Clean kräver Windows 10 RS3 och inaktiverar endast tangentbord, pekskärm och styrplatta. Portarna inaktiveras inte. Rengöringsanvisningar finns i användarhandboken.

²⁴ HP Support Assistant finns tillgängligt på Windows. Besök <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant> för mer information.

²⁵ MyHP Scan är stöd för flera kameror på stationära mini-datorer är endast tillgängligt på 13:e generationens processorer och senare.

²⁶ HP Services Scan är förinstallerat och/eller tillhandahålls via Windows Update och kontrollerar om tjänsten är berättigad på varje hårdvaruenhet och laddar ned HP Insights-agenten automatiskt. Följ instruktionerna på <http://www.hpdaas.com/requirements> för att inaktivera den här funktionen. HP Insights-agenten är en plattform för telemetri och analys som tillhandahåller kritiska data avseende enheter och program. Den säljs inte som en fristående tjänst. Utvalda HP Workforce-lösningar kräver en HP Insights-agent för Windows, Mac och Android. Den kan laddas ned på <https://admin.hp.com/software>. Fullständiga systemkrav och de tjänster som kräver agenten kan ses på <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten samlar in telemetri och analyser om enheter och program som integreras på Workforce Experience-plattformen. Den säljs inte som en fristående tjänst. Internetåtkomst med anslutning till Workforce Experience-plattformen krävs. HP följer stränga GDPR-sekretessbestämmelser och plattformen är ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- och SOC2 Type2-certifierad för informationssäkerhet. Ej tillgänglig i Kina.

²⁷ HP-kunder kvalificerar sig för en 90 dagars testperiod på Miro. Det här erbjudandet upphör under september 2025. Fullständiga villkor tillhandahålls av Miro när erbjudandet accepteras.

²⁸ HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och finns på HP Pro-, Elite- och RPOS-datorer samt workstations. Se produkt detaljer för de säkerhetsfunktioner som ingår.

²⁹ HP Sure Click kräver Windows 10 Pro eller senare eller Enterprise. Fullständig information finns på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

³⁰ HP Sure Sense är tillgängligt på utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

³¹ HP Sure Recover finns tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller 11 samt en aktiv nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används för att undvika förlust av data.

³² HP Sure Run är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

³³ HP Sure Admin kräver HP G8 eller nyare plattformar, Windows 10 eller senare, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit eller KMS-tjänster från <http://www.hp.com/go/clientmanagement> och mobilappen HP Sure Admin Local Access Authenticator från Android- eller Apple-butikerna.

³⁴ HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

³⁵ HP BIOSphere-funktioner kan variera beroende på plattformen och konfigurationen.

³⁶ HP Secure Erase implementerar de metoder som beskrivs för åtgärden "Clear" i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88r. HP Secure Erase har inte stöd för plattformar med Intel® Optane™.

³⁷ Den inbyggda Absolute-programvarumodulen levereras inaktiverad och kan bara aktiveras genom köp av ett licensabonnemang och fullständig aktivering av programvaruagenten. Licensabonnemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute angående tillgängligheten utanför USA. Särskilda villkor gäller. Mer information finns på <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

³⁸ Garanterar att endast behöriga användare kan starta datorn eller komma åt BIOS genom att kräva användarautentisering med ett lösenord innan systemet startas.

³⁹ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Utbytesdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

⁴⁰ Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.

⁴¹ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 16801:2018-standard.

⁴² Procentandelen ITE-härdad plast i slutet system för återvinning baseras på definitionen i IEEE 16801:2018-standard.

⁴³ 100 % av den yttre förpackningen och korrigerade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.

⁴⁴ Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbara och kan återvinnas.

