100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger

User Manual	***English***
Benutzerhandbuch	***Deutsch***
Manuel Utilisateur	***Français***
Manuale	***Italiano***
Manual del Usuario	***Español***



No. 73441

lindy.com

© LINDY Group - FIRST EDITION (September 2023)


LINDY
CONNECTION PERFECTION

Technical Information

Model No: 73441
Maximum Total Power: 100W
Average Active Efficiency: 82%
Efficiency at low load (10%): 83.50%
No-load Power Consumption: 0.3W
Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing)
Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Storage Humidity: 5-95% RH (non-condensing)

Power Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Power Output:

Single port output mode:

- Type-C1/Type-C2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-21V ⎓ 5A

Combined output mode:

- Type-C1+Type-C2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W

- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1/C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3.25A 65W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- USB-A1+USB-A-2:
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

Technische Informationen

Modellnummer: 73441
Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±5%
Gesamtleistung (maximal): 100W
Durchschnittliche Effizienz: 82%
Effizienz bei niedriger Belastung (10%): 83.50%
Leistungsaufnahme bei Nichtladen: 0.3W
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Feuchtigkeit im Betrieb: 10-90% RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Feuchtigkeit bei Lagerung: 5-95% RH (nicht kondensierend)

Eingangsspannung: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Ausgangsspannung:

Einzelanschluss-Ausgangsmodus:

- Typ-C1/Typ-C2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-21V ⎓ 5A

Kombinierter Ausgabemodus:

- Typ-C1+Typ-C2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W

- Typ-C1/C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1/C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3.25A 65W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- USB-A1+USB-A-2:
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

- Typ-C1+C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- Typ-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

Informations Techniques

Modèle no : 73441
Précision de la tension de sortie: ± 5%
Puissance totale maximale: 100W
Efficacité active moyenne : 82%
Efficacité à faible charge (10%) : 83,50%
Consommation d'énergie à vide: 0.3W
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humidité en fonctionnement: 10-90% RH (sans condensation)
Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité en stockage: 5-95% RH (sans condensation)

Entrée d'alimentation: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Puissance de sortie:

Mode de sortie à port unique:

- Type-C1/Type-C2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-21V ⎓ 5A

Mode de sortie combine:

- Type-C1+Type-C2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W

- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1/C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3.25A 65W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- USB-A1+USB-A-2:
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

Informazioni Tecniche

Modello n.: 73441
Precisione della tensione di uscita: ± 5%
Potenza Totale Massima: 100W
Efficienza attiva media: 82%.
Efficienza a basso carico (10%): 83.50%
Consumo di energia a vuoto: 0.3W
Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Umidità operativa: 10 -90% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità di stoccaggio: 5-95% (senza condensa)

Ingresso alimentazione: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Uscita alimentazione:

Modalità di uscita a porta singola:

- Type-C1/Type-C2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-21V ⎓ 5A

Modalità di uscita combinata:

- Type-C1+Type-C2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W

- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1/C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3.25A 65W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- USB-A1+USB-A-2:
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
  - Type-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Type-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

Información técnica

Modelo: 73441
Precisión de voltaje de salida: ± 5%
Potencia total máxima: 100W
Eficiencia media activa: 82%
Eficiencia a baja carga (10%): 83.50%
Consumo de energía sin carga: 0.3W
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad de funcionamiento: 10-90% (no condensada)
Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad de almacenamiento: 5-95% (no condensada)

Entrada de alimentación: 100-240V~50/60Hz 1.5A
Potencia de salida:

Modo de salida de puerto único:

- Tip0-C1/Tipo-C2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 5A 100W
- USB-A1/USB-A2: 5V ⎓ 3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W
- PPS: 3.3V-21V ⎓ 5A

Modo de salida combinada:

- Tipo-C1+Tipo-C2:
  - Tipo-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W
  - Tipo-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 2.25A 45W

- Type-C1/C2+USB-A1/A2:
  - Tipo-C1/C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3.25A 65W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- USB-A1+USB-A-2:
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

- Type-C1+C2+USB-A1/A2:
  - Tipo-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Tipo-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1/A2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2A 18W, 12V ⎓ 1.5A 18W

- Type-C1+C2+USB-A1+USB-A2:
  - Tipo-C1: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 3A 27W, 12V ⎓ 3A 36W, 15V ⎓ 3A 45W, 20V ⎓ 3A 60W
  - Tipo-C2: 5V ⎓3A 15W, 9V ⎓ 2.22A 20W, 12V ⎓ 1.67A 20W, 15V ⎓ 1.33A 20W, 20V ⎓ 1A 20W
  - USB-A1+ USB-A2: 5V ⎓3A 15W

Safety Instructions



! WARNING !

Please read the following safety information carefully and always keep this document with the product.
Failure to follow these precautions can result in serious injuries or death from electric shock, fire or damage to the product.
Touching the internal components or a damaged cable may cause electric shock, which may result in death.
This device is a switching type power supply and can work with supply voltages in the range 100 - 240 VAC.
To reduce risk of fire, electric shocks or damage:

- Do not open the product nor its power supply. There are no user serviceable parts inside.
- Only qualified servicing personnel may carry out any repairs or maintenance.
- Never use damaged cables.
- Do not expose the product to water or places of moisture.
- Do not use this product outdoors it is intended for indoor use only.
- Do not place the product near direct heat sources. Always place it in a well-ventilated place.
- Do not place heavy items on the product or the cables.

Introduction

Thank you for purchasing the 100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

Package Contents

- 100W 4-Port USB Desktop GaN Fast Charger
- 1 x Country Specific IEC C7 Mains Cable (EU/UK/US/AU)
- This Manual

Instructions for Use of Charger

Connect the devices which should be charged to the USB ports using either a USB Type A or USB Type C cable and then plug the charger into the mains socket.

Sicherheitshinweise



! GEFAHR !

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Dokument immer zusammen mit dem Produkt auf.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Schäden am Produkt führen.
Das Berühren der internen Komponenten oder eines beschädigten Kabels kann einen elektrischen Schlag verursachen, der zum Tod führen kann.
Dieses Schaltnetzteil arbeitet mit Anschlussspannungen im Bereich von 100…240 VAC.
Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden zu verringern:

- Öffnen Sie weder das Produkt noch sein Netzteil. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Ausschließlich qualifiziertes Personal darf Reparaturen oder Wartungen durchführen.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen auf. Stellen Sie es immer an einem gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt oder die Kabel.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 100W 4-Port USB Desktop GaN Schnell-Ladegerät unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Lieferumfang

- 100W 4-Port USB Desktop GaN Schnell-Ladegerät
- 1 x Länderspezifisches IEC C7-Netzkabel (EU/UK)
- Lindy Handbuch

Anwendungshinweise für das Ladegerät

Schließen Sie die Geräte, die aufgeladen werden sollen, entweder über ein USB-Typ-A- oder USB-TypC Kabel an die USB-Anschlüsse an und stecken Sie das Ladegerät dann in die Steckdose

Consignes de sécurité



! ATTENTION !

Merci de lire attentivement ces instructions de sécurité et de les conserver avec le produit.
Le non-respect de ces précautions peut causer un choc électrique entrainant des blessures graves, voire mortelles, un incendie ou des dommages au produit.
Toucher les composants internes ou un câble endommagé peut provoquer un choc électrique pouvant entraîner la mort.
Cet appareil est une alimentation à découpage et peut fonctionner avec des tensions d'alimentation de 100...240 VAC.
Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages:

- N'ouvrez pas l'appareil ni son alimentation électrique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- Seul un personnel d'entretien qualifié est autorisé à effectuer toute réparation ou entretien.
- Ne jamais utiliser de câble endommagé.
- Ne pas mouiller le produit et ne pas l'exposer à l'humidité.
- Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur, il est destiné à un usage intérieur uniquement
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur. Toujours le placer dans un endroit suffisamment ventilé.
- Ne pas déposer de charge lourde sur le produit ou sur les câbles.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Chargeur rapide GaN USB 100W, 4 ports est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d’une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Contenu

- Chargeur rapide GaN à 4 ports USB de bureau 100W
- 1 x Câble secteur IEC C7 spécifique au pays (EU/UK)
- Manuel Lindy

Instructions d’utilisation du chargeur

Connectez l’appareil à chargeur au port USB à l'aide d'un câble USB de type A ou USB de type C, puis branchez le chargeur sur la prise secteur.

Istruzioni di sicurezza



! ATTENZIONE !

Per favore leggete la seguente informativa e conservate sempre questo documento con il prodotto.
La mancata osservanza di queste precauzione può causare seri infortuni o la morte per folgorazione, incendi o danneggiare il prodotto.
Toccare i componenti interni o un cavo danneggiato può causare uno shock elettrico che può condurre alla morte.
Questo dispositivo ha un alimentatore a commutazione che può funzionare con tensioni di alimentazione all'interno del range 100…240 VAC.
Per ridurre il rischio di incendi, folgorazione o danni:

- Non aprite il prodotto o l'alimentatore. Non esistono componenti utilizzabili all'interno.
- La riparazione o manutenzione del prodotto può essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non utilizzare mai cavi danneggiati.
- Non fate entrare il prodotto in contatto con acqua e non utilizzatelo in luoghi umidi.
- Questo prodotto è pensato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.
- Non posizionate il prodotto nelle vicinanze di sorgenti di calore. Installatelo sempre in luoghi ben ventilati.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul prodotto o sui cavi.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato l'alimentatore da Caricatore rapido USB da tavolo GaN a 4 porte da 100 W. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Contenuto della confezione

- Caricatore rapido USB da tavolo GaN a 4 porte da 100 W
- 1 x Cavo di rete IEC C7 specifico per il paese (UE/UK)
- Manuale Lindy

Istruzioni per l'uso dell'alimentatore

Collegare i dispositivi da ricaricare alle porte USB utilizzando un cavo USB di tipo A o tipo C, infine collegare il caricabatterie alla presa di rete.

Información de seguridad

! ADVERTENCIA !



Lea atentamente la siguiente información de seguridad y guarde siempre este documento junto con el producto.
El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, incendio o daños al producto.
Este dispositivo es una fuente de alimentación de tipo de conmutación y puede funcionar c suministro en el rango de 100 a 240 VCA.
Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños:

- No abra el producto. No hay partes internas que puedan ser reparables por el usuario.
- Solo personal de servicio cualificado puede realizar reparaciones o mantenimiento.
- No utilice nunca cables dañados.
- No exponga el producto al agua ni a lugares húmedos.
- No utilice este producto al aire libre, esta únicamente diseñado para su uso en interiores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor directas. Colóquelo siempre en un lugar bien ventilado.
- No coloque objetos pesados sobre el producto o los cables.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto Cargador USB rápido de sobremesa GaN de 4 puertos y 100W. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Contenido del paquete

- Cargador USB rápido de sobremesa GaN de 4 puertos y 100W
- 1 x Cable de alimentación IEC C7 específico para cada país (EU/UK)
- Manual Lindy

Instrucciones para el uso del alimentador

Conecte el dispositivo que debe cargarse a los puertos USB utilizando un cable USB Tipo A o USB Tipo C y después conecte el cargador a una toma de alimentación de pared.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher
Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

Compliance Statement

CE Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung
LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):.
LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):
LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000

Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 73441
1st Edition, September 2023
lindy.com