

Namizni računalnik HP Elite Mini 600 G9

Pripravljen za hibridne sloge dela

Namizni računalnik HP Elite Mini 600 zagotavlja zmogljivost, potrebno za obravnavanje delovnih postopkov v podjetju, pri tem pa je zadosti majhen, da ga lahko prenašate med domom in pisarno. Računalnik, ki je opremljen z zmogljivim procesorjem Intel®², pomnilnikom DDR5 in pametnimi možnostmi uvedbe, je primeren za uporabnike namiznih računalnikov, ki potrebujejo prilagodljivost tam, kjer delajo.

Zmogljivost za podjetja

Opravite delo z najnovejšim procesorjem Intel®² in hitrim pomnilnikom DDR5, ki nudi hitrost in odzivnost, potrebni za tiste, ki opravljajo več nalog hkrati. Uživajte v izkušnji na največ štirih monitorjih.³

Vzemite delo s seboj

Službene obveznosti je treba opraviti ne glede na to, ali ste v pisarni ali doma. Izjemno majhen računalnik HP Elite Mini 600 se enostavno prilega v najmanjše torbe, zato ga lahko enostavno prenašate med pisarno in domom. Namestite ga za združljiv HP-jev monitor.⁴

Zaščiteno s HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business zagotavlja vedno vklopljeno in odporno obrambo, temelječo na strojni opremi. Te rešitve, ki se neprekinjeno razvijajo, pomagajo ščititi osebni računalnik pred sodobnimi grožnjami vse od sistemskega BIOS-a do brskalnika ter nad operacijskim sistemom in pod njim.⁵



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Trajnost v praksi

Pomagajte zaščititi našo skupno prihodnost

Vsaj 50 odstotkov vse plastike, uporabljene v tem računalniku, je poporabniške reciklirane plastike.⁶ Zunanja škatla je v celoti izdelana iz trajnostnih virov.⁷ Ta računalnik ima potrdilo ENERGY STAR® in registracijo EPEAT® v 23 državah.⁸



Namizni računalnik HP Elite Mini 600 G9

Posebnosti

Z lahkoto obdelajte podatke

S pogoni SSD PCIe četrte generacije hitro dostopajte do podatkov in jih prenesite, da boste lahko dohajali spreminjajoče se poslovne zahteve.

Samodejna obnovitev po napadih na vdelano programsko opremo

Napadi na vdelano programsko opremo lahko povsem uničijo računalnik. Zagotovite si zaščito s tehnologijo HP Sure Start sedme generacije, sistemskim BIOS-om z možnostjo samodejnega odpravljanja napak, ki se samodejno obnovi po napadih ali napakah.¹⁰

Vzpostavite varnostne mehanizme računalnika

S funkcijo HP Sure Run pete generacije, ki prepozna, izolira in ustvari poročilo o napadalcih, ki poskušajo zaustaviti procese, preprečite neželene spremembe varnostnih nastavitev in pomagajte omejiti razširjanje zlonamerne programske opreme.¹¹

Brskajte zaupno

Z zaščito na ravni strojne opreme, ki jo zagotavlja funkcija HP Sure Click, pomagajte zaščititi računalnik pred spletnimi mesti in prilogami Microsoft Word za branje in urejanje ter prilogami PDF samo za branje, ki vsebujejo zlonamerno programsko opremo, programsko opremo, ki zahteva odkupnino, ali viruse.¹²

Vgrajena trpežnost

Bodite brez skrbi z računalnikom, v katerem smo opravili 120.000 ur preizkusov med postopkom HP Total Test in preizkuse MIL-STD 810. Izboljšajte zaščito z dodatnim odstranljivim filtrom za prah.^{13,14,15}

Delajte trdo, ne da bi tako zvenelo

Zaradi izjemno tihega delovanja se lahko povsem posvetite delu. HP Elite Mini 600 uporablja oblikovanje HP Run Quiet, ki natančno naravna ventilatorje tako, da sistemi delujejo tiho in ostajajo hladni.



Namizni računalnik HP Elite Mini 600 G9

Tehnični opis

Razpoložljivi operacijski sistemi	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP priporoča Windows 11 Pro for business ¹ Windows 11 Home Single Language - HP priporoča Windows 11 Pro for business ¹ Windows 11 Pro (vnaprej nameščen z možnostjo zamenjave s starejšo različico Windows 10 Pro) ^{1,2} FreeDOS
Družina procesorjev	Procesor Intel® Pentium® procesor Intel® Celeron® procesor Intel® Core™ i7 13. generacije procesor Intel® Core™ i5 13. generacije procesor Intel® Core™ i3 13. generacije procesor Intel® Core™ i7 12. generacije procesor Intel® Core™ i5 12. generacije procesor Intel® Core™ i3 12. generacije
Razpoložljivi procesorji ^{3,28}	Procesor Intel® Core™ i5-12500T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 2 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,4 GHz, 18 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder, 12 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i3-12300T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 2,3 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,2 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 4 P-jedra, 8 niti) procesor Intel® Core™ i3-12100T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 2,2 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,1 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 4 P-jedra, 8 niti) procesor Intel® Pentium® Gold G7400 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,7 GHz, 6 MB predpomnilnika L3, 2 P-jedri, 4 niti) procesor Intel® Celeron® G6900 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,4 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 2 P-jedri, 2 niti) procesor Intel® Core™ i5-12600 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,3 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,8 GHz, 18 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder, 12 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i5-12500 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,6 GHz, 18 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder, 12 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i3-12300 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,5 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,4 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 4 P-jedra, 8 niti) procesor Intel® Core™ i3-12100 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,3 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,3 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 4 P-jedra, 8 niti) procesor Intel® Pentium® Gold G7400T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 3,1 GHz, 6 MB predpomnilnika L3, 2 P-jedri, 4 niti) procesor Intel® Celeron® G6900T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 2,8 GHz, 4 MB predpomnilnika L3, 2 P-jedri, 2 niti) procesor Intel® Core™ i5-12600T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca P-jedra 2,1 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,6 GHz, 18 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder, 12 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i7-12700T z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca E-jedra 1 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 1,4 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 3,4 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,6 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost do 4,7 GHz, 25 MB predpomnilnika L3, 8 P-jeder in 4 E-jedra, 20 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i7-12700 z grafično kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca E-jedra 1,6 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 2,1 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 3,6 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,8 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,9 GHz, 25 MB predpomnilnika L3, 8 P-jeder in 4 E-jedra, 20 niti) in podporo za tehnologijo Intel® vPro® Procesor Intel® Core™ i3-13100 (osnovna frekvenca P-jedra 4,5 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 3,4 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 8 P-jeder in 0 E-jeder, 8 niti) procesor Intel® Core™ i7-13700 (osnovna frekvenca E-jedra 1,5 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 2,1 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 4,1 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 5,1 GHz, 30 MB predpomnilnika L3, 8 P-jeder in 8 E-jeder, 24 niti) s podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i5-13500 (osnovna frekvenca E-jedra 1,8 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 2,5 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 3,5 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,8 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder in 8 E-jeder, 20 niti) s podporo za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i9-13700T z grafično kartico Intel® UHD 770 (osnovna frekvenca E-jedra 1 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 1,4 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 3,6 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,8 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost do 4,9 GHz, 30 MB predpomnilnika L3, 8 P-jeder in 8 E-jeder, 24 niti) in podpora za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i5-13500T z grafično kartico Intel® UHD 770 (osnovna frekvenca E-jedra 1,2 GHz, osnovna frekvenca P-jedra 1,6 GHz, najvišja frekvenca E-jedra do 3,2 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,6 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 6 P-jeder in 8 E-jeder, 20 niti) in podpora za tehnologijo Intel® vPro® procesor Intel® Core™ i3-13100T z grafično kartico Intel® UHD 730 (osnovna frekvenca P-jedra 2,5 GHz, najvišja frekvenca P-jedra do 4,2 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 4 P-jedra, 8 niti)
Nabor vezij ³	Intel® Q670 (vPro®)
Lastnosti oblike	Mini
Največji pomnilnik	16-GB pomnilnik DDR4-3200 SDRAM; 64-GB pomnilnik DDR5-4800 SDRAM; ^{4,5,6} Hitrosti prenosa podatkov do 3200 MT/s; hitrosti prenosa podatkov do 4800 MT/s.
Pomnilniške reže	2 SODIMM
Notranji pomnilnik	največ 2 TB Trdi disk SATA ^{7,32} 256 GB največ 1 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™ M.2 ^{7,32} največ 2 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™ TLC M.2 ^{7,32}
Razpoložljiva grafika	Vgrajeno: Grafična kartica Intel® UHD 730; grafična kartica Intel® UHD 770; grafična kartica Intel® UHD 710 (Vgrajena grafična kartica je odvisna od procesorja.)
Zvočna kartica	Kodek Realtek ALC3252, univerzalni priključek za zvok s podporo za slušalke CTIA in OMTP
Razširlitvene reže	2 reži M.2 2230; 1 reža M.2 2280 (1 reža M.2 za WLAN in 2 reži M.2 2280 za shrambo.)
Vrata in priključki	Spredaj: 1 priključek za slušalke; 1 priključek SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 10 Gb/s; 1 priključek SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 10 Gb/s (za polnjenje); 1 priključek SuperSpeed USB Type-C® s hitrostjo signaliziranja 20 Gb/s ; Zadaj: 1 priključek za napajanje; 1 priključek RJ-45; 3 priključki SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 10 Gb/s; 2 priključka DisplayPort™ 1.4; 1 priključek HDMI 2.1 ; Dodatni priključki: Priključek Flex IO 2 - izberite eno od naslednjih možnosti: 2 priključka USB 2.0 Type-A s hitrostjo signaliziranja 480 Mb/s, 1 serijski priključek, 1 priključek za zunanjo anteno; priključek Flex IO 1 - izberite eno od naslednjih možnosti: 1 priključek VGA, 1 priključek DisplayPort™ 1.4, 1 priključek HDMI 2.1, 1 priključek SuperSpeed USB Type-C® s hitrostjo signaliziranja 10 Gb/s (100-vatno vhodno napajanje, DisplayPort™ z izmeničnim načinom), 2 priključka SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s, omrežni vmesnik HP (1 Gb/s), 2,5-gigabitna omrežna povezava Intel® I225- LM LOM, 1 priključek Thunderbolt™ 3 s priključkom USB 4.0, 1 serijski priključek ³¹
Vhodne naprave	Tanka poslovna tipkovnica HP USB z bralnikom pametnih kartic CCID; komplet brezžične tipkovnice in miške HP 655; tipkovnica HP USB 320K ²⁸ ; Žična miška HP 125; laserska žična miška HP 128 ²⁹
Komunikacije	Brezžična kartica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) in Bluetooth® 5.3, vPro®; brezžična kartica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) in Bluetooth® 5.3, ni vPro®; brezžična kartica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) in Bluetooth® 5.3
Ležišča za pogone	En 2,5"- ⁸
Okolju prijazno	Delovna temperatura: Od 10 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: 10 do 90 % RH
Programska oprema	HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP-jeve nastavitve zasebnosti; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP-jevi pripomočki za podporo za namizne računalnike; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer za komercialno uporabo; gonilnik za tipkovnico HP Easy Clean; HSA Fusion za komercialno uporabo; HSA Telemetry za komercialno uporabo; HPX za CMI ^{12,14}
Razpoložljiva programska oprema	Podpora za HP Smart ¹⁵
Upravljanje varnosti	Vdelan varnostni čip Trusted Platform Module TPM 2.0, dobavljen z operacijskim sistemom Windows 10 (s potrdilom Common Criteria EAL4+) (s potrdilom FIPS 140-2 druge ravni); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; modul Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere šeste generacije; HP Client Security Manager sedme generacije; HP-jeva ključavnica pred vdori; HP Sure Start sedme generacije; HP Sure Run pete generacije; HP Sure Recover pete generacije
Licence za varnostno programsko opremo	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



Namizni računalnik HP Elite Mini 600 G9

Tehnični opis

Funkcije upravljanja	HP Client Catalog (za prenos); paketi gonilnikov HP (za prenos); HP Image Assistant (za prenos); HP Client Management Script Library (za prenos); HP Connect za Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (za prenos); HP Patch Assistant (za prenos) ^{9,10,11}
Napajanje	90-vatni zunanji napajalnik, do 89-odstotna učinkovitost; 120-vatni zunanji napajalnik, do 89-odstotna učinkovitost, aktivni PFC
Mere	17,7 x 17,5 x 3,4 cm; 49,8 x 23,5 x 13,2 cm (Paket)
Teža	1,42 kg; (Dejanska teža je odvisna od konfiguracije.)
Ekološke oznake	Registrirano za EPEAT ^{®30}
Potrdilo Energy Star	Certifikat ENERGY STAR [®]
Garancija	1-letna omejena garancija (1/1/1) vključuje eno leto garancije za dele, delo in popravilo na mestu uporabe. Pogoji in določbe se razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.



Namizni računalnik HP Elite Mini 600 G9

Opombe

Opombe k sporočilom

- ² Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost.
- ³ Štirje zasloni so naprodaj ločeno in so podprti samo s prilagodljivim priključkom z možnostjo konfiguriranja in četrtega zaslona.
- ⁴ Strojna oprema za monitor in montažo je naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
- ⁵ HP Wolf Security for Business zahteva sistem Windows 10 ali novejši, vključuje različne HP-jeve varnostne funkcije in je na voljo v izdelkih HP Pro, Elite, Workstation in RPOS. Za informacije o vključenih varnostnih funkcijah in zahtevah za operacijski sistem glejte podrobnosti izdelka.
- ⁶ Odstotek reciklirane plastike temelji na opredelitvi iz standarda IEEE 1680.1-2018.
- ⁷ Celotna zunanja skatla je izdelana iz potrjenih in recikliranih vlaken iz trajnostnih virov. Polnila iz vlaken so izdelana iz 100-odstotnih recikliranih lesnih vlaken in organskega materiala. Vsa polnila iz plastike vsebujejo več kot 90 odstotkov reciklirane plastike.
- ⁸ Na podlagi ameriške registracije EPEAT® v skladu s standardom IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stanje registracije EPEAT® je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.epeat.net.
- ¹⁰ HP Sure Start sedme generacije je na voljo pri nekaterih HP-jevih računalnikih in zahteva sistem Windows 10 ali novejši.
- ¹¹ HP Sure Run pete generacije je na voljo pri nekaterih računalnikih HP in zahteva sistem Windows 10 ali novejši.
- ¹² HP Sure Click zahteva operacijski sistem Windows 10 ali novejši. Za celotne podrobnosti obiščite spletno mesto https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹³ Rezultati preizkusa v postopku HP Total Test niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za morebitno naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
- ¹⁴ Preizkušanje pod oznako MIL STD 810 še poteka in ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali zahtevami za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za morebitno naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.

Opombe specifikacij

- ¹ Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Posodabljanje sistem Windows se izvaja samodejno in je omogočeno. Potrebujete hitri internet in Microsoftov račun. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto <http://www.windows.com>.
- ² V tem sistemu je vnaprej nameščena programska oprema Windows 10 Pro, vključuje pa tudi licenco za programsko opremo Windows 11 Pro in zagotavlja programsko opremo za obnovitev. Hkrati lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
- ³ Za celotno funkcionalnost Intel® vPro® potrebujete 64-bitni operacijski sistem Windows 10 Pro, podprt procesor vPro, nabor vezij, omogočenih za vPro, žično omrežje LAN in/ali kartico WLAN, omogočeno za vPro in TPM 2.0. Za delovanje nekaterih funkcij potrebujete dodatno programsko opremo drugih proizvajalcev. Obiščite spletno mesto <http://intel.com/vpro>.
- ⁴ Pri sistemih, konfiguriranih z več kot 3 GB pomnilnika in 32-bitnim operacijskim sistemom, se lahko zgodi, da zaradi zahtev sistemskih virov ni na voljo celoten pomnilnik. Za naslavljanje pomnilnika, večjega od 4 GB, je potreben 64-bitni operacijski sistem. Pomnilniški moduli podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 3200 MT/s za DDR4 in do 4800 MT/s za DDR5; dejanska hitrost prenosa je določena s konfiguriranim procesorjem sistema. Za podprte hitrosti pomnilniških podatkov glejte tehnične podatke procesorja.
- ⁵ Vse pomnilniške reže so dostopne za stranke in jih je mogoče nadgraditi.
- ⁶ Dejanska hitrost prenosa je določena s konfiguriranim procesorjem sistema in nameščenim pomnilniškim modulom.
- ⁷ Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 30 GB prostora na disku (za Windows).
- ⁸ 2,5-palčni ležišče za pogon SATA je lahko HDD in SSD.
- ⁹ HP Connect za Microsoft Endpoint Manager je na voljo v trgovini Azure Market Place za računalnike HP Pro in Elite ter blagajniške sisteme, ki jih upravlja Microsoft Endpoint Manager. Potrebna je naročnina na Microsoft Endpoint Manager, ki je naprodaj ločeno. Potrebna je omrežna povezava.
- ¹⁰ HP Patch Assistant je na voljo v izbranih računalnikih HP s kompletom HP Manageability Kit, ki so upravljani s pomočjo upravitelja Microsoft System Center Configuration Manager. Komplet HP Manageability Integration Kit lahko prenesete s spletnega mesta <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ¹¹ Komplet HP Manageability Integration Kit lahko prenesete s spletnega mesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹² myHP zahteva operacijski sistem Windows.
- ¹⁴ HP Support Assistant: zahteva operacijski sistem Windows in dostop do interneta.
- ¹⁵ HP Smart Support zahteva, da je nameščena programska oprema HP TechPulse. Za več informacij o tem, kako omogočite ali prenesete funkcijo HP Smart Support, obiščite spletno mesto <http://www.hp.com/smart-support>.
- ¹⁶ HP Sure Click zahteva operacijski sistem Windows 10 Pro ali novejši oziroma Enterprise. Za celotne podrobnosti obiščite spletno mesto https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹⁷ HP Sure Sense je na voljo pri nekaterih HP-jevih računalnikih z operacijskim sistemom Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro ali Windows 11 Enterprise.
- ¹⁸ HP Sure Run pete generacije je na voljo pri nekaterih računalnikih HP in zahteva sistem Windows 10 ali novejši.
- ¹⁹ HP Sure Recover pete generacije s funkcijo Embedded Reimaging je dodatna funkcija, ki zahteva sistem Windows 10 in novejši in jo je treba konfigurirati ob nakupu. Pred uporabo morate izdelati varnostno kopijo pomembnih datotek, podatkov, fotografij, videoposnetkov in drugih elementov, da preprečite njihovo izgubo. Na omrežju temelječa obnovitev prek povezave Wi-Fi je na voljo samo v računalnikih z modulom Intel Wi-Fi.
- ²⁰ HP Sure Start sedme generacije je na voljo pri nekaterih računalnikih HP in zahteva sistem Windows 10 ali novejši.
- ²¹ HP Sure Admin zahteva sistem Windows 10 ali novejši, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit s spletnega mesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement> in aplikacijo za pametni telefon HP Sure Admin Local Access Authenticator iz trgovine Android ali Apple.
- ²² HP Client Security Manager sedme generacije zahteva operacijski sistem Windows in je na voljo v izbranih računalnikih HP Elite in Pro.
- ²³ Funkcije HP BIOSphere šeste generacije so odvisne od platforme in konfiguracije.
- ²⁴ Možnost HP Secure Erase za metode, opisane v posebni publikaciji 800-88 Narodnega urada za standarde in tehnologijo za metodo čiščenja »Clear«. Funkcija HP Secure Erase ne zagotavlja podpore za platforme s procesorjem Intel® Optane™.
- ²⁵ Modul vdelane programske opreme Absolute je dobavljen izklopljen in ga je mogoče aktivirati samo z nakupom licenčne naročnine in celotnim aktiviranjem agenta programske opreme. Licenčno naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitve je omejena; za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. V veljavi so določeni pogoji. Za celotne podrobnosti obiščite spletno mesto <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.
- ²⁶ Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6 je združljiv s starejšimi specifikacijami 802.11.
- ²⁷ Za Wi-Fi 6E potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi 6E, naprodaj ločeno, ki bo deloval v 6-GHz frekvenčnem pasu. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6E je združljiv s prejšnjimi specifikacijami 802.11. Na voljo je v državah, v katerih je podprt standard Wi-Fi 6E.
- ²⁸ Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter celotne konfiguracije sistema. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.intel.com/technology/turboboost.
- ²⁹ Razpoložljivost je odvisna od države (protimikrobna miška je na voljo samo za Kitajsko).
- ³⁰ Na podlagi ameriške registracije EPEAT® v skladu s standardom IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stanje je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.epeat.net.
- ³¹ Poraba energije na platformi je odvisna od konfiguracije. Za najboljšo uporabniško izkušnjo priključite napajalni kabel računalnika, medtem ko uporabljate kabel USB-C®, prek priključka Super Speed USB Type-C® na zadnji strani platforme.
- ³² Od 1. novembra 2023 bo za vse pošiljke zahtevano, da je sistem Windows nameščen na pogonu SSD, da se zagotovi boljša uporabniška izkušnja. Trdi disk je mogoče konfigurirati samo kot dodaten podatkovni pogon, ne pa tudi kot zagonski pogon.
- ⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (vključno s HP Sure Click Pro in HP Sure Sense Pro) je pri izbranih izdelkih prednaložen in glede na kupljen izdelek znamke HP vključuje plačano enoletno ali triletno licenco. Programska oprema HP Wolf Pro Security Edition je licencirana na podlagi pogojev HP-jeve licenčne pogodbe za končnega uporabnika (EULA) za programsko opremo HP Wolf Security, ki jo najdete na spletnem mestu https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, in je spremenjena, kot sledi: »7. Obdobje. Razen če ni licenca za HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro in HP Sure Click Pro) prekinjena kako drugače v skladu s pogoji iz te pogodbe EULA, začne veljati ob aktiviranju in je aktivna še naslednjih dvanajst (12) ali šestintrideset (36) mesecev za tem (»začetno obdobje«). Ob koncu začetnega obdobja lahko (a) na spletnem mestu HP.com, pri HP-jevem prodajnem predstavniku ali HP-jevem partnerju kupite obnovitveno licenco za HP Wolf Pro Security Edition ali (b) brez dodatnih stroškov nadaljujete z uporabo standardnih različic funkcij HP Sure Click in HP Sure Sense brez prihodnjih posodobitev programske opreme ali HP-jeve podpore.

