

HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Kjør store arbeidsflyter med en allsidig, AI-forbedret Mini

HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-PC-en leverer eksepsjonell AI-forbedret ytelse med en Intel® Core™ Ultra-prosessor² med opptil 13 TOPS NPU³ og Thunderbolt™ 4, og den kompakte designen og allsidige distribusjonsalternativene gjør den til det ideelle valget for moderne arbeidsplasser.

Løsning med én ledning for en ryddig arbeidsplass

Overfør strøm, video og data gjennom en Thunderbolt™ 4-port og en enkelt USB-C-kabel med HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-PC når utstyrt med en 35 W prosessor⁵ og utvalgte HP-skjermer.⁴ Brukere kan slå på Mini via skjermens strømknapp, noe som forenkler oppsettet.

Kompakt størrelse for allsidig utplassering i hele bedriften

HP EliteDesk 8 Mini G1i AI-PC har et kompakt 1L-kabinett og fleksible utplasseringsalternativer, støtter ulike monteringsløsninger⁴ og har tilstrekkelige I/O-porter til å koble til eksterne enheter, noe som sikrer sømløs arbeidsflyt og produktivitet.

KI-forbedret ytelse for å heve bedriftens produktivitet

HP EliteDesk 8 Mini G1i AI PC drives av den nyeste Intel® Core™ Ultra-prosessoren² med en opptil 13 TOPS NPU³, og sikrer raske behandlingshastigheter og overlegen ytelse for krevende oppgaver. AI-funksjonene forbedrer produktiviteten og effektiviserer arbeidsflyter.



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Bærekraft i aksjon

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid

Minst 50 prosent av all plast brukt i denne PC-en er resirkulert plast fra forbrukere.⁶ 100 % av HPs papirbaserte emballasje kommer fra resirkulerte eller sertifiserte bærekraftige kilder.⁷ Denne PC-en er ENERGY STAR-sertifisert® og EPEAT® Climate+ Gold-registrert.⁸



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Med

HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter med Microsoft Copilot

Arbeid kompromissløst med Windows 11 Pro og HPs samarbeids-, sikkerhets- og tilkoblingsteknologi. Oppsummer og få relevante innholdsanbefalinger med Microsoft Copilot.^{1,9}

Intel® driver PC-er forbedret av AI

Frigjør tid til å fokusere på det som betyr noe med den nyeste Intel® Core™ Ultra-prosessoren med en opptil 13 TOPS NPU. Tre databehandlingsmotorer administrerer arbeidsbelastninger, bidrar til å forbedre videokonferanser og legger til rette for avansert innholdsproduksjon.^{2,3}

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på. Fra BIOS til nettleser, over, i og under operativsystemet, bidrar disse løsningene som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-en mot moderne trusler.¹⁰

Surf trygt på nettet

Med maskinvareforsterket sikkerhet fra HP Sure Click kan du bidra til å beskytte PC-en din fra nettstedet og skrivebeskyttede Microsoft Office- og PDF-vedlegg med skadelig programvare, løsepengevirus eller virus.¹¹

Automatisk gjenoppretting fra fastvareangrep

Firmware-angrep kan ødelegge PC-en din fullstendig. Hold deg beskyttet med HP Sure Start, en selvreparerende BIOS som automatisk gjenoppretter seg selv etter angrep eller destruktive hendelser.¹²

Behold PC-ens sikkerhetsbeskyttelse på plass

Stopp uønskede endringer i sikkerhetsinnstillinger og bidra til å begrense spredningen av skadelig programvare med HP Sure Run, som identifiserer, setter i karantene og rapporterer om angripere som prøver å drepe prosesser.¹³

Rask og effektiv Wi-Fi 7

Få rask og pålitelig tilkobling i trådløse miljøer med høy tetthet med valgfri Wi-Fi 7 med gigabit-datahastigheter.^{14,15,16}

Fysisk sabotasjebeskyttelse

Krev at et tilsynspassord brukes for å låse opp en PC når som helst når manipuleringssensorer på toppdekslet på PC-en og på internt lager fjernes med HP Tamper Lock.¹⁷

Bygg et økosystem

Tilpass mini-løsningen med et utvalg av eksklusivt tilbehør som sikrer og fester mini-PC-en og strømforsyningen til en skjerm eller vegg.⁴

Forbedret prediktiv dekning

Begrens avbrudd med HP Premium+ Support, en smart tjeneste som varsler om potensielle enhetsproblemer ved hjelp av prediktiv KI-drevet innsikt, automatisering og proaktiv 24/7-support for vår raskeste diagnose og reparasjon – uansett hvor arbeidet utføres.^{22,23}



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ FreeDOS
Prosessorfamilie	Intel® Core™ Ultra 9-prosessor Intel® Core™ Ultra 7-prosessor Intel® Core™ Ultra 5-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{1,2,3,4}	Intel® Core™ Ultra 9 285 (opptil 5,6 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 36 MB L3 cache, 24 kjerner, 24 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 7 265 (opptil 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 30 MB L3 cache, 20 kjerner, 20 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 245 (opptil 5,1 Ghz Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 cache, 14 kjerner, 14 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 235 (opptil 5 GHz Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 cache, 14 kjerner, 14 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 225 (opptil 4,9 GHz Max Turbo-frekvens, 20 MB L3 cache, 10 kjerner, 10 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS) Intel® Core™ Ultra 9 285T (opptil 5,4 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 36 MB L3 cache, 24 kjerner, 24 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 7 265T (opptil 5,4 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 30 MB L3 cache, 20 kjerner, 20 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 245T (opptil 5,1 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 24 MB L3 cache, 14 kjerner, 14 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 235T (opptil 5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 kjerner, 14 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS), støtter Intel® vPro®-teknologi Intel® Core™ Ultra 5 225T (opptil 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Max-teknologi, 20 MB L3 cache, 10 kjerner, 10 tråder) med Intel® Graphics og Intel® AI Boost (13 NPU TOPS)
Nevral prosesseringsenhet	Intel® AI Boost
Brikkesett	Intel® Q870 (vPro®)
Produktfarge	Pianosvart
Formfaktor	Mini
Maksimalt minne	64 GB DDR5-5600 MT/s, ^{5,6,30} Overføringshastighet opptil 5600 MT/s.
Lyd	Realtek ALC3252-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP headsett-støtte
Utvidelsesspor	1 M.2 2230; 3 M.2 2280 (1 M.2 2230-spor for WLAN og 3 M.2 2280-spor for lagring)
Porter og kontakter	Foran: 1 USB type-C® 20 Gbps signalhastighet; 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon ; Bak: 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 strømkontakt; 2 DisplayPort™ 2.1; 1 Thunderbolt™ 4; 2 ekstern antennekontakt ; Tilleggsporter: Flex IO-port 1 – Velg ett av følgende alternativer: 1 VGA, 1 seriell, 1 DisplayPort™ 2.1, 1 HDMI 2.1, 1 Thunderbolt 4.0, 1 dobbel SuperSpeed USB 2.0 Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 dobbel USB 3.2 Type-C 10 Gbps signalhastighetsport med 15 W strøml levering, HP Fiber NIC (1 Gbps), Intel® I226V 2.5 Gigabit nettverkstilkobling LOM (ikke-vPro); Flex IO-port 2 – Velg ett av følgende alternativer: 1 dobbel SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 seriell, 1 HP videoportforlenger
Inndataenheter	HP 725 oppladbart trådløst tastatur og mus for flere enheter; HP USB 320K v2 tastatur; HP USB Business Slim kablet v2 SmartCard CCID-tastatur; HP 125 v2 kablet tastatur; HP 125 v2 antimikrobielt kablet tastatur ³² ; HP 125 kablet mus; HP 128 kablet lasermus; HP 125 kablet antimikrobiell lasermus; HP USB herdet kablet optisk mus; HP kablet 320M-mus
Kommunikasjon	Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro®
Miljømessig	Temperatur ved drift: 10 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 10 til 90 % RF
Programvare	Kjøp Microsoft Office (selges separat) ¹⁴ ; HP Hotkey-støtte; HP-varslinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC-maskinvarediagnostikk for Windows; HP personverninnstillinger; HP Services Scan ¹⁵ ; HP Setup integrert OOBE; HP Smart-kundestøtte ¹⁶ ; HP Support Assistant ¹⁷ ; HSA Fusion for kommersielle; HSA-telemetri for kommersielle; myHP; myHP med støtte for flere kameraer; Poly Lens ¹⁸
Sikkerhetsadministrasjon	PC med sikret kjerne-aktivering; HP Wolf Security for Business inkluderer: HP Sure Start, HP Secure Erase ¹⁹ ; HP Sure Admin ²⁰ ; HP Sure Click ²¹ ; HP Sure Run ²² ; HP Sure Sense ²³ ; HP Sure Recover ²⁴ ; HP Sure Start ²⁵ ; HP Tamper Lock ²⁶ ; Absolute Persistence Module ²⁷ ; Permanent deaktivering av lyd; HP Disaster Recovery; BIOS-oppdatering via nettverk; HP BIOSphere ²⁸ ; HP Secure Erase ²⁹ ; HP DriveLock og automatisk DriveLock



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Tekniske spesifikasjoner

Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting) ⁷ ; HP Client Management Script Library (nedlasting); HP Cloud Recovery ⁸ ; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager ⁹ ; HP Driver Packs (nedlasting) ¹⁰ ; HP Image Assistant (nedlasting) ¹¹ ; HP Manageability Integration Kit (nedlasting) ¹² ; HP Patch Assistant (nedlasting) ¹³
Strøm	150 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet; 90 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet; 120 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet; 180 W ekstern strømadapter, opptil 89 % effektivitet; 100 W ekstern USB Type-C® strømadapter, opptil 88 % effektivitet
Mål	17,7 x 18,1 x 3,42 cm; 49,8 x 13,2 x 23,5 cm; 49,8 x 13,2 x 23,5 cm (kun modeller i USA, Brasil og Japan) (Kabinett)
Vekt	1,35 kg
Ecolabels	EPEAT®-registrert med Climate+
Energy star-sertifisert	ENERGY STAR®-sertifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	50% resirkulert plast fra forbruker



HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC

Fotnoter

Fotnoter

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 11 blir oppdatert automatisk. Dette er alltid aktivert. Høyhastighetsinternett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan påløpe, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

³ Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve programvarekjøp, abonnement eller aktivering av en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Potensiell NPU-inferensytelse varierer etter bruk, konfigurasjon og andre faktorer.

⁴ Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

⁵ Tilleggsfunksjon må konfigureres på kjøpstidspunktet.

⁶ Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen i standarden IEEE 1680.1-2018.

⁷ HPs papir- og fiberbaserte emballasje for PC-er, skjermer, utskrift og rekvisita hjemme og på kontoret rapporteres av leverandører som resirkulert eller sertifisert, med minst 97 % av volum verifisert av HP. Emballasjen er esken som følger med produktet og alt papirbasert materiale i esken. Emballasje for personlige systemer, tilbehør og reservedeler er ikke inkludert.

⁹ Kan kreve Windows Update eller nedlastning av app fra Microsoft Store. Microsoft Copilot er IKKE tilgjengelig i Kina, Russland, Hviterussland og regionene Cuba, Iran, Nord-Korea og Krim som er underlagt embargo.

¹⁰ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se inkluderte sikkerhetsfunksjoner i produktinformasjonen.

¹¹ HP Sure Click krever Windows 10 og høyere. Se <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick for fullstendig informasjon.

¹² HP Sure Start Gen7 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 Pro og høyere.

¹³ HP Sure Run Gen5 er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹⁴ Tilleggsfunksjon må konfigureres på kjøpstidspunktet.

¹⁵ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever kompatibelt Windows 11-operativsystem, kompatibel prosessor og separat innkjøpt Wi-Fi 7-ruter for å støtte bakoverkompatibilitet med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelighet i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen avviker fra utkastspesifikasjonen, kan det påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹⁶ Wi-Fi* som støtter gigabit-datahastigheter er oppnåelig med Wi-Fi 7 (802.11BE) når du overfører filer mellom to enheter koblet til samme ruter. Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, og selges separat.

¹⁷ HP Tamper Lock krever at det opprettes et tilsynspassord før bruk.

²² Prediktiv innsikt er bare tilgjengelig med HP Premium+ Support. Utvalgte HP Workforce Solutions krever en HP Insights-agent for Windows, Mac og Android, som er tilgjengelig for nedlastning i <https://admin.hp.com/software>. Hvis du vil vite fullstendige systemkrav og trenger tjenester som krever agent, kan du gå til <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten samler inn telemetri- og analysedata om enheter og programmer som integreres i Workforce Experience-plattformen, og selges ikke som en frittstående tjeneste. Internett-tilgang med tilkobling til Workforce Experience-plattformen kreves. HP følger strenge GDPR-personvernregler, og plattformen er ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2-sertifisert for informasjonssikkerhet.

²³ HP Essential Support, HP Premium Support og HP Premium+ Support er tilgjengelige på tidspunktet for enhetskjøpet. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere med geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ For full Intel® vPro®-funksjonalitet er det nødvendig med Windows 11 Pro 64-biters, en vPro-støttet prosessor, et vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller WLAN-kort og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Se <http://intel.com/vpro>. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne fullt utnytte funksjonaliteten i Windows. Windows oppdateres og aktiveres automatisk. Høyhastighets Internett og Microsoft-konto kreves. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

² Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

³ Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se <http://www.intel.com/technology/turboboost> for mer informasjon.

⁴ Kun utvalgte prosessorer er tilgjengelig med hver konfigurasjon.

⁵ For systemer konfigurert med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at alt minne er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne på over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter dataoverføringshastigheter på opptil 4800 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se prosessorspesifikasjoner for minnehastighet som støttes. Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁶ Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.

⁷ HP Client Catalog er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlastning på <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

⁸ HP Cloud Recovery er tilgjengelig for stasjonære og bærbare Z by HP-, HP Elite- og Pro-PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen nettverkstilkobling. Merk: Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. for å unngå tap av data. Detaljer, se følgende: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

⁹ HP Connect for Microsoft Endpoint Manager er tilgjengelig på Azure Market Place for HP Pro-, Elite-, Z- og salgsterminal-PC-er som administreres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager kreves og selges separat. Nettverkstilkobling kreves.

¹⁰ HP Driver Packs er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlastning på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹¹ HP Image Assistant er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlastning i <https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html>.

¹² HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹³ HP Patch Assistant er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er med HP Manageability Kit som administreres gjennom Microsoft System Center Configuration.

¹⁴ Microsoft 365 selges separat og krever Internett-tilgang for aktivering.

¹⁵ HP Services Scan samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. For mer informasjon om aktivering av HP Smart-kundestøtte, eller for nedlastning, kan du gå til <http://www.hp.com/smart-support>.

¹⁶ HP Smart Support samler automatisk telemetrien som er nødvendig ved første oppstart av produktet for å gi konfigurasjonsdata på enhetsnivå og tilstandsinnsikt, og er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte produkter gjennom HP Factory Configuration Services; eller det kan lastes ned. For mer informasjon om aktivering av HP Smart-kundestøtte, eller for nedlastning, kan du gå til <http://www.hp.com/smart-support>.

¹⁷ HP Support Assistant er tilgjengelig i Windows. Finn mer informasjon på <http://www.support.hp.com/help/hp-support-assistant>.

²⁴ Poly Lens Desktop krever et Windows-operativsystem.

¹⁹ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se inkluderte sikkerhetsfunksjoner i produktinformasjonen.

²⁰ HP Sure Admin krever HP GB eller nyere plattformer, Windows 10 eller høyere, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS-tjeneste fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator.

²¹ HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se <https://bit.ly/2PrLT6A>, SureClick for fullstendig informasjon.

²² HP Sure Run er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

²³ HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er med operativsystemene Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

²⁴ HP Sure Recover er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 eller 11 og en åpen nettverkstilkobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data. HP Sure Recover Gen6 med Embedded Reimaging er en tilleggsfunksjon på utvalgte HP PC-er som krever Windows 10 eller 11 og må konfigureres på kjøpstidspunktet. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. for å unngå tap av data.

²⁵ HP Sure Start er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

²⁶ Kunder eller IT-administratorer med administratorfullmakt kan aktivere/deaktivere HP Tamper Lock.

²⁷ Absolute Persistence-fastvaremodul leveres avslått og kan bare aktiveres ved kjøp av et lisensabonnement og full aktivering av programvareagenten. Lisensabonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Service er begrenset, sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA. Visse betingelser gjelder. For fullstendig informasjon besøk: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁸ HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

²⁹ HP Secure Erase implementerer metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special.

³⁰ Bare tilgjengelig med Alder Lake i5-, i7- og i9-prosessorer.

³¹ Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

³² HP 125 antimikrobiell kablet tastatur, HP USB forsterket mus, kablet 125 antimikrobiell mus er ikke tilgjengelig i alle regioner. (kun antimikrobiell i Kina)

³³ ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoen er registrerte varemerker som tilhører U.S. Environmental Protection Agency.

