

HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

AI-förstärkt prestanda och skalbarhet för små arbetsplatser

Hantera multitaskingbehov med den AI-förstärkta prestandan hos HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-PC:n. Den här skalbara AI-PC:n drivs av en Intel® Core™ Ultra-processor² med en NPU på upp till 13 TOPS³ och NVIDIA®-grafik A1000 som tillval¹² för att förbättra moderna arbetsplatser.

AI-förstärkt hårdvara för högsta prestanda

HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-PC:n drivs av den senaste Intel® Core™ Ultra-processor² med en NPU på upp till 13 TOPS³ och NVIDIA® A1000-grafik som tillval⁴ för att förbättra produktiviteten och effektivisera arbetsflöden med AI-funktioner.

Mångsidig design för små arbetsplatser

Integreras sömlöst på kontor med begränsat utrymme utan att kompromissa med kraften. Den kompakta designen ger skalbarhet och uppkopplingsmöjligheter för multitasking, vilket gör HP EliteDesk 8 SFF G1i AI-PC:n perfekt för moderna arbetsmiljöer.

Skyddad av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skapar ett hårdvaruförstärkt och alltid aktivt samt flexibelt försvar. Dessa lösningar är i ständig utveckling och hjälper till att skydda datorn mot moderna hot, i allt från BIOS till webbläsaren och både i och utanför operativsystemet.⁵



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Åtgärder med hållbarhet

Hjälp till att skydda vår gemensamma framtid

Minst 50 procent av all plast som används i den här PC:n är återvunnen hushållsplast.⁶ 100 % av HPs pappersbaserade förpackningar kommer från återvunna eller certifierade hållbara källor.⁷ Den här PC:n är ENERGY STAR®²³-certifierad och EPEAT® Climate+ Gold-registrerad.⁸



HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Höjdpunkter

HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag med Microsoft Copilot

Arbeta utan kompromisser med Windows 11 Pro och HPs teknik för samarbete, säkerhet och anslutning. Sammanfatta och få relevanta innehållsrekommendationer med Microsoft Copilot.^{1,9}

Intel® driver datorer förbättrade av AI

Frigör tid för att fokusera på det som är viktigt med den senaste Intel® Core™ Ultra-processorn med en NPU på upp till 13 TOPS. Tre beräkningsmotorer hanterar arbetsbelastningar, bidrar till att förbättra videokonferenser och möjliggör avancerad innehållsgenerering.^{2,3}

Banbrytande prestanda

Stor användare med hög arbetsbelastning får upp till 128 GB DDR5-minne och AMD Radeon™ RX6300- eller NVIDIA®-grafik A1000 som tillval. Gör er redo för en uppslukande upplevelse med möjlighet att ansluta upp till åtta skärmar.^{4,13}

Skyddad av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skapar ett hårdvaruförstärkt och alltid aktivt samt flexibelt försvar. Dessa lösningar är i ständig utveckling och hjälper till att skydda datorn mot moderna hot, i allt från BIOS till webbläsaren och både i och utanför operativsystemet.⁵

Surfa tryggt

Skydda datorn från webbplatser och skrivskyddade Microsoft Office- och PDF-bilagor med malware, ransomware eller virus med maskinvarukontrollerad säkerhet från HP Sure Click.¹⁰

Automatisk återställning efter attacker på inbyggd programvara

Attacker på inbyggd programvara (firmware) kan vara helt förödande för datorn. Förbli skyddad med HP Sure Start, självläkande BIOS som automatiskt återställer sig själv från attacker eller skador.¹¹

Skydda datorn

Stoppa oönskade ändringar av säkerhetsinställningarna och begränsa spridningen av malware med HP Sure Run som identifierar, sätter i karantän och rapporterar om angripare som försöker döda processer.¹²

Snabbt och effektivt Wi-Fi 7

PC:ns portabilitet och tillförlitligheten hos en snabb uppkopplings avgör var arbete kan utföras. Få en pålitlig uppkoppling i trådlösa miljöer med tät trafik, med hjälp av Wi-Fi 7 som tillval.^{4,14,15}

Fysiskt manipuleringsskydd

Kräv ett administratörslösenord för att låsa upp en PC när sensorer för detektering av manipulering på PC:ns ovansida och i intern lagring tas bort med HP Tamper Lock.¹⁶

Inbyggd tålighet

Sov lugnt med en dator som genomgår 120 000 timmar av HPs totala testprocess och MIL-STD 810-tester. Hjälper till att utöka skyddet med ett avtagbart dammfilter (tillval).^{17,18,19}

HP Sure Sense

Malware utvecklas snabbt utöver traditionella antivirusfunktioner. Skydda era datorer mot helt nya attacker med HP Sure Sense som kombinerar beteendeanalys med avancerad AI-teknik för att erbjuda ett exceptionellt skydd.²⁰

Förbättrad prediktiv täckning

Begränsa antalet avbrott med HP Premium+ Support – en smart tjänst som varnar vid potentiella enhetsproblem med hjälp av prediktiva och AI-drivna insikter, automatisering och proaktiv support, dygnet runt, för snabbast möjliga diagnos och reparation – oavsett var arbetet utförs.^{21,22}



HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Tekniska specifikationer

Tillgängliga operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home - HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag ¹ Windows 11 Home Single Language - HP rekommenderar Windows 11 Pro för företag. ¹ FreeDOS
Processorfamilj	Intel® Core™ Ultra 9-processor Intel® Core™ Ultra 7-processor Intel® Core™ Ultra 5-processor
Tillgängliga processorer	Intel® Core™ Ultra 9 285 (upp till 5,6 GHz med Intel® Turbo Boost Max Technology, 36 MB L3-cache, 24 kärnor, 24 trådar) med Intel®-grafik och Intel® AI Boost (NPU med 13 TOPS), stöder Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 7 265 (upp till 5,3 GHz med Intel® Turbo Boost Max Technology, 30 MB L3-cache, 20 kärnor, 20 trådar) med Intel®-grafik och Intel® AI Boost (NPU med 13 TOPS), stöder Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 245 (upp till 5,1 GHz maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 14 kärnor, 14 trådar) med Intel®-grafik och Intel® AI Boost (NPU med 13 TOPS), stöd för Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 235 (upp till 5 GHz maximal turbofrekvens, 24 MB L3-cache, 14 kärnor, 14 trådar) med Intel®-grafik och Intel® AI Boost (NPU med 13 TOPS), med stöd för Intel® vPro® Technology Intel® Core™ Ultra 5 225 (upp till 4,9 GHz maximal turbofrekvens, 20 MB L3-cache, 10 kärnor, 10 trådar) med Intel®-grafik och Intel® AI Boost (NPU med 13 TOPS)
Neural bearbetningsenhet	Intel® AI Boost
Kretsar	Intel® Q870
Produktens färg	Jack black
Format	Litet format (small form factor)
Maximalt minne	128 GB DDR5-5600 MT/s; ^{7,8,9,39,40} Överföringshastighet: upp till 5600 MT/s.
Minnesplatser	4 DIMM
Intern lagring	1 TB upp till 2 TB SATA HDD ^{10,44} 256 GB upp till 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet ^{10,44} 512 GB upp till 2 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet ^{10,44} 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ^{10,44} 256 GB PCIe® NVMe™ OPAL 2 M.2 SSD-enhet ^{10,44}
Optisk enhet	HP 9,5 mm tunn DVD-brännare; HP 9,5 mm tunn DVD-ROM ³
Tillgänglig grafik	Inbyggd: Intel® Iris® X ^a -grafik Separat: AMD Radeon™ RX 6300 Graphics (2 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedikerat); NVIDIA RTX™ A400 (4 GB GDDR6 dedikerat)
Ljud	Realtek ALC3252-kodek, universellt ljuduttag med stöd för CTIA- och OMTP-headset
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 1 PCIe 4 x16; 3 M.2 2280; 1 PCIe 4 x4 (1 M.3 2230-plats för WLAN och 2 M.2 2280-platser för lagring)
Portar och anslutningar	Framsida: 2 USB Type-C® 20 Gbit/s överföringshastighet; 4 USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon ; Baksida: 2 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 ljudin-/utgång; 1 strömkontakt; 3 USB-Type-A 480 Mbit/s överföringshastighet; 2 DisplayPort™ 2.1; Portar som tillval: Tilläggsport: 1 seriell; Flex IO-port 1 - välj ett av följande alternativ: 1 DisplayPort™ 2.1, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 seriell, 1 Dual SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet, 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s överföringshastighet (15 W utmatning, DisplayPort™ 1.4), 1 Thunderbolt™ 4, 1 Dual SuperSpeed USB Type-C-port med 10 Gbit/s överföringshastighet och 15 W ström utgång, 1 HP Fiber NIC-port (1 Gbit/s); Flex IO-port 2 - välj ett av följande alternativ: 1 Dual Type-A SuperSpeed USB-port med 5 Gbit/s överföringshastighet, 1 seriell port
Inmatningsenheter	HP 725 laddningsbart trådlöst tangentbord och mus kombinerat för flera enheter; HP 320K v2 USB-tangentbord; HP USB Business trådat v2 Slim Smart Card CCID-tangentbord; HP 125 v2 trådat tangentbord; HP 125 v2 antimikrobiellt trådat tangentbord ¹⁹ ; HP 125 trådad mus; HP 128 trådad lasermus; HP 125 antimikrobiell trådad mus; HP förstärkt trådad optisk USB-mus; HP 320M trådad mus ¹⁹
Kommunikation	LAN: Intel® I219-LM GbE LOM, vPro®; Intel® I226-T1 PCIe® 2.5 GbE ¹⁵ ; Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) och Bluetooth® 5.3 med trådlöst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med trådlöst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) och Bluetooth® 5.4 med trådlöst kort, icke-vPro®
Fack för enheter	En 3,5-tums hårddiskenhet; 1 tunn optisk diskenhet ¹⁴
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % RH
Programvara	HP UEFI BIOS-certifiering nivå 2.7B; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant ¹³ ; HP Connection Optimizer; HP sekretessinställningar; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; myHP ³⁷ ; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer för kommersiella lösningar; HP Easy Clean-tangentbordsdrivrutin; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial
Tillgänglig programvara	HP Smart Support ¹⁷
Säkerhetshantering	HP Wolf Security for Business innehåller: HP Sure Start, HP Secure Erase ²⁰ ; HP Sure Admin ²¹ ; HP Sure Click ²² ; HP Sure Run ²³ ; HP Sure Sense ²⁴ ; HP Sure Recover ²⁵ ; HP Sure Start ²⁶ ; HP Tamper Lock ²⁷ ; Dator med Secured-Core aktiverad; Absolute Persistence-modulen ¹⁸ ; HP BIOS Recovery; BIOS-uppdatering via nätverk; HP BIOSphere ²⁸ ; HP Secure Erase ²⁹ ; HP DriveLock och automatisk DriveLock
Licenser för säkerhetsprogramvara	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Tekniska specifikationer

Administrationsfunktioner	HP Client Catalog (laddas ned) ¹² ; HP Client Management Script Library (laddas ned); HP Cloud Recovery ² ; HP Connect för Microsoft Endpoint Manager ¹⁶ ; HP drivrutinspaket (laddas ned) ⁴ ; HP Image Assistant (laddas ned) ⁵ ; HP Manageability Integration Kit (laddas ned) ¹¹ ; HP Patch Assistant (laddas ned) ⁶
Strömförsörjning	180 W extern nätdapter, upp till 90 % effektivitet och aktiv PFC; 280 W intern nätdapter med upp till 92 % effektivitet och aktiv PFC
Yttermått	30,3 x 30,8 x 10 cm; 20,0 x 49,9 x 39,4 cm (Format)
Vikt	4,7 kg; (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Miljöcertifikat	EPEAT-registrerad med Climate+
Energy star-certifierad	ENERGY STAR®-certifierad
Specifikationer för hållbar inverkan	Storförpackning tillgänglig; Kudden av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagen och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Havsnära plast i högtalarlådan och I/O-panelen; 60 % återvunnen hushållsplast; 10 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning; 80 Plus® Platinum-nätaggregat finns tillgängliga ^{32,33,34,35,36}



HP EliteDesk 8 SFF G1i Desktop AI PC

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av Windows-funktionerna kan systemen kräva uppggraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 11 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Hög internethastighet och Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

² Tekniken med fler kärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.

³ Funktioner och programvara som kräver en NPU kan kräva köp av programvara, abonnemang eller aktivering av en programvaru- eller plattformsl leverantör, och programvara från tredje part kan ha särskilda konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Potentiell NPU-inferensprestanda varierar beroende på användning, konfiguration och andra faktorer.

⁴ Tillvalsfunktion som måste konfigureras vid inköpstillfället.

⁵ HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och finns på HP Pro-, Elite-, Workstation- och RPOS-produkter. Se produktdetaljer för de säkerhetsfunktioner som ingår.

⁶ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 16801:2018-standarden.

⁷ HPs pappers- och fiberbaserade förpackningar för datorer, skärmar, hem- och kontorsutskrifters samt förbrukningsmaterial rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade, med minst 97 % av volymen verifierad av HP. Förpackningen avser lådan som medföljer produkten och allt pappersbaserat material i lådan. Förpackning för PC-tillbehör och reservdelar ingår inte.

⁸ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801:2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

⁹ Kan kräva Windows Update eller nedladdning av en app från Microsoft Store. Microsoft Copilot är INTE tillgängligt i Kina, Ryssland, Belarus och regioner som omfattas av embargo Kuba, Iran, Nordkorea, Krimhalvön.

¹⁰ HP Sure Click kräver Windows 10 och högre. Fullständig information finns på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

¹¹ HP Sure Start Gen7 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 Pro eller senare.

¹² HP Sure Run Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

¹³ Anslut till åtta skärmar med inbyggda videoportar med dedikerade grafikkort som tillval och flex IO-videoport.

¹⁴ En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och säljs separat. Endast ett begränsat antal offentliga åtkomstpunkter är tillgängliga. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kräver kompatibilitet med operativsystemet Windows 11, en kompatibel processor och separat köpt Wi-Fi 7-router för att stötja bakåtkompatibilitet med tidigare 802.11-specifikationer. Är tillgängligt i länder där Wi-Fi 7 stöds. Specifikationerna för 802.11BE är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för enheten att kommunicera med andra 802.11BE-enheter.

¹⁵ Wi-Fi® har stöd för gigabitshastigheter som kan uppnås med Wi-Fi 7 (802.11BE) vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som har stöd för 160 MHz kanaler, säljs separat.

¹⁶ HP Tamper Lock kräver att ett administratörslösenord skapas före användning.

¹⁷ Resultatet från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack som tillval för skydd mot oavsiktliga skador.

¹⁸ MIL STD 810-testerna är inte ovsedda att påvisa lämpligheten för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Accidental Damage Protection Care Pack som tillval.

¹⁹ Tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köptillfället.

²⁰ HP Sure Sense är tillgängligt på utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

²¹ Prognoser med insikter är endast tillgängliga med HP Premium+ Support. Utvalda HP Workforce-lösningar kräver en HP Insights-agent för Windows, Mac och Android. Den kan laddas ned på <https://admin.hp.com/software>. Fullständiga systemkrav och de tjänster som kräver agenten kan ses på <https://admin.hp.com/requirements>. Agenten samlar in telemetri och analyser om enheter och program som integreras på Workforce Experience-plattformen. Den säljs inte som en fristående tjänst. Internetåtkomst med anslutning till Workforce Experience-plattformen krävs. HP följer stränga GDPR-sekretessbestämmelser och plattformen är ISO27001-, ISO27701-, ISO27017- och SOC2 Type2-certifierad för informationssäkerhet.

²² HP Essential Support, HP Premium Support och HP Premium+ Support finns tillgängliga vid köptillfället. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten påbörjas vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt lokal tillämplig lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte av HP:s tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten.

²³ ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency.

Specifikationer, fotnoter

¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att dra maximal nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppggraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows uppdateras och aktiveras automatiskt. Internet med hög hastighet och ett Microsoft-konto krävs. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>

² HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara Z by HP-, HP Elite- och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processor och kräver en aktiv nätverksanslutning. Obs! Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data. Se <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630> för mer information.

³ HDD-DVD-skivor kan inte spelas upp på DVD-ROM-enheten. Inget stöd för DVD-RAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsrättsskyddat material. Skivor med dubbla lager kan lagra mer data än skivor med ett lager. Skivor som har skapats med denna enhet kan vara inkompatibla med många DVD-enheter och -spelare för skivor med ett enda lager. Felfri uppspelning kan inte garanteras på alla system.

⁴ HP drivrutinspaket är inte förinstallerade, men kan laddas ned på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

⁵ HP Image Assistant är inte förinstallerat men kan laddas ned på <https://tp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPIA.html>.

⁶ HP Patch Assistant är tillgängligt på utvalda HP-datorer med HP Manageability Kit som administreras via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

⁷ Minnesmodulerna stöder dataöverföringshastigheter på upp till 4800 MT/s; systemhastighet på upp till 4400 MT/s, enligt Intels designhandbok. Den faktiska dataöverföringshastigheten fastställs av systemets konfiguration.

⁸ Systemarkitekturens design är 2 DIMM per kanal och fylls i från minnesplatsen och är längst från processorn.

⁹ Symmetriska konfigurationer krävs för de 2 DIMM-modulerna inom samma minneskanal.

¹⁰ För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 36 GB (för Windows) av disken är reserverade för systemåterställningsprogram.

¹¹ HP Manageability Integration Kit kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹² HP Client Catalog är inte förinstallerat men kan hämtas på <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html>.

¹³ HP Support Assistant: Kräver Windows och internetåtkomst.

¹⁴ Datorn kan endast konfigureras med en av dessa tre tillgängliga tillvalsfunktioner: ett tunt ODD-, flyttbart HDD- eller M.2 SSD-enhetsfack.

¹⁵ Intel® Ethernet Network Adapter I226-T1: säljs separat eller som tillval.

¹⁶ HP Connect för Microsoft Endpoint Manager är tillgängligt från Azure Market Place för HP Pro-, Elite-, Z- och butiksdatorer som administreras med Microsoft Endpoint Manager. Ett abonnemang på Microsoft Endpoint Manager krävs och säljs separat. Nätverksanslutning krävs.

¹⁷ HP Smart Support samlar automatiskt in den telemetri som krävs vid den första starten av produkten för att ge data och statusinsikter på enhetsnivå och är förinstallerat på vissa produkter via HP Factory Configuration Services; alternativt kan det laddas ned. Mer information om hur HP Smart Support aktiveras eller laddas ned finns på <http://www.hp.com/smart-support>

¹⁸ Den inbyggda Absolute Persistence-programvarumodulen levereras inaktiverad och kan bara aktiveras genom köp av ett licensabonnemang och fullständig aktivering av programvaruagenten. Licensabonnemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute omgående tillgängligheten utanför USA. Särskilda villkor gäller. Mer information finns på <https://www.absolutecom.com/about/legal/agreements/absolute/>.

¹⁹ Tillgängligheten varierar per land.

²⁰ HP Wolf Security for Business kräver Windows 10 eller 11 Pro eller senare, innehåller olika HP-säkerhetsfunktioner och finns på HP Pro-, Elite- och RPOS-datorer samt -workstations. Se produktdetaljer för de säkerhetsfunktioner som ingår.

²¹ HP Sure Admin kräver HP G8 eller nyare plattformar, Windows 10 eller senare, HP BIOS, HP Manageability Kit eller KMS Service från <http://www.hp.com/go/clientmanagement> och HP Sure Admin Local Access Authenticator

²² HP Sure Click kräver Windows 10 Pro eller senare eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.

²³ HP Sure Run är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

²⁴ HP Sure Sense är tillgängligt på utvalda HP-datorer med operativsystemen Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

²⁵ HP Sure Recover finns tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller 11 samt en aktiv nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används för att undvika förlust av data. HP Sure Recover Gen6 med Embedded Reimaging är en tillvalsfunktion på utvalda HP-datorer som kräver att Windows 10 eller 11 måste konfigureras vid köptillfället. Viktiga filer, data, foton och videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data.

²⁶ HP Sure Start är tillgängligt på utvalda HP-datorer och kräver Windows 10 eller senare.

²⁷ HP Tamper Lock kan aktiveras/inaktiveras av kunder eller IT-administratörer med administratörsbehörighet.

²⁸ HP BIOSphere-funktioner kan variera beroende på plattform och konfiguration.

²⁹ HP Secure Erase implementerar de metoder som beskrivs i National Institute of Standards and Technology Special.

³⁰ ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

³² Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.

³³ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 16801:2018-standarden.

³⁴ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning baseras på definitionen i IEEE 16801:2018-standarden.

³⁵ 100 % av den yttre förpackningen och korruerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade, certifierade och återvunna fibrer.

³⁶ Kuddarna i gluten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbara och kan återvinnas.

³⁷ myiHP kräver operativsystemet Windows.

³⁸ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer.

³⁹ För att uppnå optimal minneshastighet rekommenderar HP starkt att ni använder identiska minnesmoduler (tex. samma kapacitet, samma artikelnummer och från samma leverantör) inom samma minneskanal.

⁴⁰ Alla minnesplatser kan nås/uppggraderas av kunden.

⁴¹ En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och säljs separat. Endast ett begränsat antal offentliga åtkomstpunkter är tillgängliga. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kräver Windows 11 24H2 som skulle vara tillgänglig från slutet av augusti 2024. En Wi-Fi 7-router som säljs separat. Wi-Fi 7 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Är tillgängligt i länder där Wi-Fi 7 stöds.

⁴² Från och med 1 november 2023 måste alla leveranser ha Windows installerat på en SSD för att ge en bättre användarupplevelse. Hårddiskenheter kan endast konfigureras som diskar för extra data och inte som startdisk.

⁴⁶ Wi-Fi 6E kan begränsas av lokala bestämmelser och endast vara tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E stöds. HP kommer att aktivera länder i framtiden genom att uppggradera BIOS som standard allt eftersom tekniken blir tillgänglig i fler regioner.

⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition (inklusive HP Sure Click Pro och HP Sure Sense Pro) finns förinstallerat på utvalda SKU:er och, beroende på vilken HP-produkt som köps, inkluderas en betald licens på 1 eller 3 år. Programvaran HP Wolf Pro Security Edition är licensierad enligt licensvillkoren i programvaran HP Wolf Security - licensavtal för slutanvändare (EULA) som finns på https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 och modifieras enligt följande: "7. Tidsperiod. Om licensen inte sågs upp tidigare i enlighet med villkoren i detta EULA träder licensen för HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro och HP Sure Click Pro) i kraft vid aktiveringen och fortsätter under tolv (12) eller trettiosex (36) månader därefter ("ursprungliga tidsperioden"). I slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a) köpa en förnyad licens för HP Wolf Pro Security Edition från HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b) fortsätta att använda standardversionerna av HP Sure Click och HP Sure Sense utan extra kostnad och utan framtida programuppdateringar eller HP-support.

