

HP Z8 G5 워크스테이션 데스크탑 PC

프로세서 집약적 워크로드를 흔들림 없이 처리

프로세서 집약적 워크플로우에 대적할 PC. Z8 G5는 기본적인 듀얼 소켓 설계로 최강의 CPU 성능을 제공합니다. 실시간 Ray Tracing 렌더링, 데이터 시각화, 딥러닝 모델 학습에 적합하며 필요에 따라 확장할 수 있는 공간을 제공합니다.

놀라운 성능 속삭이듯 고요한 음향

인텔® 제온® CPU 2개 최대 64코어¹, 하이엔드 GPU 2개, 1TB DDR5 RAM²이 속삭이듯 조용히 실행되어 프로세서 집약적 워크플로우를 처리할 수 있습니다. 업계 최고의 음향 설계를 적용하여 불필요한 소음 없이 최대 시스템 성능을 발휘합니다.

업그레이드. 확장. 진화

Need to upgrade your device? Go for it. Easily expand and add components as your work evolves with room for up to 2 high-end graphics cards, 1 TB memory, 136 TB storage, 2 front accessible NVMe bays, 7 PCIe slots (up to Gen 5), and tool-less access.³

다층다중 보안으로 신뢰할 수 있는 안전성

오래 지속되는 PC를 안심하고 사용하세요. Z8는 36만 시간의 엄격한 테스트와 군사 표준 규격 테스트⁴를 거치며 프로 애플리케이션용으로 인증받았습니다. 비즈니스용 HP Wolf Security⁵가 적용되어 OS 안팎에서 보호됩니다.



*상품 이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다

지속 가능성 실현

IT 수명 극대화

더욱 단순한 IT 관리를 위해 설계된 Z8의 수명은 3년으로 일반적인 사무용 PC보다 오래 사용할 수 있도록 설계되어 미래를 대비할 수 있으며, 매년 기기를 다시금 검증하지 않아도 되어 소중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.[2.6]



HP Z8 G5 워크스테이션 데스크탑 PC

특징

운영 체제

Windows 11 Pro, WSL2 또는 Linux® 운영 체제 선택이 가능하며 사용자의 요구에 맞게 지원됩니다.⁶

Intel® Xeon® 프로세서

차세대 인텔® 제온® CPU 2개가 포함된 최대 64개의 코어⁷와 전문가 수준의 보안⁸ 및 안정성⁹으로 그 어느 때보다 뛰어난 CPU 성능으로 까다로운 전문 워크로드를 처리합니다.

전문가 등급 그래픽

Tackle processor-heavy rendering, machine learning, and data visualization projects with up to 2 NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation GPUs or 2 AMD Radeon™ Pro W6800 GPUs.¹⁰

초고속 메모리 구성

빠른 CPU 종속 렌더링, 모델 교육 및 개발, 데이터 시각화 성능을 위한 최대 1TB DDR5 메모리¹¹로 메모리 집약적 워크로드를 처리합니다.

스토리지

Get up to 136 TB of storage across a variety of devices, including two front accessible, hot-swappable NVMe devices with status information via external LED.³

세계 최고 수준의 디자인과 음향

최상의 성능을 발휘하는 순간에도 조용하고 멋지게 작업에 집중하세요. 스마트 팬 제어가 20개 이상의 온도 센서로 팬 속도를 실시간으로 조정하기 때문에 시스템이 조용히 구동됩니다.

빠른 데이터 전송 및 네트워크 연결

빠른 데이터 전송을 위한 Thunderbolt™ 4 기술¹², 표준 PCIe 추가 카드보다 저렴한 비용으로 번개처럼 빠른 10GbE 네트워크 연결 포트 2개가 제공됩니다.

HP Anyware

영상 편집 및 데이터 시각화 작업에도 빠른 반응 속도와 이미지 품질을 제공하는 원격 액세스 소프트웨어인 HP Anyware¹³를 사용하여 모든 장치에서 Z의 성능을 활용하세요.

HP TechPulse를 통한 스마트한 지원

우수한 지원 서비스를 누리고 중단 시간은 줄이세요. HP Smart Support는 지원 상담사, 장치 상태 정보에 대한 보안 액세스, 빠른 문제 해결을 위한 구성 데이터를 제공합니다.

Z by HP 데이터 사이언스 스택 매니저

Z by HP 데이터 사이언스 스택 매니저는 널리 사용되는 데이터 사이언스 도구에 쉽게 액세스하고 자동으로 업데이트하여 Windows 또는 Ubuntu에서 사용자가 환경을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다.¹⁵

ISV 인증

주요 소프트웨어 애플리케이션 활용 관련 인증을 거친 데스크톱으로 복잡한 프로젝트도 최상의 성능으로 무리 없이 소화할 수 있습니다.

비즈니스용 HP Wolf Security

하드웨어 기반 상시 보안 기능을 확보하세요. BIOS부터 브라우저에 이르기까지 운영 체제를 면밀히 파악하고 끊임없이 발전하는 솔루션이 새로운 위협을 방지합니다.⁵



HP Z8 G5 워크스테이션 데스크탑 PC

기술 사양

사용 가능한 운영 체제	워크스테이션용 Windows 11 Pro ^{2,3} Ubuntu 22.04 LTS Linux® 지원 ⁵ Red Hat® Enterprise Linux® ⁵
프로세서 제품군	인텔® 제온® 확장 가능한 프로세서
가용 프로세서 ^{6,7,30}	인텔® 제온® Gold 6448Y(2.1GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 60 MB L3 캐시, 32코어, 64스레드) 인텔® 제온® Gold 6444Y(3.6GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 45MB L3 캐시, 16코어, 32스레드) 인텔® 제온® Gold 6442Y(2.6GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.0GHz, 60MB L3 캐시, 24코어, 48스레드) 인텔® 제온® Gold 6438Y+(2.0GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.0GHz, 60MB L3 캐시, 32코어, 64스레드) 인텔® 제온® Gold 6434(3.7GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 22.5MB L3 캐시, 8코어, 16스레드) 인텔® 제온® Gold 6430(2.1GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 3.4GHz, 60MB L3 캐시, 32코어, 64스레드) 인텔® 제온® Gold 6426Y(2.5GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 37.5MB L3 캐시, 16코어, 32스레드) 인텔® 제온® Gold 5420+(2.0GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 52.5MB L3 캐시, 28코어, 56스레드) 인텔® 제온® Gold 5418Y(2.0GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 3.8GHz, 45MB L3 캐시, 24코어, 48스레드) 인텔® 제온® Gold 5416S(2.1GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 30MB L3 캐시, 16코어, 32스레드) 인텔® 제온® Gold 5415+(2.9GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 4.1GHz, 22.5MB L3 캐시, 8코어, 16스레드) 인텔® 제온® Silver 4416+(2.0GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 3.9GHz, 37.5MB L3 캐시, 20코어, 40스레드) 인텔® 제온® Silver 4410Y(2.0GHz 기본 주파수, 인텔® 터보 부스트 기술 적용 시 최대 3.9GHz, 30MB L3 캐시, 12코어, 24스레드)
칩셋	인텔® C741
폼 팩터	타워
최대 메모리	1TB DDR5-4800 ECC SDRAM; ¹¹ 전송 속도 초당 최대 4800MT.
메모리 슬롯	DIMM 16개(듀얼 프로세서 포함)
내장형 스토리지	1TB 최대 12TB 7200rpm SATA 엔터프라이즈 HDD ^{8,40} 512GB 최대 2TB HP Z Turbo Drive NVMe™ M.2 SSD ⁸ 512GB 최대 4TB HP Z 터보 드라이브 PCIe® SSD M.2 ⁸ 512GB 최대 4TB HP Z 터보 드라이브 PCIe® SED Opal 2 M.2 SSD ⁸ 512GB 최대 4TB HP Z 터보 드라이브 듀얼 프로 PCIe® SSD ⁸ 512 GB 최대 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD ^{5,41}
광학 드라이브	HP 슬림형 DVD-ROM; HP 슬림형 블루레이 라이터; HP 슬림형 DVD-Writer ^{9,10}
사용 가능한 그래픽	울트라 하이엔드: NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation (48 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A6000 (48 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A5000 (24 GB GDDR6 dedicated); AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB GDDR6 dedicated); AMD Radeon™ Pro W6800 (32 GB GDDR6 dedicated) ²⁹ 하이엔드: NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A4500 (20 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A4000 (16 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA® A4000E (16 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A2000 (12 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA RTX™ A2000E (12 GB GDDR6 dedicated) ²⁹ 미드레인지: NVIDIA® T1000 (8 GB GDDR6 dedicated); NVIDIA® T1000E (8 GB GDDR6 dedicated); AMD Radeon™ Pro W6600 (8 GB GDDR6 dedicated); Intel® Arc™ Pro A40 (6 GB GDDR6 dedicated); AMD Radeon™ Pro W7600 (8 GB GDDR6 dedicated) ²⁹ 엔트리급: NVIDIA® T1000 (4GB GDDR6 전용); NVIDIA® T400 (4GB GDDR6 전용); AMD Radeon™ RX 6400(4GB GDDR6 전용) ³⁹
오디오	Realtek ALC3205-CG
확장 슬롯	PCIe 3 x16 1개; PCIe 3 x8 1개; PCIe 3 x4 2개; PCIe 5 x16 1개; PCIe 4 x16 2개; PCIe 4 x8 2개 (후면 벌크헤드 액세스는 모든 슬롯을 통해 이용할 수 있으나 PCIe 4 x8 2개는 M.2 전용 내부 액세스입니다(보조 CPU가 설치되어 있지 않을 때 PCIe 4 x16 1개 사용 가능하며, PCIe 3 x16 1개는 보조 CPU가 설치되었을 때 만 사용 가능합니다.))
포트 및 커넥터	전면: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 신호 속도 4개; 헤드폰/마이크 콤보 1개 ³¹ ; 후면: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 포트 6개; 오디오 입력/출력 1개; RJ-45 2개(1GbE AMT, 1GbE, 10GbE(옵션)) ; 부품(옵션): 2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C™ 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
입력 장치	HP USB 비즈니스 슬림 스마트카드 CCID 키보드; HP USB 320K 키보드; HP 125 검정 유선 키보드 ¹³ ; HP 유선 데스크탑 128 레이저 마우스; HP 유선 320M 마우스 ¹³
통신	LAN: Intel® Ethernet Network Adapter I225-T1; Integrated Intel® I219-LM PCIe® GbE, vPro®; Integrated Intel® I210-AT PCIe® GbE, non-vPro®; HP dual-port 10GBase-T NIC; Intel® X550-T2 dual-port GbE NIC; Intel® X550-T2 dual-port 10GbE NIC; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25GbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2911T/2-901 dual-port 1GbE NIC; Allied Telesis AT-2914SX/LC PCIe Fiber NIC; HP 10 GbE SFP+ SR LC Fiber transceiver; HP 25 GbE SFP28 LC Fiber transceiver ³⁹ ; WLAN: 인텔® Wi-Fi 6E AX210 (2x2) 및 Bluetooth® 5.3 무선 카드, 비 v프로®(외장형 안테나 포함)
드라이브 베이	9.5mm ODD 2개 Six PCIe® M.2 SSD; Six 3.5" HDD
소프트웨어	HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; HP Anyware; HP Services Scan; HP Data Science Stack Manager ^{17,18,19,37}
보안 관리	전체 볼륨 암호화; HP Secure Erase; Kensington Lock 슬롯; 보안 인증; TPM 2.0 인증; HP BIOSphere; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP 플랫폼 인증; HP Sure Start; HP Sure Recover; 자체 암호화 드라이브
보안 소프트웨어 라이선스	HP Wolf Pro Security 에디션 ²⁸



HP Z8 G5 워크스테이션 데스크탑 PC

기술 사양

관리 기능	HP 드라이버 팩: HP System Software Manager(다운로드); HP BIOS Configuration Utility(다운로드); HP 스마트 지원
메모리 카드 장치	SD 카드 리더기 1개(옵션)
전원	1700W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC; 1450W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC; 1125W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC1700W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC; 1450W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC; 1125W 내부 전원 공급 장치, 최대 90% 효율, 활성 PFC
치수	21.59 x 55.12 x 44.45cm; 33.2 x 73.4 x 63.6cm (패키지)
무게	최소 22.5kg; (정확한 무게는 구성에 따라 다름(시스템 무게만 해당))
Ecolabels	EPEAT® 등록 구성 이용 가능; TCO 인증 구성 이용 가능 ^{14,15}
Energy star 인증	ENERGY STAR® 인증(구성 지원)
지속 가능한 영향 사양	저할로겐: 40% 재활용(PCR) 플라스틱; 25% ITE 파생 폐쇄 루프 플라스틱; 벌크 패키징 이용 가능; 외부 전원 공급장치 90% 효율; 플라스틱 충전 삽입물에 재활용품 80% 포함; 시스템 팬에 해양 플라스틱 사용; PIR(Post Industrial Recycled) 금속 10%; 상자 내부 폴드 용지 펄프 쿠션은 100% 지속 가능한 소재로 재활용 가능 ^{16,33,34,35,36}
호환 가능한 디스플레이	모든 HP Z 디스플레이 및 HP DreamColor 디스플레이가 지원됩니다. 자세한 정보는 http://www.hp.com/go/zdisplays 를 참고하세요.



HP Z8 G5 워크스테이션 데스크탑 PC

각주

메시지 각주

¹ CPU를 2개 설치하면 코어를 64개 활용할 수 있습니다. 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품 성능을 강화하도록 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.

² 구성 가능한 옵션 기능입니다.

³ Optional, configurable features. Configuration for 136TB requires separate additional purchase including a Z Turbo Quad Pro storage carrier planned to be available in the second half of 2023. Two front accessible NVMe SSDs require a 5.25" bay carrier. For storage drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35GB (for Windows) is reserved for system recovery software.

⁴ 테스트는 미국 국방부(DoD) 계약 용어 또는 군사 목적에 대한 적격성을 증명하는 테스트가 아닙니다. 해당 테스트 결과는 향후 이러한 테스트 조건의 성능을 보장하지 않습니다. 우발적 손상 시에는 HP Accidental Damage Protection 케어팩(옵션)이 필요합니다.

⁵ 비즈니스용 HP Wolf Security를 이용하려면 Windows 10 또는 11 Pro 이상이 필요하고 다양한 HP 보안 기능을 갖추고 있으며 HP Pro, Elite, 워크스테이션 제품에서 사용할 수 있습니다. 포함된 보안 기능과 OS 요구 사항은 제품 세부 정보를 참조하세요.

⁶ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 충분히 활용하기 위해 시스템을 업그레이드하거나, 하드웨어, 드라이버 또는 소프트웨어를 별도로 구매하거나 BIOS를 업데이트해야 할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트되고 활성화됩니다. 고속 인터넷 및 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. http://www.windows.com를 참조하세요.

⁷ CPU를 2개 설치하면 코어를 64개 활용할 수 있습니다. 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품 성능을 강화하도록 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.

⁸ 인텔 v프로™2 엔터프라이즈 기술로 전분야 수준의 보안을 지원합니다. 인텔 v프로™ 엔터프라이즈 기술은 인텔® 제온® W-3400, 인텔® 제온® W-2400 프로세서에만 적용됩니다. 인텔 v프로™를 사용하려면 Windows 10 Pro 64비트 이상, v프로 지원 프로세서, v프로 지원 칩셋, v프로 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN 및 TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. vPro® Essentials 및 Enterprise의 기능은 다를 수 있습니다. http://intel.com/vpro를 참조하세요.

⁹ ECC(오류 정정 코드) 메모리는 데이터 안정성을 강화합니다. ECC 메모리는 인텔® 제온® 프로세서 옵션에서만 지원됩니다.

¹⁰ 그래픽은 별도 판매되거나 옵션 기능으로 제공됩니다.

¹¹ 최대 1TB DDR5의 메모리는 구성 가능한 옵션 기능입니다.

¹² Thunderbolt™ 4 기술과 10GbE 네트워크 연결 포트 2개는 2023년 하반기에 제공될 예정입니다. SuperSpeed USB 20Gbps는 Thunderbolt™ 4에서 사용할 수 없습니다.

¹³ 인터넷 연결이 필요합니다. HP Anyware 소프트웨어와 라이선스는 1년 또는 3년 가입을 통해 이용할 수 있습니다. 구독 기간이 종료되면 갱신이 필요합니다. HP Anyware 구독은 최소 주문 수량이 5인 동시 PCoIP 연결 수(소프트웨어가 아닌 호스트 연결 수에 대한 비용 지불)를 기준으로 합니다. 한정된 기간 동안 HP Anyware Professional 가입에는 ZCentral Remote Boost 및 ZCentral Connect에 대한 액세스 및 지원이 제공되며, 구입을 희망하는 경우 HP 리셀러를 통해 구입하거나 hp.com/Anyware에 문의하시기 바랍니다. ZCentral Remote Boost에는 Windows 10, 11, RHEL/CentOS/7 또는 8, UBUNTU 18.04 또는 20.04 LTS 운영 체제가 필요합니다. macOS(10.14 이상) 운영 체제 및 ThinPro 7.2는 수신자 측에만 지원됩니다. ZCentral Connect에는 Windows(10 또는 11) 또는 Windows Server(2016 또는 2019) 운영 체제, Microsoft Active Directory 및 인텔 액티브 관리 기술이 필요합니다. 시스템 요구 사항을 확인하거나 HP Anyware 및 Anyware Manager를 설치하려면 https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware에서 관리 안내서를 참조하시기 바랍니다.

¹⁴ HP Smart Support는 장치 수준의 구성 데이터 및 상태 정보를 제공하기 위해 제품의 초기 부팅 시 필요한 텔레메트리 데이터를 자동으로 수집하며, 일부 제품에 사전 설치되어 있거나 다운로드할 수 있습니다. HP Smart Support를 활성화하거나 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 http://www.hp.com/smart-support에서 확인하세요.

사양 각주

¹ Windows 에디션 또는 버전에 따라 제공되지 않는 기능이 있습니다. Windows의 기능을 완벽하게 활용하려면 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수도 있습니다. Windows는 자동으로 업데이트 및 활성화됩니다. 고속 인터넷과 Microsoft 계정이 필요합니다. ISP 수수료가 적용될 수 있으며 추후 업데이트를 위해 추가 요구사항이 적용될 수 있습니다. http://www.windows.com를 참조하십시오.

² 워크스테이션용 Windows 11 Pro는 사전 설치될 수 있습니다. 한 번에 Windows 소프트웨어 버전 하나만 사용할 수 있습니다. 두 버전을 전환해서 사용하려면 기존 버전을 삭제하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터 손실을 막기 위해서 운영 체제를 삭제하고 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.

³ 주: Windows 7 및 Windows 8 운영 체제는 본 제품에서 지원되지 않습니다. Windows 7 또는 Windows 8 드라이버는 http://www.support.hp.com 제공되지 않습니다.

⁵ 주: 자세한 Linux® OS/하드웨어 지원 정보는 다음을 참고하세요. http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

⁶ 멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 애플리케이션의 경우 이 기술의 사용에 따른 이점을 얻지 못할 수 있습니다. 성능과 클럭 주파수는 애플리케이션 워크로드, 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호, 브랜딩 및/또는 네이밍은 더 높은 성능을 나타내는 것이 아닙니다.

⁷ 인텔 v프로™는 Windows 10 Pro 64비트 이상, v프로 지원 프로세서, v프로 지원 칩셋, v프로 지원 유선 LAN 및/또는 Wi-Fi 6E WLAN 및 TPM 2.0이 필요합니다. 일부 기능을 실행하려면 타사 소프트웨어를 추가해야 합니다. v프로® 에센셜 및 엔터프라이즈의 기능은 다양합니다. http://intel.com/vpro를 참조하세요.

⁸ 스토리지 드라이브의 경우, 1GB는 10억 바이트입니다. 1TB는 1조 바이트입니다. 포맷 후의 실제 용량은 이보다 적습니다. 최대 35GB(Windows의 경우가 시스템 복구 소프트웨어에 할당되어 있습니다).

⁹ 저작권이 있는 자료의 복제를 엄격히 금지합니다. 실제 속도는 다를 수 있습니다. 더블 레이어 미디어 호환성은 일부 가정용 DVD 플레이어 및 DVD-ROM 드라이브에 따라 큰 차이가 있습니다. DVD RAM을 지원하지 않습니다.

¹⁰ Blu-ray를 사용하면 특정 디스크, 디지털 연결, 호환성/성능 문제가 발생할 수 있으나 이를 제품의 결함으로 볼 수는 없습니다. 모든 시스템에서의 완벽한 재생은 HDMI 디지털 연결이 필요할 수 있으며 디스플레이에서 HDCP를 지원해야 할 수 있습니다. HD-DVD 영화는 이 데스크톱 PC에서 재생할 수 없습니다.

¹¹ 2TB 메모리 구성을 사용하려면 128GB DIMM이 필요하며 이 DIMM은 2023년 전반 상반기에 출시될 예정입니다.

¹² 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요하며 이는 별도로 판매됩니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6(802.11ax)의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다.

¹³ 옵션 또는 추가 기능.

¹⁴ IEEE 16801:2018 EPEAT®에 따른 US EPEAT® 등록을 기반으로 함. 상태는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net를 방문하십시오.

¹⁵ USB Type-C 커넥터를 통해 ENERGY STAR 구성을 선택할 경우 TCO 인증 구성이 가능합니다. ENERGY STAR는 고성능 CPU, 고성능 GPU, 특정 메모리 구성을 조합하여 사용할 수 있습니다.

¹⁶ 일부 전원 공급장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저할로겐이 아닙니다. 구매 후 제공된 서비스 부품을 저할로겐이 아닐 수 있습니다.

¹⁷ HP Performance Advisor 소프트웨어 - HP Performance Advisor를 언제든지 활용하여 첫날부터 HP 워크스테이션의 효과를 극대화할 수 있습니다. 자세히 알아보기 또는 다운로드: https://www.8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html.

¹⁸ HP Support Assistant를 사용하려면 Windows 또는 인터넷 액세스가 필요합니다.

¹⁹ HP Manageability Integration Kit는 http://www.8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html에서 다운로드할 수 있습니다.

²⁰ HP Sure Click을 사용하려면 Windows 11 Pro 또는 Enterprise가 필요합니다. 자세한 내용은 https://bit.ly/2PrLT6A, SureClick을 참조하세요.

²¹ HP Sure Start Gen7은 일부 HP PC 및 워크스테이션에서 사용할 수 있습니다. 제품 사양에서 사용 가능 여부를 확인하세요.

²² HP Sure Recover Gen4는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 개방형 네트워크 연결이 필요합니다. 데이터 손실 방지를 위해 HP Sure Recover를 사용하기 전에 중요한 파일, 데이터, 사진, 비디오 등을 백업해야 합니다.

²³ HP Sure Sense는 Windows 11 Pro 또는 Enterprise가 필요하며, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™, Chromium™을 지원합니다. Microsoft Office 또는 Adobe Acrobat이 설치된 경우 지원되는 첨부 파일에는 Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint) 및 PDF 파일(읽기 전용 모드)이 포함됩니다.

²⁴ HP Sure Run Gen5는 일부 HP PC에서 사용할 수 있으며 Windows 10 이상 버전이 필요합니다.

²⁵ HP Sure Admin은 Windows 10 이상, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit(http://www.hp.com/go/clientmanagement) 그리고 Android 또는 Apple 스토어에서 받는 HP Sure Admin Local Access Authenticator 스마트폰 앱이 필요합니다.

²⁶ HP Secure Erase는 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시 800-88에 설명된 내용에 대한 것입니다.

²⁷ HP BIOSphere Gen6 기능은 플랫폼과 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

²⁸ HP Wolf Pro Security Edition is available preloaded on select SKUs, and, depending on the HP product purchased, includes a license with a term length communicated to you at purchase and in your order confirmation email. The HP Wolf Pro Security Edition software is licensed under the license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 as that EULA is modified by the following: 7. Term. Unless otherwise terminated earlier pursuant to the terms contained in this EULA, the license for the HP Wolf Pro Security Edition is effective upon 4 months after the date the HP Product was shipped by HP and will continue for the term communicated to you at purchase and in your order confirmation email ("Initial Term"). At the end of the Initial Term you may either (a) purchase a renewal license for the HP Wolf Pro Security Edition from HP.com, HP Sales or an HP Channel Partner, or (b) continue using the standard versions of HP Sure Click and HP Sure Sense at no additional cost with no future software updates or HP Support. Notwithstanding the foregoing, the license shall expire no later than one year after the fixed term of the subject license ends.

²⁹ 문자 'E'를 나타내는 NVIDIA 그래픽 카드는 수명이 긴 버전의 카드를 의미합니다.

³⁰ Y = 인텔 Speed Select 기술 지원 - 성능 프로파일 2.0(인텔 SST-PP) + 기능과 SKU는 워크로드 최적화 가속을 위해 내장 가속기(QuickAssist, Dynamic Load Balancer, In-memory Analytics Accelerator)를 지원합니다.

³¹ 전원 I/O는 USB Type-A 포트 중 하나를 통해 배터리 충전 12를 제공합니다.

³² Wi-Fi 6E를 6GHz 대역에서 사용하려면 별도로 판매되는 Wi-Fi 6E 라우터가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한적으로 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 6E의 경우 이전 802.11 사양과 역호환됩니다. Wi-Fi 6E가 지원되는 국가에서 사용 가능합니다.

³³ 각 구성 요소에 포함된 해당 플라스틱 비율은 제품마다 다릅니다.

³⁴ 재활용 플라스틱의 비율은 IEEE 16801:2018 표준의 기준을 바탕으로 합니다.

³⁵ 외부 상자와 골판지 쿠션은 100% 지속 가능한 방식으로 조달되었다고 인증을 받은 재활용 섬유로 만들었습니다.

³⁶ 파이버 충전재는 100% 재활용 우드 파이버와 유기 재료로 제작됩니다.

³⁷ HP Services Scan is provided with Windows Update on select products and will check entitlement on each hardware device to determine if an HP TechPulse-enabled service has been purchased, and will download applicable software automatically. HP TechPulse is a telemetry and analytics platform that provides critical data around devices and applications. For full system requirements or to disable this feature, please visit http://www.hpdaas.com/requirements - Not applicable in China.

³⁹ The NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25GbE SFP28 NIC requires a transceiver in order to connect to a network. Transceivers sold separately.

⁴⁰ Starting November 1, 2023, HP PCs with Windows require Windows to be installed on SSD. HDD can only be configured as additional data drives and not as the boot drive.

⁴¹ Available late 2023.

