



| UNITÀ INTERNE NERE                                |                |                     |  | AS25SBBHRA-MB                 | AS35SBBHRA-MB                 | AS50SDBHRA-MB                 |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Codice commerciale                                |                |                     |  | AACWH3E00                     | AACWL3E00                     | AACX23E00                     |
| Codice EAN                                        |                |                     |  | 6932063865101                 | 6932063865118                 | 6932063865125                 |
| UNITÀ INTERNE BIANCHE                             |                |                     |  | AS25SBBHRA-MW                 | AS35SBBHRA-MW                 | AS50SDBHRA-MW                 |
| Codice commerciale                                |                |                     |  | AACWH0E00                     | AACWL0E00                     | AACX20E00                     |
| Codice EAN                                        |                |                     |  | 6932063810521                 | 6932063810583                 | 6932063822111                 |
| UNITÀ ESTERNA                                     |                |                     |  | 1U25DEBFRA-S                  | 1U35DEBFRA-SI                 | 1U50KEBFRA-S                  |
| Codice commerciale                                |                |                     |  | AACWJ0E00                     | AACWK2E00                     | AACX60E00                     |
| Codice EAN                                        |                |                     |  | 6932063810538                 | 6932063881842                 | 6932063882852                 |
| Dati prestazionali                                |                |                     |  |                               |                               |                               |
| Potenza resa RAFF.                                | nom (min~max)  | kW                  |  | 2,60 (0,8~3,4)                | 3,2 (0,8~3,8)                 | 5,3 (2,0~6,3)                 |
| Potenza resa RISC.                                | nom (min~max)  | kW                  |  | 3,00 (0,7~3,7)                | 3,4 (0,7~4,0)                 | 5,90 (1,35~6,8)               |
| Potenza assorbita RAFF.                           | nom (min~max)  | kW                  |  | 0,65 (0,3~1,2)                | 0,84 (0,3~1,3)                | 1,47 (0,3~2,2)                |
| Potenza assorbita RISC.                           | nom (min~max)  | kW                  |  | 0,81 (0,3~1,4)                | 0,92 (0,3~1,4)                | 1,48 (0,5~2,7)                |
| Classe energetica                                 | EER            | w/w                 |  | 4,00                          | 3,81                          | 3,61                          |
|                                                   | COP            | w/w                 |  | 3,71                          | 3,71                          | 4,00                          |
| Pdesign RAFF.                                     | 35°C           | kW                  |  | 2,6                           | 3,2                           | 5,3                           |
| Pdesign RISC.                                     | (-10°C)        | kW                  |  | 2,5                           | 2,8                           | 4,7                           |
| Classe energetica                                 | SEER           |                     |  | 8,80 (A+++)                   | 8,51 (A+++)                   | 8,51 (A+++)                   |
|                                                   | SCOP           |                     |  | 4,60 (A++)                    | 4,60 (A++)                    | 4,60 (A++)                    |
| Consumo annuo di energia RAFF.                    |                | kWh/a               |  | 103                           | 132                           | 218                           |
| Consumo annuo di energia RISC.                    |                | kWh/a               |  | 761                           | 852                           | 1430                          |
| Unità Interna                                     |                |                     |  |                               |                               |                               |
| Alimentazione                                     |                | Ph/V/Hz             |  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  |
| Volume aria trattato                              | H              | m³/h                |  | 610                           | 630                           | 830                           |
| Deumidificazione                                  |                | L/h                 |  | 1,2                           | 1,4                           | 2,3                           |
| Potenza sonora RAFF.                              | H              | dB(A)               |  | 58                            | 60                            | 60                            |
| Potenza sonora RISC.                              | H              | dB(A)               |  | 58                            | 60                            | 60                            |
| Pressione sonora RAFF.                            | H / M / L / SL | dB(A)               |  | 38/33/27/19                   | 39/34/28/20                   | 44/40/36/31                   |
| Pressione sonora RISC.                            | H / M / L / SL | dB(A)               |  | 36/31/27/19                   | 35/32/28/20                   | 44/40/36/31                   |
| Dimensioni nette                                  | L x P x H      | mm                  |  | 812x296x203                   | 812x296x203                   | 983x221x322                   |
| Dimensioni imballo                                | L x P x H      | mm                  |  | 876x365x272                   | 876x365x272                   | 1050x397x301                  |
| Peso netto / lordo                                |                | kg                  |  | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9                    | 11,6 / 14,4                   |
| Unità Esterna                                     |                |                     |  |                               |                               |                               |
| Alimentazione                                     |                | Ph/V/Hz             |  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  |
| Potenza sonora                                    | H              | dB                  |  | 63                            | 63                            | 65                            |
| Pressione sonora                                  | H              | dB(A)               |  | 63                            | 63                            | 65                            |
| Corrente max assorbita                            |                | A                   |  | 6,2                           | 6,9                           | 12,3                          |
| Dimensioni nette                                  | L x P x H      | mm                  |  | 753x275x549                   | 753x275x549                   | 820x306x642                   |
| Dimensioni imballo                                | L x P x H      | mm                  |  | 876x365x272                   | 876x365x272                   | 1050x397x301                  |
| Peso netto / lordo                                |                | kg                  |  | 22,4 / 24,8                   | 24,0 / 26,4                   | 36,3 / 39,1                   |
| Tipo compressore                                  |                |                     |  | Inverter single rotary        | Inverter single rotary        | Inverter single rotary        |
| Marca compressore                                 |                |                     |  | Rechi                         | Highly                        | Highly                        |
| Dati Idraulici                                    |                |                     |  |                               |                               |                               |
| Refrigerante                                      |                |                     |  | R32                           | R32                           | R32                           |
| Tubazione liquido Ø                               | Ø              | mm                  |  | 6,35                          | 6,35                          | 6,35                          |
| Tubazione gas Ø                                   | Ø              | mm                  |  | 9,5                           | 9,5                           | 12,7                          |
| Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m              |                     |  | 5                             | 5                             | 7                             |
| Lunghezza tubazioni max                           | m              |                     |  | 20                            | 20                            | 25                            |
| Dislivello max UI - UE                            | m              |                     |  | 10                            | 10                            | 15                            |
| Carica refrigerante in fabbrica                   |                | kg                  |  | 0,54                          | 0,55                          | 1,10                          |
| Tonnellate equivalenti di CO <sub>2</sub>         |                | tCO <sub>2</sub> EQ |  | 0,36                          | 0,37                          | 0,74                          |
| Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.          |                | g/m                 |  | 20                            | 20                            | 20                            |
| Limiti di funzionamento RAFF.                     | min~max        | °C                  |  | 21÷35°C (in) / -20÷50°C (out) | 21÷35°C (in) / -20÷50°C (out) | 21÷35°C (in) / -20÷50°C (out) |
| Limiti di funzionamento RISC.                     | min~max        | °C                  |  | 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out) | 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out) | 10÷27°C (in) / -20÷24°C (out) |
| Telecomando di serie                              |                |                     |  | YR-HJ                         | YR-HJ                         | YR-HJ                         |



| UNITÀ INTERNE NERE                                |                |         | AS25SBBHRA-MB + AS25SBBHRA-MB |              | AS25SBBHRA-MB + AS35SBBHRA-MB |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Codice commerciale                                |                |         | AACWH3E00                     |              | AACWH3E00                     |              |
| Codice EAN                                        |                |         | 6932063865101                 |              | 6932063865101                 |              |
| UNITÀ INTERNE BIANCHE                             |                |         | AS25SBBHRA-MW + AS25SBBHRA-MW |              | AS25SBBHRA-MW + AS35SBBHRA-MW |              |
| Codice commerciale                                |                |         | AACWH0E00                     |              | AACWH0E00                     |              |
| Codice EAN                                        |                |         | 6932063810521                 |              | 6932063810521                 |              |
| UNITÀ ESTERNA                                     |                |         | H2U14MAAOUT                   |              | H2U14MAAOUT                   |              |
| Codice commerciale                                |                |         | AAB0S6E00                     |              | AAB0S6E00                     |              |
| Codice EAN                                        |                |         | 6932063803806                 |              | 6932063803806                 |              |
| Dati prestazionali                                |                |         |                               |              |                               |              |
| Potenza resa RAFF.                                | nom (min~max)  | kW      | 4,0 (1,0~4,7)                 |              | 4,0 (1,0~4,8)                 |              |
| Potenza resa RISC.                                | nom (min~max)  | kW      | 4,4 (1,8~5,0)                 |              | 4,4 (1,8~5,2)                 |              |
| Potenza assorbita RAFF.                           | nom (min~max)  | kW      | 1,0 (0,3~1,6)                 |              | 1,0 (0,3~1,6)                 |              |
| Potenza assorbita RISC.                           | nom (min~max)  | kW      | 1,16 (0,4~1,8)                |              | 1,16 (0,4~1,8)                |              |
| Classe energetica                                 | EER            | w/w     | 4,00                          |              | 4,00                          |              |
|                                                   | COP            | w/w     | 4,10                          |              | 4,10                          |              |
| Pdesign RAFF.                                     | 35°C           | kW      | 4,0                           |              | 4,0                           |              |
| Pdesign RISC.                                     | (-10°C)        | kW      | 3,3                           |              | 3,3                           |              |
| Classe energetica                                 | SEER           |         | 6,20 (A++)                    |              | 6,20 (A++)                    |              |
|                                                   | SCOP           |         | 4,00 (A+)                     |              | 4,00 (A+)                     |              |
| Consumo annuo di energia RAFF.                    |                | kWh/a   | 226                           |              | 226                           |              |
| Consumo annuo di energia RISC.                    |                | kWh/a   | 1155                          |              | 1155                          |              |
| Unità Interna                                     |                |         |                               |              |                               |              |
| Alimentazione                                     |                | Ph/V/Hz | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50 | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50 |
| Volume aria trattato                              | H              | m³/h    | 610                           | 610          | 610                           | 630          |
| Deumidificazione                                  |                | L/h     | 1,2                           | 1,2          | 1,2                           | 1,4          |
| Potenza sonora RAFF.                              | H              | dB(A)   | 58                            | 58           | 58                            | 60           |
| Potenza sonora RISC.                              | H              | dB(A)   | 58                            | 58           | 58                            | 60           |
| Pressione sonora RAFF.                            | H / M / L / SL | dB(A)   | 38/33/27/19                   | 38/33/27/19  | 38/33/27/19                   | 39/34/28/20  |
| Pressione sonora RISC.                            | H / M / L / SL | dB(A)   | 36/31/27/19                   | 36/31/27/19  | 36/31/27/19                   | 35/32/28/20  |
| Dimensioni nette                                  | L x P x H      | mm      | 812x296x203                   | 812x296x203  | 812x296x203                   | 812x296x203  |
| Dimensioni imballo                                | L x P x H      | mm      | 876x365x272                   | 876x365x272  | 876x365x272                   | 876x365x272  |
| Peso netto / lordo                                |                | kg      | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9   | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9   |
| Unità Esterna                                     |                |         |                               |              |                               |              |
| Alimentazione                                     |                | Ph/V/Hz | 1/220~240/50                  |              | 1/220~240/50                  |              |
| Potenza sonora                                    | H              | dB      | 2200                          |              | 2200                          |              |
| Pressione sonora                                  | H              | dB(A)   | 62                            |              | 62                            |              |
| Corrente max assorbita                            |                | A       | 52                            |              | 52                            |              |
| Dimensioni nette                                  | L x P x H      | mm      | 800x275x553                   |              | 800x275x553                   |              |
| Dimensioni imballo                                | L x P x H      | mm      | 954x409x625                   |              | 954x409x625                   |              |
| Peso netto / lordo                                |                | kg      | 34,0 / 37,0                   |              | 34,0 / 37,0                   |              |
| Tipo compressore                                  |                |         | Inverter twin rotary          |              | Inverter twin rotary          |              |
| Marca compressore                                 |                |         | Highly                        |              | Highly                        |              |
| Dati Idraulici                                    |                |         |                               |              |                               |              |
| Refrigerante                                      |                |         | R32                           |              | R32                           |              |
| Tubazione liquido                                 | Ø              | mm      | 2x6,35                        |              | 2x6,35                        |              |
| Tubazione gas                                     | Ø              | mm      | 2x9,52                        |              | 2x9,52                        |              |
| Lunghezza totale tubazioni max                    |                | m       | 30                            |              | 30                            |              |
| Lunghezza tubazioni max singola linea UE - UI     |                | m       | 20                            |              | 20                            |              |
| Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante |                | m       | 20                            |              | 20                            |              |
| Dislivello max UI - UE                            |                | m       | 15                            |              | 15                            |              |
| Dislivello max UI - UI                            |                | m       | 15                            |              | 15                            |              |
| Carica refrigerante in fabbrica                   |                | kg      | 1,0                           |              | 1,0                           |              |
| Tonnellate equivalenti di CO2                     |                | tCO2EQ  | 0,68                          |              | 0,68                          |              |
| Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.          |                | g/m     | 20                            |              | 20                            |              |
| Limiti di funzionamento RAFF.                     | min~max        | °C      | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) |              | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) |              |
| Limiti di funzionamento RISC.                     | min~max        | °C      | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |              | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |              |
| Telecomando di serie                              |                |         | YR-HJ                         |              | YR-HJ                         |              |



| UNITÀ INTERNE NERE                                |  |                | AS25SBBHRA-MB + AS25SBBHRA-MB |                               | AS25SBBHRA-MB + AS35SBBHRA-MB |                               | AS35SBBHRA-MB + AS35SBBHRA-MB |                               |
|---------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Codice commerciale                                |  |                | AACWH3E00                     |                               | AACWH3E00                     |                               | AACWL3E00                     |                               |
| Codice EAN                                        |  |                | 6932063865101                 |                               | 6932063865101                 |                               | 6932063865118                 |                               |
| UNITÀ INTERNE BIANCHE                             |  |                | AS25SBBHRA-MW + AS25SBBHRA-MW |                               | AS25SBBHRA-MW + AS35SBBHRA-MW |                               | AS35SBBHRA-MW + AS35SBBHRA-MW |                               |
| Codice commerciale                                |  |                | AACWH0E00                     |                               | AACWH0E00                     |                               | AACWL0E00                     |                               |
| Codice EAN                                        |  |                | 6932063810521                 |                               | 6932063810521                 |                               | 6932063810583                 |                               |
| UNITÀ ESTERNA                                     |  |                | H2U18MAAOUT                   |                               | H2U18MAAOUT                   |                               | H2U18MAAOUT                   |                               |
| Codice commerciale                                |  |                | AAB0T7E00                     |                               | AAB0T7E00                     |                               | AAB0T7E00                     |                               |
| Codice EAN                                        |  |                | 6932063803066                 |                               | 6932063803066                 |                               | 6932063803066                 |                               |
| Dati prestazionali                                |  |                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Potenza resa RAFF.                                |  | nom (min~max)  | kW                            | 5,0 (1,3~5,8)                 |                               | 5,0 (1,3~5,9)                 |                               | 5,0 (1,3~6,0)                 |
| Potenza resa RISC.                                |  | nom (min~max)  | kW                            | 5,2 (1,6~6,5)                 |                               | 5,2 (1,6~6,6)                 |                               | 5,2 (1,6~6,7)                 |
| Potenza assorbita RAFF.                           |  | nom (min~max)  | kW                            | 1,45 (0,35~1,8)               |                               | 1,45 (0,35~1,9)               |                               | 1,45 (0,38~1,9)               |
| Potenza assorbita RISC.                           |  | nom (min~max)  | kW                            | 1,4 (0,52~1,8)                |                               | 1,4 (0,52~1,8)                |                               | 1,4 (0,52~1,9)                |
| Classe energetica                                 |  | EER            | w/w                           | 3,45                          |                               | 3,45                          |                               | 3,45                          |
|                                                   |  | COP            | w/w                           | 3,71                          |                               | 3,71                          |                               | 3,71                          |
| Pdesign RAFF.                                     |  | 35°C           | kW                            | 5,0                           |                               | 5,0                           |                               | 5,0                           |
| Pdesign RISC.                                     |  | (-10°C)        | kW                            | 4,7                           |                               | 4,7                           |                               | 4,7                           |
| Classe energetica                                 |  | SEER           |                               | 6,50 (A++)                    |                               | 6,50 (A++)                    |                               | 6,50 (A++)                    |
|                                                   |  | SCOP           |                               | 4,00 (A+)                     |                               | 4,00 (A+)                     |                               | 4,00 (A+)                     |
| Consumo annuo di energia RAFF.                    |  |                | kWh/a                         | 269                           |                               | 269                           |                               | 269                           |
| Consumo annuo di energia RISC.                    |  |                | kWh/a                         | 1645                          |                               | 1645                          |                               | 1645                          |
| Unità Interna                                     |  |                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Alimentazione                                     |  |                | Ph/V/Hz                       | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  | 1/220~240/50                  |
| Volume aria trattato                              |  | H              | m³/h                          | 610                           | 610                           | 610                           | 630                           | 630                           |
| Deumidificazione                                  |  |                | L/h                           | 1,2                           | 1,2                           | 1,2                           | 1,4                           | 1,4                           |
| Potenza sonora RAFF.                              |  | H              | dB(A)                         | 58                            | 58                            | 58                            | 60                            | 60                            |
| Potenza sonora RISC.                              |  | H              | dB(A)                         | 58                            | 58                            | 58                            | 60                            | 60                            |
| Pressione sonora RAFF.                            |  | H / M / L / SL | dB(A)                         | 38/33/27/19                   | 38/33/27/19                   | 38/33/27/19                   | 39/34/28/20                   | 39/34/28/20                   |
| Pressione sonora RISC.                            |  | H / M / L / SL | dB(A)                         | 36/31/27/19                   | 36/31/27/19                   | 36/31/27/19                   | 35/32/28/20                   | 35/32/28/20                   |
| Dimensioni nette                                  |  | L x P x H      | mm                            | 812x296x203                   | 812x296x203                   | 812x296x203                   | 812x296x203                   | 812x296x203                   |
| Dimensioni imballo                                |  | L x P x H      | mm                            | 876x365x272                   | 876x365x272                   | 876x365x272                   | 876x365x272                   | 876x365x272                   |
| Peso netto / lordo                                |  |                | kg                            | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9                    | 8,8 / 10,9                    |
| Unità Esterna                                     |  |                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Alimentazione                                     |  |                | Ph/V/Hz                       | 1/220~240/50                  |                               | 1/220~240/50                  |                               | 1/220~240/50                  |
| Potenza sonora                                    |  | H              | dB                            | 2400                          |                               | 2400                          |                               | 2400                          |
| Pressione sonora                                  |  | H              | dB(A)                         | 63                            |                               | 63                            |                               | 63                            |
| Corrente max assorbita                            |  |                | A                             | 53                            |                               | 53                            |                               | 53                            |
| Dimensioni nette                                  |  | L x P x H      | mm                            | 800x275x553                   |                               | 800x275x553                   |                               | 800x275x553                   |
| Dimensioni imballo                                |  | L x P x H      | mm                            | 954x409x625                   |                               | 954x409x625                   |                               | 954x409x625                   |
| Peso netto / lordo                                |  |                | kg                            | 36,0 / 39,0                   |                               | 36,0 / 39,0                   |                               | 36,0 / 39,0                   |
| Tipo compressore                                  |  |                |                               | Inverter twin rotary          |                               | Inverter twin rotary          |                               | Inverter twin rotary          |
| Marca compressore                                 |  |                |                               | Highly                        |                               | Highly                        |                               | Highly                        |
| Dati Idraulici                                    |  |                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Refrigerante                                      |  |                |                               | R32                           |                               | R32                           |                               | R32                           |
| Tubazione liquido                                 |  | Ø              | mm                            | 2x6,35                        |                               | 2x6,35                        |                               | 2x6,35                        |
| Tubazione gas                                     |  | Ø              | mm                            | 2x9,52                        |                               | 2x9,52                        |                               | 2x9,52                        |
| Lunghezza totale tubazioni max                    |  |                | m                             | 30                            |                               | 30                            |                               | 30                            |
| Lunghezza tubazioni max singola linea UE - UI     |  |                | m                             | 20                            |                               | 20                            |                               | 20                            |
| Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante |  |                | m                             | 20                            |                               | 20                            |                               | 20                            |
| Dislivello max UI - UE                            |  |                | m                             | 15                            |                               | 15                            |                               | 15                            |
| Dislivello max UI - UI                            |  |                | m                             | 15                            |                               | 15                            |                               | 15                            |
| Carica refrigerante in fabbrica                   |  |                | kg                            | 1,1                           |                               | 1,1                           |                               | 1,1                           |
| Tonnellate equivalenti di CO <sub>2</sub>         |  |                | tCO <sub>2</sub> EQ           | 0,74                          |                               | 0,74                          |                               | 0,74                          |
| Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.          |  |                | g/m                           | 20                            |                               | 20                            |                               | 20                            |
| Limiti di funzionamento RAFF.                     |  | min~max        | °C                            | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) |                               | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) |                               | 21÷35°C (in) / -10÷43°C (out) |
| Limiti di funzionamento RISC.                     |  | min~max        | °C                            | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |                               | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |                               | 10÷27°C (in) / -15÷24°C (out) |
| Telecomando di serie                              |  |                |                               | YR-HJ                         |                               | YR-HJ                         |                               | YR-HJ                         |

# SPHERA

## COMBINAZIONI MULTISPLIT 2 ambienti

**H2U14MAAOUT** (I valori in tabella si riferiscono alla linea **SPHERA**)

| RAFFRESCAMENTO |    |    |                   |      |                           |      |      |                        |      |      |                        |     |     |      |      |               |
|----------------|----|----|-------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|------------------------|-----|-----|------|------|---------------|
| Combinazioni   |    |    | Potenza resa (kW) |      | Potenza resa sistema (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente assorbita (A) |     |     | EER  | SEER | Classe energ. |
| UI             | A  | B  | A                 | B    | min                       | nom  | max  | min                    | nom  | max  | min                    | nom | max |      |      |               |
| 2              | 25 | 25 | 2,00              | 2,00 | 1,10                      | 4,00 | 4,70 | 0,30                   | 1,00 | 1,63 | 1,3                    | 4,5 | 7,3 | 4,00 | 6,20 | A++           |
|                | 25 | 35 | 1,90              | 2,10 | 1,10                      | 4,00 | 4,80 | 0,30                   | 1,00 | 1,65 | 1,3                    | 4,5 | 7,4 | 4,00 | 6,20 | A++           |

| RISCALDAMENTO |    |    |                   |      |                           |      |      |                        |      |      |                        |     |     |      |      |               |
|---------------|----|----|-------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|------------------------|-----|-----|------|------|---------------|
| Combinazioni  |    |    | Potenza resa (kW) |      | Potenza resa sistema (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente assorbita (A) |     |     | COP  | SCOP | Classe energ. |
| UI            | A  | B  | A                 | B    | min                       | nom  | max  | min                    | nom  | max  | min                    | nom | max |      |      |               |
| 2             | 25 | 25 | 2,20              | 2,20 | 1,80                      | 4,40 | 5,00 | 0,38                   | 1,07 | 1,75 | 1,7                    | 4,8 | 7,8 | 4,10 | 4,00 | A+            |
|               | 25 | 35 | 2,00              | 2,40 | 1,80                      | 4,40 | 5,20 | 0,38                   | 1,07 | 1,80 | 1,7                    | 4,8 | 8,1 | 4,10 | 4,00 | A+            |

**H2U18MAAOUT** (I valori in tabella si riferiscono alla linea **SPHERA**)

| RAFFRESCAMENTO |    |    |                   |      |                           |      |      |                        |      |      |                        |     |     |      |      |               |
|----------------|----|----|-------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|------------------------|-----|-----|------|------|---------------|
| Combinazioni   |    |    | Potenza resa (kW) |      | Potenza resa sistema (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente assorbita (A) |     |     | EER  | SEER | Classe energ. |
| UI             | A  | B  | A                 | B    | min                       | nom  | max  | min                    | nom  | max  | min                    | nom | max |      |      |               |
| 2              | 25 | 25 | 2,50              | 2,50 | 1,30                      | 5,00 | 5,80 | 0,35                   | 1,45 | 1,80 | 1,6                    | 6,5 | 8,1 | 3,45 | 6,50 | A++           |
|                | 25 | 35 | 2,40              | 2,60 | 1,30                      | 5,00 | 5,90 | 0,35                   | 1,45 | 1,85 | 1,6                    | 6,5 | 8,3 | 3,45 | 6,50 | A++           |
|                | 35 | 35 | 2,50              | 2,50 | 1,40                      | 5,00 | 6,00 | 0,38                   | 1,45 | 1,90 | 1,7                    | 6,5 | 8,5 | 3,45 | 6,50 | A++           |

| RISCALDAMENTO |    |    |                   |      |                           |      |      |                        |      |      |                        |     |     |      |      |               |
|---------------|----|----|-------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------|------|------|------------------------|-----|-----|------|------|---------------|
| Combinazioni  |    |    | Potenza resa (kW) |      | Potenza resa sistema (kW) |      |      | Potenza assorbita (kW) |      |      | Corrente assorbita (A) |     |     | COP  | SCOP | Classe energ. |
| UI            | A  | B  | A                 | B    | min                       | nom  | max  | min                    | nom  | max  | min                    | nom | max |      |      |               |
| 2             | 25 | 25 | 2,60              | 2,60 | 1,60                      | 5,20 | 6,50 | 0,52                   | 1,40 | 1,75 | 2,3                    | 6,3 | 7,8 | 3,71 | 4,00 | A+            |
|               | 25 | 35 | 2,50              | 2,70 | 1,60                      | 5,20 | 6,60 | 0,52                   | 1,40 | 1,83 | 2,3                    | 6,3 | 8,2 | 3,71 | 4,00 | A+            |
|               | 35 | 35 | 2,60              | 2,60 | 1,80                      | 5,20 | 6,70 | 0,55                   | 1,40 | 1,87 | 2,5                    | 6,3 | 8,4 | 3,71 | 4,00 | A+            |