Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Izboljšajte zmogljivost s cenovno ugodnimi možnostmi in veliko prostora na zaslonu

S tem zanesljivim in cenovno ugodnim prenosnim računalnikom z diagonalo zaslona 38,1 cm (15 palcev) povečajte storilnost v pisarni ali na poti. Ta vsestranski prenosni računalnik, ki z zmogljivim procesorjem Intel®[2] in nadgrajenimi specifikacijami podpira ključne poslovne naloge, zagotavlja, da boste vedno pokazali svojo profesionalno plat.

Prilagodljiv za vse poslovne potrebe

Odkrijte moč sodobnih prenosnih računalnikov z orodji, pripravljenimi za podjetja, ki zagotavljajo ključno zmogljivost za vsakodnevno delo povsod.

Preizkušena zanesljivost in vzdržljivost

Opravil je preizkus MIL-STD[3], ki pomaga zagotavljati, da vaš prenosni računalnik HP 250R izpolnjuje ali celo presega HP-jeve standarde vzdržljivosti.

Izboljšana varnost pri vpisu (ESS)

Zagotovite varstvo podatkov in zmanjšajte tveganje vdorov in napadov s ponarejanjem identitete z ESS[4] za biometrično preverjanje pristnosti.



*Slika izdelka se lahko razlikuje od dejanskega izdelka

Trajnost v praksi

Zasnovan z namenom

Prenosni računalnik HP 250R G10, registriran pri EPEAT Climate+ Gold[6] v ZDA in certificiran TCO, je dobavljen v embalaži, ki vsebuje papir iz certificiranih ali recikliranih virov.[5]

Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Posebnosti

Prilagodljiv za vse poslovne potrebe
Odkrijte zmogljivost sodobnih osebnih računalnikov z nadgrajenimi procesorji in orodji, pripravljenimi za podjetja. Ti HP-jevi prenosniki zagotavljajo zmogljivost, potrebno za vsakodnevno uporabo ne glede na to, kje delate. Prilagodljivi in prenosljivi ponujajo različne možnosti za vse poslovne potrebe.

Preizkušen za zanesljivost in vzdržljivost
Opravil je preizkus MIL-STD[3] za strojno opremo in sisteme, ki pomaga zagotavljati, da vaš prenosni računalnik HP 250R z diagonalo zaslona 39,62 cm (15,6 palca G10) izpolnjuje ali celo presega HP-jeve standarde za trpežnost in tako pomaga zmanjševati skupne stroške lastništva.

Advanced Windows Enhanced Sign-in Security (ESS)
Z možnostjo ESS zagotovite, da podatki ostanejo zaščiteni, ter zmanjšajte tveganje za kršitve varnosti podatkov in napade.[4] Ločevanje biometričnih podatkov in uporaba funkcij strojne in programske opreme zagotavljata zanesljivo in varno okolje za biometrično preverjanje pristnosti.

Zasnovan z namenom
Prenosni računalnik HP 250R G10, registriran pri EPEAT Climate+ Gold[6] v ZDA in certificiran TCO, je dobavljen v embalaži, ki vsebuje papir iz certificiranih ali recikliranih virov.[5]

HP priporoča Windows 11 Pro za podjetja
Z operacijskim sistemom Windows 11[1] in HP-jevo tehnologijo za sodelovanje, varnost in povezovanje lahko delate kjer koli, ne da bi morali sprejeti kompromise glede zmogljivosti. Povzemite in predelajte vsebino, pridobite ustrezna priporočila za vsebino in ostanite organizirani s programom Microsoft Copilot.[8]

® Večjedrni procesor Intel
Konfigurirajte procesor HP 250R G10 za popolno kombinacijo zmogljivosti, hitrega delovanja in vrednosti. Izberite procesor Intel® Core™ i7 , ki bo z več procesorskimi jedri nemoteno in zanesljivo obvladal več delovnih nalog.[2,9]

Poskrbite za najboljši videz celo pri šibki svetlobi
Dodatna kamera FHD[9] zagotavlja vizualno čiste slike, funkcija temporalnega odpravljanja hrupa pa izboljšuje kakovost videoposnetkov pri slabih pogojih osvetlitve ter zmanjšuje učinke vizualnega hrupa in slikovnih točk, s čimer se omogoči večja ločljivost, pri kateri so vidne vse podrobnosti.

Povezljivost brez težav
Z dodatnim vmesnikom Wi-Fi 6 gigabitne hitrosti[9,10,11] ter dodatnim kombiniranim vmesnikom WLAN 802.11ax in Bluetooth® si zagotovite hitro in zanesljivo povezavo v obremenjenih brezžičnih okoljih.[9,10,12]

Zaščita zasebnosti
Z vgrajeno HP-jevo kamero za zaščito zasebnosti[13] s fizičnim zapiralom, ki vas ščiti pred zlonamernim opazovanjem, lahko delate povsem brez skrbi, saj se ne boste nikoli več spraševali, ali vas kdo opazuje.

Ojačano preverjanje pristnosti s prstnim odtisom
S tipalom prstnih odtisov, ki ujemanje preverja v gostitelju zaščitite prenosni računalnik pred tveganji s strojno in škodljivo programsko opremo. [9] Zajemite, zaščitite in shranite svoje biometrične podatke, medtem ko gostiteljski sistem ščiti celovitost in zasebnost prstnega odtisa.

Zaščitite ključne podatke
Vgrajeni varnostni čip TPM (Trusted Platform Module) zagotavlja ključe za šifriranje na osnovi strojne opreme za zaščito podatkov, e-pošte in uporabniških poverilnic.[14]

Najnovejša povezljivost
Polnite naprave in pripomočke USB-C® ter prenašajte podatke vanje in iz njih. Večfunkcijski priključek USB-C® z možnostjo hitrega polnjenja lahko odpravi potrebo po napajalniku, s čimer prihrani čas in denar.[15]

Na tekočine odporna tipkovnica
Ne bojte se prahu in polite tekočine ter svojo naložbo zaščitite s tipkovnico, ki ima pod tipkami dodatno plast zaščite.[16]

Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Tehnični opis

Razpoložljivi operacijski sistemi	Windows 11 Pro[1] Windows 11 Home – HP priporoča Windows 11 Pro for business[1] FreeDOS
Družina procesorjev	Procesor Intel® Core™ 7 Procesor Intel® Core™ 5 Procesor Intel® Core™ 3
Razpoložljivi procesorji[2,3,4]	Intel® Core™ 7 150U (do 5,4 GHz s tehnologijo Intel® Turbo Boost, 12 MB predpomnilnika L3, 10 jeder, 12 niti) z grafično kartico Intel® UHD Intel® Core™ 5 120U (do 5 GHz s tehnologijo Intel® Turbo Boost, 12 MB predpomnilnika L3, 10 jeder, 12 niti) z grafično kartico Intel® UHD Intel® Core™ 3 100U (do 4,7 GHz s tehnologijo Intel® Turbo Boost, 10 MB predpomnilnika L3, 6 jeder, 8 niti) z grafično kartico Intel® UHD
Barva izdelka	Turbo srebrna; Pepelno srebrna;
Največji pomnilnik	16-GB pomnilnik DDR5-5200 MT/s; (Hitrosti prenosa podatkov do 5200 MT/s.) Reži nista dostopni za stranke in ju ni mogoče nadgraditi. Zagotavlja podporo za dvokanalni pomnilnik.[5]
Pomnilniške reže	2 SODIMM
Notranji pomnilnik	256 GB največ 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD[6]
Velikost zaslona (diagonala, metrični sistem)	39,6 cm (15,6")
Prikaz[9,10,11,12]	Zaslon FHD (1920 x 1080) IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), ozkim okvirjem, zaščito proti bleščanju, 300 niti in 45 % NTSC; Zaslon HD (1366 x 768) SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), ozkim okvirjem, zaščito proti bleščanju, 250 niti in 45 % NTSC; Zaslon FHD (1920 x 1080) SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), ozkim okvirjem, zaščito proti bleščanju, 300 niti in 45 % NTSC
Razpoložljiva grafika	Vgrajeni: Grafična kartica Intel®
Zvočna kartica	Dva stereo zvočnika, mikrofona z dvojnim poljem
Vrata in priključki	1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s (napajanje prek USB-ja, DisplayPort™ 1.4, HP-jeva funkcija spanja in polnjenja); 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 5 Gb/s; 1 priključek za omrežno napajanje; 1 priključek HDMI 1.4b; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon ; (Kabli niso priloženi.)
Vhodne naprave	Teksturirana tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in dodatno osvetlitvijo[51]; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika
Komunikacije	(Zagotovljena je združljivost z napravami s potrdilom Miracast.[8]); ; Brezžična kartica Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) in Bluetooth® 5,2, ni vPro®; brezžična kartica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) in Bluetooth® 5.4
Fotoaparat	Kamera 720p HD s časovnim odpravljanjem hrupa (pri nekaterih modelih); kamera 1080p FHD s časovnim odpravljanjem hrupa (pri nekaterih modelih) [9,10]
Programska oprema	30-dnevna preizkusna različica za spletno zaščito McAfee[16]; Nakup zbirke Microsoft Office (naprodaj ločeno); Promocija Dropbox; Ponudba Adobe; Dokumentacija HP; HP-jeve nastavitve zasebnosti; HP SSRM; HP Support Assistant[17]; HP Connection Optimizer; HP Touchpoint Customizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Setup Integrated OOBE; Iskanje Bing za IE11; HP Smart; HP System Event Utility; HSA Telemetry za komercialno uporabo; HSA Fusion za komercialno uporabo; Microsoft Push-Button Reset; Copilot v operacijskem sistemu Windows s tipko Copilot[21]
Upravljanje varnosti	HP BIOS Recovery

Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Tehnični opis

Napajanje	65-vatni pametni zunanji napajalnik HP za izmenični tok; 65-vatni pametni zunanji napajalnik HP EM za izmenični tok; 45-vatni pametni zunanji napajalnik HP za izmenični tok; 65-vatni napajalnik HP USB Type-C® brez halogenih snovi[15]
Vrsta akumulatorja	3-celični litij-ionski polimerni akumulator HP Long Life (41 Wh)[13]; Akumulator je notranji in ga stranka ne more zamenjati sama. Servis je zagotovljen na podlagi garancije. Hitro polnjenje do 50 % v 45 minutah.[14]
Mere	35,98 × 23,6 × 1,17 cm (na sprednji strani) 35,98 x 23,6 x 1,57 cm (na zadnji strani); (Merjenje višine na sprednji strani je bilo opravljeno blizu sprednjega roba na začetku zoženega dela spodnjega pokrova ohišja. Merjenje višine na zadnji strani je bilo opravljeno blizu zadnjega roba na koncu zoženega dela spodnjega pokrova ohišja.)[52]; 6,9 x 48,3 x 30,5 cm (Paket) Velikost embalaže izdelka se razlikuje glede na izbrane možnosti. Za podrobnejše podatke o velikosti embalaže se obrnite na svojega HP-jevega zastopnika. Za podrobne informacije o embalaži odprite HP-jev vodnik za embalažo poslovnih prenosnih računalnikov (HP Commercial Notebooks Packaging Guide) na naslovu (https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c08960410.pdf)
Teža	Že od 1,59 kg; (Teža je odvisna od konfiguracije. Ne vključuje napajalnika.)
Ekološke oznake	Na voljo so konfiguracije, registrirane za EPEAT®; Registracija EPEAT® Silver; Registracija EPEAT® Gold; Potrdilo TCO[18]
Potrdilo Energy Star	Certifikat ENERGY STAR®
Specifikacije trajnostnega vpliva	Vsaj 50 % reciklirane kovine; Ogljični odtis izdelka; HP-jeva papirna embalaža je izdelana iz recikliranih ali certificiranih trajnostnih virov.; Vsebuje vsaj 20 % poporabniške reciklirane plastike; Ohišje zvočnikov vsebuje vsaj 5 % plastike, ki bi končala v oceanu; Nizka vsebnost halogenih snovi; na voljo je pakiranje v zbirni embalaži[19]
Garancija	HP-jeve storitve ponujajo možnosti omejene 1-letne ali 3-letne garancije in 90-dnevne omejene garancije na programsko opremo, odvisno od države; Za akumulatorje privzeto velja omejena enoletna garancija, razen za akumulatorje z dolgo življenjsko dobo, za katere velja enaka omejena enoletna ali triletna garancija kot za platformo. Dodatne informacije o akumulatorju so na voljo na spletnem mestu http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Na voljo so tudi storitve popravila na mestu uporabe in podaljšanja kritja. Storitve HP Care Pack so dodatne podaljšane storitvene pogodbe, ki presegajo standardno omejeno garancijo. Za izbiro ustrezne ravni storitev za svoj HP-jev izdelek uporabite orodje za iskanje storitev HP Care Pack na naslovu http://www.hp.com/go/cpc.

Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Opombe

Opombe k sporočilom

[14] Vključen je modul TPM (TPM 2.0) na ravni vdelane programske opreme. Pri nekaterih modelih je na voljo ločen modul TPM (TPM 2.0), ki ga je treba konfigurirati v času nakupa.
[15] Kabli USB-C® so naprodaj ločeno in niso priloženi.
[16] Rezultati preizkusov v postopku HP Total Test niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za naključno škodo je potreben dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
[1] Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Posodabljanje sistem Windows se izvaja samodejno in je omogočeno. Potrebujete hitri internet in Microsoftov račun. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.windows.com.
[2] Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost.
[3] Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za naključno škodo je potreben dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
[4] Funkcija ESS je privzeto omogočena na osebnih računalnikih Copilot+ in zahteva združljive komponente strojne in programske opreme.
[5] Celotna HP-jeva papirna embalaža je izdelana iz recikliranih ali certificiranih trajnostnih virov. Dobavitelji poročajo, da sta HP-jev papir in embalaža iz vlaken za osebne računalnike, zaslone, tiskanje doma in v pisarni ter potrošni material reciklirana ali certificirana, najmanj 97 % količine pa preveri HP. Embalažo sestavljajo škatla, ki je priložena izdelku, in vsi papirnati materiali v škatli. Embalaža za dodatke poslovnih in osebnih sistemov in rezervne dele ni vključena.
[6] Stanje registracije EPEAT® je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto http://www.epeat.net.
[8] Microsoft Copilot zahteva operacijski sistem Windows 11. Nekatere funkcije zahtevajo nevronsko procesorsko enoto. Čas in razpoložljivost sta odvisna od Microsofta ter odvisna od trga in naprave. Za prijavo je zahtevan Microsoftov račun. Kjer Copilot ni na voljo, tipka Copilot naloži iskalnik Bing. Glejte http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
[9] Dodatna funkcija, ki jo je treba konfigurirati ob nakupu.
[10] Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6 je združljiv s starejšimi specifikacijami 802.11.
[11] Wi-Fi®, ki podpira gigabitne hitrosti, je mogoče doseči z vmesnikom Wi-Fi 6 (802.11ax) pri prenašanju datotek med napravama, ki sta povezani z istim usmerjevalnikom. Potrebujete brezžični usmerjevalnik, naprodaj ločeno, ki podpira 160-MHz kanale.
[12] Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 5 je združljiv s starejšimi specifikacijami 802.11.

Opombe specifikacij

[1] Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Posodabljanje sistem Windows se izvaja samodejno in je omogočeno. Potrebujete hitri internet in Microsoftov račun. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.windows.com.
[2] Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost.
[3] Hitrost procesorja označuje način največje zmogljivosti; procesorji se v načinu optimizacije akumulatorja izvajajo z manjšimi hitrostmi.
[4] Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter celotne konfiguracije sistema. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.intel.com/technology/turboboost.
[5] Ker nekateri pomnilniški moduli drugih proizvajalcev niso standardni, priporočamo, da zaradi združljivosti uporabite HP-jev pomnilnik. Če uporabite različne hitrosti pomnilnika, bo sistem deloval z nižjo hitrostjo pomnilnika.
[6] Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB prostora je rezerviranega za programsko opremo za obnovitev sistema.
[7] Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Vmesnik Wi-Fi 6 (802.11ax) je združljiv s prejšnjimi specifikacijami 802.11.
[8] Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in v pretočnih prenosih.
[9] Za ogled vsebin v ločljivosti FHD/HD potrebujete vsebino FHD/HD.
[10] Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
[11] Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
[12] Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
[13] Pri novih akumulatorjih se lahko dejanske vatne ure (Wh) razlikujejo od predvidene zmogljivosti in imajo polno zmogljivost polnjenja, ki se razlikuje do 10, kar je značilno za litij-ionske akumulatorje. Zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša, kar je odvisno od številnih dejavnikov, kot so nastavitve za upravljanje zdravja akumulatorja, življenjska doba, temperatura, okolje, naložene aplikacije, funkcije, konfiguracija sistema in nastavitve porabe energije.
[14] V 45 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti, če je sistem izklopljen ali v stanju pripravljenosti in uporabite napajalnik, priložen prenosnemu računalniku. Za zmogljivosti akumulatorjev 56 Wh ali manj potrebujete napajalnik z močjo vsaj 65 vatov. Za zmogljivosti akumulatorjev nad 56 Wh in pod 83 Wh potrebujete napajalnik z močjo vsaj 100 vatov. Za zmogljivosti akumulatorjev nad 83 Wh in pod 100 Wh potrebujete napajalnik z močjo vsaj 120 vatov. Ko se akumulator napolni do 90-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance odstopa za 10 % navzgor ali navzdol.
[15] Razpoložljivost je odvisna od države.

© Avtorske pravice 2026 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali opustitve v tem dokumentu. Intel, Core, Thunderbolt in Intel vPro so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah. USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse druge blagovne znamke so v lasti svojih lastnikov.

Oktober 2026

Prenosni računalnik HP 250R G10 z diagonalo zaslona 39,6 cm (15,6 palcev)

Opombe

Opombe specifikacij

[16] Vključena je 30-dnevna brezplačna preskusna različica programske opreme McAfee® LiveSafe™. Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen. Po poteku je treba skleniti naročnino. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.McAfee.com.
[17] HP Support Assistant zahteva operacijski sistem Windows in dostop do interneta.
[18] Na podlagi registracije EPEAT® v ZDA v skladu s standardom IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stanje je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.epeat.net.
[19] Zunanji napajalniki, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.
[21] Zahteva operacijski sistem Windows 11 in nevronsko procesorsko enoto. Čas dostopnosti in razpoložljivosti funkcij se razlikuje glede na trg in napravo. Za prijavo potrebujete Microsoftov račun. Če funkcija Copilot v sistemu Windows ni na voljo, tipka Copilot vodi do iskalnika Bing. Glejte http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
[51] Osvetljena tipkovnica je dodatna funkcija.
[52] Običajna dimenzija. Dejanska dimenzija se lahko razlikuje +/- 0,5 mm. Višina se lahko razlikuje glede na konfiguracijo. Največja višina ne vključuje gumijastih nožic.

© Avtorske pravice 2026 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali opustitve v tem dokumentu. Intel, Core, Thunderbolt in Intel vPro so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah. USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse druge blagovne znamke so v lasti svojih lastnikov.

Oktober 2026
--