

FERNGLÄSER

 **BRAUN®**



Hochwertige Frontgläser der absoluten Spitzenklasse: die ED-Serie.



Mit BRAUN Premium Ferngläsern der ED-Serie auch bei Dämmerung den absoluten Durchblick behalten. Durch die Verwendung von ED-Glas für die Frontlinsen werden Farbfehler auf ein Minimum reduziert. Die sehr geringe Dispersion der Gläser ermöglicht eine helle und kontrastreiche Wiedergabe der Farben, auch bei Dämmerung. Ideal also für Jagd, Safari und andere Aktivitäten mit eingeschränkten Lichtverhältnissen.



BRAUN Premium 10 x 56 WP-ED

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 56 mm
Austrittspupille: 5,6 mm
Pupillenschnittweite: 18,2 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 165 x 148 x 66 mm
Gewicht: 1096 g

Art.-Nr.: 20159



Geringste Farbfehler · Lichtstark



BRAUN Premium 8 x 56 WP-ED

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 56 mm
Austrittspupille: 7,0 mm
Pupillenschnittweite: 23 mm
Sehfeld: 6,1°, 107 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m Maße:
165 x 148 x 66 mm
Gewicht: 1086 g

Art.-Nr.: 20158



Hell- und Kontrastreich

Qualitativ hochwertige Gläser für höchste Ansprüche



Mit BRAUN Premium Ferngläsern stilsicher touren: hohe mechanische Qualität, spezielle Legierung und Schutzgummierung der Gehäuse, sowie aufwendige Mehrschichtvergütung aller Linsen machen diese Gläser zur Premium-Klasse. Vollkommen wasser- und beschlagfrei, sowie staubdicht: Vollformatgläser für höchste Ansprüche!



BRAUN Premium 10 x 42 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 42 mm
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Sehfeld: 6,8°, 114 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,2 m
Maße: 140 x 110 x 51 mm
Gewicht: 780 g

Art.-Nr.: 20157



Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Premium 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 42 mm
Austrittspupille: 5,25 mm
Pupillenschnittweite: 18 mm
Sehfeld: 7,4°, 129 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,2 m
Maße: 140 x 110 x 51 mm
Gewicht: 780 g

Art.-Nr.: 20156



Großes Sehfeld (Dachkant Prinzip)

Praktisch und Kompakt. Topaktuelles Design. Die Compagno Serie.



Die BRAUN Compagno Serie für Sport, Spaß und Spiel. Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.



BRAUN COMPAGNO 8 x 26 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 26 mm
Sehfeld: 6,8°, 118,6 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,25 mm
Pupillenschnittweite: 16,0 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 117 x 115 x 40 mm
Gewicht: 325 g

Art.-Nr.: 20000



BRAUN COMPAGNO 10 x 26 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 26 mm
Sehfeld: 5,6°, 98 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,6 mm
Pupillenschnittweite: 14,1 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 117 x 115 x 40 mm
Gewicht: 325 g

Art.-Nr.: 20001



BRAUN COMPAGNO 8 x 34 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 34 mm
Sehfeld: 7,0°, 124 m / 1000 m
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,4 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 130 x 126 x 45 mm
Gewicht: 450 g

Art.-Nr.: 20002

Praktisch und Kompakt. Topaktuelles Design. Die Compagno Serie.



Die BRAUN Compagno Serie für Sport, Spaß und Spiel. Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.



BRAUN COMPAGNO 10 x 34 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 34 mm
Sehfeld: 6,0°, 106 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,3 mm
Pupillenschnittweite: 16 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 130 x 126 x 45 mm
Gewicht: 450 g

Art.-Nr.: 20003

BRAUN COMPAGNO 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 7,1°, 124 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,3 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 146 x 135 x 55 mm
Gewicht: 550 g

Art.-Nr.: 20004



BRAUN COMPAGNO 10 x 42 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 6,1°, 106 m / 1000 m
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 16,1 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 146 x 135 x 55 mm
Gewicht: 550 g

Art.-Nr.: 20005



Wasserdicht Bewährte Optik



Mit BRAUN Ferngläsern dem Horizont ganz nah sein. Speziell für die Verwendung auf See wurden unsere **nitrogengefüllten** und **wasserdichten** Gläser der WATERPROOF Edition entworfen. Sie garantieren einen zuverlässigen und dauerhaften Einsatz.



BRAUN Premium 10 x 50 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 6,5°, 114 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 16,16 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 181 x 175 x 75 mm
Gewicht: 940 g

Art.-Nr.: 20161

BRAUN Premium 7 x 50 WP

Vergrößerung: 7 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 6,6°, 116 m / 1000 m
Austrittspupille: 7,0 mm
Pupillenschnittweite: 27,4 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 181 x 175 x 75 mm
Gewicht: 940 g

Art.-Nr.: 20160



BRAUN Binocular 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 6,8°, 119 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,8 mm
Wasserdicht: 1,5 m / 3 min.
Maße: 146 x 53 x 126 mm
Gewicht: 670 g

Art.-Nr.: 20150



Beschlagfrei durch Nitrogenfüllung



Mit BRAUN Ferngläsern besondere Outdoor Erlebnisse sichern. Mit ihrer kompakten Bauweise sind die Gläser idealer Tourenbegleiter und dürfen in keiner Outdoor Ausrüstung fehlen: ideal für Trekking, Mountainbike, Cross Country oder sonstigem Einsatz „unterwegs“.



BRAUN Trekking 10 x 32 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 32 mm
Austrittspupille: 3,2 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Sehfeld: 5,5°, 96 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 100 x 107 x 48 mm
Gewicht: 500 g

Art.-Nr.: 20155

BRAUN Trekking 8 x 32 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 32 mm
Austrittspupille: 4,0 mm
Pupillenschnittweite: 16 mm
Sehfeld: 7,5°, 131 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 110 x 107 x 48 mm
Gewicht: 500 g

Art.-Nr.: 20154



BRAUN Trekking 10 x 25 WP


Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 15,5 mm
Sehfeld: 5,5°, 96 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 100 x 105 x 48 mm
Gewicht: 290 g

Art.-Nr.: 20153

Kompakte Bauweise



Entfernungsmessung Kompass



Das BRAUN Monocular ist für speziellen Einsatz unter freiem Himmel gerüstet: besonders robust, wasserdicht und sehr kompakt. Das 8x42 WP-C Monocular ist mit einem Kompass und einem Fadenkreuz zur Bestimmung der Entfernungen der anvisierten Objekte ausgestattet.



BRAUN Monocular 8 x 42 WP-C

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 7,0°, 112 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,25 mm
Pupillenschnittweite: 18,0 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 20 min.
Maße: 61 x 65 x 143 mm
Gewicht: 340 g

Art.-Nr.: 20140



Robust · Wasserdicht · Kompakt



Blickrichtung: Süden (180°)

Kompass:
Bei einem Kompass wird die Richtung in Grad abgelesen.
Norden hat einen Azimut von 360°
Osten von 90°
Süden von 180° und
Westen von 270°

Variable Vergrößerung Lichtstark



Mit BRAUN Ferngläsern in neue Abenteuer.
Die optimalen Reisebegleiter bringen Sie
aus sicherer Entfernung direkt an den Ort
des Geschehens.

BRAUN Binocular 10-30 x 60 Zoom

Vergrößerung: 10-30 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 2,0° – 3,6°, 62 - 34 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,8 – 2,0 mm
Pupillenschnittweite: 4,5 – 11,7 mm
Maße: 245 x 165 x 78 mm
Gewicht: 1100 g

Art.-Nr.: 20117



Variabel durch Zoom


BRAUN Binocular 8-24 x 50 Zoom

Vergrößerung: 8-24 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 4,5° – 2,3°, 78 - 40 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,1 – 6,2 mm
Pupillenschnittweite: 12,5 – 16,5 mm
Maße: 190 x 190 x 65 mm
Gewicht: 850 g

Art.-Nr.: 20168



Variabel durch Zoom



Mit BRAUN Ferngläsern Distanzen überwinden.
Weite, Höhe und Ferne als neue Dimension
entdecken. Erleben Sie optische Details einer
kleinen und weit entfernten Welt ganz nah.

Universeller Einsatz Lichtstark



Großes Sehfeld + Lichtstark

BRAUN Binocular 16 x 50

Vergrößerung: 16 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 4,2°, 73 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,8 mm
Pupillenschnittweite: 6,6 mm
Maße: 157 x 184 x 60 mm
Gewicht: 790 g

Art.-Nr.: 20124

BRAUN Binocular 12 x 50

Vergrößerung: 12 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 5,2°, 92 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,6 mm
Pupillenschnittweite: 12,0 mm
Maße: 157 x 184 x 60 mm
Gewicht: 790 g

Art.-Nr.: 20125



Hoher Vergrößerungsfaktor + Lichtstark



Großes Sehfeld + Lichtstark

BRAUN Binocular 10 x 50

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 5,7°, 99 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 11,8 mm
Maße: 175 x 180 x 60 mm
Gewicht: 820 g

Art.-Nr.: 20166

Robust im Einsatz Lichtstark im attraktiven Design



Mit BRAUN Ferngläsern die Weite des Horizonts relativieren. Die Gläser der BINOCULAR-Serie sind kompakt und robust und somit der ideale Begleiter bei Ihren Freizeitaktivitäten.



BRAUN Binocular 7 x 50

Vergrößerung: 7 x ULTRALIT®
Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 7,5°, 130 m / 1000 m
Austrittspupille: 6,5 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Maße: 190 x 190 x 65 mm
Gewicht: 850 g

Art.-Nr.: 20123

Großes Sehfeld + Lichtstark

BRAUN Binocular 8 x 40

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 40 mm
Sehfeld: 6,6°, 115 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 11,0 mm
Maße: 140 x 175 x 60 mm
Gewicht: 700 g

Art.-Nr.: 20165



Hoher Vergrößerungsfaktor + Lichtstark



Mit BRAUN Ferngläsern Sport und Wettkampf hautnah erleben. Ob Reit- oder Motorsport, ob Hallenstadion oder unter freiem Himmel: Mit unseren leichten, ultrakompakten Ferngläsern wird Ihr Veranstaltungsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ultra-kompakte Serie Geringes Gewicht



BRAUN Binocular 10 x 25 titan-schwarz

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 25 mm
Sehfeld: 5,8°, 101 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 10,3 mm
Maße: 118 x 66 x 48 mm
Gewicht: 190 g

Art.-Nr.: 20121

Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Binocular 10 x 25 schwarz

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 25 mm
Sehfeld: 5,8°, 101 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 10,3 mm
Maße: 112 x 65 x 44 mm
Gewicht: 180 g

Art.-Nr.: 20122



Großes Sehfeld

Elegante Begleiter zu jedem Festival



Mit BRAUN Ferngläsern Ihrem Star ganz nah sein. Ob Oper, Gala, Konzert oder Schauspiel: unsere leichten Opera Gläser sind die perfekten Begleiter für Ihren anspruchsvollen Eventabend: in ansprechender Farb- und Materialoptik und mit oder ohne LED.



BRAUN Opera 3 x 25 gold-schwarz

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20112

Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Opera 3 x 25 gold-perlmutter

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20113



BRAUN Opera 3 x 25 gold-burgund mit LED

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20114



Großes Sehfeld + LED Lampe

Genau es und perfektes Sehen



Die BRAUN Spectiv Serie. Monokulares Fernrohr zur Erdbeobachtung. Leicht und kompakt und damit ideal für die Naturbeobachtung in Wald und Feld. Bestens geeignet zur Überwachung bei Sport und Spotting.



NEU:

Smart Phone Halter für Spective

Gewicht: 70 g

Art.-Nr.: 57900



BRAUN Ultralit Spectiv 20 - 60 x 80

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 80 mm
Sehfeld: 1,9°-0,95°, 33 m - 16,5 m
Austrittspupille: 4,0-1,3 mm
Pupillenschnittweite: 13,5-11,0 mm
Wasserdicht: ja
Maße: 438 x 95 x 150 mm
Gewicht: 1195 g

Art.-Nr.: 20132



BRAUN Ultralit Spectiv 15 - 45 x 60

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 2,2°-1,2°, 38 m - 21 m
Austrittspupille: 4,0-1,5 mm
Pupillenschnittweite: 12,0-15,0 mm
Wasserdicht: nein
Maße: 300 x 60 x 137 mm
Gewicht: 675 g

Art.-Nr.: 20130



BRAUN Ultralit Spectiv 20 - 60 x 60

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 1,8°-0,9°, 31 m - 16 m
Austrittspupille: 3,0-1,0 mm
Pupillenschnittweite: 13,5-11,0 mm
Wasserdicht: ja
Maße: 335 x 60 x 150 mm
Gewicht: 775 g

Art.-Nr.: 20131



Sehen in der Nacht Nichts bleibt mehr verborgen



BRAUN Nachsichtgerät Night Vision 3.0

Vergrößerung: 3 x
Objektivdurchmesser: 14,5 mm
Sehfeld: 14°
Sichtweite bei Nacht: max. 100 m
Infrarotbeleuchtung: integriert
Austrittspupille: 20 mm
Maße: 134 x 92 x 47 mm
Gewicht: 250 g

Art.-Nr.: 20171



Als Begleiter in der Dunkelheit macht das BRAUN Night Vision 3.0 die Nacht zum Tage. Sehen wie eine Katze in der Nacht. Mehr Sehen, mehr Erleben, mehr Sicherheit. Das Sehen bei Dämmerlicht und Dunkelheit wird deutlich verbessert.



BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN PREMIUM
10 x 56 WP-ED**



**BRAUN PREMIUM
8 x 56 WP-ED**



**BRAUN PREMIUM
10 x 42 WP**



**BRAUN PREMIUM
8 x 42 WP**



**BRAUN PREMIUM
10 x 50 WP**

Katalogseite	3	3	5	5	11
Freizeit + Reise	●	●	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●	●	●
Astronomie	●	●	●	●	●
Vergrößerung	10x	8x	10x	8x	10x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	56 mm	56 mm	42 mm	42 mm	50 mm
Lichtstärke	31,4	49	17,6	27,6	25
Dämmerungszahl	23,7	21,2	20,5	18,3	22,4
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Porro, BAK-4
Linsenvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	●
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,6 mm	7,0 mm	4,2 mm	5,25 mm	5,0 mm
Pupillenschnittweite	18,2 mm	23 mm	15 mm	18 mm	16,16 mm
Sehfeld	6,0°, 105 m / 1000 m	6,1°, 107 m / 1000 m	6,5°, 114 m / 1000 m	7,4°, 129 m / 1000 m	6,5°, 114 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	3 m	3 m	1,2 m	1,2 m	7 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -72 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	1 m / 5 min.	1 m / 5 min.	1,5 m / 3 min.	1,5 m / 3 min.	0,5 m / 15 min.
Nitrogengefüllt	●	●	●	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Pop-up ¹
Gewinde für Stativ	●	●	●	●	●
Abmessungen	165 x 148 x 66 mm	165 x 148 x 66 mm	140 x 110 x 51 mm	140 x 110 x 51 mm	181 x 175 x 75 mm
Gewicht	1096 g	1086 g	780 g	780 g	940 g
Artikel-Nr. / EAN	20159 / 40 00567 20159 5	20158 / 40 00567 20158 8	20157 / 40 00567 20157 1	20156 / 40 00567 20156 4	20161 / 40 00567 20161 8

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN PREMIUM
7 x 50 WP**



**BRAUN Compagno
8 x 26 WP**



**BRAUN Compagno
10 x 26 WP**



**BRAUN Compagno
8 x 34 WP**



**BRAUN Compagno
10 x 34 WP**

Katalogseite	11	7	7	7	9
Freizeit + Reise	●	●	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●	●	●
Astronomie	●	●	●	●	●
Vergrößerung	7x	8x	10x	8x	10x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	50 mm	26 mm	26 mm	34 mm	34 mm
Lichtstärke	49	10,6	6,8	17,6	10,9
Dämmerungszahl	18,7	14,4	16,1	16,5	18,4
Prisma	Porro, BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	●	-	-	-	-
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	7,0 mm	3,25 mm	2,6 mm	4,2 mm	3,3 mm
Pupillenschnittweite	27,4 mm	16,0 mm	14,1 mm	17,4 mm	16,0 mm
Sehfeld	6,6°, 116 m / 1000 m	6,8°, 118,6 m / 1000 m	5,6°, 98 m / 1000 m	7,0°, 124 m / 1000 m	6,0°, 106 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	7 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Dioptrienausgleich	-2 / +2	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 - 72 mm	56 - 74 mm	56 - 74 mm	56 - 74 mm	56 - 74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.
Nitrogengefüllt	●	●	●	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●	●	●	●
Abmessungen	181 x 175 x 75 mm	117 x 115 x 40 mm	117 x 115 x 40 mm	130 x 126 x 45 mm	130 x 126 x 45 mm
Gewicht	940 g	325 g	325 g	450 g	450 g
Artikel-Nr. / EAN	20160 / 40 00567 20160 1	20000 / 40 00567 20000 6	20001 / 40 00567 20001 7	20002 / 40 00567 20002 4	20003 / 40 00567 20003 1

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Compagno
8 x 42 WP**



**BRAUN Compagno
10 x 42 WP**



**BRAUN TREKKING
10 x 32 WP**



**BRAUN TREKKING
8 x 32 WP**



**BRAUN TREKKING
10 x 25 WP**

Katalogseite	9	9	13	13	13
Freizeit + Reise	●	●	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●	●	●
Astronomie	●	●	●	●	●
Vergrößerung	8x	10x	10x	8x	10x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	42 mm	42 mm	32 mm	32 mm	25 mm
Lichtstärke	27,0	17,6	10,2	16,0	6,25
Dämmerungszahl	18,3	20,5	17,9	16,0	15,8
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	-	-	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,2 mm	4,2 mm	3,2 mm	4,0 mm	2,5 mm
Pupillenschnittweite	17,3 mm	16,1 mm	15 mm	16 mm	15,5 mm
Sehfeld	7,1°, 124 m / 1000 m	6,1°, 106 m / 1000 m	5,5°, 96 m / 1000 m	7,5°, 131 m / 1000 m	5,5°, 96 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	4 m	4 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 - 74 mm	56 - 74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.	1,5 m / 3 min.	1,5 m / 3 min.	1,5 m / 3 min.
Nitrogengefüllt	●	●	●	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●	●	○	●
Abmessungen	146 x 135 x 55 mm	146 x 135 x 55 mm	100 x 107 x 48 mm	110 x 107 x 48 mm	100 x 105 x 48 mm
Gewicht	550 g	550 g	500 g	500 g	290 g
Artikel-Nr. / EAN	20004 / 40 00567 20004 8	20005 / 40 00567 20005 5	20155 / 40 00567 20155 7	20154 / 40 00567 20154 0	20153 / 40 00567 20153 3

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.
Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
8 x 42 WP**



**BRAUN Monocular
8 x 42 WP-C**



**BRAUN Binocular
10-30 x 60 Zoom**



**BRAUN Binocular
8-24 x 50 Zoom**



**BRAUN Binocular
16 x 50**

Katalogseite	11	15	17	17	19
Freizeit + Reise	●	●	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●	●	●
Astronomie	●	●	●	●	●
Vergrößerung	8x	8x	10-30x	8-24x	16x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	42 mm	42 mm	60 mm	50 mm	50 mm
Lichtstärke	27,6	27,6	33,6-4	38,4 - 4,4	7,8
Dämmerungszahl	18,3	18,3	24,5 - 42,4	20,0 - 34,6	28,3
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4	Porro, BK 7	Porro, BK 7	Porro BK 7
Linsenvergütung	●	●	●	●	●
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,2 mm	5,25 mm	5,8-2 mm	2,1-6,2 mm	2,8 mm
Pupillenschnittweite	17,8 mm	18 mm	4,5-11,7 mm	12,5-16,5 mm	6,6 mm
Sehfeld	6,8°, 119 m / 1000 m	7,0°, 112 m / 1000 m	2,0-3,6°, 62-34 m / 1000 m	4,5°-2,3°, 78-40 m / 1000 m	4,2°, 73 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	4 m	13 m	15 m	10 m	10 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-2 / +2	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -72 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	1,5 m / 3 min.	0,5 m / 20 min.	○	○	○
Nitrogengefüllt	●	●	○	○	○
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Pop-up ²	Gummi Pop-up ¹	Gummi Pop-up ¹	Gummi Pop-up ¹
Gewinde für Stativ	●	○	●	●	●
Abmessungen	146 x 126 x 53 mm	61 x 65 x 143 mm	245 x 165 x 78 mm	190 x 190 x 65 mm	157 x 184 x 60 mm
Gewicht	670 g	340 g	1100 g	850 g	790 g
Artikel-Nr. / EAN	20150 / 40 00567 20150 2	20140 / 40 00567 20140 3	20117 / 40 00567 20117 5	20168 / 40 00567 20168 7	20124 / 40 00567 20124 3

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
12 x 50**



**BRAUN Binocular
7 x 50**



**BRAUN Binocular
10 x 50**



**BRAUN Binocular
8 x 40**



**BRAUN Binocular
10 x 25 titan-schwarz**

Katalogseite	19	19	21	21	23
Freizeit + Reise	●	●	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	●	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●	●	○
Astronomie	●	●	●	●	○
Vergrößerung	12x	7x	10x	8x	10x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	50 mm	50 mm	50 mm	40 mm	25 mm
Lichtstärke	13	42,3	25	25	6,25
Dämmerungszahl	24,5	18,7	22,4	17,9	15,8
Prisma	Porro BK 7	Porro BK 7	Porro BK 7	Porro BK 7	Dachkant BK 7
Linsenvergütung	●	●	●	●	●
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	3,6 mm	6,5 mm	5,0 mm	5,0 mm	2,5 mm
Pupillenschnittweite	12,0 mm	15 mm	11,8 mm	11 mm	10,3 mm
Sehfeld	5,2°, 92 m / 1000 m	7,5°, 130 m / 1000 m	5,7°, 99 m / 1000 m	6,6°, 115 m / 1000 m	5,8°, 101 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	10 m	10 m	10 m	10 m	2,5 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	○	○	○	○	○
Nitrogengefüllt	○	○	○	○	○
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	-	-	-	Gummi Pop-up ¹
Gewinde für Stativ	●	●	●	●	○
Abmessungen	157 x 184 x 60 mm	190 x 190 x 65 mm	175 x 180 x 60 mm	140 x 175 x 60 mm	118 x 66 x 48 mm
Gewicht	790 g	850 g	820 g	700 g	190 g
Artikel-Nr. / EAN	20125 / 40 00567 20125 0	20123 / 40 00567 20123 6	20166 / 40 00567 20123 6	20165 / 40 00567 20123 6	20121 / 40 00567 20121 2

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.
Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
10 x 25 schwarz**



**BRAUN Opera
3 x 25 gold-schwarz**



**BRAUN Opera
3 x 25 gold-perlmutter**



**BRAUN Opera LED
3 x 25 gold-burgund**



**BRAUN Ultralit Spectiv
15 - 45 x 60**

Katalogseite	23	25	25	25	27
Freizeit + Reise	●	-	-	-	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●	●	●
Outdoor	●	-	-	-	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	○	-	-	-	●
Astronomie	○	-	-	-	●
Vergrößerung	10x	3x	3x	3x	15 - 45 x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	60 mm
Lichtstärke	6,25	68,9	68,9	68,9	16 - 2,2
Dämmerungszahl	15,8	8,7	8,7	8,7	30 - 52
Prisma	Dachkant BK 7	Galileisch BK 7	Galileisch BK 7	Galileisch BK 7	BK 7
Linsenvergütung	●	●	●	●	Frontlinse
Fokussierung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Austrittspupille	2,5 mm	8,3 mm	8,3 mm	8,3 mm	4,0 - 1,5 mm
Pupillenschnittweite	10,3 mm	-	-	-	12,0 - 15,0 mm
Sehfeld	5,8°, 101 m / 1000 m	6,0°, 105 m / 1000 m	6,0°, 105 m / 1000 m	6,0°, 105 m / 1000 m	2,2°-1,2°, 38 m - 21 m
Min. Nahdistanz	2,5 m	3 m	3 m	3 m	-
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-	-	-	-
Augenabstand	56 -74 mm	-	-	-	-
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	○	-	-	-	○
Nitrogengefüllt	○	○	○	○	○
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	-	-	-	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	○	-	-	-	●
Abmessungen	112 x 65 x 44 mm	110 x 50 x 32 mm	110 x 50 x 32 mm	110 x 50 x 32 mm	300 x 60 x 137 mm
Gewicht	180 g	140 g	140 g	140 g	675 g
Artikel-Nr. / EAN	20122 / 40 00567 20122 9	20112 / 40 00567 20112 0	20113 / 40 00567 20113 7	20114 / 40 00567 20114 4	20130 / 40 00567 20130 4

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung. **Stativ inklusiv bei Spectiven.**
Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹= Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Ultralit Spectiv
20 - 60 x 60**



**BRAUN Ultralit Spectiv
20 - 60 x 80**



**BRAUN Nachtsichtgerät
Night Vision 3.0**

Katalogseite	27	27	29
Freizeit + Reise	●	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●	●
Outdoor	●	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●	●
Astronomie	●	●	○
Vergrößerung	20- 60 x	20- 60 x	3 x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®	-
Linsendurchmesser	60 mm	80 mm	14,5 mm
Lichtstärke	9 -1	16 - 1,7	-
Dämmerungszahl	34,6 - 60	40,0 - 69,3	-
Prisma	BAK-4	BAK-4	-
Linsenvergütung	Kompl. Mehrfachvergütung	Kompl. Mehrfachvergütung	-
Fokussierung	Zentral	Zentral	-
Austrittspupille	3,0 - 1,0 mm	4,0 - 1,3 mm	20 mm
Pupillenschnittweite	13,5 - 11,0 mm	13,5 - 11,0 mm	-
Sehfeld	1,8°-0,9°, 31 m - 16 m	1,9°-0,95°, 33 m - 16,5 m	14°
Min. Nahdistanz	-	-	1 m - Sichtweite bei Nacht max. 100 m
Dioptrienausgleich	-	-	-
Augenabstand	-	-	-
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	●	●	○
Nitrogengefüllt	●	●	○
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²	○
Gewinde für Stativ	●	●	○
Abmessungen	335 x 60 x 150 mm	438 x 95 x 150 mm	134 x 92 x 47 mm
Gewicht	775 g	1195 g	250 g
Artikel-Nr. / EAN	20131 / 40 00567 20131 1	20132 / 40 00567 20132 8	20171 / 40 00567 20171 7

Spannungsversorgung	4,5 - 6,0 V DC
Batterietyp	4 x AA 1,5 V
Batterielebensdauer	2 - 3,5 Std.
Infrarotbeleuchtung	integriert
Speichermöglichkeit	Micro-SD 32 G max.

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung. **Stativ inklusiv bei Spectiven.**
Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹= Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



BRAUN
G E R M A N Y

seit 1906

Merkurstraße 8
D-72184 Eutingen
Phone +49 (0) 74 57-94 65-60
Fax +49 (0) 74 57-94 65-72
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de

Irrtümer, sowie technische und Design-Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.: 00945 00325/09-16D