

ICY BOX®

Manual IB-SPL1026-TB3

Thunderbolt™ 3 to Dual HDMI® Graphics Splitter

Handbuch IB-SPL1026-TB3

Thunderbolt™ 3 zu Dual HDMI® Grafik-Splitter

Manuel

Diviseur graphique Thunderbolt™ 3 vers Dual HDMI®

Manuale

Splitter Thunderbolt™ 3 per grafica Dual HDMI®

Manual

Repartidor (splitter) gráfico Thunderbolt™ 3 a Dual HDMI®

Handleiding

Thunderbolt™ 3 naar Dual HDMI® Graphics Splitter

Podręcznik obsługi

Rozdzielacz interfejsu Thunderbolt™ 3 na Dual HDMI®

Használati utasítás

Thunderbolt™ 3 – Dual HDMI® képernyő elosztó

Νάvod k použití

Grafický rozdělovač Thunderbolt™ 3 – Dual HDMI®

Εγχειρίδιο

Διαχωριστής γραφικών Thunderbolt™ 3 σε Dual HDMI®





ICY BOX®

Safety information

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.



DANGER

Warns of a **directly** hazardous situation causing **death or serious injury**.



WARNING

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause death or serious injury.



CAUTION

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause minor injury.

IMPORTANT

Warns of a **potential** situation that **may** cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

1. Risk of electrical shock



WARNING

Contact with parts conducting electricity

Risk of death by electrical shock

- Read the operating instructions prior to use
- Make sure the device has been de-energised prior to working on it
- Do not remove contact protection panels
- Avoid contact with conducting parts
- Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
- Use in intended environments only
- Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
- Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
- Do not modify the device
- Do not connect the device during thunderstorms
- Approach specialist retailers if you require repairs

2. Hazards during assembly (if intended)



CAUTION

Sharp components

Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

- Read the operating instructions prior to assembly
- Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
- Do not force components together
- Use suitable tools
- Use potentially enclosed accessories and tools only

3. Hazards caused by a development of heat

IMPORTANT

Insufficient device/power unit ventilation

Overheating and failure of the device/power unit

- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
- Do not cover the fan outlet and passive cooling elements
- Avoid direct sunlight on the device/power unit



ICY BOX®

Safety information

- Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
- Do not place objects on the device/power unit

4. Hazards caused by very small parts and packaging



WARNING

Risk of suffocation

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

5. Potential data loss

IMPORTANT

Data lost during commissioning

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/quick installation guide
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

6. Cleaning the device

IMPORTANT

Harmful cleaning agents

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

7. Disposing of the device

IMPORTANT

Environmental pollution, unsuitable for recycling

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted

This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.



If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@raidsonic.de or visit our website at www.raidsonic.de.

**ICY BOX®**

Sicherheitsinformationen

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.



warnt vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.



warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.



warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.



warnt vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung



Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)



Scharfkantige Bauteile

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung



Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen



ICY BOX®

Sicherheitsinformationen

- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten
- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen
- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung



WARNUNG

Erstickungsgefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

ACHTUNG

Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

ACHTUNG

Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder

Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

7. Entsorgung des Gerätes

Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

ACHTUNG

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile,
Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.raidsonic.de.

**ICY BOX®**

Manual IB-SPL1026-TB3

Package content

IB-SPL1026-TB3 with integrated Thunderbolt™ 3 cable (260 mm), manual

Introduction

The IB-SPL1026-TB3 HDMI® splitter is an innovative, external multi-display adapter that allows end users to enjoy multiple monitors from single a Thunderbolt™ 3 source for each application, such as gaming, graphics design or spreadsheet analysis. Users can choose to dedicate each monitor to a separate application.

ICY BOX HDMI® graphics splitter clones your primary display and functions as a 2-port HDMI® video splitter. The ICY BOX IB-SPL1026-TB3 HDMI® graphics splitter requires no software installation for multi-display applications, plug&play, simplifying configuration and saving time. It works for any Computer with Thunderbolt™ 3 connectivity.

Overview



- 1) Integrated Thunderbolt™ 3 connector cable (260 mm)
- 2) HDMI® port 1
- 3) HDMI® port 2


System requirements

- 1x Thunderbolt™ 3 enabled Windows®/MAC computer
- 2x HDMI® enabled monitors with cabling

Important: Your computer must support Thunderbolt™ 3 in order to work with this adapter. While Thunderbolt™ 3 utilizes the USB Type-C™ connector, not all USB Type-C™ connectors support Thunderbolt 3™. Please check the specifications of your computer system to confirm which USB Type-C™ ports on your computer support Thunderbolt 3™.

Manual IB-SPL1026-TB3

Installation



Follow the steps to install the HDMI® graphics splitter.

4k monitor installation

Step 1: Connecting graphics splitter Thunderbolt™ 3 cable to graphics source, such as a Desktop or Notebook PC Thunderbolt™ 3 output interface.

Step 2: Connecting graphics splitter HDMI® output to monitor.

Maximum connection: 2 different types of HDMI® monitors.

Step 3: Power on PC and monitors. Select monitors to correct input source.

Step 4: Change the display to clone mode, change the output display resolution on your computer. It is recommended to use the same size, type and resolution monitors for connecting. Same type monitor means the monitors have the same native resolution and display refresh rate. After installation, you will see the same image on all monitors (clone mode) or a single image spread across multiple monitors. To change the display setting, simply change the graphic card output resolution via the display properties page.

NOTE: Display resolution with 2 connected 4k monitors up to 3840x2160@60 Hz each

**ICY BOX®**

Handbuch IB-SPL1026-TB3

Verpackungsinhalt

IB-SPL1026-TB3 mit integriertem Thunderbolt™ 3 Kabel (260 mm),
Handbuch

Einleitung

Der IB-SPL1026-TB3 HDMI® Videosplitter ist ein innovativer, externer Mehrfach-Videoadapter, der es dem Nutzer ermöglicht, die Hauptanzeige auf zwei Monitore zu spiegeln, oder auf zwei Monitore zu erweitern. Somit sind Sie in der Lage verschiedene Anwendungen auch auf unterschiedlichen Monitoren auszuführen.

Es wird keine zusätzliche Softwareinstallation für die Nutzung der Mehrfachanzeige benötigt. Kurz gesagt „Plug&Play“, einfache Konfiguration über die Betriebssystemoberfläche spart Zeit und Nerven und funktioniert an jedem Standardrechner mit HDMI® Funktionalität.

Übersicht



1. Integriertes Thunderbolt™ 3 Anschlusskabel (260 mm)
2. HDMI® Schnittstelle 1
3. HDMI® Schnittstelle 2


Systemanforderungen

- 1x Windows®/MAC Computer mit zertifizierter Thunderbolt™ 3 Schnittstelle.
- 2x HDMI® 4k Monitore mit entsprechenden Kabeln.

Wichtig: Ihr Computer muss zwingend mit einer zertifizierten Thunderbolt™ 3 Schnittstelle ausgestattet sein. Während Thunderbolt™ 3 die Type-C™ Schnittstelle verwendet, heißt es nicht, dass alle Type-C™ Schnittstellen am Computer auch Thunderbolt™ 3 unterstützen. Überprüfen Sie bitte die Computerspezifikationen um festzustellen welche USB Type-C™ Schnittstelle das Thunderbolt™ 3 Protokoll unterstützt.

Handbuch IB-SPL1026-TB3

In Betriebnahme



Folgen Sie der Beschreibung um den Splitter in Betrieb zu nehmen.

Schritt 1: Verbinden Sie das Thunderbolt™ 3 Kabel des Splitters mit dem Thunderbolt™ 3 Ausgang Ihres Computers.

Schritt 2: Verbinden Sie die zwei HDMI® Ausgänge des Splitters mittels geeignetem HDMI® Kabeln (nicht enthalten) mit den HDMI® Eingängen Ihrer Monitore.

Maximale Verbindungen: Zwei Monitore mit HDMI® Unterstützung.

Schritt 3: Schalten Sie den verbundenen Rechner und die entsprechenden Monitore an. Wählen Sie am Monitor die korrekte HDMI® Eingangsschnittstelle aus.

Schritt 4: Durch das Einstellen der Anzeige im "Spiegel-Modus" verändert sich die Ausgabeauflösung an Ihrem Computer/Hauptbildschirm. Es wird empfohlen Monitore der gleichen Größe, Auflösung und des gleichen Typs zum Anschluss zu verwenden. Gleicher Typ bedeutet, dass die Geräte die gleiche native Auflösung und Bildwiederholrate verfügen.

Nach der Installation sehen Sie das gleiche Bild auf beiden Monitoren (Spiegelmodus) oder ein Bild über beide Monitore verteilt. Um die Anzeigeeinstellungen zu verändern, passen Sie einfach die Einstellungen unter „Auflösung anpassen“ Ihres Betriebssystems an.

Anzeigeauflösung bei 2 angeschlossenen Monitoren

bis zu 3840 x 2160@60 Hz/je Monitor



ICY BOX®

Manual IB-SPL1026-TB3

FR

Installation

Procédez comme suit pour installer le diviseur graphique HDMI®.

Étape 1 : Branchement du diviseur graphique, entrée Thunderbolt™ 3 avec câble vers source graphique, comme le connecteur de sortie graphique Thunderbolt™ 3 du bureau ou d'un Notebook.

Étape 2 : Branchement de la sortie HDMI® du diviseur graphique au moniteur.

Branchement maximal :

2 différents types de moniteurs HDMI®.

Étape 3 : Mettez le PC et les moniteurs sous tension. Sélectionnez les moniteurs pour obtenir la bonne source d'entrée.

Étape 4 : Faire passer l'affichage en mode clonage a pour effet de modifier la résolution d'affichage de sortie sur votre ordinateur.

Il est recommandé d'utiliser la même taille, le même type et la même résolution pour le branchement. Le fait que le moniteur soit du même type signifie que les moniteurs ont la même résolution native et le même taux de rafraîchissement.

Après l'installation, vous verrez la même image sur tous les moniteurs (mode clonage) ou une image unique répartie sur plusieurs moniteurs. Pour modifier l'affichage, changez simplement la résolution de sortie de la carte graphique via la page des Propriétés d'affichage.

IT

Installazione

Seguire le seguenti fasi per installare lo splitter grafico HDMI®.

Fase 1 : Mediante apposito cavo, collegare l'ingresso Thunderbolt™ 3 dello splitter a un PC o a un notebook dotato di un connettore uscita grafica Thunderbolt 3™.

Fase 2 : Collegare al monitor l'uscita HDMI® dello splitter.

Max numero di connessioni:

2 tipi differenti di monitor HDMI®.

Fase 3 : Accendere il PC e i monitor. Impostare i monitor sulla corretta origine di input.

Fase 4 : Portare il display in modalità clone, adattare la risoluzione di visualizzazione in uscita del computer.

Si consiglia di utilizzare monitor di dimensioni, tipo e risoluzione uguali. In questo modo i monitor hanno la stessa risoluzione nativa e la stessa frequenza di aggiornamento della visualizzazione.

A installazione completata, la stessa immagine appare sui due monitor (modalità clone) o appare una singola immagine distribuita nei due monitor. Per modificare l'impostazione di visualizzazione, basta modificare la risoluzione in uscita della scheda grafica, nella pagina Proprietà di visualizzazione.



ICY BOX®

Manual IB-SPL1026-TB3

ES

Instalación

Siga los pasos para instalar el repartidor gráfico HDMI®.

Paso 1: Conectar el repartidor gráfico, la entrada de Thunderbolt™ 3 con cable a la fuente de gráficos, como un conector de salida de gráficos Thunderbolt™ 3 de un ordenador de sobremesa o Notebook PC.

Paso 2: Conectar la salida HDMI® del repartidor gráfico al monitor.

Conexiones máximas:

Dos tipos de distintos de monitores HDMI®.

Paso 3: Conectar el PC y los monitores. Seleccionar los monitores para la fuente de entrada correcta.

Paso 4: Cambiar la pantalla al modo de clonación, cambiar la resolución de pantalla de salida.

Se recomienda conectar monitores del mismo tamaño, tipo y resolución. Esto quiere decir que los monitores tiene que tener la misma resolución nativa y frecuencia de actualización.

Tras la instalación, se verá la misma imagen en todos los monitores (modo de clonación) o bien, una sola imagen distribuida en múltiples monitores. Para cambiar la configuración de la pantalla, basta con cambiar la resolución de salida de la tarjeta de gráficos a través de la página Propiedades de pantalla.

NL

Installatie

Volg onderstaande stappen om de HDMI® Graphics Splitter te installeren.

Step 1: Sluit de graphics splitter aan. Hierbij wordt de Thunderbolt 3™-input via een kabel verbonden met de weergavebron, zoals een desktop of een notebook-pc- Thunderbolt™ 3 Graphics uitgangconnector.

Step 2: Verbind de HDMI®-output via de graphics splitter met de monitor.

Maximale verbinding:

Twee verschillende types HDMI®-monitors.

Step 3: Schakel de pc en de monitors in. Kies de juiste monitors bij de juiste ingangsbron.

Step 4: Als u het beeldscherm wijzigt in de kloonmodus, moet u de outputresolutie van het beeldscherm op uw computer veranderen. Wij raden u aan om voor de verbinding monitors te gebruiken die qua formaat, type en resolutie identiek zijn. Daardoor zullen de monitors dezelfde originele resolutie en snelheid van beeldverversing hebben. Als u de graphics splitter hebt geïnstalleerd, ziet u op alle monitors hetzelfde beeld (kloonmodus) of er wordt één enkel beeld verdeeld over meerdere monitors. Om de beeldscherminstellingen te wijzigen, hoeft u alleen maar via de pagina 'Display Properties' de outputresolutie van de grafische kaart aan te passen.

**ICY BOX®**

Manual IB-SPL1026-TB3

PL

Instalacja

Wykonaj poniższe kroki, żeby zainstalować rozdzielacz graficzny HDMI®.

Krok 1: za pomocą kabla podłącz wejście Thunderbolt™ 3 rozdzielacza graficznego do źródła sygnału graficznego, np. wyjścia graficznego Thunderbolt™ 3 komputera stacjonarnego lub notebooka.

Krok 2: podłącz wyjście HDMI® rozdzielacza graficznego do monitora.

Limit połączeń: 2 różne typy monitorów z interfejsem HDMI®.

Krok 3: włącz komputer i monitory. Ustaw w monitorach właściwe źródła sygnału wejściowego.

Krok 4: zmień tryb wyświetlania na klonowanie oraz rozdzielczość wyświetlania komputera.

Zaleca się podłączanie monitorów identycznych rozmiarów, typów i rozdzielczości. Identyczny typ oznacza takie same parametry rozdzielczości natywnej oraz częstotliwości odświeżania.

Po zakończeniu instalacji na wszystkich monitorach pojawi się ten sam obraz (tryb klonowania) lub obraz zostanie podzielony na poszczególne monitory. Żeby zmienić ustawienie wyświetlania, wystarczy zmienić rozdzielczość wyjściową karty graficznej za pomocą strony Właściwości wyświetlania.

HU

Telepítés

Kövesse a lépéseket a HDMI® képernyő elosztó telepítéséhez.

1. lépés: A képernyő elosztó csatlakoztatásához csatlakoztassa a Thunderbolt™ 3 bemenetet a jelforráshoz, például asztali vagy notebook számítógép grafikus kimeneti csatlakozójához.

2. lépés: Csatlakoztassa a képernyő elosztót képernyő HDMI® kimenetéhez.

Maximális csatlakozás: 2 különböző típusú HDMI® képernyő.

3. lépés: Kapcsolja be a számítógépet és a képernyőket. Válassza ki a képernyőkön a megfelelő jelforrást.

4. lépés: A képernyő klónozási üzemmódra történő átállításával a kimeneti képernyő felbontása a számítógép felbontására áll át.

Javasoljuk, hogy ugyanolyan méretű, típusú és felbontású képernyőket csatlakoztasson. Az ugyanolyan típusú képernyő alatt azt értjük, hogy a képernyők ugyanazzal a natív felbontással és ugyanazzal a képernyő frissítési frekvenciával rendelkezzenek.

A telepítést követően az összes képernyőn ugyanaz a kép jelenik meg (klónozási üzemmód) vagy a kép elnyújtásra kerül több képernyőn. A képernyő beállítás módosításához egyszerűen módosítsa a grafikus kártya kimeneti felbontását a Képernyő tulajdonságok alatt.

**ICY BOX®**

Manual IB-SPL1026-TB3

CZ

Instalace

Na základě tohoto postupu si nainstalujete grafický rozdělovač HDMI®.

Krok č. 1: Připojte grafický rozdělovač, vstup Thunderbolt™ 3 s kabelem ke grafickému zdroji, jako je výstupní konektor grafiky stolního počítače nebo notebooku.

Krok č. 2: Připojte výstup grafického rozdělovače HDMI® k monitoru. Maximální připojení: 2 různé typy monitorů HDMI®.

Krok č. 3: Zapněte počítač a monitory. Vyberte monitory pro správný vstupní zdroj.

Krok č. 4: Změnou zobrazení na režim klonu změníte výstupní rozlišení zobrazení na svém počítači.

Doporučujeme použít stejnou velikost, typ a rozlišení monitorů pro připojování. Stejný typ monitoru znamená, že monitory mají stejné nativní rozlišení a obnovovací frekvenci zobrazení.

Po instalaci uvidíte na všech monitorech stejný obraz (režim klonu) nebo jeden obraz rozdělený napříč několika monitory. Chcete-li změnit nastavení zobrazení, stačí pouze změnit rozlišení výstupu grafické karty na stránce Vlastnosti zobrazení.

GR

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις οδηγίες για εγκατάσταση του διαχωριστή γραφικών HDMI®.

Βήμα 1: Συνδέστε τη μια πλευρά ενός καλωδίου στην είσοδο Thunderbolt™ 3 του διαχωριστή γραφικών και την άλλη πλευρά του καλωδίου στην υποδοχή εξόδου γραφικών Thunderbolt™ 3 της πηγής γραφικών, όπως π.χ. σε επιτραπέζιο υπολογιστή ή notebook.

Βήμα 2: Συνδέστε τη μια πλευρά ενός καλωδίου στην έξοδο HDMI® του διαχωριστή γραφικών και την άλλη πλευρά του καλωδίου στην υποδοχή της οθόνης.

Μέγιστη σύνδεση: 2 υποδοχές για οθόνες HDMI® διαφορετικού τύπου.

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τις οθόνες. Επιλέξτε οθόνες για διόρθωση της πηγής εισόδου.

Βήμα 4: Αλλάξτε τη ρύθμιση της οθόνης σε λειτουργία κλωνοποίησης και την ανάλυση της οθόνης εξόδου στον υπολογιστή.

Συνιστάται η χρήση οθονών ίδιου μεγέθους, τύπου και ανάλυσης για τη σύνδεση. Η χρήση οθονών ίδιου τύπου συνεπάγεται ότι οι οθόνες θα έχουν την ίδια εγγενή ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης οθόνης.

Μετά την εγκατάσταση, θα εμφανίζεται η ίδια εικόνα σε όλες τις οθόνες (λειτουργία κλωνοποίησης) ή μία εικόνα επεκταμένη σε πολλές οθόνες. Για αλλαγή της ρύθμισης εμφάνισης, απλώς αλλάξτε την ανάλυση εξόδου της κάρτας γραφικών στη σελίδα «Ιδιότητες οθόνης».

**ICY BOX®**

Manual IB-SPL1026-TB3

Input signal	Thunderbolt™ 3
Output signal	HDMI®
Maximum resolution	4k@60 Hz each monitor
Maximum bandwidth	40 Gbit/s
Supported resolutions	3840x2160 2560x1600 (Windows only) 1920x1200 (Windows only) 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Input connectors	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-pin) male input
Output connectors	2 x HDMI® female output
Supported operating systems	Microsoft® Windows 10, macOS® X 10.12.2 or higher



© Copyright 2017 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation, Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks and brand names are the Property of their respective owners.