



HP EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC

Dimensioni estremamente ridotte, pronto per l'azienda

Accedete a una eccezionale potenza in linea con tutti i budget grazie alle prestazioni, alla sicurezza, alla gestibilità e all'espandibilità di HP EliteDesk 705 Desktop Mini.



HP consiglia Windows 10 Pro.

- Windows 10 Pro¹
- Processore AMD Ryzen™²

Ecco a voi il potente Mini

- Create viste panoramiche di immagini statiche e dinamiche affiancando fino a 7 display con collegamento a margherita da un PC con un processore AMD Ryzen™ PRO da 35W² e una scheda grafica AMD Radeon™ dedicata opzionale³.

Progettato per l'ufficio del futuro

- Riducete l'ingombro quasi a zero con un PC che si installa in modo sicuro dietro un HP EliteDisplay⁴, oppure posizionate lo praticamente ovunque con gli accessori HP³. Semplificate il collegamento del display con un unico cavo USB-C™ corto⁵ e porte I/O posteriori.

Un'espansione che amplia il vostro investimento

- Estendete al massimo la vita del PC in base alle esigenze aziendali con una porta seriale³ opzionale per dispositivi legacy o con porte VGA, HDMI, Display Port™ o USB-C™ DisplayPort Alt-Mode per display.

Sicurezza e gestibilità integrate

- Affidatevi a un PC estremamente sicuro e versatile dotato di funzionalità di riparazione automatica HP Sure Start Gen4⁶ e gestite con facilità i dispositivi tramite Microsoft System Configuration Manager con HP Manageability Integration Kit⁷.

Caratteristiche

- Aumentate la produttività in qualsiasi situazione con Windows 10 Pro e le potenti funzionalità di sicurezza, collaborazione e connettività offerte da HP.
- Difendete i vostri PC con HP Sure Start Gen4, la funzione di riparazione automatica basata su hardware per il ripristino del BIOS.
- Grazie alle funzionalità di riparazione automatica di HP Sure Run, le applicazioni e i processi critici rimarranno sempre in esecuzione, anche nel caso in cui un malware cercasse di arrestarli.
- Ripristinate i PC in modo rapido e sicuro con l'immagine più recente sfruttando una connessione di rete con HP Sure Recover.
- Aumentate la protezione del vostro PC rispetto a siti web, allegati, malware, ransomware e virus grazie alla protezione basata su hardware di HP Sure Click.
- HP Manageability Integration Kit velocizza la creazione di immagini di sistema e la gestione di hardware, BIOS e sicurezza attraverso Microsoft System Center Configuration Manager.
- Proteggete i dati da furti, attacchi e accesso di utenti non autorizzati con HP Client Security Suite Gen4.
- Gli ITDM possono contribuire a creare, migliorare e proteggere rapidamente le immagini Windows personalizzate con HP Image Assistant Gen3.
- Affidatevi a un PC progettato per superare i test HP Total Test Process e MIL-STD 810G.

HP EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC Tabella delle specifiche



Sistemi operativi disponibili	Windows 10 Pro 64: HP consiglia Windows 10 Pro per le aziende ¹ Windows 10 Home 64 ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ FreeDOS
Linea di processore ⁸	Processore APU AMD A10 di settima generazione (A10-9700E); Processore APU AMD A6 di settima generazione (A6-9500E); Processore AMD Athlon™ PRO; Processore AMD Ryzen™ 3 PRO; Processore AMD Ryzen™ 5 PRO; Processore APU AMD A6 di sesta generazione (A6-8570E); Processore APU AMD A10 di sesta generazione (A10-8770E); Processore APU AMD A12 di sesta generazione (A12-8870E)
Processori disponibili ^{3,35,37}	AMD Ryzen™ 3 PRO 2200G Quad-Core con scheda grafica Radeon™ Vega 8 (clock di base 3,2 GHz, boost clock massimo fino a 3,6 GHz, 384 KB di cache L1 , 2 MB di cache L2 , 4 MB di cache L3 ; AMD Ryzen™ 5 PRO 2400GE Quad-Core con scheda grafica Radeon™ Vega 11 (clock di base 3,2 GHz, boost clock massimo fino a 3,8 GHz, 384 KB di cache L1 , 2 MB di cache L2 , 4 MB di cache L3); APU Dual-Core AMD Athlon™ PRO 200GE con scheda grafica Radeon™ Vega 3 (clock base da 3,2 GHz, 192 KB di cache L1, 1 MB di cache L2, 4 MB di cache L3); APU AMD PRO A6-9500E Dual-Core con scheda grafica Radeon™ R5 (clock base 3 GHz, boost clock massimo fino a 3,4 GHz, 1 MB di cache L2); APU AMD PRO A10-9700E Quad-Core con scheda grafica Radeon™ R7 (clock di base 3 GHz, boost clock massimo fino a 3,5 GHz, 2 MB di cache L2); APU AMD PRO A12-8870E Quad-Core con scheda grafica Radeon™ R7 (clock di base 2,9 GHz, boost clock massimo fino a 3,8 GHz, 2 MB di cache L2); APU AMD PRO A10-8770E Quad-Core con scheda grafica Radeon™ R7 (clock di base 2,8 GHz, boost clock massimo fino a 3,5 GHz, 2 MB di cache L2); APU AMD PRO A6-8570E Dual-Core con scheda grafica Radeon™ R5 (clock di base 3 GHz, boost clock massimo fino a 3,4 GHz, 1 MB di cache L2)
Chipset	FCH AMD B350
Formato	Mini
Memoria massima	SDRAM DDR4-2933 da 32 GB Velocità di trasferimento fino a 2933 MT/s.
Slot per memoria	2 SODIMM
Storage interno	500 GB fino a 1 TB HDD SATA da 7200 rpm ⁷ fino a 500 GB SATA SED ⁷ 256 GB fino a 512 GB SSD SATA ⁷ 256 GB fino a 512 GB SSD SATA SED Opal 2 ⁷ 256 GB fino a 512 GB SSD PCIe® NVMe™ ⁷ 256 GB fino a 1 TB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 ⁷ 128 GB fino a 256 GB SSD PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 ⁷
Grafica disponibile	Integrato: Scheda grafica AMD Radeon™ R5 Discreto: Scheda grafica AMD Radeon™ RX 560X (4 GB di GDDR5 dedicata) ^{12,38}
Audio	Codec Conexant CX20632, jack audio universale, porte anteriori per cuffie-microfono e cuffie (3,5 mm), funzionalità multi-streaming
Slot di espansione	1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280 (1 slot M.2 per WLAN e 1 slot M.2 2230/2280 per storage.)
Porte e connettori	Fronte: 1 connettore per cuffie; 1 connettore per cuffie e microfono; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (ricarica); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 ¹³ Posteriore: 1 connettore per antenna esterna; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 4 USB 3.1 Gen 1 Opzionale: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 porta seriale; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (DisplayPort™); 1 VGA
Dispositivi di input	Tastiera HP USB Conferencing; tastiera HP USB Business Slim; tastiera HP USB Business Slim Smart Card (CCID); HP USB 1000 dpi Laser Mouse; HP USB Optical Mouse;
Comunicazioni	LAN: Realtek RTL8111EP GbE ; WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 5 M.2, non vPro™ ;
Alloggiamenti per unità	Un'unità disco rigido da 2,5"
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: Da 10 a 35°C; Umidità operativa: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Software disponibile	Modulo di persistenza Absolute; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Recovery Manager; HP Secure Erase; HP Support Assistant; supporto Miracast nativo; HP Wireless Wakeup; Acquista Office (venduto separatamente); HP LAN-Wireless Protection; HP Sure Recover; Windows Defender; HP JumpStarts ^{4,18,19,21,22,24,25}
Gestione della sicurezza	DriveLock; sensore coperchio; HP BIOSphere; HP Client Security Suite Gen 4; HP Credential Manager; HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Spare Key; HP Sure Run; HP Sure Start Gen4; protezione Master Boot Record; password di avvio (tramite BIOS); autenticazione prima dell'avvio; configurazioni RAID; disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); password di configurazione (tramite BIOS); supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); abilitazione/disabilitazione USB (tramite BIOS) ^{5,28,29,30,31,32,33,34}
Funzionalità di gestione	HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs (download); HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management Gen 2; HP System Software Manager (download); Ivanti Management Suite; aggiornamento del BIOS tramite cloud o rete (funzione del BIOS) ^{5,26,27,36}
Alimentazione	Adattatore di alimentazione esterno da 65 W, fino a 89% di efficienza, PFC attivo; Adattatore di alimentazione esterno da 150 W, fino a 89% di efficienza, PFC attivo ¹⁶
Dimensioni	17,7 x 17,5 x 3,4 cm
Peso	1,26 kg (Il peso esatto dipende dalla configurazione.)
Caratteristiche ergonomiche	##displaytiltswiv##
Conformità al risparmio energetico	Certificazione ENERGY STAR®; registrazione EPEAT® 2019, ove applicabile ¹⁰
Specifiche ambientali	Bassa concentrazione di alogeni ¹¹
Garanzia	L'offerta di garanzia e servizi limitata di 3 anni (3-3-3) comprende 3 anni di servizio per le parti, la manodopera e l'assistenza presso il cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.

HP EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC

Accessori e servizi (non inclusi)

Kit di supporto alimentatore HP DM VESA



Semplifica la gestione dei cavi durante il montaggio del sistema HP Desktop Mini grazie al kit di supporto alimentatore HP DM VESA, che si collega alla custodia di protezione/dual VESA HP Desktop Mini v2 (2JA32AA) per ridurre l'ingombro dei cavi di alimentazione del PC. Prestazioni e affidabilità consolidate per la massima protezione dell'investimento. La perfetta combinazione di prestazioni, affidabilità e tutela dell'investimento per qualsiasi ambiente IT. Per le aziende che richiedono maggiore stabilità e facilità di gestione a fronte di costi contenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, oppure desktop di comprovata tecnologia, con un rapporto prezzo/prestazioni più elevato e una vasta gamma di funzionalità o semplicemente PC di fascia bassa che offrono funzionalità essenziali a un costo contenuto, la linea di prodotti HP Desktop è la soluzione ideale.

Codice prodotto: 1RL87AA

Staffa di montaggio PC B300 HP



Personalizza la tua soluzione globale con la staffa di montaggio HP B300 PC, che consente di collegare la workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato gli HP EliteDisplays e i display HP Z 2017 e 2018.¹

Personalizza la tua soluzione globale con la staffa di montaggio HP B300 PC, che consente di collegare la workstation HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o di selezionare direttamente HP Thin Client dopo aver selezionato gli HP EliteDisplays e i display HP Z 2017 e 2018.¹ La perfetta combinazione di prestazioni, affidabilità e tutela dell'investimento per qualsiasi ambiente IT. Per le aziende che richiedono maggiore stabilità e facilità di gestione a fronte di costi contenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, oppure desktop di comprovata tecnologia, con un rapporto prezzo/prestazioni più elevato e una vasta gamma di funzionalità o semplicemente PC di fascia bassa che offrono funzionalità essenziali a un costo contenuto, la linea di prodotti HP Desktop è la soluzione ideale.

Codice prodotto: 2DW53AA

Tastiera HP Wireless Slim Business



Usfruite di un facile inserimento dei dati e della connettività wireless con la tastiera HP Wireless Business Slim, progettata per completare la classe 2015 dei PC aziendali HP.

Usfruite di un facile inserimento dei dati e della connettività wireless con la tastiera HP Wireless Business Slim, progettata per completare la classe 2015 dei PC aziendali HP. La perfetta combinazione di prestazioni, affidabilità e tutela dell'investimento per qualsiasi ambiente IT. Per le aziende che richiedono maggiore stabilità e facilità di gestione a fronte di costi contenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, oppure desktop di comprovata tecnologia, con un rapporto prezzo/prestazioni più elevato e una vasta gamma di funzionalità o semplicemente PC di fascia bassa che offrono funzionalità essenziali a un costo contenuto, la linea di prodotti HP Desktop è la soluzione ideale.

Codice prodotto: N3R88AA

Lucchetto cavo con chiave HP da 10 mm



Protegete il vostro notebook in ufficio e nelle zone a traffico elevato fissandolo a una superficie sicura con il doppio lucchetto cavo con chiave HP da 10 mm, progettato appositamente per i notebook dal profilo ultra-sottile. Protegete il vostro notebook in ufficio e nelle zone a traffico elevato fissandolo a una superficie sicura con il doppio lucchetto cavo con chiave HP da 10 mm, progettato appositamente per i notebook dal profilo ultra-sottile. La perfetta combinazione di prestazioni, affidabilità e tutela dell'investimento per qualsiasi ambiente IT. Per le aziende che richiedono maggiore stabilità e facilità di gestione a fronte di costi contenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, oppure desktop di comprovata tecnologia, con un rapporto prezzo/prestazioni più elevato e una vasta gamma di funzionalità o semplicemente PC di fascia bassa che offrono funzionalità essenziali a un costo contenuto, la linea di prodotti HP Desktop è la soluzione ideale.

Codice prodotto: T1A62AA

5 anni di assistenza hardware HP in loco entro il giorno lavorativo successivo per desktop



5 anni di supporto HW in loco per i dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati, se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: U7899E

HP EliteDesk 705 35W G4 Desktop Mini PC

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver, software oppure l'aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare <http://www.windows.com/>.

² Multi-Core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti gli utenti o le applicazioni software trarranno necessariamente vantaggio dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico dell'applicazione e alle configurazioni hardware e software. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.

³ Venduto a parte o come funzionalità opzionale.

⁴ Display in vendita separatamente. Richiede il supporto HP PC Mounting Bracket B300 o B500 per monitor, in vendita separatamente. Consultare le specifiche di base per indicazioni sul supporto.

⁵ Cavo USB-C™ corto incluso con il PC configurato con porta opzionale USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode.

⁶ HP Sure Start Gen4 è disponibile per i prodotti HP Elite e HP Pro 600 dotati di processori Intel® o AMD di ottava generazione. Sui processori AMD, è supportato solo Intrusion Detection.

⁷ HP Manageability Integration Kit può essere scaricato da <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

⁸ HP Sure Run è disponibile per i prodotti HP Elite dotati di processori Intel® o AMD di ottava generazione.

⁹ HP Sure Recover è disponibile su PC HP Elite con processori Intel® o AMD di ottava generazione e richiede una connessione di rete aperta e cablata. Non disponibile su piattaforme con più unità di interne o Intel® Optane™. Prima di utilizzare HP Sure Recover è necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti per prevenire la perdita di dati.

¹⁰ HP Sure Click è disponibile sulla maggior parte dei PC HP e supporta Microsoft® Internet Explorer e Chromium™. Gli allegati supportati includono Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e i file PDF in modalità di sola lettura, se sono installati Microsoft Office o Adobe Acrobat.

¹¹ HP Client Security Manager Gen4 richiede Windows e processori AMD di ottava generazione o versioni successive.

¹² I risultati dei test HP Total Test Process non sono una garanzia di prestazioni future alle medesime condizioni di test. Per la protezione dai danni accidentali è necessario un HP Care Pack opzionale.

Note specifiche tecniche

¹ Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. Alcuni sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto separato di hardware, driver, software oppure l'aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows. Windows 10 è automaticamente aggiornato, con abilitazione costante. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet. Consultare <http://www.windows.com/>.

³ La tecnologia Multi-core è stata ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock variano in base al carico delle applicazioni e alle configurazioni hardware e software. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.

⁴ Supporto Miracast nativo: si tratta di una tecnologia wireless che il PC può utilizzare per proiettare lo schermo su TV, proiettori e in streaming.

⁵ HP Driver Packs: non preinstallato, tuttavia è disponibile per il download all'indirizzo <http://www.hp.com/go/clientmanagement>

⁶ HP BIOSphere: HP BIOSphere di quarta generazione richiede processori Intel® o AMD di ottava generazione. Le funzionalità possono variare a seconda della piattaforma e delle configurazioni.

⁷ Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows 10) di disco sono riservati al software di ripristino del sistema.

⁸ NOTA: il prodotto non supporta Windows 8 o Windows 7. In conformità alla policy di supporto di Microsoft, HP non supporta il sistema operativo Windows 8 o Windows 7 per i prodotti configurati con i processori Intel e AMD di settima generazione e superiori né fornisce alcun driver per Windows 8 o Windows 7 all'indirizzo <http://www.support.hp.com>.

⁹ Mouse USB antimicrobico: non disponibile in tutte le aree geografiche; HP USB Hardened Mouse: non disponibili in tutte le aree geografiche.

¹⁰ Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni consultare www.epeat.net.

¹¹ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

¹² Venduti a parte o come funzionalità opzionale.

¹³ (1) USB 3.1 Type-C™ Gen 2: ricarica rapida.

¹⁵ Una unità HDD SATA da 2.5": in vendita separatamente o come funzionalità opzionale.

¹⁶ Adattatore di alimentazione esterno da 150 W, fino a 89% di efficienza, PFC attivo: quando ordinato con una scheda grafica dedicata.

¹⁸ HP Secure Erase è conforme ai metodi indicati nella National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, metodo di pulizia "Clear".

¹⁹ Modulo di persistenza Absolute: l'agente Absolute è inizialmente disattivato e viene attivato quando i clienti acquistano e attivano un abbonamento. La durata degli abbonamenti acquistabili varia da uno a diversi anni. Il servizio è soggetto a limitazioni, verificare la disponibilità di Absolute all'esterno degli Stati Uniti. Absolute Recovery Guarantee fornisce una garanzia limitata. Si applicano determinate condizioni. Per maggiori informazioni, consultare: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. La cancellazione dei dati è un servizio opzionale fornito da Absolute Software. Se utilizzata, la garanzia Recovery Guarantee decade. Per utilizzare il servizio di cancellazione dei dati, i Clienti devono sottoscrivere un accordo di preautorizzazione e ottenere un PIN o acquistare uno o più token RSA SecurID presso Absolute Software.

²¹ HP Support Assistant: richiede Windows e l'accesso a Internet.

²² Windows Defender: Sono richiesti l'opt-in a Windows Defender, Windows 10 e connessione Internet per gli aggiornamenti.

²⁴ HP Sure Recover: disponibile su PC HP Elite con processori AMD o Intel® di ottava generazione e richiede una connessione di rete aperta e cablata. Non disponibile su piattaforme con più unità di storage interne, Intel® Optane™. È necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti per prevenire la perdita di dati.

²⁵ HP Recovery Manager: disponibile per un periodo limitato su determinati modelli.

²⁶ HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management Gen 2: HP Manageability Integration Kit può essere scaricato da <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>

²⁷ Ivanti Management Suite: è necessario un abbonamento.

²⁴ HP Client Security Suite Gen 4: richiede Windows e processori Intel® e AMD di ottava generazione.

²⁹ HP Password Manager: richiede Internet Explorer, Chrome o FireFox. Alcuni siti Web e applicazioni potrebbero non essere supportati. Potrebbe essere necessario attivare o consentire il componente aggiuntivo/l'estensione nel browser Internet.

³⁰ HP Sure Start Gen4: disponibile per i prodotti HP Elite e HP Pro 600 dotati di processori AMD o Intel® di ottava generazione.

³¹ Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2): la versione del firmware TPM è la 2.0. L'hardware TPM è v1.2, un sottoinsieme della versione v0.89 delle specifiche TPM 2.0 implementato da Intel Platform Trust Technology (PTT).

³² Configurazione RAID: è opzionale e richiede una seconda unità disco rigido.

³³ HP Sure Run: disponibile per i prodotti HP Elite dotati di processori Intel® o AMD di ottava generazione.

³⁴ HP Drive Lock non è supportato sulle unità NVMe.

³⁵ CPU AMD Ryzen™ PRO richiede scheda grafica discreta collegata.

³⁶ HP Cloud Recovery è disponibile per PC desktop e laptop HP Elite e Pro con processori Intel® o AMD e richiede una connessione di rete aperta e cablata. Nota: è necessario eseguire il backup di file, dati, foto, video e altri documenti importanti prima dell'uso per prevenire la perdita di dati. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

³⁷ Le prestazioni massime della frequenza di clock variano a seconda dell'hardware, del software e della configurazione complessiva del sistema.

³⁸ Dal 2019, AMD Radeon™ RX 560 è stata rinominata AMD Radeon™ RX 560X.

Iscriviti per gli aggiornamenti hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati o marchi di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. AMD, Radeon, Ryzen e il logo AMD e qualsiasi combinazione di questi sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi di USB Implementers Forum. Adobe PDF è un marchio di Adobe Systems Incorporated. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. Thunderbolt è un marchio di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

4AA7-3227, Dicembre 2019

--

